

簡単な施工をサポート

3M™ アプリケーターを使うと、より簡単かつ正確に貼ることができます。気泡を減らし、接着性を改善します。

製品名	説明
3M™ ラインテープアプリケーター M-1	日本未発売です。立ったままの姿勢で歩きながらのテープ貼り付けが可能で、負担のかかるかがみ込み・起き上がりの動作を軽減します。3M™ プラスチックフィルムテープ 471、3M™ プラスチックフィルムテープ 764 に対応しています。
3M™ スキージー PA1	気泡やシワを伸ばせます。柔軟で耐久性のあるプラスチック製です。 

詳細はホームページをご覧ください。

www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/facility-safety-jp/solutions/floor-safety/floor-and-safety-marking-tapes



スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

ウェブサイト www.mmm.co.jp/tape-adh
ナビダイヤル 0570-011-511
(土・日・祝日・年末年始を除く9:00～17:00)

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。
Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2022. All Rights Reserved.

ITD-289-A



3M Science.
Applied to Life.™

3M™ 工業用マーキングテープ

素早く、柔軟かつ丈夫に。
要望に応えるテープ。



ほどよい柔軟性と、
 信頼に値する高耐久性。

3M™ ラインテープで、床の区画を分けましょう。
 床や壁、搬入口 – どのような場所であれ、最適のテープをご用意しています。往
 来が激しかったり、パレットで擦れる床面から、色や模様によるパイプの識別ま
 で、3M™ テープは、常に人員の安全を確保しつつ、自在に工程を最適化します。

- 3M™ 超高耐久ラインテープ 971: フォークリフトなどが通る高負荷エリア用
- 3M™ プラスチックフィルムテープ 471: 人が通る中負荷エリア用
- 3M™ プラスチックフィルムテープ 764: 壁面やパイプなど低負荷エリア用



塗装と比較し、
 施工時間と費用を節約できます。

- ▶簡単に剥がすことができ、素早いレイアウト変更を実現します。
- ▶簡単に貼ることができ、施工時間と人件費を節約できます。
- ▶塗装に必要なマスキングや乾燥時間が不要です。
- ▶曲線も簡単に貼れます。
- ▶塗料のようにこぼれたりすることがなく、取り扱いが簡単です。
- ▶溶剤などが含まれておらず、換気等の作業環境の制約はありません。

高負荷エリア用


フォークリフトや台車の通る床など、
 過酷な条件下でも耐える設計のラインテープです。

3M™ 超高耐久ラインテープ 971 / 971L

3M™ 超高耐久ラインテープ 971は、長期間の厳しい環境に耐えるよう、特別に設計されたラインテープで
 す。通常のテープではすぐに劣化してしまう用途でも、3M™ 超高耐久ラインテープ 971は優れた耐摩耗性
 を発揮し、フォークリフトの通過やパレットの引きずりにも耐えることができます。また、特別な粘着剤を使用
 しており、工場や倉庫のレイアウトを変更する際は、簡単かつきれいに剥がすことができます。

製品番号	色	粘着剤	基材	基材厚み	総テープ厚み	使用可能温度
971, 971L	黄、白、青、緑、 オレンジ、赤	ゴム系	ポリ塩化ビニル	0.38mm	0.43mm	4～49℃

注意: 上記の値は代表値もしくは実測値であり規格値ではありません。



- 優れた耐摩耗性
- フォークリフトの往来への耐久性
- 視認性の高い鮮やかな色彩
- 湿気、各種化学薬品耐性
- 高い接着力
- 簡単きれいな剥離性
- 971Lは609.6mm幅と広く、矢印など希望の形状に加工できます。



中負荷エリア用


鮮明で豊富なカラーバリエーションの汎用マーキングテープ

3M™ プラスチックフィルムテープ 471 と3M™ ストライプテープ 5702

3M™ プラスチックフィルムテープと、3M™ ストライプテープは、強度、耐久性、初期接着力、きれいな剥離性を兼ね揃え、あらゆる用途に適した製品です。特に優れた伸縮特性を有し、粗い凹凸面や曲線にも簡単に施工できます。一方、保持力に優れめくれにくくなっています。さらに、摩耗や損耗、各種薬液にさらされても、長期間にわたって鮮やかな色彩を維持します。

製品番号	色	粘着剤	基材	基材厚み	総テープ厚み	使用可能温度
471	黒、青、茶、緑、オレンジ、紫、赤、白、黄	ゴム系	ポリ塩化ビニル	0.10mm	0.14mm	4〜77℃
5702	黒/黄のストライプ模様	ゴム系	ポリ塩化ビニル	0.11mm	0.14mm	

注意: 上記の値は代表値もしくは実測値であり規格値ではありません。



* 白/黒のストライプ模様は日本未発売です。



- 優れた耐久性、耐摩耗性、耐溶剤性
- 素早い接着力と優れた保持力
- 鮮やかなカラーバリエーション
- 曲面や不規則な面への使用に最適
- きれいに剥離
- 危険区域用の安全注意ストライプテープ



低負荷エリア用

経済的なマーキングテープ

3M™ プラスチックフィルムテープ 764

3M™ プラスチックフィルムテープ 766

3M™ プラスチックフィルムテープは、さまざまな安全マーキングやカラーコード用途に適した費用対効果の高い製品です。保持力、初期接着力、簡単な巻き出しができるこれらのテープは、負荷が低く、きれいな剥離を必要としない機器・壁面・パイプ等にマーキングする用途に最適です。

製品番号	色	粘着剤タイプ	基材	基材厚み	総テープ厚み	使用可能温度
764	黒、青、茶、緑、オレンジ、紫、赤、白、黄	ゴム系	ポリ塩化ビニル	0.10mm	0.13mm	16〜29℃
766	黒/黄のストライプ模様					

注意: 上記の値は代表値もしくは実測値であり規格値ではありません。

- 鮮やかなカラーバリエーション
- 凹凸のある表面に適合
- ゴム系粘着剤による瞬間的な粘着
- 往来の少ない場所、壁面、パイプなどのマーキングに最適



* 白/赤のストライプ模様は日本未発売です。



5Sの取り組みに

3M™ テープで工程の5Sを進めましょう。

色に意味を持たせることで効果的な5Sをサポート


5S システムによる視覚的な管理は、職場での組織的な整理整頓を効率化し、生産性と安全性を向上します。床面や搬入口、出荷場、倉庫などの通路マーキング、ハザード、安全注意マーキングに最適です。

5S システムの詳細はホームページまで。

見た目	色	例
	黄	通路、歩道および動線、作業セル
	オレンジ	材料・製品の検査区域、一時保管場所
	赤	安全・応急処置、不良・廃品置き場
	緑	材料・製造区域、完成品区域
	青	材料・製造区域、原材料区域
	黒	材料・製造区域、仕掛品区域
	黒/黄	健康被害が予想される区画、特に注意が必要な区画



* 白/黒のストライプ模様は日本未発売です。



使用例