



Total Automotive Sanding System

Product Catalogue 2023



Valid from: 01.09.2023

The information in this catalogue is current at the date of publication.
Products availability may be amended by 3M from time to time.
3M is not liable in case of any errors or omissions.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

■ Innehållsförteckning

Verktyg och utrustning

Slipmaskiner	13
Hållare och stödplattor	16
Dammsugarenheter	22
Dammsugningstillbehör	24
Arbetsstationer och hållare	32
Produkter för dammborttagning.	35
Allmänna smörjmedel	35

Slipprodukter

Nättrondeller	42
Pappersrondeller	46
Filmrondeller	48
Skumrondeller	49
Nätark och rullar	51
Ark och rullar, slippapper	52
Ark och rullar, film	54
Ark och rullar, tyg	55
Slipblock	56

Tillbehör slipning och polering

Tillbehörs slipning och polering	60
----------------------------------	----

Slutprodukter

Polermaskiner	63
Polerdynor till motorhuv	64
Grova polermedel	65
Fina polermedel	66

■ Innehållsförteckning

Karospackel

Karospackels	70
Munstycken och spetsar	70

Rengöringsartiklar

Limrengöringsmedel och -borttagare	72
Poleringsdukar	72

Personlig skyddsutrustning

Korttidsoveraller	74
Skyddsglasögon	74
Skyddsglasögon, korgglasögon	75
Huvudskydd	75
Hörselskyddstillbehör	75
Filtrerande halvmasker	76



Your complete solution from a single source.

If two parties collaborate, the third party benefits the most. You, the customer.

3M Automotive Aftermarket Division and Festool Automotive Systems are combining their extensive product portfolios. A centralised, high-quality, needs-oriented offer of sophisticated tool technology, 3M™ abrasives and paint finishing products, with an answer to every requirement and every demand.

This sets a completely new standard in terms of product diversity and efficiency, which goes hand in hand with a car repair system. Repeatable workflows create economies of scale and facilitate exceptional quality through reliable processes.



Find out more at:
www.3M.co.uk/tass

Turning success into a system.

Efficient working thanks to the combination of excellent 3M consumables and the sophisticated tools technology from Festool Automotive Systems. Benefit from a car repair system with unbeatable process reliability, replicable workflows and outstanding economic efficiency. With our tailor-made full solutions, we offer you everything you need for a premium quality finish at anytime. Together for more efficiency in the workshop.

Work smarter.



Find out more about the complete 3M portfolio in the

3M Collision Repair Product Catalogue



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Festool SERVICE

Along with excellent tools, we also offer outstanding-quality services. Our service packages represent a direct, practical and comprehensive service for you and your tool. We are the reliable partner at your side during your tool's entire service life. You can count on us – we are there for you in every situation. Everything we do is for your satisfaction and your confidence in Festool. We are only satisfied when you are satisfied.



Find out more at:
www.festool.co.uk/service

* Warranty all-inclusive is valid for all Festool tools registered within 30 days of purchase. The Festool warranty terms and conditions shall apply and are available at www.festool.co.uk/service

** "Full repair, free of charge" also applies to battery packs and chargers, but not to other consumables and accessories, or to tools that have been dismantled, or to damage caused by improper use, the use of non-original spare parts, or in the event of continuous use resulting in extensive wear.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Product performance features



Jetstream principle

The 9-hole principle for reduced dust accumulation, less heat and less clogging. Up to a 30 % longer service life.



MULTI-JETSTREAM 2

Sanding with integrated dust conveying system. With the patented MULTI-JETSTREAM 2 principle.



EC-TEC motor

The EC-TEC drive concept generates an extraordinary amount of power while consuming extremely low amounts of energy.



Quick-acting brake

For safe work when sanding.



Vibration stop

Patented VS balancing so that tools run smoothly during sanding, which makes working less hazardous.



Plug it

Removable, replaceable mains cable with safety lock for quick conversion.



CLEANTEC

Integrated bayonet fitting as the connecting element between the extractor and the tool.



FlowDetect

Health protection: The flow sensor checks for a minimum air speed of 20 m/sec and issues a warning if the air speed falls below this value.



Antistatic function

Mobile dust extractors and tools with the antistatic function to prevent static charge from accumulating when working.



Smooth antistatic suction hose

With a smooth exterior which allows it to slide over surfaces perfectly.



StickFix STF

Quick, economical fastening system for abrasives – no adhesives, no clamping.



FastFix

Makes changing routing, sawing, planing, sanding, drilling and screwdriving tools easier.



MPE sanding pad

Sanding pads and sanding discs made from extremely durable materials for long service life.



Protector

Protects the sanding pad and material when working close to edges.



Electronic

Speed control for adjusting to all types of materials.



MMC Multi Material Control electronics

“Multi Material Control” power electronics with constant adjustable speed and temperature monitor for work on all types of material.



AUTOCLEAN

AUTOCLEAN automatic main filter cleaning system and high-performance turbine for consistently high suction power.



IAS 3 light

Dust extraction, compressed air with external exhaust air dissipation.



IAS 3

Hose system incorporates compressed air, dust extraction and exhaust air.



IAS 3 SD

For connecting a Festool compressed air sander directly to a compressed air line (without dust extraction).

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Verktyg och utrustning

Manufacturing tools for professional tradespeople is one thing. Developing first-class power and air tools literally in the hands of tradespeople is quite another. In the process, Festool Automotive Systems attach great importance to quality and reliability. 3M and Festool Automotive Systems have formed a global strategic collaboration to best serve the automotive collision repair industry. 3M's best-in-class abrasives innovation, including 3M™ Cubitron™ II Abrasives, are now available in conjunction with premium Festool Automotive Systems surface prep tools, including pneumatic and electric sanders, and backup pads, vacuums and surface-prep workstations, dust extraction capabilities and service.



Experience the excellence of surface preparation.

Choose the right sanding motion for your desired application:

	 Eccentric rotation	 Forced eccentric rotation
Sanding Motion	Combined oscillating and free rotary motion.	Forced eccentric rotation as a result of connection to a gear unit.
Application	Can be deployed depending on the tool and sanding stroke from coarse to fine sanding. Allows for a surface that is practically free of sanding rings and scratches thanks to a sanding process that leaves no traces.	Using the gear, the material removal capacity is significantly increased. Suitable for coarse sanding, for the quick removal of non-weight-bearing old coatings and for hologram-free polishing.
Note	When sanding using an eccentric rotary motion, it makes no difference whether the machine is moved with or against the grain.	Quick removal of large amounts of weathered layers of paint and varnish, without a high risk of sanding errors.

What are the advantages of our sanding solutions?

Sophisticated ergonomics of the machines allows numerous hand positions and ensures healthy, effortless work.



Electric solutions:

- Modularity: one cable for virtually all Festool sanders – time-saving, easy and fast tool exchange
- Convenient and safe: no tangle of cables and no tripping hazards due to multiple cables
- Suction hose with protective sleeve and integrated plug-it cable: protects surfaces and edges, secures continuous working process and excellent workplace organisation

Festool Automotive Systems tools are developed to provide optimum protection for surfaces and significantly improved handling.

Pneumatic solutions:

- Modularity and easy tool exchange: one hose, the IAS 3, for all pneumatic Festool sanders
- The unique IAS 3 system combines three functions in one hose: compressed air supply, exhaust air extraction and dust extraction
- The compressed air tool operates more quietly due to sound absorption elements in the hose
- An intelligently designed exhaust air system prevents the discharge of cold air onto the hands and wrists and makes your work more enjoyable and healthier



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Electric Sanding Tools

Technical Details

								
Product	Rotex RO 90 DX	Rotex RO 150	ETS EC 150/5	ETS EC 150/5	ETS EC 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/3	ETS EC 150 /3
Speciality	Two modes: coarse and fine sanding	Two modes: coarse and fine sanding	Brushless EC-TEC motor*			Brushless EC-TEC motor*		
Power Source	Electric	Electric	Electric			Electric		
Part Number	576266	202770	202783	202784	202785	202779	202780	202781
Power Config	EU 230V	EU 230V	EU 230V	CH 230V	GB 240V	EU 230V	CH 230V	GB 240V
Region	EU/CH/GB	EU/CH/GB	EU	CH	GB	EU	CH	GB
Power Consumption (W)	400	720	400			400		
ROTEX Rotary motion Speed (min⁻¹)	260-520	320-660	N/A			N/A		
Eccentric motion speed (min⁻¹)	3500-7000	3300-6800	6000-10000			6000-10000		
Sanding Stroke (mm)	3	5	5			3		
Interchangeable sanding pad Ø (mm)	N/A	N/A	150			150		
Fastfix sanding pad Ø (mm)	90	150	N/A			N/A		
Connection Ø d/e (mm)	27	27	27			27		
Weight (kg)	1,4	2,7	1,6			1,6		



Geared eccentric sander

ROTEX RO 90 DX & ROTEX RO 150

The original 3-in-1 principle with powerful machine concept.

- Three machines in one: aggressive material removal when coarse sanding, extra-fine sanding pattern when fine sanding and perfect gleaming surfaces when polishing.
- ROTEX rotary motion for convenient polishing – reduced speed keeps the temperature low, even on the powerful RO 150, prevents the polish from smearing or spraying off.
- FastFix sanding pad system, tool-less.
- MULTI-JETSTREAM principle for efficient dust extraction at maximum sanding capacity (ROTEX RO 150 only).



Eccentric sander

ETS EC 150

The perfect finishing sander in the compact class.

- Longlife thanks to EC engine technology and carbide-tipped sanding pad brake.
- Compact design and weighing only 1,6 kg for optimal ergonomic working conditions.
- Stepless speed preselection, constant speed even under load.
- Maximum safety while working thanks to vibration detection.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Pneumatic Sanding Tools

Technical Details

				
Product	LEX 3 77/2,5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Part Number	202793	202795	202796	202797
Power Source	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
Operating Pressure (flow pressure) (bar)	6	6	6	6
No. of strokes (min ⁻¹)	21000	20000	20000	20000
Eccentric motion speed (min ⁻¹)	10500	10000	10000	10000
Sanding Stroke (mm)	2,5	3	5	7
Air consumption as rated load (l/min)	270	290	290	310
Sanding pad Ø (mm)	77	150	150	150
Sound pressure level (db(A))	72	72	72	76
Weight (kg)	0,7	0,8	0,8	1



Pneumatic eccentric sander

LEX 3 77

For surface finishing.

- Extremely sturdy design ensures a long service life, minimal servicing requirements and high cost savings.
- Pleasant operating noise, low vibration levels and safe dispersion of exhaust air through a compressed air hose protects the health of the user.
- Sanding pad brake reduces sanding errors when setting down the machine, thereby avoiding rework and additional costs.
- Low compressed air consumption ensures high cost savings.



Pneumatic eccentric sander

LEX 3 150

Stops vibrations. Increases efficiency.

- Precise – sanding pad brake ensures a clean pattern.
- High-quality FUSION-TEC sanding pads and the MULTI-JETS-TEAM 2 principle for perfect dust extraction and economical abrasive consumption.
- Vibration stop for healthy, non-tiring work.
- No confusion – stroke rate easy to identify on the dead-man switch on all LEX 3 models.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Verktyg och utrustning

Slipmaskiner

Festool Automotive Systems Slipmaskin RO 150

Slip- & polermaskin RO 150 från Festool Automotive Systems är en lätthanterlig, verktygslös allt i ett-slip som kombinerar tre maskiner i en för grovslipning, finslipning och polering. Den är kompakt, har låg vikt och en kraftfull motor och justerbar bälteshastighet.

- Tre maskiner i en: för grovslipning, finslipning och polering
- Verktygslös FastFix-slipplatta
- Excenterrörelse för repfria ytor med hög kvalitet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145953	202770	Festool Automotive Systems Slipmaskin RO 150, FEQ 230V, 202770	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Excenterslip ETS 150/3

Excenterslip ETS 150/3 från Festool Automotive Systems är en excenterslip med 3 mm sliprörelse för en mycket fin ytkvalitet på lack och en skivbroms för säkert, felfritt arbete utan omarbetskostnader. Den har steglöst varvtalsförval som ger konstant varvtalshållning även under belastning och dubbla kullager för lång livslängd. Den finns även med en 5 mm sliprörelse för medelgrov slipning av klarlack.

- Mycket fin slipyta
- Skivbroms för säkert, felfritt arbete utan omarbetskostnader
- Dubbla kullager för lång livslängd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145962	202788	Festool Automotive Systems Excenterslip ETS 150/3, EQ 230V, 202788	24	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Excenterslip ETS EC 150/3

Excenterslip ETS EC 150/3 från Festool Automotive Systems är en handslip med hög prestanda och en extramjuk utbytbar FUSION-TEC 150 mm Jetstream-slipplatta som skapar en 3 mm sliprörelse. Den har lång livslängd tack vare EC-teknik och skivbroms med karbidspets.

- Få en slipfinish med mycket hög kvalitet tack vare en 3 mm sliprörelse
- Den kompakta formen och en vikt på bara 1,2 kg ger perfekt arbetsergonomi
- StickFix-slipplatta 150 mm FUSION-TEC (extra mjuk)



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145956	202779	Festool Automotive Systems Excenterslip ETS EC 150/3, EQ 230V, 202779	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Excenterslip ETS EC 150/5

Excenterslip ETS EC 150/5 från Festool Automotive Systems är en handslip med hög prestanda och en extramjuk utbyttbar HT FUSION-TEC 150 mm Jetstream-slipplatta som skapar en 5 mm sliprörelse.



- Få en ytfinish med mycket hög kvalitet
- Den kompakta formen och en vikt på bara 1,2 kg ger perfekt arbetsergonomi
- StickFix-slipplatta 150 mm FUSION-TEC (extra mjuk)

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145959	202783	Festool Automotive Systems Excenterslip ETS EC 150/5, EQ 230V, 202783	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Excenterslip ETS 150/5

Excenterslip ETS 150/5 från Festool Automotive Systems är en excenterslip med 5 mm sliprörelse för en mycket fin ytkvalitet på lack och en skivbroms för säkert, felritt arbete och minimala omarbetskostnader. Den har steglöst varvtalsförval som ger konstant varvtalshållning även under belastning och dubbla kullager.



- Mycket fin slipyta
- Säkerhetsfunktionerna inkluderar skivbroms och vibrations- och utsugsidentifiering för bästa möjliga arbetsskydd
- Skivbroms med karbidspets säkerställer felritt arbete och minimala omarbetskostnader

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145963	202789	Festool Automotive Systems Excenterslip ETS 150/5, EQ 230V, 202789	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 77/2.5

Tryckluftsexcenterslip LEX 3 77/2,5 från Festool Automotive Systems är en tryckluftsdreven slipmaskin med låg vibration och ljudnivå. Extremt stabil utformning och skivbroms minskar slipfel när du sätter ned maskinen.



- Låg vibration och ljudnivå
- Stabil utformning med en skivbroms för högre säkerhet och mindre fel
- Lång livslängd och minimala underhållskrav för stora besparingar

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107153	202793	Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 77/2.5, 202793	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 150/3

Tryckluftsexcenterslip LEX 3 150/3 från Festool Automotive Systems är en tryckluftsdreven slipmaskin med låg vibration och ljudnivå. Den stabila utformningen och skivbromsen minskar slipfel när du sätter ned maskinen.

- Låg vibration och ljudnivå
- Stabil utformning med skivbroms för högre säkerhet och mindre fel
- Lång livslängd och minimala underhållskrav för stora besparingar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145964	202795	Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 150/3, 202795	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 150/5

Tryckluftsexcenterslip LEX 3 150/5 från Festool Automotive Systems är en tryckluftsdreven slipmaskin med låg vibration och ljudnivå. Den stabila utformningen och skivbromsen minskar slipfel när du sätter ned maskinen.

- Låg vibration och ljudnivå
- Stabil utformning med skivbroms för högre säkerhet och mindre fel
- Lång livslängd och minimala underhållskrav för stora besparingar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145965	202796	Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 150/5, 202796	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 150/7

Tryckluftsexcenterslip LEX 3 150/7 från Festool Automotive Systems är en tryckluftsdreven slipmaskin med låg vibration och ljudnivå. Den stabila utformningen och skivbromsen minskar slipfel när du sätter ned maskinen.

- Låg vibration och ljudnivå
- Stabil utformning med skivbroms för högre säkerhet och mindre fel
- Lång livslängd och minimala underhållskrav för stora besparingar




Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145966	202797	Festool Automotive Systems Tryckluftsdreven excenterslip LEX 3 150/7, 202797	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Hållare och stödplattor

Festool Automotive Systems Protection Pad PP-STF D150/2

Festool Automotive Systems Protection Pad är en tunn skyddsplatta som kan placeras mellan underläggsplattan och sliprondeller för att förlänga underläggsplattans och krokarnas livslängd.



- Skyddar underläggsplattan när du använder nätrondeller
- Bidrar till att skydda och förlänga underläggsplattans livslängd
- Utmärkt hållpassning med Festool Automotive Systems Multi-Jetstream 2 underläggsplatta

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100208067	30089	Festool Automotive Systems Protection Pad PP-STF D150/2, 30089	10	Pack	1	10

Festool Automotive Systems Slipkloss FastFix ST-STF

FastFix slipkloss ST-STF från Festool Automotive Systems har en multi-jetdesign för ökat luftflöde och mer effektiv dammuppsugning och har ett kardborrefäste som gör att slippappret kan bytas snabbt och enkelt. Den finns i mjuk, medelhård och hård version.



- Reservkloss i mjuk, medelhård och hård variant
- Multi-jetström ökar luftflödet, ger kylande effekt vid drift
- Klossen är utformad för längre livslängd

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107151	202697	Festool Automotive Systems Slipkloss FastFix ST-STF, D90/7 FX-H-HAT, 202697	5	Styck	1	5
7100107139	202686	Festool Automotive Systems Slipkloss FastFix ST-STF, D125/8 FX-W-HAT, 202686	5	Styck	1	5
7100145949	202703	Festool Automotive Systems Slipkloss FastFix ST-STF, D150/MJ2-FX-H-HT, 202703	5	Styck	1	5
7100145947	202701	Festool Automotive Systems Slipkloss FastFix ST-STF, D150/MJ2-FX-SW, 202701	5	Styck	1	5
7100145948	202702	Festool Automotive Systems Slipkloss FastFix ST-STF, D150/MJ2-FX-W-HT, 202702	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Slipplatta SSH

Slipplatta SSH från Festool Automotive Systems är en slipplatta som passar en rad olika verktygstyper från Festool Automotive Systems och finns i utformning med mjuk MPE med hög styrka eller med en utdragbar deltaplatta för trånga ställen.



- För en rad olika sliparbeten
- Finns med mjuk MPE med hög styrka eller med en utdragbar deltaplatta för trånga ställen
- Ett urval av plattor som passar verktygstyperna RS 100 C, RS 1 C, 93 V-slipar, LRS 400, HSK 80 x 400 och HSK 80 x 200 från Festool Automotive Systems

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107325	202696	Festool Automotive Systems Slipplatta SSH, STF-80x400/17, SSH-STF 80x400/17, 202696	5	Styck	1	5

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Slipplatta StickFix SSH-STF

Slipplatta StickFix SSH-STF från Festool Automotive Systems är tillverkad i stark MPE-plast för lång livslängd.

- Stark MPE-plast för lång livslängd
- StickFix-fäste för snabbyte av slipplatta
- Passar verktygstyperna RS 200, RS 2, RS 100 och RS 1



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107323	202681	Festool Automotive Systems Slipplatta StickFix SSH-STF, 80×130/12, 202681	5	Styck	1	5
7100107127	202667	Festool Automotive Systems Slipplatta StickFix SSH-STF, 93×175/8, 202667	5	Styck	1	5
7100107322	202676	Festool Automotive Systems Slipplatta StickFix SSH-STF, 115×221/10-RS-1C, 202676	5	Styck	1	5
7100107126	202666	Festool Automotive Systems Slipplatta StickFix SSH-STF, STF-115×225/10, 202666	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF

Slipkloss ST-STF från Festool Automotive Systems är en slipkloss med hög prestanda och multi-jetström med värmebeständig grad och mycket solid kant. Den finns i ultramjuka, mjuka och hårda versioner.

- Slipa plana ytor, konturer och profiler
- Mycket solid kant
- Värmebeständig grad



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107144	202691	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, 125/8-M4-J SW, 202691	5	Styck	1	5
7100107143	202690	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, 125/8-M4-J W-HAT, 202690	5	Styck	1	5
7100107145	202692	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, 125/8-M8-J H, 202692	5	Styck	1	5
7100107146	202693	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, 125/8-M8-J W-HAT, 202693	5	Styck	1	5
7100107333	202707	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, D77/6-M5 W, 202707	5	Styck	1	5
7100107332	202706	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, D90/7-FX-W-HAT, 202706	5	Styck	1	5
7100145952	202710	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, D150/MJ2-M8-H-HT FUSION TEC, 202710	5	Styck	1	5
7100145950	202708	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, D150/MJ2-M8-SW FUSION TEC, 202708	5	Styck	1	5
7100145951	202709	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, D150/MJ2-M8-W-HAT FUSION TEC, 202709	5	Styck	1	5
7100107137	202684	Festool Automotive Systems Slipplatta ST-STF, D185/16-M8 W, 202684	5	Styck	1	5

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Distansplatta IP-STF

Interface-Pad IP-STF från Festool Automotive Systems har en perfekt tjocklek för slipning av välvda delar med större precision och enhetlighet. Den är utformad för att vara mycket mjuk, har en multi-jetdesign, fästsystem med kardborre och är tillverkad i mycket tåligt, värmebeständigt MPE-skum.



- Mycket mjuk platta som är perfekt för välvda delar och konturer
- Ökat luftflöde ger kylande effekt vid drift
- Har optimal tjocklek för slipning av välvda komponenter

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107350	202660	Festool Automotive Systems Distansplatta IP-STF, D77/6-2x, 202660	20	Styck	2	20
7100107349	202653	Festool Automotive Systems Distansplatta IP-STF, D90/6, 202653	10	Styck	1	10
7100107150	202637	Festool Automotive Systems Distansplatta IP-STF, D120/8-J, 202637	5	Styck	1	5
7100145942	202646	Festool Automotive Systems Distansplatta IP-STF, D150/17-MJ2, 202646	10	Styck	1	10
7100145946	202662	Festool Automotive Systems Distansplatta IP-STF, D-150/17-MJ2-S2x, 202662	20	Styck	2	20

Festool Automotive Systems Polerrondell FastFix PT-STF-D80-FX-RO90

FastFix polerplatta PT-STF-D80-FX-RO90 från Festool Automotive Systems är en utbytbar polerplatta. Den har en diameter på 75 mm, passar polertillbehör på 80 mm och kräver inga verktyg för fastsättning eller borttagning.



- Utmärkt för polering av små kanter och ytor
- Inga verktyg behövs till monteringen
- Passar polertillbehör på 80 mm

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107326	202698	Festool Automotive Systems Polerrondell FastFix PT-STF-D80-FX-RO90, PT-STF D80 FX-RO90, 202698	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Polerrondell FastFix PT-STF-D150 MJ-FX

FastFix polerplatta PT-STF-D150 MJ-FX från Festool Automotive Systems är en utbytbar polerplatta. Den är 135 mm i diameter, 10 mm hög och passar polertillbehör på 150 mm.



- Inga ytterligare verktyg behövs
- Används tillsammans med polertillbehör på 150 mm
- Passar slip- & polermaskin RO 150 FEQ från Festool Automotive Systems

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107330	202704	Festool Automotive Systems Polerrondell FastFix PT-STF-D150 MJ-FX, PT-STF D150 MJ-FX, 202704	5	Styck	1	5

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Kudde för polermaskin

Kudde för polermaskin från Festool Automotive Systems fungerar med förbrukningsmaterial för polering och har en inbyggd stötdämpare för optimal tryckfördelning vid polering.


- Fungerar med poleringsmaterial.
- Inbyggd stötdämpare som sørjer för optimal tryckfördelning
- Finns i två olika storlekar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100147634	202243	Festool Automotive Systems Kudde för polermaskin, PT-STF D150-M14, 202243	5	Styck	1	5
7100147635	203853	Festool Automotive Systems Kudde för polermaskin, PT-STF D180-M14, 203853	5	Styck	1	5




No compromises for safety and productivity.



Full utilisation of the container volume

The sophisticated container geometry, compatible SELFCLEAN filter bag and space-saving flat filter combine to produce a net volume that corresponds almost exactly to the gross volume of the container.



New and now even better: SYS DOCK

Simple transportation, better organisation and endless flexibility. The SYS-Dock with T-LOC for the safe connection of SYSTAINER, SORTAINER and SYS-ToolBox units.



Cable holder

The cable can be wound up quickly and neatly thanks to the new cord holder. And – thanks to the sophisticated folding mechanism – it can be easily removed from the holder without complex unwinding. Now also available with the CT MIDI compact extractors.



Hose garage

The integral hose holder eliminates the need for external hooks and protects the suction hose and mains cable from damage. The suction hose winds around the holder for clean, compact transportation.



Smooth suction hose with CLEANTEC sleeve

The new suction hose: smooth and flexible – with a smooth exterior for perfect sliding over surfaces, a longer service life and greater suction power. The new CLEANTEC extraction sleeve ensures a secure fit on the tool.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Make sure you choose the right extractor for the best possible dust extraction.

When working in a dusty environment or handling materials that generate large quantities of dust, your main priority should be protecting your health. How harmful the dust is to your health depends on the size of the particles as well as the quantity and time that the materials remain inside your lungs. The smaller the dust particles are, the deeper they can penetrate into the lung tissue and this is why finer particles are much more harmful to the airways, with many being categorised as extremely hazardous to health.

In the interests of your own health, it is imperative that you keep the air clean when handling mineral dust that invariably contains quartziferous substances and always work with a certified and approved dust extractor or safety extractor. Your Industrial Employers' Liability Insurance Association will provide you with detailed information and specially prepared lists of substances that exceed specified OEL (occupational exposure limits).

Dust categories in accordance with EN 60335-2-69, Appendix AA				
	Appropriate	Max. permeability (test)	Disposal	Contamination risk
L (Low)	Dust with OEL > 1 mg/m ³	1 % (filter material)	–	
M (Medium)	Dust with OEL ≥ 0.1 mg/m ³ mineral dust	0.1 % (complete tool incl. upholstery nail test)	Dust-free	Cap for transportation

Technical Data Dust Extractors									
									
Product	CTL 26 E	CTM 26 E	CTL 36 E	CTL 36 E	CTL 36 E	CTM 36 E	CTM 36 E	CTM 48 E LE EC/B22 R1	CTL MIDI I
Speciality	–	–	–	–	–	–	–	Maximum Safety. (Atex Zone 22 rated)	Compact. Mobile. Sophisticated.
Part Number	575087	575096	575088	575092	575093	575098	575115	575105	575749
Power Config	EU 230V	EU 230V	EU 230V	CH 230V	GB 240V	EU 230V	EU 230V	EU 230V	EU 230V
Region	EU	EU	EU	CH	GB	EU	GB	EU	EU
Dust Class	L Class	M Class	L Class			M Class		M Class	L Class
Degree of filtration, filter system	> 99%	> 99.9%	> 99%			> 99.9%		> 99.9%	> 99%
Power Consumption (W)	350–1200	350–1200	350–1200			350–1200		150-1100	350-1200
Airflow Max (l/min)	3900	3900	3900			3900		3400	3700
Max Vacuum (Pa)	24000	24000	24000			24000		23000	24000
Filter Surface area (cm ²)	6318	6318	6318			6318		6318	3369
Rubber insulated mains cable (m)	7,5	7,5	7,5			7,5		7,5	7,5
Container/filter bag capacity (l)	26/24	26/24	36/34			36/34		48/46	15/12,5
Dimensions (L x W x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596			630 x 365 x 596		630 x 406 x 640	470 x 320 x 495
Max appliance socket connected load (W)	2400	2400	2400			2400		2400	2200
Weight (kg)	14,8	13,9	15,3			15,5		19,5	12,1

For every dust extractor, if you want to connect any pneumatic tools, you need to obtain Festool Automotive Systems Y-Piece, Antistatic and a Festool Automotive Sanding System Compressed Air Module.

The option of individually upgrading dust extractors with an additional socket or compressed air module is available. (Festool Automotive Sanding System Compressed Air Module or Electrical Outlet Module)

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Verktyg och utrustning

Dammsugarenheter

Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTM 26

Dammsugare CTM 26 från Festool Automotive Systems är en ekonomisk dammsugare på 26 l med hög-effektsturbin för konstant hög sugeffekt. Den har en antistatfunktion som förhindrar statisk uppladdning under arbetet och kan kopplas till Systainers från Festool Automotive Systems via Sys-Dock.



- Högeffektsturbin för konstant hög sugeffekt
- För damm med MAK-värden > 0,1 mg/m³
- Antistatfunktion mot statisk uppladdning under arbetet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145984	575096	Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTM 26, E 230V, 575096	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTL 26

Dammsugare CTL 26 från Festool Automotive Systems är en ekonomisk, flexibel dammsugare med 26 l behållarvolym och som används optimalt med en 24 l SELFCLEAN-säck i behållaren. Den här dammsugaren är utrustad med en slangdepå och kabelvinda för mer ordning och säkerhet. Den är tillräckligt kompakt för bilverkstäder och kan kopplas till Systainers från Festool Automotive Systems via Sys-Dock.



- SELFCLEAN-filtersäck och 26 l behållarvolym
- Kompakt design och konstant hög sugeffekt
- Antistatfunktion mot statisk uppladdning under arbetet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145976	575087	Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTL 26, E 230V, 575087	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTM 36

Dammsugare CTM 36 från Festool Automotive Systems är en ekonomisk dammsugare på 36 l med hög-effektsturbin för konstant hög sugeffekt. Den har en antistatfunktion som förhindrar statisk uppladdning under arbetet och kan kopplas till Systainers från Festool Automotive Systems via Sys-Dock.



- Högeffektsturbin för konstant hög sugeffekt
- Antistatfunktion mot statisk uppladdning under arbetet
- Slangdepå och kabelvinda för mer ordning och säkerhet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145985	575098	Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTM 36, E 230V, 575098	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTL 36

Dammsugare CTL 36 från Festool Automotive Systems är en flexibel och ekonomisk dammsugare med 36 l behållarvolym. Den har en kompakt turbin och antistatfunktion, med integrerad till-/ frånkopplingsautomatik. SYS-Dock från Festool Automotive Systems gör att den enkelt kan kopplas till Systainers.



- Har en kompakt högeffektsturbin för konstant hög sugeffekt
- Har utsug för elverktyg med integrerad till-/ frånkopplingsautomatik
- Den ekonomiska SELFCLEAN-filtersäcken från Festool Automotive Systems i behållaren ger optimalt volymutnyttjande

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145977	575088	Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTL 36, E 230V, 575088	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTM 48

Dammsugare CTM 48 från Festool Automotive Systems är en ekonomisk dammsugare med 48 l behållarvolym och integrerad EAA-anslutning och anslutning för tryckluftsvärktyg. Den har antistatfunktion, kabelhållare för ordning och en EC-TEC-motor för kontinuerlig användning.



- 48 l behållarkapacitet med en 46 l SELFCLEAN-filtersäck från Festool Automotive Systems
- Har en integrerad anslutning för EAA och tryckluftsvärktyg
- Uppfyller kraven i ATEX-direktivet 94/9/EG för zon 22 – damm från explosion med klass St1, St2 och St3 tas bort på ett pålitligt sätt

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100145990	575105	Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTM 48, E LE EC/B22 R1, 575105	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTL MIDI

Den mobila dammsugaren CTL MIDI från Festool Automotive Systems är en extremt kompakt och lätt dammsugare. Den har slitstarka SELFCLEAN-filterpåsar från Festool Automotive Systems med självrengöring och ett lagringsfack för reservfilterpåsar. Certifierad för dammclass L.



- Extremt kompakt och lätt
- För damm med gränsvärden > 1 mg/m³
- SYS-Dock från Festool Automotive Systems gör att SYSTAINERS enkelt kan säkras

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100200390	575749	Festool Automotive Systems Mobil dammsugare CTL MIDI, 230 V, 575749	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Dammsugningstillbehör

Festool Automotive Systems Filterpåse med dubbla väggar

Filtersäcken med dubbla väggar från Festool Automotive Systems är en filtersäck för dammfri insamling och kassering av avverkat material. Den passar en rad olika verktygstyper och kommer i fempack.



- För dammfri insamling och kassering av avverkat material
- Perfekt vid avverkning av material med dammutsläpps begränsning
- Finns i fempack

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100273633	202629	Festool Automotive Systems Filterpåse med dubbla väggar, FIS-SR 5/6 5PC., 202629	3	Pack	1	3
7100273635	202632	Festool Automotive Systems Filterpåse med dubbla väggar, FIS-SR 200 5PC., 202632	3	Pack	1	3
7100273634	202634	Festool Automotive Systems Filterpåse med dubbla väggar, FIS-SR 202 5PC., 202634	30	Pack	1	3

Festool Automotive Systems Filterpåse

Filtersäck från Festool Automotive Systems är en extremt slitstark filtersäck med ett yttre lager i spunbond.



- Extremt slitstark
- Suger upp små dammpartiklar
- Dammfri kassering av avverkat material

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100272281	202614	Festool Automotive Systems Filterpåse, FIS-CT 22 5X, 202614	2	Pack	1	2
7100272280	202615	Festool Automotive Systems Filterpåse, FIS-CT 33 5X, 202615	2	Pack	1	2
7100272279	202616	Festool Automotive Systems Filterpåse, FIS-CT 44 5X, 202616	2	Pack	1	2

Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN

Filterpåsen SELFCLEAN från Festool Automotive Systems är tillverkad i ett flexibelt fibervävsmaterial som är rivtåligt och som förhindrar att filterpåsen täpps igen. Den fungerar som ett förfilter som kan fånga upp partiklar som är så små som fem miljontedelar av en meter, eller 5 µm.



- Tygfilterpåse med hög kvalitet som används med dammsugare
- Används med CLEANTEC 26 och CLEANTEC 36 från Festool Automotive Systems
- Ger hög sugkraft och effektiv rengöring för dammsugare

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100272276	204744	Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, 204744	5	Pack	1	5
7100272278	202645	Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, CT 26/5, 202645	5	Pack	1	5
7100273637	202644	Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, CT 36/5, 202644	5	Pack	1	5
7100273636	202654	Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, SC-FIS-CT 48/5, 202654	3	Pack	1	3

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN

Filterpåsen SELFCLEAN från Festool Automotive Systems är tillverkad i ett flexibelt fibervävsmaterial som är rivtåligt och som förhindrar att filterpåsen täpps igen. Den fungerar som ett förfilter som kan fånga upp partiklar som är så små som fem miljontedelar av en meter, eller 5 µm.



- Tygfilterpåse med hög kvalitet som används med dammsugare
- Används med CLEANTEC 26 och CLEANTEC 36 från Festool Automotive Systems
- Ger hög sugkraft och effektiv rengöring för dammsugare

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100272283	202658	Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, SC-FIS-CT MIDI/5, 202658	5	Pack	1	5
7100272282	202657	Festool Automotive Systems Filtersäck SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, SC-FIS-CT MINI/5, 202657	5	Pack	1	5

Festool Automotive Systems Huvudfilter

Huvudfiltret från Festool Automotive Systems är ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) som är utformat för att användas med dammsugare från Festool Automotive Systems. Filterutformningen gör att hela behållarens och filterpåsens volym kan utnyttjas.



- Certifierat filtersystem som fångar 99,97 % av alla partiklar ned till 0,3 µm
- Minska dammet i en verkstadsmiljö
- Filterutformningen gör att hela behållarens och filterpåsens volym kan utnyttjas

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107360	202613	Festool Automotive Systems Huvudfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, 202613	10	Styck	2	10
7100107337	202622	Festool Automotive Systems Huvudfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, 202622	5	Styck	1	5
7100202104	204742	Festool Automotive Systems Huvudfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, 204742	5	Styck	1	5
7100107340	202643	Festool Automotive Systems Huvudfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, HF-CT 26/36/48, 202643	5	Styck	1	5
7100107341	202740	Festool Automotive Systems Huvudfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, HP-HF-CT 26/36/48 AC, 202740	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Sugslang Plug-it D 27/22 antistatisk slät

Sugslang plug it D 27/22, antistat slät från Festool Automotive Systems är en antistatisk sugslang för uppsugning av damm och avverkat material från sliptillämpningar. Den har en roterande koppling och anslutningsadapter med bajonettkoppling. Den är värmebeständig upp till 70 °C.



- Fungerar med alla elverktyg eller rengöringsverktyg med D27- och D36-fläns
- Antistatisk sugning
- Värmebeständig upp till 70 °C

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107203	202712	Festool Automotive Systems Sugslang Plug-it D 27/22 antistatisk slät, D 27/22x3,5 m-AS-GQ/CT, 202712	1	Styck	1	1
7100107206	202719	Festool Automotive Systems Sugslang Plug-it D 27/22 antistatisk slät, D 27/22x5m-AS-GQ/CT, 202719	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Sugslang Plug-it D 32/22 antistatisk slät

Sugslang plug it D 32/22, antistat slät från Festool Automotive Systems är en antistatisk sugslang för uppsugning av damm och avverkat material från sliptillämpningar. Den har en roterande koppling och anslutningsadapter med bajonettkoppling. Den är värmebeständig upp till 70 °C.



- Fungerar med alla elverktyg eller rengöringsverktyg med D27- och D36-fläns
- Antistatisk sugning
- Värmebeständig upp till 70 °C

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107204	202715	Festool Automotive Systems Sugslang Plug-it D 32/22 antistatisk slät, D 32/22x10m-AS-GQ/CT, 202715	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Sugslang D 21.5

Sugslang D 21,5 från Festool Automotive Systems har en mindre slangdiameter på 21,5 mm och är 5 m lång. Den ansluts direkt (utan övergångsring) till en slipkloss med utsug.



- Sugslangen fungerar med handhållna slipklossar med utsug
- Fungerar som en perfekt utsugslang för manuell slipning
- Mindre håldiameter gör hanteringen enklare

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107303	202580	Festool Automotive Systems Sugslang D 21.5, 5m HSK, 202580	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Slang IAS 3

Slang IAS 3 från Festool Automotive Systems är hållbar och böjlig och är perfekt för bilverkstäder som arbetar med bilreparationer. Den finns i längderna 5 m och 7 m och inkluderar en roterande koppling som förhindrar vridning och ger en jämnare, friktionsfri tryckluftsslipning.



- Används med tryckluftssliparna LEX 3, LEX 2 och LRS från Festool Automotive Systems
- Finns i längderna 5 m och 7 m
- Värmebeständig upp till 70 °C

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107278	202648	Festool Automotive Systems Slang IAS 3, 5000 AS, 202648	1	Styck	1	1
7100107279	202649	Festool Automotive Systems Slang IAS 3, 7000 AS, 202649	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Light

Slang IAS 3 Light från Festool Automotive Systems är en antistatisk 2-i-1-slang som kan användas med alla tryckluftswerktyg från Festool Automotive Systems. Den finns i längderna 3,5 m, 5 m, 7 m och 10 m och har en sviveladapter. Diffus yttre frånluftstyrning säkerställer flexibelt arbete med bara en svag luftström på handen eller underarmen.



- Diffus yttre frånluftstyrning säkerställer flexibelt arbete
- 2-i-1-slangen och IAS-anslutningen är enkla att använda och sparar tid vid verktygsbyten
- Sviveladaptern ger friktionsfritt, snabbt arbete och sparar tid

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107284	202651	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Light, 3500 AS, 202651	1	Styck	1	1
7100107281	202650	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Light, 5000 AS, 202650	1	Styck	1	1
7100107285	202652	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Light, 7000 AS, 202652	1	Styck	1	1
7100107286	202589	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Light, 10000 AS, 202589	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems IAS-adapter

IAS-adaptern från Festool Automotive Systems monteras och tas bort snabbt och enkelt. Använd D 36-sugmunstycken för IAS 2 och 3-slangar från Festool Automotive Systems på LEX 3-, LEX 2- och LRS-slipar från Festool Automotive Systems.



- Använd med IAS luftslipningssystem från Festool Automotive Systems
- Används med D 36-sugmunstycken för IAS 3-slangar från Festool Automotive Systems
- Enkel att montera och ta bort

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107293	202600	Festool Automotive Systems IAS-adapter, IAS 3-FA, 202600	1	Styck	1	1
7100107282	202587	Festool Automotive Systems IAS-adapter, IAS 3-SD, 202587	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems IAS-dubbeladapter

IAS dubbel adapter från Festool Automotive Systems ansluter två tryckluftswerktyg (med IAS 2 och/eller IAS 3-anslutningar) samtidigt till en dammsugare från Festool Automotive Systems. För användning med dammsugarna LEX 3, LEX 2, LRS, CT från Festool Automotive Systems.



- Möjliggör samtidig anslutning av två tryckluftswerktyg (med IAS 2 och/eller IAS 3-anslutning) till en dammsugare från Festool Automotive Systems
- Perfekt för användning med dammsugarna LEX 3, LEX 2, LRS och CT från Festool Automotive Systems
- Den är inte lämplig för dammsugarna av M-typ från Festool Automotive Systems, CT 11, MINI eller MIDI

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107292	202744	Festool Automotive Systems IAS-dubbeladapter, IAS 3-DA-CT, 202744	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Anslutningsadapter antistatisk

Antistatisk anslutningsadapter från Festool Automotive Systems är en mycket kompakt adapter som säkerställer perfekt hantering med ett elverktyg. Den roterande adaptern förhindrar att slangen vrids.



- Säkrar och halkskyddar anslutningar mellan dammsugare och elverktyg
- Mycket kompakt för perfekt hantering med elverktyg
- Roterande adapter som förhindrar att slangen vrids

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100278735	30103	Festool Automotive Systems Anslutningsadapter antistatisk, D 27 DM-AS/CT, 202663	1	Styck	1	1
7100107301	202759	Festool Automotive Systems Anslutningsadapter antistatisk, D 27/22 DM-AS/CT, 202759	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Utsugsadapter

Utsugsadapter från Festool Automotive Systems är särskilt utformad för användning med dammsugare från Festool Automotive Systems och IAS 3-slangar, hylsor och kopplingar. Den antistatiska adaptern är även en slangövergång som skapar längre slangenheter.



- Anslut utvalda slipar och slangenheter från Festool Automotive Systems till befintliga centraldammsugare
- Anslut slangar och tillbehör från Festool Automotive Systems i olika storlekar för ökad räckvidd och kapacitet i verkstaden
- Hjälper till att säkerställa total kostnadseffektivitet för ditt dammsugarsystem från Festool Automotive Systems

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107297	202725	Festool Automotive Systems Utsugsadapter, D 50/D 36 AS, 202725	1	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Tryckluftsmodul

Tryckluftsmodul från Festool Automotive Systems är en tryckluftsmodul med till-/frånkopplingsautomatik

- Uppgradera en icke-EC-dammsugarmodell till en E-modell
- Extra till-/frånkopplingsautomatik för tryckluft
- Lämplig för dammsugare CT 26/36/48



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107313	202739	Festool Automotive Systems Tryckluftsmodul, DL-CT26/36, 202739	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Suggensel

Suggensel från Festool Automotive Systems är 70 mm i diameter, passar 27 och 36 mm slangar och är tillverkad i mycket tålig plast som klarar av krävande arbeten i en bilverkstad. Stråna är tillräckligt mjuka för att borsta färdiga ytor utan att skada dem, men tillräckligt fasta för att borsta bort dammpartiklar.

- Gör rengöringen enklare – sparar tid och energi
- Borststråna hjälper till att samla upp dammpartiklar
- Rekommenderas för rengöring av bänkar, skåp och verktyg



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107304	202724	Festool Automotive Systems Suggensel, D 36 SP, 202724	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Borstmunstycke

Specialmunstycke-/borstar från Festool Automotive Systems är ett borstmunstycke med borstkrans och vridled. Den kommer i SB-förpackning.

- Lämplig för verktygstyperna D 27 och D 36 från Festool Automotive Systems
- Borstkrans och vridled
- Kommer i SB-förpackning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107317	202756	Festool Automotive Systems Borstmunstycke, D 36 UBD, 202756	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Y-Piece antistatisk

Antistatiskt förgreningsrör från Festool Automotive Systems är en Y-adapter och blindplugg som ansluter två sugslangar samtidigt och skär av ett oanvänt inlopp, vilket säkerställer fullständig sugning på den aktiva ledningen.

- Y-adaptorn gör att arbetet blir mer effektivt
- Anslut två sugslangar
- Setet inkluderar en Y-adapter med blindplugg



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107298	202726	Festool Automotive Systems Y-Piece antistatisk, D 50 SV-AS/D 50 V, 202726	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Eluttagsmodul

Eluttagsmodul från Festool Automotive Systems är ett eluttag med till-/frånkopplingsautomatik, som monteras av elektriker i modulkontaktplatsen.

- Möjliggör parallell användning av två slipmaskiner
- Automatisk till-/frånkoppling
- Montera med hjälp av en elektriker



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107212	202741	Festool Automotive Systems Eluttagsmodul, SD E/A CT 26/36/48, 202741	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Plug it-kabel

Plug it-kabel från Festool Automotive Systems är en gummiisolerad plug it-kabel. Den lämpar sig för 240 V och finns i olika längder.



- Enkelt byte av kablar och slangar
- Gummiisolerad
- Lämplig för 240 V

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100168306	203909	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 BQ-F 2x1 7,5m DIN, 203909	1	Styck	1	1
7100168304	203905	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2X1 5,5 m, 203905	1	Styck	1	1
7100168293	203900	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1 4m, 203900	1	Styck	1	1
7100310082	203902	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1 4m/3x, 203902	1	Pack	1	1
7100168561	203911	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1,0 10,5m EU, 203911	1	Styck	1	1
7100168910	203908	Festool Automotive Systems Plug it-kabel, H 05 BQ-F 2x1 4 m DIN, 203908	1	Styck	1	1



Workplace Organisation.

Innovative, mobile, productive – your personal workplace organisation.



Benefits for the customers

- Increased productivity
- Save time in non-productive activities
- Faster employee training by replicating the working process at the workstation
- Clean and tidy workshop for a better perception in front of the customer
- Customisable for your requirements
- Easy movement of your working area

Advantages

- Workplace organised by process or by operator
- Tools and materials within reach
- Reduce time spent searching for the material you need
- Minimise walking distances
- Tidy workshop
- Mobile and flexible working station

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Verktyg och utrustning

Arbetsstationer och hållare

Festool Automotive Systems Toolcenter TC 3000/2

Toolcenter TC 3000/2 från Festool Automotive Systems är ett hållbart rörligt förvaringssystem för dina verktyg och material. Det har ett låsbart förvaringskåp, en förvaringsdocka för slipverktyg, en övre förvaringsyta och rullhjul för rörlighet i verkstaden.



- Hållbar, flyttbar förvaring och transport av maskiner och verktyg
- Låsbart skåp ger säker förvaring av verktyg och maskiner
- Den nedre dockan är utformad för att fästa och förvara dammsugare från Festool Automotive Systems

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107244	202664	Festool Automotive Systems Toolcenter TC 3000/2, 202664	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Bakstycke

Bakstycket från Festool Automotive Systems har tio krokarna för sliptillbehör och -verktyg, vilket ökar kapaciteten hos Toolcenter från Festool Automotive Systems. Stabil metallkonstruktion som gör det lämpligt för det tuffa arbetet i en bilverkstad. Enhetens mått: 99 cm x 34 cm.



- Valfritt bakstycke som utökar förvaringskapaciteten
- Används med Toolcenter TC 3000/2 från Festool Automotive Systems
- Hållbar metallkonstruktion

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107245	202618	Festool Automotive Systems Bakstycke, TC 3000 RW, 202618	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Verktygshållare

Verktygshållare för Festool Automotive Systems är ett valfritt tillbehör som håller antingen en eller två elektriska eller tryckluftsdrivna verktyg på samma gång. Den är ergonomiskt utformad, erbjuder en skyddad plats för verktygsförvaring och fungerar som en valfri verktygshållare för Toolcenter 2000, 3000 och 3000/2 från Festool Automotive Systems.



- Stabil konstruktion som ger säkert stöd till två elektriska eller tryckluftsdrivna verktyg samtidigt
- Valfri verktygshållare som kan användas med Toolcenter 2000, 3000 och 3000/2 från Festool Automotive Systems
- Hållaren kan enkelt fästas på ett Toolcenter

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107248	202638	Festool Automotive Systems Verktygshållare, WHR/D-TC, 202638	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Workcenter

Workcenter från Festool Automotive Systems kan anslutas till de flesta dammsugare från Festool Automotive Systems och har en mångsidig förvaringsbas, universalhållare, hålvägg i metall med justerbar höjd och olika justerbara vridbara lådor som gör att dina verktyg och delar finns nära till hands utan att vara i vägen. De medföljande krokarna kan hålla upp till två maskiner med utsugs slangar.




- Det är kompakt och mobilt och kan anslutas till de flesta dammsugare från Festool Automotive Systems utan att verktyg behövs
- Panelernas justerbara höjd hjälper till att hålla utrustningen inom räckhåll och möjliggör förvaring med Systainer
- Pelare med spår för en rad olika krokar och hållare

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100276624	202745	Festool Automotive Systems Workcenter, WCR 1000, 202745	1	Styck	1	1

3M™ Slipmaterial Organiseringsställ

3M™ Slipmaterial Organiseringsställ är ett robust, lätt slipmaterialsställ designat för att dispensera, lasta och organisera rondeller av olika storlekar samt ark på rulle. Detta ställ kan fästas på en arbetsbänk, en arbetsstation eller liknande kompatibla dammsugningsvagnar. Det är omonterat och handtaget gör att tekniker kan bära sina slipmaterial direkt till reparationsplatsen.



- 3M™ Slipmaterial Organiseringsställ är ett robust, lätt slipmaterialsställ designat för att enkelt dispensera, ladda och organisera 150 mm, 125 mm och 75 mm skivror samt arkrullar, vilket möjliggör enkel användning av flera olika sorters slipmedel.
- Den fästs på arbetsplatser eller liknande kompatibla dammsugningsvagnar.
- Stället kan också användas för att ta med ett urval av slipmaterialsstorlekar direkt till reparationsplatsen.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100249317	31706	3M™ Slipmaterial Organiseringsställ, 56 cm × 37 cm × 43 cm, 31706	2	Styck	1	2

Festool Automotive Systems Verktygskrok

Verktygskrokar från Festool Automotive Systems är multifunktionella krokar som är utformade för att hänga två verktyg eller för användning som slanghållare.



De är perfekta för användning med Workcenter WCR 1000 från Festool Automotive Systems eller Universalcenter UCR 1000 från Festool Automotive Systems.

- Multifunktionella krokar som är utformade för att hänga två verktyg eller för användning som slanghållare
- Perfekta för användning med Workcenter WCR 1000 från Festool Automotive Systems eller Universalcenter UCR 1000 från Festool Automotive Systems
- Håller arbetsytorna säkra och mer organiserade

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107249	202746	Festool Automotive Systems Verktygskrok, WCR 1000 WH, 202746	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Festool Automotive Systems Sprutpistolshållare

Sprutpistolshållare från Festool Automotive Systems håller ordning på sprutpistolerna och gör att de är lätta att nå. Den är avsedd för användning med WCR 1000 och UCR 1000 Workcenter från Festool Automotive Systems.



- Håll ordning på sprutpistolerna och se till att de är lätta att nå
- Mått (L x B x H): 148 x 76 x 60 mm
- Vikt: 0,5 kg

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107253	202755	Festool Automotive Systems Sprutpistolshållare, WCR 1000 LPH , 202755	5	Styck	1	5

Festool Automotive Systems Plast Systainer T-LOC SYS T-LOC

SYSTAINER T-LOC SYS T-LOC från Festool Automotive Systems kan anslutas till SYS T-LOC från Festool Automotive Systems för överskådlig organisering av mindre delar, tillbehör, slipmaterial, elverktyg och handverktyg. Finns i olika storlekar med flexibla moduler för att uppfylla enskilda behov.



- Säker transport av verktyg och tillbehör
- Sparar viktig tid, energi, förflyttning och utgifter
- Enkel, kompakt transport

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107389	202711	Festool Automotive Systems Plast Systainer T-LOC SYS T-LOC, SYS Combi3/D 150/4S, 202711	1	Styck	1	1
7100107256	202557	Festool Automotive Systems Plast Systainer T-LOC SYS T-LOC, SYS-Combi 3, 202557	1	Styck	1	1

Festool Automotive Systems Systainer Sys 4 TL-SORT/3

Sortainer Sys 4 TL-SORT/3 från Festool Automotive Systems är ett kompakt set med tre rymliga lådor. Varje låda kan delas upp med en rad olika lätta och enkelt utbytbara mellanväggar och behållare (säljs separat).



- Innehåller tre stora lådor för bekväm förvaring och transport
- Lådorna kan delas upp i mindre avdelningar, vilket ger flexibilitet
- Jämn konstruktion betyder att lådorna inte fastnar även om utrustningen flyttar sig

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107257	202558	Festool Automotive Systems Systainer Sys 4 TL-SORT/3, 202558	1	Styck	1	1

Verktyg och utrustning

Produkter för dammborttagning.

Festool Automotive Systems Sickelskrapa

Lacksickel från Festool Automotive Systems är en lättanvänt, mångsidigt och hållbart handhållet verktyg. Den är tillverkad i hållbart, starkt karbidstål med en mindre kurva på det främre bladet som tar bort dammpartiklar, smuts, nedsänkningar och spår. Skarpt snitt tack vare skålslipning.

- Enkel att hantera och styra
- Tar bort damminneslutningar och ojämnheter på ytor
- Flätat snöre som ger korrekt vinkel vid arbeten på högblanka ytor



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107239	202590	Festool Automotive Systems Sickelskrapa, LZK-HM, 202590	5	Styck	1	5

Allmänna smörjmedel

Festool Automotive Systems Rengörings- och smörjolja

Rengörings- och smörjolja från Festool Automotive Systems är dubbelverkande och hjälper till att ta bort smuts samtidigt som det smörjer delar och komponenter i driftsystemet. Oljan är lämplig för LEX- och LRS-modeller från Festool Automotive Systems. Finns i förpackningar på 1 l och 50 ml för enkel applicering.

- Ser till att tryckluftswerktyg fungerar effektivt
- Blandningen är lämplig för LEX- och LRS-modeller
- Rengörande egenskaper förhindrar att rester ansamlas



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100107353	202665	Festool Automotive Systems Rengörings- och smörjolja, LFC 9022/50, 202665	10	Styck	1	10



Slipprodukter

We feature world-class brands such as 3M™ Cubitron™ II, Trizact™ and Scotch-Brite™ in a full abrasive range to quickly match our solutions with your repair jobs. It's all part of a complete and always expanding selection of 3M abrasive discs, abrasive sheets, cut-off wheels, belts and much more for increased efficiency at every stage of body repair.



Go for performance. Leave the dust behind.

Introducing

3M™ Cubitron™ II Net Abrasives

For Automotive Repair

Get the job done sooner with 3M™ Cubitron™ II Net Abrasives, our fastest-cutting and longest lasting net abrasive discs and sheets. This family of net abrasives delivers the exceptional cut rate and extended life of a Cubitron II abrasive, whilst letting dust extractors perform their best by leaving virtually no dust on the work surface and in the environment.

Benefits



Performance:

Faster cutting and longer lasting than leading net abrasives in the market.



Efficient:

Helps shops productivity and efficiency by helping to reduce rework and cleanup time.



Dust Extraction:

Designed to help reduce dust in the air from sanding for a cleaner workspace.



Versatile:

Compatible with pneumatic and/or electric sanders with or without dust extraction capabilities.



Construction:

Open net structure is designed to provide a virtually dust-free environment for a cleaner, healthier shop.

Features



Net construction for 95% + highly efficient dust extraction performance.



Precision Shaped Grain and engineered Ceramic mineral blend technology for faster cut and longer life.



Able to use multi-hole back-up pads and blocks for easy disc hole alignment and dust extraction.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasives are compatible with your existing dust extraction equipment.



Center hole for easy disc alignment and storage.

[3M.com/auto-abrasives](https://www.3m.com/auto-abrasives)

Get underway with the right abrasive.

3M™ Cubitron™ II Net Abrasives	3M™ Cubitron™ II Abrasive 737U	3M™ Blue Net Abrasives	3M™ Hookit™ Blue Abrasive 325U	3M™ Hookit™ Gold Abrasive 255P
Cut Rate ●●●●●	Cut Rate ●●●●●	Cut Rate ●●●	Cut Rate ●●●●●	Cut Rate ●●
Disc Life ●●●●●	Disc Life ●●●●●	Disc Life ●●●	Disc Life ●●●●●	Disc Life ●●
Dust Extraction ●●●●●	Dust Extraction ●●●●	Dust Extraction ●●●●●	Dust Extraction ●●●●●	Dust Extraction ●●
Grades 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	Grades 40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+	Grades 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	Grades 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	Grades 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600
Sizes 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	Sizes 75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm	Sizes 75 mm, 125 mm, 150 mm	Sizes 150 mm	Sizes 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm
Technology 3M Precision-Shaped Grain	Technology 3M Precision-Shaped Grain	Technology Engineered Ceramic Mineral Blend	Technology Engineered Ceramic Mineral Blend	Technology Aluminum Oxide Mineral
Material Net	Material Paper (Multi-hole)	Material Net	Material Paper (Multi-hole)	Material Paper (Various hole configurations)
Attachment Type 3M™ Hookit™	Attachment Type 3M™ Hookit™	Attachment Type 3M™ Hookit™	Attachment Type 3M™ Hookit™	Attachment Type 3M™ Hookit™



CUBITRON™ II Abrasive Discs

5 Reasons to switch to 3M™ Cubitron™ II Abrasives:

1

Cuts 30% faster with less effort.

2

Lasts twice as long as conventional abrasives.

3

Runs cooler – lower chance of warping / degrading the metal.

4

Delivers a finer, more uniform finish.

5

Improves productivity to help save time and money.

3M technologies applied to 3M™ Cubitron™ II abrasives

Ce
Ceramics


3M has decades of experience creating minerals that match hardness and toughness of the mineral to the application.

Mr
Micro-replication

Microreplication allows the same mineral structure to be repeated for all 3M Precision-Shaped Grains.

Pp
Precision Processing

Precision processing deposits uniform mineral structures on the right locations, regardless of the product substrate.





Standard Operating Procedures Recommended Net Sanding Process



PERSONAL SAFETY

• Comfort Particle Mask P3



• Hearing Protection



• Comfort Goggles



• Reusable Overall



• Safety Gloves



1 Sanding down the job area



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 120+ - 150+.
- ▶ To prolong the life of the backup pad when sanding with net abrasive discs (150 mm), it is recommended that Festool Automotive Systems Protection Pad is used (PN 30089, Protection Pad PP-STF D150).
- ▶ Festool Automotive Systems electric sander ETS EC 150/5 or Festool Automotive Systems pneumatic sander LEX 3 150/5 or 150/7.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc



Festool Protective Pad



Festool ETS EC 150/5 EQ



Festool LEX 3 150/5, Festool LEX 3 150/7

2 Fine sanding of the surface & feather edges



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 220+ - 240+.
- ▶ Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc



3M™ Dry Guide Coat

3 Sanding the body filler



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 150+ - 240+.
- ▶ Initial shaping of the body filler.
- ▶ Ensure that you use dust extraction.
- ▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc



3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Purple Hand Block

4 Pre-sanding of edges and borders



- ▶ 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
- Note: This product is recommended for maximum process safety.



3M™ Grippy Sanding Cloth, P800



3M™ Grippy Sanding Cloth, P1000

5 Fine sanding of the surface & feather edges



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 320+.
 - ▶ It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.
- Tip: The choice of the fine grit has to be adjusted to the solvent sensitivity of the original paint. The higher the solvent sensitivity of the original paint, the finer the sanding before primer application.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc



Festool Interface-Pad

6 Flat sanding of the primer above the body filler area



- ▶ 3M Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+.
- ▶ Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.
- ▶ For best result and the most efficient process always use dust extraction.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Sheets



3M™ Cubitron™ II 737U Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Purple Hand Block



3M™ Dry Guide Coat

7 Pre-sanding of edges and borders



- ▶ 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
- Note: This product is recommended for maximum process safety.
- ▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Grippy Sanding Cloth, P800



3M™ Grippy Sanding Cloth, P1000

8 Large area primer sanding



- ▶ Eccentric sanding with 3M Abrasives 400+ - P500.
 - ▶ For critical colours use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P600 as a last sanding step after 400+.
 - ▶ Dedusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasives Discs.
- Tip: It is advisable to work with a soft interface pad sanding curved areas.



3M™ Cubitron™ II 737U Disc



3M™ Scotch-Brite™ Abrasive Discs




Festool ETS EC 150/3



Festool LEX 3 150/3

9 Blending in to adjacent parts



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000
 - ▶ Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.
- Note: This product is recommended for maximum process safety.



3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc



Standard Operating Procedures Advanced Net Sanding Process

PERSONAL SAFETY

• Comfort Particle Mask P3



• Hearing Protection



• Comfort Goggles



• Reusable Overall



• Safety Gloves



1 Sanding down the job area



- ▶ 3M™ Blue Net Abrasives Disc 120 - 150.
- ▶ Marking the sanding scratches - Application of dry guide coat



3M™ Blue Net Abrasives Disc



Festool Protection Pad



Festool ETS EC 150/5 EQ



Festool LEX 3 150/5, Festool LEX 3 150/7

2 Fine sanding of the surface & feather edges



- ▶ 3M™ Blue Net Abrasives Disc 220 - 240.
- ▶ Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.



3M™ Blue Net Abrasives Disc



3M™ Dry Guide Coat


3 Sanding the body filler



- ▶ 3M™ Blue Net Abrasives 120 - 240.
- ▶ Initial shaping of the body filler.
- ▶ Initial shaping of the body filler.
- ▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Blue Net Abrasives Disc



3M™ Blue Net Abrasives Sheet Rolls



3M™ Hookit™ Purple Hand Block

4 Pre-sanding of edges and borders



- ▶ 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
- Note: This product is recommended for maximum process safety.



3M™ Grippy Sanding Cloth, P800



3M™ Grippy Sanding Cloth, P1000

5 Fine sanding of the surface & feather edges



- ▶ 3M™ Blue Net Abrasive Disc 320.
 - ▶ It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.
- Tip: The choice of the ne grit has to be adjusted to the solvent sensitivity of the original paint. The higher the solvent sensitivity of the original paint, the finer the sanding before primer application.



3M™ Blue Net Abrasives Disc




Festool Interface Pad

6 Flat sanding of the primer above the body filler area



- ▶ 3M Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+.
- ▶ Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.
- ▶ For best result and the most efficient process always use dust extraction.



3M™ Blue Net Abrasives Sheet Rolls



3M™ Cubitron™ II 737U Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Purple Hand Block



3M™ Dry Guide Coat

7 Pre-sanding of edges and borders



- ▶ 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
- Note: This product is recommended for maximum process safety.
- ▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Grippy Sanding Cloth, P800



3M™ Grippy Sanding Cloth, P1000

8 Large area primer sanding



- ▶ 3M™ Hookit™ Blue Abrasive Multihole 400 - 500.
 - ▶ For critical colours use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P600 as a last sanding step after 400.
 - ▶ Dedusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasives Discs.
- Tip: It is advisable to work with a soft interface pad sanding curved areas.



3M™ Hookit™ Blue Abrasive Multihole 325U



3M™ Scotch-Brite™ Abrasive Discs



Festool ETS EC 150/3



Festool LEX 3 150/3

9 Blending in to adjacent parts



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000
 - ▶ Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.
- Note: This product is recommended for maximum process safety.



3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc

Slipprodukter

Nätrondeller

3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är en serie med snabbkapande och hållbara nätrondeller som ger den utmärkta avverkning och längre livslängd som kan förväntas av ett Cubitron II-slipmedel. De är utformade för att hjälpa dammsug att göra sitt bästa och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.



Koppla ihop med ett 3M-rekommenderat slip- och dammsugningsystem för att skapa ett perfekt dammuppsamlingsystem för din verkstad.

- Högavverkande, hållbara nätrondeller som är tillverkade med de patenterade 3M™ Cubitron™ II precisionformad slipmineral.
- De hjälper dammsug att uppnå bästa möjliga prestanda – oavsett om det är ett av slipmaskinen själv-genererande dammsug, ett centralt dammsugarsystem eller en bärbar dammsugare
- De patenterade triangulära mineralkornen på arken skär genom substrat snarare än att nötning eller "plo-ga" som konventionella slipkorn, vilket hjälper arket att svalna, kapa snabbare och hålla längre

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100249797	31679	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 80+, 31679	6	Rulle	1	6
7100249796	31680	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 120+, 31680	6	Rulle	1	6
7100249556	31681	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 150+, 31681	6	Rulle	1	6
7100249544	31682	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 180+, 31682	6	Rulle	1	6
7100249795	31683	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 220+, 31683	6	Rulle	1	6
7100249794	31684	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 240+, 31684	6	Rulle	1	6
7100249555	31685	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 75 mm, 320+, 31685	6	Rulle	1	6
7100249539	31665	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 80+, 31665	6	Rulle	1	6
7100249540	31666	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 120+, 31666	6	Rulle	1	6
7100249541	31667	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 150+, 31667	6	Rulle	1	6
7100249557	31668	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 180+, 31668	6	Rulle	1	6
7100249531	31669	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 220+, 31669	6	Rulle	1	6
7100249532	31670	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 240+, 31670	6	Rulle	1	6
7100249545	31671	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 125 mm, 320+, 31671	6	Rulle	1	6
7100249800	31650	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 80+, 31650	6	Rulle	1	6
7100249799	31651	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 120+, 31651	6	Rulle	1	6
7100249535	31652	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 150+, 31652	6	Rulle	1	6
7100249536	31653	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 180+, 31653	6	Rulle	1	6
7100249537	31654	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 220+, 31654	6	Rulle	1	6
7100249538	31655	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 240+, 31655	6	Rulle	1	6
7100249560	31656	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 320+, 31656	6	Rulle	1	6

Slipprodukter

3M™ Blue rulle nätrondeller

3M™ Blue nätrondeller är sliprondeller som ger enastående prestanda. De är byggda med en konstruerad keramisk-mineralblandning av slipmedel som ger en snabb kapningshastighet och lång hållbarhet av skivan. De erbjuder också ett utmärkt dammavlägsnande när de används med ett dammsugningssystem.



- Sliprondeller som ger oöverträffad prestanda till ett konkurrenskraftigt pris
- Byggt med en konstruerad keramik-mineralblandning som ger en utmärkt avverkningshastighet och livslängd
- Balanserad för enastående slipprestanda för avverkning, livslängd och dammsug

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100250643	36420	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 80, 36420	8	Rulle	1	8
7100250644	36421	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 120, 36421	8	Rulle	1	8
7100250645	36422	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 150, 36422	8	Rulle	1	8
7100250646	36423	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 180, 36423	8	Rulle	1	8
7100250647	36424	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 220, 36424	8	Rulle	1	8
7100250653	36425	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 240, 36425	8	Rulle	1	8
7100250651	36426	3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 320, 36426	8	Rulle	1	8

PERSONAL SAFETY

• Comfort Particle Mask P3



• Hearing Protection



• Comfort Goggles



• Reusable Overall



• Safety Gloves



1 Sanding down the job area



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 120+ - 150+.
- ▶ Marking the sanding scratches - application of dry guide coat.
- ▶ Festool Automotive Systems electric sander ETS EC 150/5 or Festool Automotive Systems pneumatic sander LEX 3 150/5 or 150/7.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc



Festool ETS EC 150/5 EQ



Festool LEX 3 150/5, Festool LEX 3 150/7

2 Fine sanding of the surface & feather edges



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 220+ - 240+.
- ▶ Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc



3M™ Dry Guide Coat


3 Sanding the body filler



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 150+ - 240+.
- ▶ Initial shaping of the body filler.
- ▶ Ensure that you use dust extraction.
- ▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Purple Hand Block

4 Pre-sanding of edges and borders



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets P800 - P1000.
- Note: For maximum process safety.



3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets

5 Fine sanding of the surface & feather edges



- ▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II 320+.
- ▶ It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.
- Tip: The choice of the fine grit has to be adjusted to the solvent sensitivity of the original paint. The higher the solvent sensitivity of the original paint, the finer the sanding before primer application.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc



Festool Interface-Pad

6 Flat sanding of the primer above the body filler area



- ▶ 3M Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+.
- ▶ Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.
- ▶ For best result and the most efficient process always use dust extraction.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Purple Hand Block



3M™ Dry Guide Coat

7 Pre-sanding of edges and borders



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets P800-P1000
- Note: For maximum process safety.
- ▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets

8 Large-area face grinding of the primer



- ▶ Eccentric sanding with 3M Abrasives 400+ - P500.
- ▶ For critical colours use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P600 as a last sanding step after 400+.
- ▶ Dedusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasives Discs.
- Tip: It is advisable to work with a soft interface pad sanding curved areas.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II Disc



3M™ Scotch-Brite™ Abrasive Discs




Festool ETS EC 150/3



Festool LEX 3 150/3

9 Blending in to adjacent parts



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000
- ▶ Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.
- Note: For maximum process safety.



3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc

PERSONAL SAFETY

• Comfort Particle Mask P3



• Hearing Protection



• Comfort Goggles



• Reusable Overall



• Nitrile Gloves



Basic requirements



▶ Always use suitable dust extraction and select the correct tools for aluminum sanding: Festool Cleantec CTM 48 EC/B22 is certified under ATEX directive 94/9/EG for Zone 22 areas.

▶ Separate tools and abrasives to avoid cross contamination.

Note: If aluminum and steel dust are mixed together, it could create a thermal reaction, which can produce a much more powerful explosion than one with just aluminum dust.



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7



Festool Cleantec
CTM 48 E LE EC/B22



Festool IAS 3-3500 AS - correspond
DIN IEC 312, Antistatic, bleeder
resistance (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m

1 Sanding down the job area



▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasive Discs, 120+ - 150+.

▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.

Note: Aluminum is a very soft metal! Pay special attention as using excessively coarse abrasives can badly damage the surface of the substrate.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Abrasive Discs



3M™ Dry Guide Coat

2 Fine sanding of the surface & feather edges



▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasive Discs 220+ - 240+.

▶ Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Abrasive Discs



Festool Interface-Pad

3 Sanding body filler



▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasive Discs 150+ - 240+.

▶ Flat sanding of the body filler area.

▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.

Note: Excessive heat build up during the sanding process should be avoided as this can damage the aluminum substrate.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Abrasive Discs



3M™ Hookit™ Purple
Hand Block



3M™ Hookit™ Purple+
Abrasive Sheets

4 Pre-sanding of edges and borders



▶ 3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheet P800-P1000.

Note: For maximum process safety.



3M™ Hookit™ Flexible
Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Flexible
Abrasive Sheets

5 Fine sanding of the surface & feather edges



▶ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Abrasive Discs 320+

▶ It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.

Tip: The choice of the fine grit has to be adjusted to the solvent sensitivity of the original paint. The higher the solvent sensitivity of the original paint, as finer the sanding before primer application.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Abrasive Discs



Festool Interface-Pad

6 Flat sanding of the primer above the body filler area



▶ 3M™ Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+.

▶ Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.

▶ For best results and the most efficient process always use dust extraction.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Purple
Hand Block



3M™ Dry Guide Coat

7 Pre-sanding of edges and borders



▶ 3M™ Hookit™ Flexible Abrasive Sheets P800-P1000.

Note: For maximum process safety.

▶ Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.



3M™ Hookit™ Flexible
Abrasive Sheets



3M™ Hookit™ Flexible
Abrasive Sheets

8 Large Area Final Primer Sanding Before Painting



▶ Eccentric sanding with 3M Abrasives 400+ - P500.

▶ For critical colors use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P600 as a last sanding step after 400+.

▶ Dusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasive Discs.

Tip: It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Abrasive Discs



3M™ Hookit™
Flexible Foam Disc



3M™ Scotch-Brite™
Abrasive Discs



Festool LEX 3 150/3

9 Blending in to adjacent parts



▶ 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000.

▶ Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.

Note: For maximum process safety.



3M™ Hookit™
Flexible Foam Disc

Pappersrondeller

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U

Utmärkt avverknings och slitstyrka under viktiga moment av bilreparationen med en 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ sliprondell med multihål 737U. Våra sliprondeller med trekantiga slipkorn och multihålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.



- Ger 30 % snabbare avverknings jämfört med andra högkvalitativa slippapper
- Precisionsformade, självslipande korn som varar dubbelt så länge som konventionella slipmaterial för industriellt bruk
- Vassare slipkorn gör att mindre tryck krävs vilket leder till mindre friktion och slitage

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100272288	51626	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 80+, 51626	500	Styck	50	500
7100272289	51627	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 120+, 51627	500	Styck	50	500
7100272290	51629	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 150+, 51629	500	Styck	50	500
7100272291	51630	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 180+, 51630	500	Styck	50	500
7100272294	51631	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 220+, 51631	500	Styck	50	500
7100272293	52026	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 240+, 52026	500	Styck	50	500
7100272292	52027	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 320+, 52027	500	Styck	50	500
7100229088	52028	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 400+, 52028	500	Styck	50	500
7100273615	51611	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 120+, 51611	500	Styck	50	500
7100273614	51612	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 150+, 51612	500	Styck	50	500
7100273627	51614	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 220+, 51614	500	Styck	50	500
7100273449	51616	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 320+, 51616	500	Styck	50	500
7100238420	52020	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, 80+/400+, 52020	1	Kit	1	50
7100273602	51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 80+, 51369	1	Styck	50	250
7100273932	51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 120+, 51370	500	Styck	50	250
7100273963	51421	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 150+, 51421	250	Styck	50	250
7100273957	51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 180+, 51422	250	Styck	50	250
7100273613	51423	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 220+, 51423	250	Styck	50	250
7100265969	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 240+, 51424	250	Styck	50	250
7100173181	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 320+, 51426	250	Styck	50	250

Slipprodukter

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipprondell 737U

Utmärkt avverknings- och slitstyrka under viktiga moment av bilreparationen med en 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ slipprondell med multihål 737U. Våra slipprondeller med trekantiga slipkorn och multihålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.



- Ger 30 % snabbare avverknings jämfört med andra högkvalitativa slippapper
- Precisionsformade, självslipande korn som varar dubbelt så länge som konventionella slipmaterial för industriellt bruk
- Vassare slipkorn gör att mindre tryck krävs vilket leder till mindre friktion och slitage

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100225245	51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipprondell 737U, 150 mm, Multihål, 400+, 51428	250	Styck	50	250

3M™ Hookit™ Slipprondell 325U

3M™ Hookit™ blå slipprondell 325U är tillverkad med keramisk mineralblandning och avsedd för utmärkt avverknings med svårslagen dammborttagning baserad på en teknik med flera hål.



- Hookit™-slipprondell med keramisk mineralblandning
- Hookit™-fästsystem
- Kornstorlekarna P80 till P600

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100248530	51371	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 80, 51371	500	Styck	1	500
7100248531	51373	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 120, 51373	500	Styck	1	500
7100248532	51374	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 150, 51374	500	Styck	1	500
7100248583	51375	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 180, 51375	500	Styck	1	500
7100248584	51376	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 220, 51376	500	Styck	1	500
7100248585	51377	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 240, 51377	500	Styck	1	500
7100248586	51379	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 320, 51379	500	Styck	1	500
7100249344	51381	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 400, 51381	5	Kartong	1	5
7100249345	51382	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 500, 51382	5	Kartong	1	5
7100249346	51383	3M™ Hookit™ Slipprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 600, 51383	5	Kartong	1	5

3M™ Hookit™ Purple Slipprondell 334U

Spara arbetskraft och förbättra kvaliteten med 3M™ Hookit™ Clean Sanding, lila slipprondell, 334U – rondenellen som är tillverkad för snabb avverknings och jämn finish. Använd för finslipning av primer innan baslack appliceras.



- Högeffektiv slipprondell med Hookit™-fästsystem
- Sista slipsteget före applicering av baslack.
- Mindre igensättning vid finslipning av känsliga primers.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000085181	51020	3M™ Hookit™ Purple Slipprondell 334U, 75 mm, 60-hål, P500, 51020	10	Pack	1	10
7000085180	51019	3M™ Hookit™ Purple Slipprondell 334U, 75 mm, 60-hål, P600, 51019	10	Pack	1	10

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 334U

Spara arbetskraft och förbättra kvaliteten med 3M™ Hookit™ Clean Sanding, lila sliprondell, 334U – rondellen som är tillverkad för snabb avverkning och jämn finish. Använd för finslipning av primer innan baslack appliceras.



- Högeffektiv sliprondell med Hookit™-fästsystem
- Sista slipsteget före applicering av baslack.
- Mindre igensättning vid finslipning av känsliga primers.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100040483	50534	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 334U, 150 mm, 177-hål, P500, 50534	500	Styck	100	500
7000084828	50913	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 334U, 150 mm, 177-hål, P600, 50913	500	Styck	100	500

3M™ Hookit™ Sliprondell 337U

Få en enhetligt matt finish på E-Coat primer med 3M™ Hookit™ sliprondell 337U. Sliprondellen är speciellt framtagen för de extremt hårda E-Coat grunderna.



- Finishen motsvarar P320
- Använd till slipning av mycket hård E-Coat primer på nya delar till bilar
- Ger en enhetligt matt finish

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100181554	50535	3M™ Hookit™ Sliprondell 337U, 150 mm, 15 hål, P320, 50535	100	Styck	50	100

Filmrondeller

3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L

Den lila 3M™ Hookit™-finishsliprondellen med plastfilmsrygg används för mattering före lack samt borttagning av dammnoppor och apelsinskalsstruktur i topplacken.



- Jämnar ut apelsinskalsstruktur, dammnoppor eller rinningar från alla slags billacker
- Snabb avverkning och hög rondellivslängd med slipmedel av aluminiumoxid
- Används för mattering före målning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100126984	51263	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P600, 51263	200	Styck	50	200
7100126991	51264	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P800, 51264	200	Styck	50	200
7100126990	51265	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P1000, 51265	200	Styck	50	200
7100126231	51266	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P1200, 51266	200	Styck	50	200
7100123054	51257	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P1500, 51267	200	Styck	50	200
7100123053	51156	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P600, 51156	200	Styck	50	200
7100123753	51155	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P800, 51155	200	Styck	50	200
7100123051	51157	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P1000, 51157	200	Styck	50	200
7100123052	51158	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P1200, 51158	200	Styck	50	200
7100123050	51154	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P1500, 51154	200	Styck	50	200
7100122781	34780	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P600, 34780	200	Styck	50	200

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L

Den lila 3M™ Hookit™-finishsliprondellen med plastfilmsrygg används för mattering före lack samt borttagning av dammnoppor och apelsinkalsstruktur i topplacken.



- Jämnar ut apelsinkalsstruktur, dammnoppor eller rinningar från alla slags billacker
- Snabb avverkning och hög rondellivslängd med slipmedel av aluminiumoxid
- Används för mattering före målning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100122797	34781	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P800, 34781	200	Styck	50	200
7100122800	34782	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P1000, 34782	200	Styck	50	200
7100122787	34783	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P1200, 34783	200	Styck	50	200
7100122776	34784	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P1500, 34784	200	Styck	50	200
7100123057	34785	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P2000, 34785	200	Styck	50	200

3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L

3M™ Hookit™ filmrondell 260L är idealisk för arbete på bilkarossen som t.ex. mattering, skarvborttagning, färgförberedelse och borttagning av färgdefekter. Välj bland kornstorlekar från P600 till P2000, alla på tålig filmbaksida.



- Sliprondeller med filmbaksida för slipning av applikationer där hög finish behövs
- Slipmineral av aluminiumoxid ger snabb avverkning och hög rondellivslängd
- Byt och återanvänd rondeller enkelt med 3M's Hookit™-fästsystemet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000000564	00953	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 125 mm, 0 hål, P1000, 0953	400	Styck	100	400
7100113428	51057	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P600, 51057	250	Styck	50	250
7100113151	51099	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P800, 51099	250	Styck	50	250
7100113365	51055	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P1000, 51055	250	Styck	50	250
7100113150	51054	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P1200, 51054	250	Styck	50	250
7100113147	51053	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P1500, 51053	250	Styck	50	250

Skumrondeller

3M™ Trizact™ Hookit™ Skumsliprondell 443SA

3M™ Trizact™ Hookit™ skumsliprondell 443SA är en skumrondell avsedd för borttagning och finslipning av sliprepor innan du använder 3M™ Perfect-It™-poleringssystemet.



- Avlägsna sliprepor i lacken före polering
- Följ upp med lämpliga vätskor från 3M™ Perfect-It™ slip- och polerserie
- Minska poleringstiden och höj produktiviteten

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000034391	50415	3M™ Trizact™ Hookit™ Skumsliprondell 443SA, 75 mm, 3000, 50415	60	Styck	15	60
7100193763	30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Skumsliprondell 443SA, 75 mm, 8000, 30804	60	Styck	15	60
7000034390	50414	3M™ Trizact™ Hookit™ Skumsliprondell 443SA, 150 mm, 3000, 50414	60	Styck	15	60

Slipprodukter

3M™ Trizact™ Hookit™ Skumsliprondell 443SA

3M™ Trizact™ Hookit™ skumsliprondell 443SA är en skumrondell avsedd för borttagning och finslipning av slipprepor innan du använder 3M™ Perfect-It™-poleringssystemet.



- Avlägsna slipprepor i lacken före polering
- Följ upp med lämpliga vätskor från 3M™ Perfect-It™ slip- och polerserie
- Minska poleringstiden och höj produktiviteten

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100193783	30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Skumsliprondell 443SA, 150 mm, 8000, 30806	60	Styck	15	60

3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell

3M™ Hookit™ mjuka skumsliprondeller kombinerar flexibla slipmaterial i aluminiumoxid med en mjuk skumdyna för att skapa ett mångsidigt slipmaterial för mattering med hög prestanda för våt eller torr hand- eller maskin användning.



- Extremt mångsidigt slipmaterial för mattering
- Kan användas vått eller torrt
- Lämpliga för hand- eller maskinslipning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100100149	33550	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P800, 33550	80	Styck	20	80
7100100148	33551	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P1000, 33551	80	Styck	20	80
7100100158	33552	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P1200, 33552	80	Styck	20	80
7100100159	33553	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P1500, 33553	80	Styck	20	80
7100100160	33554	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P2000, 33554	80	Styck	20	80
7100224822	33538	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P400, 33538	80	Styck	20	80
7100224821	33539	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P600, 33539	80	Styck	20	80
7100100036	33540	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P800, 33540	80	Styck	20	80
7100100147	33541	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P1000, 33541	80	Styck	20	80
7100100151	33542	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P1200, 33542	80	Styck	20	80
7100100152	33543	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P1500, 33543	80	Styck	20	80
7100100156	33544	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P2000, 33544	80	Styck	20	80

Slipprodukter

Nätark och rullar

3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät

3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät är en serie med högavverkande och hållbara ark på rullarnät som ger samma utmärkta avverkningshastighet och långa livslängd som ett Cubitron II-slipmedel. De är utformade för att hjälpa dammsugaren att göra sitt bästa och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.



Koppla ihop med ett 3M-rekommenderat slip- och dammsugningssystem för att skapa ett perfekt dammsamlingsystem för din verkstad.

- Högavverkande, hållbara nätslippapper är byggda med patenterade 3M™ Cubitron™ II precisionsformad slipmineral.
- De hjälper dammsugaren att uppnå bästa möjliga prestanda – oavsett om det är ett av slipmaskinen självgenererande dammsug, ett centralt dammsugarsystem eller en bärbar dammsugare
- De patenterade triangulära mineralkornen på arken skär genom substrat snarare än att nötning eller "ploga" som konventionella slipkorn, vilket hjälper slipmaterial att förbli svalt, avverka snabbare och hålla längre

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100249546	34561	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 80+, 34561	6	Rulle	1	6
7100249547	34562	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 120+, 34562	6	Rulle	1	6
7100249548	34563	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 150+, 34563	6	Rulle	1	6
7100249549	34564	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 180+, 34564	6	Rulle	1	6
7100249550	34565	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 220+, 34565	6	Rulle	1	6
7100249809	34566	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 240+, 34566	6	Rulle	1	6
7100249523	34560	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 320+, 34560	6	Rulle	1	6
7100249807	34550	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 80+, 34550	6	Rulle	1	6
7100249559	34551	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 120+, 34551	6	Rulle	1	6
7100249551	34552	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 150+, 34552	6	Rulle	1	6
7100249552	34553	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 180+, 34553	6	Rulle	1	6
7100249563	34554	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 220+, 34554	6	Rulle	1	6
7100249564	34555	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 240+, 34555	6	Rulle	1	6
7100249803	34556	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 80 mm x 10 m, 320+, 34556	6	Rulle	1	6

3M™ Blue rulle nätslippapper

3M™ Blue ark på rullenät är byggda med en konstruerad keramisk-mineralblandning av slipmedel som ger hög avverkningshastighet och lång livslängd för slippappret. De erbjuder också ett utmärkt dammavlägsnande när de används med ett dammsugningssystem.



- Sliprondeller som ger överträffad prestanda till ett konkurrenskraftigt pris
- Byggt med en konstruerad keramik-mineralblandning som ger en utmärkt avverkningshastighet och livslängd
- Balanserad för enastående slipprestanda för avverkning, livslängd och dammsug

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100251056	36462	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 80, 36462	10	Rulle	1	10
7100250932	36463	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 120, 36463	10	Rulle	1	10
7100251054	36464	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 150, 36464	10	Rulle	1	10

Slipprodukter

3M™ Blue rulle nätslippapper

3M™ Blue ark på rullenät är byggda med en konstruerad keramisk-mineralblandning av slipmedel som ger hög avverkningshastighet och lång livslängd för slippappret. De erbjuder också ett utmärkt dammvägningsnande när de används med ett dammsugningssystem.



- Sliprondeller som ger oöverträffad prestanda till ett konkurrenskraftigt pris
- Byggt med en konstruerad keramik-mineralblandning som ger en utmärkt avverkningshastighet och livslängd
- Balanserad för enastående slipprestanda för avverkning, livslängd och dammsug

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100250930	36465	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 180, 36465	10	Rulle	1	10
7100251057	36466	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 220, 36466	10	Rulle	1	10
7100251026	36467	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 240, 36467	10	Rulle	1	10
7100251027	36468	3M™ Blue rulle nätslippapper, 70 mm x 10 m, 320, 36468	10	Rulle	1	10

Ark och rullar, slippapper

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding slipark 737U är förstklassiga slipark med hög livslängd och självslipande korn, vilket också ger en snabbare avverkning samtidigt som det multihålade mönstret ger utmärkt dammsug.



- Ger 30 % snabbare avverkning jämfört med andra högkvalitativa slippapper
- Precisionsformade, självslipande korn som varar dubbelt så länge som konventionella slipmaterial för industriellt bruk
- Vassare slipkorn gör att mindre tryck krävs vilket leder till mindre friktion och slitage

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100273792	51386A	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 80+, 51386	300	Ark	50	300
7100273960	51387	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 120+, 51387	300	Ark	50	300
7100273791	51388	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 150+, 51388	300	Ark	50	300
7100273611	51389	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 180+, 51389	300	Ark	50	300
7100273601	51390	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 220+, 51390	300	Ark	50	300
7100273612	51391	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 240+, 51391	300	Ark	50	300
7100273623	51393	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 320+, 51393	300	Ark	50	300
7100229089	51395	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 127 mm, Multihål, 400+, 51395	300	Ark	50	300
7100273962	51411	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 80+, 51411	300	Ark	50	300
7100273995	51412	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 120+, 51412	300	Ark	50	300
7100273973	51413	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 150+, 51413	300	Ark	50	300

Slipprodukter

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding slipark 737U är förstklassiga slipark med hög livslängd och självslipande korn, vilket också ger en snabbare avverkning samtidigt som det multihålade mönstret ger utmärkt dammsug.



- Ger 30 % snabbare avverkning jämfört med andra högkvalitativa slippapper
- Precisionsformade, självslipande korn som varar dubbelt så länge som konventionella slipmaterial för industriellt bruk
- Vassare slipkorn gör att mindre tryck krävs vilket leder till mindre friktion och slitage

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100273994	51414	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 180+, 51414	300	Ark	50	300
7100273983	51415	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 220+, 51415	300	Ark	50	300
7100273958	51416	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 240+, 51416	300	Ark	50	300
7100273959	51418	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 320+, 51418	300	Ark	50	300
7100225046	52022	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 70 mm x 396 mm, Multihål, 400+, 52022	300	Ark	50	300
7100273210	51588	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 133 mm, Multihål, 80+, 51588	300	Ark	50	300
7100273211	51589	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 133 mm, Multihål, 120+, 51589	300	Ark	50	300
7100273543	51590	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 133 mm, Multihål, 150+, 51590	300	Ark	50	300
7100273485	51591	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 133 mm, Multihål, 180+, 51591	300	Ark	50	300
7100273486	51592	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 133 mm, Multihål, 220+, 51592	300	Ark	50	300
7100273625	51599	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 80+, 51599	300	Ark	50	300
7100273626	51600	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 120+, 51600	300	Ark	50	300
7100273544	51601	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 150+, 51601	300	Ark	50	300
7100273451	51602	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 180+, 51602	300	Ark	50	300
7100273212	51603	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 220+, 51603	300	Ark	50	300
7100273452	52023	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 240+, 52023	300	Ark	50	300
7100273553	53024	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 320+, 52024	300	Ark	50	300
7100228470	52025	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 80 mm x 400 mm, Multihål, 400+, 52025	300	Ark	50	300
7100273624	51399	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 80+, 51399	300	Ark	50	300
7100273966	51400	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 120+, 51400	300	Ark	50	300
7100273965	51401	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 150+, , 51401	300	Ark	50	300

Slipprodukter

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding slipark 737U är förstklassiga slipark med hög livslängd och självslipande korn, vilket också ger en snabbare avverkning samtidigt som det multihålade mönstret ger utmärkt dammsug.



- Ger 30 % snabbare avverkning jämfört med andra högkvalitativa slippapper
- Precisionsformade, självslipande korn som varar dubbelt så länge som konventionella slipmaterial för industriellt bruk
- Vassare slipkorn gör att mindre tryck krävs vilket leder till mindre friktion och slitage

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100273961	51402	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 180+, 51402	300	Ark	50	300
7100273967	51403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 220+, 51403	300	Ark	50	300
7100273968	51404	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 240+, 51404	300	Ark	50	300
7100273969	51406	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 320+, 51406	300	Ark	50	300
7100225045	51408	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark 737U, 115 mm x 225 mm, Multihål, 400+, 51408	300	Ark	50	300

3M™ Hookit™ Purple Slipark 334U

3M™ Hookit™ Clean Sanding, lila slipark 334U rekommenderas för utslipning av lackkanter och slutslipning. 3M-slipmineral av toppklass ger jämnt, professionellt resultat vid reparationer. 3M™ Hookit™-fästsystemet gör återanvändning enkelt.



- Högeffektiva slipark med Hookit™-fästsystem
- Högsta kvalitet så att varje finish blir enhetlig och jämn
- Slippapper med lång livslängd ger mindre materialförbrukning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000034452	30639	3M™ Hookit™ Purple Slipark 334U, 70 mm x 127 mm, Multihål, P500, 30639	300	Ark	50	300

Ark och rullar, film

3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J

Uppnå ännu mer förfinad finish med 3M™ Hookit™ mjukt handslipark 270J. Våra ark som är avsedda för våt- och torrslipning har en extremt tunn, mjuk filmbaksida som enkelt formas efter verktyg och krökta ytor.



- Mycket mjukt ark med tunn filmbaksida för våt eller torr finslipning
- Ger bättre „känsla“ för ytan vilket minimerar genomslipningar
- Formbart – perfekt för slipning av svåråtkomliga ställen som dörrfack

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100010553	34337	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P400, 34337	5	Kartong	1	5
7100010566	34339	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P600, 34339	10	Kartong	1	5
7100010567	34340	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P800, 34340	5	Kartong	1	5

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J

Uppnå ännu mer förfinad finish med 3M™ Hookit™ mjukt handslipark 270J. Våra ark som är avsedda för våt- och torrslipning har en extremt tunn, mjuk filmbaksida som enkelt formas efter verktyg och krökta ytor.

- Mycket mjukt ark med tunn filmbaksida för våt eller torr finslipning
- Ger bättre „känsla“ för ytan vilket minimerar genomslipningar
- Formbart – perfekt för slipning av svåråtkomliga ställen som dörrfack




Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100010569	34341	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P1000, 34341	5	Kartong	1	5
7100010568	34342	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P1200, 34342	5	Kartong	1	5
7100010565	34343	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P1500, 34343	5	Kartong	1	5

Ark och rullar, tyg

3M™ Grippy Slipduk

3M™ Grippy Slipdukar är avsedda för handslipningsapplikationer inom lackförberedelser och poleringsprocesser.

- Utmärkt slipförmåga vid både våt- och torrslipning
- Greppmaterial som underlättar arbetet och kan användas utan tillbehör.
- Produkten har en ny och unik känsla.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100142931	35109	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rulle	1	4
7100142932	35110	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rulle	1	4
7100142933	35111	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rulle	1	4
7100142850	35112	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rulle	1	4
7100142935	35113	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rulle	1	4
7100142936	35114	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rulle	1	4
7100142957	35115	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rulle	1	4
7100142883	35116	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rulle	1	4
7100230957	35124	3M™ Grippy Slipduk, kit, 35124	10	Kit	1	10

Slipprodukter

Slipblock

3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål

Slipa spackel enklare och effektivare med 3M™ Hookit™ Purple+ handblock multihål. Vår serie med handklossar är optimala för handslipning och dammsug för att skapa en renare arbetsmiljö.



- Optimerat dammsug
- Renare arbetsmiljö
- Slipa spackel och primer enkelt och effektivt

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000032188	05170	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 70 mm x 127 mm, 05170	1	Styck	1	1
7000032189	05171	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Styck	1	1
7000032190	05172	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 70 mm x 398 mm, 05172	1	Styck	1	1

3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet

Dessa 3M™ Hookit™-slipklossar kombinerar den lätta flexibiliteten hos traditionella skumblock med dammsugningen och kontrollen hos dammfria slipklossar. Blocken är böjbara för att enkelt kunna återställa konturer och karosslinjer, samtidigt som de ger ett fast underlag för slipmaterial. Med 3M™ Hookit™-snabbkopplingssystem. De har en vakuumregulator som gör att användaren kan justera sugeffekten för smidigare kontroll vid slipning.



- En lätt slipkloss med en fast men flexibel baksida som gör att du enkelt kan återställa konturer och karosslinjer.
- När den används med ett dammsugningssystem och kompatibla slipmaterial kan den flexibla slipklossen 3M™ Hookit™ med dammsug hjälpa dig att fånga upp damm, vilket kan öka slippmaterialets livslängd samtidigt som det bidrar till att minska mängden damm i verkstads miljön.
- Kardborrefästet 3M™ Hookit™ möjliggör enkla byten av slipmaterial.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100260505	35825	3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet, 133 mm x 67 mm, 35825	24	Styck	1	24
7100256500	35826	3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet, 178 mm x 67 mm, 35826	24	Styck	1	24
7100256624	35828	3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet, 406 mm x 67 mm, 35828	8	Styck	1	8

3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål

Forma enkelt och effektivt formad plåt med satsen 3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats med multihålad teknologi. Vår sats med runda adaptrar passar vanliga platta handklossar för att förenkla riktningen av formad plåt.



- Adapterserie med optimerat dammsug
- Rikta formad plåt enkelt och effektivt
- Få en renare arbetsmiljö

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000032209	50728	3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål, 70 mm x 127 mm, 50728	1	Styck	1	1

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål

Forma enkelt och effektivt formad plåt med satsen 3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats med multihålad teknologi. Vår sats med runda adaptrar passar vanliga platta handklossar för att förenkla riktningen av formad plåt.



- Adapterserie med optimerat dammsug
- Rikta formad plåt enkelt och effektivt
- Få en renare arbetsmiljö

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000032210	50729	3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål, 70 mm x 198 mm, 50729	1	Styck	1	1

3M™ Grippy Slipkloss

3M™ Grippy Slipkloss är specialkonstruerad för att användas tillsammans med 3M™ Grippy Slipduk. Slipklossen ger ett formbart stöd vid slipning för hand. Slipklossen har en tjocklek på 2 cm för behändig slipning i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Slipklossen och duken kan användas till både våt- och torrslipning.



- Slipblock 6,8 cm x 11 cm är avsett för handslipning med 3M™ Grippy Slipduk när extra stöd behövs
- Tjockleken på 2 cm ger utmärkt stabilitet i svåråtkomliga områden som spår och kanaler
- Kan användas till våt- och torrslipning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100158721	35123	3M™ Grippy Slipkloss, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Styck	1	10



Tillbehör slipning och polering

The best repair and painting results are achieved on optimally finished substrates. To identify and highlight the smallest imperfections in sanding patterns, it is advisable to use guide coat without solvents to check the sanding pattern. Control spray is used in the final finishing step - supposedly highly polished areas can thus be checked, polish residues are removed and sanding marks and polishing defects made visible.

Tillbehör slipning och polering

Tillbehörs slipning och polering

3M™ Kontrollfärg

Upptäck defekter i ytan med 3M™ Dry Guide Coat Vår kontrollfärg kräver ingen maskering före användning och behöver inte torka efter appliceringen. Den belyser defekter som små hål i karosserispacket och djupa repor i primern.



- Används för att hitta ytdefekter, som porer i karosserispacket och djupa repor i primern
- Kräver ingen maskering
- Använd till våt- och torrslipning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000034531	09651	3M™ Kontrollfärg, Applikator, Röd, 09651	5	Styck	1	5
7000034533	50416	3M™ Kontrollfärg, Orange, 50 g, 50416	10	Styck	1	10
7000086677	09650	3M™ Kontrollfärg, Svart, 50 g, 50416	10	Styck	1	10

3M™ Perfect-it™ Kontrollspray

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray är ett rengöringsmedel för lackytan där poleringsprocessen kontrolleras.



- Sprayflaska
- För att kontrollera resultatet mellan stegen i poleringsprocessen
- Tar bort återstående medel

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100113682	55535	3M™ Perfect-it™ Kontrollspray, 500ml, 55535	12	Behållare	1	12



Slutprodukter

Each time a vehicle rolls out of the shop, it's a chance to showcase your passion for automotive refinishing. You've worked to ensure the vehicle has been prepped, painted, and polished back to the way it was when it came in. But to your customer, it's now somehow even better, more exciting — like it was when it was brand new. This is among most powerful endorsements you can deliver for your collision repair operation, and it represents the full potential of your paint shop.

Important note on process safety
Always wear Personal Protective Equipment

- Comfort Particle Mask P3
- Hearing Protection
- Comfort Goggles
- Reusable Overall
- Safety Gloves

Select Step 1a, 1b or 1c based on the size of your repair. Then continue on to Step 2 (Compound) and Step 3 (Polish).

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Sanding Spot Defects</p>	<p>1a</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Denib with 3M™ Finesse-it™ Trizact™ A5 Disc, grade 3000 on denib tool ▶ Refine scratches with 3M™ Trizact™ Foam Disc, grade 8000, 75 mm on orbital sander. ▶ Proceed directly to Polish Step. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Sanding Small Area Defects</p>	<p>1b</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sand the area with a 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc 260L, grade P1500, 3" (75 mm). Use disc with a soft interface pad. Remove all panel defects and match texture to adjacent OEM panels. Wipe panel clean. ▶ Refine scratches with a dual action sander and a 3M™ Trizact™ Foam Disc, grade 3000, 3" (75 mm). Use disc damp with a soft interface pad. Sand each area 4-6 times. ▶ Wipe panel clean. If scratches are still visible, continue refining. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Sanding Large Area Defects</p>	<p>1c</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sand the area with a 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Abrasive Disc 260L, grade P1500 - P2000, 6" (150 mm). Use disc with a soft interface pad. Remove all panel defects and match texture to adjacent OEM panels. Wipe panel clean. ▶ Refine scratches with a dual action sander and a 3M™ Trizact™ Foam Disc, grade 3000, 6" (150 mm). Use disc damp with a soft interface pad. Go over each area 4-6 times. ▶ Wipe panel clean. If scratches are still visible, continue refining. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Compound</p>	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apply the compound to the pad in a circular motion by using the cap from the bottle to help spread a small amount of compound throughout the pad. When applying compound to a new pad, its recommended starting at speed setting 1 for a few seconds, to ensure the pad is loaded evenly with compound before starting the task. ▶ Set the pad flat on the surface and start at speed setting 4 to spread compound, increase speed as necessary. Apply minimal down pressure in a north/south, east/west, crosshatch pattern to remove scratches/defects. ▶ Compound small areas at a time. Approximately a 60 cm x 60 cm area is recommended to ensure adequate scratch/defect removal. ▶ Use a 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Cloth - High Performance to remove the residual film from the surface. If scratches/defects remain, apply 4 drops of compound to the pad and continue compounding. ▶ Ensure all sand scratches have been completely removed. Inspect the surface by spraying with 3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray and wipe with a clean microfiber cloth. <p>Note: Clean pads often with a conditioning brush for optimal performance.</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Polish</p>	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apply the polish to the pad in a circle near the edge of the pad. When applying polish to a new pad, its recommended starting at speed setting 1 for a few seconds, to ensure the pad is loaded evenly before starting the task. ▶ Set the pad flat on the surface and start at speed setting 4 to spread polish. Reduce speed as necessary. Apply minimal down pressure in a north/south, east/west, crosshatch pattern to remove swirls/defects. ▶ Polish small areas at time. Approximately a 60 cm x 60 cm area is recommended to ensure adequate swirl/defect removal ▶ Use a 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Cloth - High Performance to remove the residual film from the surface. If swirls/defects remain, apply 4 drops of polish to the pad and continue polishing. 	

3M United Kingdom PLC
Automotive Aftermarket
3M Centre
Cain Road
Bracknell, RG12 8HT
+44 (0)161 237 6391
aadukenquiries@mmm.com

3M Ireland Limited
Automotive Aftermarket
The Iveagh Building
The Park
Carrickmines, Dublin 18
+353 12160301
aadukenquiries@mmm.com



For additional information, including important safety and warranty information, regarding 3M Automotive Aftermarket Products, please visit: www.3m.co.uk/aad-info

3M, Finesse-It, Trizact, Hookit and Perfect-It are trademarks of 3M Company. All other trademarks are property of their respective owners. Please recycle. © 3M 2023. All rights reserved.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Polermaskiner

3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin

Upplev inga fler sliprepor, hologram eller genomslipningar med 3M™ Finishingsystem för excenterpolermaskin och uppnå en konsekvent högblank ytfinish på en mängd olika lacker och klarlack. Dess cirkulära och oscillerande rörelse, tillsammans med vårt matchade polermedel och rondeller tar bort de irriterande sliprepor som är vanliga vid användning av traditionella roterande verktyg.



- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Den cirkulära och oscillerande rörelsen hos 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, tillsammans med vårt matchade polermedel och rondeller tar bort de irriterande sliprepor som är vanliga vid användning av traditionella roterande verktyg.
- **ULTIMAT KONTROLL:** Verktygets variabla hastighetskontroll och en progressiv hastighetsutlösare gör att du kan anpassa kraften efter jobbet.
- **ETT SYSTEM DESIGNAT FÖR ATT FUNGERA TILLSAMMANS:** En del av det lättanvända 3M™ Perfect-It™ Finishingsystem för excenterpolermaskin som inkluderar rondeller, vätskor och verktyg konstruerade för att leverera en högkvalitativ ytfinish.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100264630	34102E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, 15 mm, 230 V, 50 Hz, stickpropp typ F, 34102E	1	Styck	1	1
7100263992	34103E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, 21 mm, 230 V, 50 Hz, stickpropp typ F, 34103E	1	Styck	1	1

3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta

Få toppprestanda med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, underläggsplatta för din 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin. Dessa rondeller gör att 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermedlet och polerrondellerna är stadigt fästa på polermaskinen, vilket gör att du kan maximera din produktivitet. Enkel fastsättning med en skruv.



- **TOPPRESTANDA:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, underläggsplatta får slip- och polerrondeller att prestera på topp när de används med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.
- **ENKEL ATT FÄSTA, SITTER SÄKERT:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, underläggsplatta använder sig av 3M™ Hookit™-fäste för snabb fastsättning av slip- och polerrondeller och håller dem stadigt på plats.
- **SNABB INSTALLATION:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, underläggsplatta fästs på polermaskinen med en enda skruv och insexnyckel.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100265258	34128	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta, 130 mm (5 in), 34128	5	Styck	1	5
7100265259	34129	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta, 150 mm (6 in), 34129	5	Styck	1	5

Polerdynor till motorhuv

3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial

Uppnå bästa möjliga finish på en mängd olika lacker och klarlacker med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial, en del av 3M™ Perfect-It™ Finishingssystem för excenterpolermaskin. Den är designad för lackerings- och ytbehandlingsproffs på alla nivåer som vill uppnå en ytfinish av hög kvalitet utan skuggningar och sliprepor.



- **JÄMNA RESULTAT:** Få en praktiskt taget felfri ytfinish utan att behöva oroa dig för genomslipningar på nylackerade paneler Designad för att slippa återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial ger en högblank ytfinish för tekniker på alla nivåer i skadereparations- och ytbehandlingsverkstäder när de används som en del av finishingssystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.
- **TUFF:** Den styva rondellen i skummaterial är gjord för att motstå den cirkulära och oscillerande rörelsen hos 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att följa ett fordons konturer.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100286964	34123	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial, lila, 130 mm (5 in), 34123	6	Påse	1	6
7100286963	34127	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial, lila, 150 mm (6 in), 34127	6	Påse	1	6

3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull

Uppnå bästa möjliga ytfinish på en mängd olika lacker och klarlacker med hjälp av 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull. Den är konstruerad för att fungera med finishingssystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin och ger den avverkning du vill ha utan att skapa skuggningar, sliprepor eller hologram.



- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondeller i ull och det matchande 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondeller slipper du sliprepor, hologram och genomslipningar
- **JÄMNA RESULTAT:** Få en praktiskt taget felfri ytfinish utan att behöva oroa dig för genomslipningar på nylackerade paneler Designad för att slippa återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.
- **TVÅ STORLEKAR OCH KORNSTORLEKAR:** Finns i både 5 tum/130 mm och 6 tum/150 mm diameter i grov och medium för att passa 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100286952	34120	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, grov, vit, 130 mm (5 in), 34120	6	Påse	1	6
7100286951	34124	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, grov, vit, 150 mm (6 in), 34124	6	Påse	1	6
7100286950	34121	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, medium, vit, 130 mm (5 in), 34121	6	Påse	1	6
7100286947	34125	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, medium, vit, 150 mm (6 in), 34125	6	Påse	1	6

Slutprodukter

3M™ Perfect It™ Excenterpolerrondell i skummaterial

Uppnå bästa möjliga ytfinish på en mängd olika lacker och klarlacker med hjälp av 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial. Den är konstruerad för att fungera med finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin och ger den avverkning du vill ha utan att skapa skuggningar, sliprepor eller hologram.



- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondeller i ull och det matchande 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondellen slipper du sliprepor, hologram och genomslipningar
- **JÄMNA RESULTAT:** Få en praktiskt taget felfri ytfinish utan att behöva oroa dig för genomslipningar på nylackerade paneler Designad för att slippa återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.
- **SNABB AVVERKNING:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i skummaterial GROV tar snabbt bort slipmärken av kornstorlek 3 000 och finare slipmärken utan att orsaka sliprepor – vilket gör ditt poleringsarbete enklare.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100286949	34122	3M™ Perfect It™ Excenterpolerrondell i skummaterial, grov, vit, 130 mm (5 in), 34122	6	Påse	1	6
7100286948	34126	3M™ Perfect It™ Excenterpolerrondell i skummaterial, grov, vit, 150 mm (6 in), 34126	6	Påse	1	6

Grova polermedel

3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel

3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel är den snabbavverkande sammansättningsformeln av professionell kvalitet designad för vårt finishingsystem för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin. Använd med våra 3M™ Perfect It™ Excenterpolerrondeller för att snabbt ta bort slipmärken av kornstorlek 3 000 och finare slipmärken. De fungerar på lack och klarlack oavsett om den är färsk eller härdad.



- **SNABB AVVERKANDE:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermedel tar snabbt bort slipmärken av kornstorlek 3 000 och finare slipmärken utan att orsaka sliprepor – vilket gör ditt poleringsarbete enklare
- **MÅNGSIDIG:** Fungerar utmärkt på färsk och härdade lacker för att hjälpa dig att uppnå en högkvalitativ ytfinish
- **MINDRE KLADD:** Dess enkla rengöringsformel gör att du kan ta an nästa jobb snabbare

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100265273	34130E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel, 473 ml, 34130E	12	Flaska	1	12
7100264084	34131E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel, 946 ml, 34131E	12	Flaska	1	12
7100264095	34132E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermedel, 3.78 l, 34132E	1	Flaska	1	4

Slutprodukter

Fina polermedel

3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska

Uppnå bästa möjliga finish på alla lacker och klarlacker med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska. Dess avancerade slipmedel och glansförstärkare ger en konsekvent högkvalitativ ytfinish. Designad för att användas med vår 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin och matchande dyna för lackerings- och ytbehandlingsproffs på alla nivåer som vill ha en perfekt ytfinish utan skuggningar eller sliprepor.



- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Sluta oroa dig för sliprepor och skuggningar – ägna poleringstiden åt att fullända glansen med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, en del av finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.
- **JÄMNA RESULTAT:** Ger högkvalitativa och förutsägbara resultat tack vare en egenutvecklad kombination av avancerade slipmedel och glansförstärkare.
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin ger en högblank ytfinish för tekniker på alla nivåer i skadereparations- och ytbehandlingsverkstäder när de används som en del av finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100268580	34135E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska, 3.78 l, 34135E	1	Flaska	1	1
7100265260	34133E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska, 473 ml, 34133E	12	Flaska	1	12
7100263832	34134E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska, 946 ml, 34134E	12	Flaska	1	12



Karosspackel

Deep dents and welds require special attention during repair. Apart from clean preparation and sanding, it is advisable to take special filler products. Often micropores are still present in these repairs. To prevent water migration, standard polyester putties should therefore not be used. It is advisable to use waterproof epoxy materials for this purpose, which protect better against corrosion than polyester products and meet modern industry standards for repair.

PERSONAL SAFETY		• Comfort Particle Mask P2	• Hearing Protection	• Comfort Goggles	• Reusable Workwear	• Safety Gloves
1 Pre-Sanding of the damaged area		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perform initial sanding using a handblock in order to spot high and low spots on the repair area ▶ Mark the deepest points in the damaged area in order to place welding points <p>Tip: Don't remove the paint completely from the damaged area as this will allow you to better complete the dent pulling process and reduce the likelihood of causing holes in the substrate</p>				
2 Preparation		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remove paint/coating in the low points of the repair area, in preparation for dent pulling 				
3 Spot Application		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spot weld onto the repair area using your preferred and recommended method and/or equipment <p>Note: Always ensure that the equipment is properly calibrated depending on the materials being repaired</p>				
4 Dent Pulling		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pull the spots of dent using preferred dent pulling method and equipment <p>Tip: To avoid surface imperfections or pinholes in the substrate, aim to distribute the load across the repair area</p>				
5 Spot Removal		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spot removal by rotating the welded spot manually <p>Note: This modern method will reduce the likelihood of causing holes in the substrate and avoid the thin out of the substrate due to a coarse sanding step for the removal</p>				
6 Sanding down the job area		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sanding down the job area to bare metal ▶ Switch to ROTEX motion for high abrasion first ▶ For fine sanding step switch to ROTEX orbital random motion, without changing the sanding disc or grit! <p>Note: For aluminium substrates, always use a pneumatic sanding tool such as Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 and follow instructions of ATEX directive 94/9/EG for Zone 22 areas</p>				
7 Cleaning of the surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Degrease the surface 				
8 Application		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apply enough 3M™ FC Epoxy Metal Filler for dent filling ▶ Recommended settings for applicators: pneumatic max. inlet pressure 5.5 bar / battery driven 3kN, max speed 180mm/min. <p>Note: A new cartridge needs to be equalised before the first application to ensure thorough mixing of the product. After the first use, no further equalisation is necessary</p>				
9 Drying		<ul style="list-style-type: none"> ▶ The curing of 3M™ FC Epoxy Metal Filler can be accelerated using IR drying after the initial gelling period. Wait 10 minutes before using an IR dryer to heat for 10-20 minutes with a panel temperature of 70 °C ▶ Airdrying: sandable ~ after 4 h @ 22 °C ambient temperatures ▶ Tip for use: warming up the material & surface to ~30°C before material application will help to accelerate curing, particularly at cold ambient temperatures 				
10 Sanding of the filler area		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II 80+ - 120+. ▶ To remove coatings more quicker, use the ROTEX motion setting ▶ To refine previous sanding scratches, switch to ROTEX orbital random motion, keeping the previous abrasive disc on the machine <p>Tip: Pre-sanding step can also be done by using traditional body files if necessary</p>				
11 Cleaning of the surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Thoroughly degrease the surface 				
Optional - second layer application		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apply a further layer of 3M™ FC Epoxy Metal Filler if necessary and repeat drying and sanding steps as recommended in the previous steps ▶ Maximum finished thickness should not exceed 4-6 mm, maximum layer thickness should not exceed 2-3 mm ▶ Follow car manufacturer and paint company recommendations for subsequent steps 				

PERSONAL SAFETY

- Comfort Particle Mask P2
- Hearing Protection
- Comfort Goggles
- Reusable Workwear
- Safety Gloves

1 Sanding down the job area		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sand down the area to be repaired to the bare metal substrate ▶ To remove coatings quicker, use the ROTEX motion setting ▶ To refine previous sanding scratches, switch to ROTEX orbital random motion, keeping the previous abrasive disc on the machine <p>Note: For aluminium substrates and workplaces, always use a pneumatic sanding tool such as Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 and follow instructions of ATEX directive 94/9/EG for Zone 22 areas</p>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
2 Cleaning of the surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Degrease the surface 	<p>3M™ General Purpose Adhesive Cleaner</p> <p>3M™ Professional Panel Wipes</p>
3 Calibration of a new cartridge		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Insert the cartridge into a suitable application gun ▶ Before attaching the mixer to the cartridge, equalize cartridge by squeezing out a small amount of material until both components are equally extruded ▶ Attach the mixing nozzle and discard the first 2-4 cm of extruded material, to remove any improperly mixed material <p>Note: The previous step is only necessary when using a new cartridge.</p>	<p>3M™ FC Epoxy Metal Filler</p> <p>3M™ Static Mixing Nozzle</p> <p>3M™ High Power Manual Gun</p>
3 Application		<ul style="list-style-type: none"> ▶ First apply a "tight" coat of material onto the welded area, in order to ensure that the material completely covers any pinholes from the previous welding steps. Additional layers of the product can be applied immediately onto the first layer in a "wet on wet" process, in order to build up the repair to the required level ▶ Working time and mixing nozzle open time 15 - 20 min @ 22 °C ▶ Recommended settings for applicators: pneumatic max. inlet pressure 5.5 bar / battery driven 3kN, max speed 180mm/min 	<p>3M™ Plastic Spreader</p>
4 Drying		<ul style="list-style-type: none"> ▶ The curing of 3M™ FC Epoxy Metal Filler can be accelerated using IR drying after the initial gelling period. Wait 10 minutes before using an IR dryer to heat for 10-20 minutes with a panel temperature of 70 °C ▶ Airdrying: sandable ~ after 4h @ 22 °C ambient temperatures <p>Tip for use: warming up the material & surface to ~30°C before material application will help to accelerate curing, particularly at cold ambient temperatures</p>	
5 Pre-Sanding of the filler area		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pre-sanding step can also be done by using traditional body files 	
6 Sanding of the filler area		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flat sanding of the filler area ▶ To remove coatings quicker, use the ROTEX motion setting ▶ To refine previous sanding scratches, switch to ROTEX orbital random motion, keeping the previous abrasive disc on the machine 	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
7 Cleaning of the surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Thoroughly degrease the surface 	<p>3M™ General Purpose Adhesive Cleaner</p> <p>3M™ Professional Panel Wipes</p>
Optional - second layer application		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apply a further layer of 3M™ FC Epoxy Metal Filler if necessary and repeat drying and sanding steps as recommended in the previous steps ▶ Maximum finished thickness should not exceed 4-6 mm, maximum layer thickness should not exceed 2-3 mm ▶ Follow car manufacturer and paint company recommendations for subsequent steps 	<p>3M™ FC Epoxy Metal Filler</p> <p>3M™ Static Mixing Nozzle</p> <p>3M™ High Power Manual Gun</p>

Karospackel

Karospackels

3M™ Snabbtorkande 2K Epoxispackel för metall

3M™ FC Epoxy Metal Filler är ett snabbhårdande fyllningsmedel för alla metallsubstrat (stål, aluminium o.s.v.) som används för att fylla i djupare bucklor, skapa och forma ytstrukturer och ge korrosionsskydd till svetsade skarvar.

- Ett blyfritt alternativ till tennlödning.
- Perfekt för att modellera/forma svåråtkomliga områden.
- Utmärkt korrosionsskydd.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100276634	37455	3M™ Snabbtorkande 2K Epoxispackel för metall, 180 ml + 6 blandningsmunstycken, 37455	6	Styck	1	6

Munstycken och spetsar

3M™ Mixing Nozzle 19D för epoximaterial

3M™ Mixing Nozzle 19D för epoximaterial är ett statiskt blandningsmunstycke som används tillsammans med 2K epoximaterial i koaxiala runda filter

- Applicera epoximaterialet direkt på den yta som ska repareras.
- Lång nog för att blandas väl, ändå tillräckligt kort för att minimera spill
- Genomskinlig design



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100279548	51875	3M™ Mixing Nozzle 19D för epoximaterial, 51875	50	Styck	10	50



Rengöringsartiklar

The cleaner the work, the easier you will achieve great results. We offer various materials to help you keep your work clean and neat.

Rengöringsartiklar

Limrengöringsmedel och -borttagare

3M™ Limborttagare

Ta bort lim, vax, smörjmedel, olja och tjära med 3M™ General Purpose Adhesive Cleaner. Vår limborttagare är tillverkad av olika lösningsmedel och avsedd att snabbt ta bort lim, silikonpolish, vax, tjära och olja från en yta.

- Tar snabbt bort vaxer, smörjmedel, olja och tjära
- Används på härdad billack, vinyl och tyg
- Avlägsna överryk.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000079960	08984	3M™ Limborttagare, 1L, 08984	12	Behållare	1	12

Poleringsdukar

3M™ Perfect-It™ Polerduk Ultrafin

Använd vår högeffektiva 3M™ Perfect-It™ ultramjuk duk för att torka bort rester, damm, smuts och fingeravtryck, utan att lämna repor. Används på olika slags ytor, t.ex. glas, metall, krom, vinyl och läder.

- Torka bort rester, smuts, damm och fingeravtryck snabbt och enkelt
- Ej slipande, lågluddande duk
- Tål kemikalier



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000032156	50400	3M™ Perfect-It™ Polerduk Ultrafin, Gul, 32 cm x 36cm, 50400	20	Styck	1	20

3M™ Torkduk

3M™ Professional Panel Wipes är kraftiga högabsorberande torkdukar för alla uppgifter i bilverkstaden och lackeringsverkstaden.

- Använd starka torkdukar med utmärkt absorptionsförmåga
- Kan användas till alla slags krävande uppgifter då de är starka både vått och torrt
- Lågluddande antistatiska torkdukar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100255705	34567	3M™ Torkduk, 300 mm x 400 mm, 400 ark pr fp, 34567	1	Rulle	1	1



Personlig skyddsutrustning

Providing PPE to help protect the health of your technicians helps protect the whole business. 3M's personal protective products can help you protect workers: A paint shop's most valuable resource!

Personlig skyddsutrustning

Korttidsoveraller

3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851

3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851 är CE-certifierad kategori III enligt Typ 6-standarder och EN 1149 för att minska uppbyggnaden av statisk laddning. Tillverkad av polyestermaterial med kolfibertrådar som löper vertikalt ner i tyget. Kan tvättas upp till 30 gånger vid 40 °C. Den har också knäskydd och en ventilerad ryggpanel för att ge optimal balans mellan skydd och komfort.

- Återanvändbar i 30 tvättar vid 40 °C
- Uppfyller EN1149-5:2018 för antistatiska skyddande egenskaper
- Knäskydd i EVA-skum



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100147722	518512XL	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, 2XL	10	Styck	1	10
7100147721	51851L	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, L	10	Styck	1	10
7100147723	51851M	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, M	10	Styck	1	10
7100147724	51851XL	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, XL	10	Styck	1	10

Skyddsglasögon

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien har en lätt design med en ramlös polykarbonatlins, 3M™ pressure diffusion temple-teknik, breda flexibla skalmar och mjuk, justerbar näsbrygga.

- Bekväma sortimentet med 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon med mjuk justerbar näsbrygga och mjuka skalmändar för ökad komfort och bättre passform
- 3M:s innovativa SecureFit™ pressure diffusion temple-teknik innebär att skalmarna är flerdelade för att trycket ska fördelas på ett bekvämt sätt. Skalmarna anpassar sig efter storleken på användarens huvud.
- 3M™ Scotchgard™ anti-fog-beläggning ger överlägset skydd mot imma och repor (finns på vissa modeller)



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/grön båge, reptåliga/anti-fog, klar lins, SF401AS/AF-EU, 20/förpackning	20	Styck	1	20

Personlig skyddsutrustning

Skyddsglasögon, korgglasögon

3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon goggles i 500-serien

3M™ Goggle Gear™ Skyddsglasögon, goggles i 500-serien ger ett överlägset anti-fog-skydd i en modern, smal och lätt design.



- 3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon, goggles med låg profil har en lätt design som sitter bekvämt hela dagen och indirekt luftflöde för att motverka imbildning
- Premiummodell med sfärisk böjd lins för optimalt horisontellt och vertikalt synfält
- 3M™ Scotchgard™ anti-fog-beläggning ger överlägset skydd mot imma och repor.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ GoggleGear™ 500 skyddsglasögon, goggles, hjässsbygel i neopren, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, GG501NSGAF-EU, 10/förpackning	10	Styck	1	10

Huvudskydd

3M™ Multisystemkombination i G500-serien

3M™ Multisystem i G500-serien är en mångsidig och bekväm lösning för användning som ett fristående ansiktsskyddssystem eller för ett kombinerat ansikts- och hörselskydd.



- Ventilation för ökad komfort
- Designen innehåller en kabelhållare för PELTOR™ Kommunikationsprodukter
- Ett brett utbud av visir och ansiktsskydd tillgängliga för många industriella applikationer

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7000038216	G500GU	3M™ Multisystem, industri, gul, G500-GU	10	Styck	1	10

Hörselskyddstillbehör

3M™ 1310 Hörselproppar med bygel

3M™ E-A-R™ 1310 Hörselproppar med bygel har en patenterad, flexibel hjässsbygel som anpassar sig till käkens och huvudets rörelser för en bekväm och säker passform med ett jämnt, lågt tryck i örat. Vår robusta bygel i blå acetalplast är framtagen för att passa både bakom huvudet och under hakan, vilket gör den optimal för användare som utsätts för oregelbundet buller.



- Sänker bullernivån med upp till 26 dB
- Flexibel bygeldesign som bidrar till att hålla ett jämnt tryck på en bekväm nivå, oavsett användarens huvudstorlek
- Innovativ, flexibel bygel för optimal passform och överlägsen komfort

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100089592	1310	3M™ E-A-R™ Hörselproppar med bygel, 26 dB, 10/låda, 1310	50	Styck	1	50

Personlig skyddsutrustning

3M™ E-A-Rcaps™ Utbytesproppar

Ersättningsproppar för förbättrad hygien och ekonomi, passar för 3M™ E-A-RCaps™, E-A-RBand™ och Flexi-caps™ hörselproppar med snöre.



- Reservproppar av skumgummi för E-A-RCaps™, E-A-RBand™ och Flexicaps™ hörselproppar med snöre
- Lätt att ta bort och byta ut propparna på dina hörselproppar med bygel
- Ersättningspropparna är ett enkelt sätt att förbättra hygien och komfort

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Utbytesproppar, 26 dB, 20 par/låda, 1311	100	Par	1	100

Filtrerande halvmasker

3M™ Aura™ 9300+-serien filtrerande halvmask

3M™ Aura™ 9300+-serien filtrerande halvmask har en ergonomisk, vikbar design med 3-panel design och ett filtermedium som ger lågt andningsmotstånd. Våra andningsskydd finns i skyddsnivåerna FFP1, FFP2 och FFP3, med eller utan ventil, och har en innovativ flik för enkel justering och enpräglad, skulpterad övre panel som motverkar imbildning på glasögon.



- Den smarta designen med 3-panel design ger mer utrymme för ansiktsrörelser när du pratar
- Filterteknik med lågt andningsmotstånd hjälper dig att andas lätt
- Finns med 3M™ Cool Flow™-ventil som motverkar värmeuppbyggnad

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min fse	Fse
7100258909	9322+ LANG B	3M™ Aura™ filtrerande halvmask, FFP2, med ventil, 9322+	120	Styck	10	120

Produkt Index

Artikelnummer	Sida
00953	49
05170	56
05171	56
05172	56
08984	72
09650	60
09651	60
1310	75
1311	76
202243	19
202557	34
202558	34
202580	26
202587	27
202589	27
202590	35
202600	27
202613	25
202614	24
202615	24
202616	24
202618	32
202622	25
202629	24
202632	24
202634	24
202637	18
202638	32
202643	25
202644	24
202645	24
202646	18
202648	26
202649	26
202650	27
202651	27
202652	27
202653	18
202654	24
202657	25
202658	25
202660	18
202662	18
202664	32
202665	35
202666	17
202667	17
202676	17
202681	17
202684	17
202686	16
202690	17
202691	17
202692	17
202693	17
202696	16
202697	16
202698	18

Artikelnummer	Sida
202701	16
202702	16
202703	16
202704	18
202706	17
202707	17
202708	17
202709	17
202710	17
202711	34
202712	25
202715	26
202719	25
202724	29
202725	28
202726	29
202739	28
202740	25
202741	29
202744	27
202745	33
202746	33
202755	34
202756	29
202759	28
202770	13
202779	13
202783	14
202788	13
202789	14
202793	14
202795	15
202796	15
202797	15
203853	19
203900	30
203902	30
203905	30
203908	30
203909	30
203911	30
204742	25
204744	24
30089	16
30103	28
30639	54
30804	49
30806	50
31650	42
31651	42
31652	42
31653	42
31654	42
31655	42
31656	42
31665	42
31666	42
31667	42

Artikelnummer	Sida
31668	42
31669	42
31670	42
31671	42
31679	42
31680	42
31681	42
31682	42
31683	42
31684	42
31685	42
31706	33
33538	50
33539	50
33540	50
33541	50
33542	50
33543	50
33544	50
33550	50
33551	50
33552	50
33553	50
33554	50
34102E	63
34103E	63
34120	64
34121	64
34122	65
34123	64
34124	64
34125	64
34126	65
34127	64
34128	63
34129	63
34130E	65
34131E	65
34132E	65
34133E	66
34134E	66
34135E	66
34337	54
34339	54
34340	54
34341	55
34342	55
34343	55
34550	51
34551	51
34552	51
34553	51
34554	51
34555	51
34556	51
34560	51
34561	51
34562	51

Artikelnummer	Sida
34563	51
34564	51
34565	51
34566	51
34567	72
34780	48
34781	49
34782	49
34783	49
34784	49
34785	49
35109	55
35110	55
35111	55
35112	55
35113	55
35114	55
35115	55
35116	55
35123	57
35124	55
35825	56
35826	56
35828	56
36420	43
36421	43
36422	43
36423	43
36424	43
36425	43
36426	43
36462	51
36463	51
36464	51
36465	52
36466	52
36467	52
36468	52
37455	70
50400	72
50414	49
50415	49
50416	60
50534	48
50535	48
50728	56
50729	57
50913	48
51019	47
51020	47
51053	49
51054	49
51055	49
51057	49
51099	49
51154	48
51155	48
51156	48

Produkt Index

Artikelnummer	Sida
51157	48
51158	48
51257	48
51263	48
51264	48
51265	48
51266	48
51369	46
51370	46
51371	47
51373	47
51374	47
51375	47
51376	47
51377	47
51379	47
51381	47
51382	47
51383	47
51386A	52
51387	52
51388	52
51389	52
51390	52
51391	52
51393	52
51395	52
51399	53
51400	53
51401	53
51402	54
51403	54
51404	54
51406	54
51408	54
51411	52
51412	52
51413	52
51414	53
51415	53
51416	53
51418	53
51421	46
51422	46
51423	46
51424	46
51426	46
51428	47
51588	53
51589	53
51590	53
51591	53
51592	53
51599	53
51600	53
51601	53
51602	53
51603	53

Artikelnummer	Sida
51611	46
51612	46
51614	46
51616	46
51626	46
51627	46
51629	46
51630	46
51631	46
518512XL	74
51851L	74
51851M	74
51851XL	74
51875	70
52020	46
52022	53
52023	53
52025	53
52026	46
52027	46
52028	46
53024	53
55535	60
575087	22
575088	23
575096	22
575098	22
575105	23
575749	23
9322+ LANG B	76
G500GU	75
GG501NSGAF-BLU	75
SF401AF	74

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor

3M Svenska AB — Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte 3M Svenska AB ("3M") och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för 3M under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för 3M endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av 3M.
2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommit. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 3M, berättigar 3M att höja i offert angivet, eller avtalat, pris. På order som understiger 10 000 kronor (exkl. moms) eller sådant annat visst minsta belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer ("Minimibelopp"), tillkommer en särskild avgift om 1500 kronor (exkl. moms) eller sådant annat belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer.
4. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den utländska valuta som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den utländska valuta som anges i offerten, enligt av Bankföreningen genom Nasdaq OMX dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta före (del)leveransdagen avviker i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än fem (5) procentenheter äger 3M rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. Bankföreningens genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) publiceras på Sveriges Riksbanks hemsida, www.riksbank.se.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.
6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än två (2) veckor, har 3M rätt att med omedelbar verkan häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till 3M.
7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger 3M rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av 3M godkänd, säkerhet äger 3M rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. 3M ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt 3M's vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella pallkostnader kan komma att debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden, utöver 3M's hanteringsavgift, betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Bestämmelser om ansvar för varan under transporten anges i punkt 9.

Leveransvillkor

9. Följande leveransvillkor skall äga tillämpning:

För leveranser inom Sverige: DAP, Incoterms 2010
För leveranser utanför Sverige: DDP, Incoterms 2010

Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen. Kunden skall, om skada på varan uppstått under transporten, göra reklamation hos 3M i enlighet med punkt 16.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommit löper angiven leveranstid från dagen för orderbekräftelsen. Varan skall anses levererad då risken för varan övergått till kunden enligt punkt 9.
11. Försenas leverans (eller dellerans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock med minst tre (3) veckor, och beror förseningen på 3M, äger kunden rätt att häva köpet i den del som avser den försenade leveransen (eller delleransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.
12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats mellan 3M och kunden.
13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av 3M utan anskaffats efter beställning äger 3M rätt till över- eller underleverans med högst tio (10) procent av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. 3M ansvarar för att såld vara, vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar 3M endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts. Denna punkt 14 anger uttömmande 3M's ansvar för fel och brister i såld vara. Övriga uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier är utan verkan.
15. 3M's ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.
16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts skriftligen reklamera detta till 3M genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara 3M tillhanda senast sju (7) dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.
17. Sedan 3M mottagit reklamation avgiven i enlighet med punkt 16 och förutsatt att 3M godkänner reklamationen, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har 3M samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.
18. 3M's ansvar för fel och brister i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och 3M är inte i något fall skyldig att betala, ersättning för följdskador såsom utebliven vinst, vinstbortfall eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för produktansvar (se nedan), i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person.
20. I fråga om produktansvar ansvarar 3M endast för fel eller säkerhetsbrister enligt tvingande regler om produktansvar. 3M ansvarar dock inte för fel eller säkerhetsbrister som orsakats på grund av kundens eller en tredje mans användning eller missbruk, underhåll, installation, instruktion, modifiering, anpassning eller dylikt.

Kunden förbinder sig att underrätta 3M om anspråk som framställs till kunden och bereda 3M möjlighet att, om 3M så önskar, lämna synpunkter på utformningen av kundens talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket.

Regelefterlevnad

21. Kunden samt dess ägare, ledningspersoner, anställda samt andra representanter och företrädare för kunden (gemensamt "Företrädare") samt till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer och konsulter skall agera i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, mutlagstiftning, regler om penningtvätt, konkurrensrättslig-, arbetsmiljörättslig- och miljörettslig lagstiftning) samt andra bestämmelser som gäller för 3M och/eller kunden och/eller de tjänster eller produkter som avtalet med kunden i förevarande fall avser (gemensamt "Bestämmelserna"). Kunden förbinder sig att omedelbart informera 3M om kunden får kännedom om, eller har anledning att anta, att kunden, dess närstående enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare bryter mot Bestämmelserna.
22. Kunden garanterar att varken kunden eller till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare kommer att genomföra, godkänna eller erbjuda lån, gåva, donation, betalning eller annan värdeöverföring, direkt eller indirekt, i syfte att erhålla, behålla eller styra affärstransaktion eller få otillåten fördel i avtal eller affärstransaktion som involverar 3M, till någon person, inkluderande, men inte begränsat till, anställda i statliga myndigheter och verk, personer som innehar anställning hos regering eller riksdag, i kommuner, i landstingskommuner eller i statliga eller kommunala hel- eller delägda bolag, politiska partier eller internationella organisationer, personer som innehar eller kandiderar till politiska uppdrag, anställda hos 3M eller nuvarande och potentiella kunder till 3M.
23. Vid brott mot punkt 21 och 22 äger 3M rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med kunden.

Äganderättsförbehåll

24. Levererade varor förblir 3M's egendom till dess full betalning erlagts för 3M's fordringar på kunden.
25. Det åligger kunden att teckna försäkring (med 3M som förmånstagare) för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 24.

Immateriella rättigheter

26. Kunden skall omedelbart underrätta 3M om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar 3M att utforma och föra kundens talan, åtar sig 3M att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av levererad vara.
27. Om behörig domstol konstaterar att levererad vara gör intrång i tredje mans immateriella rätt, åtar sig 3M att, efter eget val och på egen bekostnad, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. 3M äger dock alltid debitera, och kunden är skyldig att betala, belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och intrångets påtalande. Om 3M modifierat eller utvecklat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta 3M för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

Force majeure

28. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger 3M emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger 3M även rätt att häva köpet.
29. Med force majeure förstås att prestation försvåras, förhindras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplöpp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, naturkatastrofer, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

Tillämplig lag och tvister

30. Svensk materiell rätt skall gälla för parternas avtalsförhållande och tvist med anledning därav. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor skall ej äga tillämpning.
31. Tvist med anledning av dessa allmänna leveransvillkor och samtliga rättsförhållanden som har samband härmed skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
32. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
33. Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon begränsning i 3M's rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.
34. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av dessa allmänna leveransvillkor eller information om förhandlingar eller skiljeförfarande i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.
35. Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Övrigt

36. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot vad som har överenskommit eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant uppkommet avtalsbrott, innebär inte att part avstår från att åberopa sina rättigheter vid därefter uppkommande avtalsbrott.
37. Beträffande fråga som regleras i dessa allmänna leveransvillkor utgör vad som häri anges en fullständig reglering av 3M's förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår av dessa allmänna leveransvillkor.
38. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001. 3M levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

1 januari 2019

3M Local Contact Addresses



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland
Tel: +49 2131 88 19 265
3m-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur
www.3Mdeutschland.de/tass



3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Österreich
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3MAustria.at/autoreparatur
www.3MAustria.at/tass



3M (Schweiz) GmbH / 3M (Suisse) S.à r.l.

Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Schweiz / Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/autoreparatur
www.3Msuisse.ch/autocarroserie
www.3Msuisse.ch/tass



3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.be/fr/autocarroserie
www.3M.be/autoreparatie
www.3Mbelgie.be/tass



3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.nl/autoreparatie
www.3Mnederland.nl/tass



3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3M.com.es/3M/es_ES/
empresa-es/contactar
www.3M.com.es/tass



3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto
www.3Mfrance.fr/tass



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Italia
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
www.3Mautocarrozzeria.it
www.3Mitalia.it/tass



3M United Kingdom plc

Automotive Aftermarket
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, RG12 8HT
England
Phone: +44 (0)161 237 6391
aadukenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk
www.3M.co.uk/tass



3M Ireland Limited

Automotive Aftermarket
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines, Dublin 18
Ireland
Tel: +353 12160301
aadukenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk
www.3M.co.uk/tass



3M Svenska AB

Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Svenska
Tel: 08-922100
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.se/bileftermarknad
www.3Msverige.se/tass



3M Norge AS, Auto

Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Norge
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.no/auto
www.3Mnorge.no/tass



Denmark, 3M a/s

Automotive Aftermarket
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark
aadukenquiries@mmm.com
www.3MAuto.dk
www.3Mdanmark.dk/tass



Finland, Suomen 3M Oy

Autotuotteet
Keilaniementie 1
02151 Espoo
Tel: 09 5252 1
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.fi/autotuotteet
www.3Msuomi.fi/tass



3M Poland

Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Polska
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/kontakt
www.3Mpolska.pl/tass



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
www.3Mcesko.cz/tass



3M Slovensko s.r.o

Polus Tower 2, Vajnorska 100/B
831 04 Bratislava
www.3Mslovensko.sk/tass



3M Hungária Kft

Neumann János u. 1/E
1117 Budapest
www.3Mmagyarorszag.hu/tass

For more AAD Contact details go to:
www.3m.com/collisionrepair



3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
Tel : 08-92 21 00
www.3M.se

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

© 3M 2023. Alla rättigheter förbehålls.