



Total Automotive Sanding System

Productcatalogus 2023



Geldig vanaf: 01.09.2023

De informatie in deze catalogus is actueel op de publicatiedatum.
De beschikbaarheid van producten kan door 3M periodiek worden gewijzigd.
3M is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Inhoudsopgave

Gereedschappen en apparatuur

Schuurmachines	13
Houders en steunschijven	16
Stofzuigers	22
Accessoires voor stofafzuiging	24
Werkstations en organizers	32
Denibbing-producten	35
Finishing kits	35
Smeermiddelen voor algemeen gebruik	36

Schuurmaterialen

Netschijven	42
Papieren schuurschijven	46
Filmschijven	49
Schuimschijven	50
Netstroken op rol	51
Schuurpapieren vellen en rollen	53
Filmvellen en rollen	55
Schuurlinnenvellen en -rollen	55
Schuurblokken	56

Controlepoeder en inspectiesprays

Controlepoeders en inspectiesprays	60
------------------------------------	----

Afwerkproducten

Polijtschijven en polijstmachines	63
Polijstpads	64
Grove polijstcompounds	65
Fijne polijstmiddelen	66

Inhoudsopgave

Carrosserie plamuur

Carrosserieplamuur	70
Mondstukken en pistoolpunten	70

Reinigingsproducten

Zelfklevende reiniger en verwijderaar	72
Polijstdoekjes	72

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Overalls	74
Veiligheidsbrillen	74
Veiligheidsgoggles	75
Beschermende helmen	75
Accessoires voor gehoorbescherming	75
Onderhoudsvrije maskers	76



Uw complete oplossing van één leverancier.

Waar er twee samenwerken, is er een derde die profiteert: u, de klant.

3M Automotive Aftermarket Division en Festool Automotive Systems combineren hun uitgebreide productportfolio's. Er komt één centraal, hoogwaardig en klantgericht productassortiment van verfijnde gereedschapstechnologie en schuurmateriaal en lakfinishingproducten van 3M™ dat voorziet in elke behoefte en elke wens. Hiermee wordt een geheel nieuwe norm voor productvariatie en efficiency gezet, die hand-in-hand gaat met het autoreparatiesysteem. Herhaalbare workflows creëren schaalvoordelen en maken uitzonderlijke kwaliteit mogelijk door middel van betrouwbare processen.



Ga voor meer informatie naar:
www.3Mnederland.nl/tass



Van succes een systeem maken.

Efficiënt werken dankzij de combinatie van uitstekende 3M-verbruiksartikelen en de geavanceerde gereedschapstechnologie van Festool Automotive Systems. Maak gebruik van een autoreparatiesysteem met onovertroffen procesbetrouwbaarheid, reproduceerbare workflows en een uitstekende rentabiliteit. Met onze complete maatoplossingen bieden wij u op elk moment alles wat u nodig hebt voor een topkwaliteit finish. Samen voor meer efficiency in de werkplaats.



Lees meer over de volledige 3M-portfolio in de

**3M product-catalogus
autoschade-herstel**



Pak het slimmer aan.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Behalve uitstekend gereedschap bieden wij ook services van topkwaliteit. Onze servicepakketten vormen een directe, praktische en complete service voor u en uw gereedschap. Wij zijn die betrouwbare partner die u gedurende de gehele levensduur van uw gereedschap terzijde staat. U kunt op ons rekenen – in elke situatie zijn wij er voor u. Alles wat we doen, doen we voor uw volle tevredenheid en uw vertrouwen in Festool. Wij zijn pas tevreden als u dat bent.



Ga voor meer informatie naar:
www.festool.nl/service

* Garantie all-inclusive geldt voor al het Festool gereedschap dat binnen 30 dagen na aankoop is geregistreerd. De garantievoorzaken van Festool zijn van toepassing en zijn beschikbaar op www.festool.nl/service

** "Gratis volledige reparatie" geldt ook voor accu's en opladers, maar niet voor andere verbruiksartikelen en accessoires, voor gedemonteerd gereedschap, voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, het gebruik van niet-originele reserveonderdelen of bij langdurig gebruik dat aanzienlijke slijtage tot gevolg heeft.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems




Product performance features



Jetstream-principe

Het 9-gatenprincipe voor minder stofophoping, minder hitte en minder vollopen. Tot 30 % langere levensduur.



StickFix STF

Snel en economisch bevestigingssysteem voor schuurmateriaal – geen klemmen, geen lijm.



MULTI-JETSTREAM 2

Schuren met geïntegreerd stofafvoersysteem. Met het gepatenteerde MULTI-JETSTREAM 2-principe.



FastFix

Maakt verwisselen van frees-, zaag-, schaaf-, schuur-, boor- en schroefgereedschap eenvoudiger.



EC-TEC-motor

Het EC-TEC-aandrijfconcept genereert bij een uiterst laag energieverbruik een buitengewoon groot vermogen.



MPE schuurzool

Schuurzolen en schuurschijven van extreem duurzame materialen voor een lange levensduur.



Snelwerkende rem

Voor veilig werken wanneer u schuurt.



Beschermer

Beschermt de schuurzool en het materiaal als u nabij de randen werkt.



Vibratiestop

Gepatenteerde VS-balancerende zodat gereedschap soepel loopt tijdens het schuren. Maakt werken veiliger.



Elektronisch

Snelheidsregeling voor aanpassing aan alle soorten materialen.



Aansluiten

Verwijderbare, vervangbare netkabel met veiligheidsslot voor snelle conversie.



MMC Multi Material Control elektronica

“Multi Material Control” power-elektronica met constant instelbare snelheid en temperatuurbewaking voor het bewerken van alle soorten materiaal.



CLEANTEC

Geïntegreerde bajonetsluiting als verbindingselement tussen de afzuiger en het gereedschap.



AUTOCLEAN

AUTOCLEAN automatisch reinigingssysteem van het hoofdfilter en een krachtige turbine voor een constante hoge afzuiging.



FlowDetect

Bescherming van de gezondheid: De stroomsensor controleert op een minimale luchtsnelheid van 20 m/sec en geeft een waarschuwing als de luchtsnelheid onder deze waarde komt.




IAS 3 light

Stofafzuiging, perslucht met externe luchtafvoer.




Antistatische werking

Mobiele stofafzuigers en gereedschappen met antistatische werking om te voorkomen dat zich tijdens het werk statische lading ophoopt.




IAS 3

Slangstelsel bevat perslucht, stofafzuiging en afvoerlucht.



Gladde antistatische afzuigslang

Met een gladde buitenkant waardoor hij perfect over oppervlakken glijdt.



IAS 3 SD

Voor rechtstreekse aansluiting van een Festool persluchtschuurmachine op een persluchtlijn (zonder stofafzuiging).

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Gereedschappen en apparatuur

Het is één ding om gereedschap voor vakmensen te produceren. Het ontwikkelen van eersteklas elektrisch en persluchtgereedschap dat letterlijk op vakmensen is afgestemd, is een heel ander verhaal. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn daarbij voor Festool Automotive Systems van het grootste belang. 3M en Festool Automotive Systems hebben een wereldwijde, strategische samenwerking gevormd om de autoschadeherstelmarkt optimaal te bedienen. De beste innovaties op het gebied van schuurmaterialen van 3M, inclusief 3M™ Cubitron™ II schuurmateriaal, zijn nu verkrijgbaar samen met het premium gereedschap voor oppervlaktevoorbewerking van Festool Automotive Systems, zoals de pneumatische en elektrische schuurmachines en steunschijven, stofzuigers en werkstations voor oppervlaktevoorbewerking, met stofafzuigcapaciteit en service.



Ervaar hoe uitstekend voorbewerking van het oppervlak kan zijn.

Kies de juiste schuurbeweging voor de door u gewenste toepassing:

	 Excentrische rotatie	 Geforceerde excentrische rotatie
Schuurbeweging	Gecombineerde oscillerende en vrijroterende beweging.	Geforceerde excentrische rotatie door aansluiting op een tandwielkast.
Toepassing	Afhankelijk van het gereedschap en de schuuruitslag inzetbaar van grof tot fijn schuren. Zorgt dankzij een schuurproces dat geen sporen achterlaat voor een oppervlak dat praktisch vrij is van schuurkringen en krassen.	Het gebruik van een tandwieloverbrenging verhoogt de materiaalverwijderingscapaciteit aanzienlijk. Geschikt voor grof schuren, voor de snelle verwijdering van niet-dragende oude coatings en hologramvrij polijsten.
Opmerking	Als u excentrisch roterend schuurt, maakt het geen verschil of de machine met of tegen de korrel in wordt bewogen.	Snel verwijderen van grote hoeveelheden verweerde verf- en laklagen, zonder grote kans op schuurfouten.

Wat zijn de voordelen van onze schuuroplossingen?

De geavanceerde ergonomie van de machines maakt talrijke handposities mogelijk en zorgt voor gezond en moeiteloos werken.



Elektrische oplossingen:

- Modulariteit: één kabel voor vrijwel alle Festool-schuurmachines – tijdbesparend, eenvoudig snel van gereedschap wisselen
- Gemakkelijk en veilig: geen warboel van kabels en geen struikelgevaar door meerdere kabels
- Zuigslang met beschermhuls en geïntegreerde plug-it-kabel: beschermt oppervlakken en randen, zorgt voor een continu werkproces en een uitstekende werkplekorganisatie

Gereedschap van Festool Automotive Systems is ontwikkeld voor een optimale bescherming van oppervlakken en een aanzienlijk verbeterde verwerking.

Pneumatische oplossingen:

- Modulariteit en gemakkelijk gereedschap wisselen: één slang voor alle pneumatische Festool-schuurmachines: de IAS 3
- Het unieke IAS 3-systeem combineert drie functies in een slang: persluchttoevoer, luchtafvoer en stofafzuiging
- Het persluchtgereedschap werkt stiller dankzij geluidsabsorberende elementen in de slang
- Een intelligent ontworpen luchtafvoersysteem voorkomt dat koude lucht op de handen en polsen terechtkomt. Dat maakt uw werk prettiger en gezonder



powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Elektrisch schuurgereedschap

Technische gegevens

								
Product	Rotex RO 90 DX	Rotex RO 150	ETS EC 150/5	ETS EC 150/5	ETS EC 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/3	ETS EC 150 /3
Specialistisch	Twee modi: grof en fijn schuren	Twee modi: grof en fijn schuren	Borstelloze EC-TEC-motor*			Borstelloze EC-TEC-motor*		
Voedingsbron	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch			Elektrisch		
Artikelnummer	576266	202770	202783	202784	202785	202779	202780	202781
Vermogens-configuratie	EU 230V	EU 230V	EU 230V	CH 230V	GB 240V	EU 230V	CH 230V	GB 240V
Regio	EU/CH/GB	EU/CH/GB	EU	CH	GB	EU	CH	GB
Stroomverbruik (W)	400	720	400			400		
ROTEX roterende bewegings-snelheid (min ⁻¹)	260-520	320-660	N/A			N/A		
Excentrische bewegings-snelheid (min ⁻¹)	3500-7000	3300-6800	6000-10000			6000-10000		
Schuuruitslag (mm)	3	5	5			3		
Vervisselbare schuurzool Ø (mm)	N/A	N/A	150			150		
Fastfix-schuurzool Ø (mm)	90	150	N/A			N/A		
Verbinding Ø d/e (mm)	27	27	27			27		
Gewicht (kg)	1,4	2,7	1,6			1,6		



ROTEX RO 90 DX



ROTEX RO 150



* Borstelloze EC-TEC-motor voor een lange levensduur en een hoog rendement.

Roterende excentrische schuurmachine

ROTEX RO 90 DX & ROTEX RO 150

Het oorspronkelijke 3-in-1-principe met krachtig machineconcept.

- Drie machines in een: agressieve materiaalverwijdering bij grof schuren, extra fijn schuurpatroon bij fijn schuren en perfect glanzende oppervlakken bij polijsten.
- ROTEX roterende beweging voor comfortabel polijsten - verminderde snelheid houdt de temperatuur laag, zelfs op de krachtige RO 150. Zo wordt voorkomen dat het polijstmiddel uitsmeert of wegsput.
- FastFix schuurzoolstelsel, zonder gereedschap.
- MULTI-JETSTREAM-principe voor efficiënte stofafzuiging bij maximale schuurcapaciteit (alleen ROTEX RO 150).

Excentrische schuurmachine

ETS EC 150

De perfecte finishing-schuurmachine binnen de compacte klasse.

- Lange levensduur dankzij EC-motortechnologie en hardmetalen schijfrem.
- Compact ontwerp en een gewicht van slechts 1,6 kg voor optimale ergonomische werkomstandigheden.
- Snelheid vooraf traploos instelbaar, blijft constant, zelfs onder belasting.
- Maximale veiligheid tijdens het werk dankzij trillingsdetectie.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Pneumatisch schuurgereedschap

Technische gegevens

				
Product	LEX 3 77/2,5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Artikelnummer	202793	202795	202796	202797
Voedingsbron	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Bedrijfsdruk (stroomdruk) (bar)	6	6	6	6
Aant. schuurbewegingen (min ⁻¹)	21000	20000	20000	20000
Excentrische bewegingssnelheid (min ⁻¹)	10500	10000	10000	10000
Schuuruitslag (mm)	2,5	3	5	7
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	270	290	290	310
Schuurzool-Ø (mm)	77	150	150	150
Geluidsdruk-niveau (dB(A))	72	72	72	76
Gewicht (kg)	0,7	0,8	0,8	1



Pneumatische excentrische schuurmachine

LEX 3 77

Voor oppervlakfinishing.

- Het extreem stevige ontwerp verzekert een lange levensduur, een minimum aan onderhoud en uitstekende kosteneffectiviteit.
- Een aangenaam bedrijfsgeluid, lage vibratieniveaus en een veilige afvoer van de uitlaatlucht via een perslucht slang beschermen de gezondheid van de gebruiker.
- De schijfrem van de schuurzool vermindert schuurfouten wanneer de machine wordt stopgezet. Zo worden nabewerking en extra kosten voorkomen.
- Laag persluchtverbruik zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen.



Pneumatische excentrische schuurmachine

LEX 3 150

Stopt trillingen. Verhoogt de efficiëntie.

- Nauwkeurig – schijfrem zorgt voor een schoon patroon.
- Hoogwaardige FUSION-TEC-schuurzolen en het MULTI-JETSTEAM 2-principe voor perfecte stofafzuiging en zuinig verbruik van schuurmateriaal.
- Trilstop voor gezond, niet vermoeiend werk.
- Geen verwarring - de slagfrequentie is gemakkelijk te herkennen aan de dodemansschakelaar op alle LEX 3-modellen.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Gereedschappen en apparatuur

Schuurmachines

Festool Automotive Systems Roterende-Excenterschuurmachine RO 90 DX

Festool Automotive Systems Roterend-Excenterschuurmachine RO 90 DX is een elektrische multifunctionele machine met FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap. Het is vier machines in één: voor grof, fijn- en deltaschuren en voor poetsen. Maakt gebruik van de Festool Automotive Systems Protector voor schuren tot aan de rand.

- Elektrische schuurmachine met excentrische beweging voor hoogwaardige, krasvrije oppervlakken
- Schuur tot de rand, werk in hoeken en nissen
- 27 mm diameter stofafzuigverbinding



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100254549	576266	Festool Automotive Systems Roterende-Excenterschuurmachine RO 90 DX, FEQ-Plus, 230 V, 576266	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Roterende excenterschuurmachine RO 150

Festool Automotive Systems Roterende excenterschuurmachine RO 150 is een handige, allround schuurmachine waar geen gereedschap voor nodig is en die drie machines in één is. Voor grof schuren, fijn schuren en polijsten. Het is een compacte, lichtgewicht machine met een krachtige motor en een instelbare snelheid.

- Drie verschillende gereedschappen in één: voor grof schuren, fijn schuren en polijsten.
- FastFix schuurzoolwisseling, zonder gereedschap
- Excentrische beweging voor hoogwaardige, krasvrije oppervlakken



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145953	202770	Festool Automotive Systems Roterende excenterschuurmachine RO 150, FEQ 230V, 202770	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS 150/3

Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS 150/3 is een elektrische schuurmachine met een 3 mm schuuruitslag voor een vlekkeloze afwerking en schijfrem voor veilig, foutloos werken zonder nabehandelskosten. Een traploze toerentalregeling biedt een constante snelheid, zelfs onder belasting en lange levensduur door de dubbele kogellagering. Ook verkrijgbaar met een 5 mm schuuruitslag voor schuurtussenstap bij behandeling blanke lak.

- Vlekkeloos finish-schuren
- Schijfrem voor veilig en foutloos werken zonder nabehandelskosten
- Lange levensduur door de dubbele kogellagering



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145962	202788	Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS 150/3, EQ 230V, 202788	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS EC 150/3

Festool Automotive Systems Excentrische Schuurmachine ETS EC 150 / 3 is een hoogwaardige handzame schuurmachine met een extra zachte FUSION-TEC 150 mm verwisselbaar Jetstream steunschijf. met een 3 mm schuuruitslag. De schuurmachine heeft een lange levensduur dankzij koolborstelloze EC-techniek en een hardmetalen schijfrem.



- Zorgt voor een zeer hoge kwaliteit oppervlakteafwerking dankzij de 3 mm schuuruitslag
- Compacte ontwerp en het gewicht van 1,2 kg zorgen voor ideale ergonomische werkomstandigheden
- StickFix steunschijf 150 mm FUSION-TEC (extra zacht)

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145956	202779	Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS EC 150/3, EQ 230V, 202779	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS EC 150/5

Festool Automotive Systems Eccentric Sander ETS EC 150 / 5 is een hoogwaardige handzame schuurmachine met een zachte HT FUSION-TEC 150 mm verwisselbare Jetstream steunschijf. met een 5 mm schuuruitslag.



- Zorgt voor een zeer hoogwaardige oppervlakteafwerking
- Compacte ontwerp en het gewicht van 1,2 kg zorgen voor ideale ergonomische werkomstandigheden
- StickFix steunschijf 150 mm FUSION-TEC (extra zacht)

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145959	202783	Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS EC 150/5, EQ 230V, 202783	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS 150/5

Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS 150/5 is een elektrische schuurmachine met een 5 mm schuuruitslag voor een vlekkeloze afwerking en schijfrem voor veilig, vlekkeloos werk en minimale nabehandelingskosten. Een traploze snelheidsvoorselectie biedt een constante snelheid, zelfs onder belasting en dubbele kogellagering.



- Vlekkeloos finish-schuren
- Veiligheidseigenschappen omvatten een schijfrem en vibratie- en extractiedetectie voor optimale werkbescherming
- Carbide uiteinde schijfrem zorgt voor foutloos werken en een minimum aan nabehandelingskosten

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145963	202789	Festool Automotive Systems Excenterschuurmachine ETS 150/5, EQ 230V, 202789	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 77/2,5

Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachines LEX 3 77 / 2.5 is een pneumatische schuurmachine met weinig vibraties en een laag geluidsniveau. Extreem stevig ontwerp en de schijfrem zorgen voor minder schuurfouten bij het neerzetten van de machine.

- Weinig vibraties en een laag geluidsniveau
- Stevig ontwerp met een schijfrem voor meer veiligheid en minder fouten
- Lange levensduur en een minimum aan onderhoudseisen bespaart enorm in de kosten



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107153	202793	Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 77/2,5, 202793	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3

Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachines LEX 3 150 / 3 is een pneumatische schuurmachine met weinig vibraties en een laag geluidsniveau. Het stevige ontwerp en de schijfrem zorgen voor minder schuurfouten bij het neerzetten van de machine.

- Weinig vibraties en een laag geluidsniveau
- Stevige ontwerp met de schijfrem voor meer veiligheid en minder fouten
- Lange levensduur en een minimum aan onderhoudseisen bespaart enorm in de kosten



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145964	202795	Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 150/3, 202795	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 150/5

Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachines LEX 3 150 / 5 is een pneumatische schuurmachine met weinig vibraties en een laag geluidsniveau. Het stevige ontwerp en de schijfrem zorgen voor minder schuurfouten bij het neerzetten van de machine.

- Weinig vibraties en een laag geluidsniveau
- Stevige ontwerp met de schijfrem voor meer veiligheid en minder fouten
- Lange levensduur en een minimum aan onderhoudseisen bespaart enorm in de kosten



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145965	202796	Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 150/5, 202796	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 150/7

Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachines LEX 3 150 / 7 is een pneumatische schuurmachine met weinig vibraties en een laag geluidsniveau. Het stevige ontwerp en de schijfrem zorgt voor minder schuurfouten bij het neerzetten van de machine.




- Weinig vibraties en een laag geluidsniveau
- Stevige ontwerp met de schijfrem voor meer veiligheid en minder fouten
- Lange levensduur en een minimum aan onderhoudseisen bespaart enorm in de kosten

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145966	202797	Festool Automotive Systems Perslucht-Excenterschuurmachine LEX 3 150/7, 202797	1	Stuk	1	1

Houders en steunschijven

Festool Automotive Systems Beschermplaat PP-STF D150 /2

De Festool Automotive Systems Beschermplaat is een dunne beschermende plaat, die tussen steunschijf en schuurplaat kan worden geplaatst om de levensduur van de steunschijf en de haken te verlengen.



- Ter bescherming van de schuurplaat bij gebruik van netschuurmateriaal
- Helpt de levensduur van de steunschijf te beschermen en te verlengen
- Uitstekende uitlijning van gaten met Festool Automotive Systems Multi-Jetstream 2 steunschijf

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100208067	30089	Festool Automotive Systems Beschermplaat PP-STF D150 /2, 30089	10	Pak	1	10

Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF

Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF heeft een multi-jet ontwerp voor een verbeterde luchtstroom en efficiëntere stofafzuiging en gebruikt een klittenbandsluiting voor het makkelijk en snel vervangen van schuurplaten. Verkrijgbaar in zachte, medium of harde uitvoeringen.



- Plaat aan de achterzijde in zachte, medium of harde opties
- Multi-jetstream verbetert de luchtstroom, wat zorgt voor minder warmteontwikkeling
- Plaat ontworpen voor een langere levensduur

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107151	202697	Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF, D90/7 FX-H-HT, 202697	5	Stuk	1	5
7100107139	202686	Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF, D125/8 FX-W-HT, 202686	5	Stuk	1	5
7100145949	202703	Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF, D150/17MJ-FX-H-HAT, 202703	5	Stuk	1	5
7100145947	202701	Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF, D150/17MJ-FX-SW, 202701	5	Stuk	1	5
7100145948	202702	Festool Automotive Systems FastFix Steunschijf ST-STF, D150/17MJ-FX-W-HAT, 202702	5	Stuk	1	5

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Schuurzool SSH

Festool Automotive Systems Schuurzool SSH is een schuurzool geschikt voor een assortiment van Festool Automotive Systems machinetypes, verkrijgbaar in zacht, hoogwaardig MPE, of met een verlengbare deltaplaat voor nauwe tussenruimtes.



- Voor diverse schuur- en slijpwerkzaamheden
- Verkrijgbaar in zacht, hoogwaardig MPE, of met een verlengbare deltaplaat voor nauwe tussenruimtes
- Kies uit verschillende zolen geschikt voor Festool Automotive Systems RS 100 C, RS 1 C, schuurmateriaal 93 V, LRS 400, HSK 80×400 en HSK 80×200 machinetypes

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107325	202696	Festool Automotive Systems Schuurzool SSH, STF-80×400/17, SSH-STF 80×400/17, 202696	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems StickFix Steunschijf SSH-STF

Festool Automotive Systems StickFix Steunschijf SSH-STF is gemaakt van hoogwaardige MPE-kunststof voor een lange levensduur.



- Hoogwaardige MPE-kunststof voor een lange levensduur
- StickFix Hechtlaag voor het snel omwisselen van steunschijven
- Geschikt voor machinetypes RS 200, RS 2, RS 100 en RS 1

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107323	202681	Festool Automotive Systems StickFix Steunschijf SSH-STF, 80×130/12, 202681	5	Stuk	1	5
7100107127	202667	Festool Automotive Systems StickFix Steunschijf SSH-STF, 93×175/8, 202667	5	Stuk	1	5
7100107126	202666	Festool Automotive Systems StickFix Steunschijf SSH-STF, 115 mm x 225 mm, 202666	5	Stuk	1	5
7100107322	202676	Festool Automotive Systems StickFix Steunschijf SSH-STF, 115×221/10-RS-1C, 202676	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF

Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF is een multi-Jetstream, hoogwaardige steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid en grote stevigheid aan de randen. Verkrijgbaar in ultrazachte, zachte, of harde versies.



- Schuur egale vlakken, contouren en profielen
- Grote stevigheid aan de randen
- Hoge temperatuurbestendigheid

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107144	202691	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, 125/8-M4-JSW, 202691	5	Stuk	1	5
7100107143	202690	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, 125/8-M4-JW-HT, 202690	5	Stuk	1	5
7100107146	202693	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, 125/8-M8-J W-HT, 202693	5	Stuk	1	5
7100107145	202692	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, 125/8-M8-JH, 202692	5	Stuk	1	5
7100107333	202707	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, D77/6-M5 W, 202707	5	Stuk	1	5
7100107332	202706	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, D90/7-FX-W-HT, 202706	5	Stuk	1	5
7100145952	202710	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, D150/17FT-M8-H-HT, 202710	5	Stuk	1	5

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF

Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF is een multi-Jetstream, hoogwaardige steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid en grote stevigheid aan de randen. Verkrijgbaar in ultrazachte, zachte, of harde versies.



- Schuur egale vlakken, contouren en profielen
- Grote stevigheid aan de randen
- Hoge temperatuurbestendigheid

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145950	202708	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, D150/17FT-M8-SW, 202708	5	Stuk	1	5
7100145951	202709	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, D150/17FT-M8-W-HT, 202709	5	Stuk	1	5
7100107137	202684	Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF, D185/16-M8 W, 202684	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Interface-Pad IP-STF

Festool Automotive Systems Interface-Pad, IP-STF heeft de ideale dikte om rondingen te schuren met grotere precisie en consistentie. Ontwikkeld om extreem zacht te zijn, kent een multi-jet ontwerp, een klittenband aansluitsysteem en is gemaakt van een zeer veerkrachtig en hittebestendig MPE-foam.



- Extreem zachte pad is ideaal voor rondingen en contouren
- Verbeterde luchtstroom zorgt voor minder warmteontwikkeling
- Biedt optimale dikte voor het schuren van onderdelen met rondingen

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107350	202660	Festool Automotive Systems Interface-Pad IP-STF, D77/6-2x, 202660	20	Stuk	2	20
7100107349	202653	Festool Automotive Systems Interface-Pad IP-STF, D90/6, 202653	10	Stuk	1	10
7100107150	202637	Festool Automotive Systems Interface-Pad IP-STF, D120/8-J, 202637	5	Stuk	1	5
7100145942	202646	Festool Automotive Systems Interface-Pad IP-STF, D150/17-MJ2, 202646	10	Stuk	1	10
7100145946	202662	Festool Automotive Systems Interface-Pad IP-STF, D-150/17-MJ2-S2x, 202662	20	Stuk	2	20

Festool Automotive Systems Fastfix Poetssteunschijf PT-STF-D80-FX-RO90

Festool Automotive Systems Fastfix Poetssteunschijf PT-STF-D80-FX-RO90 is een verwisselbare polijstpad. De schijf heeft een diameter van 75 mm, is geschikt voor 80 mm polijstaccessoires en heeft geen gereedschap nodig voor installatie of verwijdering.



- Ideaal voor het polijsten van kleine randen en oppervlakken
- Er is geen extra gereedschap nodig voor de installatie
- Geschikt voor 80 mm polijstaccessoires

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107326	202698	Festool Automotive Systems Fastfix Poetssteunschijf PT-STF-D80-FX-RO90, PT-STF D80 FX-RO90, 202698	5	Stuk	1	5

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Polijstpad FastFix PT-STF-D150 MJ-FX

Festool Automotive Systems Polijstpad FastFix PT-STF-D150 MJ-FX is een verwisselbare polijstpad. Deze heeft een diameter van 135 mm, is 10 mm hoog en is geschikt voor polijstaccessoires van 150 mm.

- Geen extra gereedschap vereist
- Werkt met 150 mm polijstaccessoires
- Past op de Festool Automotive Systems RO 150 FEQ Excenterschuurmachine



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107330	202704	Festool Automotive Systems Polijstpad FastFix PT-STF-D150 MJ-FX, PT-STF D150 MJ-FX, 202704	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Schijf voor polijstmachine

Festool Automotive Systems Schijf voor polijstmachine is compatibel met polijstmateriaal en is voorzien van een geïntegreerde schokdemper voor optimale distributie van druk tijdens het polijsten.

- Compatibel met polijstmateriaal
- Geïntegreerde schokdemper voor optimale distributie van druk
- Beschikbaar in twee verschillende afmetingen



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100147634	PN202243	Festool Automotive Systems Schijf voor polijstmachine, PT-STF-D150-M14, 202243	5	Stuk	1	5
7100147635	203853	Festool Automotive Systems Schijf voor polijstmachine, PT-STF-D180-M14, 203853	5	Stuk	1	5



Geen concessies aan veiligheid en productiviteit.



Volledige benutting van het containervolume

De uitgekiende containergeometrie, de compatibele SELF-CLEAN stofzak en het ruimtebesparende vlakfilter zorgen samen voor een netto volume dat zo goed als precies overeenkomt met het bruto volume van de container.



Nieuw en nu nog beter: SYS DOCK

Eenvoudig transport, betere organisatie en eindeloze flexibiliteit. Het SYS-Dock met T-LOC voor de veilige verbinding van de units SYSTAINER, SORTAINER en SYS-ToolBox.



Kabelhouder

De kabel kan dankzij de nieuwe snoerhouder snel en netjes worden opgerold. En - dankzij het uitgekiende vouwmechanisme - kan het zonder ingewikkeld afrollen eenvoudig uit de houder worden gehaald. Nu ook verkrijgbaar met de CT MIDI compact-extractors.



Slangdepot

De geïntegreerde slanghouder maakt externe haken overbodig en beschermt de zuigslang en de netkabel tegen beschadigingen. De afzuigslang wordt om de houder gewikkeld voor een schoon en compact transport.



Gladde afzuigslang met CLEANTEC-huls

De nieuwe afzuigslang: glad en flexibel - met een gladde buitenkant waarmee over oppervlakken kan worden gegleden, een langere levensduur en een grotere afzuigkracht. De nieuwe CLEANTEC-afzuighuls zorgt voor een stevige pasvorm op het gereedschap.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



Zorg ervoor dat u de juiste afzuiger kiest voor de best mogelijke stofafzuiging.

Bij het werken in een stoffige omgeving of bij verwerking van materialen die grote hoeveelheden stof genereren, moet uw belangrijkste prioriteit de bescherming van uw gezondheid zijn. Hoe schadelijk het stof voor uw gezondheid is, hangt af van de grootte van de deeltjes en van de hoeveelheid en de tijd dat het materiaal in uw longen blijft. Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe dieper ze in het longweefsel kunnen doordringen. Om die reden zijn fijnere deeltjes veel schadelijker voor de luchtwegen, waarvan een groot aantal wordt gecategoriseerd als zeer gevaarlijk voor de gezondheid.

In het belang van uw eigen gezondheid is het beslist noodzakelijk de lucht schoon te houden als u werkt met mineraal stof dat stevast kwartsachtige stoffen bevat. Werk altijd met een gecertificeerde en goedgekeurde stofafzuiger of veiligheids-stofafzuiger. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt u gedetailleerde informatie en speciaal opgestelde lijsten van stoffen die bepaalde OEL (occupational exposure limit, wettelijke grenswaarden op het werk) overschrijden.

Stofcategorieën volgens EN 60335-2-69, Bijlage AA

	Geschikt	Max. doorlaatbaarheid (test)	Afvoer	Besmettingsrisico
L (Laag)	Stof met OEL > 1 mg/m ³	1 % (filtermateriaal)	–	
M (Medium)	Stof met OEL ≥ 0,1 mg/m ³ mineraalstof	0,1 % (compleet gereedschap incl. meubelnageltest)	Stofvrij	Kap voor transport

Technische gegevens stofafzuigers

									
Product	CTL 26 E	CTM 26 E	CTL 36 E	CTL 36 E	CTL 36 E	CTM 36 E	CTM 36 E	CTM 48 E LE EC/B22 R1	CTL MIDI I
Specialistisch	–	–	–	–	–	–	–	Maximale veiligheid. (Atex zone 22 geclassificeerd)	Compact. Mobiel. Geavanceerd.
Artikelnummer	575087	575096	575088	575092	575093	575098	575115	575105	575749
Vermogens-configuratie	EU 230V	EU 230V	EU 230V	CH 230V	GB 240V	EU 230V	EU 230V	EU 230V	EU 230V
Regio	EU	EU	EU	CH	GB	EU	GB	EU	EU
Stofklasse	L-klasse	M-klasse	L-klasse			M-klasse		M-klasse	L-klasse
Mate van filtratie, filtersysteem	> 99%	> 99.9%	> 99%			> 99.9%		> 99.9%	> 99%
Stroomverbruik (W)	350–1200	350–1200	350–1200			350–1200		150-1100	350-1200
Luchtstroom max. (l/min)	3900	3900	3900			3900		3400	3700
Max. vacuüm (Pa)	24000	24000	24000			24000		23000	24000
Filteroppervlak (cm²)	6318	6318	6318			6318		6318	3369
Netkabel met rubberen isolatie (m)	7,5	7,5	7,5			7,5		7,5	7,5
Capaciteit (l) container/stofzak	26/24	26/24	36/34			36/34		48/46	15/12,5
Afmetingen (L x B x H) (mm)	630 × 365 x 540	630 × 365 x 540	630 × 365 × 596			630 × 365 × 596		630 × 406 x 640	470 × 320 x 495
Max. vermogen aansluitpunt apparaat (W)	2400	2400	2400			2400		2400	2200
Gewicht (kg)	14,8	13,9	15,3			15,5		19,5	12,1

Voor elke stofafzuiger geldt: als u pneumatisch gereedschap wilt aansluiten, hebt u een Festool Automotive Systems Y-aansluiting, antistatisch en een Festool Automotive Sanding System persluchtmodule nodig.

De stofafzuigers kunnen optioneel individueel worden uitgebreid met een extra aansluitpunt of persluchtmodule. (Festool Automotive Sanding System persluchtmodule of stopcontactmodule)

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Gereedschappen en apparatuur

Stofzuigers

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 26

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuigers CTM 26 is een 26 L rendabele stofafzuiger met een krachtige turbine voor constante hoge afzuigcapaciteit. De afzuiger heeft een antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk en is aan te sluiten op Festool Automotive Systems Systainers via het Sys-Dock.



- Krachtige turbine voor constante hoge afzuigcapaciteit
- Voor stoffen met grenswaarden > 0,1 mg/m³
- Antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145984	575096	Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 26, E 230V, 575096	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL 26

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL 26 is een rendabele, flexibele mobiele stofafzuiger met 26 L reservoirinhoud – werkt op optimaal vermogen met een 24 L SELF-CLEAN-filterzak in het reservoir. Deze stofafzuiger heeft een slangdepot en kabelopwikkeling voor meer orde en veiligheid. De afzuiger is compact genoeg voor automotive werkplaatsen en is aan te sluiten op Festool Automotive Systems Systainers via Sys-Dock.



- SELF-CLEAN-filterzak en 26 L reservoirinhoud
- Compact design en constant hoge afzuigcapaciteit
- Antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145976	575087	Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL 26, E 230V, 575087	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 36

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuigers CTM 36 is een 36 L rendabele stofafzuiger met een krachtige turbine voor constante hoge afzuigcapaciteit. De afzuiger heeft een antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk en is aan te sluiten op Festool Automotive Systems Systainers via het Sys-Dock.



- Krachtige turbine voor constante hoge afzuigcapaciteit
- Antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk
- Slangdepot en kabelopwikkeling zorgt voor meer orde en veiligheid

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145985	575098	Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 36, E 230V, 575098	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL 36

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL 36 is een flexibele en rendabele mobiele stofafzuiger met een 36 L reservoirinhoud. De afzuiger heeft een compacte turbine en een antistatische functie, met een geïntegreerde in-/uitschakelautomaat. De Festool Automotive Systems SYS-Dock zorgt voor een makkelijk verbinding met Systainers.

- Heeft een compacte, krachtige turbine voor constante hoge afzuigcapaciteit
- Heeft een geïntegreerde in-/uitschakelautomaat voor afzuiging bij elektrisch gereedschap
- De rendabele Festool Automotive Systems SELFCLEAN-filterzak in het reservoir maakt optimaal gebruik van de beschikbare inhoud



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145977	575088	Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL 36, E 230V, 575088	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 48

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 48 is een rendabele stofafzuiger met een 48 L reservoirinhoud en een geïntegreerde EEA-aansluiting voor EEA en persluchtgereedschap. De afzuiger heeft een antistatische werking, een kabelhouder voor de netheid en een EC-TEC motor voor continu gebruik.

- 48 L reservoirinhoud met een 46 L Festool Automotive Systems SELFCLEAN filterzakcapaciteit
- Heeft een geïntegreerde aansluiting voor EEA en persluchtgereedschap
- Voldoet aan de ATEX Directive 94/9/EC voor Zone 22 – stof van explosieklasse St1, St2 en St3 wordt betrouwbaar afgezogen



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100145990	575105	Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTM 48, E LE EC/B22 R1, 575105	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL MIDI

Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL MIDI is een extreem compacte en lichtgewicht stofafzuiger. De afzuiger heeft Festool Automotive Systems Scheurvaste SELFCLEAN Filterzakken en een opbergvak voor reservefilterzakken. Goedgekeurd voor stofklasse L.

- Extreem compact en lichtgewicht
- Voor stoffen met grenswaarden $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Met een Festool Automotive Systems SYS-Dock kunt u SYSTAINERS direct bevestigen



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100200390	575749	Festool Automotive Systems Mobiele Stofafzuiger CTL MIDI, 230 V, 575749	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Accessoires voor stofafzuiging

Festool Automotive Systems Dubbelwandige Filterzak

Festool Automotive Systems Dubbelwandige Filterzak is een filterzak voor het stofvrij opslaan en verwijderen van verwijderd materiaal. De stofzak is geschikt voor diverse machinetypes en verkrijgbaar per vijf.



- Voor stofvrij opslaan en ontdoen van verwijderd materiaal
- Ideaal voor het verwijderen van materiaal met stofemissiebeperking
- Verkrijgbaar per vijf

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100273633	202629	Festool Automotive Systems Dubbelwandige Filterzak, FIS-SR 5/6 5PC., 202629	3	Pak	1	3
7100273635	202632	Festool Automotive Systems Dubbelwandige Filterzak, FIS-SR 200 5PC., 202632	3	Pak	1	3
7100273634	202634	Festool Automotive Systems Dubbelwandige Filterzak, FIS-SR 202 5PC., 202634	15	Pak	1	3

Festool Automotive Systems Filterzak

Festool Automotive Systems Filterzak is een extreem scheurvaste filterzak met een spinvlies buitenlaag.



- Extreem scheurvast
- Zuigt fijne stofdeeltjes af
- Stofvrij verwijderen van het geëxtraheerde product

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100272277	203855	Festool Automotive Systems Filterzak, FIS-CT17, 203855	5	Pak	1	5
7100272281	202614	Festool Automotive Systems Filterzak, FIS-CT 22 5X, 202614	2	Pak	1	2
7100272280	202615	Festool Automotive Systems Filterzak, FIS-CT 33 5X, 202615	2	Pak	1	2
7100272279	202616	Festool Automotive Systems Filterzak, FIS-CT 44 5X, 202616	2	Pak	1	2

Festool Automotive Systems SELF CLEAN Filterzak

Festool Automotive Systems SELF CLEAN Filterzak is gemaakt van een flexibel fleecemateriaal, dat scheurvast is en verstopping voorkomt. Het dient als voorfilter dat stofdeeltjes tot een vijf miljoenste van een meter (5 micrometer) opvangt.



- Hoogwaardige stoffen filterzak is geschikt voor mobiele stofafzuigers
- Geschikt voor Festool Automotive Systems CLEANTEC 26 en CLEANTEC 36
- Levert veel zuigkracht en zorgt voor efficiënte reiniging van stofafzuigers

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100272276	204744	Festool Automotive Systems SELF CLEAN Filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, 204744	5	Pak	1	5
7100272278	202645	Festool Automotive Systems SELF CLEAN Filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, CT 26/5, 202645	5	Pak	1	5
7100273637	202644	Festool Automotive Systems SELF CLEAN Filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, CT 36/5, 202644	5	Pak	1	5

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems SELFCLEAN Filterzak

Festool Automotive Systems SELFCLEAN Filterzak is gemaakt van een flexibel fleecemateriaal, dat scheurvast is en verstopping voorkomt. Het dient als voorfilter dat stofdeeltjes tot een vijf miljoenste van een meter (5 micrometer) opvangt.

- Hoogwaardige stoffen filterzak is geschikt voor mobiele stofafzuigers
- Geschikt voor Festool Automotive Systems CLEANTEC 26 en CLEANTEC 36
- Levert veel zuigkracht en zorgt voor efficiënte reiniging van stofafzuigers



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100273636	202654	Festool Automotive Systems SELFCLEAN Filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, SC-FIS-CT 48/5, 202654	3	Pak	1	3
7100272283	202658	Festool Automotive Systems SELFCLEAN Filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, SC-FIS-CT MIDI/5, 202658	5	Pak	1	5
7100272282	202657	Festool Automotive Systems SELFCLEAN Filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5, SC-FIS-CT MINI/5, 202657	5	Pak	1	5

Festool Automotive Systems Hoofdfilter

Het Festool Automotive Systems Hoofdfilter is een hoogefficiënt partikel-luchtfilter (HEPA), dat geschikt is voor Festool Automotive Systems stofafzuigers. Door het filterontwerp kan het volume van reservoir en filterzak volledig worden benut.

- Gecertificeerd filtersysteem vangt 99,97% van alle deeltjes tot 0,3 micrometer op
- Verminder stof op de schadeherstelafdeling
- Filterontwerp benut het volledige volume van reservoir en filterzak



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107360	202613	Festool Automotive Systems Hoofdfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, 202613	10	Stuk	2	10
7100107337	202622	Festool Automotive Systems Hoofdfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, 202622	5	Stuk	1	5
7100202104	204742	Festool Automotive Systems Hoofdfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, 204742	5	Stuk	1	5
7100107340	202643	Festool Automotive Systems Hoofdfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, HF-CT 26/36/48, 202643	5	Stuk	1	5
7100107341	202740	Festool Automotive Systems Hoofdfilter, HF-CT MINI/MIDI-2, HP-HF-CT 26/36/48 AC, 202740	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad

Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad is een antistatische afzuigslang voor het verwijderen van stof en overig materiaal dat komt kijken bij schuurwerkzaamheden. Het heeft een draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting. Temperatuurbestendig tot 70 °C.

- Werkt met alle elektrische gereedschappen of reinigungsaccessoires met een D27 of D36 flens
- Antistatische afzuiging
- Bestand tegen temperaturen tot 70 °C



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107203	202712	Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad, D 27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT, 202712	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad

Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad is een antistatische afzuigslang voor het verwijderen van stof en overig materiaal dat komt kijken bij schuurwerkzaamheden. Het heeft een draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting. Temperatuurbestendig tot 70 °C.



- Werkt met alle elektrische gereedschappen of reinigingsaccessoires met een D27 of D36 flens
- Antistatische afzuiging
- Bestand tegen temperaturen tot 70 °C

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107206	202719	Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad, D 27/22x5m-AS-GQ/CT, 202719	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Afzuigslang D 27/32 Antistatisch Glad

Festool Automotive Systems Afzuigslang D 27/32 Antistatisch Glad is een antistatische afzuigslang voor het verwijderen van stof en overig materiaal dat vrijkomt bij schuurwerkzaamheden. De slang heeft een draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting. Daarnaast is deze bestand tegen temperaturen tot 70 °C.



- Hij werkt met alle elektrische gereedschappen en reinigingsaccessoires met een D27- of D36-flens.
- Antistatische afzuiging
- Bestand tegen temperaturen tot 70 °C

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100278736	30007	Festool Automotive Systems Afzuigslang D 27/32 Antistatisch Glad, AS-CT, 3,5 m, 30007	1	Stuk	1	1
7100278734	30006	Festool Automotive Systems Afzuigslang D 27/32 Antistatisch Glad, AS-CT, 5 m, 30006	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 32/22 Antistatisch Glad

Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 32/22 Antistatisch Glad is een antistatische afzuigslang voor het verwijderen van stof en overig materiaal dat komt kijken bij schuurwerkzaamheden. Het heeft een draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting. Temperatuurbestendig tot 70 °C.



- Werkt met alle elektrische gereedschappen of reinigingsaccessoires met een D27 of D36 flens
- Antistatische afzuiging
- Bestand tegen temperaturen tot 70 °C

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107204	202715	Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 32/22 Antistatisch Glad, D 32/22x10m-AS-GQ/CT, 202715	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Zuigslang D 21,5

Festool Automotive Systems Zuigslang D 21,5 heeft een kleinere slangdiameter van 21,5 mm en is 5 m lang. De slang is direct aan te sluiten (zonder verkleiningsring) op een handschuurblok met afzuiging.

- Zuigslang werkt voor handschuurblokken met stofafzuiging
- Werkt als een ideale afzuigslang voor handmatig schuren
- De kleine diameter van het gat zorgt voor een makkelijke bediening



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107303	202580	Festool Automotive Systems Zuigslang D 21,5, 5m, HSK, 202580	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Slang IAS 3

Festool Automotive Systems Slang IAS 3 is duurzaam en buigzaam – ideaal voor autotechnici en werkrumtes voor herstelwerkzaamheden. Verkrijgbaar in 5 m en 7 m, wordt geleverd met een draaikoppeling die verdraaien voorkomt en perslucht-schuren soepeler en vrijer maakt.

- Geschikt voor Festool Automotive Systems perslucht-schuurmachines LEX 3, LEX 2 en LRS
- Verkrijgbaar in lengtes van 5 m en 7 m
- Bestand tegen temperaturen tot 70 °C



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107278	202648	Festool Automotive Systems Slang IAS 3, 5000 AS, 202648	1	Stuk	1	1
7100107279	202649	Festool Automotive Systems Slang IAS 3, 7000 AS, 202649	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Licht

Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Licht is een antistatische 2-in-1 slang voor gebruik met alle pneumatische Festool Automotive Systems gereedschappen. Verkrijgbaar in 3,5 m, 5 m, 7 m en 10 m en wordt geleverd met een draaikoppeling. De diffuse externe afvoerluchtgeleiding zorgt voor soepel werken met een minimum aan luchtstroom op de handen en onderarmen.

- Diffuse externe afvoerluchtgeleiding zorgt voor soepel werken
- 2-in-1 slang en IAS-interface zijn gemakkelijk in gebruik en besparen tijd bij het verwisselen van gereedschap
- draaikoppeling zorgt voor een soepel, snel werkproces en bespaart tijd



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107284	202651	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Licht, 3500 AS, 202651	1	Stuk	1	1
7100107281	202650	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Licht, 5000 AS, 202650	1	Stuk	1	1
7100107285	202652	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Licht, 7000 AS, 202652	1	Stuk	1	1
7100107286	202589	Festool Automotive Systems Slang IAS 3 Licht, 10000 AS, 202589	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems IAS Adapter

Festool Automotive Systems IAS Adapter is snel en makkelijk te installeren en te verwijderen. Gebruik D 36 spleetzuigmonden – voor Festool Automotive Systems IAS 2 en 3 slangen naar Festool Automotive Systems LEX 3, LEX 2 en LRS schuurmachines.



- Voor gebruik met het Festool Automotive Systems IAS Persluchtschuursysteem
- Geschikt voor D 36 zuigmonden van Festool Automotive Systems IAS 3 slangen
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107293	202600	Festool Automotive Systems IAS Adapter, IAS 3-FA, 202600	1	Stuk	1	1
7100107282	202587	Festool Automotive Systems IAS Adapter, IAS 3-SD, 202587	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems IAS-Dubbelaansluiting

Festool Automotive Systems IAS-Dubbelaansluiting sluit twee stuks persluchtgereedschap (met IAS 2 en/of IAS 3-aansluiting) gelijktijdig aan op een Festool Automotive Systems stofafzuiger. Het is voor gebruik met Festool Automotive Systems LEX 3, LEX 2, LRS, CT stofafzuigers.



- Maakt gelijktijdige aansluiting van twee stuks persluchtgereedschap (met IAS 2 en/of IAS 3-aansluiting) op een Festool Automotive Systems stofafzuiger mogelijk
- Ideaal voor gebruik met Festool Automotive Systems LEX 3, LEX 2, LRS en CT stofafzuigers
- Niet geschikt voor M-type Festool Automotive Systems stofafzuigers, CT 11, MINI or MIDI

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107292	202744	Festool Automotive Systems IAS-Dubbelaansluiting, IAS 3-DA-CT, 202744	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Aansluitmof Antistatisch

Festool Automotive Systems Aansluitmof, Antistatisch is een extreem compacte mof die de beste besturing van elektrisch gereedschap verzekert. De draaikoppeling zorgt ervoor dat de slang niet verdraait.



- Zekere en slipvrije verbinding tussen de mobiele stofafzuiger en elektrisch gereedschap
- Extreem compacte afmetingen voor de beste besturing van elektrisch gereedschap
- Draaikoppeling zorgt ervoor dat de slang niet verdraait

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100278735	30103	Festool Automotive Systems Aansluitmof Antistatisch, D 27 DM-AS/CT, 202663	1	Stuk	1	1
7100107301	202759	Festool Automotive Systems Aansluitmof Antistatisch, D 27/22 DM-AS/CT, 202759	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Afzuigadapter

Festool Automotive Systems Afzuigadapter is speciaal ontwikkeld voor gebruik met Festool Automotive Systems stofafzuigers en IAS 3 slangen, afzuigmoffen en koppelingen. Deze antistatische adapter is ook een slangverloop, zodat langere slangverbindingen kunnen worden gecreëerd.

- Verbind geselecteerde Festool Automotive Systems schuurmachines en slangverbindingen aan bestaande centrale vacuümsystemen
- Verbind diverse maten Festool Automotive Systems slangen en accessoires voor een groter bereik en capaciteit van de werkplaats
- Verzekert een volledige kosteneffectiviteit voor uw Festool Automotive Systems stofafzuigingssysteem



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107297	202725	Festool Automotive Systems Afzuigadapter, D 50/D 36 AS, 202725	1	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Persluchtmodule

Festool Automotive Systems Persluchtmodule is een module met een perslucht, automatisch aan-uitschakelaar mechanisme

- Upgrade een niet-EC-stofafzuiger model naar een E-model
- Extra perslucht, automatisch aan-uitschakelaar mechanisme
- Geschikt voor CT 26/36/48 stofafzuigers



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107313	202739	Festool Automotive Systems Persluchtmodule, DL-CT26/36, 202739	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Zuigborstel

Festool Automotive Systems Zuigborstel heeft een diameter van 70 mm en past op 27 en 36 mm slangen en is gemaakt van hoogwaardig stootvast kunststof die de eisen van het werk in een autowerkplaats aankan. De borstels zijn zacht genoeg om over afgewerkte oppervlakken te gaan zonder deze te beschadigen, maar stevig genoeg om stofdeeltjes weg te vegen.

- Schoonmaken wordt makkelijker – bespaar tijd en moeite
- Borstels helpen om stofdeeltjes te verzamelen
- Aangeraden voor het schoonmaken van werkbanken, kasten en gereedschap



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107304	202724	Festool Automotive Systems Zuigborstel, D 36 SP, 202724	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Universeel Borstelmondstuk

Festool Automotive Systems Universeel Borstelmondstuk is een kunststof borstelmondstuk met een borstelkrans en draaigeleiding. Wordt geleverd in een blister-verpakking.

- Geschikt voor Festool Automotive Systems schuurmachinetypes D 27 en D 36
- Borstelkrans en draaigeleiding
- Wordt geleverd in een blister-verpakking



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107317	202756	Festool Automotive Systems Universeel Borstelmondstuk, D 36 UBD, 202756	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Y-Stuk Antistatisch

Festool Automotive Systems Y-Stuk, Antistatisch is een Y-adapter en afdichtplug die twee afzuigslangen verbindt en een ongebruikte inlaat afsluit, waardoor een volledige zuiging op de actieve lijn verzekerd is.

- Y-Adapter zorgt voor efficiënter werken
- Sluit twee zuigslangen aan
- Set bevat een Y-adapter met afdichtplug



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107298	202726	Festool Automotive Systems Y-Stuk Antistatisch, D 50 SV-AS/D 50 V, 202726	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems Stopcontact Module

Festool Automotive Systems Stopcontact Module is een stopcontact met een automatisch aan-uitschakelaar mechanisme dat in de modulaire plug-in poort wordt gestoken door een elektricien.

- Schakel parallel gebruik van twee schuurmachines in
- Automatische aan-uitschakelaar
- Plaatsen met behulp van een elektricien



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107212	202741	Festool Automotive Systems Stopcontact Module, SD E/A CT 26/36/48, 202741	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Plug It-kabel

De Festool Automotive Systems Plug It-kabel is een Plug It-kabel met rubberen mantel. De kabel is geschikt voor 240 V en leverbaar in verschillende lengtes.

- Snelle wisseling van kabels en slangen
- Met rubberen mantel
- Geschikt voor 240 V



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100168910	203908	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 BQ-F 2x1 4m DIN, 203908	1	Stuk	1	1
7100168306	203909	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 BQ-F 2x1 7,5m DIN, 203909	1	Stuk	1	1
7100168304	203905	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1 5,5 m, 203905	1	Stuk	1	1
7100168293	203900	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1 4m, 203900	1	Stuk	1	1
7100310082	203902	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1 4m/3x, 203902	1	Pak	1	1
7100168294	203901	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1 7,5m DIN, 203901	1	Stuk	1	1
7100168561	203911	Festool Automotive Systems Plug It-kabel, H 05 RN-F 2x1,0 10,5m EU, 203911	1	Stuk	1	1



Organisatie van de werkplek.

Innovatief, mobiel, productief – de organisatie van uw persoonlijke werkplek.



Voordelen voor de klanten

- Verhoogde productiviteit
- Tijd besparen bij niet-productieve activiteiten
- Snellere training van werknemers door het werkproces op de werkplek na te bootsen
- Schone en opgeruimde werkplaats maakt een betere indruk op de klant
- Aanpasbaar aan uw vereisten
- Eenvoudige verplaatsing van de plek waar u aan het werk bent

Voordelen

- Werkplek georganiseerd per proces of operator
- Gereedschap en materiaal binnen handbereik
- Minder tijd kwijt aan het zoeken naar materiaal dat u nodig hebt
- Minimaliseer de afstanden die u loopt
- Opgeruimde werkplaats
- Mobiele, flexibele werkplek

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Gereedschappen en apparatuur

Werkstations en organizers

Festool Automotive Systems Toolcenter TC 3000/2

Festool Automotive Systems Toolcenter TC 3000/2 is een duurzaam, mobiel opslagsysteem voor uw gereedschap en materialen. Het wordt geleverd met een afsluitbare opbergkast, een gereedschapshouder voor schuurmachines, een opbergruimte bovenop en zwenkwielen voor mobiliteit in de werkplaats.



- Duurzame, mobiele opslag en vervoer van machines en gereedschap
- Afsluitbaar meubel zorgt voor veilige opslag van gereedschap en machines
- De onderste opbergplaats is ontwikkeld voor het aankoppelen en opslaan van Festool Automotive Systems stofafzuigers

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107244	202664	Festool Automotive Systems Toolcenter TC 3000/2, 202664	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Achterwand

Festool Automotive Systems Achterwand heeft tien haken schuurtoebehoren en gereedschap, vergroot de capaciteit van het Festool Automotive Systems Toolcenter. Stevige metalen constructie maakt het zeer geschikt voor gebruik in een werkplaats. De eenheid is 99 cm x 34 cm.



- Optioneel achterpaneel breidt de opslagcapaciteit uit
- Gebruikt het met de mobiele Festool Automotive Systems Toolcenters TC 3000/2
- Metalen constructie biedt duurzaamheid

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107245	202618	Festool Automotive Systems Achterwand, TC 3000 RW, 202618	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Gereedschapshouder

Festool Automotive Systems Gereedschapshouder is een optioneel accessoire dat een of twee elektrische of perslucht gereedschappen tegelijk kan dragen. De houder is ergonomisch ontworpen, biedt een beschermde omgeving voor gereedschapopslag en werkt als een optionele gereedschapshouder voor Festool Automotive Systems Toolcenter 2000, 3000 en 3000/2.



- Stevige constructie biedt veilige ondersteuning van twee elektrische of perslucht gereedschappen tegelijkertijd
- Optionele gereedschapshouder is geschikt voor de Festool Automotive Systems Toolcenter 2000, 3000 en 3000/2
- Houder is makkelijk te bevestigen op het Tool Center

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107248	202638	Festool Automotive Systems Gereedschapshouder, WHR/D-TC, 202638	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Workcenter

Festool Automotive Systems Workcenter werkt samen met de meeste Festool Automotive Systems stofafzuigers en heeft een veelzijdige opslagbasis, universele houder, in hoogte instelbare gatenplaat en diverse instelbare en draaiende trays om uw gereedschap en onderdelen binnen handbereik en uit de weg te houden. De meegeleverde haken kunnen twee apparaten met afzuigslagen dragen.

- Compact, mobiel en te verbinden met de meeste Festool Automotive Systems mobiele stofafzuigers zonder dat er gereedschap voor nodig is
- Kolommen zijn in hoogte instelbaar en houden apparatuur binnen handbereik en zorgt voor Systainer opslag
- Profielkolommen accepteren diverse haken en houders




Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100276624	202745	Festool Automotive Systems Workcenter, WCR 1000, 202745	1	Stuk	1	1

3M™ Rek voor het ordenen van schuurmateriaal

Het 3M™ Rek voor het ordenen van schuurmateriaal is een stevig, lichtgewicht schuurmateriaalrek dat is ontwikkeld voor het afrollen, ophangen en ordenen van schijffrollen van verschillende afmetingen en voor vellenrollen. Dit stalen rek kan worden bevestigd aan een werkbank, een werkstation of compatibele stofafzuigwagens. Wanneer het rek niet is vastgezet kunnen technici hun schuurmaterialen direct naar de reparatie dragen aan het handvat.

- Het 3M™ Rek voor het ordenen van schuurmateriaal is een stevig, lichtgewicht schuurmateriaalrek dat is ontworpen om gemakkelijk schijffrollen van 150 mm, 125 mm en 75 mm en velrollen af te rollen, op te hangen en te ordenen, zodat het heel eenvoudig is meerdere soorten schuurmaterialen te gebruiken.
- Het kan worden bevestigd aan werkstations of compatibele stofafzuigwagens.
- Het rek kan ook worden gebruikt als draagrek om verschillende schuurmiddelen direct naar de reparatie te brengen.



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100249317	31706	3M™ Rek voor het ordenen van schuurmateriaal, 56 × 37 × 43 cm, 31706	2	Stuk	1	2

Festool Automotive Systems Gereedschaphaak

Festool Automotive Systems Gereedschaphaak is een haak voor meervoudig gebruik om twee gereedschappen op te hangen of te gebruiken als slanghouder.

Het is ideaal voor gebruik met het Festool Automotive Systems Workcenter WCR 1000 of Festool Automotive Systems Universalcenter UCR 1000.

- Haak voor meervoudig gebruik om twee gereedschappen op te hangen of te gebruiken als slanghouder
- Ideaal voor gebruik met het Festool Automotive Systems Workcenter WCR 1000 of Festool Automotive Systems Universalcenter UCR 1000
- Houd werkplekken veiliger en beter georganiseerd



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107249	202746	Festool Automotive Systems Gereedschaphaak, WCR 1000 WH, 202746	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Festool Automotive Systems Spuitpistoolhouder

Festool Automotive Systems Spuitpistoolhouder houdt het spuitpistool netjes, georganiseerd en binnen handbereik. Ontworpen voor gebruik met het Festool Automotive Systems WCR 1000 en UCR 1000 Workcenters.



- Houd het spuitpistool netjes, georganiseerd en binnen handbereik
- Afmetingen (L x B x H): 148 x 76 x 60 mm
- Gewicht - 0,5 kg

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107253	202755	Festool Automotive Systems Spuitpistoolhouder, WCR 1000 LPH, 202755	5	Stuk	1	5

Festool Automotive Systems SYSTAINER T-LOC SYS T-LOC

Festool Automotive Systems SYSTAINER T-LOC SYS T-LOC kan worden aangesloten op Festool Automotive Systems SYS T-LOC voor een overzichtelijke en georganiseerde ordening van kleine onderdelen, accessoires, schuurmiddelen, elektrisch gereedschap en handgereedschap. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen met flexibele modules om te voldoen aan specifieke eisen.



- Veilig vervoer van gereedschap en accessoires
- Bespaar veel tijd, moeite, beweging en geld
- Simpel, compact vervoer

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107389	202711	Festool Automotive Systems SYSTAINER T-LOC SYS T-LOC, SYS Combi3/D 150/4S, 202711	1	Stuk	1	1
7100107256	202557	Festool Automotive Systems SYSTAINER T-LOC SYS T-LOC, SYS-Combi 3, 202557	1	Stuk	1	1

Festool Automotive Systems Sortainer Sys 4 TL-SORT/3

Festool Automotive Systems Sortainer Sys 4 TL-SORT/3 is een compacte set van drie ruime lades. elke la is helemaal naar eigen wens in te richten en in te delen met gebruik van inzetbakjes en vakverdelers (apart verkrijgbaar).



- Wordt geleverd met drie grote lades voor handige opslag en vervoer
- Lades kunnen ingedeeld worden voor kleinere onderdelen, dit biedt flexibiliteit
- De gelijke opbouw zorgt ervoor dat de lades niet vast komen te zitten, zelfs wanneer gereedschap zich in de lades verplaatst

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107257	202558	Festool Automotive Systems Sortainer Sys 4 TL-SORT/3, 202558	1	Stuk	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Denibbing-producten

Festool Automotive Systems Spotrepair Schraper

Festool Automotive Systems Spotrepair Schraper is makkelijk in gebruik, veelzijdig en een duurzaam hand-gereedschap. Gemaakt van duurzaam, hoogwaardig carbide staal met een lichte ronding op het voorste mes dat zich richt op stofdeeltjes, stukjes vuil, bollingen en uitlopers. De hol geslepen kant geeft een scherpe snede.



- Gemakkelijk te gebruiken en te besturen
- Verwijder kleine onvolkomenheden en oppervlakteoneffenheden
- Omweven snoer om de juiste hoek te bieden bij het werken aan hoogglansvlakken

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107239	202590	Festool Automotive Systems Spot Repair Scraper, LZK-HM, 202590	5	Stuk	1	5

Finishing kits

3M™ Lakfinishing Kit

3M™ Lakfinishing Kit is onze hoogwaardige kit met essentiële componenten om u voor te bereiden op het efficiënt compouncen en polijsten van uw gerepareerde delen. Het bevat een Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77 / 2.5, Festool Automotive Systems IAS-adapter, IAS 3-SD en 2 dozen met 3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijven op schuimrug 443SA (3000 en 8000) van 75 mm.



- Finishing Kit met essentiële componenten als voorbereiding op het polijsten.
- Verfijn krassen in de lak op eenvoudige wijze vóór het polijsten.
- Kit bevat Festool Automotive Systems Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77 / 2.5, IAS-adapter 3-SD en 2 dozen met 3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijven op schuimrug 443SA (3000 en 8000) van 75 mm.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100237362	52058	3M™ Lakfinishing Kit, 52058K	1	Kit	1	1

3M™ Fijnschuur Kit

De 3M™ Fijnschuur Kit is onze hoogwaardige set met de essentiële componenten die u nodig hebt om oppervlakken veilig en efficiënt fijn te schuren. Inclusief Festool Automotive Systems Excentrische Schuurmachine ETS EC 150/3 (incl. Festool Automotive Systems Steunschijf ST-STF D150/MJ2-M8-SW), Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad, 5 m, evenals een doos van elk van onze premium fijnschuurschijven (3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 737U, grofte 400+, 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurschijf op schuimrug, P600 en P1000).



- Fijnschuur Kit met de essentiële componenten die u nodig hebt om met primer behandelde oppervlakken voor te bereiden op het spuiten
- De kit bevat de Festool Automotive Systems Excentrische Schuurmachine ETS EC 150/3 incl. Steunschijf, Festool Automotive Systems Afzuigslang Plug-it D 27/22 Antistatisch Glad (5 m), 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijven 737U (400+) evenals 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurschijven op schuimrug, P600 en P1000.
- De Festool Automotive Systems schuurmachine heeft een trillingsdetectie als gebruikersbescherming

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100237373	52057	3M™ Fijnschuur Kit, 52057K	1	Kit	1	1

Gereedschappen en apparatuur

Smeermiddelen voor algemeen gebruik

Festool Automotive Systems Reinigings- en Smeerolie

Festool Automotive Systems Reinigings- en Smeerolie is een tweeledige olie die helpt om gruis en vuil te verwijderen terwijl de tandwielen en componenten in het draaiende systeem worden gesmeerd. Deze olie is geschikt voor Festool Automotive Systems LEX- en LEX-modellen. Verkrijgbaar in een 1 liter en een 50 ml makkelijk te gebruiken fles.

- Laat persluchtgereedschap efficiënt werken
- Formule is geschikt voor LEX- en LEX-modellen
- Schoonmaakeigenschappen zorgen ervoor dat residu zich niet op kan bouwen



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100107353	202665	Festool Automotive Systems Reinigings- en Smeerolie, LFC 9022/50, 202665	10	Stuk	1	10



Schuurmaterialen

We bieden merken van wereldklasse aan, zoals 3M™ Cubitron™ II, Trizact™ en Scotch-Brite™ in een volledig assortiment schuurmiddelen om onze oplossingen snel af te stemmen op uw reparatiewerkzaamheden. Ze maken allemaal deel uit van een complete en altijd groeiende selectie van 3M-schuurschijven, schuurbladen, doorslijpschijven, banden en nog veel meer voor meer efficiëntie in elke fase van carrossiereparaties.



Ga voor prestaties. Laat het stof achter.

Introductie van

3M™ Cubitron™ II Net Schuurmaterialen

Voor autoschadeherstel

Klaar de klus sneller met 3M™ Cubitron™ II Net Schuurmaterialen, onze netschuurschijven en netschuurstroken met de grootste snijkracht en de langste standtijd. Dit portfolio van Net-schuurmaterialen biedt de uitzonderlijke snijsnelheid en de langere levensduur van Cubitron II schuurmaterialen. En dat terwijl de stofafzuiging optimaal functioneert en nauwelijks stof achterlaat op het werkoppervlak en in de omgeving.

Voordelen



Prestaties:

Snijden sneller en gaan langer mee dan de toonaangevende netschuurmiddelen op de markt.



Efficiënt:

Bevordert de productiviteit en efficiëntie van schadeherstelbedrijven door de tijd voor herbewerking en opruimen te verminderen.



Stofafzuiging:

Ontwikkeld om schuurstof in de lucht te verminderen voor een schonere werkrimte.



Veelzijdig:

Compatibel met pneumatische en/of elektrische schuurmachines met of zonder stofafzuiging.



Constructie:

De open netstructuur is ontworpen om een nagenoeg stofvrije omgeving te bieden voor een schonere, gezonder schadeherstelbedrijf.

Kenmerken



Netconstructie voor 95% + zeer efficiënte stofafzuigprestaties.



Precisie gevormde korrel en nieuw ontwikkelde keramische mineraalmengtechnologie voor sneller snijden en langere levensduur.



Te gebruiken met alle van gaten voorziene back-up pads voor eenvoudige uitlijning en stofafzuiging. Idem voor blokken.




3M™ Cubitron™ II Net Abrasives zijn compatibel met uw bestaande stofafzuigingsapparatuur.



Middengat voor gemakkelijke uitlijning van de schijf en opslag.

3M.com/auto-abrasives

Ga aan de slag met de juiste schuurmiddelen.

 3M™ Cubitron™ II netschuurmateriaal	 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen 737U	 3M™ Blue Netschuurmateriaal	 3M™ Hookit™ Blue Netschuurmateriaal 325U	 3M™ Hookit™ Gold schuurmateriaal 255P
Snijnsnelheid ● ● ● ● ● ●	Snijnsnelheid ● ● ● ● ● ●	Snijnsnelheid ● ● ●	Snijnsnelheid ● ● ● ● ●	Snijnsnelheid ● ●
Levensduur schijf ● ● ● ● ● ●	Levensduur schijf ● ● ● ● ● ●	Levensduur schijf ● ● ●	Levensduur schijf ● ● ● ● ●	Levensduur schijf ● ●
Stofafzuiging ● ● ● ● ● ●	Stofafzuiging ● ● ● ● ●	Stofafzuiging ● ● ● ● ● ● ●	Stofafzuiging ● ● ● ● ●	Stofafzuiging ● ●
Groftes 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	Groftes 40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+	Groftes 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	Groftes 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	Groftes 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600
Maten 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	Maten 75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm	Maten 75 mm, 125 mm, 150 mm	Maten 150 mm	Maten 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm
Technologie 3M nauwkeurig gevormde korrel	Technologie 3M nauwkeurig gevormde korrel	Technologie Ontworpen keramische mineraalmix	Technologie Ontworpen keramische mineraalmix	Technologie Aluminiumoxide
Materiaal Net	Materiaal Papier (meerdere gaten)	Materiaal Net	Materiaal Papier (meerdere gaten)	Materiaal Papier (verschillende gatenconfiguraties)
Soort aansluiting 3M™ Hookit™	Soort aansluiting 3M™ Hookit™	Soort aansluiting 3M™ Hookit™	Soort aansluiting 3M™ Hookit™	Soort aansluiting 3M™ Hookit™



CUBITRON™ II
Schuurschijven

5 redenen om over te stappen op de 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen:

1

Snijdt wel 30%
sneller met minder
inspanning.

2

Gaat maar liefst
twee keer langer
mee dan
conventioneel
schuurmateriaal.

3

Loopt koeler -
minder kans op
vervorming/
degradatie van
metalen.

4

Zorgt voor een
fijnere, uniformere
afwerking.

5

Bespaart tijd en
geld door een
verbeterde
productiviteit.

Technologieën van 3M toegepast op 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen

Ce
Keramiek


3M heeft tientallen jaren ervaring
met het creëren van mineralen die
hardheid en stevigheid van het
mineraal op één lijn brengen met
de toepassing.

Mr
Micro-
replicatie

Microreplicatie maakt het moge-
lijk dat dezelfde mineraalstructuur
kan worden herhaald voor alle 3M
nauwkeurig gevormde korrels.

Pp
Nauwkeurige
verwerking

Dankzij nauwkeurige verwerking
worden uniforme mineraalstruc-
turen op de juiste locaties afgezet,
ongeacht de afwerking van de
ondergrond van het product.



PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmakser P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Veiligheidshandschoenen



1 De werkplek schuren



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 120+ - 150+.
- ▶ Om de levensduur van de steunschijf bij het schuren met netschuurschijven (150 mm) te verlengen, wordt het gebruik van de Festool Automotive Systems beschermad aanbevolen (PN 30089, beschermad PP-STF D150).
- ▶ Festool Automotive Systems elektrische schuurmachine ETS EC 150/5 of Festool Automotive Systems pneumatische schuurmachine LEX 3150/5 of 150/7.



2 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 220+ - 240+.
- ▶ Verfijn eerdere schuurkrassen zodat de kans kleiner wordt dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot een reactie op het oppervlak rond de reparatie.



3 Schuren van plamuur



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 150+ - 240+.
- ▶ Eerste vormgeving van de plamuur.
- ▶ Zorg ervoor dat u stofafzuiging gebruikt.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



4 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Flex Grip schuurvellen, P800 - P1000.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



5 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 320+.
 - ▶ Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.
- Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.



6 Vlakschuren van de primer boven de plamuurplek.



- ▶ 3M Hookit™ Handblok en 3M Schuurmiddelen 320+ - 400+.
- ▶ Markeer de primer met controlepoeder.
- ▶ Gebruik altijd stofafzuiging voor het beste en het meest efficiënte resultaat.



7 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Flex Grip schuurvellen, P800 - P1000.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



8 Primer-schuren groot oppervlak



- ▶ Excentrisch schuren met 3M Schuurmiddelen 400+ - P500.
 - ▶ Gebruik voor kritische kleuren een 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P600 als laatste schuurstep na 400+.
 - ▶ Stofafname van het oppervlak met 3M™ Scotch-Brite™ Schuurschijven.
- Tip: het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.



9 Maten in aangrenzende delen



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P800 - P1000
 - ▶ Bereid aangrenzende delen van de OEM blanke lak voor.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmakser P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Veiligheidshandschoenen



1 De werkplek schuren



- ▶ 3M™ Blue Netschijven 120 - 150.
- ▶ Markeren van de schuurkrassen – Aanbrengen van droge geleidingslaag



2 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren




- ▶ 3M™ Blue Netschijven 220 - 240.
- ▶ Verfijn eerdere schuurkrassen zodat de kans kleiner wordt dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot een reactie op het oppervlak rond de reparatie.



3 Schuren van plamuur



- ▶ 3M™ Blue Netschijven 120 - 240.
- ▶ Eerste vormgeving van de plamuur.
- ▶ Zorg ervoor dat u stofafzuiging gebruikt.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



4 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Flex Grip schuurvellen, P800 - P1000.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



5 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren




- ▶ 3M™ Blue Netschijven 320.
 - ▶ Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.
- Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.



6 Vlak schuren van de primer boven de plamuurplek.



- ▶ 3M Hookit™ Handblok en 3M Schuurmiddelen 320+ - 400+.
- ▶ Markeer de primer met controlepoeder.
- ▶ Gebruik altijd stofafzuiging voor het beste en het meest efficiënte resultaat.



7 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Flex Grip schuurvellen, P800 - P1000.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



8 Primer-schuren groot oppervlak




- ▶ Excentrisch schuren met 3M Schuurmiddelen 400+ - P500.
 - ▶ Gebruik voor kritische kleuren een 3M Hookit™ Flexibele Foamschijf P600 als laatste schuurstep na 400+.
 - ▶ Stofafname van het oppervlak met 3M Scotch-Brite™ Schuurschijven.
- Tip: het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.



9 Materen in aangrenzende delen



- ▶ 3M Hookit™ Flexibele Foamschijf P800 - P1000
 - ▶ Bereid aangrenzende delen van de OEM blanke lak voor.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



Netschijven

3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol

3M™ Cubitron™ II Netschijven zijn een serie snel snijdende en duurzame netschijven die de uitzonderlijke snijsnelheid en langere levensduur van een Cubitron™ II schuurmiddel leveren. Ze zijn ontwikkeld om stofafzuigers optimaal te laten presteren, zodat er vrijwel geen stof achterblijft op het werkoppervlak of in de omgeving.



Gecombineerd met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigstelsel is dit de ideale oplossing voor het afzuigen van stof in uw werkplaats.

- De snel snijdende, duurzame netschijven bevatten het gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II precision-shaped grain.
- Ze helpen stofafzuigers om hun beste prestaties te leveren – of het nu gaat om een schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging, een centraal stofafzuigstelsel of een draagbare stofafzuiger
- De gepatenteerde driehoekige mineraalkorrels op de schijven snijden door de ondergronden in plaats van te gutsen of „ploegen“ zoals conventionele schuurkorrels, waardoor de schijf koeler loopt, sneller snijdt en langer meegaat

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100249797	31679	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 80+, 31679	6	Rol	1	6
7100249796	31680	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 120+, 31680	6	Rol	1	6
7100249556	31681	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 150+, 31681	6	Rol	1	6
7100249544	31682	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 180+, 31682	6	Rol	1	6
7100249795	31683	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 220+, 31683	6	Rol	1	6
7100249794	31684	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 240+, 31684	6	Rol	1	6
7100249555	31685	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 320+, 31685	6	Rol	1	6
7100249539	31665	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 80+, 31665	6	Rol	1	6
7100249540	31666	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 120+, 31666	6	Rol	1	6
7100249541	31667	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 150+, 31667	6	Rol	1	6
7100249557	31668	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 180+, 31668	6	Rol	1	6
7100249531	31669	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 220+, 31669	6	Rol	1	6
7100249532	31670	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 240+, 31670	6	Rol	1	6
7100249545	31671	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 125 mm, 320+, 31671	6	Rol	1	6
7100249800	31650	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 80+, 31650	6	Rol	1	6
7100249799	31651	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 120+, 31651	6	Rol	1	6
7100249535	31652	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 150+, 31652	6	Rol	1	6
7100249536	31653	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 180+, 31653	6	Rol	1	6
7100249537	31654	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 220+, 31654	6	Rol	1	6
7100249538	31655	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 240+, 31655	6	Rol	1	6
7100249560	31656	3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 150 mm, 320+, 31656	6	Rol	1	6

■ Schuurmaterialen

3M™ Blue Netschijven op rol

3M™ Blue Netschijven zijn netschuurschijven die uitstekende prestaties leveren. Ze zijn opgebouwd uit schuurkorrels met een speciaal keramisch mineraalmengsel die zorgen voor een hoge snijnsnelheid en een lange levensduur van de schijf. Ze bieden ook een uitstekende stofverwijdering bij gebruik met een stofafzuigstelsel.



- Schuurschijven die uitstekende prestaties bieden tegen een concurrerende prijs
- Gemaakt van een speciaal mengsel van keramiek en mineralen, leveren ze een uitstekende snijnsnelheid en levensduur
- Uitgebalanceerd voor uitstekende schuurprestaties qua snijwerking, levensduur en stofafzuiging

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100250643	36420	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 80, 36420	8	Rol	1	8
7100250644	36421	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 120, 36421	8	Rol	1	8
7100250645	36422	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 150, 36422	8	Rol	1	8
7100250646	36423	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 180, 36423	8	Rol	1	8
7100250647	36424	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 220, 36424	8	Rol	1	8
7100250653	36425	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 240, 36425	8	Rol	1	8
7100250651	36426	3M™ Blue Netschijven op rol, 150 mm, 320, 36426	8	Rol	1	8

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmakker P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Veiligheidshandschoenen



1 De werkplek schuren



- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 120+ - 150+.
- ▶ Markeer de schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.
- ▶ Festool Automotive Systems elektrische schuurmachine ETS EC 150/5 of Festool Automotive Systems pneumatische schuurmachine LEX 3150/5 of 150/7.



2 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 220+ - 240+.
- ▶ Verfijn eerdere schuurkrassen zodat de kans kleiner wordt dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot een reactie op het oppervlak rond de reparatie.



3 Schuren van plamuur



- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 150+ - 240+.
- ▶ Eerste vormgeving van de plamuur.
- ▶ Zorg ervoor dat u stofafzuiging gebruikt.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



4 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800 - P1000.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



5 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 320+.
- ▶ Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.
- Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.



6 Vlak schuren van de primer boven de plamuurplek.



- ▶ 3M Hookit™ Handblok en 3M Schuurmiddelen 320+ - 400+.
- ▶ Markeer de primer met controlepoeder.
- ▶ Gebruik altijd stofafzuiging voor het beste en het meest efficiënte resultaat.



7 Voorschuren van randen en overgangen



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800-P1000
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



8 Primer-schuren groot oppervlak



- ▶ Excentrisch schuren met 3M Schuurmiddelen 400+ - P500.
- ▶ Gebruik voor kritische kleuren een 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P600 als laatste schuurstep na 400+.
- ▶ Stofafname van het oppervlak met 3M™ Scotch-Brite™ Schuurschijven.
- Tip: het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.



9 Materen in aangrenzende delen



- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P800 - P1000
- ▶ Bereid aangrenzende delen van de OEM blanke lak voor.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



PERSONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Nitril handschoenen



Basisvereisten



- Gebruik altijd geschikte stofafzuiging en selecteer het juiste gereedschap voor het schuren van aluminium: Festool Cleantec CTM 48 EC / B22 is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone 22-gebieden.

- Aparte gereedschappen en schuurmiddelen om kruisbesmetting te voorkomen.

Opmerking: als aluminium en staalstof met elkaar worden vermengd, kan dit een thermische reactie veroorzaken, die kan leiden tot een veel krachtigere explosie dan een stof met alleen aluminiumstof.



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7



Festool Cleantec CTM
48 E LE EC/B22



Festool IAS 3-3500 AS - komt overeen met DIN IEC 312, antistatisch, ontvluchtingsweerstand (DIN IEC 312) <1 MΩ / m

1 De werkplek schuren



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Schuurschijven, 120+ - 150+.

- Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.

Opmerking: Aluminium is een heel zacht materiaal. Let goed op, want het gebruik van te grove schuurmiddelen kan de ondergrond ernstig beschadigen.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Schuurschijven



3M™ Controlepoeder

2 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Schuurschijven 220+ - 240+.

- Verfijn eerdere schuurkrassen zodat de kans verkleint dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot zwelling van het oppervlak rond de reparatie.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Schuurschijven



Festool Interfacepad

3 Plamuur schuren



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Schuurschijven 150+ - 240+.

- Vlakschuren van de plamuurplek.

- Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.

Opmerking: overmatige warmteontwikkeling tijdens het schuurproces moet worden vermeden, omdat dit het aluminium kan beschadigen.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Schuurschijven



3M™ Hookit™ Purple
handblok



3M™ Hookit™ Purple+
Schuurvellen

4 Voorschuren van randen en overgangen



- 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800-P1000.

Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



3M™ Hookit™ Flexibele
Schuurvellen



3M™ Hookit™ Flexibele
Schuurvellen

5 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Schuurschijven 320+

- Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.

Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Schuurschijven



Festool Interfacepad

6 Vlakschuren van de primer over de plamuurplek.



- 3M™ Hookit™ Handblok en 3M Schuurmiddelen 320+ - 400+.

- Markeer de textuur en structuur van de primer met controlepoeder.

- Gebruik altijd stofafzuiging voor het beste en meest efficiënte resultaat.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Schuurschijven



3M™ Hookit™ Purple
handblok



3M™ Controlepoeder

7 Voorschuren van randen en overgangen



- 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800-P1000.

Opmerking: voor maximale procesveiligheid.

- Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



3M™ Hookit™ Flexibele
Schuurvellen



3M™ Hookit™ Flexibele
Schuurvellen

8 Schuren van grote grondverfplekken vóór het schilderen




- Excentrisch schuren met 3M Schuurmiddelen 400+ - P500.

- Gebruik voor kritische kleuren een 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P600 als laatste schuurstep na 400+.

- Ontstoffen van het oppervlak met 3M™ Scotch-Brite™ Schijven.

Tip: Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Schuurschijven



3M™ Hookit™
Flexibele foam schijf



3M™ Scotch-Brite™
schijven



Festool LEX 3 150/3

9 Blending in aangrenzende delen



- 3M™ Hookit™ Flexibele Schuimschijf P800 - P1000.

- Voorbereiden van aangrenzende gebieden van de OEM blanke lak.

Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



3M™ Hookit™
Flexibele Foamschijf

Papieren schuurschijven

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U

Kies voor een superieure snijwerking en standtijd in het autoschadeherstelproces met 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijven 737U. Onze schuurschijf met driehoekige korrel en multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van laklagen, het bijwerken van ruw plaatwerkplamuur, schuren van lak en de laatste stap voordat er wordt geblend of primer wordt aangebracht.



- Voor een 30% snellere snijwerking vergeleken met andere premium schuurmaterialen
- De nauwkeurig gevormde, zelfslijpende korrels gaan tweemaal langer mee dan conventionele industriële schuurmaterialen
- Een scherper snijvlak betekent dat minder druk is vereist en er dus minder wrijving en slijtage is

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100272288	51626	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 80+, 51626	500	Stuk	50	500
7100272289	51627	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 120+, 51627	500	Stuk	50	500
7100272290	51629	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 150+, 51629	500	Stuk	50	500
7100272291	51630	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 180+, 51630	500	Stuk	50	500
7100272294	51631	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 220+, 51631	500	Stuk	50	500
7100272293	52026	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 240+, 52026	500	Stuk	50	500
7100272292	52027	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 320+, 52027	500	Stuk	50	500
7100229088	52028	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 75 mm, Multihole, 400+, 52028	500	Stuk	50	500
7100273450	51610	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 80+, 51610	500	Stuk	50	500
7100155356	31367	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 120+, 31367	200	Stuk	50	200
7100273615	51611	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 120+, 51611	500	Stuk	50	500
7100273614	51612	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 150+, 51612	500	Stuk	50	500
7100273628	51613	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 180+, 51613	500	Stuk	50	500
7100273627	51614	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 220+, 51614	500	Stuk	50	500
7100273629	51615	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 240+, 51615	500	Stuk	50	500
7100273449	51616	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 320+, 51616	500	Stuk	50	500
7100229086	51617	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 400+, 51617	500	Stuk	50	500
7100147540	31366	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 125 mm, Multihole, 80+, 31366	200	Stuk	50	200
7100155302	31368	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 125 mm, Multihole, 150+, 31368	200	Stuk	50	200
7100155358	31369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 125 mm, Multihole, 180+, 31369	200	Stuk	50	200

Schuurmaterialen

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U

Kies voor een superieure snijwerking en standtijd in het autoschadeherstelproces met 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijven 737U. Onze schuurschijf met driehoekige korrel en multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van laklagen, het bijwerken van ruw plaatwerkplamuur, schuren van lak en de laatste stap voordat er wordt geblend of primer wordt aangebracht.



- Voor een 30% snellere snijwerking vergeleken met andere premium schuurmaterialen
- De nauwkeurig gevormde, zelfslijpende korrels gaan tweemaal langer mee dan conventionele industriële schuurmaterialen
- Een scherper snijvlak betekent dat minder druk is vereist en er dus minder wrijving en slijtage is

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100155365	31471	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 125 mm, Multihole, 220+, 31471	200	Stuk	50	200
7100273602	51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 80+, 51369	1	Stuk	50	250
7100273932	51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 120+, 51370	500	Stuk	50	250
7100273963	51421	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 150+, 51421	250	Stuk	50	250
7100273957	51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 180+, 51422	250	Stuk	50	250
7100273613	51423	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 220+, 51423	250	Stuk	50	250
7100265969	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 240+, 51424	250	Stuk	50	250
7100173181	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426	250	Stuk	50	250
7100225245	51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150 mm, Multihole, 400+, 51428	250	Stuk	50	250
7100238420	52020	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 150mm, Musterpack, 80+/400+, 52020	1	Kit	1	50

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U Blue is een keramisch slijpmengsel dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende snijprestaties en een superieure stofafzuiging op basis van de technologie met het meergatenpatroon.



- Speciaal ontwikkelde Hookit™ Schuurschijf op basis van keramisch slijpmengsel
- Hookit™ bevestigingssysteem
- Korrelgrootten van P80 tot P600

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100248530	51371	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P80, 51371	500	Stuk	1	500
7100248531	51373	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P120, 51373	500	Stuk	1	500
7100248532	51374	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P150, 51374	500	Stuk	1	500
7100248583	51375	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P180, 51375	500	Stuk	1	500
7100248585	51377	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P240, 51377	500	Stuk	1	500
7100248586	51379	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P320, 51379	500	Stuk	1	500
7100249346	51383	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150 mm, Multihole, P600, 51383	5	Doos	1	5
7100248584	51376	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150mm, Multihole, P220, 51376	500	Stuk	1	500

Schuurmateriaal

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U Blue is een keramisch slijpmengsel dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende snijprestaties en een superieure stofafzuiging op basis van de technologie met het meergatenpatroon.



- Speciaal ontwikkelde Hookit™ Schuurschijf op basis van keramisch slijpmengsel
- Hookit™ bevestigingssysteem
- Korrelgrootten van P80 tot P600

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100249344	51381	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150mm, Multihole, P400, 51381	5	Doos	1	5
7100249345	51382	3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150mm, Multihole, P500, 51382	5	Doos	1	5

3M™ Hookit™ Paarse Clean Sanding Schuurschijf 334U

Bespaar op arbeidskosten en verbeter de kwaliteit met de 3M™ Hookit™ Purple Clean Sanding Schuurschijf 334U – onze schijf die is ontworpen voor een snelle snijwerking en een consistente finish. Gebruik deze voor het fijn schuren van de primer voordat u een grondlak aanbrengt.



- Hoogwaardige schuurschijf met Hookit™ bevestiging
- Laatste schuurstep voorafgaand aan het aanbrengen van de grondlak.
- Minder vollopen bij fijne schuurtoepassingen van gevoelige primers.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000085181	51020	3M™ Hookit™ Paarse Clean Sanding Schuurschijf 334U, 75 mm, Multihole, P500, 51020	10	Pak	1	10
7000085180	51019	3M™ Hookit™ Paarse Clean Sanding Schuurschijf 334U, 75 mm, Multihole, P600, 51019	10	Pak	1	10
7100040483	50534	3M™ Hookit™ Paarse Clean Sanding Schuurschijf 334U, 150 mm, Multihole, P500, 50534	500	Stuk	100	500
7000084828	50913	3M™ Hookit™ Paarse Clean Sanding Schuurschijf 334U, 150 mm, Multihole, P600, 50913	500	Stuk	100	500

3M™ Hookit™ Schuurschijf 337U

Zorg voor een consistente matte afwerking op E-Coat primers met de 3M™ Hookit™ Schuurschijf 337U. Deze schijf is speciaal ontwikkeld voor het schuren van zeer harde e-coat primers in de automobiellindustrie.



- De afwerking komt overeen met P320
- Gebruik deze schijf om zeer harde e-coat primers in de automobiellindustrie te schuren
- Zorg voor een consistente matte afwerking

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100181554	50535	3M™ Hookit™ Schuurschijf 337U, 150 mm, Multihole, P320, 50535	100	Stuk	50	100

Filmschijven

3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L

De 3M™ Purple Hookit™ Finishing-schuurschijf met folierug wordt gebruikt voor het matteren van het blend-gebied dat moet worden gelakt en het verwijderen van stofjes en sinaasappeleffect van de toplaag.



- Egaliseren van sinaasappeleffect, stofjes of uitgelopen verf voor alle soorten autolakken
- Kies voor een snelle snijwerking en lange levensduur met schuurmiddel op basis van aluminiumoxide
- Te gebruiken voor het polijsten van het blendgebied voorafgaand aan het lakken

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100126984	51263	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 75 mm, 3 Gaten, P600, 51263	200	Stuk	50	200
7100126991	51264	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 75 mm, 3 Gaten, P800, 51264	200	Stuk	50	200
7100126990	51265	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 75 mm, 3 Gaten, P1000, 51265	200	Stuk	50	200
7100126231	51266	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 75 mm, 3 Gaten, P1200, 51266	200	Stuk	50	200
7100123054	51267	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 75 mm, 3 Gaten, P1500, 51267	200	Stuk	50	200
7100123753	51155	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gaten, P800, 51155	200	Stuk	50	200
7100123051	51157	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gaten, P1000, 51157	200	Stuk	50	200
7100123052	51158	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gaten, P1200, 51158	200	Stuk	50	200
7100123050	51154	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gaten, P1500, 51154	200	Stuk	50	200
7100123053	51156	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 gaten, P600, 51156	200	Stuk	50	200
7100122781	34780	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 17 Gaten, P600, 34780	200	Stuk	50	200
7100122797	34781	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 17 Gaten, P800, 34781	200	Stuk	50	200
7100122800	34782	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 17 Gaten, P1000, 34782	200	Stuk	50	200
7100122787	34783	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 17 Gaten, P1200, 34783	200	Stuk	50	200
7100122776	34784	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 17 Gaten, P1500, 34784	200	Stuk	50	200
7100123057	34785	3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 17 Gaten, P2000, 34785	200	Stuk	50	200

Schuurmaterialen

3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L

De 3M™ Hookit™ Folieschijf 260L is ideaal voor autocarosserietoepassingen, zoals blenden, matteren, lak voorbereiden en het verwijderen van lakfouten. Kies voor schuuroppervlakken met slijpmiddelen op basis van aluminiumoxide van P600 tot P2000, allemaal op een duurzame folierug.



- Schuurschijven met folierug voor schuurtoepassingen met een hoogwaardige afwerking in de automobielandustrie
- Aluminiumoxide schuurmiddel biedt een snelle snijwerking en lange levensduur van de schijf
- Probleemloos schijven wisselen en opnieuw gebruiken met het Hookit™ bevestigingssysteem van 3M

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100113428	51057	3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gat, P600, 51057	250	Stuk	50	250
7100113151	51099	3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gat, P800, 51099	250	Stuk	50	250
7100113365	51055	3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gat, P1000, 51055	250	Stuk	50	250
7100113150	51054	3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gat, P1200, 51054	250	Stuk	50	250
7100113147	51053	3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gat, P1500, 51053	250	Stuk	50	250
7100123049	51304	3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gat, P2000, 51304	200	Stuk	50	200

Schuimschijven

3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA

De 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA is een foam schijf voor het verwijderen en corrigeren van schuurkrassen alvorens het 3M™ Perfect-it™-polijststelsel wordt gebruikt.



- Wegwerken van schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst
- Gebruik daarna de geschikte vloeibare middelen uit het assortiment 3M™ Perfect-It™ compounds of polijstmiddelen
- Verkort de polijsttijd en verhoog de productiviteit

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000034391	50415	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA, 75 mm, 3000, 50415	60	Stuk	15	60
7100193763	30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA, 75 mm, 8000, 30804	60	Stuk	15	60
7000034390	50414	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA, 150 mm, 3000, 50414	60	Stuk	15	60
7100193783	30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA, 150 mm, 8000, 30806	60	Stuk	15	60

Schuurmaterialen

3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug

De 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijven op schuimrug combineren een flexibel schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met een zachte schuimrug om een hoogwaardig, veelzijdig blendend schuurmateriaal te realiseren voor nat of droog gebruik met de hand of op een machine.



- Uiterst veelzijdig blendend schuurmateriaal
- Kan zowel nat als droog worden gebruikt
- Geschikt voor gebruik met de hand of op een machine

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100100149	33550	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 76 mm, P800, 33550	80	Stuk	20	80
7100100148	33551	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 76 mm, P1000, 33551	80	Stuk	20	80
7100100158	33552	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 76 mm, P1200, 33552	80	Stuk	20	80
7100100159	33553	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 76 mm, P1500, 33553	80	Stuk	20	80
7100100160	33554	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 76 mm, P2000, 33554	80	Stuk	20	80
7100224822	33538	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P400, 33538	80	Stuk	20	80
7100224821	33539	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P600, 33539	80	Stuk	20	80
7100100036	33540	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P800, 33540	80	Stuk	20	80
7100100147	33541	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P1000, 33541	80	Stuk	20	80
7100100151	33542	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P1200, 33542	80	Stuk	20	80
7100100152	33543	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P1500, 33543	80	Stuk	20	80
7100100156	33544	3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf op schuimrug, 150 mm, P2000, 33544	80	Stuk	20	80

Netstroken op rol

3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol

3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol vormen een serie snel snijdende en duurzame netstroken op rol die de uitzonderlijke snijsnelheid en langere levensduur van een Cubitron™ II schuurmiddel. Ze zijn ontwikkeld om stofafzuigers optimaal te laten presteren, zodat er vrijwel geen stof achterblijft op het werkoppervlak of in de omgeving.



Gecombineerd met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigstelsel is dit de ideale oplossing voor het afzuigen van stof in uw werkplaats.

- De snel snijdende, duurzame netstroken bevatten het gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II precision-shaped grain.
- Ze helpen stofafzuigers om hun beste prestaties te leveren – of het nu gaat om een schuurmachine met zelfgegeneerde stofafzuiging, een centraal stofafzuigstelsel of een draagbare stofafzuiger
- De gepatenteerde driehoekige mineraalkorrels op de stroken snijden door de ondergronden in plaats van te gutsen of „ploegen“ zoals conventionele schuurkorrels, waardoor de strook koeler loopt, sneller snijdt en langer meegaat

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100249546	34561	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 80+, 34561	6	Rol	1	6
7100249547	34562	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 120+, 34562	6	Rol	1	6
7100249548	34563	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 150+, 34563	6	Rol	1	6
7100249549	34564	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 180+, 34564	6	Rol	1	6
7100249550	34565	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 220+, 34565	6	Rol	1	6
7100249809	34566	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 240+, 34566	6	Rol	1	6

Schuurmaterialen

3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol

3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol vormen een serie snel snijdende en duurzame netstroken op rol die de uitzonderlijke snijnsnelheid en langere levensduur van een Cubitron™ II schuurmiddel. Ze zijn ontwikkeld om stofafzuigers optimaal te laten presteren, zodat er vrijwel geen stof achterblijft op het werkoppervlak of in de omgeving.



Gecombineerd met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigstelsel is dit de ideale oplossing voor het afzuigen van stof in uw werkplaats.

- De snel snijdende, duurzame netstroken bevatten het gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II precision-shaped grain.
- Ze helpen stofafzuigers om hun beste prestaties te leveren – of het nu gaat om een schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging, een centraal stofafzuigstelsel of een draagbare stofafzuiger
- De gepatenteerde driehoekige mineraalkorrels op de stroken snijden door de ondergronden in plaats van te gutsen of „ploegen“ zoals conventionele schuurkorrels, waardoor de strook koeler loopt, sneller snijdt en langer meegaat

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100249523	34560	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 320+, 34560	6	Rol	1	6
7100249807	34550	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 80+, 34550	6	Rol	1	6
7100249559	34551	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 120+, 34551	6	Rol	1	6
7100249551	34552	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 150+, 34552	6	Rol	1	6
7100249552	34553	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 180+, 34553	6	Rol	1	6
7100249563	34554	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 220+, 34554	6	Rol	1	6
7100249564	34555	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 240+, 34555	6	Rol	1	6
7100249803	34556	3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 80 mm x 10 m, 320+, 34556	6	Rol	1	6

3M™ Blue Netstroken op rol

3M™ Blue Netstroken op rol zijn opgebouwd uit schuurkorrels van een speciaal samengesteld keramisch-mineraalmengsel die zorgen voor een hoge snijnsnelheid en een lange gebruiksduur. Ze bieden ook een uitstekende stofverwijdering bij gebruik met een stofafzuigstelsel.



- Schuurschijven die uitstekende prestaties bieden tegen een concurrerende prijs
- Gemaakt van een speciaal mengsel van keramiek en mineralen, leveren ze een uitstekende snijnsnelheid en levensduur
- Uitgebalanceerd voor uitstekende schuurprestaties qua snijwerking, levensduur en stofafzuiging

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100251056	36462	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 80, 36462	10	Rol	1	10
7100250932	36463	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 120, 36463	10	Rol	1	10
7100251054	36464	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 150, 36464	10	Rol	1	10
7100250930	36465	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 180, 36465	10	Rol	1	10
7100251057	36466	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 220, 36466	10	Rol	1	10
7100251026	36467	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 240, 36467	10	Rol	1	10
7100251027	36468	3M™ Blue Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 320, 36468	10	Rol	1	10

Schuurpapieren vellen en rollen

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstroken 737U zijn premium schuurstroken met zelfslijpende korrels die lang meegaan, en die ook een snellere snijwerking in combinatie met een uitstekende stofafzuiging bieden, dankzij het beproefde multihole gatenpatroon.



- Voor een 30% snellere snijwerking vergeleken met andere premium schuurmaterialen
- De nauwkeurig gevormde, zelfslijpende korrels gaan tweemaal langer mee dan conventionele industriële schuurmaterialen
- Een scherper snijvlak betekent dat minder druk is vereist en er dus minder wrijving en slijtage is

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100273792	51386	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 80+, 51386	300	Vel	50	300
7100273960	51387	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 120+, 51387	300	Vel	50	300
7100273791	51388	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 150+, 51388	300	Vel	50	300
7100273611	51389	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 180+, 51389	300	Vel	50	300
7100273601	51390	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 220+, 51390	300	Vel	50	300
7100273612	51391	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 240+, 51391	300	Vel	50	300
7100273623	51393	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 320+, 51393	300	Vel	50	300
7100229089	51395	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 127 mm, Multihole, 400+, 51395	300	Vel	50	300
7100273962	51411	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 80+, 51411	300	Vel	50	300
7100273995	51412	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 120+, 51412	300	Vel	50	300
7100273973	51413	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 150+, 51413	300	Vel	50	300
7100273994	51414	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 180+, 51414	300	Vel	50	300
7100273983	51415	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 220+, 51415	300	Vel	50	300
7100273958	51416	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 240+, 51416	300	Vel	50	300
7100273959	51418	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 320+, 51418	300	Vel	50	300
7100225046	52022	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 400+, 52022	300	Vel	50	300
7100273210	51588	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 133 mm, Multihole, 80+, 51588	300	Vel	50	300
7100273211	51589	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 133 mm, Multihole, 120+, 51589	300	Vel	50	300
7100273543	51590	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 133 mm, Multihole, 150+, 51590	300	Vel	50	300
7100273485	51591	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 133 mm, Multihole, 180+, 51591	300	Vel	50	300

Schuurmateriaal

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstroken 737U zijn premium schuurstroken met zelfslijpende korrels die lang meegaan, en die ook een snellere snijwerking in combinatie met een uitstekende stofafzuiging bieden, dankzij het beproefde multihole gatenpatroon.



- Voor een 30% snellere snijwerking vergeleken met andere premium schuurmaterialen
- De nauwkeurig gevormde, zelfslijpende korrels gaan tweemaal langer mee dan conventionele industriële schuurmaterialen
- Een scherper snijvlak betekent dat minder druk is vereist en er dus minder wrijving en slijtage is

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100273486	51592	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 133 mm, Multihole, 220+, 51592	300	Vel	50	300
7100273625	51599	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 80+, 51599	300	Vel	50	300
7100273626	51600	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 120+, 51600	300	Vel	50	300
7100273544	51601	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 150+, 51601	300	Vel	50	300
7100273451	51602	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 180+, 51602	300	Vel	50	300
7100273212	51603	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 220+, 51603	300	Vel	50	300
7100273452	52023	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 240+, 52023	300	Vel	50	300
7100273553	52024	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 320+, 52024	300	Vel	50	300
7100228470	52025	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 80 mm x 400 mm, Multihole, 400+, 52025	300	Vel	50	300
7100273624	51399	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 80+, 51399	300	Vel	50	300
7100273966	51400	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 120+, 51400	300	Vel	50	300
7100273965	51401	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 150+, 51401	300	Vel	50	300
7100273961	51402	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 180+, 51402	300	Vel	50	300
7100273967	51403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 220+, 51403	300	Vel	50	300
7100273968	51404	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 240+, 51404	300	Vel	50	300
7100273969	51406	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 320+, 51406	300	Vel	50	300
7100225045	51408	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurstrook 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 400+, 51408	300	Vel	50	300

Schuurmaterialen

3M™ Hookit™ paars Clean Sanding Schuurpapier 334U

3M™ Hookit™ paars Clean Sanding Schuurpapier 334U wordt aanbevolen voor het glad maken van lak en het eindschuren. Ons beste 3M schuurmiddel in zijn klasse biedt een uniform resultaat van professionele kwaliteit voor superieure autoschadeherstelwerkzaamheden. Dankzij het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem kunnen schijven eenvoudig opnieuw worden gebruikt.



- Hoogwaardig schuurpapier met Hookit™ bevestiging
- De premium kwaliteit staat steeds weer garant voor een uniforme, consistente afwerking
- Schuurmiddelen die lang meegaan, verminderen het materiaalverbruik

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000034452	30639	3M™ Hookit™ paars Clean Sanding Schuurpapier 334U, 70 mm x 127 mm, Multihole, P500, 30639	300	Vel	50	300

Filmvellen en rollen

3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J

Bereik geraffineerdere afwerkingen met 3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J. Onze vellen, die zijn ontworpen voor nat of droog schuren, hebben een zeer dunne, uiterst flexibele folierug die zich probleemloos voegt naar gereedschappen en gevormde oppervlakken.




- Kies voor een vel met dunne folierug dat uiterst flexibel is voor fijn schuren, nat of droog
- Biedt een beter 'gevoel' voor oppervlakken om doorschuren te minimaliseren
- Vervormbaar: perfect voor het schuren van moeilijk te bereiken plekken zoals portiervakken

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100010553	34337	3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P400, 34337	5	Doos	1	5
7100010566	34339	3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P600, 34339	10	Doos	1	5
7100010567	34340	3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P800, 34340	5	Doos	1	5
7100010569	34341	3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341	5	Doos	1	5
7100010568	34342	3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342	5	Doos	1	5
7100010565	34343	3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343	5	Doos	1	5

Schuurlinnenvellen en -rollen

3M™ Flex Grip Handschuurvel

Het 3M™ Flex Grip Handschuurvel is ontwikkeld voor handmatig schuren bij lakvoorbereidings- en lakfinishingprocessen.




- Uitstekende schuurprestaties bij zowel nat als droog schuren
- Gripvast materiaal biedt gebruiksgemak en maakt accessoires overbodig.
- Product voelt uniek en comfortabel aan.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100142931	35109	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rol	1	4
7100142932	35110	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rol	1	4
7100142933	35111	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rol	1	4

Schuurmaterialen

3M™ Flex Grip Handschuurvel

Het 3M™ Flex Grip Handschuurvel is ontwikkeld voor handmatig schuren bij lakvoorbereidings- en lakfinishingprocessen.



- Uitstekende schuurprestaties bij zowel nat als droog schuren
- Gripvast materiaal biedt gebruiksgemak en maakt accessoires overbodig.
- Product voelt uniek en comfortabel aan.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100142850	35112	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rol	1	4
7100142935	35113	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rol	1	4
7100142936	35114	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rol	1	4
7100142957	35115	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rol	1	4
7100142883	35116	3M™ Flex Grip Handschuurvel, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rol	1	4
7100230957	35124	3M™ Flex Grip Handschuurvel, testkit, 35124	10	Kit	1	10

Schuurblokken

3M™ Hookit™ Purple+ Multihole handblok

Schuur plamuur probleemloos en effectief met het 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole handblok. Ons assortiment handblokken is geoptimaliseerd voor handmatige schuurtoepassingen en stofafzuiging, om een schonere werkomgeving te scheppen.



- Geoptimaliseerde stofafzuiging
- Schonere werkplekomgeving
- Probleemloos en effectief schuren van plamuur en primers

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000032188	05170	3M™ Hookit™ Purple+ Multihole handblok, 70 mm x 125 mm, 05170	1	Stuk	1	1
7000032189	05171	3M™ Hookit™ Purple+ Multihole handblok, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Stuk	1	1
7000032190	05172	3M™ Hookit™ Purple+ Multihole handblok, 70 mm x 396 mm, 05172	1	Stuk	1	1

Schuurmaterialen

3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging

Deze 3M™ Hookit™ schuurblokken combineren de lichtgewicht flexibiliteit van traditionele schuimblokken met de stofafzuigkracht en controle van stofvrije schuurblokken. De blokken buigen, zodat contouren en carrosserielijnen herstellen eenvoudiger wordt, terwijl ze een stevige rug bieden voor schuurmaterialen. Voorzien van het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem. Ze bevatten een afzuigregelaar waarmee de gebruiker de zuigkracht kan aanpassen voor eenvoudigere controle over het blok tijdens het schuren.



- Een lichtgewicht schuurblok met een stevige maar flexibele rug die helpt bij het gemakkelijk herstellen van contouren en carrosserielijnen.
- Bij gebruik met een afzuigstelsel en compatibele schuurmaterialen helpt dit 3M™ Hookit™ Flexibele schuurblok voor stofafzuiging stof op te vangen, wat de levensduur van het schuurmateriaal kan verlengen en tegelijkertijd helpt stof in de werkomgeving te verminderen.
- Het 3M™ Hookit™ klittenband aansluitsysteem zorgt voor een gemakkelijke vervanging van schuurmaterialen.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100260505	35825	3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging, 133 x 67 mm, 35825	24	Stuk	1	24
7100256500	35826	3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging, 178 x 67 mm, 35826	24	Stuk	1	24
7100256624	35828	3M™ Hookit™ Flexibel schuurblok voor stofafzuiging, 406 x 67 mm, 35828	8	Stuk	1	8

3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Curved Adapterset

Bewerk gewelfde panelen probleemloos en effectief met de 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Curved Adapterset. Onze Curved Adapterset past op standaard vlakke handblokken om het vormen van gebogen panelen te vergemakkelijken.



- Adapterreeks met geoptimaliseerde stofafzuiging
- Gemakkelijk en effectief vormen van gebogen panelen
- Zorg voor een schonere werkomgeving

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000032209	50728	3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Curved Adapterset, 70 mm x 127 mm, 50728	1	Stuk	1	1
7000032210	50729	3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Curved Adapterset, 70 mm x 198 mm, 50729	1	Stuk	1	1

3M™ Flex Grip schuurblok

Het 3M™ Flex Grip Schuurblok is speciaal ontworpen voor het 3M™ Flex Grip Handschuurvel. Dit schuurblok biedt uitstekende, vervormbare ondersteuning bij het handmatig schuren. De dikte van maar 2 cm maakt het schuren van smalle en moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudiger. Het blok en het schuurvel kunnen worden gebruikt voor nat of droog schuren.



- Het blok van 6,8 x 11 cm is ontworpen als extra ondersteuning bij het handmatig schuren met het 3M™ Flex Grip Handschuurvel
- De dikte van 2 cm is uitstekend voor stabiliteit op moeilijk bereikbare plaatsen zoals groeven en gootjes
- Kan worden gebruikt voor zowel nat als droog schuren

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100158721	35123	3M™ Flex Grip Schuurblok, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Stuk	1	10



Controlepoeder en inspectiesprays

De beste reparatie- en schilderresultaten worden bereikt op optimaal afgewerkte ondergronden. Om de geringste onvolkomenheden in schuurpatronen vast te stellen en te accentueren, is het raadzaam het schuurpatroon te testen op een controlelaag zonder oplosmiddelen. Tijdens de laatste finishingstap wordt controlespray gebruikt - delen die hooggepolijst moeten zijn, kunnen zo worden gecontroleerd, polijstresten kunnen worden verwijderd en schuursporen en polijstfouten worden zichtbaar gemaakt.

■ Controlepoeder en inspectiesprays

Controlepoeders en inspectiesprays

3M™ Controlepoeder

Ontdek imperfecties in het oppervlak met het 3M™ Controlepoeder. Voor gebruik van Controlepoeder hoeft niet te worden afgeplakt voor gebruik en is geen droogtijd vereist na het aanbrengen. Deze oplossing geeft fouten in het plamuur aan (zoals gaatjes) en diepe krassen in de primer.

- Te gebruiken om imperfecties in het oppervlak in plamuur (zoals gaatjes) en diepe krassen in primer te vinden
- Geen afplakken vereist
- Te gebruiken voor nat en droog schuren



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000034531	09651	3M™ Controlepoeder, Applicator, 09651	5	Stuk	1	5
7000034533	50416	3M™ Controlepoeder, oranje, 50 g, 50416	10	Stuk	1	10
7000086677	09650	3M™ Controlepoeder, zwart, 50 g, 09650	10	Stuk	1	10

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray

De 3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray is een reinigingsspray voor het schoonmaken van het gelakte onderdeel tijdens het polijsten.

- Spuitbus
- Tussentijds controleren van het plamuren
- Restanten van plamuur verwijderen



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100113682	55535	3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray, 500 ml, 55535	12	Doos	1	12



Afwerkproducten

Elke keer dat een voertuig uit de winkel rolt, is er een kans om uw passie voor automotive lakherstel. U heeft ervoor gezorgd dat het voertuig is geprepareerd, geveerd en gepolijst zoals het was toen het binnenkwam. Maar voor uw klant is het nu op de een of andere manier nog beter, spannender - zoals het was toen het gloednieuw was. Dit is een van de krachtigste aanbevelingen die u kunt doen voor uw autoschadeherstel, en het vertegenwoordigt het volledige potentieel van uw spuitbedrijf.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P3



• Gehoorbescherming



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Veiligheidshandschoenen



Selecteer Stap 1A, 1B of 1C op basis van de omvang van uw reparatie. Ga dan verder met Stap 2 (Compound) en Stap 3 (Polijsten).

Schuren van kleine fouten

1a



- Schuur met 3M™ Finesse-it™ Trizact™ A5 schuurschijfjes, grofte 3000 met een denibmachine.
- Verfijn krassen met een 3M™ Trizact™ Foam schijf, grofte 8000, 75 mm met een vlakschuurmachine.
- **Ga direct naar de stap polijsten.**



Schuren van kleine oppervlaktebeschadigingen

1b



- Schuur eerst met een 3M™ Hookit™ Purple Finishing flim schuurschijf 260+L, grofte P1500, 3" (75mm). Gebruik een zachte interface-pad. Verwijder alle paneelfouten en pas de textuur aan aan die van de naastgelegen OEM-panelen. Veeg het paneel schoon.
- Verfijn krassen met een dual action schuurmachine en een 3M™ Trizact™ Foam schijf, grofte 3000, 3" (75 mm). Gebruik een vochtige schijf met een zachte tussenschijf. Schuur elk gebied 4-6 keer.
- Veeg het paneel schoon. Als er nog steeds krassen zichtbaar zijn, ga dan verder met het verfijnen.



Schuren van grote beschadigingen

1c



- Schuur eerst met een 3M™ Hookit™ Purple Finishing filmschijf 260+L, grofte P1500 - P2000, 6" (150mm). Gebruik een zachte interface-pad. Verwijder alle paneelfouten en pas de textuur aan aan die van de naastgelegen OEM-panelen. Veeg het paneel schoon.
- Verfijn krassen met een dual action schuurmachine en een 3M™ Trizact™ Foam schijf, grofte 3000, 6" (150 mm). Gebruik een vochtige schijf met een zachte tussenschijf. Ga 4-6 keer over elk gebied heen.
- Veeg het paneel schoon. Als er nog steeds krassen zichtbaar zijn, ga dan verder met het verfijnen.




Compound

2



- Breng de compound in een cirkelvormige beweging aan op de pad en gebruik de dop van de fles om een kleine hoeveelheid compound over de pad uit te spreiden. Bij het aanbrengen van compound op een nieuwe pad, wordt het aanbevolen om een paar seconden te beginnen met snelheidsinstelling 1 om ervoor te zorgen dat de pad gelijkmatig wordt voorzien van compound voordat u met de taak begint.
- Leg de pad plat op het oppervlak en begin met snelheidsstand 4 om de compound uit te spreiden. Verhoog de snelheid indien nodig. Oefen minimale druk uit in een noord/zuid, oost/west, kruislings patroon om krassen/defecten te verwijderen.
- Compound kleine defecten. Een gebied van ongeveer 60 cm x 60 cm wordt aanbevolen om een adequate verwijdering van krassen/defecten te garanderen.
- Gebruik een 3M™ Perfect-It™ ultrazachte doek - High Performance om de resten van het oppervlak te verwijderen. Als er krassen/defecten overblijven, breng dan 4 druppels compound aan op de pad en ga verder met compounding.
- Zorg ervoor dat alle schuurkrassen volledig zijn verwijderd. Inspecteer het oppervlak door dit te besproeien met 3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray en af te vegen met een schone microvezeldoek.
- **Let op:** Reinig pads regelmatig met een 3M™ conditioningborstel voor optimale prestaties.



Polijsten

3



- Breng het polijstmiddel aan in een cirkel aan de rand van of op de pad. Bij het aanbrengen van het polijstmiddel op een nieuwe pad, wordt het aanbevolen om een paar seconden te beginnen op snelheidsinstelling 1 om ervoor te zorgen dat de pad gelijkmatig wordt voorzien van polijstmiddel voordat u met de taak begint.
- Leg de pad plat op het oppervlak en begin op snelheidsstand 4 om het polijstmiddel uit te spreiden. Verlaag de snelheid indien nodig. Oefen minimale neerwaartse druk uit in verticale, horizontale en diagonale bewegingen om wervel-sporen/fouten te verwijderen.
- Polijst kleine gebieden. Een gebied van ongeveer 60 cm x 60 cm wordt aanbevolen om een adequate verwijdering van hologrammen/defecten te garanderen.
- Gebruik een 3M™ Perfect-It™ ultrazachte doek - High Performance om de resten van het oppervlak te verwijderen. Als er hologrammen/defecten achterblijven, breng dan 4 druppels polijstmiddel aan op de pad en ga verder met polijsten.



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bn@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bn@mmm.com



Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3m.nl/aad-info // www.3m.be/aad-info

3M, Finesse-It, Trizact, Hookit en Perfect-It zijn handelsmerken van 3M Company. Recycle dit product. © 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Polijtschijven en polijstmachines

3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine

Ervaar geen wervelsporen, hologrammen of doorbranden meer met het finishingsysteem met de 3M™ Excentrische polijstmachine; bereik een consistente hoogglans finish bij een verscheidenheid aan lakken en blanke lakken.

De cirkelvormige en trillende beweging in combinatie met onze bijpassende compound, polijstmiddel en pads voorkomt de gevreesde wervelsporen die gebruikelijk zijn bij traditionele roterende gereedschappen.



- **EEN NIEUWE MANIER VAN LAKHERSTEL:** De cirkelvormige en trillende beweging van de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine, in combinatie met onze bijpassende compound, polijstmiddel en pads voorkomen de wervelsporen die gebruikelijk zijn bij traditionele roterende gereedschappen.
- **UITERSTE CONTROLE:** Met de variabele snelheidsregeling van het gereedschap en een progressieve snelheidstrigger kunt u bij elke klus de kracht die u toepast aanpassen.
- **EEN SYSTEEM ONTWIKKELD OM SAMEN TE WERKEN:** Onderdeel van het gebruiksvriendelijke 3M™ Perfect-It™ Excentrische lakfinishsysteem, met pads, vloeistoffen en gereedschappen die zijn ontwikkeld voor een hoogwaardige finish.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100264630	34102E	3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine, 15 mm, 230V, 50Hz, stekker F, 34102E	1	Stuk	1	1
7100263992	34103E	3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine, 21 mm, 230V, 50Hz, stekker F, 34103E	1	Stuk	1	1

3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf

Behaal piekprestaties met de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf voor uw 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine. Deze steunschijven zorgen ervoor dat 3M™ Perfect-It™ Excentrische compound- en polijstpads stevig aan de polijstmachine blijven zitten, waardoor uw productiviteit wordt gemaximaliseerd. Eenvoudige bevestiging met één schroef.



- **PIEKPRESTATIES:** De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf helpt compound- en polijstpads optimaal te presteren op de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine.
- **EENVOUDIG AAN TE BRENGEN, STEVIGE BEVESTIGING:** De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf maakt gebruik van een 3M™ Hookit™-bevestiging om compound- en polijstpads snel te kunnen bevestigen – en stevig op hun plaats te houden.
- **SNEL MONTEREN:** De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf wordt met een enkele schroef en inbussleutel aan de polijstmachine bevestigd.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100265258	34128	3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf, 130 mm (5 in), 34128	5	Stuk	1	5
7100265259	34129	3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachinesteunschijf, 150 mm (6 in), 34129	5	Stuk	1	5

Polijstpads

3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimpolijstpad

Bereik de best mogelijke finish op een verscheidenheid aan lakken en blanke lakken met de 3M™ Perfect-It™ Excentrische finishing schuimpolijstpad, onderdeel van het 3M™ Perfect-It™ Excentrische finishingsysteem. Deze is ontworpen voor professionals van alle vaardigheidsniveaus in lakfinish en detailafwerking die een hoogwaardige finish willen bereiken zonder waasvorming en wervelsporen.



- **CONSISTENTE RESULTATEN:** Ervaar een vrijwel foutloze finish zonder angst voor doorbranden op uw pas gelakte panelen. Ontwikkeld om niet terug te hoeven naar de cabine, de cyclustijd niet te verstoren en het vertrouwen in het werk niet te verliezen.
- **EENVOUDIG TE GEBRUIKEN:** De 3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimpolijstpad levert een hoogglans finish voor monteurs van elk vaardigheidsniveau in werkplaatsen voor autoschade en professionele detailafwerking bij gebruik als onderdeel van het 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstsysteem.
- **STERK:** Deze stevige schuimpad is gemaakt om de cirkelvormige en trillende beweging van de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine te weerstaan en dan toch flexibel genoeg te zijn om de contouren van een voertuig te volgen.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100286964	34123	3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimpolijstpad, paars, 130 mm (5 in), 34123	6	Zak	1	6
7100286963	34127	3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimpolijstpad, paars, 150 mm (6 in), 34127	6	Zak	1	6

3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpad

Bereik de best mogelijke finish op een verscheidenheid aan lakken en blanke lakken met behulp van 3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpads. Ze zijn ontwikkeld om te werken met het 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstsysteem en leveren de snijwerking die u wilt zonder waasvorming, wervelsporen of hologrammen te creëren.



- **EEN NIEUWE MANIER VAN LAKHERSTEL:** Ervaar geen wervelsporen, hologrammen of doorbranden meer met de 3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpads en de bijpassende 3M™ Perfect-It™ Excentrische compound
- **CONSISTENTE RESULTATEN:** Ervaar een vrijwel foutloze finish zonder angst voor doorbranden op uw pas gelakte panelen. Ontwikkeld om niet terug te hoeven naar de cabine, de cyclustijd niet te verstoren en het vertrouwen in het werk niet te verliezen.
- **TWEE MATEN EN GROFTES:** Verkrijgbaar in zowel 130 mm als 150 mm diameter in grof en medium en passend op de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100286952	34120	3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpad, grof, wit, 130 mm (5 in), 34120	6	Zak	1	6
7100286951	34124	3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpad, grof, wit, 150 mm (6 in), 34124	6	Zak	1	6
7100286950	34121	3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpad, medium, wit, 130 mm (5 in), 34121	6	Zak	1	6
7100286947	34125	3M™ Perfect-It™ Excentrische wollen compoundpad, medium, wit, 150 mm (6 in), 34125	6	Zak	1	6

Afwerkproducten

3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimcompoundpad

Bereik de best mogelijke finish op een verscheidenheid aan lakken en blanke lakken met behulp van het 3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimcompoundpad. Deze is ontwikkeld voor het 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstsysteem en biedt de snijwerking die u wilt zonder waasvorming, wervelsporen of hologrammen te creëren.



- **EEN NIEUWE MANIER VAN LAKHERSTEL:** Ervaar geen wervelsporen, hologrammen of doorbranden meer met de 3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimcompoundpads en de bijpassende 3M™ Perfect-It™ Excentrische compound.
- **CONSISTENTE RESULTATEN:** Ervaar een vrijwel foutloze finish zonder angst voor doorbranden op uw pas gelakte panelen. Ontwikkeld om niet terug te hoeven naar de cabine, de cyclustijd niet te verstoren en het vertrouwen in het werk niet te verliezen.
- **SNELLE SNIJWERKING:** De 3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimcompoundpad verwijdert snel schuursporen van grofte 3000 en fijner zonder wervelsporen toe te voegen, waardoor uw polijststap gemakkelijker wordt.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100286949	34122	3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimcompoundpad, wit, 130 mm (5 in), 34122	6	Zak	1	6
7100286948	34126	3M™ Perfect-It™ Excentrische schuimcompoundpad, wit, 150 mm (6 in), 34126	6	Zak	1	6

Grove polijstcompounds

3M™ Perfect-It™ Excentrische compound

3M™ Perfect-It™ Excentrische compound is de professionele snel snijdende compoundformule die is ontwikkeld voor ons 3M™ Excentrische polijstsysteem. Gebruik het met onze 3M™ Perfect It™ Excentrische compoundpads om snel schuursporen van grofte 3000 en fijner te verwijderen. Het werkt op lakken en blanke lakken, of ze nu net nieuw of uitgehard zijn.



- **SNELLE SNIJWERKING:** 3M™ Perfect-It™ Excentrische compound verwijdert snel schuursporen van grofte 3000 en fijner zonder wervelsporen toe te voegen, waardoor uw polijststap gemakkelijker wordt
- **VEELZIJDIG:** Werkt uitstekend op nieuwe en uitgeharde lakken en helpt u een hoogwaardige finish te bereiken
- **MINDER ROMMEL:** Dankzij de formule voor eenvoudig reinigen kunt u sneller de volgende taak oppakken

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100264095	34132E	3M™ Perfect-It™ Excentrische compound, 3.78 L, 34132E	1	Fles	1	4
7100265273	34130E	3M™ Perfect-It™ Excentrische compound, 473 ml, 34130E	12	Fles	1	12
7100264084	34131E	3M™ Perfect-It™ Excentrische compound, 946 ml, 34131E	12	Fles	1	12

Fijne polijstmiddelen

3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel

Bereik met 3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel de best mogelijke finish bij alle lakken en blanke lakken. De geavanceerde schuurmaterialen en glansverbeteraars zorgen voor een consistente, hoogwaardige finish. Ontwikkeld voor gebruik met onze 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine en bijpassende pad voor professionals van alle niveaus in lakfinishing en detailafwerking die een perfecte finish willen zonder waasvorming en wervelsporen.



- **EEN NIEUWE MANIER VAN LAKHERSTEL:** Stop met het bestrijden van wervelsporen en waasvorming, besteed uw polijsttijd aan het perfectioneren van de glans met 3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel, onderdeel van het 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijststelsel.
- **CONSISTENTE RESULTATEN:** Levert voorspelbare resultaten van hoge kwaliteit dankzij een gepatenteerde combinatie van geavanceerde schuurmaterialen en glansverbeteraars.
- **EENVOUDIG TE GEBRUIKEN:** 3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel levert een hoogglans finish voor monteurs van elk vaardigheidsniveau in werkplaatsen voor autoschade en professionele detailafwerking als het wordt gebruikt als onderdeel van het 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijststelsel.

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100268580	34135E	3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel, 3,78 L, 34135E	1	Fles	1	1
7100265260	34133E	3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel, 473 ml, 34133E	12	Fles	1	12
7100263832	34134E	3M™ Perfect-It™ Excentrisch polijstmiddel, 946 ml, 34134E	12	Fles	1	12



Carrosserie plamuur

Diepe deuken en puntlassen vereisen tijdens het herstelwerk speciale aandacht. Naast een schone voorbereiding en schuren is het raadzaam om speciale vulmiddelen te nemen. In deze herstellingen zijn vaak nog microporiën aanwezig. Daarom moeten ter voorkoming van watermigratie geen standaard polyesterplamuren worden gebruikt. Het is raadzaam hiervoor waterbestendige epoxymaterialen te gebruiken, die beter beschermen tegen corrosie dan polyesterproducten en voldoen aan de moderne industriestandaarden voor reparatie.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P2



• Gehoorbescherming



• Comfortabele veiligheidsbril



• Herbruikbare werkkleding




• Veiligheids-handschoenen



1 Voorschuren van de beschadigde zone



- Schuur met een handblok om hoge en lage plekken in het reparatiegebied te herkennen
 - Markeer de diepe punten in het beschadigde gebied om laspunten te plaatsen
- Tip: Verwijder de verf niet volledig van het beschadigde gebied; dit stelt u in staat het uitdeukproces beter te voltooien en verkleint de kans op maken van gaten in het substraat



2 Voorbereiding



- Verwijder verf/coating in de dieper gelegen delen van het reparatiegedeelte ter voorbereiding van het uitdeuken



3 spot tabs aanbrengen



- Puntlas het reparatiegedeelte gebruikmakend van uw favoriete en aanbevolen methode en apparatuur
- Opmerking: Zorg er altijd voor dat de apparatuur juist is gekalibreerd, afhankelijk van de materialen die worden gerepareerd

4 Uitdeuken



- Trek de deuken uit met behulp van de juiste apparatuur van uw keuze
- Tip: Om pinholes te vermijden, probeer het product gelijkmatig te verdelen over het reparatieoppervlak

5 spot tabs verwijderen



- Verwijder de bevestigingstabs met een draaiende beweging
- Opmerking: Deze moderne methode verkleint de kans op het ontstaan van gaten in het paneel en vermijdt het dun worden van de ondergrond als gevolg van gebruik van te grove schuurkorrels bij het verwijderen

6 De werkplek verder uitschuren



- Het werkgebied schuren tot blank metaal
 - Eerst overschakelen naar ROTEX-planetaire beweging voor intensief schuren
 - Voor de fijnschuurstap overschakelen naar excentrische ROTEX-schuurbeweging, zonder de schuurschijf of korrel te veranderen!
- Opmerking: Gebruik voor aluminium ondergronden altijd een pneumatische schuurmachine, zoals de Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 en volg de instructies van ATEX-richtlijn 94/9/EG voor Zone 22-gebieden



7 Reiniging van het oppervlak



- Ontvet het oppervlak



8 Aanbrengen



- Breng voldoende 3M™ FC Epoxy metaalplamuur aan om de deuk in te vullen
 - Aanbevolen instellingen voor pistolen: pneumatisch max. inlaatdruk 5,5 bar / batterij aangedreven 3kN, max. snelheid 180 mm/min.
- Opmerking: Een nieuwe patroon moet vóór de eerste toepassing worden geëgaliseerd om een grondige menging van het product te waarborgen. Na het eerste gebruik is geen verdere egalisatie nodig



9 Uitharden




- Het uitharden van 3M™ FC Epoxy metaalplamuur kan worden versneld met IR-drogen na een initiële startdroging van het product in acht te hebben genomen. Wacht 10 minuten (gelling tijd), en gebruik een IR-droger gedurende 10-20 minuten met een paneeltemperatuur van 70 °C
- Luchtdrogend: schuurbaar na circa 4 uur bij een omgevingtemperatuur van 22 °C
- Gebruikstip: Bij lage omgevingtemperaturen het oppervlak en materiaal vóór het aanbrengen opwarmen tot circa 30 °C helpt de uitharding te versnellen

10 Schuren van de plamuurplek



- 3M™ Cubitron™ II 80+ - 120+.
 - Gebruik de ROTEX-planetaire beweging om coatings sneller te verwijderen
 - Schakel over naar excentrische ROTEX-bewegingen om eerdere schuurkrassen te verfijnen zonder het schuurmateriaal op de machine te vervangen
- Tip: Het voorschuren zou eventueel ook kunnen met traditionele schuurmachines



11 Reiniging van het oppervlak



- Ontvet het oppervlak grondig



Optioneel - tweede laag aanbrengen



- Breng zo nodig een extra laag 3M™ FC Epoxy metaalplamuur aan en herhaal de stappen drogen en schuren volgens de aanbevelingen in de voorgaande stappen
- De totale dikte na afwerken mag niet meer zijn dan 4-6 mm en de laag mag niet dikker zijn dan 2-3 mm.
- Volg de aanbevelingen van de autofabrikant en de lakfabrikant voor de vervolgstappen



PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P2



• Gehoorbescherming



• Comfortabele veiligheidsbril



• Herbruikbare werkkleding



• Veiligheids- handschoenen



1 De werkplek verder uitschuren



- Schuur de reparatieplek tot op de blanke plaat
- Gebruik de ROTEX-planetaire bewegingsinstelling om coatings sneller te verwijderen
- Schakel over naar excentrische ROTEX-bewegingen om eerdere schuurkrassen te verfijnen zonder het schuurmateriaal op de machine te vervangen

Opmerking: Gebruik voor aluminium ondergronden altijd een pneumatische schuurmachine, zoals de Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 en volg de instructies van ATEX-richtlijn 94/9/EG voor Zone 22-gebieden



2 Reiniging van het oppervlak



- Ontvet het oppervlak



3M™ Universeel reinigingsmiddel voor algemeen gebruik

3M™ Professionele Poetsdoeken

Kalibratie van een nieuw patroon



- Plaats het patroon in een geschikt pistool
- Vooralere u de reparatie start egaliseert u het product door een kleine hoeveelheid materiaal uit het patroon te drukken zodat een gelijke hoeveelheid van beide componenten naar buiten komt
- Bevestig het mengmondstuk en gebruik de eerste 2-4 cm materiaal dat uit het mondstuk komt niet om te vermijden dat materiaal met een verkeerde mengverhouding zou gebruikt worden

Opmerking: De voorgaande stap is alleen nodig bij gebruik van een nieuwe patroon.



3M™ FC Epoxy metaalplamuur

3M™ mengmondstuk

3M™ High Power manueel pistool

3 Aanbrengen




- Breng eerst een "strakke" laag materiaal aan op het gelaste gebied, om ervoor te zorgen dat het materiaal eventuele gaatjes van de vorige lasstappen volledig bedekt. Extra lagen van het product kunnen direct op de eerste laag worden aangebracht in een "nat op nat" methode, om de reparatie op te bouwen tot de vereiste laagdikte
- Werktijd en verwerkingstijd mengmondstuk 15-20 min bij 22 °C
- Aanbevolen instellingen voor pistolen: pneumatisch max. inlaatdruk 5,5 bar / batterij aangedreven 3kN, max. snelheid 180 mm/min



3M™ Plastic Spatel

4 Uitharden



- Het uitharden van 3M™ FC Epoxy metaalplamuur kan worden versneld met IR-drogen na een initiële startdroging van het product in acht te hebben genomen. Wacht 10 minuten (gelling tijd), en gebruik een IR-droger gedurende 10-20 minuten met een paneeltemperatuur van 70 °C
- Luchtdrogend: schuurbaar na circa 4 uur bij een omgevingstemperatuur van 22 °C

Gebruikstip: Bij lage omgevingstemperaturen het oppervlak en materiaal vóór het aanbrengen opwarmen tot circa 30 °C helpt de uitharding te versnellen

5 Voorschuren van de plamuurplek



- Het voorschuren kan ook worden uitgevoerd met traditionele carrosserievijl

6 Schuren van de plamuurplek



- Vlakschuren van de plamuurplek
- Gebruik de ROTEX-planetaire bewegingsinstelling om coatings sneller te verwijderen
- Schakel over naar excentrische ROTEX-bewegingen om eerdere schuurkrassen te verfijnen zonder het schuurmateriaal op de machine te vervangen



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm

3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm

7 Reiniging van het oppervlak



- Ontvet het oppervlak grondig



3M™ Universeel reinigingsmiddel voor algemeen gebruik

3M™ Professionele Poetsdoeken

Optioneel - tweede laag aanbrengen



- Breng zo nodig een extra laag 3M™ FC Epoxy metaalplamuur aan en herhaal de stappen drogen en schuren volgens de aanbevelingen in de voorgaande stappen
- De totale dikte na afwerken mag niet meer zijn dan 4-6 mm en de laag mag niet dikker zijn dan 2-3 mm.
- Volg de aanbevelingen van de autofabrikant en de lakfabrikant voor de vervolgstappen



3M™ FC Epoxy metaalplamuur

3M™ mengmondstuk

3M™ High Power manueel pistool

Carrosserie plamuur

Carrosserieplamuur

3M™ FC Epoxy metaalplamuur

3M™ FC Epoxy metaalplamuur is een snel uithardende plamuur voor alle metalen ondergronden (staal, aluminium, enz.) voor het vullen van diepere deuken, vormen en modelleren van oppervlaktestructuren en tegen corrosie beschermen van lasnaden.

- Loodvrij alternatief voor tinsolderen
- Ideaal voor modelleren/vormen van moeilijk bereikbare plekken
- Uitstekende corrosiebescherming



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100276634	37455	3M™ FC Epoxy metaalplamuur, 180 ml, 37455	6	Stuk	1	6

Mondstukken en pistoolpunten

3M™ Mengmondstuk voor epoxymaterialen 19D

3M™ Mengmondstuk voor epoxymaterialen 19D is een statisch mengmondstuk dat wordt gebruikt met 2K-epoxymaterialen in coaxiale ronde patronen

- Epoxymateriaal direct op de reparatie aanbrengen
- Lang genoeg om goed te mengen, maar ook kort om verspilling te minimaliseren
- Transparant ontwerp



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100279548	51875	3M™ Mengmondstuk voor epoxymaterialen 19D, 51875	50	Stuk	10	50



Reinigingsproducten

Hoe schoner het werk, hoe makkelijker u uitstekende resultaten behaalt. Wij bieden verschillende materialen om u te helpen uw werk schoon en netjes te houden.

■ Reinigingsproducten

Zelfklevende reiniger en verwijderaar

3M™ Lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik

Verwijder lijm, was, vet, olie en teer met het 3M™ Lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik. Ons oplos- en reinigingsmiddel is samengesteld uit verschillende oplosmiddelen en is speciaal ontworpen om lijm, siliconen polijstmiddel, was, teer en olie snel te verwijderen van een oppervlak.

- Snel verwijderen van was, vet, olie en teer
- Te gebruiken op uitgeharde autolak, vinylmaterialen en stoffen
- Verwijder lichte verfspuitnevel



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000079959	08984	3M™ Lijmreinigingsmiddel voor algemeen gebruik, 1l, 08984	12	Doos	1	12

Polijstdoekjes

3M™ Perfect-It™ Ultrazachte poetsdoek

Gebruik onze hoogwaardige 3M™ Perfect-It™ Ultrazachte poetsdoek om restdeeltjes, stof, vuil en vingerafdrukken weg te wagen zonder krassen achter te laten. Te gebruiken op een scala van verschillende ondergronden, waaronder glas, metaal, chroom, vinyl en leer.

- Veeg restdeeltjes, vuil, stof en vingerafdrukken snel en gemakkelijk weg
- Gebruik een niet-krassende poetsdoek met weinig pluizen
- Bestand tegen chemicaliën



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000032156	50400	3M™ Perfect-It™ Ultrazachte poetsdoek, geel, High Performance, 50400	20	Stuk	1	20

3M™ Professionele paneeldoekjes

3M™ Professionele paneeldoekjes zijn geschikt voor intensief gebruik en zijn zeer goed absorberend voor alle werkzaamheden in de carrosseriewerkplaats en de spuitrij.

- Sterke doekjes met uitstekende absorptie-eigenschappen
- Dankzij de uitzonderlijke sterkte nat en droog te gebruiken voor intensief schoonmaken
- Antistatische doekjes die vrijwel niet pluizen



Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100255705	34567	3M™ Professionele paneeldoekjes, 300 mm x 400 mm, 400 stuks, 34567	1	Rol	1	1



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het verstrekken van PBM om de gezondheid van uw technici te helpen beschermen, zal helpen het hele bedrijf te beschermen. De persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M helpen u werknemers te beschermen: De meest waardevolle hulpbron van een verfwinkel!

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Overalls

3M™ Herbruikbare spuitoverall 51851

De 3M™ Herbruikbare overall 51851 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 6 en de norm EN 1149 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van polyester materiaal met koolstofvezeldraden die verticaal door de stof lopen. Kan tot 30 keer gewassen worden op 40 °C. Biedt tevens kniebeschermers en een geventileerd rugpand om een optimaal evenwicht tussen bescherming en comfort te bieden.



- Herbruikbaar tot na 30 wasbeurten op 40 °C
- Voldoet aan EN1149-5:2018 wat betreft antistatische beschermende eigenschappen
- Kniebeschermers van EVA-foam

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100147722	51851XXL	3M™ Herbruikbare overall 51851, 2XL	10	Stuk	1	10
7100147721	51851L	3M™ Herbruikbare overall 51851, L	10	Stuk	1	10
7100147723	51851M	3M™ Herbruikbare overall 51851, M	10	Stuk	1	10
7100147724	51851XL	3M™ Herbruikbare overall 51851, XL	10	Stuk	1	10

Veiligheidsbrillen

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen 400 Serie

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveerarmen en zachte, verstelbare neuskussens.



- Comfortabele 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met zachte verstelbare neusbrug en zachte uiteinden van de brilveren ter verbetering van comfort en pasvorm
- Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
- De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF401AS/AF-EU, 20/doos	20	Stuk	1	20

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsgoggles

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril Serie 500

3M™ Goggle Gear™-ruimzichtbril 500 Serie biedt superieure anticondensbescherming in een modern, slank en lichtgewicht ontwerp.



- Klein profiel 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen met een lichtgewicht ontwerp voor de hele dag door-comfort en indirecte luchtstroom om beslaan te voorkomen.
- Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- De 3M™ Scotchgard™ Condenserende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, neopreen hoofdband, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG501NSGAF-EU, 10/doos	10	Stuk	1	10

Beschermende helmen

3M™ Hoofdsetcombinaties G500-serie

De 3M™ Hoofdsetcombinaties voor bosbouw en industrie G500-serie zijn een veelzijdige en comfortabele oplossing; voor als een op zichzelf staand gezichtsbeschermingssysteem of voor gecombineerde gezichts- en gehoorbescherming.



- Ventilatie voor extra comfort
- Ontwerp met een kabelhouder voor PELTOR™ communicatieproducten
- Een breed scala aan vizieren en gelaatsschermen beschikbaar voor vele industriële toepassingen

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7000038216	G500-GU	3M™ Hoofdsetcombinatie, industrie, geel, G500-GU	10	Stuk	1	10

Accessoires voor gehoorbescherming

3M™ 1310 Oordoppen met beugel

3M™ E-A-R™ 1310 Oordoppen met beugel zijn ontworpen met een gepatenteerde hoofdbeugel die kan buigen en zich aanpast aan de bewegingen van uw kaak en hoofd, voor een comfortabele en veilige pasvorm met constante lage druk in het oor. Onze blauwe, robuuste beugel van acetaal kunststof is gemaakt om achter het hoofd of onder de kin te passen, waardoor deze ideaal is voor dragers die worden blootgesteld aan incidenteel lawaai.



- Tot 26 dB geluidsreductie
- Flexibele beugel om de druk constant en comfortabel te houden, ongeacht de hoofdmaat
- Innovatieve flexibele beugel voor optimale pasvorm en superieur comfort

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100089592	1310	3M™ E-A-R™ Oordoppen met beugel, 26 dB, 10/doos, 1310	50	Stuk	1	50

Persoonlijke beschermingsmiddelen

3M™ E-AR™ Reservedoppen

Reservedoppen voor verbeterde hygiëne en kostenbesparing, passen op de 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ en 1310 Oordoppen met beugel.



- Vervangende schuimoordoppen voor de 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ en 1310 Oordoppen met beugel
- Eenvoudig te verwijderen en te vervangen doppen voor uw oordoppen met beugel
- Reservedoppen zijn een eenvoudige manier om de hygiëne en het comfort van uw wasbare gehoorbeschermers met beugel te verbeteren

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Reservedoppen, 26 dB, 20 paar/doos, 1311	100	Paar	1	100

Onderhoudsvrije maskers

3M™ Aura™ Stofmaskers Serie 9300+

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Onze stofmaskers zijn verkrijgbaar in beschermingsniveaus FFP1, FFP2 en FFP3, met modellen met of zonder ventiel en een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.



- Origineel ontwerp met 3 panelen dat meer gezichts beweging toelaat.
- De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u gemakkelijk te ademen
- Verkrijgbaar met 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel hetgeen de warmteontwikkeling helpt verminderen

Product ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE	KP	VD
7100258909	9322+	3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 9322+	120	Stuk	10	120

Index

Artikelen.	Pagina
05170	56
05171	56
05172	56
08984	72
09650	60
09651	60
1310	75
1311	76
202557	34
202558	34
202580	27
202587	28
202589	27
202590	35
202600	28
202613	25
202614	24
202615	24
202616	24
202618	32
202622	25
202629	24
202632	24
202634	24
202637	18
202638	32
202643	25
202644	24
202645	24
202646	18
202648	27
202649	27
202650	27
202651	27
202652	27
202653	18
202654	25
202657	25
202658	25
202660	18
202662	18
202664	32
202665	36
202666	17
202667	17
202676	17
202681	17
202684	18
202686	16
202690	17
202691	17
202692	17
202693	17
202696	17
202697	16
202698	18
202701	16
202702	16

Artikelen.	Pagina
202703	16
202704	19
202706	17
202707	17
202708	18
202709	18
202710	17
202711	34
202712	25
202715	26
202719	26
202724	29
202725	29
202726	30
202739	29
202740	25
202741	30
202744	28
202745	33
202746	33
202755	34
202756	29
202759	28
202770	13
202779	14
202783	14
202788	13
202789	14
202793	15
202795	15
202796	15
202797	16
203853	19
203855	24
203900	30
203901	30
203902	30
203905	30
203908	30
203909	30
203911	30
204742	25
204744	24
30006	26
30007	26
30089	16
30103	28
30639	55
30804	50
30806	50
31366	46
31367	46
31368	46
31369	46
31471	47
31650	42
31651	42
31652	42

Artikelen.	Pagina
31653	42
31654	42
31655	42
31656	42
31665	42
31666	42
31667	42
31668	42
31669	42
31670	42
31671	42
31679	42
31680	42
31681	42
31682	42
31683	42
31684	42
31685	42
31706	33
33538	51
33539	51
33540	51
33541	51
33542	51
33543	51
33544	51
33550	51
33551	51
33552	51
33553	51
33554	51
34102E	63
34103E	63
34120	64
34121	64
34122	65
34123	64
34124	64
34125	64
34126	65
34127	64
34128	63
34129	63
34130E	65
34131E	65
34132E	65
34133E	66
34134E	66
34135E	66
34337	55
34339	55
34340	55
34341	55
34342	55
34343	55
34550	52
34551	52
34552	52

Artikelen.	Pagina
34553	52
34554	52
34555	52
34556	52
34560	52
34561	51
34562	51
34563	51
34564	51
34565	51
34566	51
34567	72
34780	49
34781	49
34782	49
34783	49
34784	49
34785	49
35109	55
35110	55
35111	55
35112	56
35113	56
35114	56
35115	56
35116	56
35123	57
35124	56
35825	57
35826	57
35828	57
36420	43
36421	43
36422	43
36423	43
36424	43
36425	43
36426	43
36462	52
36463	52
36464	52
36465	52
36466	52
36467	52
36468	52
37455	70
50400	72
50414	50
50415	50
50416	60
50534	48
50535	48
50728	57
50729	57
50913	48
51019	48
51020	48
51053	50

Index

Artikelen.	Pagina
51054	50
51055	50
51057	50
51099	50
51154	49
51155	49
51156	49
51157	49
51158	49
51263	49
51264	49
51265	49
51266	49
51267	49
51304	50
51369	47
51370	47
51371	47
51373	47
51374	47
51375	47
51376	47
51377	47
51379	47
51381	48
51382	48
51383	47
51386	53
51387	53
51388	53
51389	53
51390	53
51391	53
51393	53
51395	53
51399	54
51400	54
51401	54
51402	54
51403	54
51404	54
51406	54
51408	54
51411	53
51412	53
51413	53
51414	53
51415	53
51416	53
51418	53
51421	47
51422	47
51423	47
51424	47
51426	47
51428	47
51588	53
51589	53

Artikelen.	Pagina
51590	53
51591	53
51592	54
51599	54
51600	54
51601	54
51602	54
51603	54
51610	46
51611	46
51612	46
51613	46
51614	46
51615	46
51616	46
51617	46
51626	46
51627	46
51629	46
51630	46
51631	46
51851L	74
51851M	74
51851XL	74
51851XXL	74
51875	70
52020	47
52022	53
52023	54
52024	54
52025	54
52026	46
52027	46
52028	46
52057	35
52058	35
55535	60
575087	22
575088	23
575096	22
575098	22
575105	23
575749	23
576266	13
9322+	76
G500-GU	75
GG501NSGAF-BLU	75
PN202243	19
SF401AF	74

3M Local Contact Addresses



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland
Tel: +49 2131 88 19 265
3m-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur
www.3Mdeutschland.de/tass



3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Österreich
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3Maustria.at/autoreparatur
www.3Maustria.at/tass



3M (Schweiz) GmbH / 3M (Suisse) S.à r.l.

Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Schweiz / Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/autoreparatur
www.3Msuisse.ch/autocarrosérie
www.3Msuisse.ch/tass



3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.be/fr/autocarrosérie
www.3M.be/autoreparatie
www.3Mbelgie.be/tass



3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.nl/autoreparatie
www.3Mnederland.nl/tass



3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3M.com.es/3M/es_ES/
empresa-es/contactar
www.3M.com.es/tass



3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto
www.3Mfrance.fr/tass



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Italia
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
www.3Mautocarrozzeria.it
www.3Mitalia.it/tass



3M United Kingdom plc

Automotive Aftermarket
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, RG12 8HT
England
Phone: +44 (0)161 237 6391
aadukenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk
www.3M.co.uk/tass



3M Ireland Limited

Automotive Aftermarket
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines, Dublin 18
Ireland
Tel: +353 12160301
aadukenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk
www.3M.co.uk/tass



3M Svenska AB

Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Svenska
Tel: 08-922100
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.se/bileftermarknad
www.3Msverige.se/tass



3M Norge AS, Auto

Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Norge
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.no/auto
www.3Mnorge.no/tass



Denmark, 3M a/s

Automotive Aftermarket
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark
aadukenquiries@mmm.com
www.3MAuto.dk
www.3Mdanmark.dk/tass



Finland, Suomen 3M Oy

Autotuotteet
Keilaniementie 1
02151 Espoo
Tel: 09 5252 1
aadukenquiries@mmm.com
www.3M.fi/autotuotteet
www.3Msuomi.fi/tass



3M Poland

Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Polska
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/kontakt
www.3Mpolska.pl/tass



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
www.3Mcesko.cz/tass



3M Slovensko s.r.o

Polus Tower 2, Vajnorska 100/B
831 04 Bratislava
www.3Mslovensko.sk/tass



3M Hungária Kft

Neumann János u. 1/E
1117 Budapest
www.3Mmagyarorszag.hu/tass

For more AAD Contact details go to:
www.3m.com/collisionrepair



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com
3M.nl/contact
3M.nl/auto

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com
3M.be/contact
3M.be/autocarrosserie

powered by

FESTOOL
Automotive Systems