



Ruban armé bidirectionnel universel 3M™ 8959

Le ruban armé 3M™ 8959 est un ruban armé universel haute résistance conçu pour le cerclage, le conditionnement, le jointage et le renforcement de charges moyennes. Les filaments de fibre de verre sont disposés de manière bidirectionnelle et offrent ainsi une grande résistance à la traction sur toute la largeur et la longueur de la bande.

Ruban armé universel à haute résistance, idéal pour le cerclage, le conditionnement, le jointage et le renforcement de charges moyennes.

Avantages pour l'utilisateur final

- Ruban armé universel pour le cerclage, le conditionnement et le renforcement de charges moyennes
- Ruban renforcé de fibre de verre bidirectionnelle offrant une résistance aux coupures et déchirures dans le sens machine et dans le sens transversal
- Ses filaments bidirectionnels lui permettent de résister à la déchirure centrale lorsqu'il est utilisé comme fermeture en une seule bande ou comme fermeture en H sur les boîtes à rabats standard ultrarésistantes simple, double ou triple paroi (RSCs)
- Adhère facilement avec une adhérence initiale élevée à la plupart des substrats en carton ondulé
- Les marques, codes à barres et autres graphiques peuvent être lus à travers le ruban translucide
- Capable de résister à des conditions d'expédition et de manutention difficiles
- Résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures

Unités disponibles

- 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm x 50 m

Caractéristiques du produit

- Résistance à la coupure et à la déchirure dans le sens machine et dans le sens transversal
- Adhère facilement à la plupart des surfaces avec une adhérence initiale élevée
- Résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures
- Capable de résister à des conditions d'expédition et de manutention difficiles
- Le film transparent offre une visibilité claire des graphiques, des impressions et des illustrations de la boîte

Applications proposées

- Conditionnement de produits de poids moyen
- Fermeture d'emballage lourd
- Jointage transversal
- Cerclage
- Scellage et palettisation

Commentaires

- Dévidoir de ruban armé 3M™
- Dévidoir 3M™ H-10 : Dévidoir de ruban armé, jusqu'à 25 mm
- Dévidoir 3M™ H-12 : Doté d'un système de freinage manuel pour tendre le ruban, jusqu'à 25 mm

Caractéristiques

Couleur :	Translucide
Épaisseur totale [mm] :	0,130
Support :	Film polypropylène renforcé de fibre de verre bidirectionnelles
Type d'adhésif :	Résine de caoutchouc synthétique
Résistance au pelage [Newton/25 mm] :	22,5
Résistance à la traction [Newton/25 mm] :	700
Allongement à la rupture :	6 %