

Product Bulletin

製品説明書

3M™ エッジシール・テープ PV-1004

1 概説

3M™ エッジシール・テープ PV-1004 は耐久性、寸法安定性に優れたポリオレフィン系樹脂フィルムで、案内標識、規制標識等として貼り付けられた反射シートのエッジ部分を保護するテープです。3M™ エンジンアグレート EGP 普通反射シート封入プリズム型 2430・3430 シリーズ、3M™ ハイ・インテンシティグレード HIP 高輝度反射シートカプセルプリズム型 2930・3930 シリーズ及び 3M™ ダイヤモンドグレード™ DG³ 超高輝度反射シート広角プリズム型 2090・4090 シリーズに適しています。

2 性能

本製品の基本的な性能は次表に示す通りです。

表 1 製品特性		
	項目	内容
1	素材	ポリオレフィン樹脂
2	色	無色透明
3	厚み	100 μm
4	寸法	12.5mm(幅) × 30m(長さ) 20.0mm(幅) × 30m(長さ)
5	接着強度	28 N/25mm(代表値)
6	伸び(%)	180%(代表値)
7	引張強度(N/25mm)	35 N/25mm(代表値)
8	耐溶剤性	40°C温水 (24 時間) : 影響なし エチレングリコール : 水 = 1 : 1 (24 時間) : 影響なし SAE20 モーターオイル (24 時間) : 影響なし 10% 塩酸 (10 分) : 影響なし 10% アンモニア水 (10 分) : 影響なし メチルアルコール (10 分) : 影響なし

※ 項目 5、6、7 は JIS Z0237 の試験方法による。

3 保管

- 乾燥した冷暗所に保管し、購入後 1 年以内に使用してください。

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、ダイヤモンドグレードは、3M 社の商標です



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.

RFS-B004-B (202308)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)