

Product Bulletin

製品説明書

3M™ 線形視線誘導標 ウェーブ・ライト・ライン HG ソフト DR

- 素材・形状 : プリズム型反射シート表面にセルフクリーニング機能付きフィルムをラミネート後、0.2mm 厚のアクリルフィルムに貼りつけ一体加工し凸部を形成した製品
- 反射シート : 3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シート

反射性能：

観測角	入射角	白	黄	赤	青	蛍光橙	蛍光黄緑	蛍光黄
0.2°	0.2°	720	594	135	58.5	207	630	360
	30°	405	306	63	27	117	306	198

※ JIS Z 9117 に規定する方法に準拠し、一体加工前の反射シートの状態で再帰反射係数を測定した時に上表の数値以上である事。


※ 赤と青は印刷色

色：

色	色度座標の範囲								Y 値	
	1		2		3		4			
	x	y	x	y	x	y	x	y	上限	下限
白	0.305	0.305	0.355	0.355	0.335	0.375	0.285	0.325	--	40
黄	0.487	0.423	0.545	0.454	0.465	0.534	0.427	0.428	45	24
赤	0.690	0.310	0.595	0.315	0.569	0.341	0.655	0.345	15	3
青	0.078	0.171	0.150	0.220	0.210	0.160	0.137	0.038	10	1
蛍光橙	0.595	0.351	0.645	0.355	0.583	0.416	0.535	0.400	—	25
蛍光黄緑	0.387	0.610	0.369	0.546	0.428	0.496	0.460	0.540	—	60
蛍光黄色	0.521	0.424	0.557	0.442	0.479	0.520	0.454	0.491	--	45

※ JIS Z 8722 に規定する 45°照明、垂直受光の幾何学条件で標準の光 D₆₅により測定した時、上表の色度座標の範囲内に有る事。(注：測定は、一体加工前の反射シートの状態で行う)

- 基板 : アクリルフィルム(0.2mm 厚)
- 両面テープ : アクリル系粘着剤
- 寸法公差 : 製品幅±1.5mm 、製品長さ±5.0mm、高さ±2.0mm



項目	種類
幅	50、100、150、200(mm)
長さ	840(mm)
高さ	10(mm)

*山の数 は長さが840 の場合には 14 個、420 の場合には 6 個になります

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、ダイヤモンドグレードは、3M 社の商標です



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2023. All Rights Reserved.

PS-PPT-003-B (202309)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)