



Solutions pour la Réparation Automobile

Protection anti-gravillon Repeignable 3M™

1) Références

08873TF 3M™ Protection anti-gravillon Repeignable 3M™, Noir
08874TF 3M™ Protection anti-gravillon Repeignable 3M™, Gris
08875TF 3M™ Protection anti-gravillon Repeignable 3M™, Blanc

2) Description et utilisation

Le Protection anti-gravillon Repeignable 3M™ 08873TF/08874TF/08875TF est un revêtement à base de résine alkyde, sans toluène, doté de propriétés anticorrosion et d'insonorisation. Il est recouvrable et sèche rapidement.

Caractéristiques principales :

- Peut être recouvert de peintures à séchage à l'air ou à basse température après 30 minutes à température ambiante (23°C). Pour obtenir des résultats optimaux, ce revêtement doit être appliqué sur des surfaces apprêtées ou peintes, puis recouvert avec des systèmes de peinture automobile.
- Différents applicateurs de pulvérisation 3M peuvent être utilisés, tels que le pistolet standard Pistolet à air comprimé 3M™, 08996 ou le Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ avec le Godet sous pression 3M™ H/O PPS™ série 2.0, afin d'obtenir différentes textures avec un seul pistolet.

3) Propriétés physiques

Contenant	1 kg
Base	À base de résine alkydique
Densité kg/litre (Approx.)	1,36 – 1,50
Couleur	Noir / Gris / Blanc
Rendement	3–4 m ² /kg – 200–300 µm d'épaisseur
Sec au toucher	30 minutes
Recouvrable après	30 minutes
Durée de conservation	12 mois

4) Consignes d'utilisation

Usages du produit:

Conçu pour une application sur les parties inférieures de la carrosserie afin d'assurer une protection contre les impacts de gravillons. Pour obtenir les meilleurs résultats, ce revêtement doit être appliqué sur des surfaces apprêtées ou peintes, puis recouvert avec des systèmes de peinture automobile.

À utiliser avec les applicateurs suivants : Pistolet à air comprimé 3M™, 08996, Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ et Godet sous pression 3M™ H/O PPS™ série 2.0.

Mode d'emploi:

1. Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de poussière et légèrement rugueuses grâce à un ponçage avec du papier abrasif P180-240 afin de garantir une bonne adhérence.
2. Bien agiter le bidon avant utilisation.
3. Vérifier que les orifices de sécurité du pistolet sont dégagés afin d'éviter toute rupture éventuelle du contenant due à une pression excessive.
4. Retirer la protection plastique en tirant sur l'anneau situé sur le dessus de l'emballage.
5. Percer le contenant avec un tournevis ou un outil similaire.
6. Pulvériser le produit à vitesse constante, à environ 20 cm de la surface, avec une pression de 3 à 4 bars.
7. Ajuster la pression d'air pour contrôler la texture.
8. Les meilleurs résultats sont obtenus avec le Pistolet à air comprimé 3M™, 08996, le Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ et le Godet sous pression 3M™ H/O PPS™ série 2.0.
9. Le produit peut être repeint environ 30 minutes après l'application.

5) Stockage

Le produit a une durée de conservation de 12 mois.

Pour une durée de conservation maximale, stockez le produit à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Des températures plus élevées réduisent la durée de conservation, tandis que des températures plus basses entraînent une augmentation temporaire de la viscosité.

Effectuez la rotation des stocks selon le principe "FIFO" : "first in - first out" (Premier arrivé, premier sorti).



6) Sécurité

Veuillez consulter l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit, afin d'obtenir les informations relatives à la santé et à la sécurité.

Le Protection anti-gravillon Repeignable 3M™ est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie	3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto	3M Belgium bvba/sprl Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie
3M Maroc www.3mmaroc.ma/3M/fr_MA/p/		

3M et PPS sont des marques déposées de la société 3M, © 3M 2026. Tous droits réservés.