



Divisione Autocarrozzeria

Protettivo antisasso sopraverniciabile 3M™

1) Codice prodotto

08873TF Protettivo antisasso sopraverniciabile 3M™, nero
08874TF Protettivo antisasso sopraverniciabile 3M™, grigio
08875TF Protettivo antisasso sopraverniciabile 3M™, bianco

2) Descrizione e uso finale

Il Protettivo antisasso sopraverniciabile 3M™, 08873TF/08874TF/08875TF è un rivestimento a base di resina alchidica privo di toluene, con proprietà anticorrosive e fonoisolanti. È sopraverniciabile e ad asciugatura rapida.

Caratteristiche principali:

- Può essere verniciato con vernici ad essiccazione all'aria o a bassa temperatura dopo 30 minuti a temperatura ambiente (23 °C). Per ottenere risultati ottimali, questo rivestimento deve essere applicato su superfici con primer/fondo.
- È possibile utilizzare diversi applicatori a spruzzo 3M, come la Pistola pneumatica 3M™, 08996, la Pistola a spruzzo ad alte prestazioni 3M™ e la Tazza pressurizzata tipo H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0, per ottenere diverse texture con un'unica pistola.

3) Proprietà fisiche

Contenitore	1 kg
Base	A base di resina alchidica
Densità kg/litro (circa)	1,36 – 1,50
Colore	Nero / Grigio / Bianco
Coprenza	3–4 m²/kg – spessore 200–300 µm
Tempo di fuori polvere	30 minuti
Sovraverniciabile dopo	30 minuti
Durata di conservazione	12 mesi

4) Istruzioni per l'uso

Usi del prodotto:

Sviluppato per l'applicazione sulle parti inferiori della carrozzeria del veicolo per la protezione contro l'impatto di pietrisco. Per ottenere i migliori risultati, questo rivestimento deve essere applicato su superfici con primer/fondo.

Utilizzare con i seguenti applicatori: Pistola pneumatica 3M™, 08996, Pistola a spruzzo ad alte prestazioni 3M™ e Tazza pressurizzata tipo H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0.

Istruzioni per l'uso:

1. Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di polvere e rese leggermente ruvide tramite carteggiatura con carta abrasiva P180-240 per garantire una buona adesione.
2. Agitare bene la latta prima dell'uso.
3. Assicurarsi che i fori di sicurezza della pistola siano liberi per evitare una possibile rottura del contenitore dovuta a pressione eccessiva.
4. Rimuovere la protezione in plastica tirando l'anello posto sulla parte superiore della confezione.
5. Perforare il contenitore con un cacciavite o utensile simile.
6. Spruzzare il prodotto con velocità costante da una distanza di circa 20 cm dalla superficie utilizzando una pressione di 3-4 bar.
7. Regolare la pressione dell'aria per controllare la texture.
8. I migliori risultati si ottengono con la Pistola pneumatica 3M™, 08996 oppure con la Pistola a spruzzo ad alte prestazioni 3M™ e la Tazza pressurizzata tipo H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0.
9. Il prodotto può essere sovraverniciato circa 30 minuti dopo l'applicazione.

5) Conservazione

Il prodotto ha una durata di conservazione di 12 mesi.

Per garantire la massima durata, conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C. Temperature più elevate riducono la durata di conservazione, mentre temperature più basse provocano un aumento temporaneo della viscosità. Effettuare la rotazione delle scorte secondo il criterio "FIFO": "first in – first out"

6) Sicurezza

Fare riferimento all'etichetta del prodotto e alla Scheda di Sicurezza prima di utilizzare questo prodotto, per ottenere le informazioni relative alla salute e alla sicurezza.

I Protettivo antisasso sopraverniciabile 3M™ è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M e PPS sono marchi commerciali dell'azienda 3M, © 3M 2026. Tutti i diritti riservati.