

3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

Inhoudsopgave

Verpakkingssystemen

Verpakkingstapes	200
Doosafdichtingsbanden	201
Plakhaken	208




Verpakkingssystemen

Verpakkingstapes

Scotch® Document verzendingstape 8241

Document verzendingstape op rol

- Feloranje rand aan alle vier de zijden en een transparant niet-plakkerig rechthoekig venster
- Het veilig opbrengen van pakbonnen en andere documenten op een grote verscheidenheid aan dozen en verpakkingen
- Bescherm het document en traceert het pakket



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100160307	8241150	Scotch® Document verzendingstape 8241, Transparant, 150 mm x 66 m	12	Rol

Scotch® Document verzendingstape 8242

Document verzendingstape op rol, waardoor er geen schutvellen verwijderd dienen te worden.

- Feloranje rand aan alle vier de zijden en een transparant niet-plakkerig rechthoekig venster
- Het veilig opbrengen van pakbonnen en andere documenten op een grote verscheidenheid aan dozen en verpakkingen
- Bescherm het document en traceert het pakket

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100160319	8242150	Scotch® Document verzendingstape 8242, Transparant, 150 mm x 66 m	12	Rol

3M™ Handvattape 8330

Onze 3M™ Carry Handle 8330 transformeert bijna alles in een handig, reisvriendelijk pakket. Een duurzame plastic strip met lijm aan elk uiteinde voor het vasthechten aan beide zijden van een doos of verpakking creëert een klein handvat die tot 30 pond kan dragen wanneer deze op de juiste manier wordt aangebracht.



- Verander omvangrijke aankopen in reisvriendelijke pakketten
- Draaggrepen zijn eenvoudig aan te brengen en kunnen tot 30 pond dragen
- Aan te passen handgrepen in maximaal zes kleuren voor speciale promoties of UPC-codes om speciale slogans te verspreiden van uw bedrijf

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100054963	83303558	3M™ Handvattape 8330, Wit, 35 mm x 584 mm	1	Doos

Verpakkingssystemen

3M™ Handvattape 8310

Onze 3M™-draaghandgreep 8310 verandert bijna alles in een handig, reisvriendelijk pakket. Een duurzame plastic strip met kleefstof aan elk uiteinde om aan beide zijden van een doos of pakket te kleven, creëert een kleine lus die tot 10 pond kan dragen.



- Draaggrepen zijn eenvoudig aan te brengen en kunnen tot 30 pond dragen
- Draaggrepen zijn eenvoudig aan te brengen en kunnen tot 30 pond dragen
- Aan te passen handgrepen in maximaal zes kleuren voor speciale promoties of UPC-codes om speciale slogans te verspreiden van uw bedrijf

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100049685	83102543	3M™ Handvattape 8310, Wit, 25 mm x 432 mm x 76 mm	1	Doos

Doosafdichtingsbanden

Focus

Scotch® Verpakkingstape 311+

Scotch® Verpakkingstape 311+ is een hoogwaardige industriële verpakkingstape voor het sealen, lassen, recouperen en andere veeleisende verpakkingstoepassingen. Levert goede prestaties in vochtige en koude transport- en opslagomgevingen, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.



- Hoogwaardige industriële verpakkingstape ontworpen voor lage temperaturen en vochtige omstandigheden
- Ideaal voor het sealen, splitsen, recouperen bij veeleisende verpakkingstoepassingen
- Goede prestaties over brede temperatuurbereiken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100220358	311+990	Scotch® Verpakkingstape 311+, Transparant, 48 mm x 990 m	6	Rol
7100220442	311+48	Scotch® Verpakkingstape 311+, Transparant, 48 mm x 66 m	36	Rol

Scotch® Dozensluttape 313

Scotch® Box Sealing Tape 313 sluit een waaier aan medium gewicht doos materialen effectief, inclusief gerecycleerd karton. De drager van deze zeer performante tape is gemaakt van PP die het gemakkelijk maakt in gebruik en past zich aan aan rondingen en hoeken voor een goede verbinding. De tape weerstaat aan koude temperaturen en functioneert goed op dozen met een gewicht tot 32 kg.



- Hoge hechting en houkracht is bestand tegen knallen voor een veilige afdichting
- Geschikt voor moeilijk te kleven oppervlakken en voor koude temperaturen toepassingen.
- Mogelijkheid tot bedrukken met klant informatie, voor veiligheid of voor publiciteit.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095504	31350T	Scotch® Dozensluttape 313, Helder, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095540	313501T	Scotch® Dozensluttape 313, Helder, 50 mm x 100 m	864	Rol
7000095630	3137566	Scotch® Dozensluttape 313, Helder, 75 mm x 66 m	24	Rol

Scotch® Dozensluttape 313

Scotch® Box Sealing Tape 313 sluit een waaier aan medium gewicht doos materialen effectief, inclusief gerecycleerd karton. De drager van deze zeer performante tape is gemaakt van PP die het gemakkelijk maakt in gebruik en past zich aan aan rondingen en hoeken voor een goede verbinding. De tape weerstaat aan koude temperaturen en functioneert goed op dozen met een gewicht tot 32 kg.




- Hoge hechting en houdkracht is bestand tegen knallen voor een veilige afdichting
- Geschikt voor moeilijk te kleven oppervlakken en voor koude temperaturen toepassingen.
- Mogelijkheid tot bedrukken met klant informatie, voor veiligheid of voor publiciteit.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095505	31350BR	Scotch® Dozensluttape 313, Lichtbruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095541	313501B	Scotch® Dozensluttape 313, Lichtbruin, 50 mm x 100 m	36	Rol
7000095582	31350W	Scotch® Dozensluttape 313, Wit, 50 mm x 100 m	36	Rol

Scotch® Dozensluttape 371

Scotch® Dozensluttape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.



- Rubberbelijming hecht snel aan een verscheidenheid van materialen, zoals vezelplaat
- De tape is bestand tegen wrijving en vocht voor een langdurige hechting
- De rug vormt zich om contouren en ruwe ondergronden voor een stevige sluiting

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095346	37125B	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 25 mm x 66 m	72	Rol
7000095343	37138BR	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 38 mm x 66 m	48	Rol
7100135770	371BUFF4866	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 48 mm x 66 m	36	Rol
7000095475	371BC50BR	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7100135324	37150BR	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7100135769	3715010B	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 50 mm x 100 m	36	Rol
7100135325	371509BR	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 50 mm x 990 m	6	Rol
7100144122	37175BR	Scotch® Dozensluttape 371, Bruin, 75 mm x 66 m	24	Rol
7100144123	37125T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 25 mm x 66 m	72	Rol
7000035373	37138T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 38 mm x 66 m	48	Rol
7100135347	3713899T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 38 mm x 990 m	8	Rol
7100135750	371TRANS4866	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 48 mm x 66 m	36	Rol
7100135773	37148T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 48 mm x 990 m	6	Rol
7000095476	371BC50T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol
7100135318	37150T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol
7100196532	37150X66CL	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 66 m	1188	Rol
7100135321	3715010T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 100 m	36	Rol
7100135322	3715013T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 132 m	36	Rol
7100135315	3715099T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 990 m	6	Rol
7100135319	3715015T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 50 mm x 1500 m	6	Rol
7000035376	37175T	Scotch® Dozensluttape 371, Transparant, 75 mm x 66 m	24	Rol

Verpakkingssystemen

Scotch® Dozenslittape 371

Scotch® Dozenslittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.

- Rubberbelijming hecht snel aan een verscheidenheid van materialen, zoals vezelplaat
- De tape is bestand tegen wrijving en vocht voor een langdurige hechting
- De rug vormt zich om contouren en ruwe ondergronden voor een stevige sluiting



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100144124	3717599T	Scotch® Dozenslittape 371, Transparant, 75 mm x 990 m	1	Rol
7000035377	37150W	Scotch® Dozenslittape 371, Wit, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095378	3715099W	Scotch® Dozenslittape 371, Wit, 50 mm x 990 m	216	Rol

Scotch® Dozenslittape 6893

3M™ Scotch® Dozenslittape 6893 is een krachtige dozenslittape met een sterke rug van UPVC-folie en met een natuurlijke rubberharslijm die voornamelijk wordt gebruikt voor het afsluiten van enkele stroken. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

- Sluit en beveilig uw dozen snel en professioneel
- Gemakkelijk met de hand scheuren
- Gebruik bij lage temperaturen en in omstandigheden waar vocht en chemicaliën aanwezig zijn



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000035368	689319R	Scotch® Dozenslittape 6893, Rood, 19 mm x 66 m	96	Rol
7000095276	689325R	Scotch® Dozenslittape 6893, Rood, 25 mm x 66 m	72	Rol
7000095272	689350R	Scotch® Dozenslittape 6893, Rood, 50 mm x 66 m	36	Rol

Scotch® Krachtige dozenslittape 3705

Scotch® Krachtige dozenslittape 3705 is een hoogwaardige verpakkingstape met een extreem krachtige rug van bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfolie en een op natuurlijke rubberhars gebaseerde lijm met een zeer hoge afschuifsterkte/hechting.

- Bescherm uw waardevolle en kwetsbare goederen
- Te gebruiken in allerlei veeleisende verpakkingstoepassingen
- Verminder het risico van beschadigde producten of geopende dozen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095271	370550T	Scotch® Krachtige dozenslittape 3705, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol

Scotch® Dozensluttape 3739

De Scotch® Dozensluttape 3739 is een hoogwaardige tape voor het sluiten van dozen met een zeer sterke rug van polypropyleenfolie en smeltlijm van synthetische rubberhars.




- Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen
- Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen
- Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095400	37395066	Scotch® Dozensluttape 3739, Bruin, 50 mm x 66 m	1188	Rol
7000095671	3739H150	Scotch® Dozensluttape 3739, Bruin, 50 mm x 66 m	72	Kit
7000095401	373950LB	Scotch® Dozensluttape 3739, Bruin, 50 mm x 132 m	36	Rol
7000095409	3739509B	Scotch® Dozensluttape 3739, Bruin, 50 mm x 990 m	6	Rol
7000095393	373975BR	Scotch® Dozensluttape 3739, Bruin, 75 mm x 66 m	792	Rol
7000095403	373950T	Scotch® Dozensluttape 3739, Transparant, 50 mm x 66 m	1188	Rol
7000095404	3739501T	Scotch® Dozensluttape 3739, Transparant, 50 mm x 132 m	864	Rol
7100146490	3739509T	Scotch® Dozensluttape 3739, Transparant, 50 mm x 990 m	6	Rol
7000095395	373975T	Scotch® Dozensluttape 3739, Transparant, 75 mm x 66 m	24	Rol
7000095396	3739759T	Scotch® Dozensluttape 3739, Transparant, 75 mm x 990 m	144	Rol
7000095412	3739150T	Scotch® Dozensluttape 3739, Transparant, 150 mm x 990 m	72	Rol
7000095411	3739W150990	Scotch® Dozensluttape 3739, Wit, 150 mm x 990 m	72	Rol

Scotch® Krachtige dozensluttape 375E

De Scotch® Krachtige dozensluttape 375E is een hoogwaardige dozensluttape met een rug van polypropyleenfolie en oplosmiddelvrije smeltlijm (van synthetische rubberhars). De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.



- Absorbeert schokken
- Krijgt een hoge bestendigheid tegen vocht, slijtage en splijten
- Te gebruiken op oververpakte en zware pakketten voor een goed sluitende afdichting

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095715	37550BR	Scotch® Krachtige dozensluttape 375E, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095896	37575BR	Scotch® Krachtige dozensluttape 375E, Bruin, 75 mm x 66 m	648	Rol
7100144125	37550T	Scotch® Krachtige dozensluttape 375E, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095434	3755099T	Scotch® Krachtige dozensluttape 375E, Transparant, 50 mm x 990 m	6	Rol
7000095437	37575T	Scotch® Krachtige dozensluttape 375E, Transparant, 75 mm x 66 m	24	Rol
7000095631	375759T	Scotch® Krachtige dozensluttape 375E, Transparant, 75 mm x 990 m	4	Rol

Verpakkingssystemen

Focus

Scotch® Krachtige verpakkingstape 375+

Scotch® Krachtige verpakkingstape 375+ is een hoogwaardige verpakkingstape die een verscheidenheid aan zware doosmaterialen, waaronder gerecyclede vezelplaat, stevig sluit. De sterke hechting zorgt voor een stevige sluiting van dozen om te voorkomen dat ermee geknoeid wordt en dat de tape loslaat tijdens verplaatsing, verzending en levering. De rug van polypropyleenfolie kan gemakkelijk worden afgewonden en is bestand tegen slijtage, vocht, schuren en scheuren aan de randen.

- Hoogwaardige hotmelt-verpakkingstape voor heavy-duty toepassingen
- Sterke lijm helpt knoeien en loslaten van tape tijdens verzending en levering te voorkomen
- Hoge weerstand tegen scheuren op de randen en spleten voor e-commerce en enkele pakketten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100215511	37548914	Scotch® High Tack Verpakkingstape 375+, Transparant, 48 mm x 914 m	6	Rol
7100215467	3757250	Scotch® High Tack Verpakkingstape 375+, Transparant, 72 mm x 50 m	24	Rol
7100216187	37572914	Scotch® High Tack Verpakkingstape 375+, Transparant, 72 mm x 914 m	4	Rol
7100215092	3754850	Scotch® High Tack Verpakkingstape 375+, kleur, 48 mm x 50 m	36	Rol

Scotch® Dozensluitape 3444

Scotch® Dozensluitape 3444 is gemaakt van niet-gesiliconiseerd flatback geïmpregneerd papier bedekt met een natuurlijke rubberse lijm. Deze tape heeft een hoge kleefkracht en is geschikt voor handmatig sluiten van kartonnen dozen.

- Voor toepassingen voor het afdichten van dozen:
- Gebruik als eenvoudige sluiting voor lichtgewicht dozen, gerepareerde en diverse verpakkingen
- Non-siliconen geïmpregneerd papier met platte achterkant, gecoat met een natuurlijke rubberkleefstof met sterke kleefkracht




Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100146500	344450	Scotch® Dozensluitape 3444, Bruin, 50 mm x 50 m	36	Rol

Scotch® Geluidsarme Dozensluitape 3707

De Scotch® Krachtige 'Low Noise' dozensluitape 3707 is een hoogwaardige tape voor het sluiten van dozen met een rug van polypropyleenfolie en een op natuurlijke rubberhars gebaseerde lijm. De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

- Geluidsarm tijdens het aanbrengen
- Bestand tegen splijten
- Absorbeert schokken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095237	370750BR	Scotch® Geluidsarme Dozensluitape 3707, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095240	370750T	Scotch® Geluidsarme Dozensluitape 3707, Transparant, 50 mm x 66 m	6	Rol

Verpakkingssystemen

Scotch® Hoogwaardige PVC doensluite tape 6890

Scotch® Hoogwaardige PVC doensluite tape 6890 is een hoogwaardige tape met een rug van PVC-folie en een op natuurlijke rubberhars gebaseerde lijm.



- Te gebruiken voor het sluiten van dozen en het combineren, bevestigen, warmkrimpen en samenbinden van lichtgewicht pakketten
- Bij afscheuren met de hand zijn geen dispensers nodig
- Vermindert het geluidsniveau op de werkplek

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095238	689050BR	Scotch® Hoogwaardige PVC doensluite tape 6890, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095286	689050T	Scotch® Hoogwaardige PVC doensluite tape 6890, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095243	689050W	Scotch® Hoogwaardige PVC doensluite tape 6890, Wit, 50 mm x 66 m	36	Rol

Scotch® Rekwikkel tape 8884

Scotch® Rekwikkel tape 8884 is een transparante rekbare tape, ontworpen voor het vasthouden van A- en B-type pallets bij interne en externe verzending. De tape heeft een sterke rug voor het bundelen en omsnoeren.



- Unieke tapeconstructie met een rek van 600%
- Geeft een extreem goede stabiliteit van een pallet
- Ideaal voor het vastzetten van goederen op een pallet

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048602	888436	Scotch® Rekwikkel Tape 8884, Helder, 36 mm x 55 m	24	Rol

Scotch® Rekwikkel tape 8886

Scotch® Rekwikkel tape 8886 is een transparante rekbare tape, ontworpen voor het vasthouden van A- en B-type pallets bij interne en externe verzending. De tape heeft een sterke rug voor het bundelen en omsnoeren.



- Unieke tapeconstructie met een rek van 650%
- Geeft een extreem goede stabiliteit van een pallet
- Ideaal voor het vastzetten van goederen op een pallet

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100025020	888636	Scotch® Rekwikkel Tape 8886, Transparant, 36 mm x 55 m	24	Rol

Verpakkingssystemen

Tartan™ Dozensluite tape 305

Tartan™ Dozensluite tape 305 is een tape voor lichtgewicht dozen. De biaxiaal georiënteerde polypropyleen folierug is bestand tegen slijtage en chemicaliën waardoor het stevig blijft zitten gedurende het transport.

- Acrylaat lijm hecht aan een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder vezelplaat
- Goede kleefkracht zorgt er voor dat alles vast blijft zitten gedurende transport
- Sluit pakketten veilig



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095639	30550BR	Tartan™ Dozensluite tape 305, Bruin, 50 mm 66 x m	36	Rol
7000095640	30550T	Tartan™ Dozensluite tape 305, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol

Scotch® Dozensluite tape 309

De Scotch® Dozensluite tape 309 is een geruisloze universele verpakkingstape die geschikt is voor lichtgewichttoepassingen, met name in de voedsel- en drankenindustrie. De rug van polypropyleenfolie is gemakkelijk te hanteren en is bestand tegen slijtage, vocht en opschuren. De consistent en betrouwbaar rug past zich gemakkelijk aan rond randen en op ruwe ondergronden voor een goed sluitende afdichting.

- Universele verpakkingstape geschikt voor het lichtgewicht- en prijsgevoelige toepassingen
- Acrylaatljm met de polypropyleen rug zorgt voor betrouwbare, hoogwaardige prestaties
- Is bestand tegen UV-licht zonder te vergelen, voor archiveringstoepassingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095618	309BUF50	Scotch® Dozensluite tape 309 BCSR, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095619	309TR50	Scotch® Dozensluite tape 309 BCSR, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095556	30938BR	Scotch® Dozensluite tape 309, Bruin, 38 mm x 66 m	48	Rol
7000095477	309BC50BR	Scotch® Dozensluite tape 309, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095502	30950BR	Scotch® Dozensluite tape 309, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095555	30938T	Scotch® Dozensluite tape 309, Transparant, 38 mm x 66 m	48	Rol
7000095478	309BC50T	Scotch® Dozensluite tape 309, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol
7000095501	30950T	Scotch® Dozensluite tape 309, Transparant, 50 mm x 66 m	36	Rol

Tartan™ Dozensluite tape 369

Tartan™ Dozensluite tape 369 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materiaal. Bespaart tijd en het vermindert kans op falen. De vochtbestendige polypropyleen drager bestand tegen slijtage en chemicaliën waardoor het stevig blijft zitten gedurende het transport. Geschikt voor lichtgewicht enveloppen en verzendingen.

- Goede kleefkracht zorgt er voor dat alles vast blijft zitten gedurende transport
- Sluit pakketten veilig
- Lijm hecht aan een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder vezelplaat



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100137072	36950BR	Tartan™ Dozensluite tape 369, Bruin, 50 mm x 66 m	36	Rol
7100135742	36950CL	Tartan™ Dozensluite tape 369, Transparant, 50 mm 66 x m	36	Rol

Plakhaken

3M™ Hang Tab 1074

3M™ hang tab 1074 zijn gemaakt om snel te hechten aan een product zodat het kan worden opgehangen in het schap. Deze hang tabs zijn geweldig voor krimpfolie verpakkingen. Ook handig voor het repareren van beschadigde verpakkingen.



- Hecht direct op krimpfolie, karton, papier en veel kunststoffen.
- Polyester drager is bestand tegen schuren en scheuren.
- Transparante hang tab houdt de bedrukking van de verpakking mooi

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000051823	HT1074	3M™ Hang Tab 1074, Helder, 25 mm x 50 mm	10	Pak

3M™ Hang Tab 1075

3M™ hang tab 1075 zijn gemaakt om snel te hechten aan een product zodat het kan worden opgehangen in het schap. Deze hang tabs zijn geweldig voor krimpfolie verpakkingen. Ook handig voor het repareren van beschadigde verpakkingen.



- Hecht direct op krimpfolie, karton, papier en veel kunststoffen.
- Polyester drager is bestand tegen schuren en scheuren.
- Transparante hang tab houdt de bedrukking van de verpakking mooi

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001899	HT1075	3M™ Hang Tab 1075, Helder, 50 mm x 50 mm	10	Pak

3M™ ScotchPad™ Hangende labels 1180

De 1180 tabbladen zijn van transparant PVC en meten 48 × 38 mm met een drukgevoelige lijm. Ze worden geleverd in rollen op liners voor automatische installatie.



- Driehoekig gat voor Europese punaises.
- Maximale ondersteunde belasting 340 g
- Transparent

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000070514	HT1180	3M™ ScotchPad™ Hangende labels 1180, Helder, 48 mm x 38 mm	1	Doos

3M™ Box Sealing Tapes

							
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm] 	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm] 	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break 	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging 	•		•	•			
Medium weight packaging 		•			•		
Medium to heavy weight packaging 						•	•
Low noise 	•	•			•		
Meets BRC requirements 	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E


Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Belangrijke mededeling:

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M, 3M-Matic en Scotch zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com

**Please scan the QR code for
additional product information**

© 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.