

3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

Inhoudsopgave

Labels

Label op rol

218



Labels

Label op rol

3M™ Polyester labelmateriaal 7871

3M™ Films & Liners labelmaterialen omvatten een volledige selectie van facestocks, liners en secundaire liners voor samenstellingen naar wens die voldoen aan specifieke labelvereisten. Facestocks met toplaag omvatten polyester, acetaat, polyolefine en halfstijve vinyl, en sommige zijn verkrijgbaar met vooraf aangebrachte 3M-lijm. Kraft- en folieliners zijn verkrijgbaar met en zonder release-coating aan één of twee zijden.



- De lijm kan zich permanent hechten aan kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE/LSE), getextureerde en gebogen oppervlakken, poedercoatings en licht geoliede metalen
- Dikke lijmlaag zorgt voor sterkere hechting aan getextureerde oppervlakken
- De facestock is voorzien van een toplaag voor thermotransferprinten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116117	7871EC150	3M™ Polyester labelmateriaal 7871, Wit, 150 mm x 508 m	1	Rol
7000116060	7871EC75	3M™ Polyester labelmateriaal 7871, Wit, 750 mm x 500 m	1	Rol
7000116065	7871EJ15	3M™ Polyester labelmateriaal 7871EJ, Wit, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer polyester labelmateriaal 7872

3M™ Thermal Transfer polyester labelmateriaal 7872 is een glanzend polyester labelmateriaal met uitstekende duurzaamheid en vochtbestendigheid. Dit labelproduct is voorzien van 3M™ Hoogwaardige acrylaatlijm 350 en biedt een uitstekende chemische bestendigheid en hoog hechtvermogen, zelfs bij hoge temperaturen.



- De lijm kan zich permanent hechten aan kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE/LSE), getextureerde en gebogen oppervlakken, poedercoatings en licht geoliede metalen
- Dikke lijmlaag zorgt voor sterkere hechting aan getextureerde oppervlakken
- De facestock is voorzien van een toplaag voor thermotransferprinten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116069	7872EJ15	3M™ Polyester Label Materiaal 7872EJ, platina, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer labelmateriaal 7815E

3M™ Films & Liners labelmaterialen omvatten een volledige selectie van facestocks, liners en secundaire liners voor samenstellingen naar wens die voldoen aan specifieke labelvereisten. Facestocks met toplaag omvatten polyester, vinyl en polyethyleen, voor sterkte en vervormbaarheid. Kraft- en folieliners zijn verkrijgbaar met en zonder release-coating aan één of twee zijden.



- Materialen die zijn ontworpen voor een efficiënte, effectieve samenstelling van labels naar wens
- Facestocks met toplaag omvatten polyester, vinyl en polyethyleen, voor sterkte en vervormbaarheid
- Geschikt voor een reeks druktechnieken, waaronder flexodruk, dot-matrix en thermotransfer

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116071	7815H152	3M™ Polyester Label Materiaal 7815EH, Wit, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer labelmateriaal 7816E

3M™ Films & Liners labelmaterialen omvatten een volledige selectie van facestocks, liners en secundaire liners voor samenstellingen naar wens die voldoen aan specifieke labelvereisten. Facestocks met toplaag omvatten polyester, acetaat, polyolefine en halfstijve vinyl, en sommige zijn verkrijgbaar met vooraf aangebrachte 3M-lijm. Kraft- en folieliners zijn verkrijgbaar met en zonder release-coating aan één of twee zijden.

- Materialen die zijn ontworpen voor een efficiënte, effectieve samenstelling van labels naar wens
- Facestocks met toplaag omvatten polyester, vinyl en polyethyleen, voor sterkte en vervormbaarheid
- Geschikt voor een reeks druktechnieken, waaronder flexodruk, dot-matrix en thermotransfer



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116080	7.816E+155	3M™ Polyester Label Materiaal 7816E, Wit, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer labelmateriaal 7818EH

3M™ Films & Liners labelmaterialen omvatten een volledige selectie van facestocks, liners en secundaire liners voor samenstellingen naar wens die voldoen aan specifieke labelvereisten. Filmfacestocks met toplaag omvatten polyester, acetaat, polyolefin en halfstijve vinyl, en sommige zijn verkrijgbaar met vooraf aangebrachte 3M-lijm. Kraft- en folieliners zijn verkrijgbaar met en zonder release-coating aan één of twee zijden.

- Materialen die zijn ontworpen voor een efficiënte, effectieve samenstelling van labels naar wens
- Facestocks met toplaag omvatten polyester, vinyl en polyethyleen, voor sterkte en vervormbaarheid
- Geschikt voor een reeks druktechnieken, waaronder flexodruk, dot matrix en thermotransfer



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116101	7818EH	3M™ Polyester Label Materiaal 7818EH, Zilver, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer labelmateriaal 7813EH

3M™ Films & Liners labelmaterialen omvatten een volledige selectie van facestocks, liners en secundaire liners voor samenstellingen naar wens die voldoen aan specifieke labelvereisten. Facestocks met toplaag omvatten polyester, acetaat, polyolefine en halfstijve vinyl, en sommige zijn verkrijgbaar met vooraf aangebrachte 3M-lijm. Kraft- en folieliners zijn verkrijgbaar met en zonder release-coating aan één of twee zijden.

- Materialen die zijn ontworpen voor een efficiënte, effectieve samenstelling van labels naar wens
- Facestocks met toplaag omvatten polyester, vinyl en polyethyleen, voor sterkte en vervormbaarheid
- Geschikt voor een reeks druktechnieken, waaronder flexodruk, dot-matrix en thermotransfer



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116354	7813EH15	3M™ Polyester Label Materiaal 7813EH, Zilver, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer labelmateriaal 7879EJ

3M™ Thermal Transfer polyester labelmateriaal 7879EJ is een duurzaam zilverkleurig polyester labelmateriaal dat is ontworpen voor gebruik in veeleisende toepassingen. Dit labelmateriaal is voorzien van 3M™ Hoogwaardige acrylaatlijm 350E en biedt een uitstekende chemische bestendigheid en hoog hechtvermogen, zelfs bij hoge temperaturen.



- De toplaag biedt de voordelen van een matte coating in combinatie met een oppervlak dat glad genoeg is voor thermotransferprinten
- 3M™ Hoogwaardige acrylaatlijm 350E hecht zich permanent aan kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE/LSE), getextureerde en gebogen oppervlakken, poedercoatings en licht geoliede metalen
- Liner van pergamin papier

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100024544	7879EJ75	3M™ Polyester Label Materiaal 7879EJ, Zilver matt, 750 mm x 500 m, Jumbo TT3 350E/46	2	Rol
7100024083	7879EJ150	3M™ Polyester Label Materiaal 7879EJ, Zilver, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer printbaar retroreflecterend labelmateriaal 3929

3M™ Labelmateriaal 3929, thermotransfer printbare retroreflecterende film met 3M™ Lijm 200 op een papieren liner met kleicoating, is ontworpen voor op lange afstand scannen van streepjescodes. Wanneer met streepjescodes bedrukt, verlengt de retroreflecterende facestock de maximale en minimale scanafstand van langeafstandscanners.



OPMERKING: 3M kan bij dit materiaal geen maximale scanafstand specificeren vanwege de verschillen tussen langeafstandscanners.

- Retroreflecterende facestock
- Ontworpen om te gebruiken met langeafstandscanners
- Waaiervouwen wordt niet aanbevolen, rol-op-rol is het continue printproces dat de voorkeur heeft

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116134	3929152	3M™ Thermal Transfer Printable Label Materiaal 3929, Zilver, 152 mm x 508 m	1	Rol
7000116136	3929610	3M™ Thermal Transfer Printable Label Materiaal 3929, Zilver, 610 mm x 508 m	2	Rol

3M™ Scotch® Foto-elektrische scantape 7800

Scotch® Foto-elektrische scantape 7800 is een retroreflecterende tape met zichtbare lens en een drukgevoelige lijm die is ontworpen voor gebruik als vervangbare codemarkeringen in automatische magazijn- of transportbanden. Dit product biedt een uitzonderlijk contrast met zijn achtergrond voor verhoogde nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en scherptediepte in foto-elektrische sorteer- en classificatiesystemen en kan worden gebruikt in een lijn met automatisch aanbrenggereedschap of met handdispensers voor identificatie of eenvoudige sortering van kartonnen verzendverpakkingen.



- Plakt op diverse oppervlakken
- Nauwkeurige en betrouwbare foto-elektrische sortering
- Zorgeloze prestaties

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048467	7800165	3M™ Folielabelmateriaal 7800, Zilver, 165 mm x 508 m	1	Rol
7000048578	7800508	3M™ Folielabelmateriaal 7800, Zilver, 508 mm x 508 m	2	Rol

3M™ Hittebestendig label 3922

Hittebestendig labelmateriaal 3922 wordt aanbevolen voor toepassingen met labels met thermotransferprint waarbij een hoge duurzaamheid en uitstekende bestendigheid tegen de hoogste toepassingstemperaturen vereist zijn.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000068216	3922305	3M™ Hoge Temperatuur Resistent Label Materiaal 3922, Lichtbruin, 305 mm x 300 m	1	Rol

3M™ Thermal Transfer labelmateriaal 7810

3M™ Thermal Transfer polyester labelmateriaal 7810 is een duurzaam mat polyester materiaal met een hoge slijtvastheid en chemische bestendigheid. Dit materiaal is voorzien van 3M™ Acrylaatlijm 300, die snel hecht op een groot aantal verschillende oppervlakken, waaronder kunststoffen met lage oppervlakte-energie.

- Matte TT-toplaag op witte PET-facestock
- De matte toplaag biedt de voordelen van een matte coating in combinatie met een oppervlak dat glad genoeg is voor thermotransferprinten
- De lijm hecht goed aan vele verschillende ondergronden, waaronder metalen en kunststoffen met een hoge en lage oppervlakte-energie (HSE/LSE).

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116350	7810EH	3M™ Polyester Label Materiaal 7810EH, Wit, 150 mm x 508 m	1	Rol

3M™ Dot-matrix labelmaterialen

3M™ Dot-matrix labelmaterialen zijn speciaal ontworpen voor computerprinten, inclusief dot-matrix/impact. Facestocks van polyester tot halfstijve vinyl met toplaag zijn bij uitstek geschikt voor variabele informatie en om met de hand te beschrijven. Een reeks 3M-lijmen voor labeltoepassingen, van omgevingen met lage temperaturen en zuurbestendige batterijlabels tot decoratieve folies en overlaminaten.

- Speciaal ontworpen voor computerprinttoepassingen, waaronder dot-matrix/impact
- Facestocks omvatten polyester, polypropyleen en halfstijve vinyl voor zowel duurzaamheid als vervormbaarheid
- Uitstekend voor variabele informatie en uitstekend printbaar



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100174285	3692A122	3M™ Dot Matrix-labelmaterialen, 3692-1802ADL+, Geel Glossy, 1220 mm x 50 m	1	Rol
7100174287	3692B914	3M™ Dot Matrix-labelmaterialen, 3692-1802BDL+, Geel Glossy, 914 mm x 50 m	1	Rol

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchloridefolie 3690E+

3M™ Scotchcal™ Label 3690+ bevat van een duurzame PVC-facestock en een speciaal gemodificeerde acrylaatlijm. De lijm is ontworpen om goed te hechten aan moeilijke oppervlakken, zoals ruwe en poreuze ondergronden, en materialen met een lage oppervlakte-energie, zoals polyethyleen en polypropyleen. Het is geschikt voor buitentoepassingen die een hoge mate van duurzaamheid vereisen. Dankzij de geringe dikte en flexibiliteit kan het zich goed aanpassen aan kleine diameters en complexe gebogen oppervlakken.



- Witte PVC-facestock biedt duurzaamheid en vervormbaarheid
- Ontworpen om ultraviolet licht, extreme temperaturen en oplosmiddelen te weerstaan
- Streepjescodes met een hoge dichtheid kunnen op elk papier worden afgedrukt met een thermotransfer-printer en harslint

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100174271	3690152	3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 3690E+, Wit Glossy, 152 mm x 250 m	1	Rol
7100174272	3690305	3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 3690E+, Wit Glossy, 305 mm x 500 m	1	Rol
7100174095	3690122W	3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 3690E+, Wit Matte, 1220 mm x 250 m	1	Rol

3M™ Lasermarkeerbaar labelmateriaal

3M™ lasermarkeerbaar labelmateriaal heeft een toplaag die tijdens het proces wordt weggeëtsd om een uiterst duurzame afbeelding te onthullen. Dezelfde laser kan het label ook 'kiss-cut' op maat snijden, waardoor de flexibiliteit wordt gemaximaliseerd voor het produceren van variabele labels voor duurzame toepassingen.



- Uiterst duurzame prestaties
- Facestocks met toplaag omvatten polyester, vinyl en polyethyleen, voor sterkte en vervormbaarheid
- Geschikt voor een reeks druktechnieken, waaronder flexodruk, dot-matrix en thermotransfer

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000068792	784890	3M™ Lasermarkeerbare labelvoorraad 7848, Mat grijs/Zwart, 90 mm x 300 m	1	Rol
7000068786	7846120	3M™ Lasermarkeerbare labelvoorraad 7846, Zilver, 120 mm x 300 m	1	Rol
7000032796	7848120	3M™ Lasermarkeerbare labelvoorraad 7848, Zwart, 120 mm x 300 m	1	Rol

3M™ Lasermarkeerbaar Labelmateriaal 7847

3M™ Lasermarkeerbaar Labelmateriaal 7847 is een speciaal filmlabelmateriaal waarbij een laser de bovenste laag van een dubbele oppervlaktelaag kan verwijderen om een afbeelding te creëren.



- Gegoten gemodificeerde acrylaat facestock biedt duurzaamheid op de lange termijn en uitstekende slijtvastheid, temperatuur, chemische en omgevingsbestendigheid
- Afbeeldingen met hoge resolutie en hoog contrast die kunnen worden gemarkeerd met standaard Nd-Yag-lasers voor kleinere streepjescodes, 2D-symbolen en fijne tekst
- Uitstekende converteerbaarheid ('kiss cutting') van acrylaat facestock op verdichte kraftpapierliner

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000068795	784790	3M™ Lasermarkeerbare labelvoorraad 7847, Zwart, 90 mm x 300 m	1	Rol
7000032797	7847120	3M™ Lasermarkeerbare labelvoorraad 7847, Zwart, 120 mm x 300 m	1	Rol

3M™ Zeefdrukbare vellen polyester labelmateriaal 7931

3M™ Zeefdrukbare vellen polyester labelmateriaal 7931 is een duurzaam, hoogwaardig materiaal met een uitstekende thermische stabiliteit en vocht- en chemische bestendigheid.

- Facestock met toplaag voor verbeterde inkt hechting
- De eindgebruiker kan naar wens het materiaal van informatie voorzien via thermotransferprinten
- 3M Lijm 300 hecht goed aan diverse ondergronden, waaronder metalen en kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE, LSE)



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048834	7931508	3M™ Zeefdruklijm 7931, Wit, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Zeefdrukbare vellen polyester labelmateriaal 7950

3M™ Zeefdrukbare vellen polyester labelmateriaal 7950 is een duurzaam, hoogwaardig materiaal met een uitstekende thermische stabiliteit en vocht- en chemische bestendigheid.

- Facestock met toplaag voor verbeterde inkt hechting
- De eindgebruiker kan naar wens het materiaal van informatie voorzien via thermotransfer-printen
- 3M Lijm 300 hecht goed aan diverse ondergronden, waaronder metalen en kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE, LSE)

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028885	7950508	3M™ Zeefdruklijm 7950, Helder, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Vellen labelmateriaal 7903

3M™ Vellen labelmateriaal 7903 is een duurzaam, hoogwaardig materiaal met een uitstekende thermische stabiliteit en vocht- en chemische bestendigheid.

- Facestock voor 3M™ Vellen labelmateriaal 7903 is behandeld voor inkt hechting
- Door de liner kunnen vellen gemakkelijk worden verwerkt en blijven deze goed plat liggen. De achterkant van de liner is niet bedrukbaar
- 3M™ Vellen labelmateriaal 7903 is UL-erkend (dossier MH11410) en CSA-goedgekeurd (dossier 99316). Zie de UL- en CSA-lijsten voor details



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029169	7903508	3M™ Zeefdruklijm 7903, Zilver, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Vellen labelmateriaal 7905

3M™ Vellen labelmateriaal 7905 is een duurzaam, hoogwaardig materiaal met een uitstekende thermische stabiliteit en vocht- en chemische bestendigheid.

- Facestock met toplaag voor verbeterde inkt hechting
- De eindgebruiker kan naar wens het materiaal van informatie voorzien via thermotransferprinten
- Door de liner kunnen vellen gemakkelijk worden verwerkt en blijven deze goed plat liggen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050176	7905686	3M™ Zeefdruklijm 7905, Helder, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Sheet and Screen labelmateriaal 7908E

3M™ Sheet and Screen labelmaterialen 7908E is onze 50 micron dikke, glanzend witte polyester facestock met 45 micron acrylaatlijm 350 op een 170 micron dikke kraftliner met polyestercoating voorzien van groen 3M-logo. Het wordt door UL erkend en door CSA geaccepteerd.



- Facestocks (polyester en vinyl) en lijmen bieden hittebestendigheid, helderheid en UV-bestendigheid
- 350 hoogwaardige acrylaatlijm voor hoge afschuifsterkte op ondergronden met een lage oppervlakte-energie (LSE).
- Liners met polyestercoating en folieliners zijn geschikt voor een efficiënte verwerking

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100169890	7908E508	3M™ Zeefdruklijm 7908E, Wit, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Sheet and Screen labelmateriaal 7909S

3M™ Vellen labelmateriaal 7909 is een duurzaam, hoogwaardig materiaal met een uitstekende thermische stabiliteit en vocht- en chemische bestendigheid.



- Door de liner kunnen vellen gemakkelijk worden verwerkt en blijven deze goed plat liggen
- De achterkant van de liner is niet bedrukbaar
- Dossier MH11410 voor UL-erkenning, dossier 99316 voor certificering door de CSA Group

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029159	7909S508	3M™ Zeefdruklijm 7909S, Zilver, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Sheet and Screen labelmateriaal 7940

3M™ Aluminiumfolie labelmateriaal 7940 is een duurzaam, dun aluminium dat is ontworpen om te voldoen aan de verschillende uitdagingen van naamplaattoepassingen. 3M™ Aluminiumfolie labelmateriaal 7940 maakt gebruik van 3M™ Lijm 320, die een uitstekende hechting biedt op verschillende oppervlakken, waaronder kunststoffen met hoge oppervlakte-energie (HSE) en kunststoffen met lage oppervlakte-energie (LSE).



- De liner voor 3M-labelmateriaal 7940 biedt een gemakkelijke verwerking van het vel en is ontworpen om plat te leggen
- De achterkant van de liner is niet bedrukbaar
- UL-erkende folie MH11410

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050051	7940508	3M™ Zeefdruklijm 7940, Zilver, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Overlaminaat Labelmateriaal 8417

3M™ PET Duurzaam Labelmateriaal 8417 is een zelfopgewikkelde transparante polyesterfilm (zonder liner) gecoat met 3M™ Adhesief 100 tegen hoge temperatuur bestand acrylaat. Het wordt vaak gebruikt als overlaminaat in combinatie met 3M™ PET Duurzaam Labelmateriaal 8418.

- Labels voor beschermende overlaminaattoepassingen
- Biedt UV-bestendigheid en helpt kleurvervaging te voorkomen
- Facestock is bestand tegen schuren, slijtage en weersinvloeden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048426	84175019	3M™ Beschermend Overlaminaat 8417, Clear, 50 mm x 198 m	24	Rol

3M™ Overlaminaat labelmateriaal 7742

3M™ Overlaminaat labelmateriaal 7742 is gemaakt met een matte polyesterfolie die wordt aanbevolen voor optimale duurzaamheid en UV-blootstelling buiten. 3M™ Lijm 400 biedt uitstekende prestaties bij lage temperaturen, veroudert langzaam en is daardoor beter bestand tegen vergeling in buitentoepassingen.

- Labels voor beschermende overlaminaattoepassingen
- Bieden UV-bestendigheid en helpen kleurvervaging te voorkomen
- Facestock is bestand tegen schuren, slijtage en weersinvloeden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048907	7742686	3M™ Overlaminaat Labelmateriaal 7742, Helder, polyester, 686 mm x 508 m	2	Rol

3M™ Zeefdrukbare vellen polyester labelmateriaal 7980

3M™ Zeefdrukbare vellen polyester labelmateriaal 7980 is een duurzaam, hoogwaardig materiaal met een uitstekende thermische stabiliteit en vocht- en chemische bestendigheid. Dit materiaal is voorzien van 3M™ Lijm 300, dat snel hecht op een groot aantal verschillende oppervlakken, waaronder kunststoffen met lage oppervlakte-energie.

- De matte coating is geschikt voor zeefdruk en bestand tegen slijtage door licht schuren, chemicaliën, vocht en grote temperatuurschommelingen
- 3M Lijm 300 hecht goed aan diverse ondergronden, waaronder metalen en kunststoffen met een hoge of lage oppervlakte-energie (HSE, LSE)
- Door de liner kunnen vellen gemakkelijk worden verwerkt en blijven deze goed plat liggen. De achterkant van de liner is niet bedrukbaar



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029168	7980508	3M™ Dot Matrix-labelmaterialen 7980, Wit, 508 mm x 686 mm	100	Vel

3M™ Tamper Evident labelmaterialen

3M™ Tamper Evident labelmaterialen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, patronen en kleuren voor specifieke sabotagebestendige labeltoepassingen. Afbreekbare en niet-afbreekbare facestocks, waaronder papier, vinyl, acetaat en polyester, en lijmen zijn ontwikkeld voor diverse oppervlakken, waaronder polyolefinen. Versterkte papieren liners bieden maatvastheid tijdens de verwerking.




- Ontworpen voor een reeks labeltoepassingen waarbij het tegengaan van sabotage belangrijk is
- Afbreekbare en niet-afbreekbare facestocks omvatten papier, vinyl, acetaat en polyester voor betrouwbaar gebruik en verwerking
- Reeks acrylatlijmen gemaakt voor sterkte, hechting en transparantie op verschillende oppervlakken

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000068779	3812152WH	3M™ Afbreekbaar Polyurethaan Label Materiaal 3812DSL, Wit, 152 mm x 508 m	1	Rol

Belangrijke mededeling:

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M en Scotchcal zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com

**Please scan the QR code for
additional product information**

© 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.