

3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

Inhoudsopgave

Papier en Druk

Tapes voor lassen en plakken	178
Flexografische plaatmontagebanden	184



Papier en Druk

Tapes voor lassen en plakken

3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 8387

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 8387 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.



- Betrouwbaar splicen.
- Snelle en makkelijke splices
- Zorgt voor consistente resultaten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100044924	838750	3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 8387, Paars, 50 mm x 50 m, 0.07 mm	24	Rol

3M™ Herbruikbare Tape R3127

3M™ Herbruikbare tape met vlakke achterkant R3127 is onze dunne herbruikbare tape die beschikbaar is in meerdere kleuren. De achterkant van deze tape bevat een dunne siliconencoating om de noodzaak voor een liner te elimineren.



- 0.11 mm rekbare papieren achterkant met uitstekende temperatuurbestendigheid tot 176,67 ° C
- Geschikt voor een breed scala aan papersoorten en temperaturen
- Verpulpbare lijm voorkomt vervuiling. Voldoet aan: TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100027855	R312736	3M™ Herbruikbare Tape R3127, Blauw, 36 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rol
7100027856	R3127W48	3M™ Herbruikbare Tape R3127, Wit, 48 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rol

3M™ Repulpable Sterke Enkelzijdig Tape R3187

Een repulpable, zeer sterke papieren drager met een sterk verlijmende transparante repulpable lijm. Beschikbaar in blauw, wit, beige en zwart.

- 0,188 mm dikke rekbare papieren enkelzijdige tape. Temperatuurbestendigheid tot 177°C
- Super sterke drager maakt deze tape ideaal voor rol starts en rolsluiten, toepasbaar op een grote verscheidenheid aan papier en temperaturen.
- Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100028023	R3187BL	3M™ Repulpable Sterke Enkelzijdig Tape R3187, Blauw, 48 mm x 55 m, 0.19 mm	24	Rol
7100028024	R3187B72	3M™ Repulpable Sterke Enkelzijdig Tape R3187, Blauw, 72 mm x 55 m, 0.19 mm	12	Rol
7000049192	R3187B100	3M™ Repulpable Sterke Enkelzijdig Tape R3187, Blauw, 101 mm x 55 m, 0.19 mm	40	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Tape R3227

Een repulpable, zeer sterke papieren drager met een sterk verlijmende transparante repulpable lijm. Beschikbaar in blauw en wit.

- Dubbelzijdige tape van 0,076 mm (3,0 mil) met een rug van tissue, uitstekende hittebestendigheid tot 176,67 °C
- Dunne, stevige en vervormbare rug voor het starten, sluiten en vastzetten van rollen en het stationair splicen bij snijmachines. Bij uitstek geschikt voor allerlei papiersoorten en bij een groot temperatuurbereik.
- Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100028055	R322724BL	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Tape R3227, Blauw, 24 mm x 55 m	36	Rol
7100028145	R322748B	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Tape R3227, Blauw, 48 mm x 55 m	24	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdig Flying Paster voor Newsprint 913

3M™ Repulpable Double Coated Flying Paster For Newsprint 913 is onze lichtgewicht, herpositioneerbare lijm met hoge kleefkracht. Het combineert snelle hechting met uitstekende hittebestendigheid.

- Hoge sterkte
- Kan worden gebruikt in combinatie met 9030 neustabs
- Schoon uiterlijk



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042415	913E5050	3M™ Repulpable Dubbelzijdig Flying Paster voor Newsprint 913, Blauw, 50 mm x 50 m, 0.08 mm	18	Rol
7000116494	913E2550	3M™ Repulpable Dubbelzijdig Flying Paster voor Newsprint 913, Wit, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rol

3M™ Spleetbaar systeem met ingbouwde Sensor R9990

3M™ Splicing Systeem met ingbouwde Sensor R9990 is een dubbelzijdige tape met low-release gesplitst schutvel. Bevat een gemetalliseerde laag voor automatische detectie en splice detectie toepassingen.

- Betrouwbaar splicen.
- Snelle en makkelijke splices
- Coatbaar en printbaar

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116521	R999037	3M™ Spleetbaar systeem met ingbouwde Sensor R9990, Blauw, 37.5 mm x 33 m	12	Rol

3M™ Repulpable Splitsysteem 9990N

Het 3M™ Repulpable Splicing System 9990N is onze dubbel gecoate, splijtbare tape-constructie met een acryllijm en een gemakkelijk te verwijderen papieren liner voor eenvoudige handmatige toepassing en ingebouwde sensorlaag.

- Gemaakt voor flying splices in een rechte lijn
- Gemakkelijk te verwijderen liner van papier
- Geïntegreerde aluminium sensor



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116528	9990N50	3M™ Repulpable Splitsysteem 9990N, Blauw, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	8	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9996

Dubbelzijdige, repulpable splicing systeem, met een eenvoudig te verwijderen in de lengterichting doorsneden schutvel, voor het gebruik in „flying splice“ tapetoepassingen

- Blauwe 0,063 mm dubbelzijdige dikke tape met een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. De tape heeft een 0,055 mm „tabbing“ zijde. Temperatuurbestendigheid tot 205°C
- Geeft perfecte „flying splices“ voor krantenpapier. Goed inzetbaar bij lage temperaturen. Hoge aanvangshechting
- Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116517	R999650	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9996, Blauw, 50 mm x 55 m, 0.07 mm	18	Rol
7000116516	R999675	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9996, Blauw, 75 mm x 55 m, 0.07 mm	12	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9993

Dubbelzijdige, repulpable splicing systeem, met een eenvoudig te verwijderen in de lengterichting doorsneden schutvel, voor het gebruik in „flying splice“ tapetoepassingen

- Blauwe 0,063 mm dubbelzijdige dikke tape met een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. De tape heeft een 0,055 mm „tabbing“ zijde. Temperatuurbestendigheid tot 205°C
- Geeft perfecte „flying splices“ voor krantenpapier. Goed inzetbaar bij lage temperaturen. Hoge aanvangshechting
- Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042417	R999337	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9993, Blauw, 37.5 mm x 33 m	12	Rol
7000043744	R999350	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9993, Blauw, 50 mm x 33 m	6	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape 900

Onze 3M™ Herbruikbare dubbellaagse splitstape 900 is ideaal voor het permanent overlappen van naden op gecoat papier. Het combineert een hoge initiële hechting met uitstekende hittebestendigheid.

- Voor het universeel splicen van allerlei lichtgewicht gecoat papier
- Verpulpbaar: lost op in water en alkaliën, zodat er geen risico is dat niet-verpulpbaar materiaal de papier-ruitval verontreinigt. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.
- Uitstekende hittebestendigheid in droogtemperatuur tot wel 204 °C



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116481	90025	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape 900, Blauw, 25 mm x 50 m, 0.09 mm	36	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B heeft een tissue drager met een zeer sterk klevende repulpable lijmlaag. Ideaal voor het maken van „flying splices“

- Blauwe, 0,075 mm dikke tape met een tissue drager en repulpable lijm aan beide zijden. De tape heeft een eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. Temperatuurbestendigheid tot 205°C
- Zeer goede hechting en hoge afschuifkracht. Toepassing op „flying splices“ van lichtgewicht papier en bij lage temperaturen
- Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116490	9062550	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B, Blauw, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rol
7000116492	90650BL	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B, Blauw, 50 mm x 50 m, 0.08 mm	18	Rol
7000116491	90638BL	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906B, Wit, 38 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rol

3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906W

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 906W is ontworpen voor in de off-machine coater (OMC) in papierfabrieken. Onze tape is voorzien van een easy-release, semi-gebleekte herbruikbare papieren voering.

- Hoog hechtvermogen en hoge afschuifsterkte voor flying-splicetoepassingen en het starten van rollen
- Volledig verpulpbare samenstelling dus u hoeft geen splicemateriaal uit het recyclingmateriaal te verwijderen. Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213.
- Voldoet aan de vereisten van de regelgeving voor indirecte levensmiddelenadditieven zoals die wordt voorgeschreven door het Amerikaanse FDA in 21 CFR 176.170 en 21 CFR 176.180



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116477	9061950	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906W, Wit, 19 mm x 50 m, 0.08 mm	48	Rol
7000116478	90625W	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906W, Wit, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rol
7000116479	90638W	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906W, Wit, 38 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rol
7000116480	90650W	3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splicing Tape 906W, Wit, 50 mm x 50 m, 0.08 mm	18	Rol

3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9359

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9355 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

- Voor kernaangedreven print processen of Off-Machine Coaters
- Niet voor riemaangedreven printprocessen
- Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080104	93595055	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9359, Blauw, 50 mm x 50 m	20	Rol
7100080106	93597555	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9359, Blauw, 75 mm x 55 m	12	Rol

3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9353

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9353 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

- Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen
- De splitsbare laag is aangepast om een lagere splitskracht te krijgen voor een betere betrouwbaarheid bij riemaangedreven processen.
- Dit product kan ook gebruikt worden voor kernaangedreven processen.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080092	935338	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9353, Blauw, 37 mm x 33 m	12	Rol
7100079680	93535033	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9353, Blauw, 50 mm x 33 m	8	Rol
7100080096	9353R50	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9353, Blauw, 50 mm x 33 m	16	Rol

3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9356

3M™ Splittable Flying Splice Tape 9356 is onze dubbel gecoate, spleijbare tape-constructie ontworpen voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

- Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen
- Niet bedoeld voor gebruik op bandgestuurde drukpersen
- Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100080100	935650	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9356, Blauw, 50 mm x 55 m	16	Rol
7100080101	935660	3M™ Repulpable Flying Spleijbare Tape 9356, Blauw, 60 mm x 55 m	16	Rol

Papier en Druk

3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9351AL

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9351AL is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

- Voor zowel koud ingesteld krantenpapier als commerciële drukprocessen met warmteverstelling
- Liner score voor eenvoudige handmatige applicatie
- Verbeterde lasbetrouwbaarheid op riemaangedreven persen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100079530	93513833	3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9351AL, Blauw, 37 mm x 33 m, 0.10 mm	12	Rol
7100080091	93515033	3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9351AL, Blauw, 50 mm x 33 m, 0.10 mm	8	Rol

3M™ Repulpable Splijtsysteem R9999

3M™ Repulpable Splittable Flying Splice Tape R9999 is ons dubbel gecoat, opnieuw verpulpbaar splitsingsysteem met een splitlaag met lage vrijgave voor gebruik in vliegende lasbandtoepassingen.

- Dubbelzijdige splijtbare tape met een blauwe splicezijde met een dikte van 0,114 mm (4,5 mil) en een transparante vastzetzijde met een dikte van 0,056 mm (2,2 mil). Met een gemakkelijk te verwijderen splijtbare liner van kraftpapier en uitstekende hittebestendigheid tot 204 °C
- Rechte rolwisselaartape voor allerlei papiersoorten, goede prestaties bij een groot temperatuurbereik
- Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116515	R999975	3M™ Repulpable Splijtsysteem R9999, Blauw, 75 mm x 55 m	12	Rol

3M™ Repulpable Enkelzijdige Splicing Tape 914

3M™ Repulpable Enkelzijdige Splicing Tape 914 is een dunne witte papieren tape met een blauwe repulpable lijn en een papieren schutvel. Het schutvel is in de lengterichting gesneden voor eenvoudiger aanbrengen van de tape.

- Witte 0,1 mm dikke enkelzijdige papieren tape. De tape heeft een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. Temperatuurbestendigheid tot 205°C
- Kleefstof met hoge kleefkracht, hoge afschuifweerstand voor vliegende las en kernaanzetten, goed voor een grote verscheidenheid aan papiersoorten en
- Repulpable lijn voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000048470	914833	3M™ Repulpable Enkelzijdige Splicing Tape 914, Blauw, 8 mm x 33 m	72	Rol

3M™ Dubbelzijdige Polyester Tape 9737

3M™ Dubbelzijdige gecoate tape 9737 is onze heldere 0,088mm acryltape op een polyester filmdrager.

- Acrylaatlijm met hoog hechtvermogen en goede bestendigheid tegen lage en hoge temperaturen
- Hecht goed op zowel kraftpapier als gecoat papier
- Krachtige splicingtape voor gebruik op papier, kunststof en andere continue rolprocessen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029048	973748	3M™ Dubbelzijdige Polyester Tape 9737, Transparant, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rol

3M™ Dubbelzijdige Tape 9738 Transparent

3M™ Dubbelzijdige tape 9738 is onze 0,11 mm dubbel gecoate textiel drager met acryllijm.

- Acrylaatlijm met hoog hechtvermogen en goede bestendigheid tegen lage en hoge temperaturen
- Hecht goed op zowel kraftpapier als gecoat papier
- Krachtige splicingtape voor gebruik op papier, kunststof en andere continue rolprocessen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000029049	973848CL	3M™ Dubbelzijdige Tape 9738, Transparant, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rol

Flexografische plaatmontagebanden

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape L1720

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1720 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke turkooizen dubbelzijdige plaatmontagetape heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellens voorkomen. Het maakt een gemakkelijke en schone verwijdering van het cliché mogelijk, zelfs als er onzuiverheden op de clichés zitten. Het wordt gebruikt in combinatie met voornamelijk volle-toonelementen.

- Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatszijde
- Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100136620	L1720457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape L1720, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape L1520

Met 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape L1520 monteert u fotopolymeerplaten op afdrukcilinders. Onze blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape van 0,51 mm dik is voorzien van luchtkanalen met krachtige lijmlaag aan de plaatzijde. Deze tape wordt gebruikt voor het afdrukken met zowel effen kleuren als halftoonkleuren, maar waar effen kleuren de overhand hebben.



- Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
- Gemiddeld tot stevig

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100136558	L1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape L1520, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape L1020

Met 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape L1020 monteert u fotopolymeerplaten op afdrukcilinders. Onze gele, dubbelzijdige schuimtape van 0,51 mm dik is voorzien van luchtkanalen, zodat de tape gemakkelijk verwijderd kan worden van de plaat. Deze tape is geschikt voor het op hoge snelheid afdrukken van stukken die meer halftoonkleuren dan effen kleuren bevatten.



- Witte montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen
- Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
- Gemiddeld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100136273	L1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape L1020, Wit, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1820

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1820 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, blauwe dubbelzijdige plaatmontagetape met hoge kleefkracht aan de plaatzijde heeft microkanalen die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.



- Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042365	1820E457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1820, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042366	E1820137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1820, Blauw, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1720

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1720 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, turkooizen dubbelzijdige plaatmontagetape met hoge kleefkracht aan de plaatszijde heeft microkanalen die de vorming van luchtbelletjes voorkomen. Het wordt gebruikt in combinatie met voornamelijk volle-toonelementen.



- Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042363	E1720457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1720, Blauwgroen, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042364	E1720137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1720, Blauwgroen, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1520

Deze 0.51 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatszijde

- Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke paarse, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatszijde
- Geeft een medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100009003	E1520458	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1520, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042352	E1520137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1520, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.



- Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042356	E1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020, Wit, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042377	E1020137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020, Wit, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1320

Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaat-verwijdering.

- Geel flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een medium/zachte combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042383	E1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1320, Geel, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042382	E1320137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1320, Geel, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Plakband E1920 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke, roze dubbelzijdige clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met voornamelijk halftoonmotieven.

- Roze, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een licht/medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042368	E1920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042367	608709	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1220

Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

- Oranje montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen
- 0.51 mm dikte
- Licht



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042756	E1220	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1220, Oranje, 457 mm x 23 m, 0.51 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1120

Gebruik de 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1120 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, beige dubbelzijdige plaatmontagetape heeft microkanalen en maakt het mogelijk de tape na het afdrukken gemakkelijk te verwijderen. Het wordt gebruikt in halftoon afdrukken.



- Lichtbruin, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042361	E1120457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1120, Lichtbruin, 457 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rol
7000042362	E11201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1120, Lichtbruin, 1372 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1520

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1520 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze paarse schuimtape met plakkende rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige gemiddelde combinatiedruk.



- 0,51 mm dubbel gecoate paarse schuimtape met medium dichtheid
- Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
- Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100247164	B1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1520, Paars, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rol
7100247622	B15201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1520, Paars, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1020

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1020 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze witte schuimtape met plakkende rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige standaard combinatiedruk.



- 0,51 mm dubbel gecoate witte schuimtape met standaard dichtheid
- Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
- Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100247251	B1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1020, Wit, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rol
7100247250	B10201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1020, Wit, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1320

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1320 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze gele schuimtape met plakken rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige mediumzachte combinatiedruk.

- 0,51 mm dubbel gecoate gele schuimtape met medium dichtheid
- Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
- Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100246871	B1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1320, Geel, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rol
7100247163	B13201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1320, Geel, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1920

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1920 is ontwikkeld voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of sleeves, met name voor de prijstechnische uitdagingen van kleine oplagen en frequente wisselingen. Deze roze schuimtape met plakken rug voor plaatmontage biedt een hoogwaardige lichte medium combinatiedruk.

- 0,51 mm dubbel gecoate roze schuimtape met lichte medium dichtheid
- Ontwikkeld voor de basisbehoeften voor het drukken van kleine oplagen en voor frequente wisselingen
- Ideaal voor het drukken van combinaties van volvlak en halftoonpunten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100247165	B1920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1920, Roze, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rol
7100247166	B19201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape B1920, Roze, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1820H

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1820H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, blauwe dubbelzijdige plaatmontagetape met hoge kleefkracht aan de plaatzijde heeft microkanalen die de vorming van luchtbelletjes voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.

- Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde; H = grotere gehechtheid aan het cliché
- Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000115982	E1820H	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1820H, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042388	E1820H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1820H, Blauw, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1720H

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1720H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, turkooizen dubbelzijdige plaatmontagetape met hoge kleefkracht aan de plaatszijde heeft microkanalen die de vorming van luchtbelletjes voorkomen. Het wordt gebruikt in combinatie met voornamelijk volle-toonelementen.



- Blauwgroene montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatszijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
- Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042372	E1720H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1720H, Blauwgroen, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042369	E1720H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1720H, Blauwgroen, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1520H

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukwaliteit



- Paarse montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatszijde
- Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
- Gemiddeld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042386	E1520H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1520H, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042385	E1520H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1520H, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020H

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

- Wit, flexografische drukplaat montagetape met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.
- Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042357	E1020H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020H, Wit, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042358	E1020H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1020H, Wit, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1320H

Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde

- Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Geeft een medium/zachte combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100152066	E1320H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1320H, Geel, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol
7000042370	E1320H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1320H, Geel, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920H

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Plakband E1920H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke, roze dubbelzijdige clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtballen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met voornamelijk halftoonmotieven.

- Roze montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H = grotere gehechtheid aan het cliché
- Deze 0.51 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Laag tot gemiddeld



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100152422	E1920H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920H, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920H

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Plakband E1920H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke, roze dubbelzijdige clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met voornamelijk halftoonmotieven.



- Roze montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H = grotere gehechtheid aan het cliché
- Deze 0.51 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Laag tot gemiddeld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100152421	E1920H1372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920H, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1120H

Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.




- Lichtbruin flexografische drukplaat montagetape has lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.
- Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042749	E1120H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1120H, Lichtbruin, 457 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rol
7000042750	E1120H12	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1120H, Lichtbruin, 1372 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1815

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1815 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,38 mm dikke, blauwe clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.



- Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.


Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042745	E1815457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1815, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol
7100011658	E1815137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1815, Blauw, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1715

Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering

- Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering
- Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042371	E1715457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1715, Blauwgroen, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rol
7000042375	E1715137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1715, Blauwgroen, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1515

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes

Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit

- Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000047429	E1515457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1515, Paars, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol
7000047430	E151513	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1515, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1015

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

- Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042350	E1015457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1015, Wit, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1015

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.



- Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042353	E1015137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1015, Wit, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1315

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.



- Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatsijde
- Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatsijde
- Gemiddeld zacht

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042752	E1315457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1315, Geel, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol
7000042753	E13151372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1315, Geel, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1915

Hoogwaardige geschuimde, zachtroze clichékleefband voor nauwkeurige bedrukking met geringe puntversterking voor overwegend halftoon- en halftoonmotieven.



- Roze, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 0.38 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een licht/medium combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042376	E1915137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1915, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1115

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.




- flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- uitstekende houdkracht tijdens het drukken en schone verwijdering achteraf
- Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042360	E1115457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1115, Lichtbruin, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol
7000042359	E1115137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1115, Lichtbruin, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1815H

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1815H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,38 mm dikke, blauwe clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellens voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.




- Blauwe montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatszijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
- Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatszijde
- Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000047423	E1815H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1815H, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol
7000042748	E1815H1372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1815H, Blauw, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1715H

Met 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape E1715H monteert u fotopolymeerplaten op afdruk-cilinders. Onze blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape van 0,38 mm dik is voorzien van luchtkanalen met krachtige lijmlaag aan de plaatzijde. Deze tape wordt gebruikt voor het afdrukken met zowel effen kleuren als halftoonkleuren, maar waar effen kleuren de overhand hebben.



- Blauwgroene montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
- Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering
- Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000047426	E1715H1	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1715H, Blauwgroen, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1515H

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes
Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim
van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit



- Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk; H=hoger vasthouden aan het cliché
- Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met een-voudige plaatverwijdering.
- Gemiddeld

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000042755	E1515H1372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1515H, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1015H

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

- Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100152063	E1015H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1015H, Wit, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1315H

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes
Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

- Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Geeft een medium/zachte combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000122466	E1315H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1315H, Geel, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1115H

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.



- flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatszijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
- uitstekende houdkracht tijdens het drukken en schone verwijdering achteraf
- Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000115869	E1115H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1115H, Lichtbruin, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rol
7000042374	E1115H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1115H, Lichtbruin, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rol

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape 1040

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.



- Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
- Deze 1.02 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
- Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000049173	E104018	3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1040, Wit, 457 mm x 15,2m	1	Rol

3M™ Flexomount™ Plate Montagetape 411DL

3M™ Flexomount™ plate mounting tape 411DL is een dubbelzijdige tape ontwikkeld voor het monteren van rubber en fotopolymeer drukplaten op flexografische drukcilinders of sleeve systemen. De lijm is geformuleerd voor schoonverwijderbaarheid van de plaat en de cylinder.




- Uitstekende hechting op rubber en fotopolymeer platen
- Geeft een uniforme volvlak dekking als halftoon punt-reproductie niet kritisch is.
- Speciaal geformuleerd voor schoonverwijderbaarheid van de plaat en de cylinder.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028875	411DL457	3M™ Flexomount™ Plate Montagetape 411DL, Grijs, 457 mm x 33 m, 0.38 mm	1	Rol

Belangrijke mededeling:

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M, Cushion-Mount en Flexomount zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com

**Please scan the QR code for
additional product information**

© 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.