



3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

■ Inhoudsopgave

Gereedschappen

Tape applicators, dispensers en sets	214
Handmatige lijmpistolen	216
Pneumatische lijmpistolen	216




Gereedschappen

Tape applicators, dispensers en sets

Scotch® Tape Dispenser H128

De Scotch® Dozensluttape dispenser H128 is een compacte, robuuste stalen dispenser ontworpen voor het sluiten van een doos. Deze compacte dispenser zorgt voor snel en eenvoudig aanbrengen van de tape.



- Robuuste constructie voor zware werkomstandigheden
- Handdispenser is makkelijk in gebruik
- Ontworpen voor strak en nauwkeurig sluiten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000004797	H12850	Scotch® Tape Dispenser H128, Grijs, 50 mm	6	Stuk

Scotch® Geluidsarme Dozensluttape Dispenser H150

Scotch® Tape dispenser H150 is voorzien van een unieke drukregelaar die het geluid reduceert bij afwikkelen. Deze verende regelaar drukt steeds de taperol tegen de dispenser kern terwijl het ook de tape geleidt, onder een hoek die het onplezierige geluid minimaliseert.



- Werkt gemakkelijk en stil wat hem geschikt maakt voor geluidgevoelige plekken
- Pistoolgrip zorgt voor makkelijk werken met een hand
- Verwerkt rollen tot 50 mm breed

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000056829	H150	Scotch® Geluidsarme Dozensluttape Dispenser H150, Grijs, 48 mm	6	Stuk
7000080606	H15044	Scotch® Geluidsarme Dozensluttape Dispenser H150, Grijs, 50 mm maxi	6	Stuk

Scotch® Geluidsarme Tape Dispenser H153

Scotch® Tape dispenser H153 is voorzien van een unieke drukregelaar die het geluid reduceert bij afwikkelen. Deze verende regelaar drukt steeds de taperol tegen de dispenser kern terwijl het ook de tape geleidt, onder een hoek die het onplezierige geluid minimaliseert.



- Werkt gemakkelijk en stil wat hem geschikt maakt voor geluidgevoelige plekken
- Pistoolgrip zorgt voor makkelijk werken met een hand
- Verwerkt rollen tot 75 mm breed

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000056830	H153	Scotch® Geluidsarme Tape Dispenser H153, 75 mm	6	Stuk

Gereedschappen

Scotch® Tape Dispenser H180

3M™ Scotch® Handdispenser H180 is een draagbare, lichte, gebruiksvriendelijke tapeverdeler voor handmatig gebruik.

- Eén hand, pistoolgreep ontwerp zorgt voor gemakkelijk werken
- Kunststof en metalen constructie zorgt voor een robuuste en duurzame dispenser
- Lichtgewicht dispenser maakt hem makkelijk en comfortabel in gebruik



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000146617	H180	Scotch® Tape Dispenser H180, Lichtbruin/Grijs, 50 mm	20	Stuk

Scotch® Tape Dispenser H183

Met de Scotch® Dozensluttape dispenser H183 met een pistoolgreep ontwerp kunt u tape aanbrengen en snijden tot een 75 mm brede tape, met één handbeweging. Het verwerkt dozensluttape tot 100 m met een maximale breedte van 75 mm. Met de gemonteerde instelbare rem controleert u de spanning zodat de tape nauwkeurig, zonder verspilling aangebracht kan worden.

- Door pistoolgrip makkelijk te verwerken met een hand
- Ontworpen om tape tot een breedte van 75 mm te verwerken
- Lichtgewicht dispenser maakt hem makkelijk en comfortabel in gebruik



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000031099	H183	Scotch® Tape Dispenser H183, Lichtbruin/Grijs, 75 mm	5	Stuk

Scotch® ATG-Transfertapepistool ATG700

Scotch® ATG transfertapedispensers brengen transfertape aan met een snelle, gemakkelijke, één-hands bewerking. Deze lichtgewicht transfertapedispensers zijn ideaal voor gebruik bij kleine en middelgrote assemblagetaken evenals voor lichte en zware industriële toepassingen.

- Brengt lijm aan terwijl tegelijk de beschermlaag wordt verwijderd en weer opgerold in de dispenser om opruimen achteraf te voorkomen
- Zorgt voor gecontroleerd in één stap aanbrengen met één vingerbeweging
- Afgedekte tandwielen minimaliseren vastlopen van de dispenser



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000031204	ATG700	Scotch® ATG-Transfertapepistool ATG700 Geel, Model 19600	6	Stuk
7000031200	ATG7006	Scotch® ATG-Transfertapepistool ATG700, Handdispenser Adapter Kit, 6 mm rolls	6	Stuk

Handmatige lijmpistolen

3M™ Scotch-Weld™ EPX Handmatige Applicator

3M™ Scotch-Weld™ EPX handmatige applicator voor gebruik met 45ml, 48.5ml en 50ml patronen.



- Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving
- Voor het verwerken van 3M™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.
- Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100244651	EXP400M	3M™ Scotch-Weld™ EPX Handmatige Applicator, 400 ml	1	Stuk
7100244652	EXP490M	3M™ Scotch-Weld™ EPX Handmatige Applicator, 490 ml	1	Stuk
7100205939	EPXG50	3M™ Scotch-Weld™ EPX Handmatige Applicator, Inclusief 1:1/2:1 & 10:1 Plunjers	1	Stuk

Pneumatische lijmpistolen

3M™ Scotch-Weld™ EPX Pneumatisch Aanbrengpistool

Met het 3M™ Scotch-Weld™ EPX Pneumatisch Handpistool kunt u snel en gemakkelijk tweecomponentenlijmen doseren, mengen en aanbrengen. Met ons handpistool, dat speciaal ontworpen is voor een efficiënte applicatie van Duo-Pak patronen met 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijmen, kunt u snel en eenvoudig lijm aanbrengen met behulp van een persluchtaansluiting.



- Snel en gemakkelijk tweecomponentenlijmen mengen en doseren
- Te gebruiken met Duo-Pak patronen van 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijmen
- Pistoolhandgreep voor comfortabele hantering en nauwkeurige controle

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000070273	EPXG50P	3M™ Scotch-Weld™ EPX Pneumatisch Aanbrengpistool, 1:1 + 2:0, 50 ml	1	Fles
7100230151	EPXG400D	3M™ Scotch-Weld™ EPX Pneumatisch Aanbrengpistool, 400 ml	1	Stuk
7100244653	EPXG490	3M™ Scotch-Weld™ EPX Pneumatisch Aanbrengpistool, Zwart, 490 ml	1	Stuk

Belangrijke mededeling:

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M, Scotch en Scotch-Weld zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com

**Please scan the QR code for
additional product information**

© 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.