

3M Nederland B.V. | 3M Belgium bvba/sprl

Productcatalogus 2023

Industriële Tapes en Lijmen

Geldig vanaf 01.06.2023

De informatie in deze catalogus is up-to-date op de datum van publicatie. De beschikbaarheid van producten kan van tijd tot tijd door 3M worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant vooraf op de hoogte gesteld. 3M is niet aansprakelijk in het geval van fouten of ontbrekende gegevens.

Inhoudsopgave


Lijmen, kitten en plamuur

Structurele tweecomponent lijmen	9
Eéncomponent structurele lijmen	24
Directe Lijmen	25
Anaerobe lijmen	27
Uithardende smeltlijmen	28
Lijmen op basis van oplosmiddelen	30
Lijmen op basis van water	36
Hot melt-lijmen	37
Kitten	42
Silicone afdichtingskitten	46
Applicatormondstukken en tips	46
Elektrische lijmpistolen	47
Accessoires aanbrenggereedschap	47
Primers	48



Lijmen, kitten en plamuur

Lijmtechnologieën continuüm



Belastbaarheid van de Lijmen

Type	Afschuifsterkte met overlapping (MPa)
3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijmen	7,0 – 40
3M™ Scotch-Weld™ PUR	2,8 – 7,0
3M™ Sealants	2,0 – 5,5
3M™ Hotmeltlijmen	1,7 – 4,8
3M™ VHB™ Tapes	0,3 – 3,0
3M™ Contact- en Sproeitlijmen	0,3 – 1,0
3M™ Hersluitbare Verbindingen	0,1 – 0,4
3M™ Transfertapes 3M™ Dubbelzijdige Tapes	> 0,1

Lijmen, kitten en plamuur

Structurele tweecomponent lijmen

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus

Hecht metalen, keramiek, glas en andere ongelijksoortige oppervlakken met 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus. Onze transparante epoxylijm met hoge afschuifsterkte voor statische belastingen is snel uithardend en flexibel, voor een langere levensduur in alle omstandigheden. De lijn is ontworpen om in te trekken en uit te zetten in overeenstemming met een veranderende omgeving.

- Zeer flexibele lijn die zelfs bij trillingen en schokken een sterke, permanente hechting biedt
- Korte verwerkingstijd van 4 minuten, waarbij de verwerkingssterkte binnen 20 minuten op kamertemperatuur wordt bereikt
- Hoge afschuif- en afpelsterkte



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100069498	100PLUS200	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus, Helder, 200 ml	12	Stuk
7100148750	DP100PL48	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100 Plus, Transparant, 48.5 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100FR

3M™ Scotch-Weld™ EPX Epoxylijm DP100FR is een zeer harde, snel uithardende tweecomponenten epoxylijm.

- UL 94 V-0-certificatie, verticale verbrandingstest van 60 seconden FAR 25.853
- Lijmformule hardt stijf uit, voor een hoge houddracht bij statische belasting
- Hoge afschuifsterkte voor een permanente hechting



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148760	DP100FR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100FR, Crèmewit, 50 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Epoxylijm DP100 is een zeer harde, snel uithardende tweecomponenten epoxylijm.

- Opentijd is 5 minuten bij kamertemperatuur.
- Harde brosse verbindingen
- Lage viscositeit



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200484	DP100	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100, Transparant, 48.5 ml	12	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP105

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP105 is een zeer flexibele, snel uithardende tweecomponenten-epoxylijm die transparant uithardt, zodat onzichtbare hechtlijnen ontstaan.

- Uiterst flexibele lijmfomule die zelfs bij trillingen en schokken een sterke, permanente hechting biedt
- Behoudt een hoge afschuif- en afpelsterkte
- Flexibel na uitharden, waardoor het een goede keuze is voor het lijmen van meerdere materialen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200485	DP105	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP105, Transparant, 48.5 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110 Grijs

3M™ Scotch-Weld Epoxylijm DP110 Grijs is een flexibele, snel uithardende tweecomponenten-epoxylijm die geschikt is voor uiteenlopende ondergronden, waaronder metalen, keramiek, beton, composieten, hout en vele kunststoffen.

- Flexibele lijm die zelfs bij trillingen en schokken een sterke, permanente hechting biedt
- Behoudt een hoge afschuif- en afpelsterkte
- Flexibel na uitharden, waardoor het een goede keuze is voor het lijmen van meerdere materialen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200487	DP110GR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110, Grijs, 48.5 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110 Translucent

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 110 is een universele, snel uithardende, flexibele tweecomponenten-epoxylijm. Deze lijm met gemiddelde viscositeit hardt uit tot verwerkingssterkte in 20 minuten en biedt een flexibele hechting op materialen als metalen, keramiek, houtsoorten en vele kunststoffen.

- Zeer flexibele lijmfomule die zelfs bij trillingen en schokken een sterke, permanente hechting biedt
- Hoge afschuif- en afpelsterkte op metalen en vele kunststoffen
- Absorbeert een bepaalde mate van uitzetten als gevolg van temperatuurverschillen tussen ondergronden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200486	DP110C	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110, Transparant, 48.5 ml	12	Stuk
7000079998	DP110400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP110, Transparant, 400 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP125

We hebben onze 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 125 speciaal geformuleerd als een geurarme tweecomponenten-epoxylijm die sterke structurele en flexibele hechtingen creëert op metaal, keramiek, hout en vele kunststoffen. Deze lijn biedt de betrouwbaarheid en sterkte die nodig zijn om consistent productieve, rendabele resultaten te bereiken.

- Flexibel voor een hogere afpelsterkte en een betere trillingsbestendigheid
- Zorgt dat een sterke hechting behouden blijft bij uitzetten, krimpen en beperkte beweging
- Minimaal uitlopen, druppelen of migreren dankzij gemiddelde viscositeit



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200488	DP125	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP125, Grijs, 48.5 ml	12	Stuk
7100076727	DP125G	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP125, Grijs, 400 ml	6	Stuk
7100084588	125A5GAL	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP125, Grijs, Component A, 18.9 L	1	Vat

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190 Grijs

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190 is een tweecomponenten-epoxylijm die uitzonderlijke prestaties levert en een hoge afschuif- en afpelsterkte heeft. We hebben deze uiterst compatibele epoxylijm speciaal geformuleerd voor het hechten aan een breed scala van materialen, zoals metalen, keramiek, hout, vezelplaat, glas, rubber en vele kunststoffen.

- Gebruik een sterke lijn met hoge afschuif- en afpelsterkte
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij lage viscositeit
- Lange opentijd geeft meer tijd voor het aanpassen voor het gewenste resultaat.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200489	DP190	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190, Grijs, 48.5 ml	12	Stuk
7100200490	DP190400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190, Grijs, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190 is een tweecomponenten-epoxylijm die uitzonderlijke prestaties levert en een hoge afschuif- en afpelsterkte heeft. We hebben deze uiterst compatibele epoxylijm speciaal geformuleerd voor het hechten aan een breed scala van materialen, zoals metalen, keramiek, hout, vezelplaat, glas, rubber en vele kunststoffen.

- Gebruik een sterke lijn met hoge afschuif- en afpelsterkte
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij lage viscositeit
- Lange opentijd geeft meer tijd voor het aanpassen voor het gewenste resultaat.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000080020	DP19010	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190, Grijs, 10 L Kit	90	Kit

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 Grijs

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 is een flexibele tweecomponenten-epoxylijm die uithardt bij kamertemperatuur. De lijn biedt een zeer sterke hechting met zowel een hoge afschuif- als afpelsterkte, en blijft daarbij zeer flexibel, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toepassingen waarbij trillingen en uitzetten en krimpen door temperatuurverschillen aan de orde van de dag zijn. Ook is de lijn bestand tegen zeer koude temperaturen zonder overmatig bros te worden.



- Zeer flexibele hechting die bestand is tegen extreme schokken, trillingen en buigen; ideaal voor ingieten en toepassingen in de transportbranche
- Behoudt een sterke hechting bij uitzetten, krimpen en beperkte beweging, en behoudt daarnaast een goede sterkte na veroudering door omgevingsomstandigheden
- Uitstekend voor cryogene hechttoepassingen of het hechten aan ondergronden die worden blootgesteld aan extreme kou

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100141727	221616	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs, 1,6 L	1	Kit
7100141986	2216250	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs, 12 ml / 250 ml	12	Kit
7100140578	2216A	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs, Component A, 20 L	1	Vat
7100140400	2216B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs, Component B, 18 L	1	Vat
7000000812	22162OZ	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs, Component B/A, 59 ml	6	Kit
7100141716	2216135	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs, Component B/A, 135 ml	12	Kit

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP410

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 410 is een tweecomponenten structurele lijn. Deze lijn is ontworpen voor toepassingen waarbij robuustheid, hoge sterkte en snelle uitharding vereist zijn. Het is een snel uithardende en krachtige lijn. Sterk en met een uitstekende duurzaamheid.



- Snelle uitharding bij kamertemperatuur; uithardingstijd kan worden versneld door gematigde warmte te introduceren.
- Eenvoudige mengverhouding van 2:1 op basis van volume
- Gemengde lijn met lage-stroomformule voor eenvoudige applicatie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100261739	DP410	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP410, Beige, 50 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 460 is een heavy-duty tweecomponenten-epoxylijm met een mengverhouding van 2:1 en een verwerkingstijd van 60 minuten die zijn verwerkingssterkte bereikt binnen ongeveer 4 uur bereikt. Dit product biedt een sterke, duurzame hechting op vele oppervlakken.



- Verwerkingstijd van 60 minuten biedt voldoende tijd voor aanpassingen
- Heavy-duty voor schokbestendigheid en hoge moeheidsbestendigheid om veeleisende omstandigheden te weerstaan
- Gemakkelijk te mengen en aan te brengen voor een ongecompliceerde applicatie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200498	DP460400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460, Beige, 400 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 460 is een heavy-duty tweecomponenten-epoxylijm met een mengverhouding van 2:1 en een verwerkingstijd van 60 minuten die zijn verwerkingssterkte bereikt binnen ongeveer 4 uur bereikt. Dit product biedt een sterke, duurzame hechting op vele oppervlakken.

- Verwerkingstijd van 60 minuten biedt voldoende tijd voor aanpassingen
- Heavy-duty voor schokbestendigheid en hoge moeheidsbestendigheid om veeleisende omstandigheden te weerstaan
- Gemakkelijk te mengen en aan te brengen voor een ongecompliceerde applicatie



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200496	DP460	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460, Crèmewit, 50 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP490

3M™ Scotch-Weld™ epoxylijm DP490 is een zwarte, thixotrope, vullende twee-componentenlijm met zeer goede toepassingseigenschappen. Deze lijn is ontworpen voor toepassingen die ultieme robuustheid en hoge sterkte vereisen.

- Realiseer een zeer sterke lijnverbinding
- Hoge sterkte in veeleisende omstandigheden
- Zakt niet uit en geschikt voor eenvoudig toepassing op verticale oppervlakken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200499	DP490	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP490, Zwart, 50 ml	12	Stuk
7100200501	DP490400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP490, Zwart, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Polyurethaanlijm DP609

Hecht kunststoffen, hout en gespoten of met primer behandelde metalen oppervlakken met 3M™ Scotch-Weld™ Polyurethaanlijm DP609. Onze snel uithardende, flexibele structurele lijn heeft een geweldig spanningsvermogen, een hoge hardheid en kan over een breed temperatuurbereik een hoge sterkte behouden.

- Verwerkingstijd van 7 tot 9 minuten
- Bereikt de verwerkingssterkte binnen ongeveer 30 tot 45 minuten
- Anti-uitloopformule zorgt ervoor dat de lijn op de plaats blijft waar deze wordt aangebracht



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200502	DP609	3M™ Scotch-Weld™ Structurele Polyurethaanlijm DP609, Beige, 48.5 ml	12	Stuk
7000080396	DP609400	3M™ Scotch-Weld™ Structurele Polyurethaanlijm DP609, Beige, 400 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Polyurethaanlijm DP610

Hecht kunststoffen, glas en gelakte metalen met 3M™ Scotch-Weld™ polyurethaanlijm DP610 voor een heldere, structurele hechting.

- Transparante hechtlijnen
- Uiterst flexibele lijm
- Verwerkingstijd van 10 minuten met ongeveer 2 uur tot verwerkingssterkte



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200503	DP61050	3M™ Scotch-Weld™ Structurele Polyurethaanlijm DP610, Transparent, 48.5 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP760

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 760 is een niet-uitlopende tweecomponentenlijm die bij kamertemperatuur stijf uithardt en die is ontworpen voor gebruik in toepassingen waarbij vooral bestendigheid tegen hoge temperaturen vereist is.

- Goed bestand tegen hoge temperaturen tot 230 °C
- Opentijd van 45 tot 60 minuten
- Bereikt de verwerkingssterkte binnen 4 tot 6 uur



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200504	DP760	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP760, Wit, 50 ml	12	Stuk
7100200506	DP760400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP760, Wit, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP804

3M™ Scotch-Weld™ acrylaatlijm DP804 is een tweecomponentenlijm met een verwerkingstijd van 15 minuten. Het kan in alle posities worden toegepast. Deze lijm is zeer geschikt voor het lijmen van beugels op gelcoat en composieten.

- Eenvoudig mengen en toepassen dankzij het EPX-pistool.
- Makkelijk in gebruik
- 3 minuten werktijd. 4 minuten verwerkingstijd.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200507	DP804	3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP804, Transparant, 48.5 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 3520

Lijm met goede hechting op metaal, glas, keramiek, hout en sommige kunststoffen. Goede vloeieigenschappen. De structurele lijmen van 3M hebben vaak een hogere sterkte dan de oppervlakken die zij verlijmen

- Transparant
- Goed vloeibaar
- Uitstekende mechanische weerstand

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100183880	3520300	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 3520, 300 ml	12	Kit

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7260

De 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7260 is een hoogwaardige, heavy-duty tweecomponenten-epoxylijm. Dit product is uiterst duurzaam en biedt een uitstekende hechting op metalen en thermoharders.

- Hoge afpel- en afschuifsterkte voor duurzame, langdurige hechting
- Uitstekende hechting op metalen oppervlakken en thermoharders
- Verkrijgbaar met opentijden van 90 minuten (snel uithardend) of 300 minuten (standaard)



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000033763	7260FC	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7260FC, Grijs, 400 ml	6	Stuk
7000080037	7260FCNS	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7260FC, Zwart, 400 ml	6	Stuk
7000080008	7260NS	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7260NS, Zwart, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Structurele lijm 7838

3M™ Scotch-Weld™ structurele lijm 7838 is een thixotrope tweecomponentenlijm op epoxybasis. Deze lijm is flexibel en hecht uitstekend op metalen, kunststoffen en glas.

- Uitharding bij kamertemperatuur
- Uitgeharde lijmverbindingen vertonen een uitstekende flexibiliteit en een hoge hechting op metalen, kunststoffen en glas
- Uitgeharde lijmverbindingen vertonen een goed behoud van sterkte na veroudering in vijandige omgevingen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100185187	78382	3M™ Scotch-Weld™ Structurele lijm 7838, Part A/B, 2 kg	1	Kit

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8010

3M™ Scotch-Weld™ structurele acrylaatlijm DP8010 is een 2K acrylaatlijm, heeft een opentijd van 10 minuten en bereikt handvastheid in ongeveer 2 uur. Mengverhouding is 1:10

- 10 minuten open tijd
- Structurele verlijmen van polyolefinen zonder oppervlaktebehandeling
- Medium viscositeit



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100036717	DP8010B	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8010, Blauw, 45 ml	12	Stuk
7100036719	DP8010LB	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8010, Blauw, 490 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP270 Zwart

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 270 is een stugge tweecomponentenlijm op basis van epoxy. Mengverhouding van 1:1, een verwerkingstijd van 70 minuten en verwerkingssterkte binnen ongeveer 3 uur.

- Verwerkingstijd van 70 minuten
- Niet-corrosief voor koper
- Stugge ingietmassa



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200491	DP270B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP270, Zwart, 48.5 ml	12	Stuk
7100082565	DP270400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP270, Zwart, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP270 Transparant

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 270 is een stugge tweecomponentenlijm op basis van epoxy. Mengverhouding van 1:1, een verwerkingstijd van 70 minuten en verwerkingssterkte binnen ongeveer 3 uur.

- Verwerkingstijd van 70 minuten
- Niet-corrosief voor koper
- Stugge ingietmassa



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100200493	DP2270C	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP270, Transparant, 48.5 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 Zwart

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 is een heavy-duty tweecomponenten structurele lijn op epoxybasis die een goede sterkte biedt in combinatie met een hoge schok- en moeheidbestendigheid om te voldoen aan veeleisende verlijmingsuitdagingen. 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 kan in veel toepassingen worden gebruikt als alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen, schroeven, klinknagels en puntlassen.

- Hoge afpel- en afschuifsterkte handhaaft een duurzame hechting bij hoge en lage temperaturen
- Heavy-duty voor schok- en moeheidsbestendigheid
- Verwerkingstijd van 20 minuten biedt tijd voor positioneren en aanpassen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148731	DP420B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420, Zwart, 50 ml	12	Stuk
7100077148	DP420B400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420, Zwart, 400 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 Gebroken wit

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 is een heavy-duty tweecomponenten structurele lijm op epoxybasis die een goede sterkte biedt in combinatie met een hoge schok- en moeheidbestendigheid om te voldoen aan veeleisende verlijmingsuitdagingen. 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420 kan in veel toepassingen worden gebruikt als alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen, schroeven, klinknagels en puntlassen.

- Hoge afpel- en afschuifsterkte handhaaft een duurzame hechting bij hoge en lage temperaturen
- Heavy-duty voor schok- en moeheidsbestendigheid
- Verwerkingstijd van 20 minuten biedt tijd voor positioneren en aanpassen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148736	DP42050	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420, Crèmewit, 50 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420NS

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420NS is een zwarte, niet-uitlopende, heavy-duty tweecomponenten structurele lijm op epoxybasis die een goede sterkte biedt in combinatie met een hoge schok- en moeheidbestendigheid om te voldoen aan veeleisende verlijmingsuitdagingen. 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420NS kan in veel toepassingen worden gebruikt als alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen, schroeven, klinknagels en puntlassen.

- Hoge afpel- en afschuifsterkte handhaaft een duurzame hechting bij hoge en lage temperaturen
- Heavy-duty voor schok- en moeheidsbestendigheid
- Verwerkingstijd van 20 minuten biedt tijd voor positioneren en aanpassen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148758	DP420NS50	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420NS, Zwart, 50 ml	12	Stuk
7100010680	D420NS400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP420NS, Zwart, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP604

3M™ Scotch-Weld™ urethaanlijm 604 is een non-sag, tweecomponenten polyurethaanlijm. Deze urethaanlijm biedt een snelle, maar flexibele oplossing die kan worden gebruikt voor het verlijmen van ongelijksoortige oppervlakken, zoals beton, keramiek, hout, kunststof, rubber en metaal.

- Snel uithardende lijm levert snel sterke hechting
- Niet-uitlopende eigenschappen voor precieze verwerking tijdens de applicatie
- Flexibiliteit bij lage temperaturen biedt mogelijkheden voor aanpassing



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148738	604NS48,5	3M™ Scotch-Weld™ Polyurethaanlijm DP604NS, Zwart, 48.5 ml	12	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Structurele PU Lijm 620NS

De 3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm 620NS is een flexibele tweecomponenten structurele lijm op polyurethaanbasis die goede prestaties levert in talloze toepassingen waarbij een bepaalde mate van flexibiliteit vereist is. De lijm biedt een effectieve hechting op vele ondergronden, zoals composieten, metalen, hout en vele kunststoffen en rubbers, keramiek en glas (primer kan vereist zijn voor duurzaamheid).



- Veelzijdige polyurethaanlijmen met uitstekende schokbestendigheid en probleemloze hechting op uiteenlopende ondergronden
- Lage afgifteviscositeit, en toch niet-uitlopend na afgifte zodat de lijm op de plaats blijft waar deze is aangebracht
- Flexibiliteit bij lage temperaturen en weinig krimp

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100148737	DP62048	3M™ Scotch-Weld™ Structurele PU Lijm 620NS, Zwart, 50 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP6310NS

3M™ Scotch-Weld™ urethaanlijm DP6310NS is een groen, non-sag, twee-componenten urethaan voor het verlijmen van een verscheidenheid aan composieten, kunststoffen, metalen en hout. Deze flexibele kleefstof heeft uitstekende rek- en spanningseigenschappen voor duurzame hechting van composietonderdelen en multi-materiaalsamenstellingen.



- Tweedelige urethaanpasta. Levert uitstekende sterkte en prestaties
- Met niet-uitzakbare formule welke bestand is tegen het uitlopen en inzakken van lijm
- Duurzame hechting op de meeste ondergronden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100109829	DP631048	3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP6310NS, Groen, 48.5 ml	12	Stuk
7100109830	DP6310400	3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP6310NS, Groen, 400 ml	1	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP6330NS

3M™ Scotch-Weld™ urethaanlijm DP6310NS is een groen, non-sag, twee-componenten urethaan voor het verlijmen van een verscheidenheid aan composieten, kunststoffen, metalen en hout. Deze flexibele kleefstof heeft uitstekende rek- en spanningseigenschappen voor duurzame hechting van composietonderdelen en multi-materiaalsamenstellingen.



- Tweedelige urethaanpasta. Levert uitstekende sterkte en prestaties
- Met niet-uitzakbare formule welke bestand is tegen het uitlopen en inzakken van lijm
- Duurzame hechting op de meeste ondergronden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100109828	DP633048	3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP6330NS, Groen, 48.5 ml	12	Stuk
7100109827	DP6330400	3M™ Scotch-Weld™ Urethaanlijm DP6330NS, Groen, 400 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7240 FR

3M Scotch Weld 7240 FR B/A Epoxylijm is een heavy-duty tweecomponenten-epoxylijm met een mengverhouding van 2:1 en een verwerkingstijd van 45 minuten die zijn verwerkingssterkte binnen ongeveer 6 uur bereikt. Dit product is erg duurzaam en wordt veelal gebruikt in toepassingen in de transportbranche.

- Uitstekende bestendigheid tegen omgevingsfactoren en getest in uiteenlopende veeleisende omstandigheden
- Bevat glasbolletjes van 300 µm voor een nauwkeurige controle over de lijmlijn.
- Getest volgens FAR25 (verticale brandtest) en voldoet aan de eisen voor zelfdoving binnen 15 seconden.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100042087	7240400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 7240 FR, Grijs, 400 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP8005 Zwart

3M™ Scotch-Weld™ structurele lijm DP8005 is een van onze tweecomponentenlijmen op acrylbasis met een mengverhouding van 10:1, die speciaal is geformuleerd om vele kunststoffen met lage oppervlakte-energie te hechten. Deze lijm zal vele soorten polypropyleen, polyethyleen en thermoplastische elastomeren (TPE's) hechten zonder speciale voorbereiding van het oppervlak.

- Mogelijkheid kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polyolefinen, polypropyleen, polyethyleen en TPO's structureel te hechten
- Uitstekende bestendigheid tegen water en luchtvochtigheid in combinatie met zeer goede chemische weerstand, voor een hechting die uiteenlopende applicaties en omstandigheden kan weerstaan
- Hardt uit bij kamertemperatuur zonder hitte of andere chemicaliën, zodat u vaarwel kunt zeggen tegen gecompliceerde hechtingsprocessen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100089475	DP800545	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8005, Zwart, 45 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP8005 Gebroken wit

3M™ Scotch-Weld™ structurele lijm DP8005 is een van onze tweecomponentenlijmen op acrylbasis met een mengverhouding van 10:1, die speciaal is geformuleerd om vele kunststoffen met lage oppervlakte-energie te hechten. Deze lijm zal vele soorten polypropyleen, polyethyleen en thermoplastische elastomeren (TPE's) hechten zonder speciale voorbereiding van het oppervlak.

- Mogelijkheid kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polyolefinen, polypropyleen, polyethyleen en TPO's structureel te hechten
- Uitstekende bestendigheid tegen water en luchtvochtigheid in combinatie met zeer goede chemische weerstand, voor een hechting die uiteenlopende applicaties en omstandigheden kan weerstaan
- Hardt uit bij kamertemperatuur zonder hitte of andere chemicaliën, zodat u vaarwel kunt zeggen tegen gecompliceerde hechtingsprocessen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100240965	DP8005CL490	3M™ Scotch-Weld™ Structurele Acrylaatlijm DP8005, Beige, 490 ml	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8405NS

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8405NS is een niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Dit heavy-duty product biedt een sterkere hechting op een groot aantal kunststoffen en metalen, inclusief materialen met een licht vette ondergrond. Het is een duurzaam product dat snel sterkte opbouwt en in enkele minuten structurele sterkte levert.

- Verwerkingstijd van 5 minuten en structurele sterkte in 20 minuten
- Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand
- Hecht op tal van verschillende ondergronden, waaronder de meeste metalen en kunststoffen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100009688	DP8405	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8405NS, Groen, 45 ml	12	Stuk
7100011056	DP840549	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8405NS, Groen, 490 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm Bead Free DP8407NS

3M™ Scotch-Weld™ acrylaatlijm DP8407NS is een grijze structurele lijm met een goede slagvastheid en duurzaamheid. Deze lijm is ontworpen om permanent op blanke metalen te hechten met een minimale voorbereiding van het oppervlak, maar hecht ook goed op een groot aantal andere materialen, waaronder de meeste kunststoffen.

- Uitstekende sterkte en duurzaamheid op blanke metalen, kunststoffen en andere materialen
- Gehard
- Uitstekende afpel- en slagvastheid



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100179264	DP8407A1	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm Bead Free 8407NS, Grijs, Component A, 3.78 L	4	Doos

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8407NS

3M™ Scotch-Weld™ acrylaatlijm DP8407NS is een grijze structurele lijm met goede slagvastheid en duurzaamheid. Deze lijm is ontworpen om permanent te hechten aan blanke metalen met minimale oppervlaktevoorbereiding, maar hecht ook goed aan een breed scala aan andere materialen, waaronder de meeste kunststoffen.

- Hoge afschuifsterkte, Open tijd van 5 tot 7 minuten
- Geen fenomeen van corrosie op metalen
- Geschikt voor het hechten van kunststoffen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100179482	DP8407	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8407NS, Grijs, 45 ml	12	Stuk
7100179480	DP840740	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8407NS, Grijs, 490 ml	6	Stuk
7100105384	DP84075	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8407NS, Grijs, Component B, 18.9 L	1	Vat

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8410NS

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8410NS is een niet-uitzakken, sterke, twee-componenten acryllijm. Dit geharde product zorgt voor een verbeterde hechting op veel kunststoffen en metalen, ook die met licht olieachtige oppervlakken. Het is een duurzaam product met een hoge mate van krachtopbouw om binnen enkele minuten structurele sterkte te bieden.

- 11 minuten levensduur met 36 minuten structurele sterkte
- Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand
- Hecht op verschillende oppervlakken, waaronder de meeste metalen en kunststoffen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100024055	DP8410	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8410NS, Groen, Geurarme, 45 ml	12	Stuk
7100024045	DP841049	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8410NS, Groen, Geurarme, 490 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8425NS

3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8425NS is een niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Dit heavy-duty product biedt een sterkere hechting op een groot aantal kunststoffen en metalen, inclusief materialen met een licht vette ondergrond. Het is een duurzaam product dat snel sterkte opbouwt en in enkele minuten structurele sterkte levert.

- Verwerkingstijd van 25 minuten en structurele sterkte in 56 minuten
- Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand
- Hecht op tal van verschillende ondergronden waaronder de meeste metalen en kunststoffen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100078165	DP8425	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8425NS, Groen, 45 ml	12	Stuk
7100078166	DP842549	3M™ Scotch-Weld™ Acrylaatlijm DP8425NS, Groen, 490 ml	6	Stuk

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8610NS

3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8610NS is een geurarme, niet-uitzakken, geurarme, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze acrylaatlijm met hoge rek en structurele sterkte is ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen, toepassingen met dunne panelen waar het doorlezen van de hechtlijn een probleem is, of elke andere toepassing waar een flexibele verbinding nodig is.

- Zeer flexibele structurele lijm met een rek van meer dan 200%
- Minimaliseert het doorlezen van de hechtlijn en krimp tijdens het uitharden om het gebruik van dunnere panelen mogelijk te maken
- Verlicht spanningen veroorzaakt door ongelijke thermische uitzettingscoëfficiënten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100233359	DP861045	3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8610NS, Zwart, 45 mL Duo-Pak	12	Stuk
7100232802	DP8610490	3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8610NS, Zwart, 490 mL Duo-Pak	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS

3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS is een geurarme, niet-uitzakkende, geurarme, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze acrylaatlijm met hoge rek en structurele sterkte is ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen, toepassingen met dunne panelen waar het doorlezen van de hechtlijn een probleem is, of elke andere toepassing waar een flexibele verbinding nodig is.

- Hoge rek en flexibiliteit
- Hecht op verschillende oppervlakken met minimale oppervlaktevoorbereiding
- Geurarm en niet-ontvlambaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100244478	DP862545	3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS, Zwart, 45 mL Duo-Pak	12	Stuk
7100244477	DP8625490	3M™ Scotch-Weld™ Flexibele acrylaatlijm DP8625NS, Zwart, 490 ml Duo-Pak	6	Stuk

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8705NS

3M™ Scotch-Weld™ geurarme acrylaatlijm DP8705NS is een zwarte, niet-uitzakkende geurarme, onbrandbare, tweecomponenten structurele acrylaatlijm. 8705 is een verbeterde versie van 3M's geurarme acrylaatlijmen, die een betere schokbestendigheid, afpelweerstand, flexibiliteit, prestaties bij lage temperaturen en veiligheid voor werknemers biedt.

- Geurarm, niet-ontvlambaar en een lager toxicologisch gevarenprofiel voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen
- Hecht op verschillende ondergronden, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, kunststoffen en composieten, en vereist minimale oppervlaktevoorbereiding, ook bij licht geoliede oppervlakken
- Prestaties bij lage temperaturen met structurele sterkte tot -40°C



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100245036	DP870545	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8705NS, Zwart, 45 ml Duo-Pak	12	Stuk
7100245039	DP8705490	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8705NS, Zwart, 490 ml Duo-Pak,	6	Stuk

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8710NS

3M™ Scotch-Weld™ geurarme acrylaatlijm DP8710NS is een zwarte, niet-uitzakkende geurarme, onbrandbare, tweecomponenten structurele acrylaatlijm. 8710 is een verbeterde versie van 3M's geurarme acrylaatlijmen, die een betere schokbestendigheid, afpelweerstand, flexibiliteit, prestaties bij lage temperaturen en veiligheid voor werknemers biedt.

- Geurarm, niet-ontvlambaar en een lager toxicologisch gevarenprofiel voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen
- Hecht op verschillende ondergronden, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, kunststoffen en composieten, en vereist minimale oppervlaktevoorbereiding, ook bij licht geoliede oppervlakken
- Prestaties bij lage temperaturen met structurele sterkte tot -40°C



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100233349	DP871045	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8710NS, Zwart, 45 ml Duo-Pak	12	Stuk
7100233348	DP8710490	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8710NS, Zwart, 490 ml Duo-Pak	6	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8725NS

3M™ Scotch-Weld™ geurarme acrylaatlijm DP8725NS is een zwarte, niet-uitzakkende geurarme, onbrandbare, tweecomponenten structurele acrylaatlijm. 8725 is een verbeterde versie van 3M's geurarme acrylaatlijmen, die een betere schokbestendigheid, afpelweerstand, flexibiliteit, prestaties bij lage temperaturen en veiligheid voor werknemers biedt.

- Geurarm, niet-ontvlambaar en een lager toxicologisch gevarenprofiel voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen
- Hecht op verschillende ondergronden, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, kunststoffen en composieten, en vereist minimale oppervlaktevoorbereiding, ook bij licht geoliede oppervlakken
- Prestaties bij lage temperaturen met structurele sterkte tot -40°C



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100244858	DP872545	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8725NS, Zwart, 45 ml Duo-Pak	12	Stuk
7100244480	DP8725490	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8725NS, Zwart, 490 ml Duo-Pak	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8805NS

3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijm 8805NS is onze standaard, vertaalde 2-componenten acrylaatlijm met lage geur en anti-druip eigenschap. Deze lijm is een ideale keuze voor vele industriële toepassingen. Hij hardt twee maal zo snel uit als de meest gangbare 2K acrylaatlijmen met een vergelijkbare open tijd.

- Duurzame verbinding met hoge afschuifsterkte en impactresistentie.
- Geurarm en niet ontvlambaar
- Geschikt voor moeilijke substraten zoals poederlakken en lichte olievervuiling



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100098631	DP8805	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8805NS, Groen, 45 ml	12	Stuk
7100097693	DP88055	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8805NS, Groen, 18.9 L	1	Vat
7100097636	DP880549	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme acrylaatlijm DP8805NS, Groen, 490 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8810NS

3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS Geurarme acrylaatlijm is onze geurarme, niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze lijm is de ideale keuze voor tal van industriële en commerciële toepassingen omdat deze tweemaal zo snel zijn structurele sterkte bereikt als de meeste andere vergelijkbare acrylaatlijmen met een vergelijkbare opentijd.

- Verwerkingstijd van 10 minuten en structurele sterkte in 38 minuten
- Geurarm en niet-brandbaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen
- Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en afpelsterkte en een hoge schokweerstand



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100097574	DP8810	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8810NS, Groen, 45 ml	12	Stuk
7100075409	DP881049	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8810NS, Groen, 490 ml	6	Stuk
7100097704	DP88105	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8810NS, Groen, Part B, 18.7 L	1	Vat

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS is onze geurarme, niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze lijm is de ideale keuze voor tal van industriële en commerciële toepassingen omdat deze tweemaal zo snel zijn structurele sterkte bereikt als de meeste andere vergelijkbare acrylaatlijmen met een vergelijkbare opentijd.

- Verwerkingstijd van 25 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 56 minuten
- Geurarm en niet-brandbaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen
- Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en hoge schokweerstand



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100067291	DP88255	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS, Groen, 18.7 L	1	Vat
7100067297	DP8825	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS, Groen, 45 ml	12	Stuk
7100068120	DP882549	3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS, Groen, 490 ml	6	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS

3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS is een zwarte, niet-uitzakkende, onbrandbare, tweecomponenten structurele acrylaatlijm. 8910 creëert een structurele hechting met polyamiden (nylon), andere technische thermoplasten, evenals aluminium en andere metalen zonder de noodzaak van uitgebreide oppervlaktevoorbereiding zoals plasma- of vlambehandeling.

- Hecht zich structureel aan nylon (polyamiden) zonder de noodzaak van uitgebreide oppervlaktevoorbereiding zoals plasma- of vlambehandeling
- Uitstekende hechting op aluminium, roestvast staal en andere metalen die gewoonlijk worden verbonden met nylon
- Uitstekende prestaties bij een hoge temperatuur van 85 °C (185 °F) en in omgevingen met verhoogde luchtvochtigheid



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100246046	DP891045	3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS, Zwart, 45 mL Duo-Pak	12	Stuk
7100246043	DP8910490	3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder structurele lijm DP8910NS, Zwart, 490 mL Duo-Pak	6	Stuk

Eéncomponent structurele lijmen

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2214

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2214 is een grijze, één component, hoge temperatuur uithardende, aluminium gevulde epoxylijm.

- Zeer goede hechting op metaal en composiet
- hoge temperatuur uithardend
- Goede temperatuurbestendigheid



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079791	2214HT/1	3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2214, Grijs, 1 L	2	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Houtlijm 5005

3M™ Scotch-Weld™ Houtlijm 5005 is een 1K polyurethaanlijm die geschikt is voor het verbinden van alle types hout, inclusief die met een hoge vochtigheidsgraad en moeilijke exotische houtsoorten.

- Oplosmiddelvrij
- Snelle zettingstijd
- Zeer goede resistentie tegen water.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000110555	5005	3M™ Scotch-Weld™ Houtlijm 5005, Wit, 310 ml	12	Stuk

Directe Lijmen

3M™ Scotch-Weld™ Oppervlakte Ongevoelige Snellijm SI Gel

De 3M™ Scotch-Weld™ Oppervlakte ongevoelige secundelijm SI Gel is een secundelijm met hoge viscositeit voor het opvullen van gaten.

- Oppervlakte ongevoelig, voor natuurlijke stoffen zoals leer, kurk en hout.
- Gelviscositeit
- Maximaal vulvermogen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034009	SIGEL20	3M™ Scotch-Weld™ Oppervlakte Ongevoelige Snellijm SI Gel, Transparant, 20 g	20	Stuk
7100027510	SIGEL300	3M™ Scotch-Weld™ Oppervlakte Ongevoelige Snellijm SI Gel, Transparant, 300 g	1	Fles

3M™ Scotch-Weld™ Cyanoacrylaatlijm SI1500

Om het hoofd te bieden aan unieke lijmuitdagingen, hebben we de 3M™ Scotch-Weld™ Oppervlakte ongevoelige secundelijm SI1500 ontworpen. Dit is een secundelijm met hoge viscositeit die ruwe, poreuze, vervuilde en zure ondergronden waaronder hout, karton, fineer, stof, kurk en leer hecht. Deze secundelijm is ideaal voor het vullen van kleine gaten en met de korte uithardingstijd kunt u uw processen op gang houden.

- Oppervlakte ongevoelig voor natuurlijke stoffen zoals leer, kurk en hout
- Hoge viscositeit, dus het product migreert niet in naden en spleten
- De lijm is ideaal voor het vullen van gaten en het hechten aan uiteenlopende oppervlakken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100040836	SI150020	3M™ Scotch-Weld™ Cyanoacrylaatlijm SI1500, 20 g	10	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR100

3M™ Scotch-Weld™ Kunststof- en rubbersecondelijm PR100 is een secondelijm met lage viscositeit.

- Kunststoffen en rubber
- Lage viscositeit
- Universeel



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100033657	PR10020	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR100, Transparant, 20 g	10	Stuk
7100033726	PR10050	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR100, Transparant, 50 g	10	Stuk
7100033708	PR100500	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR100, Transparant, 500 g	1	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR1500

We hebben 3M™ Scotch-Weld™ Kunststof- en rubbersecondelijm PR1500 geformuleerd als een krachtige industriële lijm met hoge viscositeit. Deze snel uithardende cyanoacrylatlijm hardt uit bij kamertemperatuur en is geformuleerd voor uitzonderlijke prestaties op vele moeilijk te hechten ondergronden zoals EPDM-rubber, sterk weekgemaakt pvc, ABS en nylon.

- Snel uithardende formule helpt processen op gang te houden
- Secondelijm werkt goed op moeilijk te hechten oppervlakken zoals EPDM-rubber en nylon
- Dikke lijm is geschikt voor het opvullen van gaten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034078	PR15005	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR1500, Transparant, 50 g	10	Stuk
7100034071	PR1500500	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm Kunststof en Rubber PR1500, Transparant, 500 g	1	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Snellijm SF100

3M™ Scotch-Weld™ Supersnelle secondelijm SF100 is een zeer snel uithardende secondelijm met lage viscositeit. Voor de uithardingssnelheid van deze cyanoacrylatlijm speelt oppervlaktevocht een minder belangrijke rol dan bij standaard cyanoacrylaten. De lijm hecht aan een verscheidenheid aan oppervlakken waaronder leer, kurk, hout, kunststof en rubber.

- Supersnelle uitharding helpt u uw projecten op gang en de productiviteit hoog te houden
- Flexibel flesje dat u kunt samenknippen om een nauwkeurige druppel of een gelijkmatige lijmril met de gewenste lengte af te geven; de lage viscositeit helpt een dunne hechtlaag te vormen voor snel, effectief uitharden
- Hecht aan vele oppervlakken waaronder leer, kurk, hout, kunststof en rubber



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034060	SF10020	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm SF100, Transparant, 20 g	10	Stuk
7100034525	SF10050	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm SF100, Transparant, 50 g	10	Stuk
7100033985	SF100500NEW	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm SF100, Transparant, 500 g	1	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Snellijm SF20

3M™ Scotch-Weld™ Supersnelle secondelijm SF20 is een supersnel uithardende secondelijm met zeer lage viscositeit. Dit product voldoet aan CID A-A-3097, type II, klasse 1. De lage viscositeit helpt een dunne hechtlaag tot stand te brengen voor snel en effectief uitharden op uiteenlopende ondergronden waaronder leer, kurk, kunststof en rubber.

- Supersnelle uitharding helpt uw projecten op gang en de productiviteit hoog te houden
- Flexibel flesje waarmee u een nauwkeurige druppel of een gelijkmatige lijmril kunt afgeven
- Hecht aan uiteenlopende ondergronden: leer, kurk, kunststof en rubber



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034279	SF2020	3M™ Scotch-Weld™ Snellijm SF20, Transparant, 20 g	10	Stuk

Anaerobe lijmen

3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL42

3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL42 biedt vibratie-, corrosie- en schokbestendigheid voor bevestigingsmiddelen in gemonteerde vorm. Deze anaerobe lijm met gemiddelde sterkte wordt afgegeven als een ééncomponentproduct.

- Vult schroefdraden volledig en dicht deze af om corrosie, roest en lekken te voorkomen
- Helpt de koppeling te behouden
- Verwijderbaar met handgereedschappen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034072	TL42.250	3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL42, 250 ml	5	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL43

3M™ Scotch-Weld™ Threadlocker TL43 is een oliebestendige universele schroefborging.

- Blauw, te verwijderen met medium inspanning
- Gemiddelde viscositeit
- Olie tolerant. Voorkomt corrosie en trillingen, en biedt schokbestendigheid.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034008	TL4350ML	3M™ Scotch-Weld™ Schroefdraadborgmiddel TL43, Blauw, 50 ml	10	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

Uithardende smeltlijmen

3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Reactieve Smeltlijm EZ250150

3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Reactieve Smeltlijm EZ250150 hardt uit door luchtvochtigheid. Is een 1K, 100% vaste stof structurele lijm voor hout en sommige plastics.

- Lange open tijd en verhardingstijd
- Geschikt voor vele substraten
- 100% vaste stof



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028622	JWGUN	3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Reactieve Smeltlijm EZ250150, 220 V	1	Stuk

3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE031

De 3M™ Scotch-Weld™ PUR-lijm TE031 heeft een snelle sterkteopbouw en een korte uithardingstijd, zodat een sterke hechting kan worden gevormd met een breed scala van kunststoffen zonder drogen of ventilatieapparatuur. Deze extrusielijm wordt aangebracht met een 3M™ Scotch-Weld™ PUR-lijmpistool of met bulkapparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik met PUR-lijmen.

- Ideaal voor het hechten van polystyreen, polyacryl en een breed scala van andere kunststoffen
- Snelle sterkteopbouw voor directe hechting en snelle assemblage
- Volledig uitgeharde sterkte van meer dan 6 MPa



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000902	TE031W	3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE031, Wit, 295 ml	5	Doos

3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE100

De 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Lijm TE100 is een ééncomponent vochtuithardende structurele lijm die voor 100% uit vaste stoffen bestaat en waarmee u uiteenlopende ondergronden kunt hechten.

- Gemiddelde uithardingstijd
- Hecht hout en bepaalde kunststoffen
- Gemaakt van 100% vaste stoffen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000028590	TE100W	3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE100, Crèmewit, 295 ml	5	Fles

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE200

De 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Lijm TE200 is een ééncomponent vochtuithardende structurele lijm die voor 100% uit vaste stoffen bestaat en waarmee u hout en bepaalde kunststoffen kunt hechten.

- Korte uithardingstijd
- Dunne hechtlijnen voor hout en bepaalde kunststoffen
- 100 procent vaste stoffen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000905	TE200	3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TE200, Wit, 295 ml	5	Fles

3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TS230 Gebroken wit

De 3M™ Scotch-Weld™ PUR-lijm TS230 is een ééncomponent vochtuithardende structurele lijm die voor 100% uit vaste stoffen bestaat en waarmee u hout en bepaalde kunststoffen kunt hechten. Zowel de witte/ gebroken witte als zwarte versie kan worden opgespoten/geëxtrudeerd en biedt lange open- en uithardingstijden. De langere open- en uithardingstijden betekenen dat u meer tijd hebt om onderdelen of verbindingen te positioneren voor een perfecte pasvorm voordat de lijm volledig uithardt.

- Lange open- en uithardingstijden, voor voldoende tijd om onderdelen te positioneren
- Sterke hechting dankzij formule die bestand is tegen weekmakers
- Hechtingsmiddel voor meerdere materialen dat geschikt is voor een breed scala van gelijksoortige en ongelijksoortige ondergronden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000898	TS230W	3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TS230, Wit, 295 ml	5	Fles

3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TS230 Zwart

De 3M™ Scotch-Weld™ PUR-lijm TS230 is een ééncomponent vochtuithardende structurele lijm die voor 100% uit vaste stoffen bestaat en waarmee u hout en bepaalde kunststoffen kunt hechten. Zowel de witte/ gebroken witte als zwarte versie kan worden opgespoten/geëxtrudeerd en biedt lange open- en uithardingstijden. De langere open- en uithardingstijden betekenen dat u meer tijd hebt om onderdelen of verbindingen te positioneren voor een perfecte pasvorm voordat de lijm volledig uithardt.

- Lange open- en uithardingstijden, voor voldoende tijd om onderdelen te positioneren
- Sterke hechting dankzij formule die bestand is tegen weekmakers
- Hechtingsmiddel voor meerdere materialen dat geschikt is voor een breed scala van gelijksoortige en ongelijksoortige ondergronden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000046541	TS230B2K	3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TS230, Zwart, 2 kg	36	Zak
7000000906	TS230B	3M™ Scotch-Weld™ PUR Reactieve Smeltlijm TS230, Zwart, 300 ml	5	Fles

Lijmen, kitten en plamuur

Lijmen op basis van oplosmiddelen

3M™ Holdfast Spuitlijm 70

3M™ Scotch-Weld™ Holdfast Spuitlijm 70 is een algemeen inzetbare, snelhechtende industriële spuitlijm. Door het unieke web spuitpatroon geeft het een goede hechting op vele oppervlakken inclusief polystyreen. De lijm heeft een korte droogtijd maar wel een lange verwerkingstijd dit geeft de benodigde ruimte voor elke toepassing. De lijm is zeer goed vochtresistent.

- Geeft een goede en snelle hechting op vele oppervlakken inclusief polystyreen, glasvezel versterkt polyester, isolatie materialen, schuimen en textiel.
- Lijm plakt vrijwel direct en heeft toch een lange verwerkingstijd
- Zakt bijna niet weg in poreuze oppervlakken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100138478	LT70HF	3M™ Holdfast Spuitlijm 70, Transparant, 12.4 kg, Cilinder	1	Stuk

3M™ Foam Fast Lijmspray 74 Oranje

3M Lijmspray Schuim & Textiel 74 is een extreem snel hechtende industriële lijmspray voor het verlijmen van schuim en textiel

- Zachte lijmranden
- Agressieve aanvangshechting
- Sterker dan het schuim zelf.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116772	LS74	3M™ Foam Fast Lijmspray 74, Oranje, 500 ml	12	Doos

3M™ Foam Fast Lijmspray 74 Transparant

3M Lijmspray Schuim & Textiel 74 is een extreem snel hechtende industriële lijmspray voor het verlijmen van schuim en textiel

- Zachte lijmranden
- Agressieve aanvangshechting
- Sterker dan het schuim zelf.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000046594	LT74FF	3M™ Foam Fast Lijmspray 74, Transparant, 13 kg, Cilinder	1	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75

3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75 is een drukgevoelige lijm, toepasbaar voor tijdelijke hechting of positionering van lichtgewicht materialen voor displays voordat deze worden geassembleerd. De lijm geeft binnen enkele seconden een hechting maar geeft ook de mogelijkheid om te herpositioneren of opnieuw te hechten.

- Het spuitpatroon is aan te passen aan het oppervlak wat overspray en afval minimaliseert en schoonmaakwerkzaamheden voorkomt
- De Spuitlijm 75 zakt niet weg in oppervlakken wat het verlijmen van delicate materialen mogelijk maakt.
- De lijm blijft plakken wat herhaald herpositioneren mogelijk maakt



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116775	LS75	3M™ Herpositioneerbare Spuitlijm 75, Transparant, 500 ml	12	Doos

3M™ Hi-Tack 76 Lijmspray

3M™ Hi-Tack 76 Lijmspray is een industriële lijmspray met een hoge aanvangshechting. Ideaal voor toepassingen waar 1 zijde wordt ingespoten met lijm.

- Snelle agressieve hechting
- Ideaal voor toepassingen waar 1 zijde wordt ingespoten met lijm.
- Verbindt vele materialen zoals polyethyleen, rubber, textiel, kunststoffen, glas en andere oppervlakken



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116779	LS76	3M™ Hi-Tack 76 Lijmspray, Crème, 500 ml	12	Doos

3M™ Rubber en Vinyl Lijmspray 80

3M Rubber & Vinyl Lijmspray 80 is een hoogwaardige neopreen contact spuitlijm

- Lijmt meeste rubber en vinyl
- Zeer sterke lijm met een hoge temperatuurbestendigheid
- Kan worden toegepast voor het verlijmen van de hemel in auto's



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116787	LS80	3M™ Rubber en Vinyl Lijmspray 80, Geel, 500 ml	12	Doos

3M™ Hi-Strength 90 Lijmspray

3M™ Hi-Strength 90 Lijmspray is onze snelst drogende, transparante spuitlijm die hecht op beton, hout, MDF, laminaten, polyethyleen en andere oppervlakken. Zijn extreem hoge hechting zorgt voor een snelle verbinding zodat u snel kunt werken. De industriële kwaliteit is eenvoudig direct aan te brengen op het te verlijmen oppervlak. De lijm heeft een hoge temperatuur en vochtbestendigheid.

- Aanpassen van spuitpatroon minimaliseert overspray, afval en schoonmaakwerkzaamheden
- Extreem sterke verbinding en snelle hechting zorgt voor een sterke permanente verbinding
- Ideale lijm voor decoratieve laminaten, MDF en vele andere materialen zelfs polyethyleen en SBR rubber.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116790	LS90	3M™ Hi-Strength 90 Lijmspray, Transparant, 500 ml	12	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Hi-Strength Postforming Lijmspray 94CA

3M™ Scotch-Weld™ Post Forming Sterke Spuitlijm 94CA is ontwikkeld als een VOC arme spuitlijm met een uniek effectief spuitpatroon. De lijm geeft een zeer sterke verbinding die na uitharding te vervormen is. Deze lijm is inzetbaar op lastige oppervlakken zoals decoratie laminaat, metaal en enkele rubbers. Het geeft een sterke verbinding, is goed vocht en temperatuurbestendig

- Hoog vast stofgehalte voor een groter oppervlak, goede veilige verbindingen en zakt niet weg in poreuze ondergronden
- Uniek spuitpatroon en is na uitharding te vervormen.
- VOC arm.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100176092	94CA	3M™ Hi-Strength Postforming Lijmspray 94CA, Transparant, 11.9 kg, Cilinder	1	Stuk

3M™ Hoge Temperatuur Polystyreen Isolatie Spuitlijm 78HT

3M™ Polystyreen Isolatie Spray Adhesive 78 is een hoge sterkte, hittebestendige spuitlijm van industriële kwaliteit.

- Tast polystyreen niet aan
- Voor een schone en nauwkeurige toepassing
- Bestand tegen hoge temperaturen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100138817	LT78HT	3M™ Hoge Temperatuur Polystyreen Isolatie Spuitlijm 78HT, Blauw, 12.4 kg, Cilinder	1	Stuk

3M™ Universele Neopreencontactlijm 10

3M™ Universele Neopreencontactlijm 10 is een lichtgele, uitstrijkbare lijm op basis van polychloropreen.

- Uitstekende vocht- en hittebestendigheid en presteert tot 300 ° F / 148 ° C
- Uitstrijkbaar en aanbrengbaar met roller
- Beantwoord aan de noden van MMM-A-121, MMM-A-130B, and A-A-1936A



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000080206	SW101YL	3M™ Neopreencontactlijm 10, Geel, 1 L	6	Doos
7000080208	SW1020YL	3M™ Neopreencontactlijm 10, Geel, 20 L	1	Stuk

3M™ Hoogwaardige Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 1300

3M™ Hoogwaardige Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 1300 is een gele solventgedragen synthetische rubberlijm.

- Hoge initiële sterkte
- Snel drogend en warmteresistent voor rubber en metaal
- Beantwoord aan de noden van MIL-M-81288



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100034893	1300L5	3M™ Hoogwaardige Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 1300, Geel 5 L	10	Liter

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Hoogwaardige Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 1300

3M™ Hoogwaardige Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 1300 is een gele solventgedragen synthetische rubberlijm.

- Hoge initiële sterkte
- Snel drogend en warmteresistent voor rubber en metaal
- Beantwoord aan de noden van MIL-M-81288



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100036550	1300L1	3M™ Hoogwaardige Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 1300, Geel, 1 L	6	Liter

3M™ Hoogwaardige Neopreencontactlijm 1357

3M™ Hoogwaardige Neopreencontactlijm 1357 is een hoogperformante contactlijm die een langdurige verbinding kan realiseren en een grote initiële sterkte heeft.

- Extreme sterkte en temperatuursbestendigheid
- Bouwt snel sterkte op
- Beantwoord aan de noden van MMM-A-121,



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100038272	13571	3M™ Hoogwaardige Neopreencontactlijm 1357, Grijsgroen, 1 L	6	Liter
7100038129	1357/20	3M™ Hoogwaardige Neopreencontactlijm 1357, Grijsgroen, 20 L	20	Liter

3M™ Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 2141

3M™ Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 2141 is een gele solventgedragen synthetische rubberlijm met hoge sterkte en is uitstrijkbaar.

- Heeft een excellente weerstand tegen water, olie en vet en is uitstrijkbaar.
- Hoge sterkte met een lange kleefrijkwijdte
- Geschikt voor de meeste rubbers incl neopreen en butyl



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000046346	2141L	3M™ Neopreenlijm voor Rubber en Pakkingen 2141, Geel, 900 ml	12	Doos

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099 is een sneldrogende en warmte-uithardende lijm voor plastics.

- sneldrogend en warmte-uithardend
- Resistent tegen veroudering, water, olie, plasticizer migratie en brandstoffen
- Beantwoord aan de noden van MMM-A-189C, Class 2



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079821	10991	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099, Geel, 1 L	6	Doos
7000033732	10995	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099, Geel, 5 L	10	Liter
7000033731	109920	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099, Geel, 20 L	20	Liter

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099 is een sneldrogende en warmte-uithardende lijm voor plastics.

- sneldrogend en warmte-uithardend
- Resistent tegen veroudering, water, olie, plasticizer migratie en brandstoffen
- Beantwoord aan de noden van MMM-A-189C, Class 2



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000033748	1099150	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099, Geel, 150 ml	12	Stuk

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847 Bruin

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847 is een hoogwaardige en veelzijdige nitrillijm die sterke en flexibele verbindingen creëert.

- Resistent tegen olie en brandstoffen
- Uithardend met warmte
- Beantwoord aan de noden van MMM-A-121



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079819	8471	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847, Bruin, 1 L	6	Doos
7000079823	8475	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847, Bruin, 5 L	2	Doos
7000079817	84720	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847, Bruin, 20 L	1	Stuk
7000079818	847150	3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847, Bruin, 150 ml	12	Stuk

3M™ Hoogwaardige Industriële Kunststoflijm 4693

3M™ Hoogwaardige Industriële Kunststoflijm 4693 is een oplosmiddelhoudende synthetische rubberlijm.

- Excellente kunststoflijm
- Lange verwerkingstijd
- Goede vocht en temperatuurbestendigheid.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000923	73125GAL	3M™ Hoogwaardige Industriële Kunststoflijm 4693, Licht Roodbruin, 19 L	1	Doos
7000046574	7312QT	3M™ Hoogwaardige Industriële Kunststoflijm 4693, Licht Roodbruin, 950 ml	12	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Super 77™ Universele Lijmspray Cilinder

3M™ Super 77™ Universele Lijmspray Zeer veelzijdig en voor diverse toepassingen, vooral lichte materialen. Korte verdampingstijd en open tijd. Geen sprake van verzakken en doorslaan bij poreuze materialen.

- Zeer veelzijdig en voor diverse toepassingen, vooral lichte materialen.
- Snelle agressieve initiële hechting en een lage absorptie
- Voldoende open tijd (15 seconden tot 30 minuten) om te positioneren na het aanbrengen van de lijm.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116822	LS7720	3M™ Super 77™ Universele Lijmspray Cilinder, Crème, 20 L	1	Vat
7100138125	LT77T	3M™ Super 77™ Universele Lijmspray Cilinder, Transparant, 13.2 kg	1	Stuk

3M™ Super 77™ Universele Lijmspray

3M™ Super 77™ Universele Lijmspray Zeer veelzijdig en voor diverse toepassingen, vooral lichte materialen. Korte verdampingstijd en open tijd. Geen sprake van verzakken en doorslaan bij poreuze materialen.

- Zeer veelzijdig en voor diverse toepassingen, vooral lichte materialen.
- Snelle agressieve initiële hechting en een lage absorptie
- Voldoende open tijd (15 seconden tot 30 minuten) om te positioneren na het aanbrengen van de lijm.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000116782	LS77	3M™ Super 77™ Universele Lijmspray, Crème, 500 ml	12	Doos

3M™ Universele Contactlijm 1022

3M™ Universele Contactlijm 1022 is een universele solventgedragen contactlijm.

- Uitstekend bestand tegen vele brandstoffen en oliën
- Warmte-uitharding verbetert de fysische eigenschappen
- Gebruikt voor het verlijmen van zwevende vloerpanelen van PVC vloertegels.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079839	10221	3M™ Universele Contactlijm 1022, Rood, 1 L	6	Liter

Lijmen, kitten en plamuur

Lijmen op basis van water

3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF

3M™ fastbond™ contactlijm 30NF is een zeer sterke water dispersielijm met hoge dekking, directe hechting, een lange open tijd en goede temperatuurbestendigheid. Deze lijm verbindt de meeste geschuimde kunststoffen, kunststof laminaat, hout, multiples, hout vineer en canvas.

- Verbindt de meeste geschuimde kunststoffen, kunststof laminaat, hout, multiplex en canvas
- Geeft een hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid met een open tijd tot 4 uren.
- Lijm kan worden aangebracht door middel van spray, roller, of kwast



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000080239	SW301W	3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF, Transparant, 1 L	6	Doos
7000080242	SW305	3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF, Transparant, 5 L	2	Doos
7000000917	SW305G	3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF, Transparant, 18.9 L	1	Doos
7000080245	SW3020W	3M™ Fastbond™ Contactlijm 30NF, Transparant, 20 L	1	Stuk

3M™ Fastbond™ Isolatielijm 49

3M™ fastbond™ Isolatielijm 49 is een watergedragen lijm met een hoog vaste stoffengehalte, snelle hechting, pressure sensitive adhesive.

- Snelle agressieve tack
- Voldoet aan ASTM e-84
- Voldoet aan califonia en otc state voc vereisten.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079968	SW4902	3M™ Fastbond™ Isolatielijm 49, Transparant, 2 L	3	Doos
7000079967	SW4920	3M™ Fastbond™ Isolatielijm 49, Transparant, 20 L	20	Liter

3M™ Fastbond™ Schuim Lijmspray 100NF

3M™ Fastbond™ Schuim Sproeijspray 100NF is ontworpen als een uiterst veelzijdige, hittebestendige kleefstof die een breed scala aan lichtgewicht materialen hecht. De permanente binding zorgt voor snelle resultaten. De sprayformule heeft een kiezelproeipatroon, is vochtbestendig in natte staat, is gemakkelijk af te geven en kan, wanneer hij niet wordt gespoten, direct worden aangebracht met een borstel of roller.

- Hittebestendige, hecht een breed scala aan lichtgewicht materialen
- Biedt professionele, industriële kracht voor veeleisende toepassingen
- Biedt een kiezelproeipatroon



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100018691	100200L	3M™ Epoxylijm DP100, Lavendel, 200 L	200	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF

3M™ fastbond™ contactlijm 2000NF is een geactiveerde water dispersielijm, hoge vaste stoffengehalte

- Te activeren, tweecomponent watergedragen lijm
- Directe hechting en handvast-sterkte zonder geforceerd drogen
- Hoge temperatuurreistentie, hoge sterkte



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100083354	FB2000B17	3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF, Blauw, 17 L	1	Vat
7100029518	SW2000BA	3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF, Blauw, Kit, 200L Base + 20L Activator	220	Liter
7100029348	SW200019	3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF, Neutraal, 19 L	19	Liter
7000080250	20002L	3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF, Transparant, 2 L	3	Doos

3M™ Fast Tack Watergedragen Lijm 1000NF

3M™ fast tack watergedragen lijm 1000NF is een unieke, lijm speciaal ontwikkeld voor een snelle, repositi-oneerbare lijm met een hoge eindsterkte en temeprtuurbestendigheid. Deze lijm is niet brandbaar en polychlo-ropeen-vrij en bevat geen voc's (per epa test methode 24). Dit draagt bij aan een veiligere werkomgeving.

- Oplosmiddelvrij, ééncomponent welke niet hoeft te worden gemengd, eenvoudig te verwerken.
- Stabiele verbinding biedt temperatuurbestendigheid en een lang productleven.
- Snel verlijmen met directe handvasteigenschappen. Voorkomt het stagneren van het productieproces.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100011610	FTNT1GA	3M™ Fast Tack Watergedragen Lijm 1000NF, Neutraal, 3.78 L	4	Fles
7100025154	FTNT5GA	3M™ Fast Tack Watergedragen Lijm 1000NF, Neutraal, 18.9 L	5	Doos
7100007793	FTPA1GA	3M™ Fast Tack Watergedragen Lijm 1000NF, Paars, 3.78 L	4	Stuk
7000046563	FTPA5GA	3M™ Fast Tack Watergedragen Lijm 1000NF, Paars, 18.9 L	1	Doos

Hot melt-lijmen

3M™ Smeltlijm 3731

3M™ Smeltlijm 3731 heeft een 100% vaste stofgehalte en is oplosmiddelvrij. De lijm geeft een sterke duurzame verbinding door zijn temperatuurbestendigheid. Hierdoor is deze lijm in te zetten bij vele toepassingen.

- Oplosmiddelvrij en 100% vaste stofgehalte lijm die sterke verbindingen maakt
- Door zijn temperatuurbestendigheid is dit een zeer duurzame lijm
- Thermoplastische lijm die goed hecht op vele ondergronden inclusief moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals polyethyleen en polypropyleen.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100020337	3731JM2	3M™ Smeltlijm 3731, Crème, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Doos
7100009195	3731Q	3M™ Smeltlijm 3731Q, Crème, 16 mm x 203 mm, 10 kg	1	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Smeltlijm 3738

De 3M™ Smeltlijm 3738 biedt een sterke, betrouwbare hechting voor duurzaamheid op lange termijn en uitzonderlijke prestaties. We hebben onze smeltlijm 3738 geformuleerd als een lijm met 100% vaste stoffen die klaar is om tegemoet te komen aan de eisen van een breed scala aan toepassingen.



- lijm met 100% vaste stoffen die sterke, betrouwbare hechtingen biedt
- Universele lijm die vele verschillende materialen kan hechten
- Kan toepassingen met grote productiehoeveelheden handhaven dankzij de hoge afgiftesnelheid

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100020456	3738JM2	3M™ Smeltlijm 3738PG, Crème, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Doos
7100008738	3738Q	3M™ Smeltlijm 3738Q, Lichtbruin, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3747

3M™ Smeltlijm 3747 geeft een taaie betrouwbare verbinding voor het verlijmen van vele verschillende toepassingen. Deze lijm heeft een redelijke temperatuurbestendigheid, de smeltlijm 3747 geeft een langdurige duurzaamheid bij verhoogde temperaturen zonder dat de verbinding wordt aangetast.



- Deze lijm heeft een redelijke temperatuurbestendigheid geeft een langdurige duurzaamheid bij verhoogde temperaturen.
- 100% vaste stofgehalte wat een sterke taaie verbinding biedt.
- Hecht ook vele ondergronden wat een oplossing biedt voor heel veel toepassingen.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000877	3747Q	3M™ Smeltlijm 3747Q, Bruin, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3748

De 3M™ Smeltlijm 3748 is een sterke, flexibele hot melt-lijm met uitzonderlijke eigenschappen op het gebied van thermische schokken bij lage temperaturen die een optimale hechting kan bieden in wisselende temperaturen. Als thermoplastische hars met 100% vaste stoffen biedt deze smeltlijm een uitstekende duurzaamheid voor een breed scala aan toepassingen.



- Beschikt over uitstekende eigenschappen op het gebied van thermische schokken bij lage temperaturen voor een optimale, langdurige hechting
- Goede hittebestendigheid biedt duurzaamheid onder wisselende temperaturen
- Uitstekende elektrische eigenschappen bieden een ideale oplossing voor elektrische toepassingen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100005566	3748JM2	3M™ Smeltlijm 3748PG, Wit, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Stuk
7000000878	3748Q	3M™ Smeltlijm 3748Q, Wit, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Smeltlijm 3748 VO

3M™ Smeltlijm 3748 VO Q is een algemeen inzetbare lijm en heeft een 100% vaste stofgehalte en is oplosmiddelvrij. Het is een vlam dovende lijm, hij zal niet verder branden als de vuurbron wordt weggenomen. Biedt goede thermische en elektrische eigenschappen voor toepassingen op printplaten, kabelbomen, en andere elektronische toepassingen. De tape is goed schokbestendig en in te zetten in toepassingen die onderhevig zijn aan trillingen en schokken.

- Taai elastische flexibele verbinding, goede thermische resistentie
- Hecht goed op moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals polyethyleen en polypropyleen
- Door de 100% vast stofgehalte ontstaat er nagenoeg geen krimp bij het uitharden.



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000887	3748VOQ	3M™ Smeltlijm 3748, VO Q, Wit, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3762

De 3M™ Smeltlijm 3762 is een rendabele, snel uithardende hot melt-lijm op basis van hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm is ontworpen voor universele toepassingen, evenals voor handmatige verzegeling van dozen, verzegeling van golfkartonnen dozen en algemene verpakkingstoepassingen. Na verhitting tot het opgegeven smeltpunt vormt deze lijm een krachtige warmtehechting die in enkele seconden de verwerkingssterkte bereikt voor productiviteit in een hoog tempo.

- De krachtige warmtehechting bereikt zeer snel de verwerkingssterkte voor verpakking en andere toepassingen
- Een gemiddelde opentijd maakt positioneren en nauwkeurig aanbrengen mogelijk
- Veilige hechting op moeilijk af te dichten ondergronden, zoals ondergronden met een lichte waslaag



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000046513	3762JM2	3M™ Smeltlijm 3762 PG, Bruin, 25 mm x 75 mm, 11 kg	1	Doos
7100023053	3762Q	3M™ Smeltlijm 3762Q, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos
7100020333	3762TC	3M™ Smeltlijm 3762TC, Bruin, 16 mm x 50 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3762LM

3M™ Smeltlijm 3762LM is een 100% vaste, snel uithardende smeltlijm, ontworpen voor verpakking- en verzendingstoepassingen. Het is ideaal voor het verlijmen van golfkarton, hout, spaanplaat, spaanplaat en schuim. Het aanbevolen toepassingstemperatuurbereik is 250-270°F (121-132°C).

- Agressieve hot tack bereikt snel hanteringssterkte



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100025246	3762LM	3M™ Smeltlijm 3762LM, Q, Beige, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Smeltlijm 3764

Onze 3M™ Smeltlijm 3764 is een transparante thermoplastische lijm met 100% vaste stoffen die kan hechten op vele kunststoffen, waaronder polyolefinen. Deze hot melt-lijm is speciaal geformuleerd voor flexibiliteit bij lage temperaturen en is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te bieden voor een breed scala van toepassingen en industrieën.



- De thermoplastische lijm met 100% vaste stoffen kan in de loop der tijd worden aangepast om te voldoen aan verschillende projecteisen
- Geformuleerd voor flexibiliteit bij lage temperaturen om wijziging en positionering tijdens de applicatie te vergemakkelijken
- Schokbestendig ontwerp biedt duurzaamheid op lange termijn

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000884	3764JM2	3M™ Smeltlijm 3764PG, Transparant, 16 mm x 200 mm, 10 kg	1	Doos
7100008178	3764Q	3M™ Smeltlijm 3764Q, Transparant, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3779

3M™ Smeltlijm 3779 is een amberkleurige thermoplastische lijm met hoge prestaties, heeft een hoge weerstand tegen warmte, impact, brandstof en olie. De lijm is nuttig voor gebruik in elektronische toepassingen zoals potting en wire tacking



- Hoge warmtebestendigheid voor een duurzame verbinding
- Lijm die bestand is tegen brandstof en olie. Impactbestendig.
- Veelzijdige lijm die werkt op vele substraten, inclusief enkele plastics

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000888	3779Q	3M™ Smeltlijm 3779Q, Goudgeel, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3789

3M™ Smeltlijm 3789 is een heldere thermoplastische lijm met 100% vaste stof gehalte die geschikt is voor het verbinden van plastics, hout, PVC en andere substraten. De lijm heeft een hoge weerstand tegen impact, brandstof en olie.



- Impact-resistant design delivers long-term durability
- Duurzame lijm die bestand is tegen brandstof en olie.
- De open tijd laat herpositionering toe.

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100008737	3789Q	3M™ Smeltlijm 3789Q, Goudgeel, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Smeltlijm 3792

We hebben de 3M™ Smeltlijm 3792 vervaardigd met thermoplastische hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm geeft een minimale geur af bij verwarming, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hot Melt-pistolen die zijn ontworpen om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van applicatie met de hand.



- Droogt transparant op voor een schoon voorkomen
- Opentijd maakt verfijnen van aanbrenging en positionering mogelijk
- 3792: Transparant, universeel voor hout, stoffen, bekleding en andere lichtgewicht materialen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100020334	3792JM2	3M™ Smeltlijm 3792PG, Transparant, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Doos
7000000891	3792Q	3M™ Smeltlijm 3792Q, Transparant, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos
7100020336	3792TC	3M™ Smeltlijm 3792TC, Transparant, 16 mm x 50 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm 3792LM

We hebben de 3M™ Smeltlijm 3792 vervaardigd met thermoplastische hars die voor 100% uit vaste stoffen bestaat. De lijm geeft een minimale geur af bij verwarming, waardoor een comfortabele werkomgeving wordt ondersteund. Deze lijm biedt snelle en betrouwbare prestaties in combinatie met onze 3M™ Hot Melt-pistolen die zijn ontworpen om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van applicatie met de hand.



- Droogt transparant op voor een schoon voorkomen
- Opentijd maakt verfijnen van aanbrenging en positionering mogelijk
- 3792: Transparant, universeel voor hout, stoffen, bekleding en andere lichtgewicht materialen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000880	3792LM	3M™ Smeltlijm 3792, LMQ, Transparant, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Doos

3M™ Smeltlijm Spray 6111HT

3M™ Smeltlijm Spray 6111HT is een zeer sterke, hittebestendige lijm die wordt gebruikt om de meeste schuimen, stoffen, spaanplaten en dun metaal te verlijmen. Deze niet-vluchtige, 100% vaste, spuitbare thermoplastische lijm vereist geen droogtijd, wat een duurzamere oplossing biedt voor het verhogen van de productiviteit. Verkrijgbaar in blauw en bruin.



- Spuitbare, 100% vaste lijm zonder vluchtige stoffen
- Biedt een uitstekende hechting op polypropyleen en andere kunststoffen met lage oppervlakte-energie (LSE)
- Langere verwerkingstijd maakt montage op grote oppervlakken mogelijk

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100023018	6111HT	3M™ Smeltlijm Spray 6111H, Beige, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

Kitten

3M™ Hybride Kit 740UV

3M™ Hybride Kit 740UV is een 1-component, vochtuithardende, elastomere, isocyanaatvrije kit. Deze cosmetische kit biedt uitzonderlijke UV-bestendigheid en langdurige flexibiliteit.



- Hoogwaardige afdichting
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Kleefvrij binnen 1 uur en hard uit doorgaans binnen 24 uur

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100078074	740UVW29	3M™ Hybride Kit 740UV, Wit, 290 ml	12	Stuk
7100077297	740UVW60	3M™ Hybride Kit 740UV, Wit, 600 ml	12	Stuk

3M™ Hybride Kit 760

3M™ Hybride kit 760 is een ééncomponent elastomeer kit met hoge sterkte. Deze hybride technologie is overschilderbaar in natte toestand en wordt niet aangetast bij blootstelling aan uv.



- Uitstekende hechting
- Overschilderbaar in natte toestand
- Gebruik boven/onder waterlijn

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100062076	760290G	3M™ Hybride Kit 760, Grijs, 290 ml	12	Stuk
7000061768	760600G	3M™ Hybride Kit 760, Grijs, 600 ml	12	Stuk
7100062077	760290W	3M™ Hybride Kit 760, Wit, 290 ml	12	Stuk
7000061766	760600W	3M™ Hybride Kit 760, Wit, 600 ml	12	Stuk
7100062075	760290B	3M™ Hybride Kit 760, Zwart, 290 ml	12	Stuk
7000061767	760600B	3M™ Hybride Kit 760, Zwart, 600 ml	12	Stuk

3M™ Hybride Kit 780

3M™ Hybride Kit 780 is een ééncomponent elastomere afdichtingskit die geen isocyanaat bevat. Snelle uitharding onder invloed van luchtvochtigheid om een flexibele en resistente voeg te vormen met zeer goede hechting op de meeste materialen.



- Isocyanaat vrij
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Ideaal voor het afdichten en verlijmen van toepassingen met meerdere materialen

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000077254	780295W	3M™ Hybride Kit 780, Wit, 295 ml	12	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Marine Kit 4000UV

3M™ Marine kit 4000 UV is een ééncomponentkit die uithardt tot een stevige, rubberachtige, waterdichte verzegeling.

- Zeer hoge sterkte
- Uitstekend bestand tegen uv-straling voor toepassingen op het gebied van beglazing
- Gebruik boven/onder waterlijn



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095179	E06580	3M™ Marine Kit 4000UV, Wit, 295 ml	12	Stuk

3M™ Marine Kit Fast Cure 4200FC

3M™ Marine Fast Cure Kit voor algemene doeleinden 4200FC, is een universele polyurethaan uit één stuk die chemisch reageert met vocht en zorgt voor een flexibele hechting met een goede hechting op de meeste materialen.

- Vormt een flexibele afdichting op de meeste materialen
- Overschilderbaar in natte toestand
- Kleefvrij binnen 1 uur en hard uit doorgaans binnen 24 uur



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000079889	4200310W	3M™ Marine Kit Fast Cure 4200FC, Wit, 310 ml	12	Stuk
7000079890	4200310B	3M™ Marine Kit Fast Cure 4200FC, Zwart, 310 ml	12	Stuk

3M™ Marine Kit 5200

3M™ Marine kit 5200 is uiterst sterk en behoudt zijn sterkte boven en onder de waterlijn. Ook blijft de kit flexibel - structurele beweging is dus geen probleem. Is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en zout water.

- Zeer hoge sterkte
- Waterdichte hechtingen
- Gebruik boven/onder waterlijn



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100082436	06502M	3M™ Marine Kit 5200, Mahonie, 295 ml	12	Stuk
7100082716	E06500	3M™ Marine Kit 5200, Wit, 295 ml	12	Stuk
7100082438	06504	3M™ Marine Kit 5200, Zwart, 295 ml	12	Stuk
7100082441	A06520	3M™ Marine Kit 5200FC, Wit, 295 ml	12	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Polyurethaan Kit 540

3M™ Polyurethaan kit 540 is een ééncomponentkit die is ontworpen als een flexibel afdichtmiddel voor transport, metaalbewerking en vele andere toepassingen.

- Flexibel product voor kittoepassingen
- Laagmodulair product dat bij uitstek geschikt is voor het afdichten tussen verschillende materialen
- Overschilderbaar na drogen



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000070298	540310GR	3M™ Polyurethaan Kit 540, Grijs, 310 ml	12	Stuk
7000070301	540600GR	3M™ Polyurethaan Kit 540, Grijs, 600 ml	12	Stuk
7000070297	540310W	3M™ Polyurethaan Kit 540, Wit, 310 ml	12	Stuk
7000077265	540310WNEW	3M™ Polyurethaan Kit 540, Wit, 310 ml	12	Stuk
7000077268	540400W	3M™ Polyurethaan Kit 540, Wit, 400 ml	12	Stuk
7000077193	540600W	3M™ Polyurethaan Kit 540, Wit, 600 ml	12	Stuk
7000070288	540310B	3M™ Polyurethaan Kit 540, Zwart, 310 ml	12	Stuk
7000070299	540600B	3M™ Polyurethaan Kit 540, Zwart, 600 ml	12	Stuk

3M™ Polyurethaan Kit 560

Gebruik de 3M™ Polyurethaan Kit 560 om talrijke materialen te verbinden, waaronder kunststoffen, FRP, SMC, aluminium, staal, gecoat metaal en hout. Onze zeer krachtige kit is ideaal in omstandigheden waarin extra lijm- en hechtsterkte vereist is, bijvoorbeeld bij het verbinden van panelen, maar kent ook vele andere toepassingen.

- Plaatwerkkits
- Zeer hoge sterkte
- Rook- en brandgeclassificeerd, opentijd 50 minuten



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061750	560310GR	3M™ Polyurethaan Kit 560, Grijs, 310 ml	12	Stuk
7000061752	560600GR	3M™ Polyurethaan Kit 560, Grijs, 600 ml	12	Stuk
7000061749	560310W	3M™ Polyurethaan Kit 560, Wit, 310 ml	12	Stuk
7000077229	560600	3M™ Polyurethaan Kit 560, Wit, 600 ml	12	Stuk
7000070289	560310B	3M™ Polyurethaan Kit 560, Zwart, 310 ml	12	Stuk
7000061751	560600B	3M™ Polyurethaan Kit 560, Zwart, 600 ml	12	Stuk

3M™ Polyurethaan Kit 550FC



3M™ Polyurethaan Kit 550FC is een snel uithardende afdichtende en verlijmende polyurethaan kit.

- Algemeen inzetbare verlijmende kit
- Overschilderbaar
- Kan boven en onder de waterlijn worden toegepast

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061789	550600GR	3M™ Polyurethaan Kit 550FC, Grijs, 600 ml	12	Stuk
7000061787	550310GR	3M™ Polyurethaan Kit 550FC, Groen, 310 ml	12	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Polyurethaan Kit 550FC



3M™ Polyurethaan Kit 550FC is een snel uithardende afdichtende en verlijmende polyurethaan kit.

- Algemeen inzetbare verlijmende kit
- Overschilderbaar
- Kan boven en onder de waterlijn worden toegepast

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061785	550310W	3M™ Polyurethaan Kit 550FC, Wit, 310 ml	12	Stuk
7000061786	550310B	3M™ Polyurethaan Kit 550FC, Zwart, 310 ml	12	Stuk
7000061788	550600B	3M™ Polyurethaan Kit 550FC, Zwart, 600 ml	12	Stuk

3M™ Polyurethaan Constructiekit 525

3M™ Polyurethaan Kit 525 is een verlijmende kit die uithardt tot een flexibele en resistente verbinding met zeer goede hechting op vele materialen. Gekeurd volgens ASTM C920.



- Excellent voor afdichten van beton
- Zeer goed vervormbaar, blijvend flexibel
- Opendtijd minimaal 90 minuten

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061778	525600W	3M™ Polyurethaan Constructiekit 525, Wit, 600 ml	360	Stuk

3M™ Polyurethaan Glaskit 590

3M™ Polyurethaan Glaskit 590 is een snel uithardend ééncomponent polyurethaankit met hoge viscositeit voor het verlijmen van voorruit en andere ondergronden waarbij een hoge sterkte vereist is.



- Structureel verlijmen van glas
- Aan crashtests onderworpen (FMVSS 212)
- 30 Minuten open tijd en na 3 uur kan de auto weggrijden

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000032420	590310B	3M™ Polyurethaan Glaskit 590, Zwart, 310 ml	12	Stuk

3M™ Scotch-Seal™ Industriële Kit 800

3M™ Scotch-Seal™ Industriële Kit 800 is een roodachtig bruin, verstufbaar afdichtmiddel dat aan de lucht droogt tot een flexibele rubberachtige afdichting.



- Ideaal voor het plaatsen van glas in aluminium ramen en deuren.
- Is goed bestand tegen water, olie en benzine
- Na 5-10 minuten kleefvrij voor snelle applicatie

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000793	800.1	3M™ Scotch-Seal™ Industrial Sealant 800, Roodbruin, 1 Gallon Drum	4	Doos
7000000792	800150	3M™ Scotch-Seal™ Industriële Kit 800, Roodbruin, 150 ml tube	36	Fles

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Seal™ Metaal Kit 2084

3M™ Scotch-Seal™ Metaal Kit 2084 is een ééncomponent, aluminium gekleurde, algemeen inzetbare kit met een gemiddelde viscositeit

- Ideaal voor het plaatsen van glas in aluminium ramen en deuren.
- Is goed bestand tegen water, olie en benzine
- Water-, olie- en brandstofbestendig



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000046343	2084150	3M™ Scotch-Seal™ Metaal Kit 2084, Zilver, 150 ml tube	36	Stuk

Silicone afdichtingskitten

3M™ Marine Siliconekit 3200

3M™ Marine Siliconekit 3200 is een pasta-achtig, 1-component materiaal dat uithardt tot een taaie, rubber-achtige vaste stof wanneer het wordt blootgesteld aan vocht in de lucht.

- Afdichten van een breed scala aan ondergronden
- Kan op verticale oppervlakken worden aangebracht en zakt niet uit
- Verkrijgbaar in wit, zwart en transparant



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000095173	E05602	3M™ Marine Siliconekit 3200, Transparant, 280 ml	24	Stuk
7000095174	E05600	3M™ Marine Siliconekit 3200, Wit, 280 ml	24	Stuk

Applicatormondstukken en tips

3M™ Scotch-Weld™ EPX Mengneus

Kies de 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mengneus voor een efficiënte applicatie van onze Duo-Pak 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijmen.

- Ontworpen voor gebruik met Duo-Pak patronen van 3M™ Scotch-Weld™ Structurele Lijm
- Biedt goede vermenging en een precieze plaatsing van de lijm
- Tapse punt kan worden afgesneden op maat van de gewenste lijmril



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100015959	EPXN490	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mengneus, Orange, 10:1, 490 ml	36	Stuk
7100262488	EPXN48	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mengneus, Vierkant, Groen, 1:1 en 2:1, 48.5 ml en 50 ml, Kort	36	Stuk
7100148766	EPX4850L	3M™ Scotch-Weld™ EPX Mengneus, Vierkant, Wit, , 1:1 en 2:1, 48.5 ml en 50 ml, Lang	72	Stuk
7100104991	EPXN48	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mengneus, Vierkant, Groen, 1:1 en 2:1, 48.5 ml en 50 ml, Kort	36	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Mengneus

3M™ Scotch-Weld™ Mondstukken voor constructielijm worden gebruikt met 3M EPX Duo-Pak lijmen om een juiste mengverhouding van de lijmcomponenten te verzekeren. Het mondstuk is afgestemd op de lijm.



- Nauwkeurige afstemming op de lijm
- Te gebruiken met 3M™ EPX™ Duo-Pak lijmen
- Geschikt voor toepassingen met een laag volume

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000087691	EPXN801	3M™ Scotch-Weld™ Mengnozzle voor DP801/803/810, 50 ml	12	Stuk

Elektrische lijmpistolen

3M™ Smeltlijmpistool Quadrack™

3M™ Smeltlijmpistolen zijn ontworpen om de productiviteit te helpen verbeteren, de kosten te verlagen en verspilling in industriële toepassingen te minimaliseren. Van massaproductie tot fijne afwerking: de 3M™ Smeltlijmpistolen zorgen voor optimale prestaties door smelten op aanvraag of een progressieve doorvoertechнологie om te voldoen aan uw productiedeadlines.



- Gemakkelijk te hanteren dankzij lichtgewicht ontwerp
- Uniek ontworpen voor 3M™ Smeltlijmstiften
- Voldoet aan de behoeften van hoge en lage volumeafgifte

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100255955	APPL TC/TCQ LT240	3M™ Smeltlijmpistool Quadrack™ TC / TC-Q, 240V, Gen II, UK Stekker	1	Stuk
7100255832	APPL TC/TCQ LT	3M™ Smeltlijmpistool Quadrack™ TC/TC-Q LT, 220V, Gen II, Europese stekker	10	Stuk
7100255953	APPL TC/TCQ	3M™ Smeltlijmpistool Quadrack™ TC/TC-Q, 220V, Gen II, Europese stekker	1	Stuk
7100255954	APPL TC/TCQ240	3M™ Smeltlijmpistool Quadrack™ TC/TC-Q, 240V, Gen II, UK Stekker	1	Stuk

Accessoires aanbrenggereedschap

3M™ Scotch-Weld™ EPX Structurele Lijm Plunjer

3M™ Scotch-Weld™ EPX Plunjer voor handmatige applicator.



- Ontworpen voor gebruik met onze 3M™ Scotch-Weld™ Duo-Pak patronen
- Voor een exacte mengverhouding van componenten
- Goedgekeurd accessoire voor het 3M™ Scotch-Weld™ EPX handmatige applicator

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000006768	EPXPL21	3M™ Scotch-Weld™ EPX Structurele Lijm Plunjer, Zwart, voor 1:1 en 2:1, 48.5 ml en 50 ml patronen	40	Stuk
7000062909	EPXPL45	3M™ Scotch-Weld™ EPX Structurele Lijm Plunjer, Zwart, voor 10:1, 45 ml patronen	10	Stuk

Lijmen, kitten en plamuur

Primers

3M™ Adhesiepromotor 111

3M™ Adhesion Promoter 111 is onze hechtingspromotor op basis van isopropyl alcohol voor gebruik met 3M™ VHB™ Tape. Een all-in-oplossing voor het reinigen van ondergronden die redelijk schoon zijn, met een hogere hechting als resultaat.

- Hechtingspromotor op basis van alcohol
- Snellere hechting bij normale en lagere temperaturen
- Voor gebruik op blank metaal en beschilderde metalen ondergronden



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000001323	AP111	3M™ Adhesion Promoter AP111, Transparant, 250 ml	4	Fles

3M™ Adhesiepromotor AP596

Gebruik 3M™ Hechtprimer AP596 voor voorruiten of andere toepassingen. Onze kleurloze hechtprimer kan worden gebruikt met 3M hybride of siliconen kitten. De primer is geschikt voor verschillende oppervlakken waaronder getint en fritglas, acryl (PMMA), polyester en PVC.

- Hechtingspromotor
- Transparante formule
- Te gebruiken met getint en fritglas, acryl (PMMA), polyester en PVC



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000061757	AP596	3M™ Adhesiepromotor AP596, Transparant, 1 L	8	Fles

3M™ Universele Primer P591

3M™ Universele hechtprimer P591 is een zwarte primer die de hechting met polyurethaan en hybride kits verhoogt.

- Bevordert hechting
- Blokkeert uv-stralen
- Te gebruiken op glas met keramische zeefdrukken en PMMA



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100158521	P591	3M™ Universele Primer P591, Zwart, 240 ml	12	Stuk

3M™ Primer 9348

3M™ Scotch-Weld™ Primer 9348 is een primer die migratie van weekmakers tegengaat.

- Transparant
- Belettering oppervlaktereiniging en voorbereiding
- Oplosmiddel gebaseerd

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100132671	934812	3M™ Primer 9348, 1 L	12	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ Scotch-Weld™ Accelerator voor Acryllijm A3-2

3M™ Scotch-Weld™ Accelerator voor Acryllijm A3-2 is de versneller (deel A) van een tweedelijge acrylkleefstof, ontwikkeld voor gebruik met een B / A-systeem. We hebben deze versneller ontworpen voor gebruik met onze 3M™ Scotch-Weld™ Acryllijmen DP8805NS, DP8810NS en DP8825NS. De snelle uitharding zorgt voor een snelle opbouw van de sterkte en produceert taaie, slagvaste verbindingen.



- Versneller ontworpen om uit te harden met deze acryllijmen: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS
- Biedt een snelle uitharding bij combinatie in een 10: 1 B / A-mengverhouding
- Samengesteld om taaie, slagvaste verbindingen duurzaam te produceren

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100102180	DP84A321	3M™ Scotch-Weld™ Accelerator voor Acryllijm A3-2, Groen, Part A, 3.78 L	1	Doos
7100101506	DP88A325	3M™ Scotch-Weld™ Accelerator voor Acryllijm A3-2, Groen, Part A, 18.7 L	1	Doos

3M™ Scotch-Weld™ Cyanoacrylaatlijm Activator AC11

3M™ Scotch-Weld™ Cyanoacrylaatlijm Activator AC11 is een oplosmiddel houdende activator die de uitharding van cyanoacrylaatlijmen versnelt.



- Cyanoacrylaat activator
- Sneldrogend
- Geef instant 'on demand' uitharding

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100027507	AC11200	3M™ Scotch-Weld™ Cyanoacrylaatlijm Activator AC11, 200 ml	12	Fles

3M™ Scotch-Weld™ Metaal Primer 3901

3M™ Scotch-Weld™ Metaal Primer 3901 is een primer voor 3M™ Scotch-Weld™ film and vloeibare lijmen.



- Metaal en glas primer
- Corrosie bescherming
- Lage viscositeit

Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000000907	3901	3M™ Scotch-Weld™ Metaal Primer 3901, Rood, 240 ml	12	Doos

Lijmen, kitten en plamuur

3M™ VHB™ Silaan Glas Primer

Onze 3M™ VHB™ Silane Glass Primer bestrijdt de weerstand van glas tegen lijm en kleefmiddelen. Het product is gebruiksklaar.

- Gebruik dit product om de weerstand van glas tegen lijm en kleefmiddelen te bestrijden
- Pas dit product toe als primer om materialen te hechten op glas. Essentiële primer voor het hechten van letters op glazen etalages, of op glazen elementen in de badkamer of keuken
- Aanbevolen voor gebruik met 3M™ VHB™ tape



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000006770	SILANE	3M™ VHB™ Silaan Glas Primer AP115, Transparant, 1 L	6	Fles

3M™ Primer 94

3M™ VHB™ Tape Primer 94 is onze hechtingspromotor voor gebruik met 3M™ VHB™ Tapes. Het product zorgt voor hoge hechting op kritieke ondergronden zoals PE, PP, ABS, PET/PBT-mengvormen, beton, hout, glas, metaal en beschilderde metalen oppervlakken.

- Hechtingspromotor
- Te gebruiken op allerlei soorten ondergrond
- Duurzaam



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7000050137	94AMPUL	3M™ Primer 94, Lichtgeel, 66 ml ampul	1000	Stuk
7100003278	94HPINT	3M™ Primer 94, Lichtgeel, 236 ml	12	Stuk
7000001584	94QTS	3M™ Primer 94, Lichtgeel, 946 ml	12	Fles

3M™ VHB™ Universele Primer UV

3M™ VHB™ Universal Primer UV is een priming-oplossing die is ontworpen voor verlijming met 3M™ VHB™ tapes. Het maakt sterke, duurzame hechtingen mogelijk op oppervlakken zoals polypropyleen, ABS, PET / PBT-mengsels en andere moeilijk vast te houden substraten, terwijl het milieu-, gezondheids- en veiligheidsprofiel van een fabrikant wordt verbeterd in vergelijking met het gebruik van 3M™ Primer 94.

- Verbeteren van hechting op PP, ABS, PMMA, PC, PA, Hard PVC, PET/PBT Composiet, Metaal, Gelakte ondergronden
- Verbeterd EHS profiel in vergelijking met de 3M™ Primer 94
- Aanwezigheid controleerbaar door UV indicator



Product-ID	Artikelen.	Productomschrijving	MBE	VE
7100116406	PRIUV237	3M™ VHB™ Universele Primer UV, Lichtgeel, 236 ml	12	Doos
7100107033	PRIUV946	3M™ VHB™ Universele Primer UV, Lichtgeel, 946 ml	12	Doos

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR
----------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	----------	----------	--------



Suggested Applications

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR
General attachment applications in a variety of industries	•	•	•										
Fast potting agent good for applications with thermal cycling	•												
Bond metal, ceramic, wood and many plastic		•	•										
Semi-flexible potting compound				•									
Transportation applications, such as rail and automotive					•	•	•						
Use when toughness and high strength are needed					•	•	•						
Bonding of electronic components						•							
Aerospace applications							•						
Bond plastic, wood and painted or primed metal								•					
Bond low surface energy plastics such as polypropylene, polyethylene and thermoplastic elastomers (TPEs)									•	•			
Joining plastics to metals, such as in the manufacture or repair of appliances									•	•			
Impact resistance composite bonding									•	•			
Metalworking such as HVAC, appliance, and specialty vehicles											•	•	
Sign manufacturing such as panel to frame bonding, trim attachment, letter bonding, and frame assembly											•	•	
Bonding plastics, composites and powder coats to metal											•	•	
Typically used where fast assembly of smaller parts is required											•	•	
Adhesive certified for use on trains													•
Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR

Product Use
All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Spray Adhesives and Cleaners



Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Properties/suitable for	Foam & fabric	Repositionable & removable	Hi-tack	Multi purpose	Rubber bonding	Heavy duty & hi-strength	Maintenance & cleaning
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Base	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Polychloroprene	Synthetic elastomer	
Colour	Orange	White	Cream	Cream	Bright yellow	Clear	Clear
Density [g/ml]	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71	
Volatile organic compounds [VOC] %	< 55	636	< 55	523	506	636	
Flash point	- 42°C	- 46°C	- 42°C	- 42°C	- 45°C	- 55°C	
Spray adhesive application	Both sides	One side	Both sides	One side or both sides	Both sides	Both sides	Spraying, brushing
Spray pattern	Variable lace	Particle	Variable lace	Mist	Variable lace	Variable lace	
Bonding range	Up to 10 min	Permanently tacky	Up to 60 min	Up to 15 min	Up to 15 min	Up to 15 min	
Dry time	15 to 30 sec	Up to 5 min	Up to 10 min	Up to 10 sec	1 to 3 min	Up to 30 sec	

Suggested Applications

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
General upholstery and flexible foams bonding (e.g. PU or latex)	•						
Foam lamination. Attaching foam and fabric to wood and other substrates	•						
Bond fabrics to interiors, speakers, etc.	•						
Installing acoustic panels	•						
For repositionable and removable applications		•					
Use for holding and positioning lightweight materials temporarily		•					
Bonds paper, cardboard, acetate, foil, fabrics, plastic sheeting, etc.		•					
Bond carpet, door skins and fabric in conversions			•				
Attaching nameplates, pool table fabrics, pipe insulation etc.			•				

Suggested Applications (cont)							
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Bonding insulation in aircraft interiors and specialty cabinets			•				
Bond insulating material such as polystyrene, rock wool, glass wool				•			
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads				•			
Bond thin decorative film, foils, and fabrics				•			
For variety of display and furniture jobs				•			
Picture framing and mounting displays				•			
Bond all types of rubber except EPDM					•		
Bond most supported vinyl and leather					•		
Adhere many plastics, laminates and wood products					•		
Adhere polyethylene, polypropylene to wood, metal and more						•	
Bond decorative laminate to tables, cabinets and shelving						•	
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads						•	
Bond kick plates to office desks						•	
Attach plastic sign lettering to wood						•	
Use for dissolving and removing dirt, grease and tar							•
Removes and various non-curing adhesives							•
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Hot Melt Adhesives



Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Properties/suitable for	Wood	Electronics	Cardboard	Plastics	Universal
Key features (info box)					

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Base	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive
Colour	Tan	White	Tan	Clear	Clear
Open time [seconds]	50	45	35	40	50
Ball and ring melt point	86 °C	144 °C	94 °C	88 °C	83 °C
Peel strength [Newton/cm]	23	32	12	25	23
Shear strength [MPa]	2.6	2.2	3.8	2.7	1.7
Wood	•				
Electronics		•			
Cardboard			•		
Plastics		•		•	
Universal					•

Suggested Applications

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Woodworking and furniture manufacturing	•				•
Upholstery	•				•
Cabinetry	•				
Point-of-purchase displays	•		•		•
Electronic applications such as potting and wire tacking, and bonding		•			
Transportation interiors		•			
Seating attachment		•			
Manual and corrugated carton sealing			•		
General packaging applications			•		
Repacking chipboard			•		
Trade exhibits			•		
Mounting and trim attachment				•	
Assembly, attaching, repairing, potting, panel bonding, wire tacking, bundling, sealing, encapsulating				•	
Panel bonding					•
Product number	3738	3748	3762	3764	3792


Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Belangrijke mededeling:

De hierboven weergegeven waarden zijn bepaald met standaardtestmethoden en zijn gemiddelde waarden die niet mogen worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. Onze aanbevelingen voor het gebruik van onze producten zijn gebaseerd op tests die als betrouwbaar worden beschouwd, maar we verzoeken u om uw eigen tests uit te voeren om de geschiktheid ervan voor uw toepassingen te bepalen. Houd bij het gebruik van dit product rekening met alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Alle betrouwbaarheidskwesties met betrekking tot dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden die, waar van toepassing, onder de geldende wetgeving vallen.

3M en Scotch-Weld zijn handelsmerk van de 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem,
Belgium
Tel.: +32 2808 17 91
www.CDC.bnl@mmm.com

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29,
2629 JD Delft,
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
www.CDC.bnl@mmm.com

**Please scan the QR code for
additional product information**

© 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.