

3M Science.
Applied to Life.™



3M Italia srl

Catalogo prodotti 2023

Adesivi e Nastri Industriali

Validità 1° Giugno 2023

Le informazioni contenute in questo catalogo sono aggiornate alla data di pubblicazione. La disponibilità dei prodotti può essere modificata periodicamente da 3M. 3M non è responsabile in caso di eventuali errori od omissioni.

■ Tabella dei Contenuti

Adesivi e sigillanti

Adesivi strutturali bicomponenti	10
Adesivi strutturali monocomponenti	24
Adesivi istantanei	25
Adesivi a caldo hot melt reattivi	27
Adesivi a base solvente	29
Adesivi a base acqua	34
Adesivi a caldo hot melt	35
Adesivi sigillanti	39
Sigillanti siliconici	44
Ugelli e puntali per applicatori	44
Applicatori elettrici	44
Accessori	45
Promotori di adesione e Primers	45

▶ **Servizio
alla Clientela**

Tel: +390294756800
3m.premiumcustomer.it@mmm.com

Tel. +390294752880
3m.customercare.it@mmm.com

▶ **Supporto
bCom**

Per accedere al portale utilizzare link:
go.3m.com/bcom_it

Tel. +390294754085
itbcom@mmm.com

▶ **Servizio Credito**

Tel. +390294755789
Fax+390270353250
3m.creditoclienti.it@mmm.com

▶ **Reclami**

Utilizzare apposito modulo in bCom

▶ **Schede
di Sicurezza**


https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/SDS-cerca/

Sei un utente di 3M bCom?

Hai sempre accesso alla versione più aggiornata del listino

Con pochi click puoi scaricare un report contenente tutte le informazioni relative ai prodotti che puoi acquistare con i prezzi costantemente aggiornati.

Dal menu di navigazione seleziona **Account** -> **Pezzi** -> **Estrazione prodotti e prezzi**



Clicca sul pulsante **Crea report prodotti**.

Quando il report sarà pronto per il download riceverai una mail.



Non sei ancora registrato?

Contatta il tuo rappresentante 3M e richiedi il tuo account.

bCom è il portale web di 3M per i clienti, fornisce tutte le funzionalità e le informazioni che ti servono per il tuo lavoro.

Con bCom puoi avere accesso alle seguenti funzioni, che possono variare in base al tuo ruolo e alla natura dei tuoi rapporti con 3M.

- Stato dell'ordine - data di consegna e monitoraggio spedizione
- Documenti di consegna - accedi direttamente a tutte le informazioni
- Prezzo in tempo reale - per tutti i prodotti disponibili
- Ordine rapido - il modo più veloce per mandare ordini a 3M
- Report prodotti e prezzi - accedi alle informazioni su prodotti e prezzi a te riservati
- Accesso semplice e veloce tramite molteplici dispositivi, 24/7



Adesivi e sigillanti

Adesivi e sigillanti

Adesivi strutturali bicomponenti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus è un adesivo bicomponente molto flessibile, a presa rapida, che polimerizza e rimane trasparente anche se polimerizzato in grandi masse. Questa resina epossidica rimane limpida, ma non incolore se polimerizzata in grandi masse.

- Adesivo molto flessibile che fornisce legami forti e permanenti anche quando è soggetto a vibrazioni e urti
- Buona resistenza al taglio e alla pelatura
- La flessibilità una volta polimerizzato, lo rende una buona scelta per l'incollaggio di superfici dissimili



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148750	45775	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus, Trasparente, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 è un prodotto bicomponente, a rapida presa, rigido e che si asciuga a temperatura ambiente. Caratterizzato da bassa viscosità, è semplice da applicare.

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- Adesivo rigido con elevata tenuta al carico statico
- L'elevata resistenza al taglio assicura incollaggi permanenti



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200484	68676	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100, Trasparente, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP105

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP105 è un adesivo epossidico bicomponente particolarmente flessibile, ad assestamento rapido, che risulta trasparente una volta polimerizzato per incollaggi invisibili.

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- La formula particolarmente flessibile di questo adesivo assicura un legame robusto e permanente anche in caso di vibrazioni e urti
- Conserva un'elevata resistenza a taglio e pelatura



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200485	37118	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP105, Trasparente, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Grigio

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110 è un adesivo bicomponente flessibile che crea forti legami strutturali e flessibili su metallo, ceramica, legno e molte materie plastiche. Fornisce l'affidabilità e la forza necessarie per mantenere risultati produttivi ed economici.

- Ottima resistenza a carichi statici e dinamici. Tenace.
- Mantiene le sue caratteristiche di tenuta anche in caso di dilatazioni e movimenti limitati
- L'adesivo rimane flessibile



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200487	DP11048MLG	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110, Grigio, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Traslucido

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110 è un adesivo bicomponente flessibile a presa rapida, che funziona bene su una varietà di substrati, tra cui metalli, ceramica, cemento, materiali compositi, legno e molte materie plastiche.

- La flessibilità una volta polimerizzato, lo rende una buona scelta per l'incollaggio di superfici dissimili
- Fornisce legami forti e resistenti grazie ad un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura
- Adesivo versatile per metalli, materie plastiche, cemento, legno e materiali compositi



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200486	7420	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110, Traslucido, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP125 Grigio

3M™ Scotch-Weld™ DP125 è un adesivo epossidico bicomponente grigio molto flessibile e a presa rapida, con rapporto di impiego 1:1. Crea legami strutturali robusti e flessibili su metallo, ceramiche, legno e numerose plastiche, garantendo elevata tenuta e produttività.

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- Flessibile per una maggiore resistenza a pelatura e vibrazioni
- Conserva un legame forte anche in caso di espansione, contrazione e altri movimenti di lieve entità



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200488	DP12548MLG	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP125, Grigio, 48.5 ml	12	Pezzo
7100076727	95618	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP125, Grigio, 400 ml	6	Pezzo
7100084588	SW125A5G	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP125, Grigio, Parte A, 18.9 L	1	Fusto

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP190 Grigio

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP190 è un adesivo epossidico bicomponente che offre prestazioni eccezionali ed è caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura. Abbiamo formulato questo adesivo epossidico in modo che possa incollare una vasta gamma di materiali quali metalli, ceramiche, legno, cartone, vetro, gomma e numerose plastiche.



- Compatibile con ugello Material ID 7000043674
- Adesivo robusto caratterizzato da elevata resistenza a taglio e pelatura
- Applica facilmente il prodotto grazie alla formula a bassa viscosità

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200489	83530	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP190, Grigio, 48.5 ml	12	Pezzo
7100200490	DP190400MLG	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP190, Grigio, 400 ml	6	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2216 Grigio

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld 2216 è un adesivo epossidico flessibile bicomponente che polimerizza a temperatura ambiente. Assicura un legame ad alta tenuta, resistente sia al taglio che alla pelatura, ma rimane particolarmente flessibile ed è quindi ideale per le applicazioni in cui si verificano spesso vibrazioni ed espansione/contrazione termica. Resiste anche a temperature molto basse senza diventare eccessivamente fragile.



- Il legame particolarmente flessibile resiste a urti, vibrazioni e flessioni estreme, rendendolo ideale per l'isolamento e le applicazioni nel settore dei trasporti
- Conserva un legame estremamente forte in caso di espansione, contrazione e movimenti di lieve entità, ma mantiene una buona resistenza nel tempo, anche in seguito a invecchiamento dovuto alle condizioni ambientali
- Ottimo per le applicazioni di fissaggio criogenico o per l'adesione a substrati che saranno successivamente esposti a freddo estremo

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100141727	2216B/A1.6LKIT2	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2216, Grigio, 1.6 L	1	Kit
7000000812	14480	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2216, Grigio, Parte B/A, 59 ml	6	Kit

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP410

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP410 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richiesti tenacità, elevata resistenza e indurimento rapido. È un adesivo a presa rapida ed elevate prestazioni.



- Fornisce legami forti e resistenti grazie ad un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura
- Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
- Buona resistenza ambientale

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200495	92703	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico DP410, Beige, 400 ml	6	Pezzo
7100261739	7432	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP410, Beige, 50 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. un prodotto che offre un legame forte e duraturo su molte superfici.

- Fornisce legami forti e resistenti grazie ad un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura
- Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
- Buona resistenza ambientale



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200498	92581N	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460, Bianco sporco, 400 ml	6	Pezzo
7100200496	7445N	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460, Bianco, 50 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. un prodotto che offre un legame forte e duraturo, un'eccellente resistenza al calore e alle condizioni ambientali, a temperature fino a 120 °C.

- Fornisce legami forti e resistenti grazie ad un'elevata resistenza al taglio e alla pelatura
- Eccezionale resistenza e stabilità sotto carichi statici e dinamici
- Le proprietà non-sag sono ideali per superfici verticali e Incollaggio di compositi



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079900	92577	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico DP490, Nero, 54 L	1	Kit
7100200499	7482	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490, Nero, 50 ml, Etichetta1	12	Pezzo
7100200501	77599	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP490, Nero, 400 ml	6	Pezzo

Adesivo poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609

L'adesivo poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP609 è un adesivo strutturale flessibile a indurimento rapido con grande capacità di deformazione, elevata tenacità e resistenza in un ampio intervallo di temperature.

- Flessibile e resistente anche sotto sforzo
- Si incolla a legno, materie plastiche e superfici metalliche verniciate o primerizzate
- Le proprietà non-sag sono ideali per superfici verticali e applicazioni di riempimento



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200502	DP60948MLB	Adesivo poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609, Beige 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ DP610

3M™ Scotch-Weld™ DP610 è un adesivo poliuretano flessibile per l'incollaggio di plastiche, vetro e metalli verniciati.

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- Trasparente, non ingiallisce
- Adesivo molto flessibile



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200503	DP61048MLC	Adesivo poliuretano 3M™ Scotch-Weld™ DP610, Trasparente, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP760

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP760 è un adesivo rigido bicomponente che indurisce a temperatura ambiente e non cola, concepito per l'uso in applicazioni che richiedono soprattutto resistenza alle alte temperature.

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- Resistenza elevata alle alte temperature fino a 230 °C
- Tempo aperto di 45-60 minuti



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200504	48727N	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP760, Bianco, 50 ml	12	Pezzo
7100200506	xxx	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP760, Bianco, 400 ml	6	Pezzo

Adesivo acrilico super trasparente 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP804

3M™ Scotch-Weld™ DP804 è un adesivo acrilico trasparente ideale per l'incollaggio di plastiche, può essere usato su vetro e metallo

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- Buona resistenza all'invecchiamento
- Elevata trasparenza



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200507	DP80448MLC	Adesivo acrilico super trasparente 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP804, Trasparente, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 3520

Adesivo per incollare metallo, vetro, ceramica, legno e alcuni tipi di plastiche. Buone proprietà di flusso. Gli adesivi strutturali 3M ad alta resistenza possono resistere a sollecitazioni molto elevate. La tenuta dell'adesione è spesso uguale o maggiore di quella dei materiali uniti.

- Trasparente
- Buona fluidità
- Eccellente resistenza meccanica

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100183880	52830	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 3520, 300 ml	12	Kit

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7260

3M™ Scotch-Weld™ 7260 FC B/A è un adesivo epossidico tenacizzato bicomponente ad alte prestazioni. Questo prodotto è molto resistente ed è caratterizzato da un'ottima adesione ai metalli e alle plastiche termostabilizzate.

- Compatibile con ugello Material ID 7000043674
- Elevata resistenza a pelatura e taglio per fissaggi resistenti e duraturi
- Eccellente adesione alle superfici metalliche e termiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000080132	30001	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico 7260 BA FC NS, Nero, parte B/A, 54 L	1	Kit
7000080008	45727	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7260, Nero, Parte B/A, 400 ml	6	Pezzo
7000033763	45714	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7260FC, Nero, Parte B/A, 400 ml	6	Pezzo
7000080037	45720	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7260FCNS, Nero, Parte B/A, 400 ml	6	Pezzo

Adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ 7838

3M™ Scotch-Weld™ 7838 è un adesivo epossidico bicomponente e tissotropico. Caratterizzato da elevata flessibilità, presenta eccellente adesione su metalli, plastiche e vetro.

- Polimerizza a temperature ambiente
- Eccellente flessibilità dell'incollaggio ed elevata adesione su metalli, plastiche e vetro
- Buona resistenza dell'incollaggio nel tempo, anche in ambienti ostili



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185187	36818N	Adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ 7838, Parte A/B, 2 kg	1	Kit

Adesivi e sigillanti

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8010

L'adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ DP8010 è un adesivo acrilico bicomponente appositamente formulato per incollare molte materie plastiche a bassa energia superficiale, inclusi molti gradi di polipropilene, polietilene ed elastomeri termoplastici senza una particolare preparazione della superficie.

- Crea legami forti su materie plastiche a bassa energia superficiale come poliolefine con una preparazione superficiale minima o assente
- Resiste a molti prodotti chimici, acqua, umidità e corrosione
- Progettato per incollare assemblaggi multimateriali come materie plastiche LSE, termoplastiche, compositi e metalli



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100036717	40144	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8010, Blu, 45 ml	12	Pezzo
7100036719	43131	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8010, Blu, 490 ml	6	Pezzo

Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270 Nero

3M™ Scotch-Weld™ 270 è un adesivo isolante epossidico rigido bicomponente. Rapporto di miscelazione di 1:1, tempo di lavorabilità di 70 minuti e tempo di manipolazione in 3 ore circa.

- Compatibile con ugello Material ID 7000043674
- Durata di operatività di 70 minuti
- Non corrosivo per il rame



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200491	xxx	Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270, Nero, 48.5 ml	12	Pezzo
7100082565	5584	Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270, Nero, 400 ml	6	Pezzo
7000046463	54403	Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270, Nero, Parte A, 18.9 L	1	Lattina
7000046439	54393	Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270, Nero, Parte B, 18.9 L	1	Lattina

Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270 Trasparente

3M™ Scotch-Weld™ 270 è un adesivo isolante epossidico rigido bicomponente. Rapporto di miscelazione di 1:1, tempo di lavorabilità di 70 minuti e tempo di manipolazione in 3 ore circa.

- Compatibile con ugello Material ID 7000043674
- Durata di operatività di 70 minuti
- Non corrosivo per il rame



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100200493	xxx	Composto per invasatura epossidica 3M™ Scotch-Weld™ DP270, Trasparente, 48.5 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420 Nero

3M™ Scotch-Weld™ DP420 è un adesivo strutturale epossidico tenacizzato bicomponente che offre una buona resistenza generale, oltre a un'elevata resistenza agli urti e alle sollecitazioni per far fronte a problemi di fissaggio complessi.

- Compatibile con ugello Material ID 7000043674
- La resistenza elevata a pelatura e taglio assicura un legame duraturo alle alte e alle basse temperature
- Tenacizzato per essere resistente a urti e sollecitazioni



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148731	45766	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420, Nero, 50 ml	12	Pezzo
7100077148	35057	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420, Nero, 400 ml	6	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420 Panna

3M™ Scotch-Weld™ DP420 è un adesivo strutturale epossidico tenacizzato bicomponente che offre una buona resistenza generale, oltre a un'elevata resistenza agli urti e alle sollecitazioni per far fronte a problemi di fissaggio complessi. L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420 può sostituire i dispositivi di fissaggio meccanici, viti, rivetti e saldature a punti in numerose applicazioni.

- Compatibile con ugello Material ID 7000043674
- La resistenza elevata a pelatura e taglio assicura un legame duraturo alle alte e alle basse temperature
- Tenacizzato per essere resistente a urti e sollecitazioni



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148736	DP42050B	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420, Bianco, 50 ml	12	Pezzo

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS è un adesivo strutturale epossidico bicomponente tenacizzato nero che non cola e offre una buona resistenza generale, oltre a un'elevata resistenza agli urti e alle sollecitazioni per far fronte a problemi di fissaggio complessi. L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS può sostituire i dispositivi di fissaggio meccanici, viti, rivetti e saldature a punti in numerose applicazioni.

- La resistenza elevata a pelatura e taglio assicura un legame duraturo alle alte e alle basse temperature
- Tenacizzato per essere resistente a urti e sollecitazioni
- Il tempo di lavorabilità di 20 minuti consente il posizionamento e le modifiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148758	DP420NS50N	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS, Nero, 50 ml	12	Pezzo
7100010680	DP420NS400B	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS, Nero, 400 ml	6	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo uretanico 3M™ Scotch-Weld™ DP604NS

L'adesivo uretanico 3M™ Scotch-Weld™ 604 è un adesivo poliuretanico bicomponente che non cola. Questo adesivo uretanico, ad assestamento rapido, rappresenta una soluzione rapida ma flessibile, che può essere usata per il fissaggio di substrati diversi, quali cemento, ceramica, legno, plastica, gomma e metallo.

- Questo adesivo a polimerizzazione rapida forma legami robusti in poco tempo
- Proprietà anti-colatura per un'applicazione di precisione
- La flessibilità alle basse temperature offre la possibilità di modifiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148738	DP604NS	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo uretanico DP604NS, Nero, 48.5 ml, Duo-Pack	12	Pezzo

Adesivo uretanico 3M™ Scotch-Weld™ DP620NS

3M™ Scotch-Weld™ 620NS è un adesivo poliuretanico strutturale flessibile bicomponente che offre buone prestazioni in numerose applicazioni che richiedono flessibilità. Si lega efficacemente a molti substrati quali compositi, metalli, legno e numerose plastiche e gomme, ceramiche e vetro (può essere necessario un primer per una maggiore resistenza).

- Compatibile con ugello Material ID 7100104991
- Questo versatile adesivo poliuretanico vanta un'ottima resistenza agli urti e aderisce facilmente a vari substrati
- Bassa viscosità in fase di erogazione, non cola una volta erogato, pertanto l'adesivo rimane in posizione



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148737	45758	Adesivo uretanico 3M™ Scotch-Weld™ DP620NS, Nero, 48.5 ml	12	Pezzo
7000046372	42001	Adesivo uretanico 3M™ Scotch-Weld™ DP620NS, Nero, 400 ml	24	Confezione

Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS

L'adesivo uretanico per compositi multi-materiale 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS è un prodotto bicomponente di colore verde che non cola e che incolla vari substrati in materiale composito, plastiche, metalli e legno. Questo adesivo flessibile ha eccellenti proprietà di allungamento e resistenza allo stress, per assemblaggi multi-materiale duraturi e tenaci.

- Adesivo uretanico bicomponente che offre forza adesiva e prestazioni eccezionali
- Non cola
- Non necessita di primer sulla maggior parte dei substrati



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100109829	29001	Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS, Verde, 48.5 ml	12	Pezzo
7100109830	29006	Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS, Verde, 400 ml	1	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS

L'adesivo uretanico per compositi multi-materiale 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS è un prodotto bicomponente di colore verde che non cala e che incolla vari substrati in materiale composito, plastiche, metalli e legno. Questo adesivo flessibile ha buone capacità di assorbimento di energia e stress, per assemblaggi multi-materiale duraturi e tenaci.



- Adesivo uretanico bicomponente che offre forza adesiva e prestazioni eccezionali
- Non cola
- Non necessita di primer sulla maggior parte dei substrati

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100109828	29019	Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS, Verde, 48.5 ml	12	Pezzo
7100109827	29024	Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS, Verde, 400 ml	6	Pezzo
7100143961	xxx	Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS, Verde, Parte A, latta da 5 galloni	1	Fusto
7100143701	xxx	Adesivo uretanico composito 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS, Verde, Parte B, latta da 5 galloni	1	Fusto

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP7240 FR è una scelta eccellente per l'incollaggio di metallo su metallo. Adesivo altamente resistente con elevata adesione al taglio e alla pelatura. Certificato per l'uso sui treni.



- Adesivo strutturale progettato per incollare metallo su metallo
- Adesivo ad alta resistenza con elevata adesione al taglio e alla pelatura
- Soddisfa i requisiti autoestinguenti di FAR25

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100042123	7240BA54L	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR, Nero, Parte B/A, 54 L	1	Kit
7100042087	18680	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 7240 FR, Nero, Parte B/A, 400 ml	6	Pezzo

Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005 Nero

3M™ Scotch-Weld™ DP8005 è un prodotto acrilico bicomponente, formulato appositamente per incollare numerose plastiche a bassa energia superficiale, tra cui polipropilene, polietilene ed elastomeri termoplastici (TPE) di varie qualità senza alcuna preparazione specifica della superficie.



- Compatibile con ugello Material ID 7100015959
- Incollaggio strutturale di plastiche a bassa energia superficiale come poliolefine, polipropilene, polietilene e TPO
- Eccellente resistenza all'acqua, all'umidità e agli agenti chimici per incollaggi resistenti in un'ampia varietà di applicazioni e condizioni

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100089475	DP800545N	Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100089476	DP8005490N	Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005

L'adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ DP8005 è un adesivo acrilico in due parti appositamente formulato per incollare molte materie plastiche a bassa energia superficiale, inclusi molti tipi di polipropilene, polietilene ed elastomeri termoplastici senza particolare preparazione della superficie.

- Crea legami forti su materie plastiche a bassa energia superficiale come poliolefine con una preparazione superficiale minima o assente
- Resiste a molti prodotti chimici, acqua, umidità e corrosione
- Progettato per incollare assemblaggi multimateriali come materie plastiche LSE, termoplastiche, compositi e metalli



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100240965	DP8005490N	3M™ Scotch-Weld™ DP8005 - Adesivo strutturale, Beige, 490 ml	6	Pezzo
7000080038	DP8005BASE	Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, Bianco, 10 L	1	Pezzo
7000080039	DP8005ATT	Adesivo strutturale per plastiche 3M™ Scotch-Weld™ DP8005, Trasparente, 2 L	2	Lattina

Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS

L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS è un adesivo bicomponente, resistente, non-sag, con una migliore adesione a molte materie plastiche e metalli, compresi quelli con superfici leggermente oleose. La sua forza agisce velocemente così da fornire una resistenza strutturale in pochi minuti.

- Adesione duratura con un'eccellente resistenza al taglio, alla pelatura e agli urti
- Si incolla ad una varietà di superfici, tra cui la maggior parte dei metalli e molte materie plastiche
- Elevata resistenza con minima preparazione superficiale



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100009688	67708	Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS, Verde, 45 ml	12	Pezzo
7100011056	93641	Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS, Verde, 490 ml	6	Pezzo

Adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS

L'adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS è un adesivo strutturale grigio con elevata resistenza al taglio da sovrapposizione, alla pelatura e agli impatti che garantisce la massima durata dell'incollaggio. Questo adesivo è stato progettato per legarsi stabilmente a metalli nudi con trattamento minimo della superficie, ma è in grado di aderire bene anche su un'ampia varietà di materiali, tra cui la maggior parte delle plastiche.

- Compatibile con ugello Material ID 7100015959
- Aderisce su numerosi substrati (in particolare il metallo nudo) ed ha un'elevata resistenza alla corrosione
- Resiste a cicli di rivestimento in polvere e verniciatura a caldo fino a 204 °C per almeno un'ora



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100179482	DP840745G	Adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS, Grigio, 45 ml	12	Pezzo
7100179480	DP8407490G	Adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS, Grigio, 490 ml	6	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS

L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS è un adesivo bicomponente, resistente, non-sag, con una migliore adesione a molte materie plastiche e metalli, compresi quelli con superfici leggermente oleose. La sua forza agisce velocemente così da fornire una resistenza strutturale in pochi minuti.



- Adesione duratura con un'eccellente resistenza al taglio, alla pelatura e agli urti
- Si incolla ad una varietà di superfici, tra cui la maggior parte dei metalli e molte materie plastiche
- Elevata resistenza con minima preparazione superficiale

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100024055	93773	Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS, Verde, 45 ml	12	Pezzo
7100024045	19406	Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS, Verde, 490 ml	6	Pezzo

Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS

L'adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS è un adesivo bicomponente a base di MMA che non cola („non-sag“). Garantisce adesione su molteplici plastiche e metalli, incluse superfici leggermente oleose. E' un adesivo durevole e a tenuta rapida che garantisce forza strutturale in pochi minuti.



- Compatibile con ugello Material ID 7100015959
- 25 minuti di tempo aperto e tenuta strutturale in 56 minuti
- Incollaggio durevole con eccellente resistenza a taglio, pelatura e urti

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100078165	19402	Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS, Verde, 45 ml	12	Pezzo
7100078166	19403	Adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS, Verde, 490 ml	6	Pezzo

Focus

Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ flessibile DP8610NS è un adesivo acrilico bicomponente, a basso odore, di colore nero e anti-colatura. Questo adesivo acrilico ad elevato allungamento e buona resistenza strutturale è ideale per l'incollaggio di materiali diversi, per applicazioni di pannelli sottili in cui la marcatura della linea di incollaggio è un problema o per qualsiasi altra applicazione in cui è necessario un legame flessibile.



- Adesivo strutturale altamente flessibile con allungamento superiore al 200%
- Riduce al minimo la marcatura in corrispondenza della linea di incollaggio e il ritiro durante la polimerizzazione per consentire l'uso di pannelli più sottili
- Riduce le sollecitazioni causate da coefficienti diversi di espansione termica

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100233359	DP8610NS45B	Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100232802	DP8610NS490B	Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Focus

Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ flessibile DP8625NS è un adesivo acrilico bicomponente, a basso odore, di colore nero e anti-colatura. Questo adesivo acrilico ad elevato allungamento e buona resistenza strutturale è ideale per l'incollaggio di materiali diversi, per applicazioni di pannelli sottili in cui la marcatura della linea di incollaggio è un problema o per qualsiasi altra applicazione in cui è necessario un legame flessibile.

- Allungamento e flessibilità elevati
- Aderisce a una varietà di superfici con una preparazione minima della superficie
- A basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto ai comuni adesivi acrilici



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100244478	DP8625NS45N	Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100244477	DP8625NS490N	Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Focus

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore. Il tipo 8705 è una versione migliorata degli adesivi acrilici a basso odore di 3M, che offre una maggiore resistenza agli urti e alla pelatura, flessibilità, ottime prestazioni a basse temperature e sicurezza dei lavoratori.

- Basso odore, proprietà non infiammabili e basso profilo di rischio tossicologico per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto ai tipici adesivi acrilici
- Aderisce a una varietà di substrati, inclusi metalli, superfici verniciate, plastiche e compositi, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose
- Prestazioni a bassa temperatura con resistenza strutturale fino a -40 °C



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100245036	DP8705NS45N	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100245039	DP8705NS490N	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Focus

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore. Il tipo 8710 è una versione migliorata degli adesivi acrilici a basso odore di 3M, che offre una maggiore resistenza agli urti e alla pelatura, flessibilità, ottime prestazioni a basse temperature e sicurezza dei lavoratori.

- Basso odore, proprietà non infiammabili e basso profilo di rischio tossicologico per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto ai tipici adesivi acrilici
- Aderisce a una varietà di substrati, inclusi metalli, superfici verniciate, plastiche e compositi, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose
- Prestazioni a bassa temperatura con resistenza strutturale fino a -40 °C



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100233349	DP8710NS45B	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100233348	DP8710NS490B	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Focus

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile, a basso odore. Il tipo 8725 è una versione migliorata degli adesivi acrilici a basso odore di 3M, che offre una maggiore resistenza agli urti e alla pelatura, flessibilità, ottime prestazioni a basse temperature e sicurezza dei lavoratori.

- Basso odore, proprietà non infiammabili e basso profilo di rischio tossicologico per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto ai tipici adesivi acrilici
- Aderisce a una varietà di substrati, inclusi metalli, superfici verniciate, plastiche e compositi, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose
- Prestazioni a bassa temperatura con resistenza strutturale fino a -40 °C



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100244858	DP8725NS45	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100244480	DP8725NS490	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS

3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS è un adesivo acrilico bicomponente a basso odore, tenacizzato e che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, dal momento che può raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo.

- Compatibile con ugello Material ID 7100015959
- Tempo di lavorabilità di 4 minuti e forza strutturale in 9 minuti
- A basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli adesivi acrilici tradizionali disponibili in commercio



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100098631	8137	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, Verde, 45 ml	12	Pezzo
7100097636	8805NS490MLG	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, Verde, 490 ml	6	Pezzo

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS è il nostro adesivo acrilico a basso odore, bicomponente e tenacizzato che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, perché in grado di raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo.

- Compatibile con ugello Material ID 7100015959
- Tempo di lavorabilità di 10 minuti e tenuta strutturale in 20 minuti
- Basso odore e non infiammabile per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli altri adesivi acrilici disponibili in commercio



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100097574	8143	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS, Verde, 45 ml	12	Pezzo
7100075409	8147	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS, Verde, 490 ml	6	Pezzo
7100097704	xxx	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS, Verde, Parte B, 18.7 L	1	Fusto

Adesivi e sigillanti

Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS è il nostro adesivo acrilico a basso odore, bicomponente, tenacizzato e che non cola. Questo adesivo è la scelta ideale per un'ampia varietà di applicazioni industriali e commerciali, perché in grado di raggiungere il grado di forza strutturale due volte più velocemente rispetto alla maggior parte degli adesivi acrilici disponibili in commercio con un tempo aperto analogo.

- Compatibile con ugello Material ID 7100015959
- 25 minuti di tempo di lavorabilità e forza strutturale in 56 minuti
- Con un basso odore e con proprietà ignifughe per un ambiente di lavoro più sicuro rispetto agli altri adesivi acrilici disponibili in commercio



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100067297	93770	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS, Verde, 45 ml	12	Pezzo
7100068120	93771	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS, Verde, 490 ml	6	Pezzo
7100067291	DP8825NS5GALB	Adesivo acrilico a basso odore 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS, Verde, Parte B, 18.7 L	1	Fusto

Adesivo strutturale per nylon 3M™ Scotch-Weld™

L'adesivo strutturale per nylon 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS è un adesivo acrilico strutturale bicomponente, di colore nero, anti-colatura, non infiammabile. Il tipo 8910 crea un legame strutturale alle poliammidi (nylon), altri materiali termoplastici appositamente progettati, nonché alluminio e altri metalli, senza la necessità di una lunga preparazione della superficie, ad esempio con trattamento al plasma o alla fiamma.

- Aderisce strutturalmente al nylon (poliammidi) senza la necessità di una lunga preparazione della superficie, ad esempio con trattamento al plasma o alla fiamma
- Eccellente adesione su alluminio, acciaio inossidabile e altri metalli che sono comunemente legati al nylon
- Eccellente resistenza alle elevate temperature a 85 °C e agli ambienti con elevata umidità



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100246046	DP8910NS45	Adesivo strutturale per nylon 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS, Nero, 45 ml	12	Pezzo
7100246043	DP8910NS490	Adesivo strutturale per nylon 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS, Nero, 490 ml	6	Pezzo

Adesivi strutturali monocomponenti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2214 Regular

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2214 High-Density/Regular è progettato per fornire un'alta tenuta, maggiore resistenza alle temperature e linee di fissaggio uniforme. Monocomponenti, 250° F (121° C) polimerizzanti, composti al 100% da parti solide, questi adesivi ad alte prestazioni sono progettati per l'incollaggio di metalli e molte materie plastiche ad alta temperatura come plastica rinforzata con fibra di vetro, poliestere e fenoli.

- Estrema disaerazione per linee di incollaggio senza vuoti molto dense
- Monocomponente, composto al 100% da parti solide, adesivo polimerizzante a caldo
- La consistenza della pasta flessibile va dove serve senza cedimenti



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079791	71032	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2214HT, Grigio, 1L	2	Lattina

Adesivi e sigillanti

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2214 Nuova formula a elevata temperatura

L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2214 High-Density/Regular è progettato per garantire elevata tenuta, resistenza alle alte temperature e linee di incollaggio omogenee. Molto resistente, è ideale per l'incollaggio di metalli e molte materie plastiche ad alta temperatura, come plastica rinforzata con fibra di vetro, poliestere e fenoli.

- Resistenza a temperature altissime
- Polimerizzazione con il calore
- Prestazioni migliorate a basse temperature



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000046474	66743	Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ 2214HT, Grigio, 177 ml	6	Pezzo

Adesivo poliuretano per legno igroindurente 3M™ 5005

Adesivo poliuretano monocomponente ad alte prestazioni appositamente sviluppato per il fissaggio strutturale di tutti i tipi di legno, inclusi quelli con un alto tenore di umidità, e anche dei legni esotici difficili da fissare.

- Privo di solventi
- A rapida adesione
- Ottima resistenza all'acqua



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000110555	90482	Adesivo poliuretano per legno igroindurente 3M™ 5005, Bianco, 310 ml	12	Pezzo

Adesivi istantanei

Adesivo istantaneo insensibile alla superficie 3M™ Scotch-Weld™ Gel SI

3M™ Scotch-Weld™ SIGEL è un adesivo insensibile alle superfici a presa rapida. Caratterizzato da elevata viscosità, consente di eseguire riempimenti istantanei ed è adatto a tutte le superfici.

- Non sensibile alle superfici per sostanze naturali, pelle, sughero e legno.
- Formulazione in gel
- Massimo riempimento delle fessure



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100034009	60371	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo istantaneo SI-GEL, 20 g	20	Pezzo
7100027510	62872	Adesivo istantaneo insensibile alla superficie 3M™ Scotch-Weld™ SI-GEL, 300 g	1	Bottiglia

Adesivi e sigillanti

Adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR100

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PR100 è un adesivo istantaneo per plastica e gomma a bassa viscosità.

- Plastiche e gomme
- Bassa viscosità
- Universale



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100033708	PR100500T	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo istantaneo per plastica e gomma PR100, Trasparente, 500 g	1	Pezzo
7100033657	SWPR100200T	Adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR100, Trasparente, 20 g	10	Pezzo

Adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR1500

Abbiamo formulato l'adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR1500 come un adesivo industriale molto resistente ad alta viscosità. Questo cianoacrilato ad assestamento rapido polimerizza a temperatura ambiente ed è formulato per offrire prestazioni eccezionali sui molti substrati difficili da fissare, quali gomma EPDM, PVC fortemente plastificato, ABS e nylon.

- La formula ad assestamento rapido favorisce processi produttivi rapidi
- Questo adesivo istantaneo è adatto alle superfici difficili da adesivizzare, quali gomma EPDM e nylon
- Questo adesivo spesso offre proprietà di riempimento delle fessure



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100034078	PR150050T	Adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR1500, Trasparente, 50 g	10	Pezzo
7100034071	48237	Adesivo istantaneo per plastica e gomma 3M™ Scotch-Weld™ PR1500, Trasparente, 500 g	1	Pezzo

Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF100

3M™ Scotch-Weld™ SF100 è un adesivo cianoacrilato istantaneo ultra rapido, a bassa viscosità. Vonsente di realizzare incollaggi rapidissimi di molteplici materiali, inclusi pelle, legno plastica e gomma.

- La polimerizzazione ultrarapida consente di procedere rapidamente con i progetti e mantiene elevata la produttività
- Contenitore flessibile da premere per erogare con precisione il prodotto nel quantità desiderata. La bassa viscosità consente di realizzare linee di incollaggio sottili, per una polimerizzazione rapida ed efficace
- Si lega a molte superfici, tra cui pelle, sughero, legno, plastica e gomma



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100033985	SF100500T	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo Istantaneo Super Veloce SF100, Trasparente, 500 g	1	Pezzo
7100034060	SF10020T	Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF100, Trasparente, 20 g	10	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF20

L'adesivo istantaneo ultrarapido 3M™ Scotch-Weld™ SF20 è un adesivo istantaneo a bassa viscosità a polimerizzazione ultrarapida. Questo prodotto soddisfa i requisiti CID A-A-3097, Tipo II, Classe 1. La bassa viscosità favorisce la produzione di un sottile strato fissante per una polimerizzazione rapida ed efficace su vari substrati, tra cui pelle, sughero, plastica e gomma.

- La polimerizzazione ultrarapida consente di procedere rapidamente con i progetti e mantiene elevata la produttività
- Contenitore flessibile per erogare con precisione una goccia o una perlina
- Si lega a vari substrati: pelle, sughero, legno, plastica e gomma



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100034279	SF2020	Adesivo istantaneo super veloce 3M™ Scotch-Weld™ SF20, Trasparente, 20 g	10	Pezzo

Adesivi a caldo hot melt reattivi

Applicatore di cartucce 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR EZ250150 offre un tempo di impostazione generoso di 150 secondi per assemblaggi complessi e parti di grandi dimensioni ed è efficace in un'ampia gamma di temperature di servizio. È ideale per incollare legno, plastica, vetro e metallo. Questa soluzione adesiva e dispenser all-in-one offre una pulizia rapida e facile e accessori pratici per soddisfare tutte le vostre esigenze di erogazione.

- Lungo tempo aperto che consente di riposizionare le parti se necessario
- Crea adesioni tenaci, resistenti ai plasticizzanti
- Incolla vari materiali, inclusi legno, plastiche, vetro e metallo



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028622	46451	Applicatore di cartucce 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250, Europe 220V	1	Pezzo

Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE031

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE031 è caratterizzato da un incremento della forza strutturale e da un tempo di assestamento rapido, che producono legami robusti con una vasta gamma di plastiche senza richiedere attrezzature per l'asciugatura o la ventilazione. Questo adesivo che può essere estruso viene applicato caldo tramite un applicatore di adesivi 3M™ Scotch-Weld™ PUR o un'attrezzatura di grandi dimensioni progettata appositamente per l'uso con gli adesivi PUR.

- Prodotto ideale per fissare polistirene, poliacrilico e una vasta gamma di altre plastiche
- Il rapido incremento della forza strutturale offre legami rapidi per un assemblaggio veloce
- Resistenza finale del prodotto polimerizzato superiore a 6 MPa



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028589	SWTE0312	3M™ Scotch-Weld™ Adesivo PUR TE031, Bianco, 2 kg	6	Sacchetto
7000000902	71163	Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE031, Bianco, 295 ml	5	Lattina

Adesivi e sigillanti

Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE100

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE100 è un adesivo strutturale monocomponente, composto al 100% da parti solide, con polimerizzazione a umido, per il fissaggio di vari substrati

- Tempo di assestamento medio.
- Incolla il legno e specifiche plastiche.
- Composto al 100% da parti solide



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028590	TE100295OFFW	Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE100, Bianco, 295 ml	5	Bottiglia

Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE200

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE200 è un adesivo strutturale monocomponente, composto al 100% da parti solide, con polimerizzazione a umido, per il fissaggio del legno e di specifiche plastiche.

- Tempo di assestamento rapido.
- Linee di incollaggio sottili per il legno e specifiche plastiche.
- Incolla vari materiali, inclusi legno e molte plastiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000905	65260	Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE200, Bianco, 295 ml	5	Bottiglia

Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 Panna

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 è un adesivo strutturale monocomponente, composto al 100% da parti solide, con polimerizzazione a umido, per il fissaggio del legno e di specifiche plastiche. Sia la versione bianco/panna che quella nera possono essere nebulizzate/estruse e offrono tempo aperto e di assestamento lunghi. I tempi aperto e di assestamento più lunghi ti consentono di posizionare le parti o le giunzioni con più calma per un'adesione perfetta prima della polimerizzazione completa.

- I lunghi tempi di esposizione e assestamento consentono di posizionare le parti
- La formula resistente ai plastificanti crea legami molto resistenti
- I fissanti multimateriale sono efficaci su una vasta gamma di substrati affini e diversi



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000046534	60241	Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230, Panna, 2 kg	36	Sacchetto
7000000898	65272	Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230, Panna, 295 ml	5	Bottiglia

Adesivi e sigillanti

Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 Nero

L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 è un adesivo strutturale monocomponente, composto al 100% da parti solide, con polimerizzazione a umido, per il fissaggio del legno e di specifiche plastiche. Sia la versione bianco/panna che quella nera possono essere nebulizzate/estruse e offrono tempo aperto e di assestamento lunghi. I tempi aperti e di assestamento più lunghi ti consentono di posizionare le parti o le giunzioni con più calma per un'adesione perfetta prima della polimerizzazione completa.

- I lunghi tempi di esposizione e assestamento consentono di posizionare le parti
- La formula resistente ai plastificanti crea legami molto resistenti
- I fissanti multimateriale sono efficaci su una vasta gamma di substrati affini e diversi



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000906	94054	Adesivo 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230, Nero, 295 ml	5	Bottiglia

Adesivi a base solvente

Adesivo spray 3M™ HoldFast 70 a presa rapida

L'adesivo in fusto 3M™ HoldFast 70 è il nostro adesivo spray a presa rapida di qualità industriale, estremamente versatile, dall'esclusivo motivo di erogazione a maglie larghe adatto per il fissaggio di vari substrati, incluso il polistirene. Richiede un tempo di asciugatura breve, ma offre un tempo di esposizione lungo che ti consente di lavorare al ritmo più adatto alle tue esigenze. È un adesivo valido per impermeabilizzare e proteggere dall'umidità.

- Crea legami permanenti rapidi su molti substrati, tra cui polistirene, tavole, sgocciolatoie, pannelli in fibra di vetro, materiali per isolamento, schiume e tessuti
- Questo adesivo a presa estremamente rapida si lega quasi immediatamente e ha un tempo di fissaggio lungo
- Produce un esclusivo motivo di erogazione grossolano a lenta penetrazione, ideale per substrati irregolari o porosi



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100138478	SPRAY7012_4T	Adesivo spray 3M™ HoldFast 70 a presa rapida, Trasparente, 12.4 kg	1	Pezzo

Adesivo spray per schiume 3M™ 74 Arancione

L'adesivo spray 3M™ 74 è un adesivo a presa estremamente rapida che lega tessuti, schiuma e tappezzeria a una varietà di substrati e loro stessi.

- Adesivo a presa rapida con linee di incollaggio morbide e non increspanti
- Immediata resistenza della schiuma allo strappo
- Consente un tempo di incollaggio dai 15 secondi ai 30 minuti



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000116772	66395	Adesivo spray per schiume 3M™ 74, Arancione, 500 ml	12	Lattina

Adesivi e sigillanti

Adesivo spray riposizionabile 3M™ 75

L'adesivo spray 3M™ 75 è un adesivo versatile e riposizionabile, ideale per la tenuta e la posizione di molti materiali leggeri.

- Tenuta e posizionamento temporaneo di materiali leggeri
- Ottieni un intervallo di adesività maggiore per consentire il sollevamento e il riposizionamento dei materiali
- Unisci substrati delicati senza danneggiare il materiale



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000116775	66396	Adesivo spray riposizionabile 3M™, Trasparente, 500 ml	12	Lattina

Adesivo spray per gomma e vinile 3M™ 80

L'adesivo spray 3M™ 80 è un adesivo in neoprene, a contatto e ad alta resistenza. Ideale per l'incollaggio di fogli di gomma e vinile, compresa la sverniciatura.

- Adesivo ad elevata resistenza, fornisce legami forti per gomme e vinili
- Presenta un'eccezionale resistenza al calore per una durabilità a lungo termine
- L'adesivo a contatto a presa rapida produce risultati rapidi



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000116787	66398	Adesivo spray per gomma e vinile 3M™ 80, Giallo, 500 ml	12	Lattina

Adesivo spray a elevata tenuta 3M™ 90

L'adesivo spray 3M™ 90 Hi-Strength è un adesivo versatile ad asciugatura rapida che forma legami estremamente forti su una vasta gamma di materiali come metallo, legno, HPL, gomma, moquette e pavimenti.

- Adesività molto aggressiva per un'elevata presa iniziale e un tempo aperto sufficiente per posizionare correttamente i materiali
- Crea linee adesive morbide e non increspanti per un aspetto pulito
- Resistenza alle alte temperature e all'umidità



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000116790	66400	Adesivo spray a elevata tenuta 3M™ 90, Trasparente, Cilindro pressurizzato, 500 ml	12	Lattina

Adesivi e sigillanti

Adesivo a elevata tenuta per post-formatura 3M™ 94 CA

Abbiamo sviluppato l'adesivo cilindrico spray ad alta tenuta per post-formatura 3M™ 94 CA per consentire di spruzzare in un esclusivo metodo di erogazione „a sassolini“ senza filamenti e produrre legami molto resistenti e post-formatibili su vari substrati difficili quali laminato decorativo, metallo e alcune gomme. È formulato in modo da creare legami robusti, resistenti a umidità e calore (fino a 210 °F/98 °C).



- Formulato con un alto contenuto di parti solide per una maggiore copertura, legami affidabili e una penetrazione lenta
- Motivo di erogazione esclusivo senza filamenti con capacità di post-formatura
- Formula ad asciugatura rapida che consente di accelerare le operazioni di assemblaggio.

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100176092	94CA11_9T	Adesivo a elevata tenuta per post-formatura 3M™ 94CA, Trasparente, 11.9 kg	1	Pezzo

Adesivo a contatto in neoprene 3M™ 10

L'adesivo neoprenico a contatto 3M™ 10 è un prodotto aderente al contatto e pennellabile, di colore giallo chiaro.



- Presa immediata: non richiede fi ssaggi meccanici temporanei una volta uniti i materiali
- Buona resistenza al calore
- Ottima resistenza all'umidità e al calore e buone prestazioni fino a 300 °F/148 °C

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000080206	6603	Adesivo a contatto in neoprene 3M™ 10, Giallo, 1 L	6	Lattina
7000080208	77017	Adesivo a contatto in neoprene 3M™ 10, Giallo, 20 L	1	Pezzo

Adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni 3M™ 1300

L'adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni 3M™ 1300 è un adesivo versatile a base di solvente. Offre un'elevata tenuta immediata e una buona resistenza al calore e viene comunemente usato per fissare la maggior parte delle gomme e dei materiali delle guarnizioni. È adatto anche per le applicazioni di fogli in gomma su grandi superfici, per paraurti e altro ancora.



- Fissa neoprene, SBR, butile e altri tipi di gomme a vari altri substrati
- Ottima resistenza all'umidità e al calore e buone prestazioni fino a 300 °F/148 °C
- Può essere usato come adesivo a contatto o a umido

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100036550	34326	3M™ Adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni 1300L, Giallo oro, 1 L	6	Litri
7100034893	94179	3M™ Adesivo neoprenico ad alte prestazioni per gomma e guarnizioni 1300L, Giallo oro, 5 L	10	Litri

Adesivi e sigillanti

Adesivo a contatto in neoprene ad alte prestazioni 3M™ 1357

L'adesivo neoprenico a contatto ad alte prestazioni 3M™ 1357 è un adesivo che offre un tempo di fissaggio lungo e resistenza iniziale.

- Tenuta estrema e resistenza alle alte temperature
- Rapido incremento della resistenza
- Conforme allo standard MMM-A-121



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100038272	85677	Adesivo a contatto in neoprene ad alte prestazioni 3M™ 1357, Grigio verde, 1 L	6	Litri
7100038129	135720	Adesivo a contatto in neoprene ad alte prestazioni 3M™ 1357, Grigio verde, 20 L	20	Litri

Adesivo per plastiche flessibili nitriliche ad alte prestazioni 3M™ 1099

L'adesivo nitrilico ad alte prestazioni 3M™ 1099 forma legami forti e flessibili sulla maggior parte dei vinili e delle materie plastiche. Resiste alle intemperie, all'acqua, al petrolio, alla migrazione dei plastificanti e ai carburanti alifatici.

- Incolla la maggior parte delle estrusioni di vinile, fogli e tessuti ad alta resistenza
- Resiste agli agenti atmosferici, acqua, olio, migrazione di plastificanti e carburanti
- Fornisce legami flessibili forti e ad asciugatura rapida



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079821	71106	Adesivo per plastiche flessibili nitriliche ad alte prestazioni 3M™ 1099, 1L, Giallo oro, 6 barattoli per confezione	6	Lattina
7000079905	31856	Adesivo per plastiche flessibili nitriliche ad alte prestazioni 3M™ 1099, Giallo, 150 ml	12	Pezzo
7000033731	109920	Adesivo per plastiche flessibili nitriliche ad alte prestazioni 3M™ 1099, Marroncino, 20 L	20	Litri

Adesivo per gomma e guarnizioni nitriliche ad alte prestazioni 3M™ 847 Marrone

L'adesivo nitrilico 3M™ 847 ad alte prestazioni è un adesivo versatile, a base solvente, con viscosità relativamente bassa per una facile applicazione. Offre una buona resistenza sia all'olio che al calore ed è comunemente usato per incollare la maggior parte dei materiali in gomma e di guarnizioni.

- Adesivo ad alte prestazioni destinato all'adesione di guarnizioni
- Aderisce a gomma nitrilica, neoprene, SBR, butile, pelle, vinile e gomme varie
- Eccellente resistenza ai carburanti, petrolio e acqua



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079819	80760	3M™ Adesivo nitrilico ad elevate performance 847, Marrone, 1 L	6	Lattina
7000079823	70178	3M™ Adesivo nitrilico ad elevate performance 847, Marrone, 5 L	2	Lattina
7000079817	58863	3M™ Adesivo nitrilico ad elevate performance 847, Marrone, 20 L, 1 barattolo per confezione	1	Pezzo
7000079818	58861	3M™ Adesivo nitrilico ad elevate performance 847, Marrone, 150 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Adesivo plastico industriale ad alte prestazioni 3M™ 4693

L'adesivo plastico industriale ad alte prestazioni 3M™ 4693 è un adesivo a base di solventi, in gomma sintetica.

- Adesivo plastico eccellente
- Presa lunga
- Resistente ad acqua e calore



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000923	44238	Adesivo plastico industriale ad alte prestazioni 3M™ 4693, Ambra chiaro, 18.9 L	1	Lattina
7000046574	44233	Adesivo plastico industriale ad alte prestazioni 3M™ 4693, Ambra chiaro, 946 ml	12	Lattina

Adesivo spray multiuso in cilindro 3M™ Super 77™

L'adesivo spray multiuso 3M™ Super 77™ è un adesivo spray ad asciugatura rapida e trasparente, estremamente versatile, che fissa una vasta gamma di materiali leggeri. Il nostro legame rapido e permanente offre risultati rapidi per progetti senza interruzioni. La formula spray è facile da erogare e si applica direttamente su superfici e materiali nei punti desiderati.

- Questo adesivo versatile fissa una vasta gamma di materiali leggeri
- La presa rapida e aggressiva e la penetrazione lenta eliminano il tempo di fissaggio e asciugatura
- Il tempo di fissaggio prolungato consente di avere da 15 secondi a 30 minuti dopo l'applicazione dopo l'unione delle superfici



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100138125	SPRAY7720LT	Adesivo spray multiuso in cilindro 3M™ Super 77™, Transparent, 13.2 kg	1	Pezzo
7000116822	32193	Adesivo spray multiuso in cilindro 3M™ Super 77™, Trasparente, 20 L	1	Fusto

Adesivo spray multiuso 3M™ Super 77™

L'adesivo spray 3M™ 77™ è un adesivo multiuso adatto ad una vasta gamma di applicazioni, che unisce materiali leggeri come fibra di vetro, schiuma, carta, feltro, legno, plastica e altro ancora.

- Offre un'adesività aggressiva che si incolla ad un'ampia varietà di materiali leggeri
- Il basso assorbimento dell'adesivo elimina i tempi di bloccaggio e asciugatura
- Incolla carta, cartone, tessuto, isolamento, plastica, metallo, legno e altro



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000116782	66397	Adesivo spray multiuso 3M™ Super 77™, Trasparente, 500 ml	12	Lattina

Adesivi e sigillanti

Adesivo nitrilico fluido ad elevate prestazioni 3M™ 1022

Adesivo nitrilico fluido ad elevate prestazioni 3M™ 1022

- Eccellenti proprietà adesive
- Eccellente resistenza all'azione solvente di oli, carburanti, idrocarburi alifatici
- Metodo di applicazione a spruzzo



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079840	71081	3M™ Adesivo a solvente 1022, Rosso marrone, 20 L	1	Pezzo

Adesivi a base acqua

Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF

L'adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF è un adesivo ad alta tenuta con dispersione in acqua caratterizzato da elevata copertura, forza di fissaggio immediata, lunga durata e buona resistenza al calore. Il nostro adesivo fissa moltissime plastiche espanse, laminati plastici, legno, compensato, legno impiallacciato, intonaco e tela a se stessi o tra di loro.

- Fissa moltissime plastiche espanse, laminati plastici, legno, compensato, legno impiallacciato, intonaco e tela a se stessi o tra di loro
- Crea un legame a fortissima tenuta resistente alle alte temperature con un tempo di fissaggio fino a 4 ore
- L'adesivo può essere applicato a spruzzo, con un pennello o un rullo



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000080243	SW305LB	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Blu, 5 L	2	Lattina
7100015462	86814	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Blu, 6 L	6	Lattina
7000080244	FASTBOND3020B	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Blu, 20 L	16	Pezzo
7000080239	86756	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Trasparente, 1 L	6	Lattina
7000080242	SW305LT	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Trasparente, 5 L	2	Lattina
7000080245	8049	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Trasparente, 20 L	1	Pezzo
7000080246	FASTBOND30300B	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 30NF, Trasparente, 200 L	200	Litri

Adesivo a base acquosa per isolamenti 3M™ Fastbond™ 49

Fissa materiali leggeri quali isolamento in fibra di vetro, feltro, polvere di lana, carta e altri materiali al metallo e a molte altre superfici con l'adesivo per isolamento 3M™ Fastbond™ 49. Il nostro adesivo è a base di acqua, ad alto contenuto di parti solide, a presa rapida e sensibile alla pressione ed è facile da applicare a spruzzo, con un pennello o con un rullo.

- Rapido tempo di presa
- Soddisfa lo standard ASTM E-84
- Applica il prodotto su una sola superficie e risparmia tempo



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079967	80533	Adesivo a base acquosa per isolamenti 3M™ Fastbond™ 49, Trasparente, 20 L	20	Litri

Adesivi e sigillanti

Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF

L'adesivo a contatto Fastbond™ 2000NF di 3M™ è un prodotto bicomponente in dispersione acquosa e con alto contenuto di solidi.

- Adesivo a contatto a base d'acqua attivabile bicomponente
- Incollaggio e manipolazione immediati senza necessariamente asciugatura forzata
- Offre elevata tenuta e elevata resistenza alla temperatura



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000080254	87004	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF, Blu, 200 L	1	Fusto
7100083354	93443	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF, Blu, Part B, 17 L	1	Fusto
7100029518	18777	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF, Blu, kit, base 200 L + attivatore 20 L	220	Litri
7000080250	86949	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF, Trasparente, 2 L Attivatore	3	Lattina
7100029348	18695	Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF, Trasparente, 19 L, kit 17 L + 2 L attivatore	19	Litri

Adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF

L'adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF è un adesivo esclusivo a base di acqua appositamente progettato per offrire una combinazione efficace delle seguenti caratteristiche: fissaggio rapido resistente al calore, riposizionabilità e tenuta eccezionale. Il nostro adesivo è ignifugo e privo di policloroprene e può quindi contribuire a ridurre i costi assicurativi e ad aumentare la sicurezza del luogo di lavoro.

- L'adesivo monocomponente, privo di solventi, non richiede l'aggiunta di altri elementi per poter essere usato in modo sicuro e semplice
- Il legame stabile fornisce una buona resistenza al calore per una lunga durata nel tempo.
- Fissaggio rapido per un tempo di manipolazione immediato per un processo di assemblaggio ininterrotto



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100007793	95904	Adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF, Porpora, 3.78 L	4	Pezzo
7000046563	76780	Adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF, Porpora, 18.9 L	1	Cartone
7100025154	82268	Adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF, Trasparente, 18.9 L	5	Lattina
7100011610	95891	Adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF, Trasparente, 3.78 L	4	Bottiglia

Adesivi a caldo hot melt

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3738

L'adesivo Hot Melt 3M™ 3738 è un adesivo trasparente multiuso per incollare efficacemente legno, metalli leggeri e alcune materie plastiche in applicazioni di mobili, tappezzerie e lavorazione del legno.

- Ideale per applicazioni industriali generali e lavori di falegnameria
- 100% Adesivo solido che offre legami forti e affidabili
- Gestisce applicazioni ad alto volume grazie a un flusso in uscita elevato



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100020456	40689	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3738, Marrone chiaro, 10 kg	1	Cartone
7100008738	96177	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3738, Marrone chiaro, 16 mm x 20 cm, 5 kg	1	Cartone

Adesivi e sigillanti

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748

L'adesivo Hot Melt 3M™ 3748 è un adesivo resistente e flessibile con eccezionali proprietà di shock termico a bassa temperatura che è in grado di fornire un'adesione ottimale a temperature variabili.



- Le eccellenti proprietà elettriche offrono una soluzione ideale per applicazioni elettriche
- Presenta eccellenti proprietà di shock termico a bassa temperatura per un'adesione ottimale a lungo termine
- La buona resistenza al calore offre durabilità attraverso temperature fluttuanti

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100044127	19377	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748, Bianco sporco, 22 pezzi	1	Cartone
7000000878	26449	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748Q, Bianco, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone
7000000879	16250	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748TC, Bianco, 16 mm x 50 mm, 5 kg	1	Cartone
7100005566	19624	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748TC, Bianco, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Pezzo

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748 VO

3M™ Hot Melt Adhesive 3748 VO è un adesivo termoplastico universale composto al 100% da parti solide. Il nostro adesivo autoestinguente non brucia una volta rimossa la fonte di combustione. Offre buone proprietà elettriche e termiche per le applicazioni con piastre di cablaggio stampate e altre applicazioni. Inoltre resiste agli shock ed è quindi utile per le parti soggette a vibrazioni o ad altri movimenti.



- Il legame robusto e flessibile fornisce una buona resistenza agli shock termici
- Aderisce alle plastiche difficili da fissare, come i poliolefini
- Poiché è composto al 100% da parti solide, i suoi legami sono soggetti a un restringimento o a una contrazione trascurabili

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000887	93442	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3748VO-Q, Giallo chiaro, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762

L'adesivo Hot Melt 3M™ 3762 è un adesivo solido in resina, economico e a presa rapida. È progettato per applicazioni generiche, nonché per la sigillatura manuale e di cartone ondulato e imballaggi generici.



- L'aggressiva aderenza a caldo raggiunge rapidamente la forza di manipolazione per imballaggi e altre applicazioni
- Il tempo aperto medio consente il posizionamento e l'aggiustamento
- Incolla saldamente substrati difficili da sigillare come superfici leggermente cerate

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000046513	40693	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762PG, Marrone chiaro, 25.4 mm x 76 mm, 10 kg	1	Cartone
7100023053	96178	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762Q, Marrone chiaro, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone
7100020333	40692	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762TC, Marrone chiaro, 16 mm x 76 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivi e sigillanti

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762LM

L'adesivo hot melt 3M™ 3762LM è un adesivo hot melt al 100% solido e a presa rapida progettato per applicazioni di imballaggio e spedizione. È ideale per l'incollaggio di cartoni in cartone ondulato, legno, truciolare, truciolato e schiuma. L'intervallo di temperatura di applicazione consigliato è 250-270 ° F (121-132 ° C).

- L'aderenza a caldo aggressiva raggiunge rapidamente la forza di manipolazione



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100025246	97901	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3762LM Q, Ambra chiaro, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3764

L'adesivo Hot Melt 3M™ 3764 è un adesivo resistente e flessibile con una buona resistenza al taglio e alla pelatura. È progettato per l'incollaggio di materie plastiche e poliolefine, inclusi ABS, PVC, policarbonato, polipropilene e polietilene.

- 100% Adesivo termoplastico solido che consente aggiustamenti nel tempo per soddisfare le diverse esigenze del progetto
- Formulato per essere flessibile a basse temperature per favorire modifiche e posizionamento durante l'applicazione
- Il design resistente agli urti offre una durabilità a lungo termine



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000884	40702	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3764PG, Trasparente, 16 mm x 200 mm, 10 kg	1	Cartone
7100008178	96181	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3764Q, Trasparente, 16 mm x 20 cm, 5 kg	1	Cartone

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3779

Il nostro adesivo termoplastico 3M™ Scotch-Weld™ 3779 è un adesivo termoplastico di colore ambrato ad alte prestazioni formulato per una forte resistenza al calore, agli urti, al carburante e all'olio ed è efficace per l'uso in applicazioni elettroniche come l'incapsulamento e l'imbastitura.

- Fornisce un'elevata resistenza al calore per un legame duraturo
- Adesivo resistente a combustibile, olio e urti
- Questo adesivo universale è adatto a vari substrati, incluse alcune plastiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000888	73401	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3779Q, Oro / Giallo, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivi e sigillanti

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3789

Il nostro 3M™ Hot Melt Adhesive 3789 è un adesivo poliammidico formulato per produrre un legame resistente a urti, combustibile e olio per applicazioni su plastiche, vinile, legno e altre superfici. Fabbrichiamo questo robusto prodotto adesivo usando una resina termoplastica composta al 100% da parti solide. Questo prodotto a caldo offre anche una buona resistenza al calore (220 °F/104 °C) e un tempo di esposizione che consente l'aggiustamento e il posizionamento.



- È caratterizzato da resistenza agli urti per una maggiore robustezza
- L'adesivo tollera l'esposizione a combustibili e olio
- Offre una buona resistenza al calore (220 °F/104 °C)

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100008737	25899	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3789Q, Oro / Giallo, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792

L'adesivo Hot Melt 3M™ 3792 è un adesivo trasparente multiuso per incollare efficacemente legno, metalli leggeri e alcune materie plastiche in applicazioni di mobili, tappezzerie e lavorazione del legno.



- Adesivo multiuso con viscosità media
- Incolla substrati dissimili come legno e plastica, tessuto e metallo
- Eccellenti adesivi „go-to“ per display POP, sigillatura di cartoni, mobili, tappezzeria e lavorazione del legno

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100020336	40694	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792, Trasparente, 16 mm x 50 mm, 10 kg	1	Cartone
7100020334	40698	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792, Trasparente, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Cartone
7000000891	97655	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792Q, Trasparente, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792LM

Fabbrichiamo l'adesivo a caldo 3M™ 3792 con una resina termoplastica composta al 100% da parti solide. Produce solo un lieve odore quando viene riscaldato e favorisce quindi un ambiente di lavoro confortevole. Questo adesivo offre prestazioni rapide e affidabili se unito ai nostri applicatori a caldo 3M™, progettati per soddisfare le tue esigenze di applicazione a mano.



- Trasparente una volta asciutto per un aspetto pulito
- Il tempo di esposizione consente l'adattamento e il posizionamento
- 3792: prodotto trasparente universale per legno, tessuti, tappezzeria e altri materiali leggeri

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000880	23605	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 3792LM Q, Trasparente, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Cartone

Adesivi e sigillanti

Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 6111

L'adesivo hot melt spruzzabile 3M™ 6111HT è un adesivo ad alta resistenza e resistente alle alte temperature utilizzato per incollare la maggior parte delle schiume, dei tessuti, dei pannelli truciolari e del metallo sottile. Questo adesivo termoplastico spruzzabile non volatile, solido al 100% non richiede tempi di asciugatura con un overspray minimo, fornendo una soluzione più sostenibile per aumentare la produttività. Disponibile in blu e marrone.



- Adesivo spray 100% solido senza volatili
- Offre un'eccellente adesione a polipropilene e altre materie plastiche a bassa energia superficiale (LSE)
- Il tempo aperto prolungato consente l'assemblaggio di grandi superfici

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100023018	29146	Adesivo a caldo 3M™ Hot Melt 6111 HTB, Beige, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Cartone

Adesivi sigillanti

Sigillante adesivo 3M™ 740 UV

Il sigillante adesivo 3M™ 740 UV è un sigillante monocomponente elastomerico, privo di isocianati che polimerizza a contatto con l'umidità. Questo sigillante cosmetico offre un'eccellente resistenza ai raggi UV e flessibilità a lungo termine.



- Tenuta ad alte prestazioni
- Eccellente resistenza ai raggi UV
- Elasticità permanente per consentire il movimento delle giunzioni

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100078074	3647	Sigillante adesivo 3M™ 740 UV, Bianco, 290 ml	12	Pezzo
7100077297	740UV600B	Sigillante adesivo 3M™ 740 UV, Bianco, 600 ml	12	Pezzo
7100077103	740UV600G	Sigillante adesivo 3M™ 740 UV, Grigio, 600 ml	12	Pezzo
7100075873	740UV290N	Sigillante adesivo 3M™ 740 UV, Nero, 290 ml	12	Pezzo
7100075868	740UV600N	Sigillante adesivo 3M™ 740 UV, Nero, 600 ml	12	Pezzo

Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760

L'adesivo sigillante 3M™ 760 UV è un adesivo ibrido, elastomerico, non-sag, che incolla e sigilla una vasta gamma di substrati sopra o sotto la linea di galleggiamento. Verniciabile quando bagnato. Non si degrada se esposto ai raggi UV.



- Il sigillante monocomponente indurente all'umidità offre una produzione semplificata
- Incolla e sigilla calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro, pietra e altro ancora
- Eccellente resistenza ai raggi UV

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061766	34864	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760, Bianco, 600 ml	12	Pezzo
7000061768	2591	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760, Grigio, 600 ml	12	Pezzo
7000061767	34865	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760, Nero, 600 ml	12	Pezzo
7100062077	29145	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760UV, Bianco, Cartuccia di plastica, 290 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760

L'adesivo sigillante 3M™ 760 UV è un adesivo ibrido, elastomerico, non-sag, che incolla e sigilla una vasta gamma di substrati sopra o sotto la linea di galleggiamento. Verniciabile quando bagnato. Non si degrada se esposto ai raggi UV.

- Il sigillante monocomponente indurente all'umidità offre una produzione semplificata
- Incolla e sigilla calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro, pietra e altro ancora
- Eccellente resistenza ai raggi UV



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100062076	28877	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760UV, Grigio, Cartuccia di plastica, 290 ml	12	Pezzo
7100062075	29139	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760UV, Nero, Cartuccia di plastica, 290 ml	12	Pezzo
7100050336	7381-AD	Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760V, Nero, 31kg	1	Pezzo

Sigillante adesivo ibrido 3M™ 780

Il sigillante adesivo ibrido 3M™ 780 è un sigillante elastomerico monocomponente che non contiene isocianato. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica, formando una giunzione flessibile e resistente con un'ottima adesione alla maggior parte dei materiali.

- Non contiene isocianati
- Adesione eccellente alla maggior parte dei materiali
- Ideale per sigillatura e fissaggio nelle applicazioni multimateriale



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000077312	45012	3M™ Sigillante adesivo ibrido 780, Nero, 295 ml	12	Pezzo

Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 4000 UV

Il sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 4000 UV è un sigillante monocomponente che si indurisce, creando un isolamento a tenuta stagna compatto e gommoso.

- Resistenza estrema
- Eccellente Resistenza agli UV per applicazioni su facciate continue in vetro
- Utilizzabile sopra o sotto la linea di galleggiamento



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095179	91030	3M™ Sigillante adesivo per il settore Marine 4000UV, Bianco, 295 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore Marine 3M™ 4200FC

Il sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore nautico 3M™ 4200FC è un poliuretano universale monocomponente che reagisce chimicamente con l'umidità per offrire un legame flessibile con una buona adesione alla maggior parte dei materiali



- Forma una sigillatura flessibile sulla maggior parte dei materiali
- Certificato e conforme alla direttiva Marine Equipment (MED 96/98/EC) (il certificato attuale è valido fino al 6 marzo 2017)
- Utilizzabile sopra o sotto la linea di galleggiamento

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079889	78213	Sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore Marine 3M™ 4200FC, Bianco, 310 ml	12	Pezzo
7000079890	78353	Sigillante adesivo a polimerizzazione rapida per il settore Marine 3M™ 4200FC, Nero, 310 ml	12	Pezzo

Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 5200

Il sigillante adesivo per il settore nautico 3M™ 5200 è estremamente resistente e mantiene tale caratteristica sopra o sotto la linea di galleggiamento. Rimane inoltre flessibile e segue le geometrie della struttura. È caratterizzato da un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.



- Resistenza estrema
- Legami a tenuta stagna
- Utilizzabile sopra o sotto la linea di galleggiamento

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100082441	97987	Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 5200, Bianco, 295 ml, PN06520	12	Pezzo
7100082716	70157	Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 5200, Bianco, cartuccia da 295 ml, PN06500	12	Pezzo
7100082438	56577	Sigillante adesivo per il settore Marine 3M™ 5200, Nero, cartuccia da 295 ml, PN06504	12	Pezzo

Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 540

L'adesivo sigillante poliuretano 3M™ 540 è un adesivo monocomponente, igroindurente, che riempie gli spazi e crea sigillature e legami permanentemente elastici in un'ampia varietà di ambienti di servizio.



- Incollaggio multiuso e sigillature di lunga durata
- Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto
- Sigilla giunti di dilatazione verticali e orizzontali

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000070297	34735	3M™ Adesivo sigillante poliuretano 540, Bianco, 310 ml	12	Pezzo
7000077268	50515	3M™ Adesivo sigillante poliuretano 540, Bianco, 400 ml	12	Pezzo
7000070298	34739	3M™ Adesivo sigillante poliuretano 540, Grigio, 310 ml	12	Pezzo
7000070288	34737	3M™ Adesivo sigillante poliuretano 540, Nero, 310 ml	12	Pezzo
7000077193	790	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 540, Bianco, 600 ml	12	Pezzo
7000070301	34743	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 540, Grigio, 600 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 540

L'adesivo sigillante poliuretano 3M™ 540 è un adesivo monocomponente, igroindurente, che riempie gli spazi e crea sigillature e legami permanentemente elastici in un'ampia varietà di ambienti di servizio.

- Incollaggio multiuso e sigillature di lunga durata
- Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto
- Sigilla giunti di dilatazione verticali e orizzontali



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000077267	47200	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 540, Nero, 400 ml	1080	Pezzo
7000070299	34741	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 540, Nero, 600 ml	12	Pezzo

Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 551

Il sigillante adesivo poliuretano 3M™ 551 è un sigillante poliuretano con lungo tempo di esposizione concepito come agente sigillante e fissante con buoni risultati sul piano estetico per numerose applicazioni, incluse quelle per i mercati nautico e dei veicoli speciali.

- Sigillante adesivo universale
- Tenuta media
- Tempo di indurimento di 2-3 ore



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100001806	xxx	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 551, Nero, 600 ml	900	Pezzo

Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560

Usa il sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560 per fissare numerosi materiali tra loro, tra cui plastiche, FRP, SMC, alluminio, acciaio, metallo rivestito e legno. Il nostro adesivo particolarmente robusto è ideale nei casi in cui occorre una maggiore tenuta, ad esempio per il fissaggio di pannelli e molto altro.

- Per sigillature con resistenza meccanica
- Verniciabile
- Con protezione da fumo e fiamme classificata



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061750	34800	Pellicola adesiva termoplastica 3M™ 406, Grigio, 310 ml	12	Pezzo
7000061749	34793	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560, Bianco, 310 ml	12	Pezzo
7000077229	34937	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560, Bianco, 600 ml	12	Pezzo
7000061752	34818	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560, Grigio, 600 ml	12	Pezzo
7000070289	22980	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560, Nero, 310 ml	12	Pezzo
7000061751	34807	Sigillante adesivo poliuretano 3M™ 560, Nero, 600 ml	12	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Sigillante adesivo poliuretano rapido 3M™ 550



L'adesivo poliuretano 3M™ 550 Fast Cure è un adesivo sigillante multiuso a bassa viscosità, che sigilla e incolla una varietà di substrati, tra cui calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro e pietra in modo rapido e semplice.

- Incollare giunti di dilatazione verticali e orizzontali, giunti di controllo in calcestruzzo e muratura
- Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto
- Offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061785	34866	3M™ Sigillante adesivo in poliuretano a rapida polimerizzazione 550, Bianco, 310 ml	12	Pezzo
7000061787	34872	3M™ Sigillante adesivo in poliuretano a rapida polimerizzazione 550, Grigio, 310ml	12	Pezzo
7000061788	34877	3M™ Sigillante adesivo in poliuretano a rapida polimerizzazione 550, Nero, 600 ml	12	Pezzo
7000033364	89258	Sigillante adesivo poliuretano rapido 3M™ 550, Bianco, 600 ml	12	Confezione
7000061789	34879	Sigillante adesivo poliuretano rapido 3M™ 550, Grey, 600 ml	12	Pezzo
7000061786	34867	Sigillante adesivo poliuretano rapido 3M™ 550, Nero, 310 ml	12	Pezzo

Sigillante adesivo poliuretano per vetro 3M™ 590

Il sigillante adesivo poliuretano per vetro 3M™ 590 è un sigillante poliuretano monocomponente a indurimento rapido e ad alta viscosità per fissare parabrezza e altri substrati che richiedono una tenuta elevata.



- Fissaggio strutturale del vetro
- Sottoposto a prove d'urto (FMVSS 212)
- Tempo aperto 15 min

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000033372	590600N	Sigillante adesivo poliuretano per vetro 3M™ 590, 600 ml	12	Confezione
7000061753	34829	Sigillante adesivo poliuretano per vetro 3M™ 590, Nero, 310 ml	12	Pezzo
7000077228	5407	Sigillante adesivo poliuretano per vetro 3M™ 590, Nero, 600 ml	12	Pezzo

Sigillante industriale 3M™ Scotch-Seal™ 800

3M™ Scotch-Seal™ Sigillante industriale 800 è un sigillante marrone rossastro, spazzolabile che si asciuga all'aria fino a formare una sigillatura flessibile. Questo sigillante aderisce a molte superfici metalliche e una volta essiccato resiste all'acqua, agli oli, ai detersivi e al carburante. Inoltre, questo prodotto ha un'ampia gamma di temperature utili da -65°F / -54°C a 200°F / 93°C.



- Marrone rossastro, sigillante spazzolabile
- Crea una tenuta durevole, resistente, flessibile e gommosa
- Tempo di asciugatura al tatto 5-10 minuti, per applicazione rapida

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000793	45839	Sigillante industriale 3M™ Scotch-Seal™ 800, Marrone rossastro, 378 ml	4	Lattina

Adesivi e sigillanti

Sigillanti siliconici

Sigillante siliconico per il settore Marine 3M™ 3200

Il sigillante siliconico per il settore nautico 3M™ 3200 è un materiale monocomponente della consistenza di una pasta che polimerizza fino a diventare un solido gommoso quando è esposto all'umidità e all'aria.

- Sigilla una vasta gamma di substrati
- Può essere applicato su superfici verticali grazie alla formula anti-colatura
- Disponibile nei colori bianco, nero e trasparente



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095174	47763	Sigillante siliconico per il settore Marine 3M™ 3200, Bianco, 280 ml, PN05600	24	Pezzo
7000095175	47882	Sigillante siliconico per il settore Marine 3M™ 3200, Nero, 280 ml, PN05601	24	Pezzo
7000095173	47634	Sigillante siliconico per il settore Marine 3M™ 3200, Trasparente, 280 ml, PN05602	24	Pezzo

Ugelli e puntali per applicatori

Ugelli di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Ugello per miscelazione accelerante e poliuretano (PU), per un'efficiente applicazione di cartucce con rapporto di impiego 1:1 e 2:1

- Concepito per l'uso con le cartucce Duo-Pak di adesivo strutturale 3M™ Scotch-Weld™ con rapporto 1:1 e 2:1 da 48.5 mL
- Consente la miscelazione completa e il posizionamento preciso dell'adesivo
- La punta conica può essere tagliata per soddisfare i bisogni delle diverse applicazioni



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100104991	35545	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Ugello di miscelazione, Verde, 1:1 and 2:1, 48.5 ml e 50 ml	36	Pezzo
7100148766	xxx	Ugelli di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX	72	Pezzo
7100015959	57128	Ugelli di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Arancione, 490 ml	36	Pezzo
7100262488	35545	Ugelli di miscelazione 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Verde, 1:1 and 2:1, 48.5 ml e 50 ml	36	Pezzo

Applicatori elettrici

Applicatori colla 3M™ Hot Melt

Gli Applicatori colla hot-melt 3M™ sono progettati per contribuire a migliorare la produttività, abbattere i costi e ridurre al minimo gli sprechi nelle applicazioni industriali. Per lavorazioni con grandi volumi o che richiedono precisione, gli Applicatori colla hot-melt 3M™ garantiscono prestazioni ottimali grazie alla „fusione a richiesta“ o tramite la tecnologia di alimentazione progressiva per soddisfare le tue scadenze di produzione.

- Il design leggero offre maneggevolezza
- Progettato esclusivamente per stick di adesivo hot-melt 3M™
- Per soddisfare le esigenze di erogazione con volumi bassi o elevati



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100255832	HOTMELTAPPLT	Applicatori colla 3M™ Hot Melt TC/TC-Q LT, 220V, Gen II, Spina Europea	10	Pezzo

Adesivi e sigillanti

Applicatori colla 3M™ Hot Melt

Gli Applicatori colla hot-melt 3M™ sono progettati per contribuire a migliorare la produttività, abbattere i costi e ridurre al minimo gli sprechi nelle applicazioni industriali. Per lavorazioni con grandi volumi o che richiedono precisione, gli Applicatori colla hot-melt 3M™ garantiscono prestazioni ottimali grazie alla „fusione a richiesta“ o tramite la tecnologia di alimentazione progressiva per soddisfare le tue scadenze di produzione.

- Il design leggero offre maneggevolezza
- Progettato esclusivamente per stick di adesivo hot-melt 3M™
- Per soddisfare le esigenze di erogazione con volumi bassi o elevati



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100255953	HOTMELTAPP	Applicatori colla 3M™ Hot Melt TC/TC-Q, 220 V, Gen II, Spina Europea	1	Pezzo

Accessori

Applicatori manuali e stantuffi 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Scegliere il stantuffo EPX Scotch-Weld™ di 3M™ 10:1 per un'applicazione efficace delle cartucce Duo-Pak adesive strutturali Scotch-Weld™ (10:1, 45 ml) di 3M™.

- Progettato per l'uso con le cartucce di adesivi acrilici strutturali Scotch-Weld™ di 3M™ (45 ml, 10:1)
- Fornisce una misurazione esatta dei componenti
- Accessorio approvato per l'applicatore Plus II EPX™ Scotch-Weld™ di 3M™



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000006768	99407	Applicatori manuali e stantuffi 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Stantuffo 1:1, Nero, 1:1	40	Pezzo
7000062909	93475	Applicatori manuali e stantuffi 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Stantuffo per applicatore manuale, cartucce da 45 ml, 10:1	10	Pezzo

Promotori di adesione e Primers

Promotore di adesione 3M™ 111

Il prodotto 3M™ AP111™ è il nostro promotore di adesione con alcol isopropilico da usare per favorire l'adesione dei nastri 3M™ VHB™. È una soluzione in un solo passaggio per pulire e garantire un'adesione migliore e più rapida su superfici abbastanza pulite.

- Promotore di adesione a base di alcol
- Maggiore forza di adesione del nastro sia con temperature normali che basse
- Utilizzabile su numerosi substrati verniciati e in metallo



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001323	54019	3M™ Promotore di adesione AP111, 250 ml, 4 bottiglie da 250 ml per confezione	4	Bottiglia
7000049700	AP1115G	Promotore di adesione 3M™ 111, Trasparente, 18.9 L	1	Lattina

Adesivi e sigillanti

Promotore di adesione 3M™ AP596

Il 3M™ AP596 è un promotore di adesione e pulitore trasparente per sigillanti poliuretani utilizzati per parabrezza o altre applicazioni, sigillanti ibridi o silicani.

- Promotore di adesione
- Colore trasparente
- Utilizzabile con vetro oscurato e sinterizzato, acrilico (PMMA), poliestere e PVC



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061757	34843	Promotore di adesione 3M™ AP596, Trasparente, 1 L	8	Bottiglia

Primer universale per sigillanti 3M™ P591

Il primer universale per sigillanti 3M™ P591 è un primer nero che aumenta l'adesione dei sigillanti adesivi poliuretani e a base di SMP.

- Promuove l'adesione
- Blocca i raggi UV
- Si usa sul vetro dotato di serigrafie, su ceramica e PMMA



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100158521	P591250N	Primer universale per sigillanti 3M™ P591, Nero, 250 ml	12	Pezzo

Primer 3M™ Scotch-Weld™ 9348

Il primer 3M™ Scotch-Weld™ 9348 è un primer resistente alla migrazione dei plastificanti.

- Trasparente
- Pulizia e preparazione della superficie della scritta
- A base di solvente

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100132671	29861	Primer 3M™ Scotch-Weld™ 9348, Trasparente, 1 L	12	Lattina

Acceleratore adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ A3-2

L'accelerante per adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ A3-2 è la parte A di un adesivo acrilico bicomponente. Sviluppato per l'uso con i nostri adesivi acrilici 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, DP8810NS e DP8825NS.

- Attivatore sviluppato per l'impiego con gli adesivi acrilici tra cui DP8805NS, DP8810NS e DP8828NS
- Permette un'adesione rapida e tenace. Rapporto di miscelazione 10:1
- Sviluppato per adesioni tenaci, resistenti agli impatti e durature



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100102180	xxx	Acceleratore adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ A3-2, Verde, Parte A, 3.78 L	1	Lattina
7100101506	A3_2PART_A5GALV	Acceleratore adesivo acrilico 3M™ Scotch-Weld™ A3-2, Verde, Parte A, 18.7 L3	1	Lattina

Adesivi e sigillanti

Attivatore adesivo istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC11

L'attivatore 3M™ Scotch-Weld™ AC11 velocizza il processo di polimerizzazione degli adesivi cianoacrilati. È particolarmente indicato nel caso di materiali con tempi di asciugatura più lenti e di superfici porose che richiedono una completa asciugatura dell'adesivo, prima che quest'ultimo possa penetrare nel substrato.

- Può essere utilizzato anche per far polimerizzare velocemente l'adesivo all'esterno del giunto
- Rapido
- Versatile



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100027507	AC11200T	3M™ Scotch-Weld™ Instant Adhesive Activator AC11, 200 ml, 12/CV	12	Bottiglia

Primer per metallo 3M™ Scotch-Weld™ 3901

Assicura la completa bagnabilità della pellicola adesiva alle superfici. Semplifica la pianificazione della produzione proteggendo le superfici pulite fino al completamento delle operazioni di incollaggio. Conferisce ai metalli una maggiore protezione contro la corrosione.

- Primer per metallo e vetro
- Protezione anticorrosione
- Bassa viscosità



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000907	65442	Primer per metallo 3M™ Scotch-Weld™ 3901, Rosso, 237 ml	12	Lattina

Primer per vetro al silano 3M™ VHB™

Il promotore di adesione per vetro 3M™ VHB™ combatte la resistenza all'umidità degli adesivi su vetro. È disponibile nella versione pronta da applicare.

- Combatti la resistenza all'umidità degli adesivi su vetro
- Applicabile come primer per fissare i materiali al vetro. Primer indispensabile per il fissaggio di lettere sulle vetrine dei negozi e dei vetri nei bagni o nelle cucine
- Se ne consiglia l'uso con il nastro 3M™ VHB™



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000006770	39225	Primer per vetro al silano 3M™ VHB™ AP115, Trasparente, 1 L	6	Bottiglia

Primer 3M™ 94

Il primer 3M™ VHB™ 94 è il nostro promotore di adesione da usare insieme ai nastri 3M™ VHB™. Favorisce l'adesione su substrati difficili quali PE, PP, ABS, miscele di PET/PBT, cemento, legno, vetro, metallo e superfici in metallo verniciate.

- Promotore di adesione
- Utile su una vasta gamma di substrati
- Resistente



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001584	39432	3M™ Primer 94, Giallo, 946 ml, 1 quarto, 12 per confezione	12	Bottiglia

Adesivi e sigillanti

Primer 3M™ 94

Il primer 3M™ VHB™ 94 è il nostro promotore di adesione da usare insieme ai nastri 3M™ VHB™. Favorisce l'adesione su substrati difficili quali PE, PP, ABS, miscele di PET/PBT, cemento, legno, vetro, metallo e superfici in metallo verniciate.

- Promotore di adesione
- Utile su una vasta gamma di substrati
- Resistente



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000050137	55522	Primer 3M™ 94, Giallo, 0.66 ml	1000	Pezzo
7000001579	68870	Primer 3M™ 94, Giallo, 18.92 L	1	Bottiglia

Primer universale per nastri con indicatore UV 3M™ VHB™

3M™ VHB™ Universal Primer UV è una soluzione di primer progettata per l'incollaggio con i nastri 3M™ VHB™. Consente legami forti e durevoli su superfici come polipropilene, ABS, miscele PET/PBT e altri substrati difficili da incollare, migliorando al contempo il profilo ambientale, sanitario e di sicurezza di un produttore rispetto all'utilizzo di 3M™ Primer 94.

- Promuove l'adesione a polipropilene, ABS, miscele PET/PBT e altri supporti difficili da incollare
- Migliorato profilo ambientale, di salute e sicurezza se comparato a 3M(tm) Primer 94
- Indicatore UV di verifica dell'applicazione, riducendo gli errori nell'applicazione del primer e migliorando il controllo qualità




ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100116406	30728	Primer universale per nastri con indicatore UV 3M™ VHB™, 236 ml	12	Lattina
7100107033	30727	Primer universale per nastri con indicatore UV 3M™ VHB™, 946 ml	12	Lattina

Test di Laboratorio

Test di adesione per biadesivi spessi (VHB, Foam Tapes)

Test conformi ai metodi standard ASTM D3330 o AFERA 5001 o ISO 1939

Pelatura a 90°



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati.

Dimensione standard provini (substrati): **50x200mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **5**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**

Prezzo per test (in €)

5 provini (forniti dal Cliente)

226,60

Test di adesione per biadesivi sottili e nastri monoadesivi

Test conformi ai metodi standard ASTM D3330 o AFERA 5001 o ISO 1939

Pelatura a 180°



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati.

Dimensione standard provini (substrati): **50x200mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **5**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**

Prezzo per test (in €)

5 provini (forniti dal Cliente)

226,60

Test di resistenza a taglio per adesivi strutturali su substrati rigidi

Test conformi ai metodi standard ASTM D-1002 o ISO 4587

Taglio dinamico



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **25x100 mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **10 (ogni campione è costituito da due aderenti)**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **10 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**

Prezzo per test (in €)

10 provini (forniti dal Cliente)

283,25

Test di adesione per sigillanti

Bead Peel test



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **50x200mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **5**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **20 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**


Prezzo per test (in €)

5 provini (forniti dal Cliente)

226,60

Test di invecchiamento accelerato

Test conforme al metodo standard ISO 9142, ciclo D2, 14 ripetizioni



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **secondo il test richiesto**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **secondo il test richiesto**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **secondo la disponibilità delle attrezzature**

Prezzo per test (in €)

Test standard della durata di 2 settimane

906,40

Test di corrosione in nebbia salina

Test conforme al metodo standard ISO 9227, 35°C, 5% NaCl

Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **secondo il test richiesto**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **secondo il test richiesto**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **secondo la disponibilità delle attrezzature**

Prezzo per test (in €)

Test standard della durata di 4 settimane

1.133,00

Note

Per tutte le prove non in elenco verrà fornita opportuna quotazione previa valutazione da parte del responsabile del Centro Tecnico.


Corsi Tecnici

Partecipazione ai corsi tecnici sui prodotti 3M

	Prezzo (in €)
Partecipazione ai corsi tecnici	226,60 a persona
Per un numero di partecipanti pari o superiore alle 3 persone per azienda	566,50 compl.



3M Italia srl
via N. Bobbio 21,
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 7035 1
3mitaly@mmm.com
www.3mitalia.it/3M/it_IT/incollaggio-e-assemblaggio/



**Si prega di scansionare
il codice QR per ulteriori
informazioni sul prodotto.**