

3M Science.
Applied to Life.™



3M Poland sp. z o.o

Katalog produktów 2023

Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

Ważny od 01.06.2023

Informacje podane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji. 3M jest uprawniona do wprowadzania zmian w dostępności produktów. 3M nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek błędów lub pominięć.

■ Spis treści

Systemy pakowania

Taśmy pakowe	184
Taśmy do zaklejania kartonów	185
Zawieszki samoprzylepne	190



Systemy pakowania

Systemy pakowania

Taśmy pakowe

Taśma do uchwytów do przenoszenia Scotch® 8330

Nasz uchwyt do przenoszenia 3M™ 8330 przekształca prawie wszystko w wygodną, przyjazną w podróży paczkę. Wytrzymały pasek z tworzywa sztucznego z klejem na każdym końcu do przyklejenia po obu stronach pudełka lub opakowania tworzy małą pętlę, która po prawidłowym nałożeniu może wytrzymać do 30 funtów.



- Przekształć duże zakupy w przyjazne w podróży pakiety
- Uchwyt do przenoszenia można łatwo zastosować w kasie detalicznej i mogą wytrzymać do 30 funtów
- Dostosuj te uchwyty za pomocą nawet sześciu kolorów, aby uzyskać specjalne promocje lub kody UPC, aby rozpowszechnić informacje o Twojej firmie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100054963	1779028	Taśma do uchwytów do przenoszenia Scotch® 8330, biała, 35 mm x 152 mm	1	Pudło

Taśma do uchwytów do przenoszenia 3M™ 8346

Taśma 3M™ Carry Handle Tape 8346HP, zaprojektowana do sprawnego i wydajnego użytkowania z automatycznym sprzętem do nakładania uchwytów do przenoszenia, to taśma o wysokiej wydajności, posiadająca trwały podkład z folii poliestrowej i agresywny klej z kauczuku syntetycznego, szczególnie odpowiedni do uchwytów do przenoszenia o dużej wytrzymałości na ścinanie przedmiotów do 20 funty




- Długie, poziomo nawinięte rolki są zaprojektowane do płynnego i wydajnego użytkowania z automatycznym sprzętem do nakładania uchwytów
- W połączeniu z niestandardową nadrukowaną wkładką tworzy wygodny uchwyt do przenoszenia i transportu w pakiecie przedmiotów o wadze do 20 funtów
- Unikalna konstrukcja samoprzylepna z podkładem poliestrowym umożliwia wykonanie uchwytu na automatycznym sprzęcie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095462	514512	Taśma do uchwytów do przenoszenia 3M™ 8346, przezroczysty, 25 mm x 800 m	12	Rolka

Taśma do uchwytów do przenoszenia 3M™ 8347HP

Jednoosiowo zorientowany podkład z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie 150 N/CM, wydłużeniu 40%, doskonałej przyczepności do większości opakowań plastikowych. Przeznaczony do stosowania po procesie obkurczenia na gorąco w celu utworzenia samoprzylepnego uchwytu do przenoszenia.



- Jego klej szybko i mocno przylega do wielu powierzchni, w tym folii opakowaniowych.
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie do przenoszenia uchwytów
- Unikalna konstrukcja samoprzylepna z podkładem z polipropylenu umożliwia wykonanie uchwytu na automatycznym sprzęcie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000035384	514509	3M™ Carry Handle 8347HP, przezroczysty, 25 mm x 5000 m	1	Rolka

Systemy pakowania

Taśmy do zaklejania kartonów

Focus

Taśma pakowa Scotch® 311+

Scotch® Taśma pakowa 311+ to przemysłowa taśma pakowa o wysokich parametrach do zaklejania pudeł, łączenia, naprawy i innych wymagających zastosowań. Taśma dobrze sprawdza się podczas wysyłki i przechowywania w wilgotnych i zimnych warunkach, nawet poniżej 0°C.

- Przemysłowa taśma pakowa o wysokich parametrach przeznaczona do niskich temperatur i wilgotnych warunków
- Doskonale nadaje się do zaklejania pudeł, łączenia, naprawy i wymagających zastosowań związanych z pakowaniem
- Zachowuje dobre parametry w szerokim zakresie temperatur



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100220442	xxx	Taśma pakowa Scotch® 311+, przezroczysta, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100220358	xxx	Taśma pakowa Scotch® 311+, przezroczysta, 48 mm x 990 m	6	Rolka

Taśma pakowa Scotch® 313

Scotch® Taśma pakowa 313 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do paczek o niskiej i średniej wadze, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.

- Niezawodna taśma uszczelniająca do opakowań o niskiej i średniej wadze
- Ciche odwijanie
- Doskonała przyczepność do powłok z papieru z recyklingu i pilśniowej płyty




Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095504	xxx	Taśma pakowa Scotch® 313, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa Scotch® 371

Scotch® Taśma pakowa 371 to uniwersalna taśma pakowa do zaklejania szerokiej gamy lekkich pudełek i kartonów, w tym również tych wykonanych z pilśniowej płyty o teksturze falistej.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Taśma jest odporna na nacinanie, ścieranie i wilgoć, by zapewnić długotrwałe trzymanie
- Nośnik dopasowuje się do krawędzi i nierówności, zapewniając szczelne zaklejenie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000035377	665213	Taśma pakowa Scotch® 371 biała, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135770	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 brązowa, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100135324	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 brązowa, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135326	371	Taśma pakowa Scotch® 371 brązowa, 50 mm x 132 m	36	Rolka
7100135325	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 brązowa, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7100135750	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100135773	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 48 mm x 990 m	6	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa Scotch® 371

Scotch® Taśma pakowa 371 to uniwersalna taśma pakowa do zaklejania szerokiej gamy lekkich pudełek i kartonów, w tym również tych wykonanych z pilśniowej płyty o teksturze falistej.



- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Taśma jest odporna na nacinanie, ścieranie i wilgoć, by zapewnić długotrwałe trzymanie
- Nośnik dopasowuje się do krawędzi i nierówności, zapewniając szczelne zaklejenie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095476	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135322	371	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 50 mm x 132 m	36	Rolka
7100135315	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7100135319	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 50 mm x 1500 m	6	Rolka
7100135510	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 75 mm x 660 m	4	Rolka
7100144124	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371 przezroczysta, 75 mm x 990 m	1	Rolka
7100135318	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371, Przezroczysty, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100144122	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371, brązowa, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7000095375	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371, brązowa, 75 mm x 990 m	4	Rolka
7100135347	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371, przezroczysta, 38 mm X 990 m	8	Rolka
7000035376	xxx	Taśma pakowa Scotch® 371, przezroczysta, 75 mm x 66 m	24	Rolka

Taśma pakowa Scotch® 6893

Uszczelniaj swoje pudła i paczki szybko i bezpiecznie za pomocą taśmy Scotch® Box Sealing Tape 6893. Nasza mocna, wysokowydajna taśma na nośniku z folii UPVC zawiera klej na bazie rozpuszczalnikowej żywicy kauczukowej. Jest rozrywany ręcznie i przeznaczony do zamykania jednym paskiem.



- Uszczelnij i zabezpiecz swoje pudełka szybko i profesjonalnie
- Łatwe odrywanie ręką
- Do stosowania w niskich temperaturach, w warunkach, w których występują wilgoć i chemikalia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095272	910031	Taśma pakowa Scotch® 6893 czerwona, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000035368	1207185	Taśma pakowa Scotch® 6893, czerwona, 19 mm x 66 m	96	Rolka
7000095276	1214960	Taśma pakowa Scotch® 6893, czerwona, 25 mm x 66 m	72	Rolka

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3705

Scotch® Taśma pakowa 3705 to wysokowydajna taśma pakowa z wyjątkowo mocnym, dwuosiowo zorientowanym nośnikiem z folii polipropylenowej i bardzo wytrzymałym klejem na bazie rozpuszczalnika na bazie kauczuku naturalnego i żywicy o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścinanie/przylepność.



- Chroń swoje cenne i delikatne towary
- Zastosowanie w szerokiej gamie wymagających zastosowań opakowaniowych
- Zmniejsz ryzyko uszkodzenia produktu lub wadliwego uszczelnienia pudełka

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095271	1297485	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3705, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739

Scotch® Taśma pakowa 3739 to wydajna taśma pakowa przeznaczona do ponownego zaklejania i pakowania cennych przedmiotów o średniej i dużej wadze. Jest odporna na rozrywanie podczas nieostrożnego przenoszenia i pochłania wstrząsy.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o średniej i dużej wadze
- Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie podczas sklejenia z płytą pilśniową
- Można zaklejać pudła z płyty pilśniowej pojedynczą warstwą

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095411	xxx	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, biała, 150 mm x 990 m	72	Rolka
7000095418	1214977	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, biała, 50 mm x 66 m	1188	Rolka
7000095400	373950BR66	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, brązowa, 50 mm x 66 m	1188	Rolka
7000095409	373950BR990	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, brązowa, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7000095403	1214975	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, przezroczysta, 50 mm x 66 m	1188	Rolka
7100146490	373950TR990	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, przezroczysta, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7000095395	37397566TR	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, przezroczysta, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7000095396	373975990TR	Taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 3739, przezroczysta, 75 mm x 990 m	144	Rolka

Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E

Scotch® Taśma pakowa 375E to wysokowydajna taśma pakowa idealna do szczelnego zaklejania ciężkich i przepakowanych paczek. Jest odporna na rozrywanie podczas nieostrożnego przenoszenia i pochłania wstrząsy.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o dużej wadze
- Wysoka początkowa przyczepność i doskonała wytrzymałość na ścinanie podczas sklejenia z płytą pilśniową
- Dobrze się sprawdza we wszystkich temperaturach, w których zazwyczaj znajdują się wysyłane i przechowywane produkty

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000035395	xxx	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, brązowa, 150 mm x 990 m	54	Rolka
7100144125	xxx	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095436	1227501	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, przezroczysta, 50 mm x 660 m	6	Rolka
7000095434	1234141	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, przezroczysta, 50 mm x 990 m	6	Rolka
7000095437	1109496	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, przezroczysta, 75 mm x 66 m	24	Rolka
7000095631	375E	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, przezroczysta, 75 mm x 990 m	4	Rolka
7000095438	xxx	Wydajna taśma pakowa o wysokich parametrach Scotch® 375E, przezroczysta, 150 mm x 990 m	54	Rolka

Systemy pakowania

Focus

Taśma pakowa Scotch® 375+ High Tack

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ to taśma pakowa o wysokiej przyczepności wstępnej, która bezpiecznie i pewnie zakleja różne ciężkie kartony, także te wykonane z tektury falistej z recyklingu. Dzięki mocnemu klejowi taśma bezpiecznie zakleja opakowania, aby zapobiec nieuprawnionym manipulacjom i uszkodzeniom taśmy podczas przenoszenia, transportu i dostawy. Nośnik z folii polipropylenowej jest łatwy do odwijania i odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i rozdarcie krawędzi.



- Wysokowydajna taśma pakowa z klejem typu hot-melt do wymagających zastosowań
- Mocny klej utrudnia próby nieuprawnionego otwarcia opakowania i zapewnia, że taśma nie odklei się podczas transportu i dostawy
- Wysoka odporność taśmy na rozdarcie i rozerwanie krawędzi są ważne w e-commerce i pakowania pojedynczych paczek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100215092	xxx	Taśma pakowa Scotch® 375+ High Tack, przezroczysta, 48 mm x 50 m	36	Rolka
7100215511	xxx	Taśma pakowa Scotch® 375+ High Tack, przezroczysta, 48 mm x 914 m	6	Rolka
7100215467	xxx	Taśma pakowa Scotch® 375+ High Tack, przezroczysta, 72 mm x 50 m	24	Rolka
7100216187	xxx	Taśma pakowa Scotch® 375+ High Tack, przezroczysta, 72 mm x 914 m	4	Rolka

Wydajna taśma pakowa Scotch® 3444

Uszczelnij kartony za pomocą taśmy uszczelniającej Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 3444. Nasza taśma uszczelniająca jest wykonana z niesilikonowego, impregnowanego płaskiego papieru, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. Przykleja się do szerokiej gamy powierzchni.



- Zastosuj do aplikacji do zaklejania kartonów
- Zastosowanie jako pojedyncze zamknięcie paskowe lekkich pudełek, opakowań naprawionych i różnych
- Uzyskaj bezsilikonowy, impregnowany papier z płaskim spodem, pokryty klejem z naturalnego kauczuku o wysokiej przyczepności

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100146500	3444	Wydajna taśma pakowa Scotch® 3444, brązowa, 50 mm x 50 m	36	Rolka

Taśma pakowa samoprzylepna PCW o dobrych parametrach użytkowych Scotch® 6890

Scotch® Taśma pakowa 6890 to wydajna, cicho odwijalna taśma odpowiednia do zaklejania pudeł, łączenia, mocowania i zaklejania termokurczliwego oraz łączenia ze sobą lekkich paczek.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o niskiej i średniej wadze
- Ciche odwijanie i ręczne oddzieranie
- Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095286	6890	Taśma pakowa samoprzylepna PCW o dobrych parametrach użytkowych Scotch® 6890, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Systemy pakowania

Taśma pakowa Tartan™ 305

Tartan™ Taśma pakowa uniwersalna BOPP 305

- Uniwersalna taśma pakowa odpowiednia do lekkich i wrażliwych na cenę zastosowań
- Klej akrylowy z podkładem polipropylenowym zapewnia niezawodne działanie wysokiej jakości
- Odporny na promienie UV bez żółknięcia do zastosowań archiwalnych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095639	743308	Taśma pakowa Tartan™ 305, brązowy, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095640	743304	Taśma pakowa Tartan™ 305, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa Scotch® 309

Scotch® Taśma pakowa 309 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do lekkich paczek, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Ciche odwijanie
- Doskonała przyczepność do powłok z papieru z recyklingu i pilśniowej płyty



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000095477	30950BR	Taśma pakowa Scotch® 309, brązowa, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095502	xxx	Taśma pakowa Scotch® 309, brązowa, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095478	309 50MM X 66M	Taśma pakowa Scotch® 309, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7000095501	xxx	Taśma pakowa Scotch® 309, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka

Taśma pakowa Tartan™ 369

Tartan™ Taśma pakowa 369 to uniwersalna taśma idealna do lekkich kopert, opakowań do przesyłki pocztowej i pudełek, które nie mają specjalnego zastosowania.

- Odpowiednia do niewymagających aplikacji przy lekkich paczkach
- Dobra przyczepność początkowa do różnych materiałów, w tym płyt pilśniowych
- Taśma odporna na zadzieranie, ścieranie, wilgoć i matowienie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100135774	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369, brązowa, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100137072	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369, brązowa, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135752	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369, przezroczysta, 48 mm x 66 m	36	Rolka
7100135746	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369, przezroczysta, 48 mm x 990 m	6	Rolka
7100135742	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka
7100135743	xxx	Taśma pakowa Tartan™ 369, przezroczysta, 50 mm x 990 m	6	Rolka

Systemy pakowania

Zawieszki samoprzylepne

Zawieszki 3M™ 1075

Zawieszki 1075 3M™ doskonałe rozwiązanie do zawieszania produktów w punktach sprzedaży detalicznej oraz do naprawy uszkodzonych opakowań w sklepie. Wyposażony w przezroczysty poliestrowy nośnik, Zawieszki 1075 3M™ jest odporny na ścieranie, rozdarcie i rozdarcie krawędzi, a jednocześnie pozwala na wyeksponowanie ważnych kopii opakowania i grafiki. Zawiera konfigurację z otworami delta do pracy z szerszymi kołkami z podwójnym drutem.



- 2 „x 2“, otwór w stylu delta do zawieszania produktu w sklepach detalicznych
- Wyściełany do wygodnego przenoszenia i „bezdżownikowego“ taśmowania - nie wymaga narzędzia tnącego
- Posiada wyjmowaną papierową zakładkę dla łatwej obsługi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001899	515978	Zawieszki 3M™ 1075, Przezroczysty, 50 mm x 50 mm	10	Opakowanie

3M™ Box Sealing Tapes

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm]	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm]	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging	•		•	•			
Medium weight packaging		•			•		
Medium to heavy weight packaging						•	•
Low noise	•	•			•		
Meets BRC requirements	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Ważne informacje

Wybór i użycie Produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, jako klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub uszkodzenie mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następcze w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 22 739 60 00
3m.pl/klejenie



**Zeskanuj kod i pobierz
dodatkowe materiały.**

© 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.