

Scotch®
Electrical Tape

Cinta eléctrica

Para un excelente aislamiento eléctrico y protección contra la humedad.

Scotch® Sellador bicapa 2228

Uso profesional



El sellador bicapa Scotch® 2228, utilizado para aplicaciones de aislamiento eléctrico y sellado contra la humedad, es una cinta de sellado y aislamiento eléctrico de caucho autosoldable adaptable con un respaldo de EPR recubierto con masilla. Esta cinta 2228 resulta adecuada para el uso en aplicaciones de baja, media y alta tensión.



Aísle caídas de cable



Empalme cables en bandejas de cables aéreas



Empalmes y sellado en áreas exteriores

Aspectos destacados del producto:

- Su grosor permite agilizar aplicaciones de acumulación y acolchado sobre conexiones irregulares
- Compatible con aislamientos de cable dieléctrico sólido
- Cinta autosoldable
- Flexible en un amplio rango de temperaturas hasta 90 °C
- Proporciona protección contra los rayos UV con su soporte de caucho de etileno propileno.
- Excelentes características de adhesión y sellado sobre cobre, aluminio y materiales de cubiertas de cables de alimentación
- Cumple con la normativa 2011/65/UE (RoHS)

3M

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio
Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 917 224 059
www.3m.com.es

Aviso importante: Antes de usar este producto, debe evaluarlo y determinar si es o no adecuado para la aplicación prevista. Usted asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con tal uso.

©3M 2023. Todos los derechos reservados. 3M y Scotch son marcas registradas de 3M Company.