

Das Isolierband

Für ausgezeichnete elektrische Isolierung und Feuchtigkeitsabdichtung.

Scotch-Seal™ Dichtklebebänder und -polster 2229

Profiklasse

Anpassungsfähige, langlebige, selbstklebende 3M™ Scotch-Seal™ Dichtklebebänder und -polster 2229 auf einem leicht ablösbaren Liner für einfache und schnelle Installation, Polsterung und Abdichtung von Objekten, die vor widrigen Umgebungsbedingungen geschützt werden müssen. Eine gute Wahl für Korrosionsschutz-Anwendungen und UV-beständig.



Produkteigenschaften:

- Hervorragende Klebkraft- und Abdichtungseigenschaften an Metallen, Gummi, synthetischen Kabelisolierungen und Mänteln
- Stabil über einen weiten Temperaturbereich bei gleichzeitiger Beibehaltung der Dichtungseigenschaften
- Anpassungsfähig und formbar für einfache Anwendungen an unregelmäßigen Oberflächen
- Resistent gegen Rissbildung, wenn es wiederholtem Biegen ausgesetzt wird
- Vollständig kompatibel mit den meisten Kabelmantel-Materialien
- Material weist selbstreparierende Eigenschaften auf, nachdem es durchstoßen oder geschnitten wurde
- Chemikalienbeständigkeit
- Bleibt in niedrigen Temperaturen dehnbar und sorgt damit für eine einfache Anwendung und kontinuierliche Leistung bei niedrigen Temperaturen



Feuchtigkeitsabdichtung
für unregelmäßige
Formen



Spleißen in feuchten
Bereichen



Feuchtigkeitsabdichtung für
externe Spleißverbindungen



3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel: 043 1 866860
www.3maustria.at

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: 049 2131 140
www.3mdeutschland.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch

Wichtiger Hinweis: Bitte testen Sie dieses Produkt vor der Verwendung daraufhin, ob es für den von Ihnen beabsichtigten Zweck geeignet ist. Sie übernehmen alle mit der Nutzung verbundenen Risiken und die Haftung.

©3M 2023. Alle Rechte vorbehalten.
3M und Scotch sind Marken der 3M Company.