

Scotch®

Electrical Tape

Le ruban électrique de référence

Pour une excellente isolation électrique et une protection contre l'humidité.

Ruban mastic en caoutchouc Scotch® 2228

Qualité professionnelle



Utilisé pour les applications d'isolation électrique et d'étanchéité à l'humidité, le ruban mastic en caoutchouc Scotch® 2228 est un ruban d'isolation électrique et d'étanchéité en caoutchouc conformable et autosoudable dont le support est en EPR et enduit d'un mastic adhésif. Ce ruban 2228 convient à une utilisation en basse, moyenne et haute tension.



Isoler les chutes de câble



Raccordez les câbles dans les chemins de câbles aériens



Raccordement et scellement à l'extérieur

Description du produit :

- Sa construction épaisse permet une application et un rembourrage rapides sur des connexions irrégulières
- Compatible avec les isolants de câbles diélectriques solides
- Ruban autosoudable
- Flexible dans une large plage de températures jusqu'à 90 °C
- Offre une protection contre les rayons UV grâce à son support en caoutchouc éthylène-propylène
- Caractéristiques d'adhérence et d'étanchéité excellentes avec les matériaux de gaine de câbles en cuivre, en aluminium et d'alimentation
- Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

3M

3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : 09 69 321 478
www.3mfrance.fr

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tel. (+32) 02 722 51 11
www.3mbelgique.be

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüslikon
Tel: 044 724 90 90
www.3mschweiz.ch

Avertissement important Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.

© 3M™ 2023. Tous droits réservés. 3M et Scotch sont des marques déposées de la société 3M.