

Isoleren en verbinden

Vertrouwde tapes voor isolatie- en verbindingstaken in zware en middelzware industriële omgevingen.

Taak: Isoleren en verbinden in hoge kabelgoten

Mogelijkheid 1: Wikkel de verbinding eerst omgekeerd om met Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape, met de kleefzijde aan de buitenkant. Voeg vervolgens een mastiektape zoals Scotch® rubber mastiektape 2228 toe om de verbinding vocht dicht te maken en eindig met een hoogwaardige vinyltape. In een krappe ruimte of een omkasting met meerdere leidingen biedt Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape de beste rek voor een dunne afwerkingstape.



Mogelijkheid 2: Wikkel de verbinding eerst omgekeerd om met Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape, met de kleefzijde aan de buitenkant. Voeg vervolgens een rubbertape zoals Scotch® rubber mofverbindingstape 23 toe om de verbinding vocht dicht te maken en eindig met een hoogwaardige vinyltape. In een krappe ruimte of een omkasting met meerdere leidingen biedt Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape de beste rek voor een dunne afwerkingstape.



Mogelijkheid 3: Wikkel de verbinding eerst omgekeerd om met Scotch® vinyl isolatietape Super 88, met de kleefzijde aan de buitenkant. Voeg vervolgens een rubbertape zoals Scotch® rubber mofverbindingstape 23 toe om de verbinding vocht dicht te maken en eindig met een dikkere hoogwaardige vinyltape zoals Scotch® vinyl isolatietape Super 88, een geweldige tape die met een dikte van 0,22 mm extra bescherming biedt en robuuste prestaties levert wanneer u die nodig hebt.



Taak: Isoleren en verbinden bij een busbar

Mogelijkheid 1: Wikkel* de busbar eerst omgekeerd om met Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape, met de kleefzijde aan de buitenkant. Voeg vervolgens een mastiektape zoals Scotchfil™ toe om de randen te verstevigen, breng extra Scotch 23 rubber mofverbindingstape aan voor isolatie en eindig met een hoogwaardige vinyltape voor extra bescherming. In een krappe ruimte of een omkasting met meerdere leidingen biedt Scotch® Super 33+™ vinyl isolatietape de beste rek voor een dunne afwerkingstape.



Waarom omgekeerd omwikkelen? Omgekeerd omwikkelen maakt het mogelijk om de verbindingen weer netjes aan te sluiten als dat op een later tijdstip nodig is. Omgekeerd omwikkelen is een optie en geen vereiste.



3M

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 015 78 22 333
www.3mnederland.nl

3M Belgium bv
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgium
(+32) 02 722 51 11
www.3mbelgie.be

Selectie van producten en gebruik: Vele factoren waarover 3M geen controle heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Bijgevolg is de klant als enige verantwoordelijk voor het evalueren van het product en voor het bepalen of het geschikt is voor de toepassing van de klant. Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product in overeenstemming met alle van toepassing zijnde instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood en/of materiële schade. Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Voor de producten van 3M geldt een beperking van de aansprakelijkheid. Raadpleeg uw leveringsovereenkomst of de verkoopvoorwaarden van 3M voor de garantieverklaring en beperking van aansprakelijkheid. Uitsluitend bedoeld voor industrieel/beroepsmatig gebruik. Niet voor gebruik door of verkoop aan consumenten. Bezoek 3M Global Gateway (3M.com) voor aanvullende productinformatie.

3M, Scotch, Super 33+ en Scotchfil zijn handelsmerken van de 3M Company. © 3M 2023. Alle rechten voorbehouden.