


3M™ Szybkoutwardzalny epoksydowy wypełniacz do metalu

Szybsze niż kiedykolwiek
rozwiązanie dla warsztatu
blacharskiego.



Łatwy do zastosowania szybkooutwardzalny epoksydowy wypełniacz do metalu 3M™. Szybkoschnący. Bezpieczny proces.



Wysoka jakość zapewniająca skuteczne naprawy.

3M™ Szybkooutwardzalny epoksydowy wypełniacz do metalu zastępuje tradycyjny proces lutowania cyną w zakresie odkształceń po nowoczesnym spawaniu niskotemperaturowym oraz napraw głębokich wgnieceń.

Ogranicza ryzyko pojawienia się korozji i rozwarstwienia dzięki specjalnej recepturze.

Osiągnij idealną jakość dzięki szybkooutwardzalnemu epoksydowemu wypełniaczowi do metalu 3M™



Po oczyszczeniu powierzchni: nałóż „ściśle przylegającą” warstwę materiału na spawany obszar, upewniając się, że materiał całkowicie zakrywa wszelkie pory.



Zapewnij odpowiedni poziom pokrycia naprawianego obszaru poprzez dodanie dodatkowych warstw produktu na pierwszą warstwę w procesie „mokro w mokro”.



Możliwość szlifowania po 20 minutach dzięki przyspieszonemu suszeniu. Odczekaj 10 minut przed użyciem promiennika na podczerwień, a następnie susz przez 10–20 minut przy temperaturze panelu 70°C. Na powietrzu należy suszyć przez 4 godziny w temperaturze 22°C.



W razie potrzeby nałóż kolejne warstwy szybkooutwardzalnego epoksydowego wypełniacza do metalu 3M™, powtarzając etapy suszenia i szlifowania.



Etap wstępnego szlifowania można wykonać przy użyciu tradycyjnych pilników do karoserii, a następnie szlifować tradycyjnymi szlifierkami.



Brak kurczenia się z bardzo małą liczbą porów.

Wkład 180 ml do szybkooutwardzalnego epoksydowego wypełniacza do metalu zawierający 1 bezpośrednio dołączaną dyszę mieszającą 3M™


* Sprawdź nasze standardowe procedury operacyjne i filmy! Linki do pobierania znajdują się na ostatniej stronie.

► Dlaczego zamiast poliestrowych wypełniaczy stosować materiał na bazie żywicy epoksydowej?



Zgrzewy punktowe i ściegi nigdy nie są w 100% szczelne.

Wilgoć i sól wnikają do spoin od tylnej strony naprawianego miejsca lub z pary wodnej zawartej w powietrzu. Może to prowadzić do korozji w dłuższej perspektywie i problemów z podnoszeniem się (rozwarstwianiem) farby.




Szpachle na bazie poliestru, wypełniacze z włókna szklanego i metalu:


- tradycyjne wypełniacze wchłaniają wodę z powietrza i zatrzymują ją.
- szpachle do metalu na bazie poliestru zawierają dodatkowe „laminowane” płatki aluminium i mają większą gęstość.
- właściwości te mogą prowadzić do korozji w dłuższej perspektywie i problemów z przyczepnością (rozwarstwienie).
- materiały epoksydowe nie mają tych właściwości i dlatego są bardziej odpowiednie do trwałych, wysokiej jakości napraw bez korozji i rozwarstwień spowodowanych przez wypełniacz.



3M™ Szybkooutwardzalny epoksydowy wypełniacz do metalu został opracowany i zmodyfikowany pod kątem warunków i wymagań w obszarze napraw karoserii.



Gładki i łatwy do rozprowadzania.



Łatwy do szlifowania, nawet tradycyjnym pilnikiem do karoserii.



Szybka szlifowalność – gotowy po 20 minutach przy przyspieszonym suszeniu; suszenie na powietrzu w ciągu czterech godzin (w temperaturze 22°C).



Osiągnij najlepszą możliwą jakość na różnych podłożach, takich jak stal o wysokiej wytrzymałości, stal ocynkowana i aluminium. Materiał przylega sam do siebie w przypadku konieczności poprawek lub kolejnych warstw.

Szybkoutwardzalny epoksydowy wypełniacz do metalu 3M™

Informacje dotyczące zamawiania

Nr części	Opis	Szczegóły	Jednostka zamówienia
37455	3M™ Szybkoutwardzalny epoksydowy wypełniacz do metalu	180 ml	1 wkład + 1 dysza
51875	3M™ Dysza mieszająca do materiałów epoksydowych	Dysza mieszająca	10 dysz
08984	3M™ Preparat czyszczący ogólnego zastosowania	1 litr	1 butelka
34567	3M™ Profesjonalne ściereczki do paneli	29 × 37cm	1 opakowanie 400 arkuszy
00358	Dynatron™ Rakle plastikowe 3-pak	3 różne rozmiary	1 opakowanie
08014	3M™ Pistolet ręczny na wkłady i saszetki, wysoka moc	Narzędzie do aplikacji ręcznej	1 pistolet

Dodatkowe materiały



Proces naprawy blacharskiej samochodu (SOP)



Pobierz PDF

Obejrzyj
film



Naprawa głębokich wgnieceń (SOP)



Pobierz PDF

Obejrzyj
film



3M Poland

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje
www.3m.pl/naprawa-auta



Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3m.pl/aad-info

3M, Cubitron i Dynatron są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.