


3M Science.
Applied to Life.™

Efficacité et propreté.

Des rubans adhésifs modernes pour systèmes de peinture modernes



Après avoir travaillé avec des peintres du secteur automobile, 3M introduit en 1925 le premier ruban de masquage au monde afin d'améliorer le processus de peinture.

Aujourd'hui, 100 ans plus tard, les systèmes de peinture ont considérablement évolué et les processus de peinture modernes nécessitent des produits de masquage de pointe, offrant la commodité fiable requise dans un atelier en pleine activité. Nous vous proposons désormais des produits de masquage optimisés – choisissez parmi notre gamme de produits simple et claire le ruban adhésif qui répond à vos besoins.

Ruban de masquage performant Scotch® 233+, vert

Conçu pour des performances maximales sur toutes les surfaces de véhicule – avec des résultats exceptionnels.

- ▶ Résistant aux solvants et à l'humidité
- ▶ Résistant aux UV jusqu'à 3 jours
- ▶ Excellente adhérence dans des conditions chaudes et froides
- ▶ Adhésif exclusif, sans solvant

Dimensions	Référence	Rouleaux/pochette	Rouleaux/carton
18 mm x 55 m	26334	12	48
24 mm x 55 m	26336	6	24
36 mm x 55 m	26338	4	16
48 mm x 55 m	26340	3	12
72 mm x 55 m	26341	2	8



Ruban de masquage Scotch® 2328, beige

Ruban de masquage harmonieux et performant pour un large éventail de tâches de masquage automobile.

- ▶ Applications générales de masquage
- ▶ Bonne conformabilité
- ▶ Résistant aux solvants, empêche les bavures
- ▶ Retrait facile, sans résidus et sans déchirure

Dimensions	Référence	Rouleaux/pochette	Rouleaux/carton
18 mm x 50 m	06304	12	48
24 mm x 50 m	06309	9	36
30 mm x 50 m	06310	8	32
36 mm x 50 m	06311	6	24
48 mm x 50 m	06313	5	20
72 mm x 50 m	51287	4	16
100 mm x 50 m	127858	3	12



Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, bleu




Ruban de masquage haut de gamme conçu pour les surfaces critiques et difficiles à masquer comme les plastiques, le caoutchouc ou les surfaces structurées.

- ▶ Adhérence sur plastique à basse énergie de surface (BES)
- ▶ Grande conformabilité, gage d'adhérence sur surfaces irrégulières
- ▶ Résiste bien aux cycles de séchage répétés sans se décoller
- ▶ Performance supérieure dans les environnements humides




Dimensions	Référence	Rouleaux/pochette	Rouleaux/carton
18 mm x 50 m	07895	12	48
24 mm x 50 m	07897	9	36
30 mm x 50 m	07893	8	32
36 mm x 50 m	07898	6	24
48 mm x 50 m	07899	5	20

Tableau comparatif

MASQUAGE GÉNÉRAL		Adhérence et stabilité	Conformabilité	Résistance à la déchirure	Résistance aux températures (30 min)
 <p>Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, bleu</p>	★	●●●●●	●●●●●	●●●●●	110°C
 <p>Ruban de masquage performant Scotch® 233+, vert</p>	⚖️	●●●●●	●●●●●	●●●●●	120°C
 <p>Ruban de masquage Scotch® 2328, beige</p>	①	●●●	●●●●●	●●●●●	80°C

3M propose des rubans de masquage dans le cadre des systèmes de masquage complets pour les finitions les plus fines, ainsi que pour contrôler la poussière et la surcharge, et maximiser l'efficacité de l'atelier.

Film de masquage Purple Premium Plus 3M™



Résiste aux empreintes d'humidité ou aux traces sur les surfaces des véhicules peints grâce aux propriétés d'adhérence supérieures ; la surface traitée prévient les problèmes d'écaillage par surcharge.

Dimensions	Référence	Quantité
4 m x 150 m	50988	1/paquet
5 m x 120 m	50989	1/paquet
5 m x 76 m	06725	1/paquet
6 m x 100 m	51871	1/paquet

Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™, bleu



Idéal pour masquer les ouvertures de porte, de capot ou de coffre afin d'éviter la formation de lignes de peinture indésirables.

Dimensions	Référence	Quantité
21 mm x 7 m	50421	1/paquet

Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™



Comporte une bande rigide le long d'un bord qui se glisse délicatement derrière les moulures, les décollant légèrement de la carrosserie et permettant à la peinture de couler en dessous.

Dimensions	Référence	Quantité	Rouleaux/carton
5 mm, 50 mm x 10 m	06345	1 rouleau	6
7 mm, 50 mm x 10 m	06347	1 rouleau	6
10 mm, 50 mm x 10 m	06349	1 rouleau	6
15 mm, 50 mm x 10 m	06348	1 rouleau	6

Ruban de transition lisse 3M™, blanc



Appliqué par-dessus les produits de masquage standard pour protéger la périphérie de la zone de réparation et créer un bord peint lisse.

Dimensions	Référence	Quantité	Rouleaux/carton
6,35 mm x 9 m	06800	Unique	60

Pour en savoir plus sur les produits de masquage 3M™ :





Consultez notre processus d'application des rubans de masquage :

[Télécharger le PDF](#)



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repauto

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch



Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site :
www.3M.fr/aad-info // www.3Mbelgique.be/aad-info // www.3Msuisse.ch/aad-info

Pour en savoir plus, visitez le site www.3M.fr/repauto

3M et Scotch sont des marques de 3M Company.
Pensez au recyclage. © 3M 2023. Tous droits réservés.