




Science.
Applied to Life.™

Rimozione pulita e senza residui.

Nastri moderni per sistemi di verniciatura moderni



Nel 1925, dopo aver collaborato con i verniciatori del settore automotive, 3M presentò il primo nastro per mascheratura al mondo per migliorare il processo di verniciatura.

Nel mondo di oggi, 100 anni dopo, i prodotti vernicianti si sono notevolmente evoluti e i moderni processi di verniciatura richiedono prodotti per mascheratura all'avanguardia, che forniscano la praticità d'uso e l'affidabilità richieste da una carrozzeria indaffarata. Ancora oggi 3M offre prodotti per mascheratura affidabili e di alta qualità, scegli nella nostra gamma il nastro di mascheratura che meglio si adatta ai tuoi cicli di lavoro.

Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 233+, colore verde

Progettato per le massime prestazioni su tutte le superfici del veicolo, con risultati eccezionali.

- ▶ Resistente ai solventi e all'umidità
- ▶ Resistente ai raggi UV fino a 3 giorni
- ▶ Eccellente adesione in ambienti caldi e freddi
- ▶ Adesivo brevettato privo di solventi

Dimensioni	P.N.	Rotoli/Colonna	Rotoli/Cartone
18 mm x 55 m	26334	12	48
24 mm x 55 m	26336	6	24
36 mm x 55 m	26338	4	16
48 mm x 55 m	26340	3	12
72 mm x 55 m	26341	2	8



Scotch® Nastro in carta 2328, color panna

Nastro per mascheratura dalle ottime prestazioni, con un buon rapporto qualità/prezzo per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura nel settore automotive.

- ▶ Applicazioni di mascheratura generale
- ▶ Buona conformabilità
- ▶ Resistente ai solventi, impedisce il passaggio della vernice
- ▶ Rimozione semplice, pulita, senza residui e strappi


Dimensioni	P.N.	Rotoli/Colonna	Rotoli/Cartone
18 mm x 50 m	06304	12	48
24 mm x 50 m	06309	9	36
30 mm x 50 m	06310	8	32
36 mm x 50 m	06311	6	24
48 mm x 50 m	06313	5	20
72 mm x 50 m	51287	4	16
100 mm x 50 m	127858	3	12



Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3434, colore blu




Nastro per mascheratura di altissima qualità per applicazioni su superfici critiche e difficili da mascherare come plastica, gomma o superfici non lisce.

- ▶ Adesione sulle plastiche con bassa energia superficiale (LSE)
- ▶ Ottima conformabilità per l'adesione su superfici irregolari
- ▶ Resiste a ripetuti cicli nella cabina di verniciatura senza staccarsi
- ▶ Prestazioni eccezionali in ambienti umidi




Dimensioni	P.N.	Rotoli/Colonna	Rotoli/Cartone
18 mm x 50 m	07895	12	48
24 mm x 50 m	07897	9	36
30 mm x 50 m	07893	8	32
36 mm x 50 m	07898	6	24
48 mm x 50 m	07899	5	20

Tabella di confronto

MASCHERATURA GENERALE	Aderenza e tenuta	Conformabilità	Resistenza allo strappo	Resistenza alla temperatura (30 minuti)
 <p>Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3434, colore blu</p>	★	●●●●●	●●●●●	110°C
 <p>Scotch® Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 233+, colore verde</p>	⚖	●●●●●	●●●●●	120°C
 <p>Scotch® Nastro in carta 2328, color panna</p>	①	●●●	●●●●●	80°C

I nastri per mascheratura 3M sono solo una delle famiglie dell'ampia gamma 3M di prodotti per la mascheratura, tra i quali citiamo quelli sviluppati per catturare e ridurre i fumi di verniciatura, che aiutano a massimizzare l'efficienza della carrozzeria riducendo i tempi di finitura e le rilavorazioni.

3M™ Film per mascheratura Premium Plus Purple



Resiste all'umidità che crea macchie e aloni sulle superfici verniciate dei veicoli. Le proprietà antistatiche di livello superiore garantiscono l'adesione alle superfici mascherate, evitando gli sfaldamenti che rovinano la verniciatura.

Dimensioni	P.N.	Quantità
4 m x 150 m	50988	1 conf.
5 m x 120 m	50989	1 conf.
5 m x 76 m	06725	1 conf.
6 m x 100 m	51871	1 conf.

3M™ Nastro pretagliato per guarnizioni



Presenta una fascia rigida lungo uno dei bordi che può essere inserita sotto la modanatura, per sollevarla e consentire alla vernice di fluire al di sotto.

Dimensioni	P.N.	Quantità	Rotoli/Cartone
5 mm, 50 mm x 10 m	06345	1 rotolo	6
7 mm, 50 mm x 10 m	06347	1 rotolo	6
10 mm, 50 mm x 10 m	06349	1 rotolo	6
15 mm, 50 mm x 10 m	06348	1 rotolo	6

3M™ Cordolo spugnoso PLUS per mascheratura, colore blu



Ideale per mascherare le fessure di portiere, cofani e bagagliai in modo da realizzare bordi sfumati invece di antiestetici linee nette di verniciatura.

Dimensioni	P.N.	Quantità
21 mm x 7 m	50421	1 conf.

3M™ Nastro per sfumature, colore bianco



Applicalo sui prodotti di mascheratura tradizionali, che utilizzi abitualmente per proteggere le parti attorno all'area da verniciare, otterrai finiture uniformi e raccordi perfettamente sfumati.

Dimensioni	P.N.	Quantità	Rotoli/Cartone
6,35 mm x 9 m	06800	1	60

Scopri di più sui prodotti per mascheratura 3M™:






Visualizza il nostro poster sulla mascheratura in carrozzeria:

[Scarica PDF](#)



3M Italia srl
 Divisione Prodotti Autocarrozzeria
 Via Norberto Bobbio 21
 20096 Pioltello MI
 Tel. 02 7035.1
 3mitaly@mmm.com
 3Mautocarrozzeria.it

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.3Mautocarrozzeria.it



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3Mitalia.it/aad-info

Si prega di riciclare. © 3M 2023. 3M e Scotch sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.