


3M Science.
Applied to Life.™

Sprawność i czystość.

Nowoczesne taśmy dla nowoczesnych systemów lakierniczych



W 1925 roku, zainspirowana pracą z lakiernikami samochodowymi, 3M wprowadziła na rynek pierwszą na świecie taśmę maskującą, aby usprawnić proces lakierowania.

W dzisiejszych czasach, 100 lat później, systemy lakiernicze znacznie się rozwinęły, a współczesne technologie i procesy lakiernicze wymagają najnowocześniejszych rozwiązań maskujących, które zapewnią komfort i wygodę wymaganą w pełnym pracy warsztacie. Przedstawiamy zoptymalizowane produkty maskujące – wybierz z naszej oferty taśmę, która spełni Twoje potrzeby.

Scotch® Taśma maskująca Performance 233+, zielona

Zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności na wszystkich powierzchniach – zapewniając wyjątkowe rezultaty.

- ▶ Odporność na działanie wody i rozpuszczalników
- ▶ Odporność na promieniowanie UV do 3 dni
- ▶ Doskonała przyczepność w niskich i wysokich temperaturach
- ▶ Bezrozpuszczalnikowa, opatentowana receptura kleju

Wymiary	Nr. ref.	Rolki/Opak.	Rolki/Karton
18 mm x 55 m	26334	12	48
24 mm x 55 m	26336	6	24
36 mm x 55 m	26338	4	16
48 mm x 55 m	26340	3	12
72 mm x 55 m	26341	2	8



Scotch® Taśma maskująca 2328, beżowa

Dobrze dostosowana i wydajna taśma maskująca do szerokiego zastosowania maskowania w motoryzacji.

- ▶ Maskowanie ogólne
- ▶ Idealne przyleganie i dobre dopasowanie do powierzchni
- ▶ Odporna na rozpuszczalniki i na nasiąkanie
- ▶ Czyste i łatwe usuwanie bez pozostałości kleju i bez rozrywania

Wymiary	Nr. ref.	Rolki/Opak.	Rolki/Karton
18 mm x 50 m	06304	12	48
24 mm x 50 m	06309	9	36
30 mm x 50 m	06310	8	32
36 mm x 50 m	06311	6	24
48 mm x 50 m	06313	5	20
72 mm x 50 m	51287	4	16
100 mm x 50 m	127858	3	12



Scotch® Taśma maskująca o wysokich parametrach 3434, niebieska







Taśma o najwyższych parametrach, przeznaczona do nakładania na najtrudniejsze do zamaskowania powierzchnie, jak tworzywa sztuczne, guma lub powierzchnie strukturalne.

- ▶ Adhezja do tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej (LSE)
- ▶ Doskonała elastyczność dostosowania się do nieregularnych powierzchni
- ▶ Bardzo wysoka przyczepność nawet przy wielokrotnych cyklach wygrzewania bez łuszczenia się
- ▶ Doskonała wydajność w wilgotnym środowisku



Wymiary	Nr. ref.	Rolki/Opak.	Rolki/Karton
18 mm x 50 m	07895	12	48
24 mm x 50 m	07897	9	36
30 mm x 50 m	07893	8	32
36 mm x 50 m	07898	6	24
48 mm x 50 m	07899	5	20

Przegląd – tabela porównawcza

OGÓLNE MASKOWANIE		Przyczepność i trwałość	Dopasowanie	Usuwanie w całości (nie rwie się w trakcie usuwania)	Odporność na temperaturę (30 min)
 <p>Scotch® Taśma maskująca o wysokich parametrach 3434, niebieska</p>		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	110°C
 <p>Scotch® Taśma maskująca Performance 233+, zielona</p>		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	120°C
 <p>Scotch® Taśma maskująca 2328, beżowa</p>		● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	80°C

3M oferuje taśmy maskujące jako część kompletnych systemów maskujących zapewniających najlepsze wykończenia, a także kontrolujących pył i odkurz oraz maksymalizujących wydajność warsztatu.

3M™ Folia maskująca Premium Plus, fioletowa



Folia odporna na wnikanie wilgoci i pojawiania się plam spowodowanych tym zjawiskiem na polakierowanych powierzchniach pojazdu, ma doskonałe właściwości przylegania, a obrobiona powierzchnia pozwala uniknąć problemów z łuszczeniem się lakieru.

Wymiary	Nr. ref.	Ilość
4 m x 150 m	50988	1/opak.
5 m x 120 m	50989	1/opak.
5 m x 76 m	06725	1/opak.
6 m x 100 m	51871	1/opak.

3M™ Taśma maskująca perforowana do szyb wklejanych



Posiada sztywną taśmę wzdłuż jednej krawędzi, która delikatnie wsuwa się za listwy, aby utrzymać gumę z dala od lakierowanej powierzchni, umożliwiając przepływ farby pod spodem.

Wymiary	Nr. ref.	Ilość	Rolki/Karton
5 mm, 50 mm x 10 m	06345	1 rolka	6
7 mm, 50 mm x 10 m	06347	1 rolka	6
10 mm, 50 mm x 10 m	06349	1 rolka	6
15 mm, 50 mm x 10 m	06348	1 rolka	6

3M™ Piankowa taśma maskująca Soft Edge PLUS, niebieska



Idealna do maskowania otworów drzwi, pokrywy silnika i bagażnika, zapobiegając powstawaniu niepożądanych linii lakieru.

Wymiary	Nr. ref.	Ilość
21 mm x 7 m	50421	1/opak.

3M™ Taśma maskująca Smooth Transition Tape, biała



Może zostać zastosowana na powierzchni standardowych produktów maskujących, które są używane do ochrony otoczenia obszaru naprawy, aby uzyskać miękkie i łagodne przejścia pomiędzy warstwami lakieru.

Wymiary	Nr. ref.	Ilość	Rolki/Karton
6,35 mm x 9 m	06800	Pojedyncza	60

Dowiedz się więcej o produktach maskujących 3M:



Zobacz nasz przewodnik procesu maskowania:




[Pobierz PDF](#)



3M Poland
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje www.3M.pl/naprawa-auta



Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

3M i Scotch są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy podać recyklingowi. © 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.