


Rubans de masquage Scotch® de 3M

Guide de sélection des rubans en papier



Ruban	Description	Caractéristiques principales	Adhérence et stabilité	Conformabilité	Résistance à la déchirure	Résistance aux températures (30 min)	Utilisation
Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, bleu	Le ruban de masquage haute performance Scotch®, bleu, est un ruban de masquage haut de gamme conçu pour les surfaces critiques et difficiles à masquer comme les plastiques, le caoutchouc ou les surfaces structurées.	<ul style="list-style-type: none"> • Adhérence instantanée élevée sur les plastiques à basse énergie de surface (BES) • Excellente conformabilité • Performance supérieure dans les environnements humides • Aucun résidu d'adhésif pour un enlèvement sans trace • Excellente adhérence ruban à ruban • Résistant à l'eau et aux solvants 	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	110°C	<ul style="list-style-type: none"> • Surfaces critiques et irrégulières comme les moulures, le plastique, le verre, le métal, le caoutchouc et la peinture • Nécessité d'un ruban haut de gamme • Environnements avec des variations de température fréquentes • Environnements avec des variations d'humidité fréquentes • Nécessité d'un ruban de masquage haute adhérence
Ruban de masquage performant Scotch® 233+, vert	Le ruban de masquage performant Scotch® 233+, vert, est conçu pour une performance maximale sur toutes les surfaces des véhicules - avec des résultats exceptionnels.	<ul style="list-style-type: none"> • Hautement conformable • Résistant aux solvants et à l'humidité • Résistant aux UV jusqu'à 3 jours • Excellente adhérence dans des conditions chaudes et froides • Le revêtement à enlèvement facile au dos du ruban minimise la force de déroulement, ce qui réduit la formation de plis et l'écaillage. • Fabriqué avec un adhésif sans solvant 	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	120° C	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban adhésif polyvalent de qualité supérieure pour les applications de finition automobile, marine et industrielle • Lorsque l'efficacité de processus est requise • Environnements à haute température • Exposition extérieure potentielle • Nécessité d'un ruban adhésif sans solvant • Protection dans le cadre des procédés de ponçage humide
Ruban de masquage Scotch® 2328, beige	Le ruban de masquage Scotch® 2328, beige, est un ruban de masquage très performant pour une large gamme de tâches de masquage automobile.	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne conformabilité • Résistant aux solvants, empêche les bavures • Haute résistance aux déchirures des bords • Retrait facile, sans résidus et sans déchirure • Excellente définition des bords • Disponible en différentes largeurs 	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	80°C	<ul style="list-style-type: none"> • Applications générales de masquage • Solution facile à utiliser pour une grande variété d'applications • Convient à tous les travaux de masquage standard • Besoin d'un ruban de finition automobile économique

3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise, France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repauto

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem, Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3MAutocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüşchlikon, Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

Pour en savoir plus, visitez le site www.3M.fr/repauto



Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site : www.3M.fr/aad-info // www.3Mbelgique.be/aad-info // www.3Msuisse.ch/aad-info

3M et Scotch sont des marques de 3M Company. Pensez au recyclage. © 3M 2023. Tous droits réservés.