


## シーリング・マスキングテープ No.79SX

### 1. 概要：

このテープは、青色平面紙に、アクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。  
同シリーズのNo.79Hよりも直線性を重視したタイプです。

### 2. 構造：



### 3. 物理的特性：

(試験方法は JIS-Z-0237 に準拠)

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.09
引張強度	N/cm	34
伸び	%	8
粘着力（180°方向）	N/cm	1.3

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

### 4. 特徴：

- ①強度に優れた基材を使用しているため、テープ剥離時にななめ切れしにくい。
- ②直線性に優れた基材を使用しているため、真っ直ぐに貼りやすい。
- ③基材は腰がありしっかりとしているが、手切れ性にも優れている。
- ④巻き戻し力が軽いので、長時間の作業でも疲労感が少ない。
- ⑤結露（湿潤）面にもよくつく。

### 5. 用途案：

1. ガラス廻りのシーリング施工時のマスキング
2. 一般塗装マスキング

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2023 All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)