

## Divisione Autocarrozzeria

### Scotch™ Nastro per mascheratura 2328

---

#### 1) Codice prodotto

06034 – 18 mm x 50 m

06309 – 24 mm x 50 m

06311 – 36 mm x 50 m

51286 – 48 mm x 50 m

51287 – 72 mm x 50 m

#### 2) Descrizione e uso finale

Il nastro Scotch™ 2328 è un nastro per mascheratura di colore beige sviluppato appositamente per la carrozzeria dei veicoli, ma comunque valido per un'ampia gamma di applicazioni. Compatibile con vari substrati e con tutti gli attuali sistemi di vernice per carrozzeria.

Realizzato in carta crespata, garantisce conformabilità e tenuta eccellenti attorno agli angoli, una presa sicura e una rimozione facile e senza residui.

Formati disponibili:

Larghezza (mm): 18, 24, 36, 48, 72.

Lunghezza (m): 50.

Caratteristiche	Vantaggi	Vantaggi
Crespata impregnata con lattice	Conformabilità Spessore Resistenza ai solventi Facile da strappare a mano Buon fissaggio sulla vernice Resistenza allo strappo	Buona mascheratura delle parti curve Buona verniciatura dei bordi Impedisce il passaggio della vernice Buona praticità di utilizzo  Buona resistenza allo sfaldamento della vernice Facile rimozione
Gomma-resina a struttura reticolare	Adesione istantanea Buon potere di tenuta	Aderisce facilmente Resiste al sollevamento

### 3) Proprietà fisiche

Spessore:	0,135 mm	AFERA 4006
Adesione all'acciaio:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Resistenza alla trazione:	88 N/25 mm	AFERA 4004

### 4) Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che l'area/i substrati da mascherare siano puliti e asciutti prima dell'applicazione del nastro.

2. Le gomme per finestre e le modanature di plastica devono essere pulite con un anti silicone/solvente delicato per garantire che siano prive di contaminazione per migliorare l'adesione dei nastri.

3. Se il nastro è stato cotto e lasciato durante la notte per consentire che diventi freddo e umido, si consiglia di riscaldare il veicolo prima della rimozione del nastro. In caso contrario, il veicolo potrebbe lasciare residui di adesivo.

Le prestazioni soddisfacenti e la rimozione pulita del nastro Scotch™ 2328 saranno raggiunte a temperature/esposizione variabili su molti substrati. I test devono essere condotti per stabilire i parametri di prestazione del nastro Scotch™ 2328 nelle condizioni del processo. Il livello ottimale per le prestazioni del prodotto e la facile rimozione è a 80 °C per 60 min.

### 5) Conservazione

Conservare il prodotto nella scatola originale in condizioni normali a una temperatura di 21 °C e a un'umidità relativa del 50%. Se conservato in base alle condizioni consigliate in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di conservazione di 12 mesi.

### 6) Sicurezza

**I prodotti 3M™ per la Divisione Autocarrozzeria sono destinati ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**

Utilizzare sempre il prodotto nel modo in cui è progettato per essere utilizzato. Quando si utilizzano solventi ecc. per pulire la superficie prima dell'applicazione del cordolo spugnoso per mascheratura, è necessario prestare attenzione per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Il DPI corretto deve essere sempre indossato

Quando si rimuove il nastro protettivo dopo l'uso dal veicolo, è necessario smaltirlo secondo le linee guida locali/nazionali.

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

©3M 2024. 3M e Scotch sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati