



Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

Taśma maskująca do samochodów 3M™ 2328

1) Numery produktu

06034 – 18 mm x 50 m
06309 – 24 mm x 50 m
06311 – 36 mm x 50 m
51286 – 48 mm x 50 m
51287 – 72 mm x 50 m

2) Opis i zastosowanie

Taśma 3M™ 2328 to beżowa taśma maskująca opracowana specjalnie dla branży napraw pojazdów, nadająca się jednocześnie do szerokiej gamy zastosowań. Jest kompatybilna z różnymi podłożami i wszystkimi obecnymi systemami wykańczania powłok lakierowych.

Wykonana z papieru krepowanego, zapewnia doskonałe dopasowanie i mocowanie w narożnikach, dobrą przyczepność i łatwe usuwanie.

Dostępne rozmiary:

Szerokość (mm): 18, 24, 36, 48, 72.

Długość (m): 50.

Cechy	Zalety	Korzyści
Krepowana impregnowana lateksem	Dopasowanie Niewielka grubość Odporność na działanie rozpuszczalników Łatwe ręczne odrywanie Dobra przyczepność farby Odchodzi w całości	Dobre maskowanie krzywizn Dobra linia odcięcia koloru Zapobiega przesiąkaniu lakieru Łatwa obsługa Dobra odporność na łuszczenie się lakieru Łatwe zdejmowanie
Kauczuk usieciowany	Błyskawiczna przyczepność Dobra wytrzymałość połączenia	Łatwo się przykleja Odporna na podnoszenie

3) Właściwości fizyczne

Grubość:	0,135 mm	AFERA 4006
Przyczepność do stali:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Wytrzymałość na rozciąganie:	88 N/25 mm	AFERA 4004

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Przed nałożeniem taśmy upewnij się, że obszar/podłoża, które mają być maskowane, są czyste i suche.
2. Uszczelki gumowe okien i profile plastikowe należy czyścić zmywaczem silikonu / łagodnym rozpuszczalnikiem, aby upewnić się, że są wolne od zanieczyszczeń, aby poprawić przyczepność taśm.
3. Jeśli taśma była wypalana i pozostawiona na noc, aby ostygła i zrobiła się wilgotna, zalecamy ogrzanie pojazdu przed usunięciem taśmy. W przeciwnym wypadku resztki kleju mogą pozostać na pojeździe.

Taśma 3M™ 2328 osiąga zadowalające wyniki i jest usuwana bez pozostawiania resztek kleju przy różnych temperaturach / czasach ekspozycji na wielu podłożach. Należy przeprowadzić testy w celu ustalenia parametrów wydajności taśmy 3M™ 2328 w warunkach procesu. Optymalny poziom wydajności produktu i łatwe usuwanie osiąga się przy temperaturze 80 °C przez 60 minut.

5) Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnym pudełku, w normalnych warunkach w temperaturze 21 °C i wilgotności względnej 50 %. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach, produkt ten ma okres trwałości 12 miesięcy.



6) Bezpieczeństwo

Produktów 3M™ do napraw blacharsko - lakierniczych są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku stosowania rozpuszczalników itp. do czyszczenia powierzchni przed aplikacją SEMFT należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu ze skórą i oczami. Przez cały czas należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej

Zdejmując taśmę maskującą z pojazdu po jej użyciu, należy ją zutylizować zgodnie z wytycznymi władz lokalnych/krajowych.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M jest znakiem towarowym 3M Company, © 3M 2025, Wszelkie prawa zastrzeżone.