

3M

900DZ

Gamme premium

Xtract™

Clean Sanding Solutions

CUBITRON™ II
Industrial Abrasives

Poncez moins. Produisez plus.

Disque support toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ

Disque support toile 3M™ Cubitron™ II 900DZ

Jusqu'à
99%
d'extraction
de poussières*

Coupe rapide


Plus de débit avec
un ponçage accéléré
et plus de pièces par
disque

Dure plus longtemps*

Réduit les coûts avec une
durée de vie du disque
importante et moins de
changement de disques

* S'applique aux disques 3M Xtract™ multitrais

* Par rapport aux abrasifs conventionnels.



Disque support toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ

Disque support toile 3M™ Cubitron™ II 900DZ

900DZ
Gamme premium

Un disque durable, à coupe rapide, avec une meilleure extraction de la poussière.

Grâce à une action de coupe rapide et efficace sur une variété de matériaux, le disque support toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ est conçu pour les travaux de ponçage difficiles. Cet abrasif est conçu pour réduire le coût lié au temps d'opération. Ses grains profilés calibrés 3M permettent de couper plus rapidement et plus longtemps que les abrasifs conventionnels. La construction ouverte du disque empêche son minéral de s'encrasser, permettant ainsi de prolonger sa durée de vie, même sur des surfaces qui entraveraient normalement la capacité de ponçage. Il peut être utilisé sur le bois, les métaux et les matériaux composites pour des applications nécessitant un enlèvement de matière important. Les grains plus fins sont indiqués pour la rectification et la finition de l'aluminium, des bois durs, des bois tendres et des matériaux composites.

- Le support toilé robuste et durable combine résistance à l'usure et flexibilité
- Ce disque polyvalent convient pour l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat ainsi que les bois durs et tendres
- Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques



Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ breveté offre une extraction de poussière supérieure, pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre.



Le support toilé de poids J combine résistance à l'usure et flexibilité.



Pour de meilleurs résultats, associez-le à un plateau 3M Xtract™ (multi-trous) et une ponceuse orbitale 3M Xtract™ avec aspirateur*
* Tous les deux vendus séparément.

Neutralisation des poussières et des copeaux

Un traitement antistatique neutralise la charge statique générée par le ponçage, notamment sur le bois. Les copeaux chargés d'électricité ont tendance à s'accrocher à la surface du disque, de la pièce et de la machine lors du ponçage.

Les poussières dégradent les performances et la productivité. Lors de l'utilisation avec un système de dépoussiérage efficace, les propriétés antistatiques aident à gérer la poussière.

Ordering Information

Disque support toile 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ

Disque support toile 3M™ Cubitron™ II 900DZ

75 mm				125 mm				150 mm			
ID	Grain	Par boîte	Par carton	ID	Grain	Par boîte	Par carton	ID	Grain	Par boîte	Par carton
sans trou				sans trou				sans trou			
7100284768	40+	50	250	7100284663	40+	50	250	7100284772	40+	50	250
7100284269	60+	50	250	7100284212	60+	50	250	7100284214	60+	50	250
7100284510	80+	50	250	7100284210	80+	50	250	7100284610	80+	50	250
7100284511	120+	50	250	7100284525	120+	50	250	7100284566	120+	50	250
7100284519	150+	50	250	7100284535	150+	50	250	7100284574	150+	50	250
7100282480	180+	50	250	7100281808	180+	50	250	7100282301	180+	50	250
7100282509	220+	50	250	7100281801	220+	50	250	7100281805	220+	50	250
7100284509	320+	50	250	7100284512	320+	50	250	7100284609	320+	50	250
multitrous				multitrous				multitrous			
7100284886	40+	50	250	7100284662	40+	50	250	7100284769	40+	50	250
7100284341	60+	50	250	7100284216	60+	50	250	7100284218	60+	50	250
7100284521	80+	50	250	7100284531	80+	50	250	7100284530	80+	50	250
7100284266	120+	50	250	7100284520	120+	50	250	7100284508	120+	50	250
7100284506	150+	50	250	7100284353	150+	50	250	7100284342	150+	50	250
7100282513	180+	50	250	7100282219	180+	50	250	7100281804	180+	50	250
7100282510	220+	50	250	7100281811	220+	50	250	7100281806	220+	50	250
7100284356	320+	50	250	7100284268	320+	50	250	7100284271	320+	50	250

D'autres options de tailles, trous et type de supports tel que Stikit, sont disponibles. Contactez votre distributeur local pour plus d'informations.

Sélection et utilisation du produit : de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. Par conséquent, le client est le seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de son application, notamment en effectuant une évaluation des risques sur le lieu de travail et en examinant toutes


les réglementations et normes applicables (par exemple OSHA, ANSI, etc.). L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

Utilisation de produits : Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. LES INFORMATIONS ET PRÉCONSEILS INCLUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT INHÉRENTES AU PRODUIT 3M CONCERNÉ ET NE SAURAIENT ÊTRE APPLIQUÉES À D'AUTRES PRODUITS OU ENVIRONNEMENTS. TOUTE ACTION OU UTILISATION DES PRODUITS FAITE EN INFRACTION DE CES INDICATIONS EST RÉALISÉE AUX RISQUES ET PÉRILS DE LEUR AUTEUR. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, alors le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À l'exception du recours limité indiqué ci-dessus, et sauf si la loi l'interdit, 3M ne saurait être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif (y compris sans s'y limiter, des manques à gagner ou opportunités commerciales manquées) découlant de, ou lié au produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

3M, Cubitron, Hookit et 3M Xtract sont des marques déposées de 3M. © 3M 2023. Tous droits réservés. 61-5005-0042-8

3M | **CUBITRON™ II**
Industrial Abrasives



Les abrasifs 3M™ Cubitron™ II sont conçus avec la technologie révolutionnaire de grains profilés calibrés 3M. Ce grain de forme triangulaire s'aigise en continu avec l'usure. Il forme ainsi des pointes et des angles aigus qui tranchent le matériel, s'usent de façon uniforme et offrent une durée de vie supérieure et un résultat plus homogène.



Solutions Abrasives pour l'Industrie
3M France

1 Parvis de l'Innovation
95006 Cergy-Pontoise Cedex, France
Centre Information Clients : 09 69 321 478
www.3M.fr/abrasifs

Pour en savoir plus, consultez le site www.3mfrance.fr/Xtract