

3M Science.
Applied to Life.™

Migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni complesse.

Guida alle soluzioni DPI globali nell'industria farmaceutica.



Protezioni individuali sviluppate avvalendosi della scienza.

Grazie alle conoscenze globali su salute e sicurezza, siamo in grado di comprendere le sfide dell'industria farmaceutica volte a proteggere i lavoratori durante lo svolgimento di complessi processi di produzione a livello globale. Collaboriamo con i nostri clienti, interagiamo con gruppi regolatori e normativi a livello globale e usiamo la scienza basata sulla ricerca per offrire soluzioni di sicurezza volte a proteggere i lavoratori contro diversi tipi di pericoli.

L'approccio della scienza della sicurezza 3M è il tuo fornitore affidabile di DPI per i lavoratori.

Sistemi elettroventilati (PAPR) 3M™

I sistemi elettroventilati 3M offrono una protezione confortevole e integrata contro i pericoli per le vie respiratorie. I sistemi PAPR 3M™ Versaflo™ con copricapo non aderente eliminano l'esigenza dei fit test e tollerano la presenza di peli facciali in quantità limitata per permettere ai dipendenti del settore farmaceutico di lavorare comodamente e in sicurezza. È possibile scegliere tra diversi tessuti e fodere per alcuni copricapo per proteggere testa, collo e spalle.

I PAPR 3M™ Versaflo™ sono progettati per adattarsi all'ambiente dell'utente, presentando diverse opzioni di tubi di respirazione, vestibilità e accessori.

Scegli una configurazione di sistema che soddisfi le tue esigenze specifiche selezionando (1) Unità turbo e batteria (2) Copricapo e tubo di respirazione e (3) Filtro/Cartuccia. Sono inoltre disponibili kit completi.

1. Scegli la tua unità turbo e batteria 3M™ Versaflo™

Le unità turbo forniscono aria filtrata in una vasta gamma di diverse funzionalità.

Caratteristiche	TR-300+	TR-600	TR800
Particolato	✓	✓	✓
Gas e vapore		✓	✓
A sicurezza intrinseca			✓
Pulizia	Pulibile	Pulibile e immergibile*	
Grado di protezione IP	IP-53	IP-54* IP-67**	

* Valutazione basata sul funzionamento in condizioni d'uso del Respiratore per la purificazione dell'aria immergibile 3M™ Versaflo™

** se usato con il Kit di pulizia e conservazione 3M™ Versaflo™ TR-653

Unità turbo e batterie 3M™ Versaflo™

Unità turbo/Soffiatori	<p>Unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-300+</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Disponibilità regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● TR-302N+</td> <td>MEA</td> </tr> <tr> <td>● TR-302E+</td> <td>EUR, MEA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Coprifiltro TR-371+ e indicatore del flusso d'aria TR-971 inclusi con i modelli di turbo/soffiatore TR-302+.</p>	Prodotto	Disponibilità regionale	● TR-302N+	MEA	● TR-302E+	EUR, MEA	<p>Unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-600</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Disponibilità regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● TR-602N</td> <td>MEA</td> </tr> <tr> <td>● TR-602E</td> <td>EUR, MEA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indicatore del flusso d'aria TR-971 incluso con i modelli di turbosoffiante TR-602E. Coprifiltro acquistabile separatamente.</p>	Prodotto	Disponibilità regionale	● TR-602N	MEA	● TR-602E	EUR, MEA	<p>Unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-800, a sicurezza intrinseca</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Disponibilità regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● TR-802N</td> <td>MEA</td> </tr> <tr> <td>● TR-802E</td> <td>EUR, MEA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indicatore del flusso d'aria TR-971 incluso con i modelli di turbosoffiante TR-802E. Coprifiltro acquistabile separatamente.</p>	Prodotto	Disponibilità regionale	● TR-802N	MEA	● TR-802E	EUR, MEA
	Prodotto	Disponibilità regionale																			
	● TR-302N+	MEA																			
● TR-302E+	EUR, MEA																				
Prodotto	Disponibilità regionale																				
● TR-602N	MEA																				
● TR-602E	EUR, MEA																				
Prodotto	Disponibilità regionale																				
● TR-802N	MEA																				
● TR-802E	EUR, MEA																				
Batterie	<p>Batteria, alta capacità 3M™ Versaflo™, TR-332</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Disponibilità regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●● TR-332</td> <td>EUR, MEA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caricabatterie modelli TR-341 o TR-344 acquistabili separatamente.</p>	Prodotto	Disponibilità regionale	●● TR-332	EUR, MEA	<p>Batteria, alta capacità 3M™ Versaflo™, TR-632</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Disponibilità regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●● TR-632</td> <td>EUR, MEA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caricabatterie modelli TR-641 o TR-644 acquistabili separatamente.</p>	Prodotto	Disponibilità regionale	●● TR-632	EUR, MEA	<p>Batteria, a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ TR-800</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Disponibilità regionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●● TR-830</td> <td>EUR, MEA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Include gli utensili per rimozione batteria TR-838. Caricabatterie modelli TR-641 o TR-644 acquistabili separatamente.</p>	Prodotto	Disponibilità regionale	●● TR-830	EUR, MEA						
	Prodotto	Disponibilità regionale																			
	●● TR-332	EUR, MEA																			
Prodotto	Disponibilità regionale																				
●● TR-632	EUR, MEA																				
Prodotto	Disponibilità regionale																				
●● TR-830	EUR, MEA																				

Norme per la protezione delle vie respiratorie ● Configurazioni approvate NIOSH disponibili ● Configurazioni approvate CEN disponibili

Visita 3M.com per visualizzare l'intera gamma di opzioni cappucci/copricapo 3M, le parti PAPR e la documentazione relativa alle configurazioni approvate del prodotto per norma regionale o locale.

2. Scegli una visiera, un elmetto o un tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ Serie S o M

I sistemi PAPR 3M™ Versaflo™ offrono una varietà di opzioni di copricapo adatti a determinati lavori e pericoli nel settore farmaceutico, garantendo comodità, protezione e visibilità.

Copricapo

Cappuccio Economy 3M™ Versaflo™ S-403



Con fodera interna

Prodotto	Disponibilità regionale
● S-403	MEA

Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ Serie S-400



Senza fodera interna

Prodotto	Disponibilità regionale
● ● S-433 ¹	EUR, MEA

Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ S-500



Cappuccio ad elevata resistenza con bordo di tenuta facciale

Prodotto	Disponibilità regionale
● ● S-533 ¹	EUR, MEA

Cappucci Premium con sospensione riutilizzabile 3M™ Versaflo™ Serie S-600



Con fodera interna

Prodotto	Disponibilità regionale
● ● S-657 ¹	EUR, MEA

Cappuccio Premium con cucitura a tenuta stagna 3M™ Versaflo™ S-855



Gruppo cappuccio con sospensione riutilizzabile, cuciture a tenuta stagna e bardatura nucale interna.

Prodotto	Disponibilità regionale
● ● S-855 ¹	EUR

Elmetto con fodera ad elevata resistenza 3M™ Versaflo™ M-406



Casco respiratorio per l'industria pesante con fodera ignifuga

Prodotto	Disponibilità regionale
● M-406	EUR, MEA

¹Fattori di protezione nominali CEN definiti in EN 12941. 3M supporto TH3 e un Fattore di protezione nominale (NPF) di 500 per le Serie S. Contatta il Servizio tecnico 3M per informazioni sulle procedure e i dati relativi ai test.

Tubi di respirazione

Tubo di respirazione a lunghezza regolabile 3M™ Versaflo™ BT-30



Tubo di respirazione a lunghezza regolabile

Prodotto	Disponibilità regionale
● ● BT-30	EUR, MEA

Tubo di respirazione EPDM Heavy Duty 3M™ Versaflo™ BT-40



Prodotto	Disponibilità regionale
● ● BT-40	EUR, MEA

Norme per la protezione delle vie respiratorie ● Configurazioni approvate NIOSH disponibili ● Configurazioni approvate CEN disponibili

Visita 3M.com per visualizzare l'intera gamma di opzioni cappucci/copricapo 3M, le parti PAPR e la documentazione relativa alle configurazioni approvate del prodotto per norma regionale o locale.

3. Scegli il Filtro/la Cartuccia 3M™ Versaflo™ adatto/a alla tua situazione

Attività differenti richiedono una protezione differente. I filtri aiutano a proteggere da particelle come polvere e detriti. Le cartucce aiutano a proteggere da alcuni gas e vapori. I coprifiltro possono essere usati per proteggere filtro o cartuccia.

Cartucce/filtri	Filtri antiparticolato TR-300+	Cartucce/filtri contro vapori organici/vapori, gas acidi e antiparticolato TR-600 e TR-800				
Cartucce/filtri	 <p>Filtro antiparticolato ad elevata efficienza</p> <p>Prodotto TR-3712N Disponibilità regionale MEA</p>	 <p>Cartuccia contro formaldeide/antiparticolato</p> <p>Prodotto TR-6350N Disponibilità regionale MEA</p>	 <p>Cartuccia contro i vapori organici/antiparticolato</p> <p>Prodotto TR-6510N Disponibilità regionale MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6500FC</p>	 <p>Cartuccia contro i vapori organici/gasi acidi/antiparticolato</p> <p>Prodotto TR-6530N Disponibilità regionale MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6500FC</p>		
	 <p>Filtro antiparticolato ad elevata efficienza</p> <p>Prodotto TR-3712E Disponibilità regionale EUR, MEA</p>	 <p>Cartuccia multi-gas/antiparticolato</p> <p>Prodotto TR-6590N Disponibilità regionale MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6500FC</p>	 <p>Cartuccia antiparticolato ad alta efficacia</p> <p>Prodotto TR-6710N Disponibilità regionale MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6700FC</p>	 <p>Cartuccia antiparticolato e per l'odore sgradevole dei vapori organici</p> <p>Prodotto TR-6820N Disponibilità regionale MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6800FC</p>		
	 <p>Filtro antiparticolato/contro l'odore sgradevole dei vapori organici ad alta efficacia</p> <p>Prodotto TR-3802E Disponibilità regionale EUR, MEA</p>	 <p>Filtro per gas e vapore/antiparticolato ABE1P</p> <p>Prodotto TR-6130E Disponibilità regionale EUR, MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6100FC</p>	 <p>Filtro per gas e vapore/antiparticolato A2P</p> <p>Prodotto TR-6310E Disponibilità regionale EUR, MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6300FC</p>	 <p>Filtro per gas e vapore/antiparticolato ABE2K1HgP</p> <p>Prodotto TR-6580E Disponibilità regionale EUR, MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6500FC</p>		
		 <p>Filtro antiparticolato</p> <p>Prodotto TR-6710E Disponibilità regionale EUR, MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6700FC</p>	 <p>Filtro antiparticolato e contro l'odore sgradevole di gas e vapore</p> <p>Prodotto TR-6820E Disponibilità regionale EUR, MEA Compatibile con il coprifiltro TR-6800FC</p>			
Coprifiltro	 <p>Incluso con i modelli di unità turbo/soffiatori TR-302+</p> <p>Prodotto TR-371+ Disponibilità regionale EUR, MEA</p>	 <p>Prodotto TR-6100FC</p>	 <p>Prodotto TR-6300FC</p>	 <p>Prodotto TR-6500FC</p>	 <p>Prodotto TR-6700FC</p>	 <p>Prodotto TR-6800FC</p>
	Disponibilità regionale EUR, MEA					
Cinture/Zaini	 <p>Cintura di facile pulizia per TR-300+ PAPR</p> <p>Prodotto TR-327 Disponibilità regionale EUR, MEA</p>	 <p>Cintura di facile pulizia per TR-600 e TR-800 PAPR</p> <p>Prodotto TR-627 Disponibilità regionale EUR, MEA</p>	 <p>Zaino di facile pulizia per TR-300+, TR-600 e TR-800</p> <p>Prodotto TR-927 Disponibilità regionale EUR, MEA</p>			
Coperture	 <p>Coperchio per TR-300+ PAPR</p> <p>Prodotto TR-381 Disponibilità regionale EUR, MEA</p>	 <p>Coperchio per TR-600 e TR-800 PAPR</p> <p>Prodotto TR-681 Disponibilità regionale EUR, MEA</p>				

Norme per la protezione delle vie respiratorie ● Configurazioni approvate NIOSH disponibili ● Configurazioni approvate CEN disponibili

Visita 3M.com per visualizzare l'intera gamma di opzioni cappucci/copricapo 3M, le parti PAPR e la documentazione relativa alle configurazioni approvate del prodotto per norma regionale o locale.

Kit completi 3M™ Versaflo™ PAPR

I kit pronti all'uso rappresentano un modo semplice per acquistare un sistema di respirazione elettroventilato con purificazione dell'aria che include i seguenti componenti chiave: unità turbo/soffiatore, batteria, copricapo, tubo di respirazione, cartuccia/filtro e molto altro in un unico e conveniente articolo.

Kit di facile pulizia (NIOSH) TR-300+-ECK 3M™ Versaflo™

Il kit include:

- ▶ Unità TR-302N+ PAPR
- ▶ Batteria ad alta capacità TR-332
- ▶ Gruppo cappuccio S-655
- ▶ Tubo di respirazione BT-30
- ▶ Filtro antiparticolato TR-3712N
- ▶ Cintura di facile pulizia TR-327
- ▶ Articoli aggiuntivi



Kit di facile pulizia (CE) TR-300E+-ECK 3M™ Versaflo™

Il kit include:

- ▶ Unità TR-302E+ PAPR
- ▶ Batteria ad alta capacità TR-332
- ▶ Gruppo cappuccio S-433L
- ▶ Tubo di respirazione BT-30
- ▶ Filtro TR-3712E (P)
- ▶ Cintura di facile pulizia TR-327
- ▶ Gli articoli aggiuntivi includono:
 - ▶ Caricatore TR-340
 - ▶ Copritubo di respirazione BT-922
 - ▶ Prefiltri TR-300

Kit di facile pulizia (NIOSH) TR-600-ECK 3M™ Versaflo™

Il kit include:

- ▶ Unità TR-602N PAPR
- ▶ Batteria standard TR-630
- ▶ Gruppo cappuccio S-655
- ▶ Tubo di respirazione BT-30
- ▶ Filtro antiparticolato TR-6710N
- ▶ Cintura di facile pulizia TR-627
- ▶ Articoli aggiuntivi



Kit di facile pulizia (CE) TR-600E-ECK 3M™ Versaflo™

Il kit include:

- ▶ Unità TR-602E PAPR
- ▶ Batteria standard TR-630
- ▶ Gruppo cappuccio S-433L
- ▶ Tubo di respirazione BT-30
- ▶ Filtro TR-6710E (P)
- ▶ Cintura di facile pulizia TR-627
- ▶ Gli articoli aggiuntivi includono:
 - ▶ Caricatore TR-641E
 - ▶ Copritubo di respirazione BT-922
 - ▶ Prefiltri TR-6600

Kit di facile pulizia (NIOSH) TR-800-ECK 3M™ Versaflo™

Il kit include:

- ▶ Unità TR-802N PAPR
- ▶ Batteria a sicurezza intrinseca TR-830
- ▶ Gruppo cappuccio S-655
- ▶ Tubo di respirazione BT-30
- ▶ Filtro antiparticolato TR-6710N
- ▶ Cintura di facile pulizia TR-627
- ▶ Articoli aggiuntivi



Kit di facile pulizia (CE) TR-800E-ECK 3M™ Versaflo™

Il kit include:

- ▶ Unità TR-802E PAPR
- ▶ Batteria a sicurezza intrinseca TR-830
- ▶ Gruppo cappuccio S-433L
- ▶ Tubo di respirazione BT-30
- ▶ Filtro TR-6310E (A2P)
- ▶ Cintura di facile pulizia TR-627
- ▶ Gli articoli aggiuntivi includono:
 - ▶ Caricatore TR-641E
 - ▶ Copritubo di respirazione BT-922
 - ▶ Prefiltri TR-800

Respiratori riutilizzabili

I respiratori riutilizzabili con semimaschera e maschera a pieno facciale sono abbinati a filtri e cartucce per proteggere i lavoratori da una serie di pericoli per le vie respiratorie sul posto di lavoro. Scegli una maschera e un filtro o una cartuccia compatibile che soddisfino le tue esigenze.

Maschere respiratorie riutilizzabili:

Tipo di connessione	Connessione a baionetta	3M™ Secure Click™
Panoramica	Tradizionale connessione a baionetta con un'ampia gamma di maschere, cartucce e filtri.	La nostra nuova linea di respiratori riutilizzabili che offrono il comfort di nuova generazione, la traspirabilità e la semplicità tipici di 3M.
Semimaschera	 Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 7500  Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6500QL	 Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ Serie HF-800
Maschera a pieno facciale	 Maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie 6000	 Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™ Serie FF-800

Cartucce e filtri respiratori riutilizzabili:

Tipo di connessione	Connessione a baionetta		3M™ Secure Click™	
	NIOSH	CE	NIOSH	CE
Filtro antiparticolato	 Filtro antiparticolato 2091 3M™ P100	 Filtro antiparticolato 2135 3M™ P3 R	 Filtro antiparticolato D3091 3M™ Secure Click™ P100	 Filtro antiparticolato D3135 3M™ Secure Click™ P3 R
	 Filtro antiparticolato 7093 3M™ P100	 Filtro antiparticolato 6035 3M™ P3 R	 Filtro antiparticolato – Custodia rigida P100 D9093 3M™ Secure Click™	 Filtro antiparticolato – Custodia rigida D9035 3M™ Secure Click™ P3 R
Vapore organico	 Cartuccia per vapore organico 6001 3M™	 Filtro per gas e vapore 6055 3M™ A2	 Cartuccia per vapore organico D8001 3M™ Secure Click™	 Filtro per gas e vapore D8055 3M™ Secure Click™ A2
Multi gas/vapore	 Cartuccia per multi gas/vapore 6006 3M™	 Filtro per gas e vapore 6059 3M™ ABEK1	 Cartuccia per multi gas/vapore organico D8006 3M™ Secure Click™	 Filtro per gas e vapore D8059 3M™ Secure Click™ ABEK1
Cartuccia/Filtro per gas e vapore/antiparticolato 3M	 Cartuccia/Filtro per vapore organico/P100 Combo 60921 3M™	 Filtro per gas, vapore e antiparticolato 6095 3M™ A2P3R	 Cartuccia/Filtro per vapore organico D80921 3M™ Secure Click™ P100	 Filtro per gas, vapore e antiparticolato D8095 3M™ Secure Click™ A2 P3R
	 Cartuccia/Filtro per multi gas/P100 Combo 60926 3M™	 Filtro per gas, vapore e antiparticolato, ABEK1P3 R + formaldeide 6092 3M™	 Cartuccia/Filtro P100 per multi gas/vapore D80926 3M™ Secure Click™	 Filtro per gas, vapore e antiparticolato D8094 3M™ Secure Click™ ABEK1P3R
		 Filtro per gas, vapore e anti-particolato + formaldeide 6099* 3M™ ABEK2HgP3R		
		 Filtro per gas, vapore e anti-particolato, Filtro AXP3 NR 6098 3M™		

*Solo per l'uso con le maschere a pieno facciale 3M™.

Visita 3M.com per scoprire i respiratori riutilizzabili, le opzioni di cartucce e filtri 3M e la documentazione relativa alle configurazioni approvate del prodotto per norma regionale o locale.

Respiratori a facciale filtrante 3M™

I respiratori a facciale filtrante 3M (anche noti come respiratori monouso) sono disponibili in diversi modelli con varie funzionalità, progettate per proteggere dalla minaccia del particolato.

3M™ Aura™ 9320+



Respiratore antiparticolato FFP2, senza valvola

Prodotto	Disponibilità regionale
9320+	EUR, MEA

3M™ 9915



Respiratore antiparticolato Specialty FFP1, senza valvola, protezione contro l'odore sgradevole dei gasi acidi

Prodotto	Disponibilità regionale
9915	EUR, MEA

3M™ 9913



Respiratore antiparticolato Specialty FFP1, senza valvola, protezione contro l'odore sgradevole dei vapori organici

Prodotto	Disponibilità regionale
9913	EUR, MEA

3M™ 8210



Respiratore antiparticolato N95, senza valvola

Prodotto	Disponibilità regionale
8210	EUR, MEA

3M™ Aura™ 9330+



Respiratore antiparticolato FFP3, senza valvola

Prodotto	Disponibilità regionale
9330+	EUR, MEA

3M™ VFlex™ 9105



Respiratore antiparticolato N95, senza valvola

Prodotto	Disponibilità regionale
9105	MEA

3M™ VFlex™ 9152



Respiratore antiparticolato FFP2, senza valvola

Prodotto	Disponibilità regionale
9152	EUR, MEA

Visita 3M.com per scoprire altri respiratori a facciale filtrante 3M.

Altri sistemi respiratori elettroventilati

Il lavoro in ambienti industriali immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH) o in situazioni di emergenza che richiedono una protezione respiratoria elettroventilata è cospicuo e fisicamente stancante. Questo è il motivo per cui le soluzioni 3M™ Scott™ Air-Supplied and Escape sono progettate per garantire durata, affidabilità e attenzione verso l'utilizzatore.

Contatta un esperto di sicurezza 3M locale che possa aiutarti a ordinare un prodotto secondo le tue esigenze.

Dispositivo di respirazione 3M™ Scott™ Emergency Escape

Disponibilità regionale

EUR, MEA



3M™ Scott™ ELSA EEBD-N (NIOSH)



3M™ Scott™ ELSA EEBD (EN)

3M™ Scott™ ProPak SCBA

Disponibilità regionale

EUR, MEA



3M™ Scott™ ProPak SCBA (EN)



Maschera a pieno facciale a pressione positiva 3M™ Scott™ Promask (IT)

Respiratore elettroventilato con cilindro Escape 3M™ Scott™

Disponibilità regionale

EUR, MEA



Respiratore elettroventilato (NIOSH) 3M™ Scott™ Ska-Pak™ AT



Respiratore elettroventilato 3M™ Scott™ Flite COV (IT)

Protezione oculare

Dando priorità alla sicurezza, offriamo soluzioni di protezione oculare di alta qualità per chi lavora in ambienti sensibili ed esposti a rischi professionali con severi requisiti di controllo delle contaminazioni.

Occhiali di protezione 3M™

Design moderni con diverse configurazioni, abbinati al trattamento anti-appannamento di protezione 3M™ Scotchgard™ su modelli selezionati per una maggiore protezione contro appannamento e graffi.

Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 500



Occhiali di protezione serie 500, Scotchgard™ con trattamento anti-appannamento di protezione

Prodotto	Disponibilità regionale
GG500	MEA

Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 500



Occhiali di protezione serie 500, sigillatura blu, Scotchgard™ con trattamento anti-appannamento di protezione, applicazioni in autoclave

Prodotto	Disponibilità regionale
GG500	EUR

3M™ GoggleGear™ Serie 2890



Occhiali di protezione serie 2890, Scotchgard™ con trattamento anti-appannamento

Prodotto	Disponibilità regionale
GG2890	EUR, MEA

Occhiali di protezione 3M™

Design innovativo con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ per una vestibilità sicura e comoda, e trattamento anti-appannamento di protezione 3M™ Scotchgard™ per una maggiore protezione anti-appannamento e antigraffio.

Occhiali a mascherina 3M™ SecureFit™ Serie 500



Occhiali di protezione serie 500, Scotchgard™ con trattamento anti-appannamento di protezione

Prodotto	Disponibilità regionale
SF500	EUR

Occhiali a mascherina 3M™ SecureFit™ Serie 400



Occhiali di protezione serie 400, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio

Prodotto	Disponibilità regionale
SF400	EUR, MEA

Occhiali a mascherina 3M™ Solus™ Serie 1000



Occhiali di protezione serie 1000, Scotchgard™ con trattamento anti-appannamento di protezione

Prodotto	Disponibilità regionale
S1101SGAF	EUR, MEA

Maschere a pieno facciale 3M™

Visiere 3M™ Serie 5



Visiera trasparente 3M™ serie 5 con trattamento anti-appannamento

Prodotto	Disponibilità regionale
5F-11	EUR, MEA
5A-CPF	EUR, MEA

Supporto visiera 3M™



Permette di attaccare la visiera 3M™ all'elmetto di sicurezza 3M™

Prodotto	Disponibilità regionale
FH1	EUR, MEA

Visita [3M.com](https://www.3m.com) per visualizzare l'elenco completo delle opzioni di protezione oculare e del viso 3M.

Protezione acustica

Ci impegniamo per il successo del tuo programma di conservazione dell'udito a 360°. La messa a punto di una soluzione che faccia davvero la differenza inizia con la comprensione dei pericoli, delle normative e dei fattori che hanno un impatto sulla protezione acustica. Grazie ai suoi prodotti di sicurezza comprovati a livello globale, 3M Hearing Solutions è il partner che tutti vorrebbero in ogni fase del loro lavoro.

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X offrono una vasta gamma di livelli di attenuazione che permettono di soddisfare le esigenze di protezione dell'udito nella maggior parte delle applicazioni industriali. La Serie X è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™. Disponibili nelle versioni con bardatura temporale, attacco per elmetto o bardatura nucale.



Bardatura temporale

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X1

Prodotto	Disponibilità regionale
X1	EUR, MEA



Attacco per elmetto

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X4

Prodotto	Disponibilità regionale
X4	EUR, MEA

Sono disponibili kit igienici per modelli di cuffie auricolari selezionati. I kit includono cuscinetti e liner in schiuma sostituibili. Consultare 3M.com per scoprire i kit disponibili.

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ e cuffie intra-auricolari 3M™ PELTOR™

Offriamo una vasta gamma di inserti auricolari per permetterti di scegliere la soluzione migliore in base alle esigenze dei singoli lavoratori. Di seguito, alcuni modelli di inserto auricolare*:



Inserti auricolari riutilizzabili 3M™ E-A-R™

Prodotto	Disponibilità regionale
Inserti auricolari con cordino 3M™ E-A-R™ UltraFit™ (29 dB)	EUR
Inserti auricolari 3M™ Serie 1271	EUR, MEA
Inserti auricolari con cordino (26 dB)	



Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-to-Fit

Prodotto	Disponibilità regionale
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™ (28 dB)	EUR, MEA
Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ (31 dB a 1 mano, 35 dB a 2 mani)	EUR, MEA



Inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-R™

Prodotto	Disponibilità regionale
Inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-R soft™ (34 dB)	EUR, MEA



Inserti auricolari monouso 3M™ E-A-R™

Prodotto	Disponibilità regionale
Inserti auricolari con cordino 3M™ E-A-R™ Yellow Neons™ (34 dB)	EUR, MEA
Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ 21 (22 dB)	EUR, MEA



Inserti auricolari elettronici 3M™ PELTOR™

Prodotto	Disponibilità regionale
EEP-100	EUR, MEA



Cuffie per la comunicazione intra-auricolare professionali 3M™ PELTOR™

Prodotto	Disponibilità regionale
PIC-100	EUR

* La maggior parte dei tappi per le orecchie sono disponibili con o senza cavo, si prega di controllare gli elenchi locali

Visita 3M.com per scoprire altre soluzioni di 3M Hearing and Communication.



Sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Misurazione reale, risultati reali.

Il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear misura l'entità di attenuazione fornita all'utilizzatore di dispositivi di protezione acustica.

- ▶ Conforme ad ANSI/ASA S12.71-2018
- ▶ Test quantitativi basati su dati scientifici
- ▶ Risultati veloci, chiari e precisi
- ▶ Test di entrambe le orecchie in 7 frequenze (125Hz–8kHz) in meno di 5 secondi
- ▶ Design compatto
- ▶ Funzionalità di test di inserti auricolare, cuffie auricolari e HPD con archetto
- ▶ Il prodotto personalizzato che soddisfa le tue esigenze

Soluzioni per ambienti confinati

Gli ambienti confinati sono tra gli ambienti più ostici per tutti i professionisti della salute e della sicurezza e spaziano da atmosfere potenzialmente pericolose e ad alta esposizione di agenti chimici a condizioni pericolose per la persona.

Componenti dei sistemi 3M™ DBI-SALA® Davit Arm

Progettati per operazioni di ingresso/recupero in ambienti confinati, questi sistemi di sollevamento sono costruiti con materiali leggeri e ad alta resistenza, sono regolabili in base allo spazio sovrastante e ruotano per facilitare un eventuale salvataggio.

Montanti a sbraccio



Alta capacità del montante a sbraccio superiore regolabile corto (37,3-72,3 cm/14-28 pollici)
Include un'alta capacità del montante a sbraccio regolabile corto (8000110) e un'alta capacità del montante inferiore universale (8000109)

Prodotto	Disponibilità regionale
8000107	EUR

Estensione montante



Alta capacità di estensione montante inferiore (84 cm/33,1 pollici)

Prodotto	Disponibilità regionale
8000113	EUR

Visita 3M.com per scoprire altre opzioni di montante a sbraccio e di estensione del montante.

Basi fisse



Alta capacità di montaggio a pavimento, acciaio zincato

Prodotto	Disponibilità regionale
8000095	EUR

Basi portatili



Base montante espandibile corto in 3 pezzi

Prodotto	Disponibilità regionale
8000104	EUR

Sistema di sollevamento a piantana

Prodotto	Disponibilità regionale
8561235 (arti inferiori)	EUR, MEA
8560409 (arti superiori)	EUR, MEA

Visita 3M.com per scoprire altre opzioni di basi.



Dispositivi meccanici



Linea vita retrattile, cavo, a 3 vie 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 9 m/30 ft.

Prodotto	Disponibilità regionale
3400856	EUR, MEA



Verricello per ambienti confinati 3M™ DBI-SALA®, acciaio zincato, 18 m/60 ft.
Maniglia rimovibile, include una staffa di montaggio

Prodotto	Disponibilità regionale
8518560	EUR, MEA

Staffe di montaggio



Staffa di montaggio verricello per montante HC per ambienti confinati con adattatore verricello/linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA®

Prodotto	Disponibilità regionale
8000117	EUR

Visita 3M.com per scoprire le opzioni di dispositivi meccanici e staffe di montaggio.

Imbracatura integrale 3M™


In qualità di leader dell'industria, 3M™ DBI-SALA® Fall Protection sviluppa e fornisce soluzioni di protezione anticaduta altamente performanti di livello mondiale per i lavoratori di tutto il globo.



Imbracatura di sicurezza di salvataggio Comfort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200

Prodotto	Disponibilità regionale
1112732 Misura 1	EUR
1112733 Misura 2	
1112734 Misura 3	

Tabella delle misure delle imbracature EUR DBI-SALA™



Visita 3M.com per scoprire altre offerte di imbracature integrali 3M.

Protezione della testa 3M™

Fornisce protezione, comfort e alte prestazioni con soluzioni complete di protezione per testa e viso per soddisfare le tue esigenze in termini di applicazione o ambiente di lavoro.



Elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie X5000

Prodotto	Disponibilità regionale
X5000	EUR



Elmetto 3M™ SecureFit™ Serie H-700

Prodotto	Disponibilità regionale
H-700	MEA



Elmetto 3M™ Serie G3000

Prodotto	Disponibilità regionale
G3000	EUR

Visita 3M.com per scoprire altre opzioni di protezioni della testa 3M.

Abbigliamento protettivo 3M™

L'abbigliamento protettivo 3M™ ti aiuta a proteggerti da certi liquidi e polveri pericolosi.

Indumenti protettivi 3M™ antistatici, a basso rilascio di fibre

Indumento protettivo 3M™ 4510



Tessuto laminato PE microporoso, protezione tipo 5/6

Prodotto	Disponibilità regionale
4510	EUR, MEA

Indumento protettivo 3M™ 4520



Tessuto non tessuto in polipropilene SMMM™, protezione tipo 5/6

Prodotto	Disponibilità regionale
4520	EUR, MEA

Indumento protettivo 3M™ 4565



Tessuto laminato PE microporoso, cuciture su nastro, protezione tipo 4

Prodotto	Disponibilità regionale
4565	EUR, MEA

Indumento protettivo 3M™ 4570



Tessuto laminato PE non microporoso, cuciture su nastro, protezione tipo 3

Prodotto	Disponibilità regionale
4570	EUR, MEA

Coprivali 3M™ 450




Rivestimento per copristivali, anticivolo, misura universale con lacci

Prodotto	Disponibilità regionale
450	EUR, MEA

Visita 3M.com per scoprire altre opzioni di rivestimenti per copristivali 3M.

Portata globale

In 3M, superiamo i confini grazie ai nostri team interculturali con mentalità focalizzata e globale, e prospettive locali, che conducono attività aziendali in tutto il mondo.



Legenda disponibilità regionale:

EUR = Europa

MEA = Medio Oriente, Africa

La disponibilità dei prodotti può variare da Paese a Paese entro una stessa area. Contatta l'ufficio 3M locale del Paese o della regione per informazioni sulla disponibilità dei prodotti.



Prodotti per la sicurezza sul lavoro

EMEA
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, Berkshire RG12 8HT
Regno Unito
+44 (0)1244 858000
3M.eu/PPESafety

Avviso importante

Scelta del prodotto e utilizzo: Molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative e norme nazionali e/o europee applicabili. La valutazione, la scelta e l'uso non appropriati di un prodotto 3M nel rispetto delle istruzioni applicabili e con le adeguate attrezzature di sicurezza, oppure la non ottemperanza alle norme di sicurezza applicabili, potrebbero portare a lesioni, patologie, morte e/o danni a proprietà.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: ai prodotti 3M si applica una limitazione di responsabilità. Per la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità, fare riferimento all'accordo di fornitura o ai termini e condizioni di vendita di 3M.

I prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che sono stati appositamente addestrati per l'utilizzo sul posto di lavoro.

[3M.com/PPESafety](https://www.3m.com/PPESafety)

© 3M 2024. Tutti i diritti riservati. 3M, Air-Pak, Aura, Centurion, DBI-SALA, E-A-R, E-A-Rfit, E-A-Rsoft, ExoFit, Express, GoggleGear, PELTOR, Push-Ins, Scotchgard, Scott, Sealed-Blok, Secure Click, SecureFit, Ska-Pak, Solus, Tri-Flange, UltraFit, Versaflo, VFlex e Yellow Neons sono marchi di fabbrica di 3M Company. OMG873078.