



Divisione Autocarrozzeria

3M™ Perfect-It™ Famous Finish

1) Codice prodotto

51677 3M™ Perfect-It™ Famous Finish, 1 kg

2) Descrizione e uso finale

3M™ Perfect-It™ Famous Finish: Disponibile in flaconi da 1 kg.

3M™ Perfect-It™ Famous Finish è una pasta abrasiva per la lucidatura specificamente creata per rettifiche della vernice sulle superfici 2K o sulle moderne superfici trasparenti nell'automotive aftermarket. Viene utilizzato per rettificare i difetti di vernice, come sporchini, colature e bucce d'arancia sulle superfici ritoccate.

3M™ Perfect-It™ Famous Finish è progettato per essere impiegato con una levigatrice rotativa o elettrica (600 - 1500 giri/min), insieme agli appositi tamponi lucidanti.

3) Proprietà fisiche

Contenitore:	Flacone da 1 kg
Punto di infiammabilità °C:	>100 °C
Colore:	Bianco
Consistenza:	Liquida densa e cremosa
Viscosità:	35,000 - 45,000 cps
pH	8.4 – 9.2
Punto di ebollizione	100 °C
VOC	<0,1mg/l

Le seguenti linee guida sono state determinate a temperatura ambiente e con una temperatura del substrato tra 20 °C – 25 °C / trascorse 1,5 ore dal tempo di essiccazione forzata raccomandato per le moderne vernici e trasparenti, e sono considerate valori tipici.

4) Istruzioni per l'uso

a) Preparazione e carteggiatura

La superficie deve essere pulita e priva di polvere. Carteggiare l'area danneggiata con i abrasivi 3M™ Trizact™ 3000 – 8000.

Quando si lavora con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish è importante indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati. Fare riferimento agli MSDS e ai manuali per gli utenti delle levigatrici manuali.

b) Metodo di applicazione

- Agitare bene il flacone prima dell'uso
- Applicare una piccola quantità di prodotto sul tampone per lucidatura
- Collocare sull'area da lucidare e avviare la macchina
- Lucidare passando più volte la macchina sulla stessa zona
- Rimuovere gli eccessi di polish e ispezionare l'area
- In caso di graffi profondi o persistenti, ripetere il procedimento

5) Conservazione

24 mesi dalla data di produzione nella confezione originale sigillata tra 10 °C – 25 °C. Verificare la data di scadenza sull'etichetta.

6) Sicurezza

3M™ Perfect-It™ Famous Finish è progettata **ESCLUSIVAMENTE PER L'USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE**.

Leggere tutte le istruzioni e la scheda informativa sulla sicurezza del materiale prima di utilizzare il prodotto.

IMPORTANTE: Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati. Per istruzioni complete su come maneggiarli e per informazioni sulla protezione individuale, fare riferimento all'etichetta e consultare la scheda informativa sulla sicurezza del materiale. Questi documenti sono disponibili presso il tuo distributore. Il fornitore non riconosce alcuna responsabilità qualora l'utilizzatore non indossi il dispositivo di protezione individuale consigliato.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2024. 3M, Trizact, Perfect-It sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.