

3M Ciência.
Aplicada à vida.™



Apresentamos o novo

Sistema de Polimento Roto Orbital 3M™ Perfect-It™

A Evolução do Polimento



Solucionamos os problemas mais críticos do polimento

Apresentamos o Sistema de Polimento Roto Orbital 3M™ Perfect-It™ — um conjunto contendo equipamento, boinas e compostos de qualidade profissional, normalmente utilizados em oficinas de detalhamento, redesenhado para a indústria de reparação automotiva. Um novo sistema para o processo de polimento de repintura, que permite obter aquele brilho de carro de exposição, como se nunca tivesse sido tocado. É a redefinição do acabamento de pintura.

Transformamos um dos passos mais temidos na reparação automotiva em algo que qualquer técnico pode dominar desde a primeira tentativa. Experimente um sistema projetado para trabalhar em conjunto — uma ferramenta de polimento fácil de usar com líquidos e boinas especialmente formulados. Seus técnicos não devem mais temer hologramas, desgastes excessivos ou outros problemas comuns nos sistemas tradicionais de polimento rotativo. Não deixe que o acabamento de pintura controle você. É hora de retomar o controle.



Acabamento consistente livre de hologramas



O movimento combinado (circular e oscilante) da Polítriz Roto Orbital 3M™ Perfect-It™ elimina as temidas marcas de holograma comumente causados pelos equipamentos rotativos tradicionais. Combinado com nossas boinas, compostos e polidores, especialmente projetados, você pode esperar um acabamento consistente de alta qualidade em qualquer trabalho.

Evite queimar a peça e retrabalhos



Experimente um acabamento livre de defeitos, sem medo de queimar suas peças recém-pintadas. Projetado para evitar retrabalhos e interrupções no processo, com esse sistema você pode ter certeza de que o seu trabalho de pintura não será impactado nas etapas finais do processo de reparação.

Desenhado para todos: do iniciante ao técnico experiente



Alcançar o acabamento ideal nunca foi tão fácil. Seja você um polidor, detailer, novato ou especialista, o Sistema de Polimento Roto Orbital 3M™ Perfect-It™ foi projetado para ajudar a obter resultados superiores e consistentes — em qualquer nível de habilidade. Deixe sua arte refletida em cada polimento.

Botão de gatilho com velocidade progressiva e função de proteção.



Controle de velocidade de rotação do nível 1 ao 6



Composto de corte rápido e finalizador de alta qualidade projetados para performar com a polítriz



Design da ferramenta ergonômico e amigável ao usuário

Bem balanceada e fácil de usar com apenas uma mão



Tampas com cores que se combinam as boinas para uma identificação fácil

Boinas de face única 3M™ Hookit™ para uma troca fácil



Um Sistema desenvolvido para funcionar em conjunto

Movimentos circulares e oscilantes combinados eliminam marcas de hologramas e outros defeitos

Solucionamos os problemas mais críticos do polimento

Obtenha um acabamento perfeito, com efeito de *brilho molhado*.



Politriz Roto Orbital 3M™ Perfect-It™

Produto	Descrição	Código 3M
Politriz Roto Orbital 3M™ Perfect-It™ - 15mm	230 V / 60Hz / Plug C	34112

Boinas Roto Orbital 3M™ Perfect-It™

Produto	Tamanho	Qtd	Código 3M
Boina de lã de corte Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	5"/130 mm	2 unidades	34120
Boina de lã de corte suave Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	5"/130 mm	2 unidades	34121
Boina de espuma de corte Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	5"/130 mm	2 unidades	34122
Boina de espuma de finalização Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	5"/130 mm	2 unidades	34123

Composto de Corte e Finalizador Roto Orbital 3M™ Perfect-It™

Produto	Tamanho	Código 3M
Composto de Corte Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	473 ml	34130
	950 ml	34131
Finalizador Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	473 ml	34133
	950 ml	34134

Acessórios Roto Orbital 3M™ Perfect-It™

Produto	Tamanho/Cor	Qtd	Código 3M
Suporte para Boina Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	5" / 130mm	-	34128



Divisão de Reparação Automotiva
23210, Rod. Anhaguera, KM110
Sumaré, SP | Brasil
0800 013 23 33

Seleção e uso do produto: o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado para a aplicação do cliente, incluindo a realização de uma avaliação de riscos no local de trabalho e revisão de conformidade com todas as regulações e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). Ao não avaliar, selecionar e utilizar adequadamente um produto 3M de acordo com todas as instruções aplicáveis com os equipamentos de segurança apropriados, ou não cumprir com as regulações de segurança aplicáveis, pode resultar em lesões, doenças, morte e/ou danos à propriedade.

Garantia, limite da ação e isenção de responsabilidade: a 3M garante que esta ferramenta estará livre de defeitos de fabricação e em condições normais de uso por dois (2) anos a partir da data de compra pelo cliente usuário final. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO PARTICULAR OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO OU USO COMERCIAL. Se esta ferramenta não estiver em conformidade com as condições anteriores, a 3M poderá, por sua decisão, substituir, reparar a ferramenta ou realizar o reembolso do preço de compra do equipamento. O usuário deve operar a ferramenta de acordo com todas as instruções aplicáveis, precauções de segurança e outros procedimentos indicados no manual de instruções e Boletim Técnico. A 3M não terá nenhuma obrigação de reembolsar o preço de compra, de reparar ou substituir qualquer ferramenta ou peça que falhe como resultado de 1) desgaste normal, 2) manutenção inadequada ou imprópria, 3) limpeza inadequada, 4) falta de lubrificação, 5) operação inadequada no ambiente, 6) utilização imprópria, 7) erro do operador ou uso indevido, 8) alteração ou modificação, 9) manuseio incorreto, 10) falta de cuidado razoável, 11) ou qualquer causa acidental feita pelo usuário. As reclamações de garantia devem ser feitas dentro de dois (2) anos a partir da data de compra do cliente usuário final.

Limitação de responsabilidade: exceto para a solução limitada declarada acima, e exceto na medida proibida pela lei aplicável, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental, ou consequentes (incluindo, mas não se limitando a perdas de lucros ou oportunidade de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não se limitando a, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

Isonção de responsabilidade: os produtos industriais da 3M são destinados, rotulados e embalados para venda a clientes industriais e profissionais treinados para uso no local de trabalho. A menos que especificado de outra forma na embalagem ou na documentação do produto aplicável, esses produtos não se destinam, se rotulam ou se embalam para venda ou uso por consumidores (por exemplo, para uso doméstico, pessoal, escola), e devem ser selecionados e usados em conformidade com as regulações e normas de saúde e segurança aplicáveis (por exemplo, US OSHA, ANSI), bem como toda a documentação do produto, instruções do usuário, avisos e outras advertências sinalizadas. Adicionalmente, o usuário deve executar qualquer ação exigida sob qualquer recall, ação de campo ou outro aviso de uso do produto. O uso indevido de produtos industriais e ocupacionais da 3M pode resultar em ferimentos, doença, morte ou danos à propriedade. Para obter ajuda com a seleção e uso do produto, consulte o profissional de segurança local, higienista industrial ou outro especialista no assunto. Para obter informações adicionais sobre o produto, visite www.3M.com.