

3M Science.
Applied to Life.™

Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer bei komplexen Vorgängen.

PSA-Lösungen für die pharmazeutische Produktion.



Persönlicher Schutz mit Wissenschaft entwickelt.

Mit unserem umfassenden Wissen über Gesundheit und Sicherheit verstehen wir die Herausforderungen in der Pharmaindustrie, Arbeitnehmer bei komplexen Herstellungsprozessen zu schützen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, kommunizieren mit Regulierungs- und Normungsgruppen auf der ganzen Welt und nutzen wissenschaftlich fundierte Forschungsergebnisse, um Sicherheitslösungen bereitzustellen, die dazu beitragen können, Ihre Mitarbeiter vor verschiedenen Gefahrenarten zu schützen.

Der Ansatz von 3M Science of Safety ist Ihre vertrauenswürdige Quelle für Arbeitsschutzausrüstung.

3M™ Gebläseatemschutz-Systeme

Die 3M Gebläseatemschutz-Systeme bieten komfortablen, integrierten Schutz vor Schadstoffen in der Luft. Bei den locker sitzenden Kopfteilen der 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme ist keine Dichtsitzprüfung notwendig. Sie können auch bei leichter Gesichtsbehaarung getragen werden und sorgen somit für Komfort und Arbeitssicherheit Ihrer Mitarbeiter in der Pharmaindustrie. Für einige Kopfteile haben Sie die Wahl zwischen Hals- und Schulterabdeckungen aus unterschiedlichen Materialien.

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme sind so konzipiert, dass sie an Ihre Umgebung angepasst werden können, mit Optionen für Luftschläuche, Aufsetzmethoden und Zubehör.

Wählen Sie eine Systemkonfiguration, die Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht, indem Sie (1) Gebläse und Batterie (2) Kopfteil und Luftschlauch und (3) Filter auswählen. Es sind auch vollständige Sets erhältlich.

1. Wählen Sie Ihr 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System und Ihre Batterie

Gebläse reinigen die Luft und bieten verschiedene Funktionen.

Merkmale	TR-300+	TR-600	TR-800
Partikel	✓	✓	✓
Gase und Dämpfe		✓	✓
Ex-geschützt			✓
Reinigen	Abwischen	Abwischbar und eintauchbar*	
Schutzgrad	IP 53	IP 54* IP 67**	

* Die Bewertung basiert auf dem laufenden Betrieb des 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systems

** Eintauchbar bei Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Reinigungs- und Aufbewahrungs-Set TR-653

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme und Batterien

Turbo/Gebläse	3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System TR-300+	3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System TR-600	3M™ Versaflo™ Ex-Schutz Gebläseatemschutz-System TR-800
			
	TR-302E+ Filterdeckel TR-371+ und Luftstromindikator TR-971 sind im Lieferumfang von Turbo/Gebläsemodellen TR-302+ enthalten.	TR-602E Luftstromindikator TR-971 ist im Lieferumfang von Gebläsemodellen TR-602E enthalten. Der Filterdeckel kann separat erworben werden.	TR-802E Luftstromindikator TR-971 ist im Lieferumfang von Gebläsemodellen TR-802E enthalten. Der Filterdeckel kann separat erworben werden.
Batterien	3M™ Versaflo™ Batterie, Hohe Kapazität, TR-332	3M™ Versaflo™ Batterie, Hohe Kapazität, TR-632	3M™ Versaflo™ Batterie TR-830, Ex-Schutz für TR-800
			
	TR-332 Batterieladegerät, Modelle TR-341 oder TR-344 sind separat erhältlich.	TR-632 Batterieladegerät, Modelle TR-641 oder TR-644 sind separat erhältlich.	TR-830 Batterie-Entfernwerkzeug TR-838 im Lieferumfang enthalten. Batterieladegerät, Modelle TR-641 oder TR-644 sind separat erhältlich.

Besuchen Sie 3M.de/atemschutz für das vollständige Angebot von 3M Optionen für Hauben/Kopfteile, Gebläseatemschutzsystem-Teile und Dokumentation für zugelassene Produktkonfigurationen nach Region oder nach örtlichen Landesnormen.

2. Wählen Sie 3M™ Versaflo™ Visier, Helm und Luftschlauch der S-Serie oder M-Serie

Für 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systeme stehen Ihnen unterschiedliche Kopfteile für bestimmte Arbeiten und Gefahren in der Pharmaindustrie zur Verfügung. Gleichzeitig sorgen sie für herausragenden Komfort, Schutz und Sicht.

Kopfteile

3M™ Versaflo™ Kopfhaube mit integrierter Beibänderung der S-400 Serie



Ohne innere Schulterabdeckung

S-433¹

3M™ Versaflo™ Kopfhaube mit integrierter Beibänderung der S-500 Serie



Hochbeständige Haube mit Gesichtsabdichtung

S-533¹

3M™ Versaflo™ Premium Haube mit wiederverwendbarer Beibänderung der S-600 Serie



Mit innerer Schulterabdeckung

S-657¹

3M™ Versaflo™ Premium Haube mit versiegelter Naht, S-855



Mehrweg-Leichthauben mit integrierter Kopfhalterung, versiegelten Nähten und innerer Halsabdeckung

S-855¹

3M™ Versaflo™ Helm mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung M-406



Kopfteil mit schwer entflammbarer Hals- und Schulterabdeckung für die Schwerindustrie

M-406

¹Nomineller CEN-Schutzfaktor definiert gemäß EN 12941. 3M unterstützt TH3 und einen nominellen Schutzfaktor von 500 für die S-Serie. Kontaktieren Sie den 3M Technischen Service für unterstützende Prüfverfahren und Daten.

Luftschläuche

3M™ Versaflo™ Luftschlauch BT-30



Luftschlauch

BT-30

3M™ Versaflo™ Strapazierfähiger EPDM-Luftschlauch, BT-40



BT-40

Besuchen Sie 3M.de/atemschutz für das vollständige Angebot von 3M Optionen für Hauben/Kopfteile, Gebläseatemschutzsystem-Teile und Dokumentation für zugelassene Produktkonfigurationen nach Region oder nach örtlichen Landesnormen.

3. Wählen Sie den passenden 3M™ Versaflo™ Filter für Ihre Gefahr

Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Filter bieten Schutz vor Partikeln wie Staub und Schmutz. Andere Filter schützen vor bestimmten Gasen und Dämpfen. Filterdeckel können verwendet werden, um den Filter zu schützen.

Filter	TR-300+ Partikelfilter  Leistungsstarker Partikelfilter TR-3712E	TR-600 und TR-800 Filter für organische Dämpfe, saure Gase, Partikel				
	 Leistungsstarker Partikelfilter/Filter für organische Dämpfe unter dem Grenzwert TR-3802E	 ABE1P Filter für Gase und Dämpfe/Partikel TR-6130E Kompatibel mit Filterdeckel TR-6100FC	 A2P Filter für Gase und Dämpfe/Partikel TR-6310E Kompatibel mit Filterdeckel TR-6300FC	 ABE2K1HgP Filter für Gase und Dämpfe/Partikel TR-6580E Kompatibel mit Filterdeckel TR-6500FC		
Filterdeckel	 Im Lieferumfang von Turbo/Gebläsemodellen TR-302+ enthalten TR-371+	 TR-6100FC	 TR-6300FC	 TR-6500FC	 TR-6700FC	 TR-6800FC
	 Leicht zu reinigender Gürtel für Gebläseatemschutz-System TR-300+ TR-327	 Leicht zu reinigender Gürtel für Gebläseatemschutz-System TR-600 und TR-800 TR-627	 Leicht zu reinigende Rückentrageplatte für TR-300+, TR-600 und TR-800 TR-927			
Abdeckung	3M™ Versaflo™ Zubehör					
	 Abdeckung für Gebläseatemschutz-System TR-300+ TR-381	 Abdeckung für Gebläseatemschutz-System TR-600 and TR-800 TR-681				

Besuchen Sie 3M.de/atemschutz für das vollständige Angebot von 3M Optionen für Hauben/Kopfteile, Gebläseatemschutzsystem-Teile und Dokumentation für zugelassene Produktkonfigurationen nach Region oder nach örtlichen Landesnormen.

Mehrweg-Atemschutzmasken

3M Mehrweg-Atemschutz Halb- oder Vollmasken werden mit Filtern kombiniert, um Mitarbeiter vor einer Vielzahl von Schadstoffen in der Luft am Arbeitsplatz zu schützen. Wählen Sie eine Atemschutzmaske und kompatible Filter entsprechend den Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes.

Wiederverwendbare Atemschutzmasken:

Verbindungstyp	Bajonett	3M™ Secure Click™
Übersicht	Bajonett-Anschluss im herkömmlichen Stil mit unserer größten Auswahl an Atemschutzmasken und Filtern.	Unser neues Sortiment an Mehrweg-Atemschutzmasken, das Komfort, Atmungsaktivität und Einfachheit der nächsten Generation von 3M bietet.
Halbmaske	 3M™ Mehrweg-Halbmaske Serie 7500  3M™ Mehrweg-Halbmaske Serie 6500QL	 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Halbmaske der Serie HF-800
Vollmaske	 3M™ Mehrweg-Vollmaske der Serie 6000	 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Vollmaske der Serie FF-800

Wechselfilter für Wiederverwendbare Atemschutzmasken:

Verbindungstyp	Bajonett	3M™ Secure Click™
Partikelfilter	 2135 3M™ P3 R Partikelfilter	 D3135 3M™ Secure Click™ P3 R Partikelfilter
	 6035 3M™ P3 R Partikelfilter	 D9035 3M™ Secure Click™ P3 R Hard Case Partikelfilter
Organische Dämpfe	 6055 3M™ A2 Filter für Gase und Dämpfe	 D8055 3M™ Secure Click™ A2 Filter für Gase und Dämpfe
Verschiedene Gase/ Dämpfe	 6059 3M™ ABEK1 Filter für Gase und Dämpfe	 D8059 3M™ Secure Click™ ABEK1 Filter für Gase und Dämpfe
3M Filter für Gase und Dämpfe/Partikel	 6095 3M™ A2P3R Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln	 D8095 3M™ Secure Click™ A2 P3R Filter für Gase, Dämpfe und Partikel
	 6092 3M™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel ABEK1P3 R + Formaldehyd	 D8094 3M™ Secure Click™ ABEK1P3R Filter für Gase, Dämpfe und Partikel
	 6099* 3M™ ABEK2HgP3R Filter für Gase, Dämpfe und Partikel + Formaldehyd	
	 6098* 3M™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel AXP3 NR	

* Nur zur Verwendung mit 3M™ Vollmasken.

Besuchen Sie [3M.de/atemschutz](https://www.3m.de/atemschutz) für das vollständige Angebot von 3M Optionen für Hauben/Kopfteile, Gebläseatemschutzsystem-Teile und Dokumentation für zugelassene Produktkonfigurationen nach Region oder nach örtlichen Landesnormen.

3M™ Partikelmasken

3M Partikelmasken (auch Einweg-Atemschutzmasken) bieten eine Reihe von Modellen mit unterschiedlichen Funktionen an, die zum Schutz vor Partikelgefahren beitragen sollen.

3M™ Aura™ 9320+



Partikelmaske FFP2, ohne Ventil

9320+

3M™ 9915



Spezialpartikelmaske FFP1, ohne Ventil, Entlastung bei sauren Gasen unter dem Grenzwert

9915

3M™ 9913



Spezialpartikelmaske FFP1, ohne Ventil, Entlastung bei organischen Dämpfen unter dem Grenzwert

9913

3M™ Aura™ 9330+



Partikelmaske FFP3, ohne Ventil

9330+

3M™ Aura™ 1883+



Partikelmaske FFP3, abgedecktes Ausatemventil

1883+

3M™ VFlex™ 9152



Partikelmaske FFP2, ohne Ventil

9152

Besuchen Sie [3M.de/atemschutz](https://www.3m.de/atemschutz) für weitere 3M Partikelmasken.

3M™ Scott™ Druckluft-/Atemschutz-Systeme

Industriearbeit in unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdenden Umgebungen oder Notfallsituationen, die einen Druckluft-Atemschutz erfordern, ist eine intensive, körperlich anstrengende Arbeit. Aus diesem Grund sind die 3M™ Scott™ Druckluft-Atemschutzgeräte und Fluchtrettungslösungen auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet.

Bitte wenden Sie sich an einen örtlichen 3M Sicherheitsexperten, der Ihnen bei der Zusammenstellung und Bestellung eines Produkts nach Ihren Spezifikationen behilflich sein kann.

3M™ Scott™ Fluchthaube für den Notfall



3M™ Scott™ ELSA EEBD

3M™ Scott™ ProPak Pressluftatmer



3M™ Scott™ Pressluftatmer ProPak



3M™ Scott™ Promask FF-300 Überdruck-Atemschutzmaske

3M™ Scott™ Druckluft-Atemschutzgerät mit Fluchtfunktion



3M™ Scott™ Flite Druckluft-Atemschutzgerät mit Umschaltventil

Augenschutz – Schutzbrillen

Mit der Sicherheit im Blick bieten wir hochwertige Augenschutzlösungen für berufsbedingte Risiken und sensible Arbeitsumgebungen mit strengen Anforderungen an die Kontaminationskontrolle.

3M™ Vollsichtbrillen

Moderne Designs in mehreren Konfigurationen in Kombination mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung bei ausgewählten Modellen für zusätzlichen Schutz vor Beschlagen und Kratzern.

3M™ GoggleGear™ Vollsicht-Schutzbrille Serie 500



Vollsichtbrille Serie 500, blaue Abdichtung, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, Autoklavenanwendungen

GG500

3M™ GoggleGear™ Serie 2890



Vollsichtbrille Serie 2890, Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung

GG2890

3M™ Augenschutz

Innovatives Design mit 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie für einen sicheren und bequemen Sitz und 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Beschlagen und Kratzern.

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500



Augenschutz Serie 500, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

SF500

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400



Augenschutz Serie 400, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

SF400

3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000



Augenschutz Serie 1000, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

S1101SGAF

3M™ Visiere

3M™ Visiere Serie 5



3M™ transparentes Visier mit Antibeschlag-Beschichtung Serie 5

5F-11

5A-CPF

3M™ Visierhalter



Ermöglicht die Befestigung von 3M™ Visieren an 3M™ Schutzhelmen

FH1

Besuchen Sie 3M.de/arbeitsschutz für eine vollständige Liste der 3M Augen- und Gesichtsschutzprodukte.

Gehörschutz

Wir engagieren uns für die Erhaltung des Gehörs. Für eine tatsächlich wirkungsvolle Lösung müssen zunächst die für den Schutz relevanten Gefährdungen, Vorschriften und sonstigen Faktoren bekannt sein, die den Gehörschutz beeinträchtigen. Mit weltweit führenden und bewährten Sicherheitsprodukten bieten sich 3M Gehörschutzlösungen als Ihr Partner für jeden Schritt des Weges an.

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer

Die Kapselgehörschützer der 3M™ PELTOR™ X-Serie bieten eine breite Palette an Dämpfungsstufen, die dazu beitragen, den Gehörschutzbedarf für die meisten industriellen Anwendungen zu decken. Die X Serie ist mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System kompatibel.



Kopfbügel

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie X1

X1



Helmbefestigung

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der Serie X4

X4

Hygienekits sind für ausgewählte Kapselgehörschützer-Modelle verfügbar. Die Sets umfassen austauschbare Dämmkissen und Schaumstoffkissen. Siehe 3M.de/arbeitschutz für verfügbare Sets.

3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel und 3M™ PELTOR™ In-Ear Headsets

Wir bieten ein breites Sortiment an Gehörschutzstöpseln an. Sie können also die am besten geeignete Lösung für die individuellen Anforderungen des Mitarbeiters auswählen. Nachfolgend finden Sie Gehörschutzstöpsel-Modelle:



3M™ E-A-R™ Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-R™ UltraFit™
Gehörschutzstöpsel mit Kordel (29 dB)

3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1200
Gehörschutzstöpsel mit Kordel (26 dB)



3M™ E-A-R™ Push-to-Fit Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel
(28 dB)

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ mit Kordel
(31 dB einhändig, 35 dB 2 zueinander)



3M™ E-A-R™ Metalldetektierbare Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-Rsoft™ Metalldetektierbare
Gehörschutzstöpsel (34 dB)



3M™ E-A-R™ Einweg- Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-R™ Yellow Neons™
Gehörschutzstöpsel mit Kordel (34 dB)

3M™ E-A-Rsoft™ 21
Gehörschutzstöpsel (22 dB)



3M™ PELTOR™ Elektronische Gehörschutzstöpsel

EPP-100



3M™ PELTOR™ In-Ear Gehörschutz-Headset

PIC-100

Besuchen Sie 3M.de/arbeitschutz für andere 3M Gehörschutz- und Kommunikationslösungen.



3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

**Reale Messung. Reale
Ergebnisse.**

Das 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Validation System misst die
Dämpfung, die der Gehörschutz
dem Träger bietet.

- ▶ Konform mit ANSI/ASA S12.71-2018
- ▶ Wissenschaftlich fundierte, quantitative Tests
- ▶ Schnelle, klare und präzise Ergebnisse
- ▶ Prüft beide Ohren in 7 Frequenzen (125 Hz bis 8 kHz) in weniger als 5 Sekunden
- ▶ Kompaktes Design
- ▶ Testfunktionen für Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschutz und Gehörschutz mit Kopfbügel
- ▶ Maßgeschneiderte Produktauswahl, die Ihren Bedürfnissen entspricht

Lösungen für beengte Räume

Beengte Räume zählen zu den anspruchsvollsten Umgebungen für jeden Gesundheits- und Sicherheitsexperten, von potenziell gefährlichen Atmosphären und hoher chemischer Belastung bis hin zu physikalisch gefährlichen Bedingungen.

3M™ DBI-SALA® Davitarm-Systeme & -Komponenten

Diese Hebesysteme sind für den Zugang und die Bergung in beengten Räumen konzipiert und aus leichten, hochfesten Materialien gefertigt, verfügen über Anpassungsmöglichkeiten für Einschränkungen der Überkopffreiheit und drehen sich für eine einfache Rettung.

Davitmasten



Verstellbare Ausleger mit kurzer Reichweite Hohe Kapazität des oberen Davitmasts (37,3–72,3 cm)
Umfasst kurzen verstellbaren Ausleger, hohe Kapazität (8000110) und unteren Universalmast, hohe Kapazität (8000109)

8000107

Mastverlängerungen



Untere Mastverlängerung, hohe Kapazität (84 cm)

8000113

Besuchen Sie [3M.de/arbeitsschutz](https://www.3m.de/arbeitsschutz) für weitere Davitarme und Mastverlängerungsoptionen.

Feste Basen



Bodenhülse, hohe Kapazität, verzinkter Stahl

8000095

Portable Basen



3-teilige, erweiterbare Davit-Basis mit kurzem Ausleger

8000104

8518005



Stangenausleger

8561235 (Bein)

8560409 (Arm)

8530252

Besuchen Sie [3M.de/arbeitsschutz](https://www.3m.de/arbeitsschutz) für weitere Basis-Optionen.



Mechanische Geräte



3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Wege-Höhen-sicherungsgerät, Seil, 9 m

3400856



3M™ DBI-SALA® Winde für beengte Räume, verzinkter Stahl, 18 m
Entfernbarer Tragegriff, enthält eine Halterung

8518560

Gerätehalterungen



3M™ DBI-SALA® für beengte Räume, Montagehalterung für Verbindungsmittel an Davit HC Mit Winde/SRL-Adapter

8000117

Besuchen Sie [3M.de/arbeitsschutz](https://www.3m.de/arbeitsschutz) für weitere mechanische Geräte und Gerätehalterungsoptionen.

3M™ Auffanggurte

Als Branchenführer entwickelt und liefert 3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung erstklassige, leistungsstarke Absturzsichthrlösungen für Arbeitnehmer.




3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Rettungsgurt

1112732 Größe 1

1112733 Größe 2

1112734 Größe 3

EUR DBI-SALA™ Auffanggurt-Größentabelle



Besuchen Sie [3M.de/arbeitsschutz](https://www.3m.de/arbeitsschutz) für weitere 3M Auffanggurte.

3M™ Kopfschutz

Bietet Schutz, Komfort und Leistung mit Komplettlösungen für Kopf- und Gesichtsschutz, um dem Bedarf Ihrer spezifischen Anwendung oder Umgebung Rechnung zu tragen.



3M™ SecureFit™ Schutzhelm Serie X5000

X5000



3M™ Schutzhelm Serie G3000

G3000

Besuchen Sie [3M.de/arbeitsschutz](https://www.3m.de/arbeitsschutz) für weitere 3M Kopfschutz-Optionen.

3M™ Schutzkleidung

3M™ Schutzkleidung kann zum Schutz vor bestimmten gefährlichen Flüssigkeiten und Stäuben beitragen.

Antistatische, fusselarme oder besonders fusselarme 3M™ Schutzanzüge

3M™ Schutzanzug 4510



Mikroporöses PE-
Laminatgewebe,
Schutz Typ 5/6

4510

3M™ Schutzanzug 4520



SMMMS Polypropylen-
Vliesstoff, Schutz Typ 5/6

4520

3M™ Schutzanzug 4565



Mikroporöses PE-
Laminatgewebe, abgeklebte
Nähte, Schutz Typ 4

4565

3M™ Schutzanzug 4570



Nicht-mikroporöses PE-
Laminatgewebe, abgeklebte
Nähte, Schutz Typ 3

4570

3M™ Überstiefel 450



Überziehschuh,
rutschsicher, Einheitsgröße
mit Bändern

450

Besuchen Sie [3M.de/arbeitsschutz](https://www.3m.de/arbeitsschutz) für weitere 3M Schutzanzug-Optionen.



Personal Safety Division - Arbeitsschutz

3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss, Deutschland
+49 2131 88 19 265
arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3M.de/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wien
+43 1417 00 52
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3Mustria.at/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
+41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/arbeitsschutz

Wichtiger Hinweis

Produktauswahl und Anwendung: Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Daher ist der Kunde allein dafür verantwortlich, das Produkt zu bewerten und festzustellen, ob es für die Anwendung des Kunden geeignet ist. Dazu gehört auch die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz und die Überprüfung aller geltenden nationalen und/oder europäischen Vorschriften und Normen. Werden angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Garantie, beschränkter Gewährleistungsbehelf und Haftungsausschluss: Für das/die 3M Produkt(e) gilt eine Haftungsbeschränkung. Informationen zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie in Ihrem Liefervertrag oder in den 3M Verkaufsbedingungen.

3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt.

3M.de/arbeitsschutz

© 3M 2024. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Air-Pak, Aura, Centurion, DBI-SALA, E-A-R, E-A-Rfit, E-A-Rsoft, ExoFit, Express, GoggleGear, PELTOR, Push-Ins, Scotchgard, Scott, Sealed-Blok, Secure Click, SecureFit, Ska-Pak, Solus, Tri-Flange, UltraFit, Versaflo, VFlex und Yellow Neons sind Marken der 3M Company. OMG1006701.