

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Double Coated Tissue Tapes 56212 และ 56215

ยึดตามการออกแบบของคุณ

ค้นพบความได้เปรียบของเทปอนเทปประสิทธิภาพสูงของเรา
ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถยึดติดที่ก้นทวนตั้งแต่บนฟองน้ำสัง
โลหะและวัสดุอื่นๆ แม้ในอุณหภูมิต่ำ



เทป 3M™ สองหน้า พื้นผิวเนื้อผ้า 56212 และ 56215

สร้างมาเพื่อให้การยึดติดที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย เทปหลายประโยชน์ใส่ ๆ นี้เป็นทางออกที่คุณต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้พื้นผิวพลังงานสูงและพองน้ำ


ค้นพบความสามารถของเทปกาวสองหน้าเนื้อผ้าที่ยึดหยุ่นของเรา ซึ่งให้แรงยึดติดสูงและสามารถแก้ไขงานใหม่ได้ บนพื้นผิวอีกหลายประเภท ความใส และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิต่ำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการยึดติดทั้งภายในและภายนอก



ยึดติดสแตนเลสกับโลหะ*




ยึดติดสแตนเลสกับกระจก*



ยึดติดพองน้ำกับผ้า



ยึดติดโพลีคาร์บอเนต (PC) กับโลหะเคลือบสีฝุ่น




ยึดติดเส้นใยขึ้นรูปกับกระดาษแข็ง

* ยึดติดชิ้นส่วนตัดแต่งเหล็กสแตนเลสเข้ากับโลหะทรงคูหิ้ว

* 3M™ VHB™ เทปเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เมื่อขึ้นงานต้องการโครงสร้างที่มีแรงยึดติดแข็งแรง

เทปเหล่านี้ผลิตโดยกระบวนการเคลือบกาวที่ปราศจากสารละลาย

การสั่งซื้อ 3M™ เทปกาวสองหน้าเนื้อที่ขรุขระ ในปริมาณ 100,000 ตารางเมตรต่อปี สามารถลดปริมาณของสารละลายได้ประมาณ 8 ตัน แทนการซื้อเทปที่ผลิตอยู่ในกระบวนการเคลือบกาวที่ใช้สารละลาย ประโยชน์ดังกล่าวคือ ไม่มีการปล่อยสารละลาย ไม่ต้องการกระบวนการกู้คืนสารละลายที่ต้องใช้พลังงานมหาศาล และใช้พลังงานได้น้อยลงกว่าเทคโนโลยีการเคลือบที่ใช้สารละลาย



ค้นพบข้อได้เปรียบ

เทปสองหน้าของเรา ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและคุณภาพที่เหนือกว่า แม้เวลาจะผ่านไปและช่วยให้กระบวนการประกอบของคุณราบรื่น



แรงยึดติดเริ่มต้นสูง

- ยึดติดเร็วสำหรับการประกอบที่รวดเร็วและปลอดภัย.
- ความยึดติดที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัสดุ LSE และ HSE.



ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม

- การยึดติดที่มีประสิทธิภาพ ในอุณหภูมิที่ต่ำ
- รักษาความแข็งแรงของการยึดติดเมื่อสัมผัสกับความชื้นหรือความชื้น



ให้ความหลากหลายในการออกแบบ

- สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ - เทปทนต่อการฉีกขาดเมื่อถูกลอกออก
- ยืดหยุ่น - สามารถยึดติด บนพื้นผิวโค้งและไม่เรียบได้



ความสวยงามที่ดีขึ้น

- มีความโปร่งใสเพื่อเพิ่มความสวยงาม
- ความใสที่ดีกว่า 3M™ กิซซูเทปสองหน้าแบบดั้งเดิม

