



Maska nadciśnieniowa 3M™ Scott™ Vision 3



Opis

Maska 3M™ Scott™ Vision 3 jest oferowana w 4 rozmiarach i pasuje do różnych kształtów twarzy. W maskach panuje nadciśnienie i są one wyposażone w gumową maskę zewnętrzną wykonaną z ciekłego silikonu z odblaskową uszczelką i wewnętrzną maskę zakrywającą usta i nos wykonaną z EDPM. Osłona przyłbicy jest niejednorodną krzywizną wykonaną z odpornego na zarysowania i uderzenia poliwęglanu z powłoką ognioodporną i zapewnia doskonałą widoczność panoramiczną. Przyłbica jest przytrzymywana przez dwa zaciski w kształcie litery U. Maska pozwala użytkownikowi nosić zintegrowane oprawki okularów, bez narażania na nieuszczelnienie maski. Maska jest dostępna z pięciopunktową w pełni regulowaną neoprenową więźbą, dwupunktowymi siatkowymi więźbami poliestrowymi lub z Kevlaru® lub z systemem zaciskowym do wielu najlepszych kasków.

Maska ma złącze bagnetowe z lewej strony do zaworu dozującego. Możliwa jest również opcja dodatkowego szybkozłącza z prawej strony do zastosowania interfejsu do komunikacji w razie potrzeby.

Membrana komunikacyjna jest instalowana z przodu maski, zapewniając niezakłóconą transmisję mowy i zawiera niskooporowy nadciśnieniowy zawór wydechowy.

Zastosowania

Maska Vision 3 jest specjalnie zaprojektowana do użytku z aparatami oddechowymi 3M Scott od profesjonalnych strażackich autonomicznych aparatów oddechowych po aparaty oddechowe z przewodem doprowadzającym powietrze i aparaty ucieczkowe. W połączeniu z aparatem oddechowym 3M Scott maska ta zapewnia ochronę dróg oddechowych w środowiskach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (NDSP).

Konserwacja/czyszczenie/serwisowanie

Czyszczenie powinno być wykonywane tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Prace konserwacyjne i serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji serwisowej i konserwacyjnej.

Dane techniczne

Zatwierdzenia

Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 136:1998 klasy III

Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 137:2006 typu II w połączeniu z zatwierdzonym autonomicznym aparatem powietrznym 3M™ Scott™

Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 14593 w połączeniu ze sprzętem 3M™ Scott™ z przewodem doprowadzającym powietrze

AS1716/NZ

Przypisane i nominalne współczynniki ochrony*

Po podłączeniu maski 3M™ Scott™ Vision 3 do zatwierdzonego autonomicznego aparatu powietrznego, aparatu z doprowadzeniem powietrza lub aparatu ewakuacyjnego 3M™ Scott™.

	Wyznaczone współczynniki ochrony w niektórych krajach					Nominalne współczynniki ochrony
	UK	FIN	D	I	S	
EN 137 Nadciśnienie	2000		1000	1000		2000
EN 14593-1 Z doprowadzeniem powietrza	2000	1000	1000	400	1000	2000
EN 402 Uciezkowy z maską			1000			2000

* W celu uzyskania dalszych informacji na temat wyznaczonych współczynników ochrony (APF) zobacz dokument HSE HGS53 lub skontaktuj się z firmą 3M. Aby uzyskać informacje na temat stosowania tych wskaźników w miejscu pracy, należy zapoznać się z normą EN 529:2005 i krajowymi wytycznymi dotyczącymi ochrony miejsca pracy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z 3M.

Materiały

Przyłbica	Poliwęglan z powłoką silikonową
Kłapy zaworu wdechowego	Silikonowa guma
Kłapy zaworu wydechowego	Kauczuk poliizoprenowy
Obudowa zaworu wydechowego	Poliamid
Sprężyna zawodu wydechowego	Stal nierdzewna
Przypisane i nominalne współczynniki ochrony*	Przypisane i nominalne współczynniki ochrony*
Przyłbica z szerokim kątem widzenia	Poliamid 6-6
Maska zewnętrzna	Ciekły silikon formowany wtryskowo
Przednia pokrywa	Poliamid z wypełnieniem szklanym
Port zaworu dozującego	Poliamid z wypełnieniem szklanym
Maska wewnętrzna	Termoplastyczny elastomer
Maska zewnętrzna	Ciekły silikon formowany wtryskowo
Śrubki	Stal nierdzewna
Nakrętki	Mosiądz niklowany
Śrubki	Stal nierdzewna
Nagłowie	5-punktowe neoprenowe siatkowe nagłowie w wersji poliestrowej lub z materiału Kevlar® material
System mocowania zaciskowego (opcjonalny)	Wsporniki ze stali nierdzewnej, mechanizm zaciskowy z tworzywa sztucznego
Dane techniczne opakowania	265 × 190 × 150 mm 0,75 kg

Dział Bezpieczeństwa Pracy

3M Poland sp. z o.o.
Kajetany, al. Katowicka 117, 05-830
Nadarzyn
www.3m.pl/bhp

Certyfikat ISO 9001. Należy poddać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce. © 3M 2023. Wszelkie prawa
zastrzeżone. 3M i Scott są znakami towarowymi
3M Company. Kevlar jest zastrzeżonym znakiem
firmy DuPont. OMG688473

