

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™



Presentamos el nuevo

**3M™ Perfect-It™
Sistema de Pulido
Roto-Orbital**

Redefiniendo los acabados.



Vencemos los mayores desafíos a la hora de pulir

Introducimos el 3M™ Perfect-It™ Sistema de Pulido Roto-Orbital, un conjunto profesional de herramientas, borlas y abrillantadores que comúnmente son utilizados en talleres de detallado y ahora en los de rediseño. Un cambio innovador que ofrece acabados de concurso, tal y como si el auto estuviera nuevo. Redefiniendo los acabados.

Hemos convertido uno de los procesos más desafiantes de la reparación automotriz en uno que los técnicos pueden dominar a la primera sin importar su nivel de experiencia. Prueba un nuevo sistema, diseñado para funcionar en conjunto, con abrillantadores y borlas especialmente formulados, sin el temor de dejar marcas circulares, quemaduras y otros defectos comunes del sistema tradicional rotativo. ¡Toma el control y redefine tu proceso de acabado!



Acabado consistente libre de marcas.



La combinación de movimientos circulares y oscilatorios de la 3M™ Perfect-It™ Pulidora Roto-Orbital, elimina las marcas comunes que dejan los pulidores rotatorios tradicionales. Úsalo junto con nuestras borlas especialmente diseñadas, compuestos y abrillantadores para obtener un acabado de alta calidad en todos tus trabajos.

Evita las quemaduras y el retrabajo.



Experimenta un acabado, prácticamente, libre de defectos y sin miedo de quemar los paneles recién pintados. Diseñado para evitar el retrabajo e interrupciones en el ciclo; manteniendo la calidad y confianza de no dañar los paneles en las últimas etapas del proceso de reparación.

Fácil de usar.



Lograr un acabado ideal nunca ha sido tan fácil. Sin importar tu experiencia, el 3M™ Perfect-It™ Sistema de Pulido Roto-Orbital está diseñado para ayudarte a obtener resultados elegantes y consistentes. Deja que tu desempeño se refleje en cada pulido.

Control de velocidad de 6 niveles.

Compuestos de corte rápido y abrillantadores de alta calidad para usar con pulidoras roto-orbitales.

Gatillo de velocidad progresiva y bloqueo.



Diseño ergonómico fácil de usar.

Estabilidad para usar con una mano.



Tapa y borla del mismo color para facilitar la identificación.

Fijación 3M™ Hookit™ de una sola cara para cambios de borla fáciles.



Un sistema diseñado para trabajar en conjunto

La combinación de movimientos circulares y oscilatorios elimina marcas y otros defectos.

Después de esto, no hay vuelta atrás

Obtén un acabado de concurso.



3M™ Perfect-It™ Pulidora Roto-Orbital

Producto	Descripción	PN 3M
3M™ Perfect-It™ Pulidora Roto-Orbital - 15 mm	120 V/60 Hz/Enchufe A	34100
3M™ Perfect-It™ Pulidora Roto-Orbital - 21 mm	120 V/60 Hz/Enchufe A	34101

3M™ Perfect-It™ Borlas para Pulidora Roto-Orbital

Producto	Tamaño	Ctd	PN 3M
3M™ Perfect-It™ Borla de lana gruesa para compuesto pulidor	5"/130 mm	2 borlas/	34120
	6"/150 mm	bolsa	34124
3M™ Perfect-It™ Borla de lana mediana para compuesto pulidor	5"/130 mm	2 borlas/	34121
	6"/150 mm	bolsa	34125
3M™ Perfect-It™ Borla de espuma (blanca) para compuesto pulidor	5"/130 mm	2 borlas/	34122
	6"/150 mm	bolsa	34122
3M™ Perfect-It™ Borla de espuma morada para abrillantador	5"/130 mm	2 borlas/	34123
	6"/150 mm	bolsa	34127

3M™ Perfect-It™ Compuestos y Abrillantadores

Producto	Tamaño	PN 3M
3M™ Perfect-It™ Compuesto para Pulidora Roto-Orbital	16 oz/473.18 ml	34130
	32 oz/0.95 l	34131
	1 gal/3.79 l	34132
3M™ Perfect-It™ Abrillantador para Pulidora Roto-Orbital	16 oz/473.18 ml	34133
	32 oz/0.95 l	34134
	1 gal/3.79 l	34135

3M™ Perfect-It™ Accesorios para Pulido Roto-Orbital

Producto	Tamaño/Color	Ctd	PN 3M
3M™ Perfect-It™ Respaldo Roto-Orbital	5"/130 mm	-	34128
	6"/150 mm	-	34129

Selección y uso del producto: muchos factores que escapan del control de 3M y están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta. En consecuencia, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la adecuación, propósito e idoneidad de la aplicación), la selección y uso de los productos de 3M. Los productos de seguridad deben seleccionarse y utilizarse siempre de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación adecuada de los riesgos. Si no se evalúa, selecciona y utiliza correctamente un producto 3M, pueden producirse lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños materiales.

Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: a menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje del producto 3M o en la documentación del producto (en cuyo caso, dicha garantía es la que rige), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con la especificación del producto de 3M, aplicable en el momento en que 3M envía el producto. 3M no ofrece ninguna otra garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular o que surja de un curso de negociación, costumbre o uso del comercio. Si un producto 3M no cumple con esta garantía, el único y exclusivo remedio es, a elección de 3M, la sustitución o reparación del producto 3M o el reembolso del precio de compra. Las reclamaciones de garantía deben realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de envío de 3M.

Limitación de la responsabilidad: a excepción de la solución limitada indicada anteriormente, y salvo en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivado del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a, la pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente de la teoría legal o de equidad que se haga valer, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad estricta.

Exención de responsabilidad: los productos industriales y ocupacionales de 3M están destinados, etiquetados y envasados para su venta a clientes industriales y ocupacionales capacitados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se especifique lo contrario en el envase o la documentación del producto, estos productos no están destinados, etiquetados ni envasados para su venta o uso por parte de los consumidores (por ejemplo, para uso doméstico, personal, en la escuela primaria o secundaria, recreativo/deportivo u otros usos no descritos en el envase o documentación del producto), por lo que, deben seleccionarse y utilizarse de acuerdo con las normas y reglamentos de salud y seguridad aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI), así como toda la literatura del producto, instrucciones de uso, advertencias y limitaciones. El usuario es quien debe tomar cualquier acción requerida en virtud de cualquier retirada, acción de campo u otro aviso de uso del producto. El uso incorrecto de los productos industriales y ocupacionales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte. Para obtener ayuda sobre la selección y el uso del producto, consulta a tu profesional de seguridad en el lugar de trabajo, higienista industrial u otro experto en la materia. Para obtener información adicional sobre el producto, visita www.3M.com

3M y Perfect-It son marcas comerciales de 3M Company. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Por favor, recicla. © 3M 2023 Todos los derechos reservados. 60-4405-0138-9



División de Reparación Automotriz
3M Latinoamérica

Para más información, visita:
3M.com/swirlfree