

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™

Kits, Partes y Accesorios
del Sistema por Gravedad

La Forma más Versátil de Pintar.

La Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™ fue diseñada específicamente para ofrecer un excelente rendimiento a la vez que le permite ahorrar tiempo. Experimentará una limpieza más rápida, cambios de color más rápidos y tiempos de proceso más rápidos. Lo mejor de la ciencia de 3M™ conjugado en la pistola pulverizadora más liviana del mundo.



Desempeño de Precisión



Aplique colores sólidos, metálicos, perlados, transparentes, selladores y primers con la eficiencia de transferencia y la atomización que espera de una pistola atomizadora profesional premium.

Tiempos de Ciclo más Cortos



El sistema integrado de vasos y copas PPS Serie 2.0 y las boquillas intercambiables permiten cambios de color más rápidos y más tiempo en el área de pintura.

Limpieza en Segundos



Simplemente gire el collar de bloqueo, remueva la boquilla atomizadora y limpie la aguja. Cambie por una boquilla limpia o nueva, y estará listo para su siguiente trabajo.

La más Liviana del Mundo



El material compuesto avanzado, resistente al impacto y cuerpo de la pistola reforzado con acero inoxidable, ofrece desempeño premium y durabilidad en la pistola más liviana del mundo.



Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™ con Boquillas HVLP

Mezcle menos. Pinte más. Pinte Inteligentemente.

Como cada pintor conoce, una vez que la pintura está lista para aplicar, se deberá usar. O se aplica o se pierde, lo que podrá disminuir su rentabilidad. ¿Qué tal si le contamos que es posible mezclar menos pintura y aún así obtener el mismo o un mejor cubrimiento? Con la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™, esa posibilidad se hace realidad. Tiene una excelente eficiencia de transferencia en la palma de su mano. No sacrifique su eficiencia - empiece a aplicar de manera inteligente.

*Maximum transfer efficiency varies by spray gun type and settings.

Presentamos las Boquillas Atomizadoras por Gravedad Fine Finish 3M™ para la Pistola de Alto Rendimiento 3M™

La última incorporación al sistema de la Pistola de Alto Rendimiento 3M™

En una industria que exige velocidad, así como usted requiere un acabado de calidad, no hay tiempo para complicaciones. Necesita un equipo de pulverización adecuado, que esté a la par de su experiencia y velocidad como pintor, en donde se necesita un acabado más fino. Presentamos las boquillas Fine Finish 3M™ para la Pistola de Alto Rendimiento 3M™. La tecnología innovadora de boquillas de cambio rápido ahora viene equipada para aplicar los recubrimientos más desafiantes. Permite perfeccionar la aplicación de color y lograr con el barniz un acabado tipo espejo. Experimente un acabado premium, con la velocidad, calidad y atomización fina que necesita.



Acabado Premium

El arte de una buena reparación es lograr reproducir el acabado existente - sin transiciones e invisible. Una alta velocidad de aplicación, una atomización fina y un patrón consistente le ayudarán a conseguir un acabado listo y controlable.



Atomización Consistente

Optimizadas para una excelente atomización que le ayudarán a lograr igualar las texturas y colores más desafiantes. Junto a las últimas tecnologías de recubrimientos, la atomización precisa le ayudará a lograr el acabado fino que necesita.



Aplicación más Rápida*

La combinación de calidad y velocidad que usted requiere. Experimente una aplicación sin esfuerzo con una formación de espesor de película más rápida. Nivele los recubrimientos más difíciles - nunca sacrificará un acabado premium.

*Comparadas con las boquillas HVLP.



La Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™ - una revolución en la tecnología de las pistolas que ofrece el desempeño tope de línea con una productividad inigualable. El secreto está en la tecnología avanzada de nuestras boquillas intercambiables. Con una gran variedad de tamaños de las boquillas HVLP y Fine Finish, cada una ha sido optimizada para lograr una atomización consistente y una excelente eficiencia de transferencia - para un amplio rango de recubrimiento automotrices de alto desempeño. Aplique colores sólidos, metálicos, perlados, barnices, selladores, primers y más con el mismo desempeño premium que espera de su mejor pistola. Y cada vez que cambie la boquilla por una nueva, podrá esperar el desempeño de una pistola completamente nueva.



Especificaciones

Consumo de Aire HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]
 Consumo de Aire Fine Finish: 370 SLPM [13 SCFM]
 Presión de Operación Máxima HVLP: 1.38 Bar [20 psi]
 Presión de Operación Fine Finish: 2.0 Bar [20 psi]
 Rango de Presión de Operación: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
 Temperatura Máxima de Operación: 50 °C [122 °F]
 Sobrepresión Máxima de Operación: 10 Bar [145 psi]
 Peso: 238 g [13.3 oz]
 Entrada de Aire: 1/4 BSP/NPS
 Tamaño de las Boquillas HVLP: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
 Tamaño de las Boquillas Fine Finish: 1.2, 1.3, 1.4

Pistola Pulverizadora y Sistemas de Boquillas

Producto	Codigo
3M™ Performance HVLP Spray Gun System (1 Cuerpo de pistola, 1 válvula de control de aire, 1 collar de bloqueo, 15 cabezales atomizadores de gravedad, 1 copa de mezcla 3M™ PPS™ Series 2.0, 5 tapas y liners, 3 tapones)	26778
3M™ Performance Spray Gun (Cuerpo de pistola y válvula de control de aire)	26832

Partes de Reemplazo y Accesorios

Producto	Codigo
3M™ Performance Spray Gun Collar de Bloqueo	26835
3M™ Performance Spray Gun H/O Pack Conversión	26837
3M™ Performance Spray Gun Aguja	26838
3M™ Performance Spray Gun Kit de Reconstrucción	26840
3M™ Performance Spray Gun Kit de O-Ring	26841

Kit de Boquillas Atomizadoras HVLP

Color	Tamaño	Cantidad	Codigo
Blanco	0.9	5	26709
Azul	1.2	5	26712
Verde	1.3	5	26713
Naranja	1.4	5	26714
Purpura	1.6	5	26716
Transparente	1.8	5	26718
Rojo	2.0	5	26720
Kit de Diversos Tamaños	6 tamaños (1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)	6	26730

Kit de Boquillas atomizadoras Fine Finish

Color	Tamaño	Cantidad	Codigo
Azul	1.2	5	26912
Verde	1.3	5	26913
Naranja	1.4	5	26914



Division de Reparación Automotriz
 3M LATAM

Selección y uso del producto: El cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado para la aplicación del cliente, incluyendo la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión del cumplimiento de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El no evaluar, seleccionar y utilizar adecuadamente un producto 3M de acuerdo con todas las instrucciones aplicables y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, puede resultar en lesiones, enfermedades, muerte y/o daño a la propiedad.

Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: 3M garantiza que este equipo no presenta defectos en materiales o fabricación bajo condiciones normales de uso durante los primeros dos (2) años a partir de la fecha de compra del usuario final. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITAR A CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el equipo no cumple con las condiciones anteriores, 3M podrá, a su elección, sustituir o reparar el equipo o realizar el reembolso del precio del equipo.

Límite de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y en la medida en que lo prohíba la legislación aplicable, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, sin limitarse a la pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente del término legal que se haga valer, incluyendo sin limitarse a, la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad del usuario.

Para mayores informaciones, visita:
www.3m.com/pistolapulverizadora