

Experimente un acabado de alto rendimiento con *ahorro de pintura.*

Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™

Una de las eficiencias de transferencia
más altas para pistolas pulverizadoras
líderes en la industria.

Como pintor moderno que sabe lo que se necesita para conseguir un acabado de alto rendimiento día tras día, el tiempo y la eficiencia lo son todo. Su pistola pulverizadora no es una excepción a estos estándares. Con la pistola pulverizadora de alto rendimiento 3M™, puede mezclar menos pintura y obtener la misma o mejor cobertura. Es hora de empezar a pulverizar de forma inteligente en su taller





Especificaciones

Consumo de Aire: 370 SLPM [13 SCFM]
 Presión de aire de entrada recomendada: 1.38 Bar [20 psi]
 Temperatura Máxima de Operación: 50 °C [122 °F]
 Presión Máxima de Operación: 10 Bar [145 psi]
 Peso: 238 g [13.3 oz]
 Entrada de Aire: 1/4 BSP/NPS
 Tamaños de boquillas: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Pistola Pulverizadora y Sistema de Boquillas

Producto	Código
3M™ Performance Spray Gun System (1 Cuerpo de Pistola, 1 Válvula de control de aire, 1 Collar de bloqueo, 15 Cabezales Atomizadores de Gravedad, 1 Copa de Mezcla 3M™ PPS™ Series 2.0 , 5 Tapas y Liners, 3 tapones)	26778
3M™ Performance Spray Gun (Cuerpo de Pistola y Válvula de control de aire)	26832

Partes de Reemplazo y Accesorios

Producto	Código
3M™ Performance Spray Gun Collar de Bloqueo	26835
3M™ Performance Spray Gun Kit de Reconstrucción	26840
3M™ Performance Spray Gun Aguja	26838
3M™ Performance Spray Gun Kit de O-Ring	26841
3M™ Performance Spray Gun H/O Pack de Conversión	26837

Boquillas Atomizadoras HVLP Kits

Color	Tamaño	Cantidad	Código
Blanco	0.9	5	26709
Azul	1.2	5	26712
Verde	1.3	5	26713
Naranja	1.4	5	26714
Purpura	1.6	5	26716
Transparente	1.8	5	26718
Rojo	2.0	5	26720
Kit de Diversos Tamaños	6 tamaños (1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)	6	26730



Compra Protegida.

Si no está 100% satisfecho, regrese con su distribuidor autorizado 3M™ por un reembolso completo antes de cumplir los 45 días de su compra. Sin Preguntas.

Contacte a su representante de ventas 3M o Distribuidor Autorizado 3M™ para cualquier duda.



Division de Reparación Automotriz
 3M LATAM

Selección y uso del producto: El cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado para la aplicación del cliente, incluyendo la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión del cumplimiento de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El no evaluar, seleccionar y utilizar adecuadamente un producto 3M de acuerdo con todas las instrucciones aplicables y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, puede resultar en lesiones, enfermedades, muerte y/o daño a la propiedad.

Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: 3M garantiza que este equipo no presenta defectos en materiales o fabricación bajo condiciones normales de uso durante los primeros dos (2) años a partir de la fecha de compra del usuario final. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITAR A CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el equipo no cumple con las condiciones anteriores, 3M podrá, a su elección, sustituir o reparar el equipo o realizar el reembolso del precio del equipo.

Límite de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y en la medida en que lo prohíba la legislación aplicable, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, sin limitarse a, la pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente del término legal que se haga valer, incluyendo sin limitarse a, la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad del usuario.

Para mayores informaciones, visita:
www.3m.com/pistolapulverizadora