

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Performance Spray Gun 3M™

Kit de gravidade, peças
e acessórios

A maneira mais inteligente de pintar.

A Performance Spray Gun 3M™ foi desenvolvida especificamente para oferecer o melhor desempenho da categoria enquanto economiza seu tempo. Você experimentará uma limpeza mais rápida, trocas mais rápidas e tempos de ciclo mais rápidos. É o melhor da ciência da 3M, tudo incluído na pistola de pintura mais leve do mundo.



Desempenho de precisão



Pulverize cores sólidas, metálicas, perolizadas, vernizes, seladoras e primers com a excelente eficiência de transferência e atomização que você espera de uma pistola de pintura premium.

Tempos de ciclo mais rápidos



O sistema integrado com os Copos de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0 e com os bicos substituíveis oferece as trocas mais rápidas da indústria, o que resulta em tempos de ciclo mais rápido e mais tempo em ação.



Performance Spray Gun 3M™

com Cabeças Atomizadoras HVLP

Misture menos e pinte mais, de maneira inteligente.

Como todo pintor sabe, material de pintura uma vez misturado não pode ser reutilizado. Ou você utiliza ou você desperdiça, o que pode impactar seu resultado no fim do mês. E se nós dissermos que é possível você misturar menos material de pintura e ainda obter a mesma ou melhor cobertura? Com a Performance Spray Gun 3M™, isso pode se tornar realidade. Excelente eficiência de transferência na palma da sua mão. Não sacrifique a produtividade - comece a pintar da maneira mais inteligente.

Limpa em segundos



Simplesmente gire o colar de travamento, remova a cabeça atomizadora e limpe a agulha. Basta trocar por um bico novo ou limpo e você está pronto para pintar seu próximo trabalho.

A mais leve do mundo



O corpo de compósito reforçado com aço inoxidável e resistente a impactos oferece desempenho top tier e durabilidade, tudo incluído na pistola de pintura mais leve do mundo.

Apresentando as

Cabeças Atomizadoras de Gravidade Fine Finish 3M™

para a Performance Spray Gun 3M™

A mais nova adição ao portfólio da Performance Spray Gun 3M™.

Em uma indústria que demanda velocidade, assim como você demanda um acabamento de qualidade, não existe espaço para retrabalhos. Você precisa do equipamento de pintura adequado à sua habilidade e ritmo como um pintor onde um acabamento fino é necessário.

Apresentando os Bicos de Gravidade Fine Finish 3M™, para a Performance Spray Gun 3M™. Tecnologia inovadora de troca rápida de bicos, agora equipada para aplicar os mais desafiadores revestimentos. Auxilia no acerto de cores e na transferência de verniz como vidro. Experimente um acabamento premium com velocidade, qualidade, e atomização fina que você procura.



Acabamento Premium

A arte de uma boa reparação é a habilidade de igualar o acabamento existente - perfeito e invisível. Onde alta taxa de fluxo, atomização fina e padrão consistente se encontram para proporcionar um acabamento suave e controlável.



Atomização Consistente

Otimizada para excelente atomização para te ajudar no acerto efetivo da maioria das cores e texturas desafiadoras. A atomização de precisão pode ajudar a obter o acabamento mais fino que você precisa, para as mais recentes tecnologias de revestimento.



Aplicação Mais Rápida*

A combinação entre velocidade e qualidade que você necessita. Experimente uma aplicação sem esforço e formação do filme mais rápida. Transfere até mesmo os revestimentos mais desafiadores – garantindo o acabamento premium.

*Comparado com os bicos HVLP.



Performance Spray Gun 3M - uma revolução na tecnologia de pistola de pintura que oferece desempenho de pulverização de ponta com produtividade incomparável.

O segredo está dentro da nossa tecnologia avançada de bicos intercambiáveis. Com uma gama de tamanhos de bicos HVLP e Fine Finish, cada cabeça atomizada foi construída para uma consistente atomização e excelente eficiência de transferência - em gama completa de revestimentos automotivos de alto desempenho. Pulverize cores sólidas, metálicas, perolizadas, vernizes, seladoras e primers com o mesmo desempenho premium que você espera de sua melhor pistola de pintura. E cada vez que você troca o bico substituível por um novo, você pode esperar um desempenho de pulverização como de uma pistola nova.



Especificações

Consumo de ar HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]
 Consumo de ar Fine Finish: 370 SLPM [13 SCFM]
 Pressão de entrada de ar recomendada HVLP: 1.38 Bar [20 psi]
 Pressão de entrada de ar recomendada Fine Finish: 2.0 Bar [29 psi]
 Faixa de pressão operacional: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
 Temperatura máxima de operação: 50 °C [122 °F]
 Sobrepressão operacional máxima: 10 Bar [145 psi]
 Peso: 238 g [13.3 oz]
 Entrada de ar: 1/4 BSP/NPS
 Tamanhos de bico HVLP: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
 Tamanhos de bico Fine Finish: 1.2, 1.3, 1.4



**Divisão de
 Reparação Automotiva**
 3M Sumaré
 Rod. Anhaguera, KM110
 CEP 23210
 Sumaré, SP | Brasil

Para maiores informações, visite:
www.3m.com/performancespraygunbr

Pistola de pintura e Sistemas

Produto	Código
Performance Spray Gun 3M™ com sistema HVLP (1 pistola de pintura, 1 manômetro, 1 colar de travamento, 15 cabeças atomizadoras por gravidade, 1 copo de mistura 3M™ PPS™ Série 2.0, 5 tampas e camisas, 3 plugues de vedação)	26778
Performance Spray Gun 3M™ (1 pistola de pintura e 1 manômetro)	26832

Peças de reposição e acessórios

Produto	Código
Colar de Travamento Performance Spray Gun 3M™	26835
Agulha Performance Spray Gun 3M™	26838
Kit de Reparo Performance Spray Gun 3M™	26840
Kit O-Ring Performance Spray Gun 3M™	26841
Manômetro Performance Spray Gun 3M™	16573

Cabeças Atomizadoras HVLP

Cor	Tamanho	Quantidade	Código
Branco	0.9	5	26709
Azul	1.2	5	26712
Verde	1.3	5	26713
Laranja	1.4	5	26714
Roxa	1.6	5	26716
Transparente	1.8	5	26718
Vermelho	2.0	5	26720

Cabeças Atomizadoras Fine Finish

Cor	Tamanho	Quantidade	Código
Azul	1.2	5	26912
Verde	1.3	5	26913
Laranja	1.4	5	26914

Seleção e uso do produto: o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado para a aplicação do cliente, incluindo a realização de uma avaliação de riscos no local de trabalho e revisão de conformidade com todos as regulações e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). Ao não avaliar, selecionar e utilizar adequadamente um produto 3M de acordo com todas as instruções aplicáveis com os equipamentos de segurança apropriados, ou não cumprir com as regulações de segurança aplicáveis, pode resultar em lesões, doenças, morte e/ou danos à propriedade.

Garantia, limite da ação e isenção de responsabilidade: a 3M garante que esta ferramenta estará livre de defeitos de fabricação e em condições normais de uso por dois (2) anos a partir da data de compra pelo cliente usuário final. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO PARTICULAR OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO OU USO COMERCIAL. Se esta ferramenta não estiver em conformidade com as condições anteriores, a 3M poderá, por sua decisão, substituir, reparar a ferramenta ou realizar o reembolso do preço de compra do equipamento.

Limitação de responsabilidade: exceto para a solução limitada declarada acima, e exceto na medida proibida pela lei aplicável, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental, ou consequentes (incluindo, mas não se limitando a perdas de lucros ou oportunidade de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não se limitando a, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.