

Solutions pour la réparation automobile

3M™ Mastic a La Brosse 08537

1) Références

3M 08537 : pot 1 litre
3M 08540 : brosse en nylon

2) Description et utilisation finale

Application en faible épaisseur autour des têtes d'amortisseur, dans le coffre, sur le plancher, autour de la batterie, des joints des garnitures/encadrements de porte. Étanchéité des jointures soudées par point ou boulonnées pour masquer les jonctions des tôles et offrir une bonne imperméabilité. Prétraiter les surfaces avec un apprêt anticorrosion, abrader par ponçage, nettoyer avec un solvant adapté et appliquer le mastique à la brosse.

3) Propriétés physiques

Base	Caoutchouc synthétique
Couleur	Gris
Solvant	Aromatiques et alcanes, sans Toluène >29 %
Consistance	Pâte onctueuse
Teneur en matière sèche	Environ 71 %
Temps de séchage hors poussière	Environ 3 à 5 minutes
Mise en peinture	24 heures avec des peintures séchant à l'air (RT 50 %H) 3 heures avec séchage forcé 60 °C
Résistance aux températures	-25 °C à +70 °C
Température d'application	+ 15 °C à +35 °C

- Ne coule pas
- Applicable à la brosse - Re-brossage possible
- Bonne préservation des traces de brosse
- Produit flexible une fois sec
- Résistant aux huiles
- Stabilité au stockage : pas de séparation des phases
- Pas filandrage

4) Consignes d'utilisation

- Nettoyer la surface avec le nettoyant adhésif général 3M™ 08984.
- Pour une meilleure adhérence, abraser la surface.
- Sur le métal nu, utiliser un primaire de protection anticorrosion (1 ou 2 composants), le laisser durcir, abrader et nettoyer la surface avant d'appliquer le mastic brossable.
- Appliquer le 08537 avec la brosse nylon 3M™ 08540, ou à l'aide d'une spatule, appliquer le produit sur le joint de recouvrement.
- Une reprise est possible pendant quelques minutes.
- Le durcissement du mastic s'effectue à température ambiante ou en utilisant le durcissement forcé.

5) Stockage

Conditions de stockage	Conserver dans un endroit frais et sec. Pour un meilleur résultat, stocker et appliquer le matériau à température ambiante (15 °C - 30 °C). La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.
Durée de conservation	24 mois à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consulter le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur le pot/la cartouche.

6) Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité ou contacter votre département toxicologie 3M.

Le mastic à la brosse 3M™ 08537/08538 est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait

être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarrosserie</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarrosserie</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2024. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés