



Automotive Aftermarket Division

3M™ 08537 Strijkit

1) Artikelnummers

3M 08537 : Blik van 1 liter
3M 08540 : Nylon kwast

2) Beschrijving en gebruik

Aanbrengen rond schokbrekerhuizen, binnenkant van de achterbak, bodemplaten, rond de accu, langs rand tussen deurbekleding/chassis.
Afdichtnaden die met puntlassen of bouten zijn vastgezet om gemaskeerde staaloverlapping te creëren met het oorspronkelijke ontwerp en goede waterdichte bescherming te bieden.
Oppervlak voorbehandelen met een roestwerende primer, ruw maken door schuren, reinigen en de kwastbare strijkit aanbrengen.

3) Fysieke eigenschappen

Basis	Synthetisch rubber
Kleur	Grijs
Oplosmiddel	Aromaten, alkanen, tolueenvrij < 29 %
Consistentie	Romige pasta
Vastestofgehalte	Ongeveer 71 %
Kleefvrije tijd	Ongeveer 3 tot 5 minuten
Overspuitbaarheid	24 uur met luchtdrogende verven (RT 50 %H) 3 uur met geforceerde droging 60 °C
Temperatuurbestendigheid	-25 °C tot +70 °C
Temperatuur voor aanbrengen	+15 °C tot +35 °C.

- Niet lopend
- Eenvoudig strijkbaar - overstrijkbaar
- Goed behoud van strijkstrepen
- Blijft flexibel na drogen
- Oliebestendig
- Opslagstabiliteit: geen scheiding van stoffen
- Geen draden



Technische specificaties

Ingangsdatum: 22/05/2024 Vervangt: 12/07/2017

4) Gebruiksaanwijzing

- Reinig het oppervlak met 3M 08984 Universeel oplos- en reinigingsmiddel.
- Voor een betere hechting kunt u het oppervlak schuren of met primer behandelen
- Gebruik op kaal metaal een roestwerende primer (1 of 2 componenten), laat deze uitharden, schuur en reinig het oppervlak voordat u de afwerkbare kit aanbrengt.
- (Voor 08537) Breng met een 3M08540 Nylon kwast het product aan op de overlapnaad of een spatel.
- (Voor 08538) Spuit kit op de overlapnaad. Strijk het product uit met een nylon kwast.
- U hebt nog een paar minuten om bij te werken.
- Het uitharden van de kit gebeurt bij kamertemperatuur of met behulp van een bron die de verwarming van het product kan versnellen.

5) Opslag

Opslagomstandigheden	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15 °C - 30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50 °C.
Houdbaarheid	Onder normale opslagomstandigheden 24 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op het blik/de patroon.

6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

De 3M™ 08537/08538 Strijkit is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).



Technische specificaties

Ingangsdatum: 22/05/2024 Vervangt: 12/07/2017

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

© 3M 2024. 3M zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden