



3M™ PPS™ シリーズ2.0 アダプター スプレーガン対応表

スプレーガン メーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
Accuspray	7	S7	26008
Accuspray	07HS	S7	26008
Accuspray	10g	S7	26008
Accuspray	10gp	S7	26008
Accuspray	10	S18	26054
Accuspray	12s	S18	26054
Accuspray	19	S18	26054
Accuspray	19c	S18	26054
Accuspray	12sz	S3	26131
Accuspray	PerforMax 05-100 Primer	S9	26016
Accuspray	PerforMax 05-300 Mini	S21	26105
ADIR	Gravity Series	S2	26003
Advantage	90115	S2	26003
Aerometal	Super Fura 34	S6	26007
Aerometal	2100 ECO&T	S6	26007
Aerometal	Victoria 92	S6	26007
Aerometal	2015 ECO&T	S6	26007
Aerometal	2016	S6	26007
AES	150	S2	26003
AirGunsa	AZ3 HV	S6	26007
AirGunsa	AZ3 HTE	S6	26007
AirGunsa	AZ3 HTE 2	S43	26139
AirVerter	CT-100 Mini	S21	26105
AirVerter	GG-100	S2	26003
AirVerter	MF-3100	S18	26054
American Turbine	223xx series	S18	26054
American Turbine	225xx series	S33	26128
AmPro	AR6025	S2	26003
AmPro	AR6029 Mini	S21	26105
ANI	F1-s HPS	S15	26046
ANI	R1 Mini	S12	26022
Apollo	A5011	S18	26054
Apollo	A5125	S18	26054
Apollo	A5510	S18	26054
Apollo	A5610	S18	26054
Apollo	A7500	S18	26054
Apollo	A5520 Mini	S23	26109
Apollo	A8200	S10	26017
Apollo	A8400	S10	26017
Astro	Euro HE 103	S9	26016
Astro	Euro HE 105	S9	26016
Astro	Euro HE 107	S9	26016
Astro	Euro HE 109	S9	26016
Astro	Euro HV 103	S9	26016
Astro	Euro HV 105	S9	26016
Astro	Euro HV 107	S9	26016
Astro	Euro HV 109	S9	26016
Astro	EVO 4014	S2	26003
Astro	EVO 4018	S2	26003
Astro	M-Star	S2	26003
Astro	Quantum Ultra Light	S2	26003
Astro	Star QUL	S2	26003

スプレーガン メーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
Astro	Euro Pro	S27	26119
Astro	4020 Mini	S21	26105
Astro	GF6S Mini	S21	26105
Astro	GF6S Mini HVLP	S21	26105
Asturo	ECO/SSP	S18	26054
Asturo	ECO/SX	S2	26003
Asturo	ECO/S	S2	26003
Asturo	Gravity Series	S6	26007
Asturomec	9011 Series	S8	26015
ATD	Gravity Series	S2	26003
ATD	Leonardo 6865	S9	26016
ATD	Leonardo 6872	S9	26016
ATD	Leonardo 6913	S9	26016
ATD	Leonardo 6914	S9	26016
ATD	Leonardo 6915	S9	26016
ATD	Leonardo 6918	S9	26016
ATD	Leonardo 6910 Mini	S6	26007
ATD	6845 Mini	S21	26105
ATD	6900 Series	S2	26003
ATD	6900 Series Mini	S21	26105
Balkamp (NAPA)	Mini	S23	26109
Binks	MGI 1.8 Primer	S15	26046
Binks	115 Mini Siphon	S23	26109
Binks	630	S15	26046
Binks	95G	S15	26046
Binks	95	S18	26054
Binks	95 SL	S18	26054
Binks	95 SLV	S18	26054
Binks	BBR	S15	26046
Binks	BHV	S27	26119
Binks	Cub SL Mini Siphon	S23	26109
Binks	Cub SLG Mini Gravity	S14	26053
Binks	M1-G	S15	26046
Binks	Mach 1	S18	26054
Binks	Mach 1SL	S18	26054
Binks	Mach 1 Featherlite	S18	26054
Binks	Model 2001	S18	26054
Binks	Model 2001 SS	S18	26054
Binks	Model 2001 V	S18	26054
Binks	Model 7	S18	26054
Binks	SV-100 Gravity	S11	26018
Binks	SV-100 Siphon	S18	26054
Binks	SV-50 Pro Series	S27	26119
C.A. Technologies	Jaguar J100H	S2	26003
C.A. Technologies	Jaguar SLP	S2	26003
C.A. Technologies	Jaguar 100C	S2	26003
C.A. Technologies	Jaguar 300C	S2	26003
C.A. Technologies	Panther P100G	S18	26054
C.A. Technologies	Techline T3	S2	26003
C.A. Technologies	Techline TJR	S21	26105
C.A. Technologies	CAT X Gravity Series	S27	26119
Campbell Hausfeld	DH-6500	S2	26003



3M™ PPS™ シリーズ2.0 アダプター スプレーガン対応表

スプレーガン メーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
Campbell Hausfeld	DH-7800	S2	26003
Campbell Hausfeld	DH-7900	S2	26003
Campbell Hausfeld	Mini Siphon	S23	26109
CAPspray	Maxum Elite II Bottom Feed	S18	26054
CAPspray	Maxum Elite II Gravity Feed	S7	26008
CAPspray	CS 3100	S18	26054
CAPspray	CS 5100	S18	26054
CAPspray	CS 8100	S18	26054
CAPspray	CS 9100	S18	26054
CAPspray	CS 9900	S18	26054
CAPspray	3100H Siphon Series	S18	26054
CAPspray	3100C Siphon Series	S18	26054
CAPspray	3100 Gravity Series	S2	26003
CAPspray	Mini	S21	26105
CarQuest	ProValue 2304-PV	S2	26003
CarQuest	ProValue 2305-PV	S2	26003
Central Pneumatic	Gravity Series	S2	26003
Central Pneumatic	Mini	S21	26105
Central Pneumatic	Professional	S27	26119
Central Pneumatic	Professional Mini	S8	26015
Cornwell	PSG-1200 Mini	S21	26105
Cornwell	PSG-1400	S2	26003
Craftsman	9-15002 Mini	S23	26109
Craftsman	9-15519	S18	26054
Craftsman	9-15531	S2	26003
Craftsman	9-15535 Siphon	S18	26054
Dart Products	AB17G	S2	26003
Dart Products	H827A	S2	26003
Dart Products	H881A	S2	26003
Dart Products	H2000MG Mini	S21	26015
Defynik	Gravity Series	S5	26006
DeVilbiss	Compact Mini HVLP	S14	26053
DeVilbiss	Compact Mini Trans Tech	S14	26053
DeVilbiss	Compact 506 gravity	S15	26046
DeVilbiss	Compact 506 siphon/pressure	S18	26054
DeVilbiss	Compact 507	S18	26054
DeVilbiss	Compact 510 Trans Tech Gravity	S15	26046
DeVilbiss	Compact 510 Trans Tech Siphon	S18	26054
DeVilbiss	CVi 522G	S15	26046
DeVilbiss	CVi 620G	S15	26046
DeVilbiss	CVi 620GW	S15	26046
DeVilbiss	dRd	S15	26046
DeVilbiss	DV1	S15	26046
DeVilbiss	DV1S Smart Repair Gun	S14	26053
DeVilbiss	EGA-503 Mini Siphon	S23	26109
DeVilbiss	EXL 620G	S15	26046
DeVilbiss	Finishline NTL-1261	S4	26005
DeVilbiss	Finishline FLG4 gravity models	S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG4 siphon models	S18	26054
DeVilbiss	Finishline FLG-635	S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-615	S15	26046
DeVilbiss	Finishline FLG-647-WB	S15	26046



3M™ PPS™ シリーズ2.0 アダプター スプレーガン対応表

スプレーガン メーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
DeVilbiss	DEMI / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	DEMI 2 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	GTI - PRO Lite	S15	26046
DeVilbiss	GTI - PRO / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	GTI - PRO Lite	S15	26046
DeVilbiss	JGX-502 LVMP / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	JGX-502 / 吸上げ式	S19	26103
DeVilbiss	JJ / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	JJ-K / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	JJ / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	JUPITER K / 吸上げ式	S18	26054
DeVilbiss	JUPITER - R / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	JUPITER PRO / サイドカップ重力式	S42	26138
DeVilbiss	LUNA - W / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA - PRO / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA - C / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA-C / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA - L / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA-L / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA - R / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA-K / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA - 2i / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA MARK-II-R / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA MARK-II-R / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA MARK-II-R PLUS / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA MARK-II-R PLUS / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA MARK-II-K / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA MARK-II-K / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA MARK-II-W / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA MARK-II-W / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	LUNA MARK-II-i / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	LUNA MARK-II-i / 吸上げ式	S25	26116
DeVilbiss	MSA522 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
DeVilbiss	MSA512 / 吸上げ式	S19	26103
DeVilbiss	NEPTUNE	S15	26046
DeVilbiss	NEPTUNE / 吸上げ式	S19	26103
DeVilbiss	Pri PRO Lite	S15	26046
DeVilbiss	GPG - PR10	S15	26046
DeVilbiss	PRO Lite	S15	26046
DeVilbiss	PRO Lite - S	S14	26053
DeVilbiss	TEKNA QuickClean	S15	26046
DeVilbiss	TEKNA Copper	S15	26046
DeVilbiss	TGHV530	S18	26054
DeVilbiss	EXL 520S	S18	26054
DeVilbiss	EGHV-531 Mini	S23	26109
DeVilbiss	TGHV-635 Mini	S10	26017
DeVilbiss	VTX	S18	26054
Dura-Block	AF900K	S2	26003
Dura-Block	007 Extreme Performance	S2	26003
Dura-Block	Mini	S21	26105
Durr	EcoGun 119	S44	26141
Durr	EcoGun 910	S44	26141

スプレーガン メーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
DUX	Gravity Series	S5	26006
Earlex	HV5000	S18	26054
Earlex	Sprayport Pro-8 GrAVITY Feed HVLP	S15	26046
Ecco	652-S	S15	26046
Eclipse	8200	S18	26054
Eminent	E13	S6	26007
Evercraft (NAPA)	BK7703758	S2	26003
Fuji	T-70	S18	26054
Fuji	XPC	S18	26054
Fuji	M-Model	S18	26054
Fuji	MPX-30 Siphon	S18	26054
Fuji	LX-20 Pressure	S18	26054
Fuji	XT	S18	26054
Fuji	XT-2	S18	26054
Fuji	T75G	S2	26054
Fuji	MPX-30 Gravity	S2	26003
Fuji	LX-20 Gravity	S2	26003
Fuji	Touch Uyp Spray Gun (9622)	S23	26109
Fuji	G-XPC	S24	26110
Fuji	GT-X2	S24	26110
Goni	321	S2	26003
Graco	600 Side Cup Mount	S10	26017
Graco	AirPro Gravity	S37	26132
Graco	AirPro Siphon	S18	26054
Graco	Delta GF	S15	26046
Graco	LT100 Mini	S21	26105
Graco	LT200	S2	26003
Graco	LT300	S2	26003
Graco	FinishPro HVLP Edge	S18	26054
Grip	H827W	S2	26003
Grip	Mini	S21	26105
Grizzly	H7669	S2	26003
Husky	HDS-540 Mini	S23	26109
Husky	HDS-550 Mini	S23	26109
Husky	HDS-650	S18	26054
Husky	HDS-780	S2	26003
Husky	HDS-790	S2	26003
Husky	HDS-890 Pro	S2	26003
Ingersol Rand	200G	S21	26105
Ingersol Rand	210G	S2	26003
Ingersol Rand	270G	S2	26003
Ingersol Rand	9115	S30	26126
Ingersol Rand	PF260 PowerForce	S30	26126
Iwata	LPH-101 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	W200	S42	26138
Iwata	W-100 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	W-100 / 吸上げ式	S25	26116
Iwata	W-101 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	W-101 / 吸上げ式	S25	26116
Iwata	W-101 極み (Kiwami) / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	W50 極み / ミニ	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	W-101 美粧シリーズ / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
Iwata	丸吹きガン RG-2 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	丸吹きガンRG-3L / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Supernova WS-400 HD	S43	26139
Iwata	Supernova LS-400 Entech-ver RM	S43	26139
Iwata	Supernova LS-400 Entech-ver 関西ペイント	S43	26139
Iwata	CG WJ-400	S43	26139
Iwata	W61 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	W-61 / 吸上げ式	S25	26116
Iwata	HP-G3	S31	26127
Iwata	HP-G5	S31	26127
Iwata	WIDER1 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	WIDER1 / 吸上げ式	S25	26116
Iwata	WIDER2 / サイドカップ 重力式	S42	26138
Iwata	WIDER2 / 吸上げ式	S19	26103
Iwata	WIDER2L / サイドカップ 重力式	S42	26138
Iwata	WIDER2L / 吸上げ式	S19	26103
Iwata	Kiwami - 1 / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Kiwami - 1 RT / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Kiwami - 1 関西ペイント / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Kiwami - 1 RT aqua / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Kiwami - 1 RT Clear / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Kiwami - 1 (旧美粧シリーズ) / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
Iwata	Kiwami3 WB / センターカップ 重力式	S43	26139
Iwata	Kiwami4 WB / センターカップ 重力式	S43	26139
Iwata	Kiwami4 WBX / センターカップ 重力式	S43	26139
Iwata	Kiwami - 1 / 吸上げ式	S25	26116
Iwata	WIDER3 / センターカップ 重力式	S43	26139
Iwata	WIDER4 / センターカップ 重力式	S43	26139
Iwata	WIDER4L / センターカップ 重力式	S43	26139
Jafe (Spain)	Activa 5500G	S2	26003
Jafe (Spain)	Activa 4400G	S5	26006
Jafe (Spain)	Prima 80G	S5	26006
Jafe (Spain)	Prima 100G	S5	26006
Jet	Jat-500	S2	26003
Jet	Jat-500	S2	26105
Jobsmart	HVLP	S2	26129
Jonnesway	JA-6111	S2	26003
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG	S2	26003
Kobalt (Lowe's)	KC-577HG	S2	26003
Kobalt (Lowe's)	SGY-AIR86	S2	26003
Kobalt (Lowe's)	SGY-AIR88	S2	26003
Kobalt (Lowe's)	SGY-AIR87	S24	26110
Kobalt (Lowe's)	KC-588CSCG	S24	26110
Kobalt (Lowe's)	KC-599CS Siphon	S18	26054
Krautzberger	HS-25	S28	26120
Krautzberger	SM-901	S28	26120
Krautzberger	Mignon 3	S5	26006
Kremlin	M21-G	S6	26007
Kremlin	M22	S6	26007
Kremlin	Hti-G	S6	26007
Kremlin	S3G HPA	S6	26007
Lex-Aire	Pro Series RS gravity	S35	26130

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
PRO-TEK	2500 Mini	S21	26105
PRO-TEK	2550 Mini	S21	26105
PRO-TEK	2600	S2	26003
PRO-TEK	4000GH	S2	26003
PRO-TEK	764x	S2	26003
ProValue (Carquest)	2304-PV	S2	26003
ProValue (Carquest)	2305-PV	S2	26003
Sagola	403-G	S5	26006
Sagola	433-G	S5	26006
Sagola	434-G	S5	26006
Sagola	444-G	S5	26006
Sagola	3300-G	S5	26006
Sagola	4600	S32	26136
Sagola	4100-G	S5	26006
Sagola	4200-G	S5	26006
Sagola	Classic Pro	S5	26006
Sagola	Mini Extreme	S5	26006
Sagola	4400 Xtreme	S32	26136
Sagola	4500 Xtreme	S32	26136
Sagola	4100 GTO	S32	26136
Sagola	Junior G	S13	26043
Sagola	Classic LUX	S6	26007
Sagola	475 Mini	S12	26022
SATA	Dekor 2000	S12	26022
SATA	KLC-B	S9	26016
SATA	KLC-P	S9	26016
SATA	KLC-RP	S9	26016
SATA	KL-Primer	S5	26006
SATA	LM 2000 B	S9	26016
SATA	LM 2000 K	S9	26016
SATA	LM 2000 H RP	S18	26054
SATA	LM-92	S9	26016
SATA	MCB Primer	S9	26016
SATA	MCB-90	S9	26016
SATA	MCB-93	S5	26006
SATA	Minijet 1	S12	26022
SATA	Minijet 2	S12	26022
SATA	Minijet 3	S12	26022
SATA	Minijet 4 HVLP QCC	S41	26137
SATA	Minijet 4400 B HVLP QCC	S40	26135
SATA	Minijet 4400 B RP QCC	S40	26135
SATAjet	100 BF HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	100 BF RP QCC	S40	26135
SATAjet	100 BP QCC	S40	26135
SATAjet	2000 HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	2000 RP QCC	S40	26135
SATAjet	1000 B HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	1000 B RP QCC	S40	26135
SATAjet	3000 HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	3000 B HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	3000 RP QCC	S40	26135
SATAjet	3000 B RP QCC	S40	26135

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
SATAjet	4000 B HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	4000 RP QCC	S40	26135
SATAjet	5000 B HVLP QCC	S40	26135
SATAjet	5000 RP QCC	S40	26135
SATAjet	5000 B Phaser	S40	26135
SATAjet	5000 B Phaser RP	S40	26135
SATAjet	90-2 HVLP	S9	26016
SATAjet	90-2 RP	S9	26016
SATAjet	B	S2	26003
SATAjet	B NR-92	S2	26003
SATAjet	B NR-95	S2	26003
SATAjet	H	S18	26054
SATAjet	NR2000 HVLP	S9	26016
SATAjet	NR 2000 RP	S9	26016
SATAjet	90	S9	26016
SATAminijet	3000 B HVLP QCC	S41	26137
SATAjet	1000S-RP-J13W-S / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
SATAjet	1000S-RP-J13blue / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
SATAjet	1400S / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
SATAjet	KLC	S9	26016
SATAjet	MC-B	S9	26016
SATAjet	X5500 RP QCC	S40	26135
SATAjet	X5500 HVLP QCC	S40	26135
SATAminijet	3 HVLP	S12	26022
SATAminijet	4 HVLP SR	S41	26137
SATAminijet	4400 B HVLP SR QCC	S41	26137
SATAminijet	4400 B RP SR QCC	S41	26137
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	S15	26046
Sharpe (Graco)	555 Mini Siphon	S23	26109
Sharpe (Graco)	775 Siphon	S18	26054
Sharpe (Graco)	Cobalt HVLP (Euro)	S15	26046
Sharpe (Graco)	Cobalt HVLP (USA)	S11	26018
Sharpe (Graco)	F inex FX1000 M in i	S27	26119
Sharpe (Graco)	Finex FX2000 Conventional	S27	26119
Sharpe (Graco)	F inex FX3000 HVLP	S27	26119
Sharpe (Graco)	FX-100 Mini	S21	26105
Sharpe (Graco)	FX-200 Convent ional	S2	26003
Sharpe (Graco)	FX-300 HVLP	S2	26003
Sharpe (Graco)	MFG Mini	S20	26104
Sharpe (Graco)	MPF Mini	S20	26104
Sharpe (Graco)	Plat inum HVLP	S11	26018
Sharpe (Graco)	Razor (Chrome finish gun body)	S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor Pr imer (blue fin ish gun body)	S11	26018
Sharpe (Graco)	Razor Compliant Waterborne	S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor HVLP for Metallics	S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor HVLP Waterborne	S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor LVLP	S37	26132
Sharpe (Graco)	Razor Siphon	S18	26054
Sharpe (Graco)	SGF-98	S11	26018
Sharpe (Graco)	Titanium T-1 CG COMPLIANT	S11	26018
Sharpe (Graco)	Titanium T-1 HVLP	S11	26018
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Mini)	S21	26105

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	S2	26003
Snap-On	BF900EXC14	S11	26018
Snap-On	BF700HPG15	S11	26018
Snap-On	BF900EXC3	S11	26018
Snap-On	EXC6	S11	26018
Snap-On	EXCG3	S11	26018
Snap-On	Blue Point BF325 Mini	S21	26105
Snap-On	Blue Point BF350	S11	26018
Snap-On	Blue Point BF813	S11	26018
Snap-On	Blue Point BF815	S11	26018
Snap-On	Blue Point BLP10	S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP13	S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP14	S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP15	S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP16	S27	26119
Snap-On	Blue Point BLP18	S27	26119
Snap-On	Blue Point BLPK 14	S44	26141
Snap-On	Saber II BF814A	S11	26018
Snap-On	BF400 Mini	S23	26109
Snap-On	BF515 Mini	S20	26104
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	S24	26110
Snap-On	BF590 Siphon	S18	26054
Snap-On	BF595 Siphon	S18	26054
Spanesi	Slim	S8	26105
Spectrum	Professional SP-HTE	S2	26103
Spectrum	Professional SP-HVLP	S2	26103
Spectrum	Black Widow HVLP	S9	26016
Spectrum	Black Widow HTE Compliant	S9	26016
Spitznagel	W2000A	S2	26003
Spray-It	522	S2	26003
Star	SV-106T/J Mini	S21	26105
Star	III	S2	26003
Sunex	9002A	S2	26003
Sunex	9004A	S2	26003
Titan	Vaper 1.0mm Mini	S21	26105
Titan	Vaper 1.4mm Base/Clear	S2	26003
Titan	Vaper 1.7mm Primer	S2	26003
TranStar	6613	S2	26003
TranStar	6614	S2	26003
TranStar	6617	S2	26003
TranStar	6618 Mini	S21	26105
TranStar	7713	S27	26119
TranStar	7714	S27	26119
TranStar	7718	S27	26119
TranStar	Series 2	S7	26008
Trem Pro	Gravity Series	S2	26003
U-Pol	Maximum	S2	26003
U-Pol	Maximum Mini	S21	26105
Wagner	NBC	S18	26054
Walcom	Genesi	S9	26016
Walcom	GEO F/X	S8	26015
Walcom	Geo THE	S9	26016

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
Walcom	EGO HVLP Detail Gun	S8	26015
Walcom	Slim Kombat	S9	26016
Walcom	STM Mini	S2	26106
Walther Pilot	Pilot IV	S6	26007
Walther Pilot	Pilot Mini HD	S6	26007
Walther Pilot	Pilot Mini MD	S6	26007
Walther Pilot	Pilot Maxi	S6	26007
Warwick	827-C	S9	26016
Warwick	878	S9	26016
Warwick	828-C	S2	26105
Warwick	Mini	S2	26105
Warwick	861-C	S2	26003
Warwick	863	S2	26003
Warwick	H881W	S2	26003
Warwick	881H	S2	26003
Warwick	904H	S2	26003
Warwick	980 HVLP	S3	26132
Warwick	980 WB HVLP	S3	26132
恵宏製作所	NEO 77	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	GR210	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	恵天	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	Feel スーパーパフォーマンススプレーガン G	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	Feel スーパーパフォーマンススプレーガン LG	S42	26138
恵宏製作所	Feel スーパーパフォーマンススプレーガン S	S25	26116
恵宏製作所	Feel スーパーパフォーマンススプレーガン LS	S19	26103
恵宏製作所	Feel LG	S42	26138
恵宏製作所	Feel G	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	Feel S	S25	26116
恵宏製作所	Feel LS	S19	26103
恵宏製作所	ATOM / サイドカップ 重力式	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	ATOM / 吸上げ式	S25	26116
恵宏製作所	Forte	S9	26016
恵宏製作所	Feel Hybrid Gシリーズ	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	Feel Hybrid LGシリーズ	S42	26138
恵宏製作所	Feel RAPTOR	S42	26138
恵宏製作所	Feel ハイパフォーマンススプレーガン G	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	Feel ハイパフォーマンススプレーガン S	S25	26116
恵宏製作所	Feel ハイパフォーマンススプレーガン LS	S19	26103
恵宏製作所	Feel LG	S42	26138
恵宏製作所	GR - 310 Feel サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	GR - 310 Feel 吸上げ式	S25	26116
恵宏製作所	GR- 310 Feel 吸上げ式	S19	26103
恵宏製作所	GR - 310 Feel タイプ ATOM / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	GR - 310 Feel タイプ ATOM / 吸上げ式	S25	26116
恵宏製作所	GR - 310 ハイブリッド / GR - 310 サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
恵宏製作所	GR - 310 ハイブリッド 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	F55 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	F21 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	F21 / 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	F21L / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	F21L / 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	F110 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
明治機械製作所	F110L / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	F10L / 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	F210L / 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	F110-S-ST-SST / 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	FINER SPOT / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER II / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER II PLUS / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FM II - GR - G / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	F - ZERO / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	F - ZERO / 吸上げ式	S25	26116
明治機械製作所	FINER FORCE B / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER FORCE T / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER FORCE R / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER FORCE WB / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
明治機械製作所	FINER CORE	S15	26046
近畿製作所	CREAMY (KL)63 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	CREAMY (KL)63 / 吸上げ式	S25	26116
近畿製作所	C (KL) 63W / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	C (KL) 63W / 吸上げ式	S19	26103
近畿製作所	CREAMY(K) 3A / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	CREAMY(K) 5A / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140

スプレーガンメーカー	モデル	PPS™ 2.0 アダプター	PN
近畿製作所	CREAMY (KP)7S / 吸上げ式	S25	26116
近畿製作所	CREAMY 97 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	CREAMY 97 / 吸上げ式	S19	26103
近畿製作所	EVO / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	EVO / 吸上げ式	S25	26116
近畿製作所	K-80 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	K-80 / 吸上げ式	S25	26116
近畿製作所	KX-3 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	KIXS - GW / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
近畿製作所	K - IXS - SW / 吸上げ式	S25	26116
大塚刷毛	O-Light GUN M/C/H type, サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
大塚刷毛	マルT デカヘッド GR-21-DH / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
大塚刷毛	O-Light IIGUN / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
大塚刷毛	O-Light IIGUN / 吸上げ式	S25	26116
大塚刷毛	O-Light GUN / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
大塚刷毛	O-Light GUN / 吸上げ式	S25	26116
大塚刷毛	O-Light GUN / 圧送式	S25	26116
進勇商事	スーパー オレノ8 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
進勇商事	バック530-8(8C) サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140
進勇商事	イサムLPH 300-S3-1	S6	26007
進勇商事	スーパー オレノ5 / サイドカップ重力式	S10 / S45	26017 / 26140

詳細については、3M代理店または正規代理店に
お問い合わせください、
またはgo.3M.com/Collision_PPS_JPをご覧ください

スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部

〒141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
Web: go.3M.com/Collision_PPS_JP

カスタマーコールセンター
ナビダイヤル: 0570-011-211
受付時間のご案内
9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

AAD-365-A



メールアドレスをご登録いただくと、自動車補修の新製品
やWeb セミナー等に関する情報をいち早くお届けします。
お申し込みはこちら

go.3M.com/4YC3

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとし、売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3MおよびPPSは3M社の商標です。© 3M 2024. All rights reserved