

Guide de vente pour les Têtes de pulvérisation à gravité finition fine à haute performance 3M^{MC}

Un rendement de qualité à son meilleur.

UTILISATION

Dans un secteur qui exige la vitesse, tout comme votre attente d'une finition de qualité, il n'y a pas de temps pour les compromis. Le matériel de pulvérisation doit être adapté à vos compétences et à votre rythme de travail en tant que peintre lorsqu'une finition plus fine est nécessaire.

Découvrez les Buses de finition fine à haute performance 3M^{MC} pour le Pistolet de pulvérisation à haute performance 3M^{MC}. Une technologie innovante de buse à changement rapide, désormais adaptée à la pulvérisation de certains des revêtements les plus difficiles. Elles permettent d'optimiser la correspondance des couleurs et d'appliquer des couches transparentes comme du verre. Profitez d'une finition de qualité supérieure avec la vitesse, la qualité et l'atomisation fine que vous recherchez.

AVANTAGES

Finition de qualité supérieure

L'art d'une bonne réparation réside dans sa capacité à s'adapter à la finition existante – de manière homogène et invisible. La combinaison d'un débit élevé, d'une atomisation fine et de l'uniformité du motif permet d'obtenir une finition lisse et homogène.

Atomisation uniforme

Optimisé pour une excellente atomisation afin de vous aider à harmoniser efficacement les couleurs et les textures les plus difficiles. Grâce aux dernières technologies de revêtement, l'atomisation précise permet d'obtenir la finition la plus fine de votre choix.

Application plus rapide*

La combinaison de vitesse et de qualité que vous exigez. Découvrez une application facile et une épaisseur atteinte plus rapidement. Appliquez même les revêtements les plus difficiles, sans compromettre une finition de qualité.

* Par rapport aux buses HVBP.

Buses remplaçables innovantes

Le secret réside dans notre technologie de buse interchangeable évoluée, offert en trois formats différents de 1.2 à 1.4. Chaque tête d'atomisation pour finition fine est optimisée pour un transfert plus efficace et une atomisation plus fine afin de s'attaquer aux derniers revêtements les plus difficiles.

- ✓ Changez régulièrement pour obtenir le même rendement qu'avec une tête neuve
- ✓ Convient aux produits PPS^{MC} 3M^{MC} de Série 2.0
- ✓ Pulvérisez une gamme complète de revêtements automobiles



Apprêts/
revêtements



Couches de fond**



Couches
transparentes

Apprêt à forte épaisseur
Apprêt surfaçant
Apprêt humide pour surface humide
Apprêt de scellement
Lustre direct
Couche de finition à une seule étape
Couleur à base de solvant
Couche transparente
Couche de base à base d'eau
Apprêts UV
Enduits intermédiaires / à effet

	1.4	1.3	1.2
Apprêt à forte épaisseur	●		
Apprêt surfaçant	●		
Apprêt humide pour surface humide	●	●	
Apprêt de scellement	●	●	
Lustre direct	●		
Couche de finition à une seule étape	●		
Couleur à base de solvant	●	●	
Couche transparente	●	●	●
Couche de base à base d'eau		●	●
Apprêts UV		●	●
Enduits intermédiaires / à effet		●	●

** Lorsque l'atomisation supplémentaire est souhaitée par rapport au système HVBP, comme l'harmonie des couleurs ou les couches de base recommandant une technologie conforme pour l'application.




Le pistolet de pulvérisation, réinventé

Le Pistolet de pulvérisation à haute performance 3M^{MC} est une révolution en matière de technologie des pistolets de pulvérisation qui offre le meilleur rendement de pulvérisation avec une productivité inégalée.

Spécifications

Consommation d'air : 370 l/min standard (13 pi³/min standard)
Pression d'admission d'air recommandée : 2,0 bar (29 lb/po²)
Température d'utilisation maximale : 50 °C (122 °F)
Pression de fonctionnement maximal : 10 bar (145 lb/po²)
Poids : 238 g (13,3 oz)
Admission d'air : 1/4 BSP/NPS
Tailles d'orifice des buses : 1.2, 1.3, 1.4



Pistolets et systèmes de pulvérisation	
Produit	N° de pièce
Système de pistolet de pulvérisation finition fine à haute performance 3M ^{MC} (1 pistolet de pulvérisation, 1 soupape de régulation d'air, 1 collier verrouillable, 15 têtes de pulvérisation à alimentation par gravité, 1 Godet de mélange PPS ^{MC} 3M ^{MC} de Série 2.0, 5 couvercles et doublures, 3 bouchons d'étanchéité)	26978
Pistolet de pulvérisation à haute performance 3M ^{MC} (Pistolet de pulvérisation et soupape de régulation d'air)	26832

Trousse de recharge pour têtes de pulvérisation à gravité finition fine			
Couleur	Taille	Quantité	N° de pièce
Bleu	1.2	5	26912
Vert	1.3	5	26913
Orange	1.4	5	26914



Division du marché après-vente
pour l'automobile
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577

Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez le site Web
3M.ca/PistoletPulvérisationCarrosserie

Sélection et utilisation des produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit 3M lors d'un usage particulier. Par conséquent, il incombe au client seul d'évaluer (y compris, mais sans s'y limiter, l'adaptation à l'emploi et l'adéquation de l'utilisation), de choisir et d'utiliser correctement les produits 3M. Les produits de protection doivent toujours être choisis et utilisés conformément à tous les règlements et à toutes les normes applicables (p. ex., OSHA, ANSI et autres) après avoir effectué une évaluation adéquate des dangers. Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M peut provoquer des blessures, des problèmes de santé, la mort et/ou causer des dommages matériels. Mettre au rebut les têtes de pulvérisation, les résidus de peinture/de revêtements, les contenants/matériaux et le système conformément aux réglementations locales.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

3M, 3M Science. Au Service de la Vie. et PPS sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 2024, 3M. Tous droits réservés. 2404-27370 E 60-4405-0133-0