



技术数据表

3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP100 Clear



附加信息



监管信息

产品说明

3M™Scotch-Weld™环氧胶粘剂DP100是一种双组份胶粘剂, 具有快速固化性和可加工性。3M™Scotch-Weld™环氧胶粘剂100 B/A或100 NS B/A以大型容器的形式提供。

产品特点

- 易混合
- 流动性高
- 快速固化
- 符合UL 94 HB的要求

技术信息说明

以下技术信息和数据均为代表值或典型值, 不应作为产品规范使用。

典型未固化物理性能

属性名称	数值
颜色	透明 ¹
按重量计算的混合比(B: A)	1:0.98
按体积计算的混合比(B: A)	1:1

¹ 颜色有可能发生变化, 从近乎白色到黄色/琥珀色。粘结性能不受颜色变化影响。

属性名称	测试方法	温度	数值
主剂树脂			环氧树脂
主剂净重			9.5 — 9.9 lb/gal
加速器净重			9.2 — 9.6 lb/gal
主剂粘度	3M C1d	27 °C	8,000-15,000 cP ¹
促进剂粘度	3M C1d	27 °C	9,000-16,000 cP ¹

¹ Brookfield RVF, 6号主轴, 转速20rpm。1分钟后进行测量。

典型混合物理性能

属性名称: 强度形成速度

基材: 蚀刻铝

温度: 22 °C

测试方法: ASTM D1002, ISO 4587

静置时间	数值
10 最低	0 lb/in ² ¹
20 最低	400 lb/in ² ¹

¹ 1 英寸宽 1/2 英寸重叠剪切样本。2 块 0.063 英寸厚、4 英寸 x 7 英寸的 2024T-3 复合铝板粘合并在 24 小时后切割 1 英寸宽的样品。700 万粘合线。夹具分离速率 0.1 英寸/分钟

属性名称	测试方法	温度	数值
可使用时间			5 最低 ¹
操作时间, 10g混合量	3M C548	22 °C	5 最低 ²
初固时间 (分钟)		22 °C	15 — 20 最低 ³

- ¹ 将粘合剂涂到基材上之后，在粘合必须闭合和固定之前允许的最长时间。固化时间近似并取决于胶粘剂温度。热熔胶：约1/8英寸熔融粘合剂珠在非金属表面上的粘合范围。
- ² 程序包括定期测量 10 克混合物质的铺展和浸润性能。该时间近似于 EPX胶枪混合嘴的可用工作寿命。
- ³ 必须达到50 psi搭接剪切强度的最小时间。固化时间为近似值，其受胶粘剂温度影响。

典型物理特性

属性名称	数值
固化后颜色	透明

典型固化特性

温度: 22 °C

属性名称	测试方法	数值
压缩强度	ASTM D695	8,400 lb/in ²
邵氏硬度D	ASTM D2240	82

典型性能特性

属性名称: 剪切强度
 温度: 22 °C
 静置时间: 7 天
 测试方法: ASTM D1002, ISO 4587

基材	表面处理	数值
铝	MEK/研磨/MEK	950 lb/in ² ¹
冷轧钢	MEK/研磨/MEK	1,000 lb/in ² ¹
不锈钢	MEK/研磨/MEK	750 lb/in ² ¹
镀锌钢	MEK/研磨/MEK	900 lb/in ² ¹
铜	MEK/研磨/MEK	950 lb/in ² ¹
黄铜	MEK/研磨/MEK	700 lb/in ² ¹
ABS	IPA擦拭/研磨/IPA擦拭	490 lb/in ² ¹
聚碳酸酯 (PC)	IPA擦拭/研磨/IPA擦拭	250 lb/in ² ¹
丙烯酸(PMMA)	IPA擦拭/研磨/IPA擦拭	100 lb/in ² ¹
纤维强化塑料	IPA擦拭/研磨/IPA擦拭	950 lb/in ² ¹
聚氯乙烯(PVC)	IPA擦拭/研磨/IPA擦拭	330 lb/in ² ¹

¹ 25 毫米 (1") 宽, 12.7 毫米 (1/2") 重叠样品, 25 毫米 (1") x 102 毫米 (4") 基材, 胶层厚度: 0.13-0.20 毫米 (5-8 密耳)
 金属拉伸速度 2.5 毫米/分钟 (0.1 英寸/分钟), 塑料拉伸速度 51 毫米/分钟 (2 英寸/分钟), 橡胶拉伸速度 510 毫米/分钟 (20 英寸/分钟)。
 基材厚度: 钢 1.5 毫米 (60 密尔), 其他金属 1.3-1.6 毫米 (50-64 密尔), 橡胶和塑料 3.2 毫米 (1.25 密尔)
 内聚破坏 (CF)、粘附破坏 (AF)、混合破坏 (MF)、基材破坏 (SF)

属性名称: T-剥离强度
 温度: 22 °C
 静置时间: 7 天
 测试方法: ASTM D1876

基材	表面处理	数值
铝		2 磅/英寸宽 ¹
冷轧钢	MEK/研磨/MEK	2 磅/英寸宽 ¹

¹ 0.032 英寸厚, 5 - 8 密耳宽胶线
 T 形剥离强度为 1 英寸宽键。夹具分离速率 @ 20 英寸/分钟。

典型耐候性能

属性名称: 耐溶剂性

环境条件	数值
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Isopropyl Alcohol 1hr	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Acetone 1hr	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + 1, 1, 1 - Trichloroethane 1hr	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Freon TF 1hr	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Freon TMC 1hr	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + RMA Flux 1hr	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Isopropyl Alcohol 1mo	B ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Acetone 1mo	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + 1, 1, 1 - Trichloroethane 1mo	B ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Freon TF 1mo	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + Freon TMC 1mo	A ¹
24hr @ RT + 2hr @ 71°C (160°F) + RMA Flux 1mo	A ¹

¹ 将固化的动态剪切样品浸入溶剂中并静置后，检查与对照相比的表面侵蚀情况。
A: 不受影响，没有颜色或纹理变化
B: 轻微攻击，表面轻微肿胀。
C: 中度/重度发作，表面极度肿胀。

电性能和热性能

属性名称	测试条件	数值
玻璃化温度 (Tg)	中点	33 °C ¹
热膨胀系数	-40°C ~ 20°C	60 x 10 ⁻⁶ m/m/°C ²
热膨胀系数	60°C ~ 120°C	209 x 10 ⁻⁶ m/m/°C ²

¹ 使用DSC分析仪，按照每分钟上升68°F(20°C)的加热速率测定玻璃化温度(Tg)。第二热值给定。
² 热膨胀系数 使用 TMA 分析仪测定，加热速率为每分钟 10°C。给出第二个热值。

温度: 22 °C

属性名称	测试方法	数值
体积电阻率	ASTM D257	3.5 x 10 ¹² Ω-cm

操作/应用信息

使用说明

1. 为了达到最理想的结构粘接强度，应彻底清除基面上的油漆、氧化膜、油脂、灰尘、脱模剂及其它污染物。但表面处理的程度应根据用户的粘合强度和耐环境老化性能要求而定。对于普通基材上的特定表面处理方法，参见以下有关表面处理的章节。

2. 使用手套，尽量减少皮肤与胶粘剂的接触。

3. 这些产品包含两个组分。

混合和施涂

针对Duo-Pak卡式胶筒--48.5 ml

3M™Scotch-Weld™DP100和DP100

NS胶粘剂灌装于包含双针管的Duo-Pak卡式胶筒内提供，该塑料胶筒是3M™Scotch-Weld™EPX™涂胶器系统的组成部分。使用时，仅需将双组分卡式胶筒插入EPX胶枪，然后轻轻压下扳机使推杆进入胶筒。然后移除Duo-Pak卡式胶筒盖子，挤出少量胶粘剂，确保Duo-Pak卡式胶筒两侧胶流均匀、顺畅。如需将组分A和组分B同时混合，应将EPX胶枪混合嘴安装到双组分卡式胶筒上，然后开始涂抹胶粘剂。若要手动混合，应挤出适量胶粘剂，然后充分搅拌。颜色一致后，继续搅拌约15秒。

针对Duo-Pak卡式胶筒--200/400ml

竖直拿好胶筒，拧下塑料螺母，将塞子从Duo-Pak胶盒移除。拆下塞子和塑料螺母间的金属盘以便于安装混合嘴。必要时，对出胶口进行清理。安装混合嘴，使用塑料螺母进行固定。将胶筒放进EPX胶枪。挤出少量胶粘剂胶合剂，确保两个组分均匀出胶。将胶粘剂施涂在洁净、干燥的表面，拼接基材，然后进行固定直至胶粘剂初固（20分钟@75°F【24°C】）。涂胶完成后将喷嘴连接并存放。再次使用前更换喷嘴。

对于大小包装

根据典型未固化特性章节中指定的比例，按照重量或体积充分混合。颜色一致后，继续搅拌约15秒。

4. 将胶粘剂均匀地施涂在两个待粘合表面上，实现最大粘合强度。

5. 应在5分钟内施涂到基材上。更大的胶量和/或更高的温度将会减少操作时间。

6. 将涂有胶粘剂的表面贴合在一起，在60°F(16°C)或更高温度条件下固化，直至完全牢固。加热至200°F(93°C)能够加快固化速度。在75°F(24°C)温度下，24-48小时内，这些产品将完全固化。

7. 在固化过程中防止零件移动。有必要施加接触压力。3-5mil的胶层可以获得最大剪切强度。

8. 可使用酮类溶剂*清理过量的未固化胶粘剂。

*注：使用溶剂时，应熄灭所有火源，遵守制造商提供的防范措施和使用说明。

胶粘剂覆盖率：0.005英寸厚的胶层覆盖面积通常为320平方英尺/加仑。

表面处理

为了达到最理想的结构粘接强度，应彻底清除基面上的油漆、氧化膜、油脂、灰尘、脱模剂及其它污染物。但表面处理的程度应根据用户对粘合强度和耐环境老化性能的要求而定。

建议对常见表面采用以下清洁方法：

钢：

1. 使用丙酮或异丙醇等无油溶剂，将灰尘擦拭干净。*

2. 使用洁净的细砂纸进行喷砂或打磨。

3. 再次使用溶剂进行擦拭，去除松散颗粒。

4. 如使用底漆，应在表面处理4个小时内使用。

铝：

1. 将铝板置于以下溶液中，在150°F±5°F（66°C±2°C）温度条件下保持10分钟。

重铬酸钠，4.1-4.9盎司/加仑

硫酸，66°Be 38.5-41.5盎司/加仑 2024-T3铝(已溶解)0.2盎司/加仑，根据需要使用最少量的自来水进行平衡

2. 使用洁净的自来水冲洗面板。

3. 干燥：风干15分钟，再在150°F±10°F(66°C±5°C)温度下强制干燥10分钟。

4. 如使用底漆，应在表面处理4个小时内施涂。

5. 选项2：用MEK*等工业溶剂脱脂；用ScotchBrite™7447胶合剂（或粒度约为180的砂纸）研磨，然后用溶剂再次擦拭。*

塑料/橡胶：

1. 使用异丙醇进行擦拭。*

2. 使用细砂纸进行打磨。

3. 使用异丙醇进行擦拭。*

*注：使用溶剂时，应熄灭所有火源，遵守制造商提供的防范措施和使用说明。

应用设备

对于少量或间歇性施胶，3M™Scotch-Weld™EPX™胶枪是一种方便的应用工具。

对于较大的应用，可使用流体设备来施涂胶粘剂。双组份混合/分配/施胶设备可用于间歇式或生产线应用。由于点胶尺寸和流速特点可调，这些系统适合大多数应用。

工业标准

UL 94小时

储存及保质期

在 16° 至 27°C (60° 至 80°F) 的正常条件下储存在未开封的原始包装中，避免阳光直射。为获得最佳性能，请在生产之日起 12 个月内使用本产品。

汽车免责声明

选择汽车应用：该产品是一种工业产品，未经设计或测试，不适用于某些汽车应用，例如汽车电动动力总成电池或高压应用，这些应用可能要求产品在IATF认证的设备上制造，所有性能指标必须达到1.33的Ppk值，经历汽车生产零部件批准过程(PPAP)，或完全符合汽车设计或质量体系要求（例如IATF 16949或VDA 6.3）。如果客户选择在这些应用中使用该产品，客户需承担所有责任和风险。

信息

技术信息：

本文或3M另行提供的其他文件包含的技术信息、指引和其他声明均基于3M认为具有可靠性的记录、测试或经验作出，但3M不保证这些信息的准确性、完整性和代表性。这些信息适用于具有丰富知识和技术技能的人员，以便对信息进行评估和应用其知情判断。上述信息不被视为明示或默示地许可使用3M或其他第三方的知识产权。

产品的选择和使用：

许多超出3M的控制范围，以及属于用户所了解与控制范围内的因素，都会影响3M产品在特定应用中的使用和性能。因此，顾客必须负责评估并确定3M公司产品是否符合其特定应用，包含进行工作场所危害评估和审查所有适用的法规 and 标准（如，OSHA、ANSI等）。如未能正确评估、选择和使用3M产品和适当的安全产品，或未能满足所有适用的安全法规，可能会造成伤害、疾病、死亡和/或财产损失。

质保范围、有限补救和免责声明：

除非在适用的3M产品包装或产品资料上有不同的保证（在这种情况下，以该保证为准），3M公司仅保证在产品发运时每个3M公司产品均已达到相关3M公司产品规范。除了上述保证外，3M不作其他任何明示或默示的保证或质保条款，包括但不限于关于产品适销性或适合于特定用途的任何默示保证，或因交易、商业习惯，或贸易惯例而产生的任何默示保证。若3M公司产品不符合上述保证，3M公司可自行决定更换该产品或退还产品购买价额，而且上述救济措施是唯一且排它的。

责任限制：

除上述有限的补救措施外，以及在法律禁止的范围内，3M公司不对任何由3M产品引起的或与之相关的损失或损害负责，不论是直接的、间接的、特殊的、偶然的或后果性的（包括但不限于利润或商业机会的损失），也不论所主张的法律或公平理论，包括但不限于保证、合同、过失或严格责任。

免责声明：

3M公司的工业和专业产品贴有专门标签，包装后，专为销售给经过培训的工业和专业客户在相关工作场所使用。除非适用的产品包装或产品资料中另有特别说明，否则这些产品不是为了销售给消费者或供消费者使用而设计、标示或包装（例如，用于家庭、个人、中小学、娱乐/运动或适用产品包装或产品资料中未说明的其他用途），必须按照适用的健康和法规和安全标准（例如，美国职业安全健康管理局、美国国家标准学会），以及所有产品资料、用户说明、警告和限制来选择和使用，而且用户必须采取任何召回、现场行动，或其他产品使用通知所要求的行动。误用3M工业和专业产品可能导致伤病或死亡。如需产品选择和使用帮助，请咨询现场安全专家、工业卫生学家，或其他专家。有关产品的更多信息，请访问www.3M.com。

ISO声明

该产品是根据注册为ISO 9001标准的3M质量系统制造的。

3M™ 工业胶带和胶粘剂部门
3M 中心，圣保罗，明尼苏达州 55144-1000
3M.com.cn/iatd

3M、Scotch-Weld和EPX是3M公司的商标。
©3M 2024