


Original Abdichtnähte leicht gemacht

Sparen Sie Aufwand und Zeit mit der 3M Produktfamilie für Nahtabdichtungen zur Wiederherstellung von original Strukturen.

Die 3M Produktfamilie für Nahtabdichtungen wurde entwickelt, um Anwendern zu helfen, das Aussehen und die Funktion der originalen Werksnahtabdichtung am Fahrzeug leichter zu replizieren.

Das System umfasst unsere Reihe an Düsen und 1K Abdichtmassen in verschiedenen Farben - damit lassen sich die gängigsten original Abdichtnähte in einer einfachen Anwendung wieder Herstellen.



3M™ Flügeldüse für Nahtabdichtungen

Hilft Anwendern bei der schnellen Wiederherstellung der Originalnähte an Neuteilen und Bördelkanten.

Spitze und Flügel können angepasst werden, um die Breite der Naht und die Position am Bauteil zu bestimmen.



Artikelnr.	Produktname	Passend	Geliefert als
33992	3M™ Flügeldüse für Nahtabdichtungen	1K Nahtabdichtung-Kartuschen (MS oder Polyurethan)	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton

3M™ Raupendüse für Nahtabdichtungen

Hilft Anwendern bei der schnellen Wiederherstellung der Originalstrukturen, einschließlich robotergestützter geriffelter Formen.

Die passende Breite, Textur und Schichtstärke kann durch Anpassungen am Applikator und des Auftragwinkels erstellt werden.



Artikelnr.	Produktname	Passend	Geliefert als
33994	3M™ Raupendüse für Nahtabdichtungen	1K Nahtabdichtung-Kartuschen (MS oder Polyurethan)	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton

3M™ Flachdüse für Nahtabdichtungen

Hilft Anwendern, schnell und einfach die Originalnähte für glatte oder breite Abdichtnähte anzupassen.

Die Spitze kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden, um das Aussehen der werkseitig angebrachten Abdichtnähte anzupassen.



Artikelnr.	Produktname	Passend	Geliefert als
33993	3M™ Flachdüse für Nahtabdichtungen	1K Nahtabdichtung-Kartuschen (MS oder Polyurethan)	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton

3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen

Erstellen Sie unterschiedliche Strukturen, sodass Sie die Originalnähte mit einfachen Anpassungen am Applikator wieder herstellen können.

Mit dem 3M™ Druckschlauch für spritzbare Nahtabdichtungen und der 3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen können Sie ihre Druckluftpistole auf die Anwendung von spritzbaren 1K Abdichtmassen umrüsten.



Artikelnr.	Produktname	Passend	Geliefert als
33991	3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen	1K MS und spritzbare Nahtabdichtung	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton



33999	3M™ Druckschlauch für spritzbare Nahtabdichtungen	Kann auf alle 3M™ Druckluftpistolen montiert werden, um die Verarbeitung von Abdichtungsstoffen zu ermöglichen.	10 Sets / Packung
-------	---	---	-------------------

Übersicht der 3M Produktfamilie

3M bietet hochwertige Abdichtmassen, Düsen und Applikatoren, mit denen Anwender original Werksabdichtnähte problemlos wieder Herstellen können. Die neuen Düsen ergänzen das umfassende Sortiment der 3M™ Abdichtmassen, um Werkstätten ein komplettes System zur Verfügung zu stellen, das den Anforderungen der Automobilhersteller entspricht.

	Art.-Nr.	Produktname	Geliefert als	Zur Anwendung mit/für
Applikatoren	08012	3M™ Druckluftpistolen für Kartuschen	1 pro Karton	3M™ Druckluftpistole für Kartuschen, Applikator für 310 ml-Kartuschen
	08014	3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel	1 pro Karton	3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel, Hochleistungsausführung

1K Polyurethan-Dichtmittel	Art.-Nr.	Produktname	Geliefert als	Zur Anwendung mit/für
	08365	3M™ Polyurethan-Nahtversiegelung, Beige, 310 ml, Kartusche	12 pro Karton	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Komponenten, feststoffreiches Polyurethan-Material, ideal zum Abdichten von Nähten und Fugen • haftet gut auf blankem Metall, grundiertem Metall und lackierten Oberflächen • kann zu einer feinen Kante geglättet und/oder mit einem Pinsel bearbeitet werden • überlackierbar nach 30-45 Minuten • dauerhaft flexibel
	08694	3M™ Polyurethan-Nahtversiegelung, Schwarz, 310 ml, Kartusche	12 pro Karton	
	08684	3M™ Polyurethan-Nahtversiegelung, Grau, 310 ml, Kartusche	12 pro Karton	
08689	3M™ Polyurethan-Nahtversiegelung, Weiß, 310 ml, Kartusche	12 pro Karton		

1K MS Dichtungsmassen	Art.-Nr.	Produktname	Geliefert als	Zur Anwendung mit/für
	08855	3M™ MS-Nahtabdichtung, Weiß, 290 ml, Kartusche	12 pro Karton	<ul style="list-style-type: none"> • isocyanatfreie Universal-Nahtabdichtung für Karosseriefugen innen und außen • haftet gut auf ordnungsgemäß vorbereiteten Grundierungen, Lack und blanken Metalloberflächen (außer Acrylat-Lack) • kann aufgetragen oder gespritzt werden, ermöglicht das Überlackieren fast sofort nach dem Auftragen (nass-in-nass)
	50740	3M™ Mehrzweck-Nahtversiegler, Beige, 310ml, Kartusche	9 pro Karton	
08851	3M™ Spritzbare MS-Dichtungsmasse, Grau, 290 ml, Kartusche	12 pro Karton		

	Art.-Nr.	Produktname	Geliefert als	Passend
OEM Düsen	33992	3M™ Flügeldüse für Nahtabdichtungen	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton	1K-Mehrzweck-Nahtversiegler, MS-Nahtabdichtung oder Polyurethan-Nahtversiegelung Kartuschen
	33993	3M™ Flachdüse für Nahtabdichtungen	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton	
	33994	3M™ Raupendüse für Nahtabdichtungen	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton	
	33991	3M™ Spritzdüse für Nahtabdichtungen	10 Düsen / Packung 5 Packungen / Karton	1K Universal-Nahtabdichtung und spritzbare MS-Dichtungsmasse Kartuschen
	33999	3M™ Druckschlauch für spritzbare Nahtabdichtungen	10 Sets / Packung	Passt zu 3M™ Druckluftpistolen für Kartuschen zur Anwendung von spritzbaren Abdichtmassen



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel: +49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3Mautria.at/autoreparatur

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/autoreparatur



Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: www.3M.de/aad-info // www.3Mautria.at/aad-info // www.3MSchweiz.ch/aad-info

Erfahren Sie mehr über die 3M Produktfamilie:

3M und RepairStack sind Marken der 3M Company. Bitte recyceln. © 3M 2024. Alle Rechte vorbehalten.