


OEM Match en toute simplicité

Économisez du temps et des efforts grâce à la
famille de mastics d'étanchéité 3M OEM Match

La famille de mastics d'étanchéité 3M OEM Match est conçue pour aider les techniciens à reproduire plus facilement l'apparence et la fonction du joint d'étanchéité d'origine d'un véhicule.

Le système comprend notre gamme d'embouts assortis pour mastic d'étanchéité et le mastic d'étanchéité 1K 3M™ OEM Match en différentes couleurs, ce qui vous permet de reproduire les joints des constructeurs les plus courants en une seule application.



Embout à ailettes 3M™ OEM Match

Aide les techniciens à reproduire rapidement les joints des constructeurs sur les garnitures de porte et les joints de sertis de porte.

L'embout et l'ailette peuvent être coupés pour s'adapter à la taille et à l'emplacement du joint d'étanchéité.



Référence

33992

Nom du produit

Embout de buse à ailettes
1K 3M™ OEM Match

Compatibilité

Cartouches de mastic d'étanchéité 1K
(MS ou polyuréthane)

Conditionnement

10 buses / pack
5 packs / carton

Embout ondulé 3M™ OEM Match

Aide les techniciens à reproduire rapidement les textures des mastics d'étanchéité des constructeurs, y compris les cordons ondulés appliqués par robot.

La largeur, la texture et la hauteur peuvent être contrôlées en inclinant la buse et en ajustant la pression d'air pendant l'application.



Référence

33994

Nom du produit

Embout ondulé
1K 3M™ OEM Match

Compatibilité

Cartouches de mastic d'étanchéité 1K
(MS ou polyuréthane)

Conditionnement

10 buses / pack
5 packs / carton

Embout à large débit 3M™ OEM Match

Aide les techniciens à reproduire rapidement les joints des constructeurs pour des applications lisses ou larges.

L'embout peut être coupé à la taille requise pour concorder avec l'aspect des matériaux appliqués en usine.



Référence	Nom du produit	Compatibilité	Conditionnement
33993	Embout à large débit 1K 3M™ OEM Match	Cartouches de mastic d'étanchéité 1K (MS ou polyuréthane)	10 buses / pack 5 packs / carton

Embout de pulvérisation 3M™ OEM Match

Plusieurs motifs de pulvérisation pour reproduire les joints des constructeurs grâce à de simples ajustements de l'applicateur.

Le kit d'alimentation en air 3M™ OEM Match, associé à l'embout pulvérisable OEM Match, permet aux techniciens de convertir les applicateurs pneumatiques afin de pulvériser des mastics d'étanchéité 1K.



Référence	Nom du produit	Compatibilité	Conditionnement
33991	Embout de pulvérisation 1K 3M™ OEM Match	Cartouches de mastic d'étanchéité 1K MS	10 buses / pack 5 packs / carton



33999	Kit d'alimentation en air 3M™ OEM Match	Compatible avec tous les applicateurs pneumatiques 3M™ pour permettre l'application par pulvérisation des mastics d'étanchéité	10 kits / carton
-------	--	--	------------------

Présentation de la famille 3M OEM Match

3M propose des mastics d'étanchéité, des buses, des embouts et des applicateurs de qualité professionnelle pour permettre aux techniciens de reproduire facilement les joints des constructeurs. La famille OEM Match s'ajoute à la gamme complète de mastics d'étanchéité 3M™ pour offrir aux ateliers un ensemble complet d'outils pour répondre aux exigences des procédures OEM.

	Référence	Nom du produit	Conditionnement	À utiliser avec/pour
Applicateurs	08012	Pistolets pneumatiques pour cartouches 3M™	1 par carton	Pistolets pneumatiques pour cartouches 3M™, applicateur pour cartouches 310 ml
	08014	Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™	1 par carton	Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™, modèle puissance élevée

Mastic polyuréthane 1K	Référence	Nom du produit	Conditionnement	À utiliser avec/pour
	08365	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, beige, 310 ml, cartouche	12 par carton	<ul style="list-style-type: none"> polyuréthane monocomposant à haute teneur en matière sèche pour joints d'étanchéité et raccords adhère bien au métal nu, au métal apprêté et aux surfaces peintes peut être lissé sur un bord en biseau et/ou brossé temps de formation de peau et recouvrable après 30 à 45 minutes flexible en permanence
	08694	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, noir, 310 ml, cartouche	12 par carton	
	08684	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, gris, 310 ml, cartouche	12 par carton	
08689	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, blanc, 310 ml, cartouche	12 par carton		

Mastics 1K MS	Référence	Nom du produit	Conditionnement	À utiliser avec/pour
	08855	Mastic de calfeutrage MS 3M™, blanc, 290 ml, cartouche	12 par carton	<ul style="list-style-type: none"> mastic d'étanchéité visqueux, sans isocyanate et à usage général pour les joints de carrosserie intérieurs et extérieurs adhère bien aux surfaces d'apprêt, de peinture et de métal nu correctement préparées (sauf la laque acrylique) peut être calfeutré ou pulvérisé, permet la peinture presque immédiatement après avoir été appliqué (« mouillé sur mouillé »)
	50740	Mastic d'étanchéité multi-usage 3M™, beige, 310 ml, cartouche	9 par carton	
08851	Mastic d'étanchéité pulvérisable MS 3M™, gris, 290 ml, cartouche	12 par carton		

	Référence	Nom du produit	Conditionnement	Compatibilité
Buses OEM Match	33992	Embout de buse à ailettes 1K 3M™ OEM Match	10 buses / pack 5 packs / carton	Mastic d'étanchéité usage général 1K, mastic de calfeutrage MS ou mastic d'étanchéité polyuréthane en cartouche
	33993	Embout à large débit 1K 3M™ OEM Match	10 buses / pack 5 packs / carton	
	33994	Embout ondulé 1K 3M™ OEM Match	10 buses / pack 5 packs / carton	Mastic d'étanchéité usage général 1K et mastic d'étanchéité pulvérisable MS en cartouche
	33991	Embout de pulvérisation 1K 3M™ OEM Match	10 buses / pack 5 packs / carton	
	33999	Kit d'alimentation en air 3M™ OEM Match	10 kits / carton	



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repauto

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation pour l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschiikon
Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch



Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site :
www.3M.fr/aad-info // www.3Mbelgique.be/aad-info // www.3Msuisse.ch/aad-info

Pour en savoir plus sur la famille 3M OEM Match :

3M et RepairStack sont des marques de 3M Company.
Pensez au recyclage. © 3M 2024. Tous droits réservés.