


# OEM Match, ahora más sencillo

Ayude a ahorrar tiempo y esfuerzo con la familia de soluciones de selladores de juntas 3M OEM

La familia de productos de sellado de juntas 3M OEM Match se ha diseñado para ayudar a los técnicos a replicar de forma más sencilla el aspecto y la función del sello de junta original de fábrica de un vehículo.

El sistema incluye nuestra línea de puntas a juego del sellador de juntas y el sellador de juntas 1K 3M™ OEM Match en diferentes colores, lo que le permite replicar las juntas de fabricantes más habituales con una simple aplicación.



# 3M™ OEM Match Punta de aleta

Ayuda a los técnicos a replicar rápidamente las juntas de fabricante en recubrimientos de puertas y juntas.

La punta y la aleta se pueden recortar para ajustar el tamaño y la posición del sellador de juntas.



| Referencia | Nombre del producto                         | Ajuste   | Embalado como                               |
|------------|---|--|---|
| 33992      | 3M™ OEM Match Punta de boquilla con alas 1K | Cartuchos selladores de juntas 1K (MS o poliuretano) | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja |

# 3M™ OEM Match Punta ondulada

Ayuda a los técnicos a replicar rápidamente las texturas del sellador de juntas del fabricante, incluidos los puntos ondulados aplicados por robot.

Es posible controlar el ancho, la textura y la altura angulando la boquilla y ajustando la presión del aire durante la aplicación.



| Referencia | Nombre del producto             | Ajuste   | Embalado como                               |
|------------|---------------------------------|--|---|
| 33994      | 3M™ OEM Match Punta ondulada 1K | Cartuchos selladores de juntas 1K (MS o poliuretano) | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja |

# 3M™ OEM Match Punta de flujo ancho

Ayuda a los técnicos a replicar rápidamente las juntas de los fabricantes para aplicaciones uniformes o amplias.


La punta se puede recortar al tamaño requerido para que coincida con el aspecto de los materiales aplicados en fábrica.



| Referencia | Nombre del producto                   | Ajuste   | Embalado como                               |
|------------|---------------------------------------|--|---|
| 33993      | 3M™ OEM Match Punta de flujo ancho 1K | Cartuchos selladores de juntas 1K (MS o poliuretano) | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja |

# 3M™ OEM Match Boquilla de pulverización

Pulverice con múltiples patrones para ayudar a unir las juntas de fabricante con ajustes sencillos del aplicador. El kit de suministro de aire 3M™ OEM Match, combinado con la punta pulverizable OEM Match, permite a los técnicos convertir aplicadores neumáticos para pulverizar productos de sellado de juntas 1K.



| Referencia | Nombre del producto                                 | Ajuste                                  | Embalado como                               |
|------------|---|---|---|
| 33991      | 3M™ OEM Match Punta para productos pulverizables 1K | Cartuchos de selladores de juntas 1K MS | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja |



|       |   |   |                |
|-------|---|---|----------------|
| 33999 | 3M™ OEM Match Kit de suministro de aire | Se puede instalar en todos los aplicadores neumáticos 3M™ para permitir la aplicación por pulverización de selladores junta | 10 kits / caja |
|-------|---|---|----------------|

# Descripción general de la familia 3M OEM Match

3M ofrece selladores de juntas, boquillas, puntas y aplicadores de calidad profesional para que los técnicos puedan replicar fácilmente las juntas de los fabricantes. La familia OEM Match se une a la línea completa de selladores 3M™ para ofrecer a los talleres un conjunto completo de herramientas que responden a las demandas de los procedimientos de los fabricante.

|             | Referencia | Nombre del producto                      | Embalado como | Para su uso con / para   |
|-------------|------------|--|---------------|--|
| Aplicadores | 08012      | 3M™ Pistolas neumáticas para cartuchos   | 1 por caja    | 3M™ Pistolas neumáticas para cartuchos, aplicador para cartuchos de 310 ml |
|             | 08014      | 3M™ Pistola manual para cartucho y bolsa | 1 por caja    | 3M™ Pistola manual para cartucho y bolsa, versión de alta potencia         |

|                            |       |   |             |   |
|----------------------------|-------|---|-------------|---|
| Sellador de poliuretano 1K | 08365 | 3M™ Sellador de poliuretano para juntas, beige, 310 ml, cartucho  | 12 por caja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de poliuretano de 1 parte de alto sólidos ideal para sellar uniones y juntas</li> <li>• se adhiere bien a metal expuesto, a metal imprimado y a superficies pintadas</li> <li>• se puede lijar o cepillar y se pueden suavizar los bordes</li> <li>• deja de ser pegajoso y se puede pintar tras 30-45 minutos</li> <li>• permanentemente flexible</li> </ul> |
|                            | 08694 | 3M™ Sellador de poliuretano para juntas, negro, 310 ml, cartucho  | 12 por caja |   |
|                            | 08684 | 3M™ Sellador de poliuretano para juntas, gris, 310 ml, cartucho   | 12 por caja |   |
|                            | 08689 | 3M™ Sellador de poliuretano para juntas, blanco, 310 ml, cartucho | 12 por caja |   |

|                  |       |  |             |   |
|------------------|-------|--|-------------|---|
| Selladores 1K MS | 08855 | 3M™ Sellador preformado MS, blanco, 290 ml, cartucho           | 12 por caja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sellador de juntas multiuso, sin isocianatos, de cuerpo pesado, para juntas interiores y exteriores de la carrocería</li> <li>• se adhiere bien a imprimaciones, pinturas y superficies metálicas expuestas preparadas adecuadamente (excepto la laca acrílica)</li> <li>• se puede preformar o pulverizar, permite pintar casi inmediatamente después de su aplicación (húmedo sobre húmedo)</li> </ul> |
|                  | 50740 | 3M™ Sellador de juntas multiusos, beige, 310 ml, cartucho      | 9 por caja  |   |
|                  | 08851 | 3M™ Sellador de juntas pulverizable MS, gris, 290 ml, cartucho | 12 por caja |   |

|                     | Referencia | Nombre del producto                                 | Embalado como                               | Ajuste  |
|---------------------|------------|---|---|---|
| OEM Match Boquillas | 33992      | 3M™ OEM Match Punta de boquilla con alas 1K         | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja | Sellador de juntas multiusos 1K, sellador preformado MS o sellador de juntas de poliuretano en cartucho                     |
|                     | 33993      | 3M™ OEM Match Punta de flujo ancho 1K               | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja |   |
|                     | 33994      | 3M™ OEM Match Punta ondulada 1K                     | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja |   |
|                     | 33991      | 3M™ OEM Match Punta para productos pulverizables 1K | 10 boquillas / paquete<br>5 paquetes / caja | Sellador de juntas multiusos 1K y sellador de juntas pulverizable MS en cartucho  |
|                     | 33999      | 3M™ OEM Match Kit de suministro de aire             | 10 kits / caja                              | Se ajusta a las pistolas neumáticas para cartuchos 3M™ para permitir la aplicación en pulverización de selladores de juntas |



**3M España, S.L.**  
Calle Juan Ignacio  
Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

[www.3m.com.es/reparacionautomovil](http://www.3m.com.es/reparacionautomovil)

Obtenga más información sobre la familia 3M OEM Match:



Para obtener información adicional, incluyendo información importante sobre la seguridad y la garantía, en relación con los productos de posventa de automoción de 3M, visite: [www.3m.com.es/aad-info](http://www.3m.com.es/aad-info)

Recicle. ©3M 2024. 3M y RepairStack son marcas registradas de 3M Company. Todos los derechos reservados.