


Ripristinare le finiture originali non è mai stato così semplice

Risparmia tempo e fatica con gli ugelli per
sigillanti 3M™ che ripristinano le finiture originali

Gli speciali ugelli per sigillanti 3M™ sono progettati per consentire ai carrozzieri di replicare facilmente l'aspetto e la funzionalità delle sigillature di fabbrica di un veicolo.

La gamma include una serie di ugelli da utilizzare con i sigillanti monocomponenti 3M™ disponibili in diversi colori. Grazie all'utilizzo di questi ugelli potrai replicare perfettamente le sigillature originali più comuni con un'applicazione semplice ed intuitiva.



Ugello ad aletta 3M™ per sigillanti

Consente di replicare rapidamente le sigillature originali sui rivestimenti esterni delle porte e sulle flange ripiegate. La punta e l'aletta possono essere tagliate per regolare le dimensioni e la posizione della sigillatura.



 P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
33992	Ugello ad aletta 3M™	Cartucce sigillanti monocomponenti (MS o PU)	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola

Ugello 3M™ per sigillatura ondulata

Consente di replicare rapidamente le finiture originali delle sigillature, compresi i cordoli ondulati applicati tramite robot. È possibile controllare la larghezza, la finitura e lo spessore della sigillatura modificando l'angolazione dell'ugello e la regolazione della pressione dell'aria durante l'applicazione.



 P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
33994	Ugello 3M™ per sigillature ondulate	Cartucce sigillanti monocomponenti (MS o PU)	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola

Ugello 3M™ per sigillature larghe

Consente di replicare rapidamente le sigillature originali di larghe dimensioni. La punta può essere tagliata per realizzare la sigillatura della dimensione desiderata e corrispondente all'originale di fabbrica.



P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
33993	Ugello 3M™ per sigillature larghe	Cartucce sigillanti monocomponenti (MS o PU)	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola

Ugello 3M™ per sigillature a spruzzo

Realizza finiture diverse per replicare le sigillature originali di fabbrica con poche, semplici regolazioni dell'applicatore. Il kit per sigillature originali 3M™ con alimentazione ad aria, abbinato all'ugello per sigillature a spruzzo, consente di utilizzare gli applicatori pneumatici per la spruzzatura di sigillanti monocomponenti.



P.N.	Descrizione	Compatibile con	Confezionamento
33991	Ugello 3M™ per sigillature a spruzzo	Cartucce di sigillante polimerico monocomponente	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola



33999	Kit per sigillature originali 3M™ con alimentazione ad aria	Può essere montato su tutti gli applicatori pneumatici 3M™ per consentire la spruzzatura di sigillanti	10 kit / confezione
-------	---	--	---------------------

Gamma ugelli 3M per finiture originali di fabbrica

3M offre sigillanti, ugelli e applicatori di qualità professionale per consentire ai carrozzieri di replicare facilmente le sigillature originali di fabbrica. La gamma di ugelli e di sigillanti 3M™ offre alle carrozzerie una linea completa di strumenti per realizzare le riparazioni secondo le procedure definite dalle case automobilistiche.

	P.N.	Descrizione	Confezionamento	Usare con/per
Applicatori	08012	Pistola pneumatica 3M™ per cartucce	1 per confezione	Cartucce monocomponenti da 310 ml
	08014	Pistola manuale 3M™ per cartucce e sacchetti	1 per confezione	Cartucce e sacchetti monocomponenti

Sigillanti poliuretani monocomponenti	P.N.	Descrizione	Confezionamento	Usare con/per
	08365	Sigillante poliuretano 3M™, beige, cartuccia da 310 ml	12 per confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale poliuretano monocomponente ad alto contenuto di solidi, ideale per sigillare giunzioni tra lamiere
	08694	Sigillante poliuretano 3M™, nero, cartuccia da 310 ml	12 per confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Aderisce bene su metallo nudo, metallo con fondo e superfici verniciate
	08684	Sigillante poliuretano 3M™, grigio, cartuccia da 310 ml	12 per confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Può essere spatolato e pennellato • Verniciabile dopo 30-45 minuti
08689	Sigillante poliuretano 3M™, bianco, cartuccia da 310 ml	12 per confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Rimane flessibile 	

Sigillanti polimerici monocomponenti	P.N.	Descrizione	Confezionamento	Usare con/per
	08855	Sigillante per calafataggio ibrido 3M™, bianco, cartuccia da 290 ml	12 per confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Non contiene isocianati, sigillante viscoso per uso generico su giunzioni interne ed esterne della carrozzeria
	50740	Sigillante multiuso 3M™, beige, cartuccia da 310 ml	9 per confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Aderisce bene su fondi, vernici e superfici in metallo nudo (ad eccezione degli smalti acrilici) • Può essere calafatato o spruzzato, può essere sopravverniciato quasi immediatamente dopo l'applicazione (bagnato su bagnato)
08851	Sigillante polimerico a spruzzo 3M™, grigio, cartuccia da 290 ml	12 per confezione		

	P.N.	Descrizione	Confezionamento	Compatibile con
Ugelli per sigillature originali di fabbrica	33992	Ugello ad aletta 3M™ per sigillanti monocomponenti	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola	Sigillante multiuso monocomponente, sigillante polimerico per calafataggio o sigillante poliuretano in cartuccia
	33993	Ugello 3M™ per sigillature larghe	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola	
	33994	Ugello 3M™ per sigillature ondulate	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola	
	33991	Ugello 3M™ per sigillature a spruzzo	10 ugelli / confezione 5 confezioni / scatola	Sigillante multiuso monocomponente e sigillante polimerico a spruzzo in cartuccia
	33999	Kit per sigillature a spruzzo 3M™ con alimentazione ad aria	10 kit / confezione	Pistole pneumatiche 3M™ per cartucce, consente l'applicazione a spruzzo di sigillanti



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
3Mautocarrozzeria.it



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3Mitalia.it/aad-info

Scopri di più sulla gamma 3M per ripristinare le sigillature originali di fabbrica:

Si prega di riciclare. © 3M 2024. 3M e RepairStack sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.