


OEM-afwerking is nu gemakkelijk

Spaar tijd en moeite met het assortiment 3M
Nadenkit-oplossingen voor OEM-afwerking

3M naadafdichtingsproducten voor OEM-afwerking maken het monteurs gemakkelijker het uiterlijk en de functie van de originele fabriekskitnaden van een voertuig te reproduceren.


Het systeem bevat ons assortiment bij de nadenkit passende spuitkoppen en de 1K 3M™ Nadenkit voor OEM-afwerking in verschillende kleuren. Zo reproduceert u de meest gangbare OEM-naden met één eenvoudige toepassing.



3M™ Spuitkop Vleugelvorm voor OEM-afwerking

Helpt monteurs om snel OEM-naden op portierbekledingen en flensranden te reproduceren.

Spuitkop en vleugel kunnen worden bijgesneden om de grootte en positie van de nadenkit aan te passen.




Artikelnr.	Productnaam	Geschikt voor	Verpakt als
33992	3M™ Spuitkop Vleugelmondstuk voor OEM-afwerking 1K	1K Nadenkit-patronen (MS of polyurethaan)	10 spuitkoppen / verpakking 5 verpakkingen / doos

3M™ Spuitkop Geribbeld voor OEM-afwerking

Helpt monteurs om snel OEM nadenkittexturen te reproduceren, inclusief door robots aangebrachte geribbelde naden.

Breedte, textuur en hoogte kunnen worden geregeld door de hoek waaronder het mondstuk wordt gehouden en de luchtdruk tijdens het aanbrengen aan te passen.



Artikelnr.	Productnaam	Geschikt voor	Verpakt als
33994	3M™ Spuitkop Geribbeld voor OEM-afwerking 1K	1K Nadenkit-patronen (MS of polyurethaan)	10 spuitkoppen / verpakking 5 verpakkingen / doos

3M™ Spuitkop Breed voor OEM-afwerking

Helpt monteurs met het snel reproduceren van gladde of brede OEM-naden.

De spuitkop kan tot de gewenste afmeting worden afgesneden zodat deze overeenkomt met het uiterlijk van in de fabriek aangebrachte materialen.



Artikelnr.

33993

Productnaam

3M™ Spuitkop Breed voor OEM-afwerking 1K

Geschikt voor

1K Nadenkit-patronen (MS of polyurethaan)

Verpakt als

10 spuitkoppen / verpakking
5 verpakkingen / doos

3M™ Spuitkop voor OEM-afwerking

Spuit meerdere patronen om OEM-naden te reproduceren door eenvoudige aanpassing van het aanbrenngereedschap. Met de 3M™ Luchttoevoerkit voor OEM-afwerking in combinatie met de Spuitkop voor OEM-afwerking kunnen monteurs pneumatische spuitpistolen ombouwen voor het spuiten van 1K-nadenkitproducten.



Artikelnr.

33991

Productnaam

3M™ Spuitkop voor OEM-afwerking spuitbaar 1K

Geschikt voor

1K MS nadenkit-patronen

Verpakt als

10 spuitkoppen / verpakking
5 verpakkingen / doos



Artikelnr.

33999

Productnaam

3M™ Luchttoevoerkit voor OEM-afwerking

Geschikt voor

Kan op alle 3M™ pneumatisch kitpistolen worden gemonteerd om nadenkits te kunnen spuiten.

Verpakt als

10 kits / doos

Productoverzicht assortiment 3M voor OEM-afwerking

3M biedt professionele nadenkits, mondstukken, spuitkoppen en toepassingsgereedschappen waarmee monteurs eenvoudig OEM-naden kunnen reproduceren. Het assortiment voor OEM-afwerking maakt deel uit van het volledige assortiment 3M™ Nadenkits waarmee werkplaatsen een volledige gereedschapset krijgen om aan de eisen van OEM-procedures te voldoen.

	Artikelnr.	Productnaam	Verpakt als	Gebruik met/voor
Aanbreng-gereedschappen	08012	3M™ Pneumatische kitpistolen voor patronen	1 per doos	3M™ Pneumatische kitpistolen voor patronen, aanbrenggereedschap voor 310 ml-patronen
	08014	3M™ Handkitpistool voor patroon en sacht	1 per doos	3M™ Handkitpistool voor patroon en sacht, High Power-uitvoering

1K polyurethaan afdichtmiddel	08365	3M™ Polyurethaan nadenkit, beige, patroon 310 ml	12 per doos	<ul style="list-style-type: none"> • ééncomponent polyurethaanmateriaal met hoog percentage vaste stof. Ideaal voor naden en verbindingen • hecht goed op blank metaal, gegrond metaal en gelakte oppervlakken • kan worden gladgeschuurd en/of geborsteld • kleefvrij en na 30-45 minuten overschilderbaar • blijvend flexibel
	08694	3M™ Polyurethaan nadenkit, zwart, patroon 310 ml	12 per doos	
	08684	3M™ Polyurethaan nadenkit, grijs, patroon 310 ml	12 per doos	
	08689	3M™ Polyurethaan nadenkit, wit, patroon 310 ml	12 per doos	

1K MS afdichtmiddelen	08855	3M™ MS plamuurbaar afdichtmiddel, wit, patroon 290 ml	12 per doos	<ul style="list-style-type: none"> • isocyanaatvrije zware nadenkit voor algemeen gebruik voor carrosserienaden binnen en buiten • hecht goed aan correct voorbereide primer, lak en blankmetalen oppervlakken (uitgezonderd acrylaatlakken) • kan worden geplamuurd of gespoten, maakt lakken vrijwel onmiddellijk na het aanbrengen mogelijk (nat-op-nat)
	50740	3M™ Multifunctionele nadenkit, beige, patroon 310 ml	9 per doos	
	08851	3M™ MS spuitbare nadenkit, grijs, patroon 290 ml	12 per doos	

	Artikelnr.	Productnaam	Verpakt als	Geschikt voor
Spuitmond voor OEM-afwerking	33992	3M™ Spuitkop Vleugelmondstuk voor OEM-afwerking 1K	10 spuitkoppen / verpakking 5 verpakkingen / doos	
	33993	3M™ Spuitkop Breed voor OEM-afwerking 1K	10 spuitkoppen / verpakking 5 verpakkingen / doos	1K Multifunctionele nadenkit, MS plamuurbaar afdichtmiddel of Polyurethaan nadenkit in patroon
	33994	3M™ Spuitkop Geribbeld voor OEM-afwerking 1K	10 spuitkoppen / verpakking 5 verpakkingen / doos	
	33991	3M™ Spuitkop voor OEM-afwerking spuitbaar 1K	10 spuitkoppen / verpakking 5 verpakkingen / doos	1K Multifunctionele nadenkit en MS spuitbare nadenkit in patroon
	33999	3M™ Luchttoevoerkit voor OEM-afwerking	10 kits / doos	Past op 3M™ Pneumatische kitpistolen voor patronen om nadenkits te kunnen spuiten



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com



Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: www.3M.nl/aad-info // www.3M.be/aad-info

Meer informatie over het assortiment 3M voor OEM-afwerking:

3M en RepairStack zijn handelsmerken van 3M Company.
Recycle dit product. © 3M 2024. Alle rechten voorbehouden.