


Łatwe odtwarzanie tekstur OEM

Pomóż zaoszczędzić czas i wysiłek dzięki
rozwiązaniom 3M OEM do uszczelniania
połączeń blach

Rodzina produktów do uszczelniania połączeń blach OEM
3M ułatwia odtwarzanie wyglądu i funkcji oryginalnego
fabrycznego uszczelnienia w pojeździe.

System obejmuje serię pasujących dysz do uszczelniania połączeń blach oraz
uszczelniacz 3M™ jednoskładnikowy (1K) w różnych kolorach – umożliwiając
odtworzenie najpopularniejszych połączeń blach OEM za pomocą jednej
prostej aplikacji.



Dysza motylkowa do nakładania mas uszczelniających OEM 3M™

Pomaga technikom szybko odtworzyć ściegi uszczelniające OEM na poszyciach drzwi i zawinięciach blach.

Końcówkę i skrzydełko można przyciąć, aby dostosować rozmiar i położenie uszczelnacza połączeń blach.



Nr. ref.	Nazwa produktu	Dopasowanie	Pakowanie
33992	Dysza motylkowa do nakładania jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™	Jednoskładnikowy uszczelniający (MS lub poliuretanowy), kartusz	10 dysz / opakowanie 5 opakowań / karton

Dysza do nakładania z efektem zmarszczeń mas uszczelniających OEM 3M™

Pomaga technikom szybko odtworzyć tekstury uszczelniaaczy OEM, w tym kształt 'falowanych koralików' nakładane przez robota.

Szerokość, teksturę i wysokość można kontrolować za pomocą dyszy ustawionej pod kątem i regulując ciśnienie powietrza podczas aplikacji.



Nr. ref.	Nazwa produktu	Dopasowanie	Pakowanie
33994	Dysza do nakładania z efektem zmarszczeń jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™	Jednoskładnikowy uszczelniający (MS lub poliuretanowy), kartusz	10 dysz / opakowanie 5 opakowań / karton

Dysza szerokostrumieniowa do nakładania mas uszczelniających OEM 3M™

Pomaga technikom szybko dopasować uszczelnienia do wzorów OEM w celu uzyskania gładkich lub szerokich aplikacji.

Końcówkę można przyciąć na wymiar, by pasowała do materiałów nakładanych fabrycznie.



Nr. ref.

Nazwa produktu

Dopasowanie

Pakowanie

33993

Dysza szerokostrumieniowa do nakładania jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™

Jednoskładnikowy uszczelniacz (MS lub poliuretanowy), kartusz

10 dysz / opakowanie
5 opakowań / karton

Dysza do natrysku mas uszczelniających OEM 3M™

Natryśnij wiele wzorów, aby dopasować do uszczelnień OEM za pomocą prostych regulacji aplikatora.

Zestaw pneumatyczny 3M™ do dopasowania OEM w połączeniu z końcówką natryskową OEM pozwala używać produktów 1K do uszczelniania połączeń blachy z aplikatorami pneumatycznymi.



Nr. ref.

Nazwa produktu

Dopasowanie

Pakowanie

33991

Dysza do natrysku jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™

Jednoskładnikowy (1K) uszczelniacz MS, kartusz

10 dysz / opakowanie
5 opakowań / karton

33999

Zestaw pneumatyczny do nakładania mas uszczelniających OEM 3M™

Pasuje do wszystkich aplikatorów pneumatycznych 3M™, umożliwiając natryskowe nakładanie uszczelniaczy na połączenia blachy.

10 zestawów / karton



Omówienie gamy produktów 3M do odtwarzania tekstur OEM

3M oferuje profesjonalne uszczelniacze, dysze, końcówki i aplikatory umożliwiające technikom łatwe odtwarzanie uszczelnień OEM. Rodzina produktów do dopasowania OEM dołącza do pełnej linii uszczelniaczy połączeń blach 3M™, zapewniając warsztatom pełny zestaw narzędzi spełniających wymagania procedur OEM.

	Nr. ref.	Nazwa produktu	Pakowanie	Do użytku z/dla
Aplikatory	08012	Pistolet pneumatyczny do kartuszy 3M™	1 w kartonie	Pistolet pneumatyczny 3M™ do kartuszy, aplikator do kartuszy 310 ml
	08014	Pistolet ręczny do kartuszy i saszetek 3M™	1 w kartonie	Pistolet ręczny do kartuszy i saszetek 3M™, wysoka moc

Jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy	Nr. ref.	Nazwa produktu	Pakowanie	Do użytku z/dla
	08365	Uszczelniacz poliuretanowy 3M™, beżowy, 310 ml, kartusz	12 w kartonie	<ul style="list-style-type: none"> • jednoskładnikowy materiał poliuretanowy o wysokiej zawartości części stałych, idealny do uszczelniania połączeń i zawinięć blachy • dobrze przylega do surowego metalu, zapodkładowanego i powierzchni polakierowanych • może być wygładzony do zewnętrznej krawędzi i/lub szczerkowania • suchy w dotyku i nadaje się do lakierowania po 30-45 minutach • trwale elastyczny
	08694	Uszczelniacz poliuretanowy 3M™, czarny, 310 ml, kartusz	12 w kartonie	
	08684	Uszczelniacz poliuretanowy 3M™, szary, 310 ml, kartusz	12 w kartonie	
08689	Uszczelniacz poliuretanowy 3M™, biały, 310 ml, kartusz	12 w kartonie		

Jednoskładnikowe uszczelniacze MS	Nr. ref.	Nazwa produktu	Pakowanie	Do użytku z/dla
	08855	Uszczelniacz MS 3M™, biały, 290 ml, kartusz	12 w kartonie	<ul style="list-style-type: none"> • nie zawierający izocyjanianów, gęsty, uniwersalny uszczelniacz do wewnętrznych i zewnętrznych połączeń nadwozia • dobrze przylega do odpowiednio przygotowanego podkładu, farby i gołych powierzchni metalowych (z wyjątkiem lakieru akrylowego) • można wyciskać lub natryskiwać, pozwala na lakierowanie niemal natychmiast po nałożeniu (mokro w mokro)
	50740	Uszczelniacz uniwersalny 3M™, beżowy, 310 ml, kartusz	9 w kartonie	
08851	Uszczelniacz do natrysku MS 3M™, szary, 290 ml, kartusz	12 w kartonie		

	Nr. ref.	Nazwa produktu	Pakowanie	Dopasowanie
Dysze do nakładania mas uszczelniających OEM	33992	Dysza motylkowa do nakładania jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™	10 dysz/opakowanie 5 opakowań/karton	Uszczelniacz uniwersalny jednoskładnikowy (1K), uszczelniacz MS lub uszczelniacz poliuretanowy w kartuszu
	33993	Dysza szerokostrumieniowa do nakładania jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™	10 dysz/opakowanie 5 opakowań/karton	
	33994	Dysza do nakładania z efektem zmarszczeń jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™	10 dysz/opakowanie 5 opakowań/karton	
	33991	Dysza do natrysku jednoskładnikowych mas uszczelniających OEM 3M™	10 dysz/opakowanie 5 opakowań/karton	Uszczelniacz uniwersalny jednoskładnikowy (1K) i uszczelniacz do natrysku MS w kartuszu
	33999	Zestaw pneumatyczny do nakładania mas uszczelniających OEM 3M™	10 zestawów/karton	Pasuje do pistoletu pneumatycznego 3M™ do kartuszy, umożliwiając natryskiwanie uszczelniaczy



3M Poland

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/naprawa-auta



Dowiedz się więcej o gamie produktów 3M:

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

3M i RepairStack są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.