

Soluzioni di sigillatura 3M

Ripristino semplificato delle sigillature originali di fabbrica



Ugello	Utilizzare con		Applicatore			
Ugello 3M™ per sigillature a spruzzo, 33991						
		50740	Sigillante multiuso 3M™, cartuccia da 310 ml	33999	Kit per sigillature originali 3M™ con alimentazione ad aria	
		08851	Sigillante polimerico a spruzzo 3M™, cartuccia da 290 ml	08012	Pistola pneumatica 3M™ per cartucce	
Ugello 3M™ per sigillature ondulate, 33994						
		08684	Sigillante poliuretano 3M™, cartuccia da 310 ml	08012	Pistola pneumatica 3M™ per cartucce	
		08365				
		08694				
		08689				
		50740	Sigillante multiuso 3M™, cartuccia da 310 ml	08014	Pistola manuale 3M™ per cartucce e sacchetti	
		08855	Sigillante polimerico 3M™ per calafataggio, cartuccia da 290 ml			
Ugello ad aletta 3M™, 33922						
		08684	Sigillante poliuretano 3M™, cartuccia da 310 ml	08012	Pistola pneumatica 3M™ per cartucce	
		08365				
		08694				
		08689				
		50740	Sigillante multiuso 3M™, cartuccia da 310 ml	08014	Pistola manuale 3M™ per cartucce e sacchetti	
		08855	Sigillante polimerico 3M™ per calafataggio, cartuccia da 290 ml			
Ugello 3M™ per sigillature larghe, 33993						
		08684	Sigillante poliuretano 3M™, cartuccia da 310 ml	08012	Pistola pneumatica 3M™ per cartucce	
		08365				
		08694				
		08689				
		50740	Sigillante multiuso 3M™, cartuccia da 310 ml	08014	Pistola manuale 3M™ per cartucce e sacchetti	
		08855	Sigillante polimerico 3M™ per calafataggio, cartuccia da 290 ml			

